



1.2 HA8000/70W

(1) HA8000/70W K7, L7, M7, N7



HA8000/70W K7, L7, M7, N7
(キャビネットタイプ)




HA8000/70W K7, L7, M7, N7
(ラックタイプ)

HA8000/70W K7, L7, M7, N7 システム装置 機器仕様

モデル名			7 0 K 7		7 0 L 7		7 0 M 7		7 0 N 7	
			R A I Dモデル				ディスクモデル			
筐体タイプ			キャビネットタイプ (ラックマウントタイプ[5 U])							
C P U (周波数)			Pentium 4(2.40GHz/2AGHz)							
プロセッサ数 キャッシュ メモリー			1							
			8KB							
			512KB							
チップセット			Intel 社製 Intel845							
システムバス(F S B) 周波数			400MHz							
メインメモリー	容量		最小:128MB/ 最大:3GB							
	スロット数		3							
	サポートメモリー容量		128MB, 256MB, 512MB, 1GB							
	仕様		SDRAM/133MHz/ECC/Unbuffered DIMM							
表示機能	アクセラレータ		ATI 社製 RAGE XL[オプ-ド /PCI]							
	V R A M		8MB							
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)							
ハードディスク (本体内蔵)	最大容量 *2	RAID0	438GB (73GBx6)		320GB (80GBx4)		-		-	
		RAID5	365GB (73GBx6)		240GB (80GBx4)		-		-	
		ディスク	-		-		144GB (36GBx4)		160GB (80GBx2)	
	サポートHDD 容量		18GB, 36GB, 73GB		80GB		18GB, 36GB		80GB	
	インタフェース		Ultra160 SCSI		E-IDE(ATA100)		Ultra160 SCSI		E-IDE(ATA100)	
	回転数		10000r/min(18GB/36GB/73GB) 15000r/min(36GB)		7200r/min		10000r/min		7200r/min	
R A I D コントローラ	コントローラ		Adaptec 社製 ASR-2005S [SO-SIMM, 64bit/66MHz]		LSI Logic社製 MegaRAID i4 [PCIホ-ド, 32bit/33MHz]		-			
	インタフェース		ホ-ド SCSI(Ultra160 SCSI) 経由で HDD 接続		E-IDE(ATA100)		-			
	チャンネル数		0チャネル		4チャネル(HDD1 台/チャネル)		-			
	キャッシュ容量		48MB (SDRAM/ECC)		16MB (SDRAM/ECC)		-			
	サポートRAID レベル		RAID 0,1,5,10,JBOD		RAID 0,1,5,10		-			
F D D			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)							
C D - R O M			48 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)							
D V D - R A M			片面/両面:4.7GB/9.4GB, ATAPI (オプション)							
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		6(ホットプラグ / ホットスワップ対応)		4(ホットスワップ対応)		標準 2/最大 4 *3		2(1ベイHDD にて占有)	
	5 型ベイ (リムーバブル) *9		4(1ベイCD-ROM または DVD-RAM にて占有)							
	5 型ベイ (薄型)		-							
	FDD 専用		1(1ベイFDD にて占有)							
P C I スロット			32bit/33MHz(5V キー)フルサイズ x4(但し 70K7 モデルのスロット 4 はフルサイズ) ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1,フルサイズ(D-SUB25ピン)x1,シリアル(D-SUB9ピン)x2, キーボード (PS/2タイプ ミニDIN6ピン)x1,マウス(PS/2タイプ ミニDIN6ピン)x1,USBx2 *4							
標準インターフェイス	S C S I	コントローラ	Adaptec 社製 AIC-7899[ホ-ド /PCI]							
		インタフェース	Ultra160 SCSIx2 (1ポート RAID コントローラで使用)		Ultra160 SCSIx1		Ultra160 SCSIx2		Ultra160 SCSIx1	
	L A N	コントローラ	Intel 社製 i82550x2[ホ-ド /PCI]							
		インタフェース	100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)							
			ザ-ト *5							
外形寸法			345[転倒防止脚収納時 218](W)x585(D)x450(H)mm(ラックマウントモデル 431(W)x560(D)x218(H)mm)							
質量 [標準値] (() 内は最大質量値)			約 21.4kg(26.4kg)		約 18.8kg(23.8kg)		約 17.8kg(22.8kg)		約 17.6kg(22.6kg)	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz							
	コンセント形状(本数)		接地型 2 極差込コンセント(1 本)							
	冗長化電源		-							
冗長 F A N			-							
消費電力 [標準値] (() 内は最大消費電力値)			約 124W(293W)		約 72W(189W)		約 80W(220W)		約 72W(162W)	
省エネ法に 基づく表示	区分		P							
	エネルギー消費効率		0.023		0.014		0.015		0.014	
V C C I 基準 *6			クラス A 情報技術装置							
インストール O S			Windows2000 Advanced Server(SP3)(25CAL 付)/Windows2000 Server(SP3)(5CAL 付)/ WindowsNT Server4.0(SP6a)(5CAL 付)/Red Hat Linux Advanced Server 2.1 *7/ Red Hat Linux 7.2 *7/TurboLinux Server 日本語版 6.1 *7							
サポート O S			Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 *11/ Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版 *11/ Windows2000 Advanced Server(SP3)/Windows2000 Server(SP3)/WindowsNT Server4.0(SP6a)/ Red Hat Linux Advanced Server 2.1/Red Hat Linux 7.2/TurboLinux Server 日本語版 6.1							
添付ソフトウェア			System Manager - Server Agent(サーバ管理ツール) *10/HA8000 System Installer(簡易セットアップツール)/ Storage Manager(ディスクレイ管理ツール)/Power Cosole Plus(IDE ディスクレイ管理ツール)/リモート通報ユーティリティー							
主な添付品			電源ケーブル,取扱説明書,HA8000 System Installer CD-ROM,キーボード (109キー) *8,マウス(2ボタン) *8							

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。
 *3: ハードディスクを 3 台以上搭載する場合、別途、HDD ベイ (GS-AU7910/GS-AU7910EX) が必要です。
 *4: Windows2000 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows2000/WindowsNT4.0 環境でのみサポート。別途、System Manager - Management Console が必要です。
 *6: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *7: Linux は OS の購入およびインストール代行サービスを行うプラットフォームモデルです。
 *8: キーボード、マウスはキャビネットタイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード / マウス収納ユニットに添付されます。
 *9: ラックタイプにおいて DAT チェンジャー搭載時はベイ数が 3(1ベイ CD-ROM または DVD-RAM にて占有)となります。
 *10: Windows2000 プレインストール / WindowsNT4.0 プレインストール / OS なし / のみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。
 *11: Windows Server 2003 環境での使用時は、制限事項があります。[7.2]構成上の注意事項 7.1 OS 情報]項参照願います。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面 / 操作パネル



[70K7 モデルの場合]

A : 3.5型フロッピーディスクドライブ
全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

B : ドアロック
フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはフロントドアの裏に添付されています。

C : POWER スイッチ
システム装置の電源を入・切するときに押します。

D : POWER ランプ
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

E : MAIN POWER ランプ
システム装置とコンセントを電源コードで接続すると点灯します。

F : HDD ACCESS ランプ
内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

G : ERROR ランプ
70K7 モデルは、システム装置内のハードディスクに障害が発生した場合に点灯します。
また、データのリビルド中に点滅します。その他のモデルは、点灯 / 点滅することはありません。

H : リセットスイッチ
システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

I : 拡張ストレージベイ
内蔵ハードディスク搭載用のホットスワップベイまたは HDD ベイや、内蔵 CD-ROM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

J : 転倒防止脚
システム装置を設置するときに、固定するためにセットします。

K : HDD ベイ
内蔵ハードディスクを取り付けるための 3.5 型ベイです。拡張ストレージベイ (5 型) を 2 つ占有します。70M7,N7 モデルは、拡張ストレージベイ 6, 7 に、70L7 モデルは、拡張ストレージベイ 6, 7, 8, 9 に標準搭載されます。
また、70M7 モデルの場合、拡張ストレージベイ 8, 9 に増設することができます。70K7 モデルでは使用しません。

L : ホットスワップベイ
ホットプラグに対応した内蔵ハードディスクを取り付けるための 3.5 型ベイです。拡張ストレージベイを 5 つ占有します。
70K7 モデルは、拡張ストレージベイ 5~9 に標準搭載されます。70L7,M7,N7 モデルでは使用しません。

M : HDD POWER ランプ [70K7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが、対応する拡張ストレージベイにハードディスクが取り付けられている状態で電源が入っていると点灯します。


N : HDD ACCESS ランプ [70K7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが対応する拡張ストレージベイに取り付けられたハードディスクがアクセス中のときに点灯します。

O : HDD ERROR ランプ [70K7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが対応する拡張ストレージベイに取り付けられたハードディスクに障害が発生したときに点灯します。
また、交換したハードディスクにデータをリビルドしているときに点滅します。

P : FAN ERROR ランプ [70K7 モデルのみ]
ホットスワップベイのランプが、対応するファンに障害が発生したときに点灯します。

Q : ストレージベイパネル [70K7 モデルのみ]
ホットスワップベイをカバーするパネルです。通常は閉じた状態で使用します。
ホットスワップベイに内蔵ハードディスクを取り付ける場合は、ストレージベイパネルにある飾りネジを外し、手前に引いて開きます。

- 背面



A : 電源コネクタ

E : マウスインタフェースコネクタ

F : キーボードインタフェースコネクタ

G : USBインタフェースコネクタ


H : シリアルインタフェースコネクタ (COM2)

I : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

J : パラレルインタフェースコネクタ

K : ネットワークインタフェースコネクタ

上から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



L : 拡張スロット (PCI)


PCI仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に1~4となります。

各PCIスロットの仕様は次のとおりです。

スロット1~4 : 32bit/33MHz(5Vキ)フルサイズ (但し70K7モデルのスロット4は7/8サイズ)

M : ディスプレイインタフェースコネクタ

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置 (パリュウパック)


HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/ DVD-RAM	バックアップ デバイス	UPS	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
										維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	オンボードコントローラ + オプション SCSI アダプター (Ultra160)	36GB 7レイト 18GB×3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	256MB 256MB×1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	DAT(DDS-4) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き (RT-1242C-1254相当) [GS-SUD7402TEX]	0.7kVA/450W PowerChute Plus v5.231付き [GH-SBU7070S]	GSR070K7-Y7G59CW	完売しました。		
						DAT(DDS-4) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き (RT-1242C-1164相当) [GS-SUD7402XEX]		GSR070K7-Y7G59DW			
						DAT(DDS-4) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers付き (RT-1V25-K1WS10相当) [GS-SUD7402KEX]		GSR070K7-Y7G59EW			
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TX x2								
		標準搭載品	キーボード (109 キー), マウス (2 ボタン), System Manager (Server Agent)								

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。(バックアップソフトウェアの搭載接続時も含む)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置 (セットモデル/カスタムモデル)

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070M7-YNNNNN0			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSS070M7-WNNNNN0			

完売しました。

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	36GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-YE5AN40	完売しました。			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-YE5AN20				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-Y75AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-Y75AN20				
			18GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-YE4AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-YE4AN20				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-Y74AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-Y74AN20				
	選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070M7-YNNNNN0					
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU		36GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-WE5AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-WE5AN20				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-W75AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-W75AN20				
			18GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-WE4AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-WE4AN20				
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070M7-W74AN40				
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070M7-W74AN20				
			選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*4)				GSR070M7-WNNNNN0

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70kbit/s ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (2 ボタン), System Manager (Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストールモデル/WindowsNT4.0 プレインストールモデル/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	36GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-YE5AN41	完売しました。		
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-YE5AN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-Y75AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-Y75AN21			
			18GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-YE4AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-YE4AN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-Y74AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-Y74AN21			
	Pentium 4 (2.4GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070M7-YNNNNN1			
			36GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-WE5AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-WE5AN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-W75AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-W75AN21			
			18GB Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-WE4AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-WE4AN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070M7-W74AN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070M7-W74AN21			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070M7-WNNNNN1			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピットディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNNN2		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN2			

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNNN0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN0			

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNNN1		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNNN1			

HA8000/70W (70 M7) ディスク (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070M7-YNNNNN0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSA070M7-WNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700k ¹ ディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(2ボタン) , System Manager (Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレイストーション / WindowsNT4.0 プレイストーション / OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux モデル に対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070K7-YNNN9N0	完売しました。		
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU					GSS070K7-WNNN9N0			

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070K7-YEJ5920	完売しました。		
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-Y7J5920			
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-YEH5920			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-Y7H5920			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-YEG5920			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-Y7G5920			
			選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070K7-YNNN9N0			
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070K7-WEJ5920			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-W7J5920			
			72GB フライ 36GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-WEH5920			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-W7H5920			
			36GB フライ 18GB × 3:RAID5 (*3)(*6) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-WEG5920			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSR070K7-W7G5920			
			選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070K7-WNNN9N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。(バックアップソフト搭載接続時も含む)

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしソフトのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スクア イ コ ン トロ ーラ	内 蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セ ッ ト形 名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)						
								維持保守	出張修理					
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (SCAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	146GB アルイ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070K7-YEJ5921	完売しました。							
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070K7-Y7J5921								
			72GB アルイ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070K7-YEH5921								
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070K7-Y7H5921								
			36GB アルイ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070K7-YEG5921								
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070K7-Y7G5921								
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GSD070K7-YNNN9N1								
			Pentium 4 (2.4GHz/512KB) ×1CPU	146GB アルイ 73GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min		512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz				CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070K7-W7J5921			
						256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz					GSD070K7-W7J5921			
				72GB アルイ 36GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min		512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz					GSD070K7-W7H5921			
	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz				GSD070K7-W7H5921									
	36GB アルイ 18GB × 3:RAID5 (*3) Ultra160:10000r/min			512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSD070K7-W7G5921									
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	GSD070K7-W7G5921									
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	GSD070K7-WNNN9N1									
	各モデル共通仕様			標準搭載品	3.5 型70000rpm ディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2									
			標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(2ボタン) , System Manager(Server Agent) (*12)										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBOD(RAID7),10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なし/OS のみ添付。Linux プラットフォームは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN9N2		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN9N2			

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN9N0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN9N0			

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN9N1		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN9N1			

HA8000/70W (70 K7) RAID (SCSI) モデル/キャビネットタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070K7-YNNN9N0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSA070K7-WNNN9N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型700MB ディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2	
	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J BOD (RAID7), 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はRAIDレベルJ BOD (RAID7) の選択は出来ません。(ハードウェア接続時も含む)

*12: Windows2000 プレイストーション/WindowsNT4.0 プレイストーション/OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	160GB アルイ 80GB × 3: RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA: 7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070L7-YNT58N0		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU					GSS070L7-WNT58N0			

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ	内 蔵 RAID	メ モ リ ー	CD-ROM/DVD-RAM	セ ッ ト 形 名	希 望 小 売 価 格 (税 別)	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
Windows 2000 Server 日 本 語 版 (SP3) (5CAL 付 き) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	160GB プライ 80GB × 3 : RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA: 7200r/min	512MB 512MB × 1 : ECC SDRAM : 133MHz	CD-ROM (最大 48 倍 速)	GSR070L7-YET5820	完 売 し ま し た 。		
				256MB 256MB × 1 : ECC SDRAM : 133MHz		GSR070L7-Y7T5820			
				選 択 (*1)	選 択 (*4)	GSR070L7-YNT58N0			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU			512MB 512MB × 1 : ECC SDRAM : 133MHz	CD-ROM (最大 48 倍 速)	GSR070L7-WET5820			
				256MB 256MB × 1 : ECC SDRAM : 133MHz		GSR070L7-W7T5820			
				選 択 (*1)	選 択 (*4)	GSR070L7-WNT58N0			

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	160GB アルイ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070L7-YET5821	完売しました。		
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070L7-Y7T5821			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070L7-YNT58N1			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU			512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070L7-WET5821			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz		GSD070L7-W7T5821			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070L7-WNT58N1			

各モデル共通仕様

標準搭載品

3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2

標準添付品

キーボード (109 キー), マウス (2 本タイプ), System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*10: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク 1 台構成での RAID レベル 0 の選択は出来ません。(バックアップキャビネット搭載接続時も含む)

*12: Windows 2000 プレインストールモデル/Windows NT4.0 プレインストールモデル/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームでは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT58N2		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT58N2			

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT58N0		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT58N0			

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT58N1		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT58N1			

HA8000/70W (70 L7) RAID (IDE) モデル/キャビネットタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070L7-YNT58N0		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSA070L7-WNT58N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ギガバイトディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(2ボタン), System Manager(Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップキャビネット搭載接続時も含む)

*12: Windows2000 プレイストーション4.0 プレイストーション4.0 プレイストーション4.0 OSなしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途Linuxモデル対応System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

22 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070N7-YNSBN0			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSS070N7-WNSBN0			

完売しました。

23 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070N7-YESBN40	完売しました。		
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070N7-YESBN20			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070N7-Y7SBN40			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070N7-Y7SBN20			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070N7-YNSBN0			
				512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070N7-WESBN40			
	CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070N7-WESBN20							
	256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSR070N7-W7SBN40						
		CD-ROM (最大 48 倍速)	GSR070N7-W7SBN20						
	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070N7-WNSBN0						

完売しました。

24 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070N7-YESBN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070N7-YESBN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070N7-Y7SBN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070N7-Y7SBN21			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070N7-YNSBN1			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	512MB 512MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070N7-WESBN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070N7-WESBN21			
				256MB 256MB × 1:ECC SDRAM:133MHz	DVD-RAM (片/両面:4.7/9.4GB)	GSD070N7-W7SBN41			
					CD-ROM (最大 48 倍速)	GSD070N7-W7SBN21			
				選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070N7-WNSBN1			

完売しました。


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200r/min ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (2 ボタン), System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12: Windows2000 プレインストールメディア/WindowsNT4.0 プレインストールメディア/OS なしメディアのみ添付。Linux プラットフォームメディアは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



25 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN2		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN2			

26 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN0			

27 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN1		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN1			

28 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / キャビネットタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070N7-YNSBN0		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSA070N7-WNSBN0			


各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70mm ディスク(1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(2ボタン) , System Manager (Server Agent) (*12)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4 : CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*12 : Windows2000 プレインストール版 / WindowsNT4.0 プレインストール版 / OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

29 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070M7-YNNNN10			完売しました。
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSS070M7-WNNNN10			

30 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070M7-YNNNN10			完売しました。
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSR070M7-WNNNN10			

31 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクコントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070M7-YNNNN11			完売しました。
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSD070M7-WNNNN11			

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型フロッピーディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2	
	System Manager (Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレインストールメディア / WindowsNT4.0 プレインストールメディア / OS なしメディアのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



32 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNN12		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN12			

33 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNN10		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN10			

34 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070M7-YNNNN11		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070M7-WNNNN11			

35 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 M 7) ディスク (S C S I) モデル / ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra160 SCSI	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070M7-YNNNN10		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSA070M7-WNNNN10			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200rpm ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレイスト-ネット / WindowsNT4.0 プレイスト-ネット / OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



36 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070K7-YNNN910			完売しました。
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)				GSS070K7-WNNN910			

37 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070K7-YNNN910			完売しました。
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)				GSR070K7-WNNN910			

38 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070K7-YNNN911			完売しました。
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	0 枚 + 1 枚 コントローラ + ホスト SCSI (Ultra160)				GSD070K7-WNNN911			

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型 700MB ディスク (1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2	
	System Manager (Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID7) の選択は出来ません。(バックアップソフトの搭載接続時も含む)

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (GS-AU7545) が含まれています。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なし のみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

39 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ・ボード + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN912		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN912			

40 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ・ボード + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN910		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN910			

41 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ・ボード + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070K7-YNNN911		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070K7-WNNN911			

42 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 K 7) R A I D (S C S I) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	0チャネル コントローラ・ボード + オンボード SCSI (Ultra160)	選択 (*2)(*3)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070K7-YNNN910		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSA070K7-WNNN910			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 720GB ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD (RAID 7), 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時は RAID レベル JBOD (RAID 7) の選択は出来ません。(R' ユニバーサル' ネット搭載接続時も含む)

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (GS-AU7545) が含まれています。

*12: Windows2000 プレイスト・ネット/WindowsNT4.0 プレイスト・ネット/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

43 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070L7-YNT5810			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSS070L7-WNT5810			

完売しました。

44 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070L7-YNT5810			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSR070L7-WNT5810			

完売しました。

45 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070L7-YNT5811			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSD070L7-WNT5811			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型フロッピーディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2	
	System Manager(Server Agent) (*12)	

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。


*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップキャビネット搭載接続時も含む)

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OSなしのみ添付。Linuxプラットフォーム/OSは、別途Linux対応System Managerを購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

46 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT5812		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT5812			

47 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT5810		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT5810			

48 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070L7-YNT5811		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSM070L7-WNT5811			

49 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 L 7) R A I D (I D E) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	160GB フライ 80GB × 3:RAID5 (*10)(*11) Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070L7-YNT5810		完売しました。	
	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU					GSA070L7-WNT5810			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200r/min ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。


*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*10: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はハードディスク1台構成でのRAIDレベル0の選択は出来ません。(バックアップキャビネット搭載接続時を含む)

*12: Windows2000 プレイストーション/WindowsNT4.0 プレイストーション/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

50 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 (SP3) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSS070N7-YNSBN10			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSS070N7-WNSBN10			

完売しました。

51 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows 2000 Server 日本語版 (SP3) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSR070N7-YNSBN10			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSR070N7-WNSBN10			

完売しました。

52 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版 (SP6a) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) × 1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSD070N7-YNSBN11			
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) × 1CPU					GSD070N7-WNSBN11			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	
	3.5 型70kビークディスク(1.44MB/720KB), 100BASE-TXx2	
	System Manager(Server Agent) (*12)	


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレインストール/WindowsNT4.0 プレインストール/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



53 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN12		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN12			

54 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (Red Hat Linux 7.2) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN10		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN10			

55 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル[インストール代行サービス付き]]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Linux (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォームモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSM070N7-YNSBN11		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSM070N7-WNSBN11			

56 H A 8 0 0 0 / 7 0 W (7 0 N 7) ディスク (I D E) モデル / ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium 4 (2.40GHz/512KB) ×1CPU	Ultra ATA	80GB Ultra ATA:7200r/min	選択 (*1)	選択 (*4)	GSA070N7-YNSBN10		完売しました。	
	Pentium 4 (2AGHz/512KB) ×1CPU					GSA070N7-WNSBN10			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7200r/min ディスク (1.44MB/720KB) , 100BASE-TXx2
	標準添付品	System Manager (Server Agent) (*12)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット (G S - A U 7 5 4 5) が含まれています。

*12: Windows2000 プレイストーション #/WindowsNT4.0 プレイストーション #/OS なしモデルのみ添付。Linux プラットフォームモデルは、別途 Linux 対応 System Manager を購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。


システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ I D E インタフェース
- ⑮ I C M B 1 インタフェース
- ⑯ U S B インタフェース
- ⑰ システムアラートネットインタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

プロセッサ

HA8000/70W K7, L7, M7, N7 にはプロセッサの増設はできません。



プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
(Pentium 4 (2.40GHz/L2 キャッシュ 512KB))
(オプション形名なし)

・セットモデルに 1 個標準搭載されています。



プロセッサ
(Pentium 4 (2AGHz/L2 キャッシュ 512KB))
(オプション形名なし)

・セットモデルに 1 個標準搭載されています。

メモリー

メモリスロット 1~3

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
(128MB:SDRAM)
(GS-MJ71289BEX) [カスタム] ¥24,000(税別)
(GS-MJ71289B) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
(256MB:SDRAM)
(GS-MJ72569BEX) [カスタム] ¥24,000(税別)
(GS-MJ72569B) ¥24,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。




メモリーボード
(512MB:SDRAM)
(GS-MJ75129BEX) [カスタム] ¥45,000(税別)
(GS-MJ75129B) ¥45,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。




メモリーボード
(1GB:SDRAM)
(GS-MJ701G9BEX) [カスタム] ¥110,000(税別)
(GS-MJ701G9B) ¥110,000(税別)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。


システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス



- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>





< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ


ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

拡張ボード


各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

ディスクアレイは、オンボード SCS I インタフェースからの接続となります。



< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70M7
70K7
70L7
70N7

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

コミュニケーションボード
〔PCI〕
(GS-CH7100EX) [拡張] ¥90,000(税別)
(GS-CH7100) ¥90,000(税別)
・CommuniNetゲートウェイ環境にて使用可能です。

選択

Vインタフェースケーブル
〔3.0m〕
(GH-LM1220) ¥8,000(税別)

モデム等

Xインタフェースケーブル
〔3.0m〕
(GH-LM1230) ¥8,000(税別)

DSU等



マルチコミュニケーションボックス
〔PCI, 8ポート〕
(GS-CR7800EX) [拡張] 完売しました。
(GS-CR7800) 完売しました。
・WindowsNT/Windows2000のRAS(リモートアクセス)環境にて使用可能です。



モデムケーブル
〔2.0m〕
(GH-LM1210) 完売しました。
・本ケーブルの最大接続本数は、8本です。

モデム

代替品については、「7章システム構成上の注意事項
7.10 生産終了製品代替品情報」項を参照願います。

SVPボードセット
(GS-SCM7400EEX) [拡張] ¥105,000(税別)
(GS-SCM7400E) ¥105,000(税別)
・本セット形名にて購入願います。

SVPボード
〔PCI, 10BASE-T, 電源ユニット付き〕

SVPマイクロプログラム

電源コンセントが1個必要です。

UTP 対応 3, 4, 5 インチ (10BASE-T)
〔2.3 スイッチング HUB 参照〕

⇒ 2.3 スイッチングHUBへ

SVPボードセット
(GS-SCM7500EEX) [拡張] ¥168,000(税別)
(GS-SCM7500E) ¥168,000(税別)
・本セット形名にて購入願います。

SVPボード
〔PCI, 10BASE-T, 電源ユニット付き〕

SVPマイクロプログラム



外部筐体運動 BOX
MANAGEMENT1
インタフェース
(Max5 台まで接続可)
MANAGEMENT2
インタフェース
(Max5 台まで接続可)
フロント
インタフェース

電源コンセントが1個必要です。

UTP 対応 3, 4, 5 インチ (10BASE-T)
〔2.3 スイッチング HUB 参照〕

⇒ 2.3 スイッチングHUBへ


メンテナンスケーブル
〔2.0m〕
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)
メンテナンスケーブル
〔2.0m〕
(GH-LY7120) ¥8,000(税別)

リム-ハブ デバイス
/ デバイス
/ CR80(CR802)へ
リム-ハブ デバイス
/ デバイス
/ CR80(CR802)へ

3.1 ラックキャビネット
システムフロントユニットへ

〔システム装置をラック
キャビネット搭載の場合〕

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- 拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのSystem Manager (Management Console 及び Advanced Agent) も合わせてご購入ください。詳細は以下のWeb サイトをご参照下さい。
URL <http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html>

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W M 7 ディスク(SCSI)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
			32bit/33MHz/5V ｷｰ			
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ			
			4	3	2	1
SCSI ボード	GS-CS7253	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102x	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボード	GS-CC7202	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	×	×	○	○
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	○	○	○
SVP ボードセット	GS-SCM7400E	1	○	○	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7500E	(取-)	○	○	○	×

*1:ｽﾛｯﾄ 1 へ優先搭載すること。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W K 7 RAID(SCSI)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
			32bit/33MHz/5V ｷｰ			
			ﾌｫﾙﾍﾞｲｽﾞ	ﾊｰﾌｻｲｽﾞ		
			4	3	2	1
ディスクアレイコントローラボード	GS-CA7230	1	×	×	○	○
SCSI ボード	GS-CS7253	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102x	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボード	GS-CC7202	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	×	×	○	○
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	○	○	○
SVP ボードセット	GS-SCM7400E	1	○	○	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7500E	(取-)	○	○	○	×

*1:ｽﾛｯﾄ 1 へ優先搭載すること。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W L 7 RAID(IDE)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
			32bit/33MHz/5V ｷｰ			
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ			
			4	3	2	1
ディスクアレイコントローラボード	オプション/形名なし	1	×	●	×	×
SCSI ボード	GS-CS7253	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102x	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボード	GS-CC7202	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	×	×	○	○
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	×	○	○
SVP ボードセット	GS-SCM7400E	1	○	×	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7500E	(取-)	○	×	○	×

*1:ｽﾛｯﾄ 1 へ優先搭載すること。

H A 8 0 0 0 / 7 0 W N 7 ディスク(IDE)モジュール >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
			32bit/33MHz/5V ｷｰ			
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ			
			4	3	2	1
SCSI ボード	GS-CS7253	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102x	2	×	×	○	○
Fibre Channel ボード	GS-CC7202	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-TX/10BASE-T) (*1)	GS-CN7240	2	○	○	○	○
L A N ボード(100BASE-T) (*1)	GS-CN7530	2	×	×	○	○
L A N ボード(100BASE-SX) (*1)	GS-CN7620	2	×	×	○	○
コミュニケーションボード	GS-CH7100	1	○	○	○	○
マルチコミュニケーションボックス	GS-CR7800	1	○	○	○	○
SVP ボードセット	GS-SCM7400E	1	○	○	○	×
SVP ボードセット	GS-SCM7500E	(取-)	○	○	○	×

*1:ｽﾛｯﾄ 1 へ優先搭載すること。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>


< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>


内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



< システム装置および内蔵オプション編 >




< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T
(GS-UD7402EX) [カスタム]
(GS-UD7402)

¥120,000 (税別)
¥120,000 (税別)

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402TEX) [カスタム]
(GS-SUD7402T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402WEX) [カスタム]
(GS-SUD7402W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XEX) [カスタム]
(GS-SUD7402X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥232,000 (税別)
¥232,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XDEX) [カスタム]
(GS-SUD7402XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164 / RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

¥295,000 (税別)
¥295,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402JEX) [カスタム]
(GS-SUD7402J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
〔 DDS-4 (非 / 圧縮 : 20 / 40GB) 〕


内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402KEX) [カスタム]
(GS-SUD7402K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥223,000 (税別)
¥223,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加タム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402YEX) [加タム]
(GS-SUD7402Y)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

¥144,000(税別)
¥144,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402TYEX) [加タム]
(GS-SUD7402TY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソド」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402WYEX) [加タム]
(GS-SUD7402WY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソド」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XYEX) [加タム]
(GS-SUD7402XY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソド」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥256,000(税別)
¥256,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402XDYEX) [加タム]
(GS-SUD7402XDY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソド」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥319,000(税別)
¥319,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402JYEX) [加タム]
(GS-SUD7402JY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTSR104 相当を「ソド」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵 D A T セット
(GS-SUD7402KYEX) [加タム]
(GS-SUD7402KY)

・ 5デイ7 (DDS データトリップ) [HS-4/150S] x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソド」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥253,000(税別)
¥253,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70M7
70K7
70L7
70N7

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵光磁気ディスク
(640MB)



変換メディア


内蔵光磁気ディスクセット
(GS-SUM5641EX) [カスタム]
(GS-SUM5641)

・ WindowsNT 環境では、リムーバブルタイプ
として使用可能です。

¥58,000 (税別)
¥58,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャー
(GS-UD7406EX) [加付]
(GS-UD7406)

¥347,000(税別)
¥347,000(税別)



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406TE) [加付]
(GS-SUD7406T)



BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406WE) [加付]
(GS-SUD7406W)



BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XE) [加付]
(GS-SUD7406X)



BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥475,000(税別)
¥475,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XE) [加付]
(GS-SUD7406XD)



BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥538,000(税別)
¥538,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406JE) [加付]
(GS-SUD7406J)



JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ノ」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。



内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406KE) [加付]
(GS-SUD7406K)



JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノ」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥465,000(税別)
¥465,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406YEX) [加付]
(GS-SUD7406Y)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

¥395,000 (税別)
¥395,000 (税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406TYEX) [加付]
(GS-SUD7406TY)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完了しました。
完了しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406WYEX) [加付]
(GS-SUD7406WY)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完了しました。
完了しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XYEX) [加付]
(GS-SUD7406XY)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「ノ」を
参照願います。

¥523,000 (税別)
¥523,000 (税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406XDYEX) [加付]
(GS-SUD7406XDY)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164 / RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「ノ」を
参照願います。

¥586,000 (税別)
¥586,000 (税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406JYEX) [加付]
(GS-SUD7406JY)

・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完了しました。
完了しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D A T チェンジャー
(DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6 連装)
・拡張ストレージベイを 2 ベイ使用します。

内蔵 D A T チェンジャーセット
(GS-SUD7406KYEX) [加付]
(GS-SUD7406KY)


・メディア (DDS テーカードリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「ノ」を
参照願います。

¥513,000 (税別)
¥513,000 (税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT
(GS-UL7400EX) [加付]
(GS-UL7400)

¥592,000(税別)
¥592,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400T) [加付]
(GS-SUL7400T)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ント」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400WEX) [加付]
(GS-SUL7400W)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ント」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400XEX) [加付]
(GS-SUL7400X)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ント」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥700,000(税別)
¥700,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400XDEX) [加付]
(GS-SUL7400XD)

・本セット形名にて手配願います。

 BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ント」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

¥763,000(税別)
¥763,000(税別)

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400JEX) [加付]
(GS-SUL7400J)

・本セット形名にて手配願います。

 JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ント」)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

 内蔵 DLT
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。


内蔵 DLT セット
(GS-SUL7400KEX) [加付]
(GS-SUL7400K)

・本セット形名にて手配願います。

 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ント」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥689,000(税別)
¥689,000(税別)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400YEX) [加付]
(GS-SUL7400Y)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

¥667,000(税別)
¥667,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400TYEX) [加付]
(GS-SUL7400TY)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400WYEX) [加付]
(GS-SUL7400WY)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400XYEX) [加付]
(GS-SUL7400XY)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の
情報を参照願います。

¥775,000(税別)
¥775,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400XYEX) [加付]
(GS-SUL7400XY)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の
情報を参照願います。

¥838,000(税別)
¥838,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400JYEX) [加付]
(GS-SUL7400JY)

・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTSRI04 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 D L T
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 D L T セット
(GS-SUL7400KYEX) [加付]
(GS-SUL7400KY)


・メディア(DLTテープカートリッジ [D88/1800])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の
情報を参照願います。

¥764,000(税別)
¥764,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T
(GS-US7500EX) [加税]
(GS-US7500)

¥248,000(税別)
¥248,000(税別)

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500TEX) [加税]
(GS-SUS7500T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500WEX) [加税]
(GS-SUS7500W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500XEX) [加税]
(GS-SUS7500X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥376,000(税別)
¥376,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500DEX) [加税]
(GS-SUS7500DX)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

¥439,000(税別)
¥439,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500JEX) [加税]
(GS-SUS7500J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル 版
(RT-1V25-ANTSR104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))


内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500KEX) [加税]
(GS-SUS7500K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項
を参照願います。

¥366,000(税別)
¥366,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [加タム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500YEX) [加タム]
(GS-SUS7500Y)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

¥320,000 (税別)
¥320,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500TYEX) [加タム]
(GS-SUS7500TY)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を"ノ"ト"ル")
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500WYEX) [加タム]
(GS-SUS7500WY)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を"ノ"ト"ル")
・ WindowsNT Server4.0 (SP5 以降) 及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500XYEX) [加タム]
(GS-SUS7500XY)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を"ノ"ト"ル")
・ 対応 OS は、[7.3 バ"ッ"クアップ"デ"バ"イ"ス"情報] 項
を参照願います。

¥448,000 (税別)
¥448,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500XYEX) [加タム]
(GS-SUS7500XY)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164 / RT-1242C-1A64 相当を"ノ"ト"ル")
・ 対応 OS は、[7.3 バ"ッ"クアップ"デ"バ"イ"ス"情報] 項
を参照願います。

¥511,000 (税別)
¥511,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500JYEX) [加タム]
(GS-SUS7500JY)

・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サ"ル" 版
(RT-1V25-ANTSRI04 相当を"ノ"ト"ル")
・ WindowsNT Server4.0 (SP4 以降) 及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 A I T
(AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB))

内蔵 A I T セット
(GS-SUS7500YEX) [加タム]
(GS-SUS7500KY)


・ 5デｲｱ (AIT-2 5デｲｱ [SDX2-50C]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を"ノ"ト"ル")
・ 対応 OS は、[7.3 バ"ッ"クアップ"デ"バ"イ"ス"情報] 項
を参照願います。

¥438,000 (税別)
¥438,000 (税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO
(GS-UU7101EX) [加税]
(GS-UU7101)

¥517,000(税別)
¥517,000(税別)

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101TEX) [加税]
(GS-SUU7101T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101WEX) [加税]
(GS-SUU7101W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101XEX) [加税]
(GS-SUU7101X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥625,000(税別)
¥625,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101XDEX) [加税]
(GS-SUU7101XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥688,000(税別)
¥688,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101JEX) [加税]
(GS-SUU7101J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サル版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ノ」)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))


内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101KEX) [加税]
(GS-SUU7101K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ノ」)
・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項
を参照願います。

¥614,000(税別)
¥614,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

70M7
70K7
70L7
70N7

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101YEX) [カスタム]
(GS-SUU7101Y)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

¥652,000(税別)
¥652,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101TYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101TY)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101WYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101WY)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101XYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101XY)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップメディア] 情報
を参照願います。

¥770,000(税別)
¥770,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101XDYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101XDY)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップメディア] 情報
を参照願います。

¥833,000(税別)
¥833,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101JYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101JY)

・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版
(RT-1V25-ANTS104 相当を「ソフト」)
・ WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・ 本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB, A-7/11T))

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7101KYEX) [カスタム]
(GS-SUU7101KY)


・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100]) x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・ 対応 OS は、[7.3 バックアップメディア] 情報
を参照願います。

¥759,000(税別)
¥759,000(税別)

・ 本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >




< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- ・[加付]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102EX) [加付]
(GS-SUU7102)

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥705,000(税別)
¥705,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102TEX) [加付]
(GS-SUU7102T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をバレイ)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102WEX) [加付]
(GS-SUU7102W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をバレイ)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102XEX) [加付]
(GS-SUU7102X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をバレイ)
・対応 OS は、[7.3 バレイアップデバレイ] 項
を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥813,000(税別)
¥813,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102DEX) [加付]
(GS-SUU7102DX)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をバレイ)
・対応 OS は、[7.3 バレイアップデバレイ] 項
を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥876,000(税別)
¥876,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102JEX) [加付]
(GS-SUU7102J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 サバレイ 版
(RT-1V25-ANTSRI04 相当をバレイ)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。


内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージバレイを2バレイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102KEX) [加付]
(GS-SUU7102K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS10 相当をバレイ)
・対応 OS は、[7.3 バレイアップデバレイ] 項
を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥802,000(税別)
¥802,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

70M7

70K7

70L7

70N7

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [カスタム]
(GS-SUU7102Y)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥840,000(税別)
¥840,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [カスタム]
(GS-SUU7102Y)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition (RT-1242C-1254 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [カスタム]
(GS-SUU7102Y)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition (RT-1242C-1154 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP5以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102YEX) [カスタム]
(GS-SUU7102Y)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール」を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥958,000(税別)
¥958,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102XDYEX) [カスタム]
(GS-SUU7102XDY)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + BrightStor ARCserve Backup v9 Disaster Recovery Option for Windows Japanese (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール」を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥1,021,000(税別)
¥1,021,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102JYEX) [カスタム]
(GS-SUU7102JY)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for WindowsNT/Windows2000 v8.6 サード版 (RT-1V25-ANTSRI04 相当を「ソフト」)
・WindowsNT Server4.0(SP4以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵 LTO
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。

内蔵 LTO セット
(GS-SUU7102KYEX) [カスタム]
(GS-SUU7102KY)

・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers (RT-1V25-K1WS10 相当を「ソフト」)
・対応 OS は、[7.3 バージョン] の「インストール」を参照願います。

内蔵 SCSI ケーブル (LVD)
¥947,000(税別)
¥947,000(税別)

・本セット形名にて手配願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・内蔵デバイス搭載条件表 - [キャビネットタイプ]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ3.5型(M7:2/K7:1~3/L7:1,3,4/N7:1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W M 7 デ ィ ス ク(SCSI)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
								3.5 型					3.5 型			
								1	2	3	4	5	6			
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71855	4	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○				
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○				
内蔵CD-R OM (48 倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1	(※-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×				
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×		○		×	×	×	×	×	×				
内蔵DLT (DLT8000)	GS-UL7400	1	×		○		×	×	×	×	×	×				
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×				
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×				
内蔵LT O (1/2-バイト)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×				
内蔵LT O (*2)	GS-SUU7102	1	×		○		×	×	×	×	×	×				

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*1:拡張ストレージベイ5型へ18~9に搭載の場合は、別途HDDへ1(GS-AU7910)が必要です。

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W K 7 RAID(SCSI)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							3.5 型						
							1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1 (※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTQ(1/2インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTQ(※2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W L 7 RAID(IDE)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
								3.5型						
								1	2	3	4		5	6
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	○	
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LT0(1/2インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LT0(*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W N 7 デ ィ ス ク(IDE)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
								3.5型			3.5型		
								1	2	3	4	5	6
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	2	×	×	×	×	×	●	×	○	×	×	×
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LT0(1/2インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LT0(*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×


(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

・内蔵デバイス搭載条件表 - [ラックタイプ (内蔵DATチェンジャー未搭載時)]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ3.5型(M7:2/K7:1~3/L7:1,3,4/N7:1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W M 7 デ ィ ス ク(SCSI)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型																
			1	2	3	4	5	6			7		8		9				
								3.5型						3.5型					
								1	2	3	4	5	6						
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71855	4	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○				
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○				
内蔵C D ・ R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵D V D ・ R A M	GS-UV7060	1	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵D A T (D D S - 4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵D A T チェンジャー (D D S - 4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵D L T (D L T 8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵A I T	GS-US7500	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵L T O (1/2-バイト)	GS-UU7101	1	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
内蔵L T O (*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*1:拡張ストレージベイ5型へ18~9に搭載の場合は、別途HDDへ1(GS-AU7910)が必要です。

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W K 7 RAID(SCSI)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							3.5 型						
							1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	
内蔵CD・ROM (48 倍速)	GS-UC5348A	1	(※一)	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD・RAM	GS-UV7060	1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT (DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DLT (DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTQ (1/2-1インチ)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTQ (*2)	GS-SUU7102	1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W L 7 RAID(IDE)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
								3.5型						
								1	2	3	4		5	6
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	○	
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LT0(A-701)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LT0(*2)	GS-SUU7102	1	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W N 7 デ ィ ス ク(IDE)モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ5型										
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	
								3.5型			3.5型		
								1	2	3	4	5	6
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	2	×	×	×	×	×	●	×	○	×	×	×
内蔵CD-ROM(48倍速)	GS-UC5348A	1	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060	1	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT(DDS-4)	GS-UD7402	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATチェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DLT(DLT8000)	GS-UL7400	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AIT	GS-US7500	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LT0(A-7/10T)	GS-UU7101	1	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LT0(*2)	GS-SUU7102	1	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可

×

*2:内蔵LT0(GS-SUU7102)搭載の場合は、別途SCSIホスト(GS-CS7253)が必要です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(C R 8 0 など)
無停電電源装置<キャビネットタイプ>

< ラックキャビネット編 >へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 - [ラックタイプ (内蔵 D A T チェンジャー搭載時)]

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(M7:2/K7:1~3/L7:1,3,4/N7:1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。
- ・ラックタイプへ内蔵 D A T チェンジャー搭載時は、ラックマウントキットに添付されるトランスファーケージを使用し搭載します。

トランスファーケージは、拡張ストレージベイ 5 型 1~4 を占有し、拡張ストレージベイ 5 型が 3 ベイとなります。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W M 7 ディスク(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
									3.5 型		
									1	2	3
内蔵ハードディスク(18GB) (*1)	GS-UH71855	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵ハードディスク(36GB) (*1)	GS-UH73655	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	1	(折-)	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-SUU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1: 拡張ストレージベイ 5 型 1~9 に搭載の場合は、別途 HDD ケーブル(GS-AU7910)が必要です。

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W K 7 RAID(SCSI)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
									3.5 型		
									1	2	3
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736F	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵ハードディスク(18GB)	GS-UH718H	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵ハードディスク(36GB)	GS-UH736H	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵ハードディスク(73GB)	GS-UH773H	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	1	(折-)	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-SUU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W L 7 RAID(IDE)モデル >


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
									3.5 型		
									1	2	3
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	4	x	x	x	x	x	●	x	●	x
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	1	(折-)	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-SUU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

< H A 8 0 0 0 / 7 0 W N 7 ディスク(IDE)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ 5 型								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
									3.5 型		
									1	2	3
内蔵ハードディスク(80GB)	GS-UH48231A	2	x	x	x	x	x	●	x	o	x
内蔵 C D - R O M (48 倍速)	GS-UC5348A	1	o	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D V D - R A M	GS-UV7060	1	(折-)	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D A T チェンジャー(DDS-4)	GS-UD7406	1	x	o	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-UL7400	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 A I T	GS-US7500	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GS-SUM5641	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O (L-7M1t)	GS-UU7101	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
内蔵 L T O	GS-SUU7102	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x


(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのセットモデルを選択願います。
 (ラックタイプのセットモデルには、ラックマウントキット(GS-AU7545)が含まれています。)
- 既設のキャビネットタイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GS-AU7545)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
 [3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
 詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。