

## 4 . オプション一覧

HA8000/30W A8,B8,C8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A8	30 B8	30 C8
メモリーボード	GS-MJ71289CEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM			
メモリーボード	GS-MJ71289C							
	GS-MJ72569CEX				256MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM			
	GS-MJ72569C							
	GS-MJ75129CEX				512MBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM			
	GS-MJ75129C							
	GS-MJ701G9CEX				1GBx1, SDRAM, 133MHz, Unbuffered DIMM			
	GS-MJ701G9C							
拡張ボード								
SCSIボード	GS-SCS7252EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット	*5	*5	*5
	GS-CS7253				Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-CS7252				Ultra160 SCSI, 1チャネル, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-CS7217EX				Ultra SCSI, 1チャネル, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載用			
	GS-CS7217							
LANボード	GS-SCN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット	*5	*5	*5
	GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-SCN7540EX				1000BASE-T, PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット	*5	*5	*5
	GS-CN7540				1000BASE-T, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-CN7541	1000BASE-T, LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用						
	GS-CN7620EX				1000BASE-SX, PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載用			
	GS-CN7620							
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX	完売しました。			HDLC制御用			
	GS-CH7100							
マルチコミュニケーション ボックス	GS-CR7800EX	完売しました。			リモートアクセス用, PCI:ハーフサイズ			
	GS-CR7800							
SVPボードセット	GS-SCM7400DEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用キット			
	GS-SCM7400D				サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用			
	GS-SCM7401D				サーバスプレッドシート, PCI, 電源ユニット + SVPスプレッドシート LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
システム装置内蔵デバイス								
内蔵薄型CD - R O M	GS-SUC53243EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			薄型CD-ROM: ATAPI, 650MB, 24倍速 薄型CD-ROM用IDEケーブル付き			
内蔵DVD - R A M	GS-SUV70603EX	完売しました。			ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB DVD-RAM用IDEケーブル付き			
	GS-SUV70703EX				ATAPI, 片面/両面: 4.7GB/9.4GB DVD-RAM用IDEケーブル付き			
内蔵ハードディスク	GS-UH48231AEX				IDE, 80GB, 7200r/min			
	GS-UH48231A							
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56413REX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB MO/ハーフ + 変換アダプタ + SCSI(Wide)ケーブル付き			
	GS-SUM56413R				Fast SCSI-2, 640MB MO/ハーフ + SCSI(Narrow)ケーブル付き			
	GS-SUM56413EX							
	GS-SUM56413							
内蔵DATA (DDS-4)	GS-SUD74013QFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD74013QFY							
	GS-SUD74013QDYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013QDY							
	GS-SUD74013QYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013QY							
	GS-SUD74013XFYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD74013XFY	完売しました。						
	GS-SUD74013XDYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013XDY	完売しました。						
	GS-SUD74013XYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013XY	完売しました。						
	GS-SUD74013WYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD74013WY	完売しました。						
	GS-SUD74013TYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き						
	GS-SUD74013TY	完売しました。						
	GS-SUD74013LYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD74013LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。						
	GS-SUD74013KYEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-SUD74013KY	完売しました。						
	GS-SUD74013YEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 5インチ(HS-4/150S)x5巻付き						
	GS-SUD74013Y							
	GS-SUD74013QFEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD74013QF							
	GS-SUD74013QDEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013QD							
	GS-SUD74013QEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013Q							
	GS-SUD74013FEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD74013XF	完売しました。						
	GS-SUD74013XDEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013XD	完売しました。						
	GS-SUD74013XEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD74013X	完売しました。						
	GS-SUD74013WEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き						
	GS-SUD74013W	完売しました。						
	GS-SUD74013TEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き						
	GS-SUD74013T	完売しました。						
	GS-SUD74013LEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD74013L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。						
	GS-SUD74013KEX	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-SUD74013K	完売しました。						
	GS-SUD74013EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮: 20GB/40GB) DAT用(DDS4)SCSIケーブル付き			
	GS-SUD74013							

\*5: LowProfilePCIスロット及びハーフサイズPCIスロット搭載可能

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A8	30 B8	30 C8
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。	15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応					
	PC-DC5203	完売しました。	15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応					
	PC-DC5203A	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応					
	PC-DC7104	完売しました。	17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			*3	*3	*3
	PC-DC3623	完売しました。	22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応			*3	*3	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。	15型スリープモード対応、640x480～1024x768ドット、省電力対応					
	PC-DT3156	完売しました。	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応			*3	*3	*3
	PC-DT3157	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応					
	PC-DT3170	完売しました。	17型スリープモード対応、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			*3	*3	*3
	PC-DT3171	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応					
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	バックアップ用キャビネット SCSIケーブル付き					
	GS0BS201-R100200		バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き			*2	*2	*2
	GS0BS201-R200200		バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き			*2	*2	*2
	GS0BS202-XXXXXXX		xDriveのシステム構成図参照願います。					
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。	8ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH75001	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	8ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7516	完売しました。	16ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH75161	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	16ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7618	完売しました。	16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])					
	GH-BH7618T	完売しました。	16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])					
	GH-BH7524		24ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7626T		24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])					
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	2.11TB, 2ドライブ					
	GT0DVDH0-03D1300		1.88TB, 4ドライブ					
	GT0DVDH0-05D1300		3.29TB, 4ドライブ					
	GT0DVDH0-02D130A		2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き					
	GT0DVDH0-03D130A		1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き					
	GT0DVDH0-05D130A		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き					
	GT0DVDH0-05D130F		3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き					
	GT0DVDE0-02D1300		705GB, 2ドライブ					
	GT0DVDE0-03D1300		470GB, 4ドライブ					
	GT0DVDE0-05D1300		940GB, 2ドライブ					
	GT0DVDE0-02D130A		705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き					
	GT0DVDE0-03D130A		470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き					
	GT0DVDE0-05D130A		940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き					
ケーブル								
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	カテゴリ5Eシールドケーブル、5m					
	GH-LN7E10		カテゴリ5Eシールドケーブル、10m					
	GH-LN7E20		カテゴリ5Eシールドケーブル、20m					
SCSIケーブル	GH-LX7200		DVDタイプ 列装置接続用、2.0m					
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220		コミュニケーションボード用、3.0m					
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230		コミュニケーションボード用、3.0m					
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。	マルチコミュニケーションボード用、2.0m					
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m					
	GH-LU7200		UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m					
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	ディスプレイケーブル延長用、0.7m					
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300		キーボードマウスケーブル延長用、2.0m					
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103		コネクタ切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m					

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

\*3：ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A8	30 B8	30 C8
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7050S				500VA/320W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7070S				700VA/450W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7140A		完売しました。		1200VA/950W,キャビネットタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7140S		完売しました。		1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1		完売しました。		1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7150S				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7214A		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ, UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S1		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7215A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7215S				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェイスボード拡張用ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェイスボード拡張ユニット, ラックキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J), UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81			無停電電源装置管理ソフトウェア, UPS接続ケーブル付き				
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組			
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), パンチングメッシュタイプ			
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用), パンチングメッシュタイプ			
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓			
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), アクリル窓			
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジウェーブ			
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用), エッジウェーブ			
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)			
ブランクパネル	GH-RP7011			1U用				
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7001				エッジウェーブ フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)			
	GH-RJ7002				エッジウェーブ フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)			
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード, マウス収納ユニット				
HUB 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500)収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用			

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分 類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		30 A8	30 B8	30 C8
ラック関連								
コンセントボックスユニット	GH-AG7105		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		79ポート5口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100		完売しました。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)収納用ユニット			
	GH-RC7110		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200		完売しました。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)収納用ユニット			
	GH-RL7500		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7210				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2	*2	*2
	GH-RLK7220		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチコゾール切替ユニット 付き)	GH-RLK7201		完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-RLK7211				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-RLK7221		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 8インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチコゾール切替ユニット 付き)	GH-SRLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SRLK7210				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2	*2	*2
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SAT7044		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コゾール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通ワゴン品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット			
その他								
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用			
	GH-AT7044		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体			
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用			
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002		完売しました。		BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001		完売しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

## HA8000/70W K8,L8,M8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置					
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8			
メモリーボード	GS-MJ71289BEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1,SDRAM,133MHz,Unbuffered DIMM						
メモリーボード	GS-MJ71289B										
	GS-MJ72569BEX				256MBx1,SDRAM,133MHz,Unbuffered DIMM						
	GS-MJ72569B										
	GS-MJ75129BEX				512MBx1,SDRAM,133MHz,Unbuffered DIMM						
	GS-MJ75129B										
	GS-MJ701G9BEX				1GBx1,SDRAM,133MHz,Unbuffered DIMM						
	GS-MJ701G9B										
拡張ボード											
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7230EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI						
	GS-CA7230						*9				
SCSIボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI						
	GS-CS7253										
LANボード	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1ポート						
	GS-CN7240										
	GS-CN7540EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1000BASE-T,PCI:1ポート						
	GS-CN7540										
	GS-CN7620EX				1000BASE-SX,PCI:1ポート						
	GS-CN7620										
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF						
	GS-CC7202										
	GS-CC7211EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF CR80(CR804)接続専用						
	GS-CC7211										
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps						
	GS-SCC7102C				GBIC付(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4	*4			
	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps						
	GS-SCC7102P				GBIC付[光](GH-CZ7520)付き	*4	*4	*4			
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX				HDLC制御用						
	GS-CH7100										
マルチコミュニケーション ボックス	GS-CR7800EX	完了しました。			リモートアクセス用,PCI:1ポート						
	GS-CR7800										
SVPボードセット	GS-SCM7400EEX										
	GS-SCM7400E	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ拡張,PCI:1ポート						
	GS-SCM7500EEX				電源ユニット + SVP4ポート 付						
	GS-SCM7500E				サーバ拡張,PCI:1ポート						
	GS-SCM7500E				電源ユニット + SVP4ポート 付 + 外部筐体連動Box付き						
システム装置内蔵デバイス											
内蔵CD-ROM	GS-UC5348AEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,48倍速,厚型						
	GS-UC5348A										
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060EX	完了しました。			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB						
	GS-UV7060										
	GS-UV7070EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB						
	GS-UV7070										
内蔵ハードディスク	GS-UH71855EX				Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min						
	GS-UH71855										
	GS-UH73655EX				Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min						
	GS-UH73655										
	GS-UH718H				Ultra160 SCSI,18GB,10000r/min						
	GS-UH718H										
	GS-UH718H										
	GS-UH718H										
	GS-UH718H										
	GS-UH736H				Ultra160 SCSI,36GB,10000r/min						
	GS-UH736H										
	GS-UH773H				Ultra160 SCSI,73GB,10000r/min						
	GS-UH773H										
	GS-UH773H										
	GS-UH736MEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min						
	GS-UH736MRX										
	GS-UH736M										
	GS-UH773MEX				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min						
	GS-UH773MRX										
	GS-UH773M										
	GS-UH48231AEX				IDE,80GB,7200r/min						
	GS-UH48231ARX										
	GS-UH48231A										
HDDベイ	GS-AU7910EX							GS-UH71855/ GS-UH73655の5型へ18~9搭載用HDDケース			
	GS-AU7910										
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX							Fast SCSI-2,640MB			
	GS-SUM5641							取付金具 + 変換ケーブル付き			
内蔵DATA (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402QFY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7402QDYEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402QDY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7402QYEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402QY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7402XFYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402XFY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7402XDYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402XDY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7402XYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402XY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7402WYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402WY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き						
	GS-SUD7402TYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402TY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き						
	GS-SUD7402LYEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402LY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD7402KYEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402KY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-SUD7402YEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
	GS-SUD7402Y				メディア(HS-4/150S)x5巻付き						

\*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

\*9: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-SUD74020FEX GS-SUD74020F	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUD7402QDEX GS-SUD7402QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7402QEX GS-SUD7402Q GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-UD7402EX GS-UD7402			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
		GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻付き				
GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-UD7406EX GS-UD7406		・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装				
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY		完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) x7 i7(D88/1800)x5巻付き					
	GS-SUL7400XDEX GS-SUL7400XD	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUL7400EX GS-SUL7400X	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)					



分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 L T O	GS-SUU7102QFYEX GS-SUU7102QFY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102QDYEX GS-SUU7102QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102QYEX GS-SUU7102QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102XFYEX GS-SUU7102XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102XDYEX GS-SUU7102XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102WYEX GS-SUU7102WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUU7102TYEX GS-SUU7102TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUU7102LYEX GS-SUU7102LY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻付き			
	GS-SUU7102QFEX GS-SUU7102QF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102QDEX GS-SUU7102QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102QEX GS-SUU7102Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102XFEX GS-SUU7102XF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102DEX GS-SUU7102XD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102XEX GS-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUU7102LEX GS-SUU7102L	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7102KEX GS-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC5203A	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スレート液晶、640x480～1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DT3157	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3170	完売しました。			17型スレート液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DT3171	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応			
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップ用キャビネット SCSIケーブル付き			
	GS0BS201-R100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
	GS0BS201-R200200				バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
	GS0BS202-xxxxxxx				xDVD-Rのシステム構成図参照願います。 キャビネットタイプ、ケーブル搭載なし			
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-C100200	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				*6	*6	*6
	GH0RR163-R100200				フラッシュタイプ、4U、ケーブル搭載なし	*6	*6	*6
	GH0RR163-R200200				フラッシュタイプ 2台目増設用、ケーブル搭載なし	*6	*6	*6
	GH0RR164-xxxxxxx				xDVD-Rのシステム構成図参照願います。 キャビネットタイプ、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
ディスクユニットセット	GH0RA163-C108001						*9	
	GH0RA163-R108001				フラッシュタイプ、4U、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2*9	
	GH0RA163-R208001				フラッシュタイプ 2台目増設用、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2*9	
D L Tチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装	*2	*2	*2
	GH-SRL74101x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装	*2	*2	*2
	GH-SRL74082x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRL74102x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装x2	*2	*2	*2
D L Tチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2	*2
	GH-SRL7410x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用	*2	*2	*2
	GH-xFL7408x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、8連装			
	GH-xFL7410x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装			
L T Oチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU71102x	-	-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装x2	*2	*2	*2
L T Oチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装			

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート  
 \*3：ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット（16U）にのみ搭載可能  
 \*6：SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能  
 \*9：Linuxプラットフォームモデルは未サポート



分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8	
外付け装置									
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75001		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7516		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7618		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-SX])				
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])				
	GH-BH7524				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7626T				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])				
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポ-ト				
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケ-プ ル[HSSDCケ-プ ル]との接続用				
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル]との接続用				
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH, GBIC用ポ-トx16, ラックマウントキット付き				
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC				
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB, 2ド ライブ				
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ド ライブ				
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ド ライブ				
	GT0DVDH0-02D130A		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		2.11TB, 2ド ライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ド ライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ド ライブ, 両面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ド ライブ, 両面媒体350枚付き				
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ド ライブ				
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ド ライブ				
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ド ライブ				
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ド ライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ド ライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ド ライブ, 両面媒体100枚付き				
	コンパクトディスクアレイ装置	GH0CR802-xxxxxxx		完売しました。		CR80(CR802)			
GH0CR803-C100800			完売しました。		キャビ ネットタイプ, CR80(CR803), ハ-ド デ ィ スク搭載なし				
GH0CR803-R100511			完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), 72GB7レイ(36GBx3), 単体接続用	*2	*2	*2	
GH0CR803-R200512			完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), 72GB7レイ(36GBx3), ケ-ス接続(2ノ-ド)用	*2	*2	*2	
GH0CR803-R100800			完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), ハ-ド デ ィ スク搭載なし	*2	*2	*2	
GH0CR804-C100800					キャビ ネットタイプ, CR80(CR804), シング ルコントロ-ラ, ハ-ド デ ィ スク搭載なし				
GH0CR804-C102800					キャビ ネットタイプ, CR80(CR804), デュ-ルコントロ-ラ, ハ-ド デ ィ スク搭載なし				
GH0CR804-R100513			・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シング ルコントロ-ラ, 320GB7レイ(160GBx3)	*2	*2	*2	
GH0CR804-R100800					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シング ルコントロ-ラ, ハ-ド デ ィ スク搭載なし	*2	*2	*2	
GH0CR804-R102514					ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュ-ルコントロ-ラ, 320GB7レイ(160GBx3)	*2	*2	*2	
小型ディスクアレイサブシステム ディスクアレイサブシステム LTOライブラリ装置	GH0CR804-R102800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュ-ルコントロ-ラ, ハ-ド デ ィ スク搭載なし	*2	*2	*2	
	GH0CR804-xAxxxxx		xB7レイ ルのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804), 筐体黒色7レイ ル				
	HT-4063-xxxxx		-	-	-	SANR I SE9500V			
	A-65x2-x		-	-	-	SANR I SE9970V/9980V			
	HT-S4697-xLxx0F		-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x6ド ライブ, 60巻			
ケーブル	HT-4697-Lxx0xA		-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ, 80巻			
	HT-4697-Lxx0xB		-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ, 80巻, SCSI I/F7レイ ル			
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m				
	GH-LX7200				DVDドライブ 装置接続用, 2.0m				
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴ リ5Eシ-ル্ডケ-プ ル, 5m				
	GH-LN7E10				カテゴ リ5Eシ-ル্ডケ-プ ル, 10m				
	GH-LN7E20				カテゴ リ5Eシ-ル্ডケ-プ ル, 20m				
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケ-プ ル[HSSDCケ-プ ル], 2.0m				
	GH-LA7505				Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル], 5.0m				
	GH-LA7510		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル], 10.0m				
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channelケ-プ ル[SC-LC光ケ-プ ル], 5.0m				
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケ-プ ル[LC-LC光ケ-プ ル], 3.0m				
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケ-プ ル[LC-LC光ケ-プ ル], 10.0m				
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				70-デ ィ スクユニット/リム-ハブ プ レ イ スエ-ット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m				
	GH-LY7140				70-CR80(CR804)間接続用, 2.0m				
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m				
システムアライメント接続ケーブル	GH-LT7110				システムアライメント接続用, 3.0m				

\*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8	
ケーブル									
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			コミュニケーションボード用、3.0m				
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m				
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションキット用、2.0m				
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m				
	GH-LU7200			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m					
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用、0.7m				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m				
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m					
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBU7050A	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7050S				500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7050S1				500VA/320W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7070A				700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7150A	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き				
	GH-SBU7150S				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W、キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7214A		完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S		完売しました。			UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214S1		完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7215A	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7215S				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインターフェースボード拡張用ボード				
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインターフェースボード拡張用ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き				
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア、UPS接続ケーブル付き				
ラック関連									
ラックキャビネット	GH-RK7385	・ 価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組				
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組				
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組				
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組				
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ付、メタルタイプ				
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ付、メタルタイプ				
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓				
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓				
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジテープ				
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジテープ				
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)				
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)				
ブランクパネル	GH-RP7011			1U用					
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)					
	GH-RJ7001			エッジテープフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002			エッジテープフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000			アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7138			38U用ラック延長部材、LTOタイプ 列装置搭載用					

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M8	70 K8	70 L8
ラック関連								
システムアラートユニット	GH-RT7100	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			システムアラートユニット			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB (GH-BH7516, GH-BH7618) , Fibre Channel HUB (GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB (PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アットレット 5 口				
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。		15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203) 収納用ユニット				
	GH-RC7110	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型ディスプレイ装置 (PC-DC5202, PC-DC5203) , 液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3171) 収納用ユニット				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。		液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3155A) 収納用ユニット				
	GH-RL7500	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		液晶ディスプレイ装置 (PC-DT3157) 収納用ユニット				
ディスプレイ / キーボード ユニット (1U)	GH-RLK7200	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2	*2	*2	
	GH-RLK7210	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2	*2	*2	
	GH-RLK7220			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2	*2	*2	
ディスプレイ / キーボード ユニット (8インチパネル切替ユニット 付き)	GH-RLK7201	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-RLK7211	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-RLK7221			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 8インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
ディスプレイ / キーボード ユニットセット (4インチパネル切替ユニット 付き)	GH-SRLK7200	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-SRLK7210			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-SRLK7220			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-SRLK72204			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチパネル切替ユニット付き	*2	*2	*2	
変換ブラケット	GH-AU7621			ディスプレイ / キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2	
コンソール切替 ユニットセット (4インチ用)	GH-SAT7043	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7043) , 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-SAT7044			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7043) , 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	
コンソール切替 ユニットセット (8インチ用)	GH-SAT7083			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083) , 8インチ用, 2U キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	
	GH-SAT7084			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット (GH-AT7083) , 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7620			コンソール切替ユニット (4インチ用) ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2	
ラックマウントキット	GH-AU7810			LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用				
ラックマウントキット	GS-AU7545			システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用 (システム固定金具, フロントパネル 補)				
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			309システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ (固定金具付き)				
HA 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900			ラックキャビネットへの流通および商品搭載用ネジ、ワッシャー、ワッシャーのセット				
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770			70K8, 70L8, 70M8, 1309システム装置用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7660			ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7650			ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7661			液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7651			液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7662			ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
	GH-AU7652			ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2	
その他								
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用				
	GH-AT7044			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体				
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用				
	GH-AT7084			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体				
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。		BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット				
	GHS-SSPACK001	完売しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット				

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

## HA8000/70W P8,R8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(株)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		維持保守	出張修理	70 R8		70 P8	
プロセッサ							
プロセッサ	GS-ECPX2P4EA7EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
	GS-ECPX2P4EA7						
	GS-ECPX2P8EA7EX				Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
	GS-ECPX2P8EA7						
	GS-ECPX3P1EA7EX				Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
	GS-ECPX3P1EA7						
メモリーボード							
メモリーボード	GS-MJ7256EEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
	GS-MJ7256E						
	GS-MJ7512EEX				512MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
	GS-MJ7512E	完売しました。					
	GS-MJ701GEEEX				1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
	GS-MJ701GE						
	GS-MJ701GFEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
	GS-MJ701GF						
拡張ボード							
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7250EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI		
	GS-CA7250						
SCSIボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI		
	GS-CS7253						
LANボード	GS-CN7240EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7240						
	GS-CN7540EX				1000BASE-T,PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7540						
	GS-CN7620EX				1000BASE-SX,PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7620						
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3チャネル: SFF		
	GS-CC7202						
	GS-CC7211EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3チャネル: SFF		
	GS-CC7211				CR80(CR804)接続専用		
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps		
	GS-SCC7102C				GBIC3チャネルHSSDC1(GH-CZ7510)付き	*4	*4
	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps		
	GS-SCC7102P				GBIC3チャネル光1(GH-CZ7520)付き	*4	*4
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			HDL制御用		
	GS-CH7100						
マルチコミュニケーション ボックス	GS-CR7800EX	完売しました。			リモート管理用,PCI:1-7サイズ		
	GS-CR7800						
SVPボードセット	GS-SCM7400KEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ拡張用,PCI:1-7サイズ		
	GS-SCM7400K				電源ユニット + SVPマウントボックス付き		
	GS-SCM7500KEX				サーバ拡張用,PCI:1-7サイズ		
	GS-SCM7500K				電源ユニット + SVPマウントボックス付き + 外部筐体連動Box付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵CD-ROM	GS-UC5348AEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,48倍速,厚型		
	GS-UC5348A						
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060EX	完売しました。			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
	GS-UV7060						
	GS-UV7070EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
	GS-UV7070						
内蔵ハードディスク	GS-UH71856EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min		
	GS-UH71856						
	GS-UH73656EX				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
	GS-UH73656						
	GS-UH77356EX				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
	GS-UH77356						
	GS-UH718JEX				Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min		
	GS-UH718JRX						
	GS-UH718J						
	GS-UH736JEX				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
	GS-UH736JRX						
	GS-UH736J						
	GS-UH773JEX				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
	GS-UH773JRX						
	GS-UH773J						
	GS-UH7146JEX				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min		
	GS-UH7146JRX						
	GS-UH7146J						
	GS-UH736MEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min		
GS-UH736MRX							
GS-UH736M							
GS-UH773MEX	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min						
GS-UH773MRX							
GS-UH773M							
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2,640MB		
	GS-SUM5641				取付金具 + 変換ケーブル付き		
内蔵DATA (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402QFY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402QDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402QDY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402QYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402QY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402XFY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402XDY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402XY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402WYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402WY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7402TYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GS-SUD7402TY				モデル7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7402LYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
GS-SUD7402LY	モデル7(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
GS-SUD7402KYEX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
GS-SUD7402KY	モデル7(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
GS-SUD7402YEX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)						
GS-SUD7402Y	モデル7(HS-4/150S)x5巻付き						

\*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

\*9: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-SUD7402QFEX GS-SUD7402QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7402QDEX GS-SUD7402QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402QEX GS-SUD7402Q GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K GS-UD7402EX GS-UD7402		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
		GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K GS-UD7406EX GS-UD7406		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
内蔵 D L T (DLT8000)		GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
		GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
		GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
		GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
		GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
		GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) x7 i7(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400XDEX GS-SUL7400XD	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。		DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)				
		完売しました。						
		完売しました。						
		完売しました。						
		完売しました。						
		完売しました。						

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7-47(SDX2-50C)x5巻付き		
	GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-US7500EX GS-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
内蔵 L T O	GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) X7-47(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UU7101EX GS-UU7101	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf)		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GS-SUU7102AQFYEX GS-SUU7102AQFY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102AQDYEX GS-SUU7102AQDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102AQYEX GS-SUU7102AQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102AXFYEX GS-SUU7102AXFY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102AXDYEX GS-SUU7102AXDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102AXYEX GS-SUU7102AXY	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102AWYEX GS-SUU7102AWY	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7102ATYEX GS-SUU7102ATY	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7102ALYEX GS-SUU7102ALY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102AKYEX GS-SUU7102AKY	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102AYEX GS-SUU7102AY	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102AQFEX GS-SUU7102AQF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102AQDEX GS-SUU7102AQD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102AQEX GS-SUU7102AQ				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102AXFEX GS-SUU7102AXF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102AXDEX GS-SUU7102AXD	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102AXEX GS-SUU7102AX	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102AWEX GS-SUU7102AW	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7102ATEX GS-SUU7102AT	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7102ALEX GS-SUU7102AL	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102AKEX GS-SUU7102AK	売 切			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102AEX GS-SUU7102A	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
電源ユニット							
電源ユニット	GS-BP2128EX GS-BP2128	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	売 切			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*12
	PC-DC5203	売 切			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*12
	PC-DC5203A	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*12
	PC-DC7104	売 切			17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3*12
	PC-DC3623	売 切			22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3*12
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	売 切			15型スルーホール、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156	売 切			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	*3	*3
	PC-DT3157	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3170	売 切			17型スルーホール、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3*12
	PC-DT3171	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル付き		
	GS0BS201-R100200				バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ガイド付き	*2	*2
	GS0BS201-R200200				バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ガイド付き	*2	*2
	GS0BS202-xxxxxxx				xDVDのシステム構成図参照願います。 キャビネットタイプ、デバイス搭載なし		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-C100200	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フラッシュタイプ、4U、デバイス搭載なし	*6	*6
	GH0RR163-R100200				フラッシュタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし	*6	*6
	GH0RR163-R200200				フラッシュタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし	*6	*6
	GH0RR164-xxxxxxx				xDVDのシステム構成図参照願います。 キャビネットタイプ、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
ディスクユニットセット	GH0RA163-C108001				フラッシュタイプ、4U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*9
	GH0RA163-R108001				フラッシュタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2*9
	GH0RA163-R208001				フラッシュタイプ、2台目増設用、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2*9
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装	*2	*2
	GH-SRL74101x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装	*2	*2
	GH-SRL74082x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装x2	*2	*2
	GH-SRL74102x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装x2	*2	*2
DLTチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用	*2	*2
	GH-SRL7410x	-	-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用	*2	*2
	GH-xFL7408x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-xFL7410x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装		

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート  
\*3：ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット（16U）にのみ搭載可能  
\*6：SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能  
\*9：Linuxプラットフォームモデルは未サポート  
\*12：70P8バリュースタックモデルは未サポート

分 類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8			
外付け装置										
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装	*2	*2			
	GH-SRU71102x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2	*2	*2			
LTOチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2			
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装					
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH75001	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH75161	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])					
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])					
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)					
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])					
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB、8ポート					
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用					
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用					
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH、GBIC用ポートx16、ラックマウントキット付き					
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC					
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DDVHD-02D1300	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.11TB、2ドライブ					
	GT0DDVHD-03D1300				1.88TB、4ドライブ					
	GT0DDVHD-05D1300				3.29TB、4ドライブ					
	GT0DDVHD-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き					
	GT0DDVHD-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き					
	GT0DDVHD-05D130A				3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き					
	GT0DDVHD-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き					
	GT0DDVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ					
	GT0DDVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ					
	GT0DDVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ					
	GT0DDVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き					
	GT0DDVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き					
	GT0DDVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き					
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)					
	GHOCR803-C100800	完売しました。			キャビネットタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし					
	GHOCR803-R100511	完売しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、72GBプレイ(36GBx3)、単体接続用	*2	*2			
	GHOCR803-R200512	完売しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、72GBプレイ(36GBx3)、クラス接続(2ノード)用	*2	*2			
	GHOCR803-R100800	完売しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし	*2	*2			
	GHOCR804-C100800	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし					
	GHOCR804-C102800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし					
	GHOCR804-R100513				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GBプレイ(160GBx3)	*2	*2			
	GHOCR804-R100800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	*2	*2			
	GHOCR804-R102514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBプレイ(160GBx3)	*2	*2			
GHOCR804-R102800	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし				*2	*2				
GHOCR804-xAxxxxx	x8ポートのシステム構成図参照願います。				CR80(CR804)、筐体黒色モデル					
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxx				-	-	-	SANRISE9500V		
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x				-	-	-	SANRISE9970V/9980V		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F				-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x6ドライブ、60巻		
	HT-4697-Lxx0xA	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ、80巻					
	HT-4697-Lxx0xB	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ、80巻、SCSI I/Fモデル					
ケーブル										
SCSIケーブル	GH-LA7301	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m					
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用、2.0m					
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m					
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m					
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m					
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]、2.0m					
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m					
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m					
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channelケーブル[SC-LC光ケーブル]、5.0m					
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m					
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m					
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				70-ディスクユニット/4U-ポートケーブル/ディスクユニット/CR80(CR803)間接続用、2.0m					
	GH-LY7140				70-CR80(CR804)間接続用、2.0m					
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用、2.0m					
システムポートユニット接続ケーブル	GH-LT7110							システムポートユニット接続用、3.0m		

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート



分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8
ケーブル							
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			コミュニケーションボード用、3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m		
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションキット用、2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用、WindowsNT、NetWare用、1.8m		
	GH-LU7200			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用、0.7m		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m		
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103			コンソール切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7070A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			700VA/450W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7070S				700VA/450W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*11	
	GH-SBU7070S1				700VA/450W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*11	
	GH-SBU7140A		完売しました。		1200VA/950W、キバネットタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7140S	完売しました。		1200VA/950W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。		1200VA/950W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き		
	GH-SBU7150S				1200VA/980W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き		
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W、キバネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7214A		完売しました。		1200VA/950W、ラックマウントタイプ、UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2
	GH-SBU7214S	完売しました。		1200VA/950W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2	
	GH-SBU7214S1	完売しました。		1200VA/950W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2	
	GH-SBU7215A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2
	GH-SBU7215S				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	*2	*2
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	*2	*2
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	*2	*2
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースボード拡張用ユニット、ラックキバネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア、UPS接続ケーブル付き		
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキバネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキバネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				38Uラックキバネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				16Uラックキバネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ付、メタルタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ付、メタルタイプ		
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル		
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジケーブル		
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ブランクパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002				エッジケーブルフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材、LTOタイプ 列装置搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット		
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット		

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

\*11：70P8バリュースタックモデルのみサポート

分 類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		70 R8	70 P8
ラック関連							
H U B 収納ユニット	GH-RH7100	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618) , Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				7ポート 5 口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) 収納用ユニット		
	GH-RC7110	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) , 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
ディスプレイ / キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2	*2
	GH-RLK7210	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2	*2
	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2	*2		
ディスプレイ / キーボード ユニット(8インチコンソール切替ユニット 付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2
	GH-RLK7211	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2
	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 8インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2		
ディスプレイ / キーボード ユニットセット(4インチコンソール切替ユニット 付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2
	GH-SRLK7210				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2
	GH-SRLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2		
	GH-SRLK72204		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチコンソール切替ユニット付き	*2	*2		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ / キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2
	GH-SAT7044		KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2
	GH-SAT7084		KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード / マウス収納ユニット付き	*2	*2		
ラックマウントキット	GH-AU7620	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7810				LT0タイプ 列装置ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GS-AU7544				70P8, R8システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 70P8用 1組)		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通型 ション品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compag社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compag社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compag社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックキャビネット搭載用)	*2	*2
その他							
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用		
	GH-AT7044				KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用		
	GH-AT7084				KB / マウス / ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体		
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

\*2：ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

## HA8000/110W D8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置
		(税)は標準価格	維持保守	出張修理		110 D8
メモリーボード						
メモリーボード	GS-MJ71287AEX	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			128MBx1,SDRAM,133MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ71287A				256MBx1,SDRAM,133MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ72567AEX				512MBx1,SDRAM,133MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ72567A					
GS-MJ75127AEX						
GS-MJ75127A						
拡張ボード						
SCSIボード	GS-CS7252EX	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,LowProfile PCIカード	
	GS-CS7252				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:LowProfile PCIカード	
LANボード	GS-CN7241EX				1000BASE-T,LowProfile PCIカード	
	GS-CN7241					
Fibre Channel ボード	GS-CC7103EX	FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps,LowProfile PCIカード				
	GS-CC7103					
SVPボードセット	GS-SCM7401AEX	サビース 別売,LowProfile PCIカード 電源ユニット + SVP240W 別 売 付 け				
	GS-SCM7401A					
システム装置内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	GS-UH48231AEX	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			IDE,80GB,7200r/min	
GS-UH48231A						
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	
	PC-DC5203A	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶,640x480 ~ 2048x1536ドット,省電力対応	*3
	液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スレート型液晶,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	*3
	PC-DT3157	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	
	PC-DT3170	完売しました。			17型スレート型液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	*3
	PC-DT3171	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	
外付け装置						
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSI15ケーブル,ラック搭載ユニット,ラック搭載ケーブル付き	
	GS0BS201-R200200				バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSI15ケーブル,ラック搭載ケーブル付き	
	GS0BS202-xxxxxxx				xDVD-Rのドライブ構成図参照願います。	
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装	
	GH-SRL74101x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,10連装	
DLTチェンジャー	GH-SRL74082x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装x2	
	GH-SRL74102x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,10連装x2	
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRL7408x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用	
	GH-SRL7410x	-	-	-	ラックマウントタイプ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用	
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO,10連装	
	GH-SRU71102x	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO,10連装x2	
LTOチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO,10連装,GH-SRU71101x増設用	
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75001	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75161	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])	
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
	GH-BH7524	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			24ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-AL HUB,8ポート	
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用	
	GH-CZ7510					
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH,GBIC用ポートx16,ラックマウントキット付き	
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC	
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR802)	
ケーブル						
SCSIケーブル	GH-LA7151	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			DLT/LTOチェンジャー接続用,1.5m	
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル,5m	
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル,10m	
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル,20m	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル],2.0m	
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m	
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	UPS接続用,WindowsNT,NetWare用,1.8m				
	GH-LU7200					UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m	

\*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 110 D8
			維持保守	出張修理		
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7214A		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	
	GH-SBU7214S		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7214S1		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7215A		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	
	GH-SBU7215S				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	
					UPSインタフェースボード拡張ユニット	
UPS インタフェース 拡張ボード	GH-BAU700				UPSインタフェースボード拡張ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き	
UPS 拡張ユニット	GH-BAU780				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き	
ラック関連						
ラックキャビネット	GH-RK7385		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル「ツングメタル」タイプ	
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル「ツングメタル」タイプ	
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓	
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓	
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),インジケータ	
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),インジケータ	
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)	
ブランクパネル	GH-RP7011				1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	
	GH-RJ7001				インジケータフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)	
	GH-RJ7002				インジケータフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)	
	GH-RJ7000				パネル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)	
ラック延長キット	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材,LTOタイプ 列装置及び外部筐体連動BOX搭載用	
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット	
HUB 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用	
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用	
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アットレット5口	
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100		完売しました。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203) 収納用ユニット	
	GH-RC7110		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200		完売しました。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット	
	GH-RL7500		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット	
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U	
	GH-RLK7210		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U	
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,黒筐体,1U	
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチコネクト切替ユニット付き)	GH-RLK7201		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U 8インチコネクト切替ユニット付き	
	GH-RLK7211		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U 8インチコネクト切替ユニット付き	
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,黒筐体,1U 8インチコネクト切替ユニット付き	
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチコネクト切替ユニット付き)	GH-SRLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U 4インチコネクト切替ユニット付き	
	GH-SRLK7210		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,1U 4インチコネクト切替ユニット付き	
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,黒筐体,1U 4インチコネクト切替ユニット付き	
	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インテリジェントディスプレイ,黒筐体,1U 4インチコネクト切替ユニット付き	
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置
			維持保守	出張修理		110 D8
ラック関連						
コンソール切替 ユニットセット(4※-ト用)	GH-SAT7043	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4※-ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4※-ト用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	
コンソール切替 ユニットセット(8※-ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8※-ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8※-ト用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4※-ト用)ラックマウントキット搭載用	
ラックマウントキット	GH-AU7810				LT0タイプ 列装置ラックマウントキット搭載用	
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				303ステンレス装置及びその他の機器用ラックマウントキット搭載トレイ(固定金具付き)	
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックマウントキットへの流通加工済み品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	
RACK MOUNT KIT (他社製ラックマウントキット搭載用)	GH-AU7771				110D8システム装置用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)	
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズラックマウントキット搭載用)	
その他						
コンソール切替ユニット (4※-ト用)	GH-AT7043	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4※-ト用	
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4※-ト用, 黒筐体	
コンソール切替ユニット (8※-ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8※-ト用	
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8※-ト用, 黒筐体	
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	

HA8000/110W G8,H8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		[(税)は標準価格]	維持保守	出張修理		110 G8	110 H8
プロセッサ							
プロセッサ	GS-ECPX2P4EA1EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
	GS-ECPX2P4EA1						
	GS-ECPX2P8EA1EX				Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
	GS-ECPX2P8EA1						
	GS-ECPX3P1EA1EX			Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB			
	GS-ECPX3P1EA1						
メモリーボード							
メモリーボード	GS-MJ7256JEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile		
	GS-MJ7256J				512MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile		
	GS-MJ7512JEX						
	GS-MJ7512J	完売しました。		1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile			
	GS-MJ701GJEX						
	GS-MJ701GJ						
	GS-MJ701GFEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile		
GS-MJ701GF							
拡張ボード							
ディスクアレイ コントローラボード S C S I ボード	GS-CA7250EX				Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI	*9	*9
	GS-CA7250						
	GS-SCS7252EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CS7252			Ultra160 SCSI,1チャネル,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用			
LANボード	GS-SCN7240EX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-SCN7540EX				1000BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:ハーフサイズ ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7541				1000BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-CN7620EX				1000BASE-SX,PCI:ハーフサイズ		
	GS-CN7620						
Fibre Channel ボード	GS-CC7103EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps,LowProfile PCIカード		
	GS-CC7103						
	GS-CC7202EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF		
	GS-CC7202						
	GS-CC7211EX			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel :SFF			
	GS-CC7211			CR80(CR804)接続専用			
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps	*4	*4
	GS-SCC7102C				GBIC(GBIC)HSSDC1(GH-CZ7510)付き		
	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps		
	GS-SCC7102P				GBIC(GBIC)光1(GH-CZ7520)付き	*4	*4
マルチコミュニケーション ボックス	GS-CR7800EX	完売しました。		リモート管理用,PCI:ハーフサイズ			
	GS-CR7800						
Myrinetボード	GS-CN662HOEX	個別見積り	-	-	クラス用,2Gbps,Fibre		
	GS-CN662HO						
SVPボードセット	GS-SCM7400LEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバ ストック,PCI,電源ユニット + SVP(サーバ) のみ付き		
	GS-SCM7400L				LowProfile PCIスロット及びハーフサイズ PCIスロット搭載対応用セット		
	GS-SCM7401L				サーバ ストック,PCI,電源ユニット + SVP(サーバ) のみ付き		
	GS-SCM7500LEX				ハーフサイズ PCIスロット搭載現地増設用		
	GS-SCM7500L			サーバ ストック,PCI:ハーフサイズ 電源ユニット + SVP(サーバ) のみ付き + 外部筐体連動Box付き			
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GS-UH718JEX	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min		
	GS-UH718JRX						
	GS-UH718J						
	GS-UH736JEX				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
	GS-UH736JRX						
	GS-UH736J						
	GS-UH773JEX				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
	GS-UH773JRX						
	GS-UH773J						
	GS-UH7146JEX				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min		
	GS-UH7146JRX						
	GS-UH7146J						
	GS-UH736MEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min		
	GS-UH736MRX						
GS-UH736M							
GS-UH773MEX	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min						
GS-UH773MRX							
GS-UH773M							
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応		
	PC-DC5203A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	*3	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶,640x480 ~ 2048x1536ドット,省電力対応	*3	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スリープモード対応,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応		
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応	*3	*3
	PC-DT3157	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480 ~ 1024x768ドット,省電力対応		
	PC-DT3170	完売しました。			17型スリープモード対応,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応	*3	*3
	PC-DT3171	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー,640x480 ~ 1280x1024ドット,省電力対応		

\*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット ( 1 6 U ) にのみ搭載可能

\*4 : 現地増設用セット形名の場合、現地で装置に F i b r e C h a n n e l ボードを実装後 G B I C コネクタを搭載する必要があります

\*9 : L i n u x プラットフォームモデルは未サポート

分 類	形 名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		((税)は標準価格)	維持保守	出張修理		110 G8	110 H8
外付け装置							
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			H' ックアップ デハ' イ搭載用ｷﾋﾞ' ｹｯﾄ SCSIケーブル、ﾚｯｸ搭載ユニット、ﾚｯｸ搭載ｷﾞｱ' ﾄﾚｰ付き H' ックアップ デハ' イ搭載用ｷﾋﾞ' ｹｯﾄ(2台目増設用) SCSIケーブル、ﾚｯｸ搭載ｷﾞｱ' ﾄﾚｰ付き xD' ｴ'		

\*6：S V Pボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能  
 \*9：Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 G8	110 H8	
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7214A		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7214S		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214S1		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7215A		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7215S				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
		UPSインタフェース2ポート拡張用ボード						
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700					UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780							
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き			
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385					38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7165					16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7381					38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		
	GH-RS7160					16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385					38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル「ツングメタル」タイプ		
	GH-RD7165					16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル「ツングメタル」タイプ		
	GH-RD7381					38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),アクリル窓		
	GH-RD7160					16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),アクリル窓		
	GH-RD7382					38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),インジュータイプ		
	GH-RD7163					16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),インジュータイプ		
リアドア	GH-RD7166					16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161					16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ブランクパネル	GH-RP7011					1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005					HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001					インジュータイプフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002					インジュータイプフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000					アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7116					16U用ラック延長部材,外部筐体運動BOX搭載用		
	GH-RJ7138					38U用ラック延長部材,LTOライブラリ装置及び外部筐体運動BOX搭載用		
システムアラートユニット	GH-RT7100					システムアラートユニット		
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001					キーボード,マウス収納用ユニット		
HUB収納ユニット	GH-RH7100					スイッチングHUB(GH-BH7516,GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用		
	GH-RH7200					スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用		
	GH-RH7201					スイッチングHUB(GH-BH75001,GH-BH75161)収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105					アフレット5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100		完売しました。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203)収納用ユニット			
	GH-RC7110		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200		完売しました。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)収納用ユニット			
	GH-RL7500		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-RLK7210		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,黒筐体,1U			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8ポートコナル切替ユニット付き)	GH-RLK7201		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-RLK7211		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポートコナル切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,黒筐体,1U			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4ポートコナル切替ユニット付き)	GH-SRLK7200		完売しました。		15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-SRLK7210		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		4ポートコナル切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,1U			
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,黒筐体,1U			
	GH-SRLK72204				4ポートコナル切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ+キーボード+インジューディスプレイ,黒筐体,1U			
		4ポートコナル切替ユニット付き ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382,GH-RK7162) 搭載用変換金具						
変換ブラケット	GH-AU7621							



分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		維持保守	出張修理	110 G8		110 H8	
ラック関連							
コンソール切替 ユニットセット(4※-ト用)	GH-SAT7043	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4※-ト用、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4※-ト用、黒筐体、2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替 ユニットセット(8※-ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8※-ト用、2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8※-ト用、黒筐体、2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4※-ト用)ラックマウントキット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				LT0タイプ 列装置ラックマウントキット搭載用		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックマウントキット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックマウントキットへの流通機器用ネジ、ワッシャー、ナットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックマウントキット搭載用)	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックマウントキット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックマウントキット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックマウントキット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他用他社製ラックマウントキット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立立製H9000Vシリーズ ラックマウントキット搭載用)		
その他							
コンソール切替ユニット (4※-ト用)	GH-AT7043	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4※-ト用		
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、4※-ト用、黒筐体		
コンソール切替ユニット (8※-ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8※-ト用		
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット、8※-ト用、黒筐体		
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

## HA8000/130W A8,B8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
		維持保守	出張修理	130 A8		130 B8		
プロセッサ								
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EAX GS-ECSPX2P4EA	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB			
	GS-ECSPX2P8EAX GS-ECSPX2P8EA				Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB			
	GS-ECSPX3P1EAX GS-ECSPX3P1EA				Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB			
メモリーボード								
メモリーボード	GS-MJ7256EEX GS-MJ7256E	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM			
	GS-MJ7512EEX GS-MJ7512E				512MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM			
	GS-MJ701GEEX GS-MJ701GE	売 切 了	1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GS-MJ701GFEX GS-MJ701GF	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM				
	拡張ボード							
	ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7250EX GS-CA7250				Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI		
GS-CS7253EX GS-CS7253		Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI						
GS-CS7253EX GS-CS7253		Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI						
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート			
	GS-CN7540EX GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:1-7ポート			
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1-7ポート			
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202 GS-CC7211EX GS-CC7211	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel: SFF			
	FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel: SFF CR80(CR804)接続専用							
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX GS-SCC7102C GS-SCC7102PEX GS-SCC7102P	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4	
	FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート(HSSDC)(GH-CZ7520)付き				*4	*4		
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100	売 切 了			HDLC制御用			
マルチコミュニケーション ボックス	GS-CR7800EX GS-CR7800	売 切 了			リモート管理用,PCI:1-7ポート			
SVPボードセット	GS-SCM7400KEX GS-SCM7400K GS-SCM7500KEX GS-SCM7500K				・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		サーバースペック,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPマウント 2U 対応 サーバースペック,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPマウント 2U 対応 + 外部筐体連動Box付き	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060EX GS-UV7060 GS-UV7070EX GS-UV7070	売 切 了			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB			
					ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB			
内蔵ハードディスク	GS-UH718JEX GS-UH718JRX GS-UH718J GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J GS-UH736MEX GS-UH736MRX GS-UH736M GS-UH773MEX GS-UH773MRX GS-UH773M	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min			
					Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min			
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min			
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min			
					Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min			
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min			
					Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	内蔵光磁気ディスク				GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		
		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き						
		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
		Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻付き						
内蔵DATA (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX GS-SUD7402QFY GS-SUD7402QDYEX GS-SUD7402QDY GS-SUD7402QYEX GS-SUD7402QY GS-SUD7402XFYEX GS-SUD7402XFY GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY GS-SUD7402LYEX GS-SUD7402LY GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
					Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) 5インチ(HS-4/150S)x5巻付き			

\*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

\*9: Linuxプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A8	130 B8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-SUD7402QFEX GS-SUD7402QF	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7402QDEX GS-SUD7402QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402QEX GS-SUD7402Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-UD7402EX GS-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻付き			
GS-SUD7406FEX GS-SUD7406F					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD			完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-UD7406EX GS-UD7406		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装			
内蔵 D L T (DLT8000)		GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) x7 i7(D88/1800)x5巻付き			
	GS-SUL7400XDEX GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		維持保守	出張修理	130 A8		130 B8	
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻付き		
	GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-US7500EX GS-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
内蔵 L T O	GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf)		

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A8	130 B8
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GS-SUU7102QFYEX GS-SUU7102QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102QDYEX GS-SUU7102QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102QYEX GS-SUU7102QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102XFYEX GS-SUU7102XFY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102XDYEX GS-SUU7102XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102WYEX GS-SUU7102WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7102TYEX GS-SUU7102TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7102LYEX GS-SUU7102LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻付き		
	GS-SUU7102QFEX GS-SUU7102QF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102QDEX GS-SUU7102QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102QEX GS-SUU7102Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102XFEX GS-SUU7102XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102XDEX GS-SUU7102XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102XEX GS-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7102LEX GS-SUU7102L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102KEX GS-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
電源ユニット							
電源ユニット	GS-BP2200EX GS-BP2200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203A	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応		*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スリープモード対応、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3157	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		*3
	PC-DT3170	完売しました。			17型スリープモード対応、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DT3171	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	*3	
外付け装置							
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップケーブル搭載用ケーブルネット SCSIケーブル付き		
	GS0BS201-R100200				バックアップケーブル搭載用ケーブルネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き		
	GS0BS201-R200200				バックアップケーブル搭載用ケーブルネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き		
	GS0BS202-xxxxxxx				xDVDのシステム構成図参照願います。 ケーブルネットタイプ、ケーブル搭載なし		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-C100200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ケーブルネットタイプ、4U、ケーブル搭載なし		*6
	GH0RR163-R100200				ケーブルネットタイプ、2台目増設用、ケーブル搭載なし	*6	
	GH0RR163-R200200				xDVDのシステム構成図参照願います。 ケーブルネットタイプ、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*9
	GH0RR164-xxxxxxx				ケーブルネットタイプ、4U、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品	*9	
ディスクユニットセット	GH0RA163-C108001				ケーブルネットタイプ、2台目増設用、ケーブル搭載なし、Ultra320 SCSI対応品	*9	
	GH0RA163-R108001						
	GH0RA163-R208001						
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-SRL74101x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、10連装		
	GH-SRL74082x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、8連装x2		
	GH-SRL74102x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、10連装x2		
DLTチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-xFL7408x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-xFL7410x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、DLT8000、10連装		
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、LTO、10連装		
	GH-SRU71102x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、LTO、10連装x2		
LTOチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-xFU7110x	-	-	-	ケーブルネットタイプ、LTO、10連装		

\*3： ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット（16U）にのみ搭載可能

\*6： S V Pボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能

\*9： L i n u xプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		((税)は標準価格)	維持保守	出張修理		130 A8	130 B8
外付け装置							
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-SX])		
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
	GH-BH7524				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7626T				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポ-ト		
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケ-プ ル[HSSDCケ-プ ル]との接続用		
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル]との接続用		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH, GBIC用ポ-トx16, ラックマウントキット付き		
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバ チャネルスイッチ用GBIC		
DVDライブラリ装置 (キャビ ネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.11TB, 2ド ライブ		
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ド ライブ		
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ド ライブ		
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB, 2ド ライブ , 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ド ライブ , 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ド ライブ , 両面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ド ライブ , 両面媒体350枚付き		
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ド ライブ		
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ド ライブ		
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ド ライブ		
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ド ライブ , 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ド ライブ , 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ド ライブ , 両面媒体100枚付き		
	コンパクトディスクアレイ装置		GH0CR802-xxxxxxx		完売しました。		CR80(CR802)
GH0CR803-C100800			完売しました。		キャビ ネットタイプ , CR80(CR803) , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR803-R100511			完売しました。		ラックマウントタイプ , CR80(CR803) , 72GBプレイ(36GBx3) , 単体接続用		
GH0CR803-R200512			完売しました。		ラックマウントタイプ , CR80(CR803) , 72GBプレイ(36GBx3) , クラス接続(2ノード)用		
GH0CR803-R100800			完売しました。		ラックマウントタイプ , CR80(CR803) , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR804-C100800		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビ ネットタイプ , CR80(CR804) , シング ルコントロ-ラ , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR804-C102800					キャビ ネットタイプ , CR80(CR804) , デュアルコントロ-ラ , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR804-R100513					ラックマウントタイプ , CR80(CR804) , シング ルコントロ-ラ , 320GBプレイ(160GBx3)		
GH0CR804-R100800					ラックマウントタイプ , CR80(CR804) , シング ルコントロ-ラ , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR804-R102514					ラックマウントタイプ , CR80(CR804) , デュアルコントロ-ラ , 320GBプレイ(160GBx3)		
GH0CR804-R102800					ラックマウントタイプ , CR80(CR804) , デュアルコントロ-ラ , ハード デ ィ スク搭載なし		
GH0CR804-xAxxxxx	xBプレイ ルのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804) , 筐体黒色プレイ ル				
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANR1SE9500V		
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x	-	-	-	SANR1SE9970V/9980V		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x6ド ライブ , 60巻		
	HT-4697-Lxx0xA	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ , 80巻		
	HT-4697-Lxx0xB	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ , 80巻 , SCSI I/Fプレイ ル		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m		
	GH-LX7200				DVDドライブ 装置接続用, 2.0m		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケ-プ ル, 5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケ-プ ル, 10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケ-プ ル, 20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケ-プ ル[HSSDCケ-プ ル] , 2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル] , 5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケ-プ ル[光ケ-プ ル] , 10.0m		
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channelケ-プ ル[SC-LC光ケ-プ ル] , 5.0m		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケ-プ ル[LC-LC光ケ-プ ル] , 3.0m		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケ-プ ル[LC-LC光ケ-プ ル] , 10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				130-デ ィ スクエリット/リム-ハ-プ ルデ ィ ハ イスユニット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7140				130-CR80(CR804)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m		
システムアライメント接続ケーブル	GH-LT7110				システムアライメント接続用, 3.0m		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		130 A8	130 B8		
ケーブル									
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			コミュニケーションボード用,3.0m				
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用,3.0m				
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションキット用,2.0m				
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用,WindowsNT,NetWare用,1.8m				
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m				
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用,0.7m				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m				
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043,GH-AT7083)接続用,3.0m				
無停電電源装置									
無停電電源装置	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き				
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7150A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き				
	GH-SBU7150S				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7214A				1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き				
	GH-SBU7214S				1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7214S1				1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7215A	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き				
	GH-SBU7215S				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き				
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き				
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き				
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き				
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700						UPSインタフェース2ポート拡張用ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780						UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80						無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81						無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き		
ラック関連									
ラックキャビネット	GH-RK7385	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)				
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組				
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組				
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組				
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組				
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネルタイプ				
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネルタイプ				
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓				
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓				
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジケーブル				
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジケーブル				
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)				
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)				
ブラックパネル	GH-RP7011			1U用					
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)					
	GH-RJ7001			エッジケーブルフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002			エッジケーブルフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000			パネル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7116			16U用ラック延長部材,外部筐体連動BOX搭載用					
	GH-RJ7138			38U用ラック延長部材,LTタイプ列装置及び外部筐体連動BOX搭載用					
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラートユニット					
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード,マウス収納用ユニット					

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		維持保守	出張修理	130 A8		130 B8	
ラック関連							
H U B 収納ユニット	GH-RH7100	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618) , Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アット5 口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) 収納用ユニット		
	GH-RC7110	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) , 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
ディスプレイ / キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U		
	GH-RLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U		
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 黒筐体, 1U		
ディスプレイ / キーボード ユニット(8インチコネクト切替ユニット 付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U 8インチコネクト切替ユニット付き		
	GH-RLK7211	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U 8インチコネクト切替ユニット付き		
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 黒筐体, 1U 8インチコネクト切替ユニット付き		
ディスプレイ / キーボード ユニットセット(4インチコネクト切替ユニット 付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U 4インチコネクト切替ユニット付き		
	GH-SRLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 1U 4インチコネクト切替ユニット付き		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 黒筐体, 1U 4インチコネクト切替ユニット付き		
	GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリゲンテイル, 黒筐体, 1U 4インチコネクト切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				LT0タイプ 列装置ラックキャビネット搭載用		
130ラックマウントキット	GS-AU7582	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
130キャビネットキット	GS-AU7584				130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通加工済み品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770				70K8, 70L8, 70M8, 130システム装置用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7660				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7650				ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)		
その他							
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット, 4インチ用		
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット, 8インチ用		
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ/レイト切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体		
ソフトウェアパック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		



## HA8000/270 G8,H8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
		(標準価格)	維持保守	出張修理		270 G8	270 H8			
プロセッサ										
プロセッサ	GH-ECSXP2P4ECEX GH-ECSXP2P4EC	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
	GH-ECSXP2P8ECEX GH-ECSXP2P8EC				Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
	GH-ECSXP3P1EBEX GH-ECSXP3P1EB				Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
メモリーボード										
メモリーボード	GH-MJ7512GEX GH-MJ7512G	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256Mbx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GH-MJ701GGEX GH-MJ701GG				1GB(512Mbx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GH-MJ702GGEX GH-MJ702GG	売 切 了			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GH-MJ702GT GH-MJ702GT	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	拡張ボード									
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7250EX GH-CA7250				Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI					
	GH-CA7240EX GH-CA7240				Ultra320 SCSI,2チャネル,PCI					
	GH-CS7253EX GH-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI					
	GH-CN7240EX GH-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート					
SCSIボード	GH-CS7253EX GH-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI					
LANボード	GH-CN7240EX GH-CN7240	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート					
	GH-CN7530EX GH-CN7530				1000BASE-T,PCI:1-7ポート					
	GH-CN7620EX GH-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1-7ポート					
Fibre Channel ボード	GH-CG7202EX GH-CG7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiberタイプ:SFF					
	GH-CG7211EX GH-CG7211				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiberタイプ:SFF CR80(CR804)接続専用					
Fibre Channel ボードセット	GH-SCC7102CEX GH-SCC7102C				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4			
	GH-SCC7102PEX GH-SCC7102P				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート(光1)(GH-CZ7520)付き	*4	*4			
コミュニケーションボード	GH-CH7100EX GH-CH7100				HDL制御用					
マルチコミュニケーション ボックス	GH-CR7800EX GH-CR7800	売 切 了			ネットワーク用,PCI:1-7ポート					
SVPボードセット	GH-SCM7400JEX GH-SCM7400J	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバSVPモジュール,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPモジュールの2つ込み					
システム装置内蔵デバイス										
内蔵CD-ROM	GH-UC5348AEX GH-UC5348A	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,48倍速,厚型					
内蔵DVD-RAM	GH-UV7060EX GH-UV7060	売 切 了			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB					
	GH-UV7070EX GH-UV7070				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB					
内蔵ハードディスク	GH-UH718JEX GH-UH718JRX GH-UH718J	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min					
	GH-UH736JEX GH-UH736JRX GH-UH736J				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min					
	GH-UH773JEX GH-UH773JRX GH-UH773J				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min					
	GH-UH7146JEX GH-UH7146JRX GH-UH7146J				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min					
	GH-UH736MEX GH-UH736MRX GH-UH736M				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min					
	GH-UH773MEX GH-UH773MRX GH-UH773M				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min					
	GH-ES73165EX GH-ES73165				ハードディスク増設用キット,6.4"1					
	GH-SUM5641EX GH-SUM5641				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き					
	GH-SUD7402QFYEX GH-SUD7402QFY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GH-SUD7402QDYEX GH-SUD7402QDY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GH-SUD7402QYEX GH-SUD7402QY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GH-SUD7402XFYEX GH-SUD7402XFY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GH-SUD7402YYEX GH-SUD7402YY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き					
	GH-SUD7402TYEX GH-SUD7402TY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き					
	GH-SUD7402LYEX GH-SUD7402LY				・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY				売 切 了			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻付き						

\*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G8	270 H8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DDS-4)	GH-SUD74020FEX GH-SUD74020F	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUD74020DEX GH-SUD74020D				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD74020EX GH-SUD74020				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7402XFEX GH-SUD7402XF		完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUD7402XDEX GH-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7402XEX GH-SUD7402X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUD7402LEX GH-SUD7402L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-UD7402EX GH-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406QFYEX GH-SUD7406QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GH-SUD7406QDYEX GH-SUD7406QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUD7406QYEX GH-SUD7406QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY		完売しました。			x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻付き			
GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406XDEX GH-SUD7406XD		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406XEX GH-SUD7406X		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-UD7406EX GH-UD7406		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装			
内蔵 D L T (DLT8000)		GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) x7 i7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XDEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 GB	270 H8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 A I T (AIT-2)	GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUS7500QDYEX GH-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500QYEX GH-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500XFYEX GH-SUS7500XFY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SUS7500LYEX GH-SUS7500LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻付き			
	GH-SUS7500QFEX GH-SUS7500QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUS7500QDEX GH-SUS7500QD				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500QEX GH-SUS7500Q				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500XFEX GH-SUS7500XF	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUS7500XDEX GH-SUS7500XD	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SUS7500LEX GH-SUS7500L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-US7500EX GH-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
	内蔵 L T O	GH-SUU7101QFYEX GH-SUU7101QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GH-SUU7101QDYEX GH-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUU7101QYEX GH-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
		GH-SUU7101XFYEX GH-SUU7101XFY	完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GH-SUU7101LYEX GH-SUU7101LY		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻付き			
GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-UU7101EX GH-UU7101					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf)			

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G8	270 H8
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GH-SUU7102QFYEX GH-SUU7102QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDYEX GH-SUU7102QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QYEX GH-SUU7102QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFYEX GH-SUU7102XFY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102XDYEX GH-SUU7102XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XYEX GH-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102WYEX GH-SUU7102WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102TYEX GH-SUU7102TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102LYEX GH-SUU7102LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KYEX GH-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102QFEX GH-SUU7102QF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDEX GH-SUU7102QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QEX GH-SUU7102Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFEX GH-SUU7102XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102XDEX GH-SUU7102XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102LEX GH-SUU7102L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
電源ユニット							
電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203A	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応		*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スルーホール、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		*3
	PC-DT3157	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3170	完売しました。			17型スルーホール、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DT3171	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR163-C100200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、デバイス搭載なし		
	GHORR163-R100200				ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし		
	GHORR163-R200200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし		
	GHORR164-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。		
ディスクユニットセット	GHORA163-C108001				キャビネットタイプ、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R108001				ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R208001				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
D L Tチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-SRL74101x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装		
	GH-SRL74082x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装x2		
	GH-SRL74102x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装x2		
D L Tチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-xFL7408x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-xFL7410x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装		
L T Oチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装		
	GH-SRU71102x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2		
L T Oチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装		

\*3：ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット（16U）にのみ搭載可能

分 類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G8	270 H8
外付け装置							
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-SX])		
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
	GH-BH7524				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7626T				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB,8ポ-ト		
G B I Cコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channel[ケーブﾙ]H[HSSDCケーブﾙ]との接続用		
G B I Cコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channel[ケーブﾙ]H[光ケーブﾙ]との接続用		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH,GBIC用ポ-トx16,ラックマウントキット付き		
ショートウェーブG B I C	HT-F4990-SWLG				ファイバチャネルスイッチ用GBIC		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB,2ド ライブ		
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB,4ド ライブ		
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB,4ド ライブ		
	GT0DVDH0-02D130A		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		2.11TB,2ド ライブ,片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB,4ド ライブ,片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB,4ド ライブ,両面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB,4ド ライブ,両面媒体350枚付き		
	GT0DVDE0-02D1300				705GB,2ド ライブ		
	GT0DVDE0-03D1300				470GB,4ド ライブ		
	GT0DVDE0-05D1300				940GB,2ド ライブ		
	GT0DVDE0-02D130A				705GB,2ド ライブ,片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-03D130A				470GB,4ド ライブ,片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-05D130A				940GB,2ド ライブ,両面媒体100枚付き		
コンパクトディスクアレイ装置	GH0CR802-xxxxxxx		完売しました。		CR80(CR802)		
	GH0CR803-C100800		完売しました。		キャビネットタイプ,CR80(CR803),ハードディスク搭載なし		
	GH0CR803-R100511		完売しました。		ラックマウントタイプ,CR80(CR803),72GBプレイ(36GBx3),単体接続用		
	GH0CR803-R200512		完売しました。		ラックマウントタイプ,CR80(CR803),72GBプレイ(36GBx3),クラス接続(2ノード)用		
	GH0CR803-R100800		完売しました。		ラックマウントタイプ,CR80(CR803),ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-C100800				キャビネットタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-C102800				キャビネットタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-R100513		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,320GBプレイ(160GBx3)		
	GH0CR804-R100800				ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-R102514				ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GBプレイ(160GBx3)		
GH0CR804-R102800				ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし			
GH0CR804-xAxxxxx		xBETのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804),筐体黒色ET			
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE9500V		
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE9970V/9980V		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x6ド ライブ,60巻		
	HT-4697-Lxx0xA	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ,80巻		
	HT-4697-Lxx0xB	-	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ド ライブ,80巻,SCSI I/Fケーブル		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用,3.0m		
	GH-LX7200				DVDドライブ 装置接続用,2.0m		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブﾙ,5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブﾙ,10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブﾙ,20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channel[ケーブﾙ]H[HSSDCケーブﾙ],2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channel[ケーブﾙ]H[光ケーブﾙ],5.0m		
	GH-LA7510		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		Fibre Channel[ケーブﾙ]H[光ケーブﾙ],10.0m		
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channel[ケーブﾙ]H[SC-LC光ケーブﾙ],5.0m		
	GH-LA7603				2G Fibre Channel[ケーブﾙ]H[LC-LC光ケーブﾙ],3.0m		
	GH-LA7610				2G Fibre Channel[ケーブﾙ]H[LC-LC光ケーブﾙ],10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270-ディスクエリット/リム-ループケーブルエリット/CR80(CR803)間接続用,2.0m		
	GH-LY7140				270-CR80(CR804)間接続用,2.0m		
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用,2.0m		
システムアライメント接続ケーブル	GH-LT7110				システムアライメント接続用,3.0m		

分 類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
		[(税)は標準価格]	維持保守	出張修理		270 G8	270 H8
ケーブル							
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			コミュニケーションボード用,3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用,3.0m		
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションキット用,2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用,WindowsNT,NetWare用,1.8m		
	GH-LU7200			UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用,0.7m		
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m		
PS2KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103			コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m			
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7140S		完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7140S1	完売しました。				1200VA/950W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7150A		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	
	GH-SBU7150S			1200VA/980W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7150S1			1200VA/980W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7214A	完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214S1	完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7215A			1200VA/980W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7215S			1200VA/980W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7215S1			1200VA/980W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7131A			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7131S			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700			UPSインタフェース2ポート拡張用ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81			無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き			
ラック関連							
ラックキャビネット	GH-RK7385			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165			16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382			38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162			16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組			
	GH-RS7165			16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組			
	GH-RS7381			38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組			
	GH-RS7160			16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385			38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),バネ閉鎖機構付			
	GH-RD7165			16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),バネ閉鎖機構付			
	GH-RD7381			38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),アクリル窓			
	GH-RD7160	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),アクリル窓			
	GH-RD7382			38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジキューブ			
	GH-RD7163			16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジキューブ			
リアドア	GH-RD7166			16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161			16U用リアドア(HA8000専用ラック用)			
ブラックパネル	GH-RP7011			1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7001			エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)			
	GH-RJ7002			エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)			
	GH-RJ7000			アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)			
ラック延長キット	GH-RJ7116			16U用ラック延長部材,PCIスロットラックボード用			
	GH-RJ7138			38U用ラック延長部材,PCIスロットラックボード用及びLTO5ドライブ装置搭載用			
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	個別見積り	-	-	ラックキャビネットケーブル用アーム,PCIスロットラックボード用		
システムアラートユニット	GH-RT7100	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			システムアラートユニット		
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G8	270 H8
ラック関連							
H U B 収納ユニット	GH-RH7100	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618) , Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アット 5 口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) 収納用ユニット		
	GH-RC7110	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) , 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
ディスプレイノ キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U				
ディスプレイノ キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付 き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7211	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8インチパネル切替ユニット付き		
	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き				
ディスプレイノ キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-SRLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			4インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7210		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U				
	GH-SRLK7220		4インチパネル切替ユニット付き				
	GH-SRLK72204		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチパネル切替ユニット付き				
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイノ キーボード ユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U		
	GH-SAT7044		ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き				
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 黒筐体, 2U		
	GH-SAT7084		ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット付き				
ラックマウントキット	GH-AU7620				KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U		
	GH-AU7810		キーボード / マウス収納ユニット付き				
ラックマウントキット	GH-AU7810				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
270ラックマウントキット	GH-AU7511				LTOタイプ 列装置ラックキャビネット搭載用		
270キャビネットキット	GH-AU7780				270キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				270ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900			30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7776			ラックキャビネットへの流通加工済み品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット			
	GH-AU7762			270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7660			270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7650			ディスプレイノ 収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7661			ディスプレイノ 収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7651			液晶ディスプレイノ 収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7662			液晶ディスプレイノ 収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7652			ディスプレイノ 収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
その他							
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット, 4インチ用		
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット, 8インチ用		
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイノ 切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

## HA8000/270 A8,B8

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(株)標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8
プロセッサ							
プロセッサ	GH-ECSPX2PONAEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon MP(2GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:1MB		
	GH-ECSPX2PONA						
	GH-ECSPX2P5NEX				Xeon MP(2.50GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:1MB		
	GH-ECSPX2P5N						
	GH-ECSPX2P8NEX			Xeon MP(2.80GHz)/FSB:400MHz/L2キャッシュ:512KB/L3キャッシュ:2MB			
	GH-ECSPX2P8N						
メモリーボード							
メモリーボード	GH-MJ701GBEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1GB(256MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM		
	GH-MJ701GB						
	GH-MJ702GBEX				2GB(512MBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM		
	GH-MJ702GB						
	GH-MJ704GBEX			4GB(1GBx4),DDR SDRAM,200MHz,Registered DIMM			
	GH-MJ704GB						
拡張ボード							
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7250EX				Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI		
	GH-CA7250						
	GH-CA7240EX			Ultra320 SCSI,2チャネル,PCI			
	GH-CA7240						
SCSIボード	GH-CS7253EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI		
	GH-CS7253						
LANボード	GH-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7サイズ		
	GH-CN7240						
	GH-CN7530EX				1000BASE-T,PCI:1-7サイズ		
	GH-CN7530						
	GH-CN7620EX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1000BASE-SX,PCI:1-7サイズ		
	GH-CN7620						
Fibre Channel ボード	GH-C07202EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3チャネルタイプ: SFF		
	GH-C07202						
	GH-C07211EX			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/F3チャネルタイプ: SFF			
	GH-C07211			CR80(CR804)接続専用			
Fibre Channel ボードセット	GH-SC07102CEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps		
	GH-SC07102C				GBIC3チャネル(HSSDC)(GH-CZ7510)付き	*4	*4
	GH-SC07102PEX			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps			
	GH-SC07102P			GBIC3チャネル光(GH-CZ7520)付き	*4	*4	
コミュニケーションボード	GH-CH7100EX				HDL制御用		
	GH-CH7100						
マルチコミュニケーション ボックス	GH-CR7800EX		売 切		リモート管理用,PCI:1-7サイズ		
	GH-CR7800						
SVPボードセット	GH-SCM7400GEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバスプレッド,PCI:1-7サイズ		
	GH-SCM7400G				電源ユニット + SVPマウント別払付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵CD-ROM	GH-UC5348AEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,48倍速,厚型		
	GH-UC5348A						
内蔵DVD-RAM	GH-UV7060EX	売 切			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
	GH-UV7060						
	GH-UV7070EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
	GH-UV7070						
内蔵ハードディスク	GH-UH718JEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min		
	GH-UH718JRX						
	GH-UH718J						
	GH-UH736JEX				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
	GH-UH736JRX						
	GH-UH736J						
	GH-UH773JEX				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
	GH-UH773JRX						
	GH-UH773J						
	GH-UH7146JEX				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min		
	GH-UH7146JRX						
	GH-UH7146J						
	GH-UH736MEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min		
	GH-UH736MRX						
GH-UH736M							
	GH-UH773MEX			Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min			
	GH-UH773MRX						
	GH-UH773M						
ハードディスクキット	GH-ES73165EX				ハードディスク増設用ケージ,6ベイ		
	GH-ES73165						
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX				Fast SCSI-2,640MB		
	GH-SUM5641				取付金具 + 変換アダプタ付き		
内蔵DATA (DDS-4)	GH-SUD7402QFYEX	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GH-SUD7402QDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402QDY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402QYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402QY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402XFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402XFY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7402XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402XDY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402XY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402IYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402IY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7402TYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402TY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUD7402LYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402LY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402KY				メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUD7402YEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	GH-SUD7402Y				メディア(HS-4/150S)x5巻付き		

\*4: 現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channelボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります



分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DDS-4)	GH-SUD74020FEX GH-SUD74020F	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUD74020DEX GH-SUD74020D				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD74020EX GH-SUD74020				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7402XFEX GH-SUD7402XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUD7402XDEX GH-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUD7402XEX GH-SUD7402X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUD7402LEX GH-SUD7402L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-UD7402EX GH-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)			
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406QFYEX GH-SUD7406QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUD7406QDYEX GH-SUD7406QDY					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406QYEX GH-SUD7406QY					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 x7 i7(HS-4/150S)x10巻付き			
GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUD7406XDEX GH-SUD7406XD		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406XEX GH-SUD7406X		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-UD7406EX GH-UD7406		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装			
内蔵 D L T (DLT8000)		GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUL7400WYEX GH-SUL7400WY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400TYEX GH-SUL7400TY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), x7 i7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) x7 i7(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XDEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400WEX GH-SUL7400W	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUL7400TEX GH-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 A I T (AIT-2)	GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUS7500QDYEX GH-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500QYEX GH-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500XFYEX GH-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500WYEX GH-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUS7500TYEX GH-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUS7500LYEX GH-SUS7500LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) x7 47(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUS7500QFEX GH-SUS7500QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUS7500QDEX GH-SUS7500QD					Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500QEX GH-SUS7500Q		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUS7500XFEX GH-SUS7500XF				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUS7500XDEX GH-SUS7500XD	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUS7500WEX GH-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUS7500TEX GH-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUS7500LEX GH-SUS7500L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-US7500EX GH-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
内蔵 L T O	GH-SUU7101QFYEX GH-SUU7101QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7101QDYEX GH-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101QYEX GH-SUU7101QY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XFYEX GH-SUU7101XFY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101WYEX GH-SUU7101WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7101TYEX GH-SUU7101TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7101LYEX GH-SUU7101LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) x7 47(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-UU7101EX GH-UU7101		・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf)		

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GH-SUU7102QFYEX GH-SUU7102QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDYEX GH-SUU7102QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QYEX GH-SUU7102QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFYEX GH-SUU7102XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102XDYEX GH-SUU7102XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XYEX GH-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102WYEX GH-SUU7102WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102TYEX GH-SUU7102TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102LYEX GH-SUU7102LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KYEX GH-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + x7 i7(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102QFEX GH-SUU7102QF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDEX GH-SUU7102QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QEX GH-SUU7102Q	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFEX GH-SUU7102XF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102DEX GH-SUU7102XD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102WEX GH-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102TEX GH-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102LEX GH-SUU7102L	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
電源ユニット							
電源ユニット	GH-BP2200EX GH-BP2200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC5203A	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶、640x480～2048x1536ドット、省電力対応		*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スルーホール、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		*3
	PC-DT3157	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3170	完売しました。			17型スルーホール、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		*3
	PC-DT3171	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR163-C100200	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、デバイス搭載なし		
	GHORR163-R100200				ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし		
	GHORR163-R200200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし		
	GHORR164-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。		
ディスクユニットセット	GHORA163-C108001				キャビネットタイプ、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R108001				ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R208001				ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
D L Tチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-SRL74101x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装		
	GH-SRL74082x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装x2		
	GH-SRL74102x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装x2		
D L Tチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、8連装、GH-SRL74081x増設用		
	GH-SRL7410x	-	-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-xFL7408x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、8連装		
	GH-xFL7410x	-	-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装		
L T Oチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装		
	GH-SRU71102x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2		
L T Oチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装		

\*3：ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット（16U）にのみ搭載可能

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8
外付け装置							
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-SX])		
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
	GH-BH7524				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7626T				24ポ-ト(10Mbps/100Mbps) + 2ポ-ト(1Gbps[1000BASE-T])		
Fibre Channel HUB	GH-CZ7501				FC-AL HUB, 8ポ-ト		
GBICコネクタ[HSSDC]	GH-CZ7510EX GH-CZ7510				Fibre Channelケーブ-ル[HSSDCケーブ-ル]との接続用		
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520				Fibre Channelケーブ-ル[光ケーブ-ル]との接続用		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802				FC-PH, GBIC用ポ-トx16, ラックマウントキット付き		
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB, 2ド-ライブ		
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ド-ライブ		
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ド-ライブ		
	GT0DVDH0-02D130A		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		2.11TB, 2ド-ライブ, 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ド-ライブ, 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ド-ライブ, 両面媒体100枚付き		
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ド-ライブ, 両面媒体350枚付き		
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ド-ライブ		
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ド-ライブ		
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ド-ライブ		
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ド-ライブ, 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ド-ライブ, 片面媒体100枚付き		
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ド-ライブ, 両面媒体100枚付き		
コンパクトディスクアレイ装置	GHOCR802-xxxxxxx		完売しました。		CR80(CR802)		
	GHOCR803-C100800		完売しました。		キャビネットタイプ, CR80(CR803), ハードディスク搭載なし		
	GHOCR803-R100511		完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), 72GBプレイ(36GBx3), 単体接続用		
	GHOCR803-R200512		完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), 72GBプレイ(36GBx3), ケース接続(2ノード)用		
	GHOCR803-R100800		完売しました。		ラックマウントタイプ, CR80(CR803), ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-C100800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-C102800				キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-R100513				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GBプレイ(160GBx3)		
	GHOCR804-R100800		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-R102514				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GBプレイ(160GBx3)		
GHOCR804-R102800				ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし			
GHOCR804-xAxxxxx		xBEF-ルのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804), 筐体黒色EF-ル			
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxxx	-	-	-	- SANR I SE9500V		
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x	-	-	-	- SANR I SE9970V/9980V		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	- 最大LTO(Ultrium1)x6ド-ライブ, 60巻		
	HT-4697-Lxx0xA	-	-	-	- 最大LTO(Ultrium1)x8ド-ライブ, 80巻		
	HT-4697-Lxx0xB	-	-	-	- 最大LTO(Ultrium1)x8ド-ライブ, 80巻, SCSI I/Fケーブル		
大型テープライブラリ装置 ケーブル	HT-4697-Lxx0	-	-	-	- 最大LTO(Ultrium1)x20ド-ライブ, 67820pt		
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m		
	GH-LA7580H				大型テープドライブ装置接続用, 10.0m, LVD		
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブ-ル[HSSDCケーブ-ル], 2.0m		
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブ-ル[光ケーブ-ル], 5.0m		
	GH-LA7510		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		Fibre Channelケーブ-ル[光ケーブ-ル], 10.0m		
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channelケーブ-ル[SC-LC光ケーブ-ル], 5.0m		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブ-ル[LC-LC光ケーブ-ル], 3.0m		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブ-ル[LC-LC光ケーブ-ル], 10.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270-ディスクユニット/リムーバブルメディアユニット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7140				270-CR80(CR804)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m		
システムアードユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアードユニット接続用, 3.0m		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8	
ケーブル								
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			コミュニケーションボード用,3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用,3.0m			
モデムケーブル	GH-LM1210	完売しました。			マルチコミュニケーションキット用,2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS接続用,WindowsNT,NetWare用,1.8m			
	GH-LU7200			UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m				
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ディスプレイケーブル延長用,0.7m			
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m			
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7140S	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7150S				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7150S1	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7214A		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ,UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7214S	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7215A	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7215S				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute plus(v5.231J)付き			
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700					UPSインタフェース2ポート拡張用ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780					UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80					無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J),UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81					無停電電源装置管理ソフトウェア,UPS接続ケーブル付き		
ラック関連								
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)			
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組			
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組			
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組			
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル形状メタリックタイプ			
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用),パネル形状メタリックタイプ			
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓			
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),パネル窓			
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジキューブ			
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用),エッジキューブ			
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)			
ブラックパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7001				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)			
	GH-RJ7002				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)			
	GH-RJ7000				パネル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)			
ラック延長キット	GH-RJ7116				16U用ラック延長部材,PCIネットワークカード用			
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材,PCIネットワークカード用及びLTO5ドライブ装置搭載用			
ケーブル用アーム	GH-RJ7200				ラックキャビネットケーブル用アーム,PCIネットワークカード用			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット			

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A8	270 B8
ラック関連							
H U B 収納ユニット	GH-RH7100	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618) , Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アトリット 5 口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) 収納用ユニット		
	GH-RC7110	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203) , 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
ディスプレイノキーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
ディスプレイノキーボード ユニット(8インチコンソール切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7211	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8インチコンソール切替ユニット付き		
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 8インチコンソール切替ユニット付き		
ディスプレイノキーボード ユニットセット(4インチコンソール切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-SRLK7210	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			4インチコンソール切替ユニット付き		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
	GH-SRLK72204				4インチコンソール切替ユニット付き		
					15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチコンソール切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				ディスプレイノキーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
ラックマウントキット	GH-AU7810				LTOライブラリ装置ラックキャビネット搭載用		
270ラックマウントキット	GH-AU7511				270キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
270キャビネットキット	GH-AU7780				270ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通加工 ショ品品搭載用おしり, ワッシャー, ナットのセット		
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7776			270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7762			270システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7660			ディスプレイノ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7650			ディスプレイノ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7661			液晶ディスプレイノ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7651			液晶ディスプレイノ収納ユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7662			ディスプレイノユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7652			ディスプレイノユニット他用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
その他							
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット, 4インチ用		
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット, 8インチ用		
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイノ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

## HA8000/HiCLUSTER

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(株)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HICLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EAX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB	
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EA					
メモリーボード	GS-MJ7256EX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
メモリーボード	GS-MJ7256E					
	GS-MJ7512EX				512MBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ7512E					
	GS-MJ701GEEX	完売しました。			1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ701GE					
	GS-MJ701GFEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1GBx1,DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ701GF					
拡張ボード	GS-CA7250EX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI	
ディスクアレイ	GS-CA7250					
コントローラボード	GS-CS7253EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI	
SCSIボード	GS-CS7253					
LANボード	GS-CN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート	
	GS-CN7240					
	GS-CN7540EX				1000BASE-T,PCI:1-7ポート	
	GS-CN7540					
	GS-CN7620EX				1000BASE-SX,PCI:1-7ポート	
	GS-CN7620					
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7102CEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート[HSSDC](GH-CZ7510)付き	*4
	GS-SCC7102C					
	GS-SCC7102PEX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,1Gbps GBIC3ポート[光](GH-CZ7520)付き	*4
	GS-SCC7102P					
SVPボードセット	GS-SCM7400KEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サビーステッサ,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPS470Wの2.5付き	
	GS-SCM7400K					
	GS-SCM7500KEX				サビーステッサ,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPS470Wの2.5 + 外部筐体連動Box付き	
	GS-SCM7500K					
システム装置内蔵デバイス	GS-UV7060EX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	
内蔵DVD-RAM	GS-UV7060					
	GS-UV7070EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	
	GS-UV7070					
内蔵ハードディスク	GS-UH736JEX				Ultra320 SCSI,36GB,10000/min	
	GS-UH736JRX					
	GS-UH736J					
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	
	GS-SUM5641					
内蔵DATA (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) X7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUD7402QDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) X7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD7402QDY					
	GS-SUD7402QYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) X7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUD7402QY					
	GS-SUD7402XFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) X7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUD7402XFY					
	GS-SUD7402XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) X7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD7402XDY					

\*4：現地増設用セット形名の場合、現地で装置にFibre Channel ボードを実装後GBICコネクタを搭載する必要があります

分 類	形 名	希望小売価格 〔税〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750	
			維持保守	出張修理			
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406DEX GS-SUD7406XD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7406EX GS-UD7406	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),6連装		
	内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB),ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB),ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB),ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB),ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB),ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻付き		
GS-SUL7400DEX GS-SUL7400XD		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-UL7400EX GS-UL7400		完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
内蔵 A I T (AIT-2)		GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
		GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	・価格はHi-Jointにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻付き		



分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750	
			維持保守	出張修理			
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-US7500EX GS-US7500				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	内蔵 L T O	GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7Mf) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-UU7101EX GS-UU7101		・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7102QFYEX GS-SUU7102QFY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7102QDYEX GS-SUU7102QDY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7102XFYEX GS-SUU7102XFY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7102XDYEX GS-SUU7102XDY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7102WYEX GS-SUU7102WY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUU7102TYEX GS-SUU7102TY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUU7102LYEX GS-SUU7102LY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ※ ｲﾌﾟﾙ(LTOU1/100)x5巻付き		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750	
システム装置内蔵デバイス							
	GS-SUU7102QFEX GS-SUU7102QF	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	Japanese	
	GS-SUU7102QDEX GS-SUU7102QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	Japanese	
	GS-SUU7102QEX GS-SUU7102Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	Japanese付き	
	GS-SUU7102XFEX GS-SUU7102XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102XDEX GS-SUU7102XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102XEX GS-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102WEX GS-SUU7102W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7102TEX GS-SUU7102T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7102LEX GS-SUU7102L	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102KEX GS-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
	電源ユニット						
	電源ユニット	GS-BP2200EX GS-BP2200	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203A	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応		
	液晶ディスプレイ装置						
	PC-DT3155A	完売しました。			15型スリム型モニター, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応		
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応		
	PC-DT3157	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応		
	PC-DT3170	完売しました。			17型スリム型モニター, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DT3171	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
外付け装置							
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス 1台搭載用キャビネット SCSIケーブル, ラック搭載ユニット, ラック搭載ケーブル付き		
	GS0BS201-R200200				バックアップデバイス 1台搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル, ラック搭載ケーブル付き		
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-R100200				ラックマウントタイプ, 4U, デバイス搭載なし		
	GH0RR163-R200200				ラックマウントタイプ 2台目増設用, デバイス搭載なし		
ディスクユニットセット	GH0RA163-R108001				ラックマウントタイプ, 4U, デバイス搭載なし, Ultra320 SCSI対応品		
	GH0RA163-R208001				ラックマウントタイプ 2台目増設用, デバイス搭載なし, Ultra320 SCSI対応品		
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081x		-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 8連装		
	GH-SRL74101x		-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 10連装		
	GH-SRL74082x		-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 8連装x2		
	GH-SRL74102x		-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 10連装x2		
DLTチェンジャー	GH-SRL7408x	-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 8連装, GH-SRL74081x増設用			
	GH-SRL7410x	-	-	ラックマウントタイプ, DLT8000, 10連装, GH-SRL74101x増設用			
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x	-	-	ラックマウントタイプ, LTO, 10連装			
	GH-SRU71102x	-	-	ラックマウントタイプ, LTO, 10連装x2			
LTOチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	ラックマウントタイプ, LTO, 10連装, GH-SRU71101x増設用			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])		
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
	Fibre Channel HUB		GH-CZ7501	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		FC-AL HUB, 8ポート	
	GBICコネクタ[HSSDC]		GH-CZ7510EX GH-CZ7510			Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用	
GBICコネクタ[光]	GH-CZ7520EX GH-CZ7520	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用					
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW2802			FC-PH, GBIC用ポートx16, ラックマウント付き			
ショートウェーブGBIC	HT-F4990-SWL6				ファイバチャネルスイッチ用GBIC		
コンパクトディスクアレイ装置	GH0CR803-xxxxxxx	完売しました。			CR80(CR803)		
LTOライブラリ装置	HT-S4697-xLxx0F	-	-	-	最大LTOx6ドライブ, 60巻		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
ケーブル						
SCSIケーブル	GH-LA7301	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			DLT/LTOチェンジャー接続用、3.0m	
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5エンハンスケーブル、5m	
	GH-LN7E10				カテゴリ5エンハンスケーブル、10m	
	GH-LN7E20				カテゴリ5エンハンスケーブル、20m	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7503				Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]、2.0m	
	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m	
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m	
	GH-LA7605				1G-2G Fibre Channelケーブル[SC-LC光ケーブル]、5.0m	
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m	
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスプレイユニット/リムーバブルディスプレイユニット/CR80接続用、2.0m	
システムアラートユニット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアラートユニット接続用、3.0m	
UPS接続ケーブル	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m	
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m	
PS2KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m	
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7131A	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	
	GH-SBU7131S				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute plus(v5.231J)付き	
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き UPSインタフェースボード拡張用ボード	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ユニット、ラックキャビネット搭載用金具付き	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースボード拡張用ユニット、UPS接続ケーブル付き	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J)、UPS接続ケーブル付き	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア、UPS接続ケーブル付き	
ラック関連						
ラックキャビネット	GH-RK7385	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382				38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162				16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7381				38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7160				16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ式ロック機構付	
	GH-RD7165				16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)、バネ式ロック機構付	
	GH-RD7381				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓	
	GH-RD7160				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓	
	GH-RD7382				38U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジキューブ	
	GH-RD7163				16U用フロントドア(HA8000専用ラック用)、エッジキューブ	
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	
	GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000専用ラック用)	
ブランクパネル	GH-RP7011				1U用	
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	
	GH-RJ7001				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U)	
	GH-RJ7002				エッジキューブフロントドア付きHA8000専用ラック連結用(16U)	
	GH-RJ7000				アクリル窓フロントドア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)	
ラック延長キット	GH-RJ7116				16U用ラック延長部材、外部筐体連動BOX搭載用	
	GH-RJ7138				38U用ラック延長部材、LTOライブラリ装置及び外部筐体連動BOX搭載用	
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット	
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット	
HUB収納ユニット	GH-RH7100				スイッチングHUB(GH-BH7516、GH-BH7618)、 Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用	
	GH-RH7200				スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用	
	GH-RH7201				スイッチングHUB(GH-BH75001、GH-BH75161)収納用	
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アトリット5口	

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
ラック関連						
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	完売しました。  ・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)収納用ユニット			
	GH-RC7110		15型ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)、 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。  ・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)収納用ユニット			
	GH-RL7500		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。  ・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U			
	GH-RLK7210		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U			
	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,黒筐体,1U			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチコゾール切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。  ・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U			
	GH-RLK7211		8インチコゾール切替ユニット付き			
	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U 8インチコゾール切替ユニット付き			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチコゾール切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。  ・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U			
	GH-SRLK7210		4インチコゾール切替ユニット付き			
	GH-SRLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,1U 4インチコゾール切替ユニット付き			
	GH-SRLK72204		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリグデバックス,黒筐体,1U 4インチコゾール切替ユニット付き			
変換ブラケット	GH-AU7621		ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382、GH-RK7162)搭載用変換金具			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7044		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用,黒筐体,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7084		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用,黒筐体,2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
ラックマウントキット	GH-AU7620		コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用			
ラックマウントキット	GH-AU7810	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	LTOタイプ 3装置ラックキャビネット搭載用			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10		30システム装置及びその他の機器用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900		ラックキャビネットへの流通オプション品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット			
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7770		70K8、70L8、70M8、130システム装置用			
	GH-AU7660		他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット(IBM社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7650		ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7661		ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7651		液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7662		液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7652		ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (Compaq社・IBM社・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7652		ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社製及び日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
その他						
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用			
	GH-AT7044		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用,黒筐体			
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083	・ 価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用			
	GH-AT7084		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用,黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。	BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001	完売しました。	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

バックアップキャビネット（GS0BS202）へ搭載対応のデバイス形名は、  
バックアップキャビネット（GS0BS201）でサポートのデバイスとなります。

## バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	バックアップ キャビネット	
			維持保守	出張修理		GS0BS201	
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUM5641EX GS-SUM5641	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換コネクタ付き	*8	
	GS-SUD7402QFYEX GS-SUD7402QFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402QDYEX GS-SUD7402QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402QYEX GS-SUD7402QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFYEX GS-SUD7402XFY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402WYEX GS-SUD7402WY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7402TYEX GS-SUD7402TY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7402LYEX GS-SUD7402LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-i7(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402QFEX GS-SUD7402QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402QDEX GS-SUD7402QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402QEX GS-SUD7402Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402WEX GS-SUD7402W	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUD7402TEX GS-SUD7402T	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7402EX GS-UD7402				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	内蔵D A Tチエンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
		GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
		GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUD7406WYEX GS-SUD7406WY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUD7406TYEX GS-SUD7406TY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
		GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
		GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-i7(HS-4/150S)x10巻付き	
		GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
		GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GS-SUD7406WEX GS-SUD7406W	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GS-SUD7406TEX GS-SUD7406T	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
		GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
		GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K	売 切			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
GS-UD7406EX GS-UD7406		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		

\*8 : 70K8, 70L8, 70M8, 70P8, 70R8, 130A8, 130B8のLinuxプラットフォームモデルは未サポート

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	バックアップ エージェント GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400WYEX GS-SUL7400WY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUL7400TYEX GS-SUL7400TY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB), ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400DEX GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400EX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400WEX GS-SUL7400W	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUL7400TEX GS-SUL7400T	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
	内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
		GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
GS-SUS7500WYEX GS-SUS7500WY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUS7500TYEX GS-SUS7500TY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(SDX2-50C)x5巻付き		
GS-SUS7500FEX GS-SUS7500F		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUS7500WEX GS-SUS7500W		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
GS-SUS7500TEX GS-SUS7500T		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K			完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-US7500EX GS-US7500					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
内蔵 L T O	GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101WYEX GS-SUU7101WY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GS-SUU7101TYEX GS-SUU7101TY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, ｽ-ﾌﾙｲﾄ) ｽﾏｰﾄﾞｲｱ(LTOU1/100)x5巻付き		

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	バックアップ キャビネット GS0BS201
			維持保守	出張修理		
バックアップキャビネット内蔵デバイス						
内蔵 L T O	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101WEX GS-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GS-SUU7101TEX GS-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-UU7101EX GS-UU7101	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7M付)				
	GS-SUU7102BQFYEX GS-SUU7102BQFY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7102BQDYEX GS-SUU7102BQDY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102BQYEX GS-SUU7102BQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102BXYEX GS-SUU7102BXY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102BXDYEX GS-SUU7102BXDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102BXYEX GS-SUU7102BXY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102BXYEX GS-SUU7102BXY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GS-SUU7102BTYEX GS-SUU7102BTY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-SUU7102BLYEX GS-SUU7102BLY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102BKYEX GS-SUU7102BKY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUU7102BYEX GS-SUU7102BY	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ヱﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102BQFEX GS-SUU7102BQF	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7102BQDEX GS-SUU7102BQD	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102BQEX GS-SUU7102BQ				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102BXFEX GS-SUU7102BXF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102BXDEX GS-SUU7102BXD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102BXEX GS-SUU7102BX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102BWEX GS-SUU7102BW	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
	GS-SUU7102BTEX GS-SUU7102BT	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
	GS-SUU7102BLEX GS-SUU7102BL	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102BKEX GS-SUU7102BK	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUU7102BEX GS-SUU7102B	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き				
	GH-AU7221EX GH-AU7221	バックアップキャビネット用加`-(鍵付き)			*1	

\*1: バックアップキャビネット(GS0BS201-C100200)への搭載のみサポート

リムーバブルデバイスユニット ( G H O R R 1 6 4 ) へ搭載対応のデバイス形名は、  
リムーバブルデバイスユニット ( G H O R R 1 6 3 ) でサポートのデバイスとなります。

## リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	リムーバブルデバイスユニットセット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵D A T (DDS-4)	内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5641EX GH-SUM5641	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換3ヶ付付き	*8	
	GH-SUD7402QFYEX GH-SUD7402QFY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
		GH-SUD7402QDYEX GH-SUD7402QDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
					GH-SUD7402QYEX GH-SUD7402QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GH-SUD7402XFYEX GH-SUD7402XFY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
		GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
		GH-SUD7402WYEX GH-SUD7402WY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7402TYEX GH-SUD7402TY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUD7402LYEX GH-SUD7402LY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
		GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y GH-SUD7402QFEX GH-SUD7402QF			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) x7-47(HS-4/150S)x5巻付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7402QDEX GH-SUD7402QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
					GH-SUD7402QEX GH-SUD7402Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
						GH-SUD7402XFEX GH-SUD7402XF	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
					GH-SUD7402XDEX GH-SUD7402XD		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き
	GH-SUD7402XEX GH-SUD7402X					Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
		GH-SUD7402WEX GH-SUD7402W			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUD7402TEX GH-SUD7402T				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
		GH-SUD7402LEX GH-SUD7402L			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
		GH-UD7402EX GH-UD7402			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	内蔵D A T チェンジャー (DDS-4)				GH-SUD7406QFYEX GH-SUD7406QFY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GH-SUD7406QDYEX GH-SUD7406QDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
					GH-SUD7406QYEX GH-SUD7406QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
		GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
					GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
					GH-SUD7406WYEX GH-SUD7406WY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き	
		GH-SUD7406TYEX GH-SUD7406TY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き	
					GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
		GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
					GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 x7-47(HS-4/150S)x10巻付き	
		GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
					GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
						GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き
GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
			GH-SUD7406XDEX GH-SUD7406XD	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUD7406XEX GH-SUD7406X				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
		GH-SUD7406WEX GH-SUD7406W	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
GH-SUD7406TEX GH-SUD7406T			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
		GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
		GH-UD7406EX GH-UD7406	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装				

\*8 : 70K8, 70L8, 70M8, 70P8, 70R8, 130A8, 130B8のLinuxプラットフォームモデルは未サポート





分 類	形 名	希望小売価格 〔税別〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	リムーバブルデバイスユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵 L T O	GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101WEX GH-SUU7101W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7101TEX GH-SUU7101T	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-UU7101EX GH-UU7101					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、A-7/41ト)	
	GH-SUU7102RQFYEX GH-SUU7102RQFY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102RQDYEX GH-SUU7102RQDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 119 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RQYEX GH-SUU7102RQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102RXFYEX GH-SUU7102RXFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102RQDYEX GH-SUU7102RQDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RXYEX GH-SUU7102RXY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102RWYEX GH-SUU7102RWY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102RTYEX GH-SUU7102RTY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102RLYEX GH-SUU7102RLY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102RKYEX GH-SUU7102RKY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102RYEX GH-SUU7102RY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き		
	GH-SUU7102ROFEX GH-SUU7102ROF				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102RQDEX GH-SUU7102RQD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RQEX GH-SUU7102RQ				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102RXFEX GH-SUU7102RXF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102RXDEX GH-SUU7102RXD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102RXEX GH-SUU7102RX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102RWEX GH-SUU7102RW	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SUU7102RTEX GH-SUU7102RT	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SUU7102RLLEX GH-SUU7102RL	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102RKEX GH-SUU7102RK	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102REX GH-SUU7102R	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
セキュリティカバー	GH-AU7221EX GH-AU7221	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		リムーバブルデバイスユニット用カバー(鍵付き)		*1	

\*7: リムーバブルデバイスユニット (GHORR163-C100200)への搭載のみサポート

## DLT/LTOチェンジャー

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	DLT/LTOチェンジャー ラックマウント モデル ネット モデル	
			維持保守	出張修理			
外付け装置							
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74081XY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74081WY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74081TY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74081KY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74081Y	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74081X	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74081W	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74081T	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74081K	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74081	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装				
	GH-SRL74101XDY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74101XY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74101WY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74101TY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74101KY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74101Y	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL74101XD	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74101X	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74101W	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74101T	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74101K	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装,JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL74101	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装				
	GH-SRL74082XY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74082WY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74082TY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74082Y	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻付き				
	GH-SRL74082X	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74082W	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74082T	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74082	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装x2				
	GH-SRL74102XDY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74102XY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74102WY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74102TY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74102Y	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x20巻付き				
	GH-SRL74102XD	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SRL74102X	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL74102W	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL74102T	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2,BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL74102	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,10連装x2				
DLTチェンジャー	GH-SRL7408XY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL7408WY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL7408TY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL7408KY	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 ※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL7408Y	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用,※ ｲﾌﾞﾐ(D88/1800)x10巻付き				
	GH-SRL7408X	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SRL7408W	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き				
	GH-SRL7408T	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き				
	GH-SRL7408K	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SRL7408	完売しました。	ラックマウントタイプ、DLT8000,8連装,GH-SRL74081x増設用				

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	DLT/LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理		ラックマウント モデル	キャビネット モデル
外付け装置							
D L Tチェンジャー	GH-SRL7410XDY		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410XY		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7410WY		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7410TY		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410KY		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL7410Y		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SRL7410XD		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRL7410X		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRL7410W		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRL7410T		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRL7410K		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRL7410		完売しました。		ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-SFL7408XY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7408WY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7408TY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7408KY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFL7408Y		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7408X		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7408W		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7408T		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7408K		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-FL7408		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、8連装		
	GH-SFL7410XDY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFL7410XY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7410WY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7410TY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7410KY		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装 ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFL7410Y		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(D88/1800)x10巻付き		
	GH-SFL7410XD		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFL7410X		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFL7410W		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFL7410T		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFL7410K		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装、JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-FL7410		完売しました。		ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ、DLT8000、10連装		
L T Oチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101QFY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71101QDY				ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101QY				ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101XFY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71101XDY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71101XY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71101WY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU71101TY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU71101LY	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SRU71101KY		完売しました。		ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU71101Y	・ 価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ、LTO、10連装、ｽﾌﾞｲﾝﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻付き		

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	DLT/LTOチェンジャー		
			維持保守	出張修理		ラックマウント モデル	キャビネット モデル	
外付け装置								
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101QF	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101QD				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101Q				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101XF	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101XD	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101X	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101W	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71101T	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71101L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SRU71101K	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRU71101	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装			
	GH-SRU71102QFY				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71102QDY				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102QY				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102XFY	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71102XDY	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102XY	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102WY	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71102TY	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71102Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x20巻付き			
	GH-SRU71102QF				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71102QD				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102Q				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102XF	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71102XD	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71102X	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71102W	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
	GH-SRU71102T	完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
	GH-SRU71102				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装x2			
	LTOチェンジャー	GH-SRU71100QFY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GH-SRU71100DY				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SRU71100Y				ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GH-SRU7110XFY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SRU7110XDY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SRU7110XY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SRU7110WY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き			
GH-SRU7110TY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き			
GH-SRU7110LY		・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SRU7110KY		完売しました。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU7110Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックマウントタイプ ,LTO,10連装, GH-SRU71101x増設用,ｽﾏｰｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻付き				

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	DLT/LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理		ラックマウント モデル	キャビネット モデル
外付け装置							
L T Oチェンジャー	GH-SRU7110QF	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU7110QD				フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110Q				フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110XF	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU7110XD	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110X	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110W	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SRU7110T	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SRU7110L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7110K	完売しました。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7110	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フラッグシップタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-SFU7110QFY				キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110QDY				キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110QY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110XFY				キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110XDY				キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110XY	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110WY	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFU7110TY	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFU7110LY	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFU7110KY	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFU7110Y	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装、x7 (LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7110QF				キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110QD				キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110Q	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110XF				キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110XD				キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110X	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110W	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Advanced Edition付き		
	GH-SFU7110T	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き		
	GH-SFU7110L	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFU7110K	完売しました。			キャビネットタイプ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-FU7110	・ 価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、LTO、10連装		

## ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形名	希望小売価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	ディスクユニットセット
		((標準)は標準価格)	維持保守	出張修理		GHORA163
ディスクユニット内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	GH-UH718JEX	・ 価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min	
	GH-UH718JRX					
	GH-UH718J				Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	
	GH-UH736JEX					
	GH-UH736JRX					
	GH-UH736J				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	
	GH-UH773JEX					
	GH-UH773JRX					
	GH-UH773J				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	
	GH-UH7146JEX					
GH-UH7146JRX						
GH-UH7146J						
GH-UH736MEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min		
GH-UH736MRX						
GH-UH736M						
GH-UH773MEX				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min		
GH-UH773MRX						
GH-UH773M						
電源ユニット	GH-BP2127EX				冗長化電源,ディスクユニット用	
	GH-BP2127					

## コンパクトディスクレ装置(CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分 類	形 名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	コンパクトディスクレ装置																																					
			維持保守	出張修理		CR802	CR803	CR804																																			
拡張ボード																																											
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7501EX	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	増設用ディスクアレイコントローラボード、CR80(CR802)用																																								
	GH-CA7502EX GH-CA7502					増設用ディスクアレイコントローラボード、CR80(CR803)用				*10																																	
内蔵デバイス																																											
内蔵ハードディスク	GH-UH718DEX GH-UH718DRX GH-UH718D	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	FC-AL,18GB,10000r/min,CR80(CR802)用																																								
	GH-UH736DEX GH-UH736DRX GH-UH736D					FC-AL,36GB,10000r/min,CR80(CR802)用																																					
	GH-UH773DEX GH-UH773DRX GH-UH773D								FC-AL,73GB,10000r/min,CR80(CR802)用																																		
	GH-UH736KEX GH-UH736KRX GH-UH736K											FC-AL,36GB,10000r/min,CR80(CR803)用																															
	GH-UH773KEX GH-UH773KRX GH-UH773K														FC-AL,73GB,10000r/min,CR80(CR803)用																												
	GH-UH7146KEX GH-UH7146KRX GH-UH7146K																	FC-AL,146GB,10000r/min,CR80(CR803)用																									
	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N																				Serial ATA,160GB,7200r/min,CR80(CR804)用																						
	18GB/36GB/73GBハードディスク(6台まで)内蔵用,CR80(CR802)用																																										
																								36GB/73GB/146GBハードディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR803)用																			
																											160GBハードディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR804)用																
																														冗長化電源,CR80(CR802)用													
																																	冗長化電源,CR80(CR803,CR804)用										
																																				カスケード増設用筐体				*10			
																																							FC-AL HUB,8ポート				
Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル]との接続用,CR80(CR802)用																																											
				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR802)用																																							
							Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR803)用																																				
										Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR804)用																																	
													Fibre Channelケーブル[HSSDCケーブル],2.0m																														
																Fibre Channelケーブル[SC-SC光ケーブル],5.0m																											
																			Fibre Channelケーブル[SC-SC光ケーブル],10.0m																								
			16-26 Fibre Channelケーブル[SC-LC光ケーブル],5.0m																																								
																						26 Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m																					
																									26 Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m																		
																												ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット/CR80接続用,2.0m															
																															130,CR80(CR804)-ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット/CR80(CR803)間接続用,2.0m												
																																		130,CR80(CR804)-CR80(CR804)間接続用,2.0m									
																																					ラック関連						
Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)ラック搭載用																																											
						パス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003は未対応)																																			*10		
									パス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003対応)																																*10		
												インストール用ソフトウェア																															
															リモートミラー用ソフトウェア																												

\*10 : H I C L U S T E R 7 5 0 は未サポート

筐体黒色ケーブルのCR804)[GHOCR804-xAxxxxx]のオプションは、x8ケーブルのシステム構成図参照願います。