

5. サービス一覧

5.1 PCサーバ導入サービス

PCサーバ導入サービスは大きく3つのサービス体系に分かれます。下記に3つのサービス体系及びサービス内容を示します。

(1) - 1 新規導入サービス

<内容> 新規にPCサーバ HA8000シリーズをご購入頂く場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編、ラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・新規導入における適用品目区分表

タイプ種別	新規導入装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネット タイプ	HA8000/30W, バックアップキャビネット, ディスクユニット, リム-バンプルディスクユニット, DLTチェンジャー, LTOチェンジャー, スイッチング HUB, Fibre Channel HUB, 無停電電源装置, コンソール切替ユニット, UPS拡張ユニット	コンパクトサイズ
	HA8000/70W, 130W, 270, CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ
ラックキャビ ネットタイプ	ラックキャビネット[16U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ), HA8000/HiCLUSTER750	ハーフラック サイズ
	ラックキャビネット[38U] (搭載状態 *注1, ラックキャビネットのみ)	ラックサイズ

注1)ラックキャビネットの導入に際しては、発注時指定事項により搭載位置等を指定して頂く必要があります。

発注時指定事項は <http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000/sb/setup.html> を参照下さい。

注2)ラックキャビネットに搭載して出荷するシステム装置 (70, 110, 130, 270), 外付け装置, 無停電電源装置, ラックオプションの搬入費はラックに含まれます。

(搬入費にはラックへの搭載は含まれませんので、別途搭載SBの手配が必要です。)

なお30ラック搭載トレーによりラックキャビネットへ搭載される HA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

注3)ラックキャビネットに搭載する HA8000/30Wは現地でラックに搭載されます。ディスプレイ(液晶含む)も同様に現地での搭載になります。(搬入のみの場合には搭載されませんのでご注意下さい。)

注4)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む), PC形名のスイッチング HUBの搬入費は、システム装置と同時搬入の場合は、PCクライアントと同様システム装置に含む扱いとします。(PC-xxxx形名)

注5)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ 外部装置 (CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があり保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道, 東北, 関東, 中部, 信越, 北陸, 関西, 中国, 四国, 九州地区, 沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ: 沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)], 鹿児島(奄美), 島根(隠岐島), 長崎(壱岐, 対馬, 五島列島), 東京(小笠原), 北海道(礼文, 利尻, 奥尻島,) など

新規導入サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はP CサーバH A 8 0 0 0シリーズのキャビネットモデルを新規手配頂く場合の手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	適用品目	形名	価格
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	E Dメニュー (日程指定) 日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)	9～17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
				C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SAC0000	個別見積
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CAC0000	個別見積
		セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SBC0000	個別見積
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注3)	—	—	—	SD-4100-N30	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)EDメニューは、HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)のシステム装置(キーボード、マウス含む)とディスプレイ及び無停電電源装置の構成に適用。

(注2)時間指定搬入(10時、14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0タイプリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0タイプリ搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[38U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[38U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[38U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N11C)

手配形名はラックキャビネット[38U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[38U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C2-RCC0100	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-RCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	EDメニュー (日程指定)	9~17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)		C地区	SD-41C2-RAC0000	個別見積
		セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施				
		セットアップメニュー (日程指定)	9~17時にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C2-RBC0000	個別見積
			AM(9~12時) 又は PM(13~17時, 13~15時, 15~17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-RBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップ	LT0ライブラリ, (RSD)製ディスクレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスクレイ装置、液晶ディスクレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合は
セットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0ライブラリ,(RSD)製ディスクレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

新規導入サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのラックキャビネット[16U]を新規手配頂く場合の手配形名です。

HA8000シリーズのラックキャビネット[16U]にはHA8000シリーズのラックマウントモデルを工場にて搭載*し、搭載したまま現地に搬入することができます。

(*:搭載にはラックキャビネット[16U]ごとに搭載S Bの手配が別途必要です。SD-41A1-N12C)

手配形名はラックキャビネット[16U]ごとです。複数のシステム装置、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションをラックに搭載して出荷する場合はラックキャビネット[16U]に含まれます。

(現地搭載する装置がある場合には、その装置は別途搬入費が必要となります。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注2)	搬入地区	形名	価格 (ラックキャビネットごと)
新規導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	SD-41C2-HCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	SD-41C2-HCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	E Dメニュー (日程指定)	9～17時に お届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HAA0000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		日程指定で搬入+簡易セット アップを物流業者技術者が実施 (注1)		C 地区	SD-41C2-HAC0000	個別見積
		セットアップメニュー (時間指定)	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	SD-41C2-HBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施				
		セットアップメニュー (日程指定)	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C2-HBC0000	個別見積
	AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ		A・B 地区	SD-41C2-HBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	
セットアップ	LT0タイプリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	

(注1)HA8000シリーズ(HiCLUSTERを除く)に適用します。

現地搭載するものがある場合(ディスプレイ装置,液晶ディスプレイ装置を除く)やHiCLUSTER,CR80,他シリーズが構成にある場合は
セットアップメニューを選択下さい。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13~17時,13~15時,15~17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0タイプリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

(1) - 2 オプション現地増設サービス

< 内容 > 既存システム装置内にCPU、HDD、メモリ、各種ボード、内蔵デバイス等の内蔵オプションを現地増設する場合の搬入および現地セットアップサービスであり、キャビネット編、ラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

(オプション増設とはシステム装置内に増設する内蔵機器の増設を意味し、「外付けオプション」と呼ばれる装置や「ラックオプション」の増設に関してはユニット増設となります。)

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)
キャビネットタイプ、 ラックマウントタイプ 共通	CPU、メモリ、各種ボード、内蔵デバイス(DAT、DATチェンジャー、DLT等)、 増設電源、ケーブル単品(注1)、HA8000ラック用ネジ(ラックマウント用)、 ブラケット(ラックマウント用)	オプション

(注1) 装置やボード類と同時搬入時、各種ケーブル類の輸送費は添付扱い(装置やボードに含む)とします。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ：沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)]、鹿児島(奄美)、島根(隠岐島)、 長崎(壱岐、対馬、五島列島)、東京(小笠原)、北海道(礼文、利尻、奥尻島、)など

オプション増設サービス形名一覧(キャビネット編)

本形名はPCサーバHA8000シリーズのキャビネットモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプションの種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
オプション 増設サービス 形名一覧	搬入 のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	SD-41C3-SCC0100	個別見積
			9～17時 にお届け	A・B 地区	SD-41C3-SCA0100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セット アップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	SD-41C3-SBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9～17時 にお届け + その後セットアップ	C 地区	SD-41C3-SBC0000	個別見積

(注1) 時間指定搬入(10時、14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。

入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[38U]編)

本形名はラックキャビネット[38U]に搭載されているPCサーバH A 8 0 0 0シリーズのラックタイプモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C3-RCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B地区	SD-41C3-RCA0100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップを実施 (注2)	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B地区	SD-41C3-RBA4000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C3-RBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。

入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

(注2) CR80(CR803)のHDDキット(GH-ES7215)の増設に関してはラックキャビネットへの乗せ下ろしが発生する為、2人作業となります。このため通常のオプション増設サービス(SD-41C3-RBA4000)に加え、追加のサービス(SD-4100-N30)の手配が必要となります。

オプション増設サービス形名一覧(ラックキャビネット[16U]編)

本形名はラックキャビネット[16U]に搭載されているPCサーバH A 8 0 0 0シリーズのラックマウントモデルに内蔵オプション機器を増設する場合の手配形名です。

本形名は増設対象のシステム装置ごとに手配頂くものであり、内蔵オプション品の種類及び数が複数となっても本形名1つにて対応致します。(但し、同時搬入時のみ。)

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	形名	価格 (システム装置ごと)
オプション増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ	9~17時 にお届け	C地区	SD-41C3-HCC0100	個別見積
			9~17時 にお届け	A・B地区	SD-41C3-HCA0100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入 + その後 保守 サービス会社が セットアップを実施 (注2)	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B地区	SD-41C3-HBA4000	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定で同上	9~17時 にお届け + その後セットアップ	C地区	SD-41C3-HBC0000	個別見積

(注1)時間指定搬入(10時,14時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間を正しく入力して下さい。

入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意ください。

(注2) CR80(CR803)のHDDキット(GH-ES7215)の増設に関してはラックキャビネットへの乗せ下ろしが発生する為、2人作業となります。このため通常のオプション増設サービス(SD-41C3-HBA4000)に加え、追加のサービス(SD-4100-N30)の手配が必要となります。

(1) - 3 ユニット現地増設サービス

<内容>キャビネット型の場合：既存システム装置に接続する外付け装置を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスです。

ラックマウント型の場合：既存ラックキャビネットへラックマウント型外付け装置、ラックマウント型システム装置等を現地増設する場合の搬入および現地セッアップサービスでありラックキャビネット[38U]編、ラックキャビネット[16U]編に分かれます。

・現地増設における適用品目区分表

タイプ種別	現地増設装置	適用品目区分 (搬入費区分)	現地増設 作業区分
キャビネット タイプ	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムーバブルディスクユニット、DLTチェンジャー、LTOチェンジャー、スイッチング HUB、Fibre Channel HUB、無停電電源装置、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット	コンパクト サイズ	(1人)
	CR80キャビネットタイプ	キャビネット サイズ	(1人)
ラックマウント タイプ	HA8000/110W(注1)、110他社ラック用マウントキット(注1)、コンソール切替ユニット、UPS拡張ユニット、KB/マウス収納ユニット、システムアラートユニット、HUBラック搭載用トレイ、HUB収納ユニット、スイッチング HUB、Fibre Channel HUB、30ラック搭載トレイ、コンセントボックスユニット、ラックサイドパネル(16U、38U)、フロントドア(38U、16U)、リアドア(16U)、コンソール切替ユニットセット、キャビネット延長キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	1人
	バックアップキャビネット、ディスクユニット、リムーバブルディスクユニット、DLTチェンジャー、LTOチェンジャー、無停電電源装置、ディスプレイ収納ユニット、液晶ディスプレイ収納ユニット、ディスプレイ/キーボードユニット、ラック連結キット(38U、16U)、ケーブル用アーム、70/130/270ラックマウントキット(他社ラック用マウントキット含む)、当分類ユニットの他社ラック用マウントキット	コンパクト サイズ	2人
	HA8000/70W、130W、270 CR80ラックマウントタイプ	キャビネット サイズ	2人

注1)HA8000/110Wの31U以上への搭載は2人作業となります。

注2)ラックキャビネット[38U]の31U以上へのシステム装置、ラックタイプ外部装置(CR80含む)の搭載は、保守性・操作性に制限が発生しますので、予め保守担当部署への確認をお願いします。

(搭載位置が高くなるため、保守時リフターが必要になる場合があります保守担当部署に対し、事前に31U以上の搭載がある旨を伝え打合せ要)

注3)PCクライアントと共用のディスプレイ(液晶含む)、PC形名のスイッチング HUBの搬入費は、PCクライアント側の搬入形名を手配下さい。

・搬入地区

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼[とうしょ：沖縄県(ただし、沖縄本島を除く)]、鹿児島(奄美)、島根(隠岐島)、長崎(壱岐、対馬、五島列島)、東京(小笠原)、北海道(礼文、利尻、奥尻島)など

ユニット増設サービス形名一覧(キャビネット編)

HA8000シリーズのキャビネットモデルに外付け装置を増設する場合の搬入のみ及び搬入+セットアップの手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注1)	搬入地区	適用品目	形名	価格
ユニット増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCC0100	個別見積
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBC0000	個別見積
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	CR80 (キャビネットサイズ)	SD-41C2-SBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクトサイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	セットアップ	保守サービス会社が セットアップ実施 (注2)	—	—	—	SD-4100-N30	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1) 時間指定搬入(10時, 14時) 及び AM, PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM, PM, P1, P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。
(注2) LT0タイプリ接続時のケーブル接続・接続確認時手配下さい。尚、LT0タイプリの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ユニット増設サービス形名一覧（ラックキャビネット[38U]編）

ラックキャビネット[38U]にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	形名	適用 品目	価格
ユニット(システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積
					コンバクト サイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンバクト サイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンバクト サイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM 指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンバクト サイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンバクト サイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C3-RBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンバクト サイズ	SD-41C3-CBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C3-RAA4030	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンバクトサイズ キャビネット サイズ	SD-41C3-RBC0010	個別見積
	セットアップ	LT0ディスプレイ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)本メニューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT0ディスプレイ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

ユニット増設サービス形名一覧(ラックキャビネット【16U】編)

ラックキャビネット【16U】にHA8000シリーズのラックマウントタイプシステム装置及び、ラックマウントタイプ外付け装置、ラックオプションを搭載する場合の手配形名です。

メニュー内容			搬入時間(平日) (注2)	搬入 地区	適用 品目	形名	価格
ユニット (システム装置含む)増設サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定による お届けのみ	9～17時 にお届け	C 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCC0100	個別見積
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CCC0100	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C2-SCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C2-CCA2100	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)(1人作業) 時間指定で搬入+搬入後 保守 サービス会社が セットアップを実施	10時又は14時 にお届け + セットアップ	A・B 地区	コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA4000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(1人作業) 日程指定 及び AM / PM指定 で搬入+搬入後 保守サービス 会社がセットアップを実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクト サイズ	SD-41C2-CBC0000	個別見積
			AM(9～12時) 又は PM(13～17時, 13～15時, 15～17時) にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	コンパクト サイズ	SD-41C2-CBA2000	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (時間指定)(2人作業) 時間指定搬入+その後 保守 サービス会社が セットアップ実施	10時又は14時 にお届け + その後セットアップ	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C3-HBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
					コンパクト サイズ	SD-41C3-CBA4010	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		EDメニュー (時間指定)(ED2人作業) 時間指定搬入+物流業者が ラック搭載 (注1)	10時又は14時 にお届け + 搭載	A・B 地区	キャビネット サイズ	SD-41C3-HAA4030	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
		セットアップメニュー (日程指定)(2人作業) 日程指定搬入+その後 保守 サービス会社がセットアップ実施	9～17時にお届け + その後セットアップ	C 地区	コンパクトサイズ キャビネット サイズ	SD-41C3-HBC0010	個別見積
	セットアップ	LT05ライブラリ, (RSD)製ディスプレイ等の 搭載・接続・確認を 保守サービス会社が実施 (2人作業) (注3)	-	-	-	SD-4120-N20	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

(注1)本メニューはHA8000/130W,270の搭載に適用します。

既設ラックへの搭載のみのため、保守サービス会社によるセットアップ「SD-4100-N30」を同時に手配願います。

(注2)時間指定搬入(10時,14時)及びAM,PM(13～17時,13～15時,15～17時)のお届けを手配する場合は、必ずHi-jointで指定

時間及びAM,PM,P1,P3を正しく入力して下さい。入力されない場合は日程指定の手配として扱われますのでご注意願います。

(注3)LT05ライブラリ,(RSD)製ディスプレイの搬入・セットアップは別途手配が必要です。

ラックキャビネットにユニット増設する場合には既存ラックの構成図と搭載後の構成図を作成して頂く必要があります。

(2) P Cサーバ導入サービスに関する注意事項

P Cサーバ導入サービス手配時の注意事項

- ・時間指定手配の場合は、受注伝票の時間指定欄に手配の指定時間を記載して頂くをお願いします。
また、日程指定やA M, P M, 13 ~ 15時, 15 ~ 17時手配の場合には、時間指定欄は空白, A M, P M, P 1, P 3として頂くをお願いします。
- ・サービス一覧に無い内容に関しては個別対応となりますので、別途アカウントマネージャに問合せして頂くをお願いします。
- ・オプション増設の搬入のみを手配される場合には梱包品の引き取り作業は含みません。
- ・キャビネットタイプ装置(システム装置本体)の新規 / 増設手配時、無停電電源装置や外付け装置等を同時手配する場合は、各装置毎の搬入費の手配が必要になります。但し、セットアップ費はシステム装置のセットアップ費で無停電電源装置や外付け装置等のセットアップ確認を行います。
- ・現地増設手配時の扱いについて
複数台の外付け装置やユニット等：手配台数分の搬入費の手配が必要になります。
セットアップ費は増設対象のシステム装置本体(キャビネットタイプ)台数分またはラックキャビネット(ラックタイプ)台数分のセットアップ費の手配が必要になります。
手配例については、**項(3) 導入サービス手配選択パターン例【現地増設の場合】**を参照願います。
手配間違いの無いよう十分確認をお願いします。

「E Dメニュー」(物流業者実施の[搬入+セットアップ]サービス)選択時の注意事項

- ・新規システム装置とそのシステム装置に増設するオプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、以下の点にご注意願います。

購入製品	増設オプション品の形名	出荷形態	選択できる導入サービス	
			搬入+セットアップ 保守サービス会社実施	搬入+セットアップ 物流業者実施
(cabinet形名の)システム装置 + 増設オプション品 (システム装置に内蔵するオプション品)	Gx-*****EX Gx-*****RX	標準搭載される全オプション品は、システム装置に内蔵してからお客様先へお届けします。	○	○
	Gx-*****	増設オプション品は、システム装置に組み込まずにお客様先へお届けします。 搬入後、保守サービス会社が お客様先で、システム装置に 増設オプション品を組み込みます。 したがって、物流業者技術者による 導入サービスは選択できません。	○	×

【E Dメニューとセットアップメニューの違い】

- E Dメニュー 物流業者が搬入し、開梱、ケーブルング、梱包品引取りなどの作業まで行うメニュー。
(装置の現地調整作業は(電サ)作業のため行いません。)
- セットアップメニュー 物流業者が搬入し、開梱、梱包品引取り作業を行った後、(電サ)にて装置の現地作業を実施するメニュー。

【台数による一時経費割引の適用について】

同一納期 / 納地ごとに台数カウントし、下表の台数割引率に従い割り引き致します。

受注台数	割引率
2 ~ 5 台の場合	1 0 %
6 ~ 1 0 台の場合	2 0 %
1 1 台以上の場合	3 0 %

注：本台数割引はHA8000シリーズのキャビネットモデルのみの適用でありラックモデルは対象外となりますので、ご了承下さい。

(3) 導入サービス手配選択パターン例

- [新規導入の場合]
- ・ HA8000/30W(キャビネットタイプ : 30A8, B8, C8)

システム装置			サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Windows Server 2003, Standard Edition プレインストール	1	あり	する	1
			しない	2
		なし	する	3
			しない	4
	-	あり	する	5
			しない	6
		なし	する	7
			しない	8
Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	9
			しない	10
		なし	する	11
			しない	12
	-	あり	する	13
			しない	14
		なし	する	15
			しない	16
OSなし	1	-	する	17
			しない	18
	-	-	する	19
			しない	20

↓

下表の該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/30W (キャビネットタイプ : 30A8, B8, C8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																			
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																			
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC****)(注4)																			
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA****)(注6) <保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB****)																			

注1 : カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2 : システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4 : 形名の * 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6 : 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A8,B8,C8)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	1	あり	する	1
				しない	2
		-	なし	する	3
				しない	4
		-	あり	する	5
				しない	6
		-	なし	する	7
				しない	8
	Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	9
				しない	10
		-	なし	する	11
				しない	12
		-	あり	する	13
				しない	14
		-	なし	する	15
				しない	16
	OSなし	1	-	する	17
				しない	18
		-	-	する	19
				しない	20

下表の該当するサービス番号へ

分類		項目	サービス番号																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A8,B8,C8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○			○	○												
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)									○	○			○	○				
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)(注7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)																		

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A8,B8,C8)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	1	あり	する	1
				しない	2
		-	なし	する	3
				しない	4
		-	あり	する	5
				しない	6
		-	なし	する	7
				しない	8
	Windows 2000 Server プレインストール	1	あり	する	9
				しない	10
		-	なし	する	11
				しない	12
		-	あり	する	13
				しない	14
		-	なし	する	15
				しない	16
	OSなし	1	-	する	17
				しない	18
		-	-	する	19
				しない	20

下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30A8,B8,C8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																			
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																			
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)(注7)																			
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注4)																			
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注6)																			
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)																			

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注4：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注7：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30の搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B8,C8)

Linuxプラットフォームモデルをキャビネットタイプとして使用する場合

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	1	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	-	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8

下表の該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号							
		1	2	3	4	5	6	7	8
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B8,C8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)	
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC****)(注5)		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB****)(注5)(注6)							

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の * 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)

を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B8,C8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	1	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		-	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
			あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8

下表の該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号							
			1	2	3	4	5	6	7	8
HA8000/30W（キャビネットタイプ：30B8,C8）	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)(注8)	○	○	○	○	○	○	○	○
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注5)		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)(注5)(注6)								

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の*部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注8：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B8,C8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	1	あり	あり	する	1
					しない	2
		-	なし	あり	する	3
					しない	4
			あり	あり	する	5
					しない	6
			なし	あり	する	7
					しない	8

下表の該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号							
		1	2	3	4	5	6	7	8
HA8000/30W(キャビネットタイプ：30B8,C8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B) (注6)(注6)							
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)(注8)	○	○	○	○	○	○	○
		システム装置の搬入のみ (SD-41C2-CC*****)(注5)		○	○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CA*****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-CB*****)(注5)(注6)							

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注5：形名の * 部分は、[5.1PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

注8：30ラック搭載トレイによりラックキャビネットへ搭載されるHA8000/30Wの搬入費は、キャビネットと同一出荷形態のため、別途搬入費が必要です。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)

キャビネットタイプとして使用する場合

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
				しない	4
		なし	あり	する	5
				しない	6
			なし	する	7
				しない	8
	5	あり	あり	する	9
				しない	10
			なし	する	11
				しない	12
		なし	あり	する	13
				しない	14
			なし	する	15
				しない	16
	-	あり	あり	する	17
				しない	18
			なし	する	19
				しない	20
		なし	あり	する	21
				しない	22
			なし	する	23
				しない	24
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	25
				しない	26
			なし	する	27
				しない	28
		なし	あり	する	29
				しない	30
			なし	する	31
				しない	32
	5	あり	あり	する	33
				しない	34
			なし	する	35
				しない	36
		なし	あり	する	37
				しない	38
			なし	する	39
				しない	40
	-	あり	あり	する	41
				しない	42
			なし	する	43
				しない	44
		なし	あり	する	45
				しない	46
			なし	する	47
				しない	48
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	49
				しない	50
			なし	する	51
				しない	52
	5	-	あり	する	53
				しない	54
			なし	する	55
				しない	56
	-	-	あり	する	57
				しない	58
			なし	する	59
				しない	60

次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○					○	○	○	○											
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																										○	○	○	○		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○																		○	○	○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****) (注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****) (注6)				○				○				○				○				○				○					○		
		<保守サービス会社実施タイプ> C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****) (注4) (注5)	○				○					○				○				○				○				○				○	

分 類		項 目	サービス番号																															
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																																
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)				○	○	○	○				○	○	○	○																		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○																	○	○	○	○										
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****) (注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****) (注6)	○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)			
		<保守サービス会社実施タイプ> C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****) (注4) (注5)				○				○			○				○			○		○			○			○		○				

<次ページにつづく>

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: R A I D設定サービスの購入数は、R A I Dレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: 「[システム装置 + コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の]搬入 + セットアップ」サービスの購入数は、システム装置の台数分必要です。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)
ラックキャビネット[38U]へ搭載する場合

70K8,L8,M8,
P8,R8

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
		5	あり	あり	する	9
					しない	10
				なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
		-	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
					しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
					しない	24
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	25
					しない	26
				なし	する	27
					しない	28
			なし	あり	する	29
					しない	30
				なし	する	31
					しない	32
		5	あり	あり	する	33
					しない	34
				なし	する	35
					しない	36
			なし	あり	する	37
					しない	38
				なし	する	39
					しない	40
		-	あり	あり	する	41
					しない	42
				なし	する	43
					しない	44
			なし	あり	する	45
					しない	46
				なし	する	47
					しない	48
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	49
					しない	50
				なし	する	51
					しない	52
		5	-	あり	する	53
					しない	54
				なし	する	55
					しない	56
		-	-	あり	する	57
					しない	58
				なし	する	59
					しない	60

次ページの該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8, L8, M8, P8, R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																													
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○				○	○	○	○					○	○	○	○										
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																								○	○	○	○		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○																	○	○	○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																													
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			○				○				○		

分 類	項 目	サービス番号																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8, L8, M8, P8, R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック/ピット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック/ピット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																													
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																													
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)			○	○	○	○				○	○	○	○																
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○																○	○	○	○								
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)	○																												
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	(選択)			(選択)				(選択)			(選択)			(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)		(選択)			

<次ページにつづく>

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4：形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5：コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)

ラックキャビネット[16U]へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号	
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施		
ラックキャビネット [16U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1	
				しない	2		
				なし	なし	する	3
			なし		しない	4	
			あり		する	5	
			なし		しない	6	
		なし	する		7		
		なし	しない		8		
		5	あり	あり	する	9	
				なし	しない	10	
				なし	する	11	
			なし	なし	しない	12	
				あり	する	13	
				なし	しない	14	
		-		あり	なし	する	15
					なし	しない	16
					あり	する	17
			なし	なし	しない	18	
				あり	する	19	
				なし	しない	20	
		なし		あり	する	21	
				なし	しない	22	
				なし	する	23	
			Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する
	なし					しない	25
	なし					する	26
	なし	あり			する	27	
		なし			しない	28	
		なし			する	29	
		5		あり	あり	する	30
					なし	しない	31
					なし	する	32
	なし			あり	する	33	
				なし	しない	34	
				なし	する	35	
		OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	36
					なし	しない	37
					なし	する	38
	5			-	あり	する	39
					なし	しない	40
					なし	する	41
			-	-	あり	する	42
					なし	しない	43
					なし	する	44
	なし			-	あり	する	45
					なし	しない	46
					なし	する	47
		なし	-	あり	する	48	
				なし	しない	49	
				なし	する	50	
	なし		-	あり	する	51	
				なし	しない	52	
				なし	する	53	
		なし	-	あり	する	54	
				なし	しない	55	
				なし	する	56	
	なし		-	あり	する	57	
				なし	しない	58	
				なし	する	59	
		なし	-	あり	する	60	
なし				しない	61		
なし				する	62		

次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
HA8000/70W (ギガビットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																															
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○						○	○	○	○					○	○	○	○										
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																										○	○	○	○		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○																		○	○	○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)																															
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○			○			○			○			○		

分 類		項 目	サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
HA8000/70W (ギガビットタイプ：70K8,L8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

<次ページにつづく>

- 注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。
- 注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
- 注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。
- 注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
- 注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。
- 注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

70K8,M8,
P8,R8

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)

キャビネットタイプとして使用する場合

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	5	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8
	-	あり	あり	する	9
				しない	10
		なし	あり	する	11
				しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC****)(注5)		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB****)(注5)(注6)												

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)
Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

70K8,M8,
P8,R8

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
	サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	
ラックキャビネット [38U]		Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	1 する
				なし	あり	2 しない
				あり	あり	3 する
				なし	あり	4 しない
			5	あり	あり	5 する
				なし	あり	6 しない
				あり	あり	7 する
				なし	あり	8 しない
			-	あり	あり	9 する
				なし	あり	10 しない
				あり	あり	11 する
				なし	あり	12 しない

下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)	カスタマイズ 作業	○	○	○	○								
	(注1)(注2)(注3)												
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注5)		○		○		○		○		○		○
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注5)(注6)												

注1：カスタマイズ作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。
注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。
注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。
注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。
詳細は[5.2 カスタマイズサービス]をご覧ください。
注5：形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。
注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。
したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。
注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/70W(キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

70K8,M8,
P8,R8

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
		-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/70W (キャビネットタイプ：70K8,M8,P8,R8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 +セッティング (SD-41C2-HA*****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 +セッティング (SD-41C2-HB*****)(注5)(注6)												

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注5：形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/110W(ラックマウントタイプ : 110D8, G8, H8)
ラックキャビネット [3 8 U] へ搭載する場合

1 1 0 D 8 ,
G 8 , H 8

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition ブレインストール (注1) Windows Server 2003,Standard Edition ブレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
		5	あり	あり	する	9
					しない	10
				なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
		-	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
					しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
	Windows 2000 Advanced Server ブレインストール (注1) Windows 2000 Server ブレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	24
					しない	25
				なし	する	26
					しない	27
			なし	あり	する	28
					しない	29
				なし	する	30
		5	あり	あり	する	31
					しない	32
				なし	する	33
					しない	34
			なし	あり	する	35
					しない	36
				なし	する	37
		-	あり	あり	する	38
					しない	39
				なし	する	40
					しない	41
			なし	あり	する	42
					しない	43
				なし	する	44
	OS なし	0,1, JBOD	-	あり	する	45
					しない	46
				なし	する	47
					しない	48
		5	-	あり	する	49
					しない	50
				なし	する	51
					しない	52
		-	-	あり	する	53
					しない	54
				なし	する	55
					しない	56
				あり	する	57
					しない	58
				なし	する	59
					しない	60

注1 : 110G8, H8モデルのみサポート。

次ページの該当するサービス番号へ

110D8,
G8,H8

分 類	項 目	サービス番号																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110D8, G8, H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																													
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○				○	○	○	○					○	○	○	○										
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																								○	○	○	○		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○																	○	○	○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)		○		○		○			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																													
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			○				○			○		○	

分 類	項 目	サービス番号																													
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
HA8000/110W (ラックマウントタイプ: 110D8, G8, H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック* ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック* ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																													
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																													
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)			○	○	○	○				○	○	○	○																
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○																○	○	○	○								
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注4)		○		○		○			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注6)																													
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			○				○			○		○	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: R A I D設定サービスの購入数は、R A I Dレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 P Cサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ HA8000/110W(ラックマウントタイプ : 110D8, G8, H8)
ラックキャビネット [1 6 U] へ搭載する場合

1 1 0 D 8 ,
G 8 , H 8

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	O S カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [1 6 U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール (注1) Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	1
				しない	2	
				なし	する	3
			しない	4		
			なし	あり	する	5
				しない	6	
		なし		する	7	
		しない	8			
		5	あり	あり	する	9
				しない	10	
				なし	する	11
			しない	12		
			なし	あり	する	13
				しない	14	
		なし		する	15	
		しない	16			
		-	あり	あり	する	17
				しない	18	
				なし	する	19
			しない	20		
			なし	あり	する	21
				しない	22	
		なし		する	23	
		しない	24			
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール (注1) Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD	あり	あり	する	25
				しない	26	
				なし	する	27
			しない	28		
			なし	あり	する	29
				しない	30	
		なし		する	31	
		しない	32			
		5	あり	あり	する	33
				しない	34	
				なし	する	35
			しない	36		
			なし	あり	する	37
				しない	38	
		なし		する	39	
		しない	40			
		-	あり	あり	する	41
				しない	42	
				なし	する	43
			しない	44		
			なし	あり	する	45
				しない	46	
		なし		する	47	
		しない	48			
	O S なし	0,1, JBOD	-	あり	する	49
				しない	50	
			なし	する	51	
			しない	52		
		5	-	あり	する	53
				しない	54	
			なし	する	55	
			しない	56		
	-	-	あり	する	57	
			しない	58		
		なし	する	59		
		しない	60			

注1 : 110G8, H8モデルのみサポート。

次ページの該当するサービス番号へ

110D8,
G8,H8

分 類	項 目	サービス番号																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HA8000/110W (ラックマウントタイプ:110D8,G8,H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック*ピッチ*ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																													
		ラック*ピッチ*ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○				○	○	○	○					○	○	○	○										
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																								○	○	○	○		
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○																	○	○	○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)		○		○		○			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)																													
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			○				○			○		○	

分 類		項 目	サービス番号																														
			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
HA8000/110W (ラックマウントタイプ:110D8,G8,H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック*ピッチ*ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																															
		ラック*ピッチ*ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																															
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)				○	○	○	○					○	○	○	○																
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○																		○	○	○	○								
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC*****) (注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****) (注6)	○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****) (注4)(注5)			○				○				○				○				○			○				○			○		

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: R A I D設定サービスの購入数は、R A I Dレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5 . 2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置C R 8 0を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置C R 8 0の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110D8,G8,H8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

110D8,
G8,H8

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブルリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
		-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110D8,G8,H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)											
		RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○							
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC*****)(注5)		○	○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA*****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB*****)(注5)(注6)											

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5：形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110D8,G8,H8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

110D8,
G8,H8

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
		-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/110W(ラックマウントタイプ：110D8,G8,H8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	ラックキャビネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)											
		ラックキャビネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)											
		RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)											
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)											
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注5)											
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注7)											
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注5)(注6)											

注1：カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2：システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3：Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4：RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5：形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6：Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7：新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
	Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	5	あり	あり	する	9
					しない	10
				なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
					しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
					しない	24
	Windows 2000 Server プレインストール	5	あり	あり	する	25
					しない	26
				なし	する	27
					しない	28
			なし	あり	する	29
					しない	30
				なし	する	31
					しない	32
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
					しない	34
			なし	なし	する	35
					しない	36
		5	-	あり	する	37
					しない	38
			なし	なし	する	39
					しない	40

次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																					
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○						○	○	○	○								
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																		○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			○ (選択)			○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○				

分 類		項 目	サービス番号																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																				
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																				
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)						○	○	○	○											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○									○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			○ (選択)				○ (選択)			○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
		5	あり	あり	する	9
					しない	10
			なし	なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
			なし		しない	20
				あり	する	21
					しない	22
		5	あり	あり	する	23
					しない	24
			なし	なし	する	25
					しない	26
			なし	あり	する	27
					しない	28
				なし	する	29
					しない	30
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	31
					しない	32
			なし	あり	する	33
					しない	34
		5	-	なし	する	35
					しない	36
			なし	あり	する	37
					しない	38
			-	あり	する	39
					しない	40

次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HA8000/130W (ラックマウントタイプ:130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																					
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○									
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																		○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注4)		○		○				○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA****)(注6)			○	(選 択)				○	(選 択)			○	(選 択)			○	(選 択)			○	(選 択)
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○				

分 類		項 目	サービス番号																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/130W (ラックマウントタイプ : 130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																				
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																				
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)						○	○	○	○											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○									○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注4)		○		○				○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA****)(注6)			○ (選 択)				○ (選 択)			○ (選 択)				○ (選 択)				○ (選 択)		
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[38U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [38U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
		-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)												
	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注5)		○		○		○		○		○		○
	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注5)(注6)												

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご掲示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)

Linuxプラットフォームモデルをラックキャビネット[16U]に搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置				サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
			なし	あり	しない	2
		5	あり	あり	する	3
			なし	あり	しない	4
			あり	あり	する	5
			なし	あり	しない	6
		-	あり	あり	する	7
			なし	あり	しない	8
			あり	あり	する	9
			なし	あり	しない	10
			あり	あり	する	11
			なし	あり	しない	12

下表の該当するサービス番号へ

分類	項目	サービス番号											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/130W(ラックマウントタイプ: 130A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)												
	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								
	Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	ラック搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ラック(システム装置含む) 搬入のみ (SD-41C2-HC****)(注5)		○		○		○		○		○		○
搬入および お客様先作業	<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
	<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB****)(注5)(注6)												

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注5: 形名の*部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)

を選択されることをお勧めします。

注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/130W(キャビネットタイプ:130B8)

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	なし	する	3
				しない	4
			あり	する	5
				しない	6
			なし	する	7
				しない	8
	5	あり	あり	する	9
				しない	10
			なし	する	11
				しない	12
		なし	あり	する	13
				しない	14
			なし	する	15
				しない	16
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
				しない	18
		なし	なし	する	19
				しない	20
			あり	する	21
				しない	22
			なし	する	23
				しない	24
	5	あり	あり	する	25
				しない	26
			なし	する	27
				しない	28
		なし	あり	する	29
				しない	30
			なし	する	31
				しない	32
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
				しない	34
		-	なし	する	35
				しない	36
	5	-	あり	する	37
				しない	38
			なし	する	39
				しない	40



次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/130W (キャビネットタイプ:130B8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○								
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																	○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			○				○				○				○				○	
		<保守サービス会社実施タイプ> C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)	○				○		○		○		○		○		○		○		○	

分 類		項 目	サービス番号																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/130W (キャビネットタイプ:130B8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003,Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																				
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)					○	○	○	○												
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○									○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			○				○				○				○				○	
		<保守サービス会社実施タイプ> C R 8 0 とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)	○				○		○		○		○		○		○		○		○	

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: R A I D設定サービスの購入数は、R A I Dレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は [5 . 2 カスタムメイドサービス] をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5 . 1 P Cサーバ導入サービス] の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置 C R 8 0 の「搬入 + セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/130W(キャビネットタイプ:130B8)

システム装置				サービス	サービス 番号
モデル	R A I D レベル	内蔵 ハードディスク 増設	Linux インストール代行	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
Linux (Red Hat Linux Advanced Server 2.1) (Red Hat Linux 7.2) (TurboLinux Server 日本語版 6.1) プラットフォーム	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
		なし	あり	する	3
				しない	4
	5	あり	あり	する	5
				しない	6
		なし	あり	する	7
				しない	8
	-	あり	あり	する	9
				しない	10
		なし	あり	する	11
				しない	12

↓

下表の該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HA8000/130W(キャビネットタイプ:130B8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)(注3)	RAID設定サービス(注4) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								
		Linuxネットワーク設定サービス (SD-41A1-N25B)	(注6)	(注6)			(注6)	(注6)			(注6)	(注6)		
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC****)(注5)		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA****)(注7)	○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)		○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB****)(注5)(注6)												

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご揭示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: Linuxインストール代行は、OS価格に含まれています。

注4: R A I D設定サービスの購入数は、R A I Dレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注5: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注6: Linuxプラットフォームモデルに内蔵ハードディスクを増設した場合、増設分の内蔵ハードディスクはOS(Linux)に認識されません。

したがって、内蔵ハードディスク増設をお考えの方は、環境設定サービス(本サービスによって、内蔵ハードディスクを認識させることができます。)を選択されることをお勧めします。

注7: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/270(ラックマウントタイプ: 270G8, A8)

ラックキャビネット [38U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	R A I D レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 C R 8 0	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [3 8 U]	Windows Server 2003,Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003,Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
		5	あり	あり	する	9
					しない	10
				なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
					しない	20
			なし	あり	する	21
					しない	22
				なし	する	23
					しない	24
		5	あり	あり	する	25
					しない	26
				なし	する	27
					しない	28
			なし	あり	する	29
					しない	30
				なし	する	31
					しない	32
	OS なし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
					しない	34
			なし	する	35	
					しない	36
		5	-	あり	する	37
					しない	38
	なし	する	39			
			しない	40		

次ページの該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270G8, A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																			
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○							
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			○ (選択)			○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			

分 類	項 目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270G8, A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック・ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラック・ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)																			
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																			
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)					○	○	○	○											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-RC****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○	○
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RA****)(注6)			○ (選択)			○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)				○ (選択)	
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-RB****)(注4)(注5)	○			○				○				○				○			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A****)が選択できません。

・HA8000/270(ラックマウントタイプ: 270G8, A8)

ラックキャビネット [16U] へ搭載する場合

ラックキャビネット	システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
サイズ(U)	モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
ラックキャビネット [16U]	Windows Server 2003, Enterprise Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
					しない	2
				なし	する	3
					しない	4
			なし	あり	する	5
					しない	6
				なし	する	7
					しない	8
		5	あり	あり	する	9
					しない	10
			なし	なし	する	11
					しない	12
			なし	あり	する	13
					しない	14
				なし	する	15
					しない	16
	Windows 2000 Advanced Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
					しない	18
				なし	する	19
			なし		しない	20
				あり	する	21
					しない	22
		5	あり	あり	する	23
					しない	24
			なし	なし	する	25
					しない	26
			なし	あり	する	27
					しない	28
				なし	する	29
					しない	30
	OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	31
					しない	32
			なし	あり	する	33
					しない	34
		5	-	なし	する	35
					しない	36
			なし	あり	する	37
					しない	38
			-	あり	する	39
					しない	40

↓
次ページの該当するサービス番号へ

分 類	項 目	サービス番号																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270G8, A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック/サーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																			
		ラック/サーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○							
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			○	(選択)			○	(選択)			○	(選択)		○	(選択)			○	(選択)
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)	○				○			○			○			○		○			

分 類	項 目	サービス番号																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/270 (ラックマウントタイプ: 270G8, A8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	ラック/サーバ ネット[38U]への組込み (SD-41A1-N11C)																			
		ラック/サーバ ネット[16U]への組込み (SD-41A1-N12C)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																			
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)					○	○	○	○											
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○								○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	ラック(システム装置含む)搬入のみ (SD-41C2-HC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		<物流業者実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HA*****)(注6)			○	(選択)			○	(選択)			○	(選択)		○	(選択)			○	(選択)
		<保守サービス会社実施タイプ> ラック(システム装置含む)搬入 + セットアップ (SD-41C2-HB*****)(注4)(注5)	○				○			○			○			○		○			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経路にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー、ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は「5.2 カスタムメイドサービス」をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、「5.1 PCサーバ導入サービス」の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・HA8000/270(キャビネットタイプ: 270H8, B8)

システム装置			外付け装置	サービス	サービス 番号
モデル	RAID レベル	OS カスタム インストール	コンパクト ディスクアレイ 装置 CR80	搬入時にそのまま ケーブリングを実施	
Windows Server 2003, Enterprise Edition プレインストール Windows Server 2003, Standard Edition プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	1
				しない	2
			なし	する	3
				しない	4
		なし	あり	する	5
				しない	6
			なし	する	7
				しない	8
	5	あり	あり	する	9
				しない	10
			なし	する	11
				しない	12
		なし	あり	する	13
				しない	14
			なし	する	15
				しない	16
Windows 2000 Advanced Server プレインストール Windows 2000 Server プレインストール	0,1, JBOD,10	あり	あり	する	17
				しない	18
			なし	する	19
				しない	20
		なし	あり	する	21
				しない	22
			なし	する	23
				しない	24
	5	あり	あり	する	25
				しない	26
			なし	する	27
				しない	28
		なし	あり	する	29
				しない	30
			なし	する	31
				しない	32
OSなし	0,1, JBOD,10	-	あり	する	33
				しない	34
		-	なし	する	35
				しない	36
	5	-	あり	する	37
				しない	38
			なし	する	39
				しない	40

↓

次ページの該当するサービス番号へ

分 類		項 目	サービス番号																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HA8000/270 (キャビネタイプ: 270H8, B8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)	○	○	○	○					○	○	○	○								
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)																	○	○	○	○
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			○				○				○				○				○	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○			

分 類		項 目	サービス番号																			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HA8000/270 (キャビネタイプ: 270H8, B8)	カスタムメイド 作業 (注1)(注2)	Windows Server 2003, Standard Edition/Windows Server 2003, Enterprise Edition カスタムインストール (SD-41A1-N60A)																				
		Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストール (SD-41A1-N30A)					○	○	○	○												
		RAID設定サービス(注3) (SD-41A1-N10G)	○	○	○	○									○	○	○	○				
	搬入および お客様先作業	システム装置の搬入のみ (SD-41C2-SC*****)(注4)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
		<物流業者実施タイプ> システム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SA*****)(注6)			○				○				○				○				○	
		<保守サービス会社実施タイプ> CR80とシステム装置の搬入 + セットアップ (SD-41C2-SB*****)(注4)(注5)	○				○				○				○				○			

注1: カスタムメイド作業をご希望の場合は、弊社営業経由にて発注時指定事項をご提示いただきます。

注2: システム装置へのオプション品(メモリー, ハードディスク等)の組込みサービス(SD-41A0-N10B)は、システム装置セット形名に含まれています。

注3: RAID設定サービスの購入数は、RAIDレベルの種類(数)ではなく、ディスクアレイコントローラのボード枚数と同数です。

詳細は[5.2 カスタムメイドサービス]をご覧ください。

注4: 形名の * 部分は、[5.1 PCサーバ導入サービス]の「新規導入サービス形名一覧」からご希望の時間帯サービスを選択願います。

注5: コンパクトディスクアレイ装置CR80を選択された場合、コンパクトディスクアレイ装置CR80の「搬入+セットアップ」も(SD-41C2-*B*****)で実施致します。

注6: 新規システム装置と増設オプション品(システム装置に内蔵するオプション品)を同時購入される場合、物流業者実施のサービス(SD-41C2-*A*****)が選択できません。

・ H A 8 0 0 0 / H i C L U S T E R

カスタムメイドサービス

● H A 8 0 0 0 / H i C L U S T E R 7 5 0

品 名	形 名	価 格	サービス概要
ハードウェアセットアップ サービス	SD-41A0-N10B	システム装置,共有 ディスクセットの セット形名に 含まれます。	・ハードウェアの組込み
OS カスタム インストールサービス	SD-41A1-N30A	・価格はHi-JOINT にて確認願います。	・ Windows 2000 Server の追加インストール
R A I D 設定サービス	SD-41A1-N10G	・価格はHi-JOINT にて確認願います。 *1	・ RAID の環境構築
ラック搭載サービス	SD-41A1-N12C	ベースセットのセット 形名に含まれます。	・ システム装置のラックマウントへの組込み

*1: システム装置内蔵ハードディスクの R A I D 設定サービスは、システム装置のセット形名に含まれます。

共有ディスクセット内蔵ハードディスクの標準 R A I D レベルは、「 R A I D 5 」です。その他の R A I D レベルを希望の場合は、別途 R A I D 設定サービスを手配願います。

*2: クラスタの設定等システム構築については、お客様にて実施して頂く必要があります。

● [現地増設の場合]

- ・搬入費：装置,ユニット毎に必要です。(内蔵オプションはシステム装置毎)
- ・セットアップ費：キャビネットタイプはシステム装置毎に必要です。
ラックタイプはラックキャビネット毎に必要です。

キャビネット関連

項	内 容	考え方	手配形名
1	HA8000/30W用のメモリを手配する。 販社にて搭載する為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-SCA0100 × 1
2	既存HA8000/70WにSCSIボードを増設し 外付けバックアップキャビネットを接続する。	内蔵オプション品SCSIボードの搬入 + セットアップ 費 外付けバックアップキャビネットの搬入費	SD-41C3-SBA4000 × 1 SD-41C2-CCA2100 × 1
3	既存HA8000/270にCPU,メモリ, SCSIボードを増設し、外付けDLT チェンジャーを接続する。また無停電電源 装置も同時手配する。	内蔵オプション品の搬入 + セットアップ 費 外付けDLTチェンジャーの搬入費 無停電電源装置の搬入費	SD-41C3-SBA4000 × 1 SD-41C2-CCA2100 × 2

ラック関連


項	内 容	考え方	手配形名
1	既存38UフルラックキャビネットにHA8000/110W × 2を搭載させる。 同時にコンソール切替ユニット,KB/マウスケーブル, ディスプレイケーブルも手配し接続する。	HA8000/110W × 2の搬入費 コンソール切替ユニットの搬入 + セットアップ 費 (1人作業) (ケーブル類は装置に添付出荷)	SD-41C2-CCA2100 × 2 SD-41C2-CBA2000 × 1
2	既存HA8000/270にディスクレイトード及び ディスクユニットを接続する。	ディスクレイトードの搬入費 ディスクユニットの搬入費 + セットアップ 費(2人作業)	SD-41C3-RCA0100 × 1 SD-41C3-CBA4010 × 1
3	既存38UラックキャビネットにHA8000/270, HA8000/110W,スイッチング HUB, HUB収納ユニット を搭載する。	HA8000/110Wの搬入費 スイッチング HUBの搬入費 HUB収納ユニットの搬入費 HA8000/270の搬入 + 搭載 + セットアップ 費	SD-41C2-CCA2100 × 3 SD-41C3-RBA4010 × 1
4	既存HA8000/270のキャビネットタイプのサーバ をラックタイプに変更し、既存38Uフルラック キャビネットに現地搭載する。	270ラックマウントキットの搬入 + セットアップ 費	SD-41C3-CBA4010 × 1
5	フルラックキャビネットに搭載された既存 HA8000/110W × 5にメモリを増設する。 販社にて増設作業を行う為、搬入のみ。	内蔵オプション品メモリの搬入のみ	SD-41C3-RCA0100 × 1

5.2 カスタムメイドサービス

カスタムメイドサービスは、システム装置へのハードウェア組み込み、システム装置のラック搭載、OSインストール等のサービスです。

品 名	形 名	価 格	サービス概要
ハードウェアセットアップサービス	SD-41A0-N10B	システム装置の型名に含まれます。	・ハードウェアの組み込み
ラック搭載サービス	SD-41A1-N11C	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ラックキャビネット[38U]への組み込み
	SD-41A1-N12C	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ラックキャビネット[16U]への組み込み
Windows Server 2003,Enterprise Edition/Windows Server 2003, Standard Edition カスタムインストールサービス	SD-41A1-N60A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Windows Server 2003,Enterprise Edition/Windows Server 2003, Standard Editionのカスタムインストール
Windows 2000 Server/ Windows 2000 Advanced Server カスタムインストールサービス	SD-41A1-N30A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Serverのカスタムインストール
R A I D設定サービス	SD-41A1-N10G	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・RAIDの環境構築
Linuxネットワーク設定サービス	SD-41A1-N25B	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・サーバ環境設定

● 「RAID設定サービス」の必要購入数



<説明>

上図の場合、HA8000/270は図Aで1枚のディスクコントローラード(1チャネル)、図Bで1枚のディスクコントローラード(1チャネル)を使用しており、HA8000/270全体では合計2枚のディスクコントローラードを使用しRAID 5以外のRAIDレベルを指定しています。したがって、ディスクコントローラード枚数分のRAID設定サービス×2が必要となります。(ディスクコントローラード(2チャネル)にて接続の場合は、RAID設定サービス×1となります。)

<ご注意>

上図の場合、RAIDレベルの種類は、RAID 0・RAID 1・RAID 10の3種類ありますが、RAIDレベルの種類とRAID設定サービスの数とは無関係です。

あくまでも、RAID 5以外のRAIDレベルを指定のディスクコントローラードの枚数を基準にお考えください。

5.3 テクニカルサービス

テクニカルサービスは、各モデルのシステム設計、コンサルティング等のサービスです。

品 名	形 名	価 格	サービス概要
Linuxテクニカルサービス	SD-P1105-801	個別見積	・サーバの設定、構築に関する情報提供 ・実際の構築支援等について個別に対応

5.4 ソフトウェアサポートサービス

ソフトウェアサポートサービスは、各モデルにインストールされたソフトウェアに対する問題解決の支援等のサービスです。

品 名	形 名	価 格	サービス概要
Linux基本問い合わせサービス	SD-5291-18203	弊社営業にお問合せ下さい。	・Linuxの基本的な設定、サーバ構築に関する問い合わせ(10インデント/月) ・Linuxの重大不良、セキュリティホール等の最新情報をE-Mailでお知らせ (必須オプション)
Linux基本問い合わせサービス (追加インデント)	SD-5291-18202	弊社営業にお問合せ下さい。	・問い合わせサービスの10インデント追加

5.5 アプリケーションサポートサービス

5.5.1 ウイルスワクチンサービス

本サービスは、ウイルスワクチンソフトウェアの提供及びウイルスパターンファイル、ウイルス検索エンジンプログラムのアップデート等のサービスです。

又、ブレインストール版のファイルサーバ用のウイルスワクチンサービスも用意致しました。

品 名	形 名	価 格	サービス概要
ServerProtectサポートサービス (ブレインストール) *1 *3	SD-41C4-VSSPMEX	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)のブレインストール及びサポートサービス 〔 ・最新ウイルスパターンファイル、最新プログラム、 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕
ServerProtectサポートサービス *2 *3	SD-41C4-VSSPM	・価格はHi-JOINTにて確認願います。	・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)の既設システムへの提供及びサポートサービス 〔 ・最新ウイルスパターンファイル、最新プログラム、 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕
ウイルスワクチンサービス L X *4	SD-41C4-VSLX	個別見積	・ファイルサーバ/グループウェアサーバ/インターネットサーバ/PCクライアントにおける、システム全体のウイルス対策サポートサービス ・ServerProtect for Windows(マルチメインサーバ版)の2年目以降の継続サービス対応 〔 ・最新ウイルスパターンファイル、最新プログラム、 最新ウイルス情報の提供 ・問い合わせサービス(回数制限無し) 〕

*1: 対応機種及び対応OSは、HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 270(x86デュアル)のWindows2000 Server又はWindows2000 Advanced Serverブレインストールモデルとなります。(Windows Server 2003ブレインストールモデルは未対応)尚、同一ネットワーク構成にServerProtectがインストールされた複数のサーバを導入するなど、サーバのコンピュータ名を任意のコンピュータ名に変更してブレインストールする場合は、別途「PCサーバブレインストールサービス」(Windows2000が対象インストール)(形名:SD-41A1-N30A)を同時に手配して、任意のコンピュータ名の設定指定をしてください。

*2: 対応機種及び対応OS等の詳細は、URL: <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/spm/index.html>を参照願います。

*3: 契約期間は、1年間の新規契約製品となります。次年度以降の契約更新は、別途「ウイルスワクチンサービス L X」(形名:SD-41C4-VSLX)製品にて、ファイルサーバ/グループウェアサーバ/インターネットサーバを中心に、クライアントを含めたシステム全体のウイルス対策サポートサービス製品です。

*4: インターネットサーバ、グループウェアサーバ、ファイルサーバを中心に、クライアントを含めたシステム全体のウイルス対策サポートサービス製品です。詳細は、URL: http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/vakzin/lx/vakzin_lx.htmを参照願います。

- ・「ServerProtectサポートサービス」、「ServerProtectサポートサービス(ブレインストール)」及び「ウイルスワクチンサービス L X」に関するお問い合わせ先は次の通りです。
ユビキタスプラットフォームグループ
ソリューション開発本部
サービスビジネス部 ウイルスワクチン担当
電 話 (外線) 046-232-2121- (トシ信号後) 3942 (専用線) 868-3942
FAX (外線) 046-235-8326 (専用線) 868-4838
e-Mail vakzin@ebina.hitachi.co.jp