

4. オプション一覧

HA8000/20W A9, B9

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		20 A9	20 B9
メモリーボード	GS-MJ7256PEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7256P				512MB(512Mx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7512PEX				512MB(512Mx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7512P				512MB(512Mx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7010PEX				1GB(1GBx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7010P				1GB(1GBx1), SDRAM, 333MHz, Unbuffered DIMM		
拡張ボード							
SCSIボード	GS-CS7253EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI, 1チャネル, PCI		
	GS-CS7253				Ultra SCSI, 1チャネル, PCI:1-7サイズ		
	GS-CS7217EX				100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ		
	GS-CS7217				100BASE-T, PCI:1-7サイズ		
LANボード	GS-CN7240EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T, PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7240				100BASE-T, PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7540EX				100BASE-SX, PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7540				100BASE-SX, PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7620EX				カービスタブドモッサ, PCI:1-7サイズ		
	GS-CN7620				電源ユニット + SVPSイコブ 07 取付付き		
SVPボードセット	GS-SCM7400TEX				カービスタブドモッサ, PCI:1-7サイズ		
	GS-SCM7400T				電源ユニット + SVPSイコブ 07 取付付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GS-UH41241EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			IDE, 120GB, 7200r/min		
	GS-UH41241				ATAPI, 48倍速, 厚型		
内蔵CD-ROM	GS-UC5348AEX				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070EX				ATAPI, 片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56411EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2, 640MB		
	GS-SUM56411				取付金具 + 変換ケーブル + SCSI(Wide)ケーブル付き		
	GS-SUM56412EX				Fast SCSI-2, 640MB		
	GS-SUM56412				取付金具 + SCSI(Narrow)ケーブル付き		
内蔵DAT (DDS-4)	GS-SUD740210FYEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210FY				Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210DYEX				完了しました。		
	GS-SUD740210DY				完了しました。		
	GS-SUD740210YEX				完了しました。		
	GS-SUD740210Y				完了しました。		
	GS-SUD74021XFYEX				完了しました。		
	GS-SUD74021XFY				完了しました。		
	GS-SUD74021XDYEX				完了しました。		
	GS-SUD74021XDY				完了しました。		
	GS-SUD74021XYEX				完了しました。		
	GS-SUD74021XY				完了しました。		
	GS-SUD74021LYEX				完了しました。		
	GS-SUD74021LY				完了しました。		
	GS-SUD74021LY				完了しました。		
	GS-SUD74021KYEX				完了しました。		
	GS-SUD74021KY				完了しました。		
	GS-SUD74021YEX				完了しました。		
	GS-SUD74021Y				完了しました。		
	GS-SUD74021QFEX				完了しました。		
	GS-SUD74021QF				完了しました。		
	GS-SUD74021QDEX				完了しました。		
	GS-SUD74021QD				完了しました。		
	GS-SUD74021QEX				完了しました。		
	GS-SUD74021Q				完了しました。		
	GS-SUD74021FEX				完了しました。		
	GS-SUD74021F				完了しました。		
	GS-SUD74021XDEX				完了しました。		
	GS-SUD74021XD	完了しました。					
	GS-SUD74021XEX	完了しました。					
	GS-SUD74021X	完了しました。					
	GS-SUD74021LYEX	完了しました。					
	GS-SUD74021LY	完了しました。					
	GS-SUD74021KEX	完了しました。					
	GS-SUD74021K	完了しました。					
	GS-SUD74021LY	完了しました。					
	GS-SUD74021LY	完了しました。					
	GS-SUD74021EX	完了しました。					
	GS-SUD74021	完了しました。					
内蔵DAT (DAT72)	GS-SUD772210FYEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210FY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210DYEX				完了しました。		
	GS-SUD772210DY				完了しました。		
	GS-SUD772210YEX				完了しました。		
	GS-SUD772210Y				完了しました。		
	GS-SUD77221XFYEX				完了しました。		
	GS-SUD77221XFY				完了しました。		
	GS-SUD77221XDYEX				完了しました。		
	GS-SUD77221XDY				完了しました。		
	GS-SUD77221XYEX				完了しました。		
	GS-SUD77221XY				完了しました。		
	GS-SUD77221LYEX				完了しました。		
	GS-SUD77221LY				完了しました。		
	GS-SUD77221KYEX	完了しました。					
	GS-SUD77221KY	完了しました。					
	GS-SUD77221YEX	完了しました。					
	GS-SUD77221Y	完了しました。					

分類	形名	希望小売価格 〔特〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置					
			維持保守	出張修理		20 A9	20 B9				
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD772210FEX GS-SUD772210F	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD772210DEX GS-SUD772210D				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD772210EX GS-SUD772210				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD77221XFEX GS-SUD77221XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD77221XDEX GS-SUD77221XD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD77221XEX GS-SUD77221X				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD77221LEX GS-SUD77221L				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD77221KEX GS-SUD77221K				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD77221EX GS-SUD77221				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) DAT用SCSIケーブル付き						
	内蔵 A I T (AIT-1)				GS-SUS7350QFYEX GS-SUS7350QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
					GS-SUS7350QDYEX GS-SUS7350QDY				ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUS7350QYEX GS-SUS7350QY		ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き									
GS-SUS7350XFYEX GS-SUS7350XFY		完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
GS-SUS7350XDYEX GS-SUS7350XDY		完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
GS-SUS7350XYEX GS-SUS7350XY		完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
GS-SUS7350LYEX GS-SUS7350LY		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
GS-SUS7350KYEX GS-SUS7350KY		完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き								
GS-SUS7350YEX GS-SUS7350Y		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 47(SDX1-35C)x5巻付き								
GS-SUS7350QFEX GS-SUS7350QF			ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
GS-SUS7350QDEX GS-SUS7350QD			ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
GS-SUS7350QEX GS-SUS7350Q			ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
GS-SUS7350XFEX GS-SUS7350XF			完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUS7350XDEX GS-SUS7350XD			完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUS7350XEX GS-SUS7350X			完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUS7350LEX GS-SUS7350L			・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUS7350KEX GS-SUS7350K			完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-US7350EX GS-US7350	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)								
ディスプレイ装置											
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC5203A	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応						
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スルーホール, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFT, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFT, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3158	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFT, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3171		17型TFT, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応								

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		20 A9	20 B9	
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル付き			
	GS0BS202-xxxxxxx				XDドライブの構成図参照願います。			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T	完了しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
	GH-BH7524	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			24ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.11TB, 2ドライブ			
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
ケーブル								
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			カテゴリ5E100BASE-T用, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5E100BASE-T用, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5E100BASE-T用, 20m			
SCSIケーブル	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
PS2 KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050A	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7140A		完了しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1		完了しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSインタフェース2ポート拡張用カード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット フラグキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き			
その他								
コンソール切替ユニット (4ポート用)	GH-AT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ポート用			
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ポート用, 黒筐体			
コンソール切替ユニット (8ポート用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ポート用			
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ポート用, 黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		20 E9	20 F9
メモリーボード	GS-MJ7256PEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256Mx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
メモリーボード	GS-MJ7256P				512MB(512Mx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7512PEX				512MB(512Mx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7512P				512MB(512Mx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7010PEX				1GB(1GBx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
	GS-MJ7010P				1GB(1GBx1),SDRAM,333MHz,Unbuffered DIMM		
拡張ボード							
SCSIボード	GS-CS7253EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI		
	GS-CS7253				Ultra SCSI,1チャネル,PCI:1-7チャネル		
	GS-CS7217EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7チャネル		
	GS-CS7217				1000BASE-T,PCI:1-7チャネル		
LANボード	GS-CN7240EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7チャネル		
	GS-CN7240				1000BASE-T,PCI:1-7チャネル		
	GS-CN7540EX				1000BASE-T,PCI:1-7チャネル		
	GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:1-7チャネル		
	GS-CN7620EX				1000BASE-TX,PCI:1-7チャネル		
	GS-CN7620				1000BASE-TX,PCI:1-7チャネル		
SVPボードセット	GS-SCM7400TEX				カービスタブドモッサ,PCI:1-7チャネル		
	GS-SCM7400T				電源ユニット + SVPモジュール 別売付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GS-UH41241EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			IDE,120GB,7200r/min		
	GS-UH41241				ATAPI,48倍速,厚型		
内蔵CD-ROM	GS-UC5348AEX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070EX				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM56411EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fast SCSI-2,640MB		
	GS-SUM56411				取付金具 + 変換ケーブル + SCSI(Wide)ケーブル付き		
	GS-SUM56412EX				Fast SCSI-2,640MB		
	GS-SUM56412				取付金具 + SCSI(Narrow)ケーブル付き		
内蔵DAT (DDS-4)	GS-SUD740210FYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210FY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210DYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210DY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210YEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD740210Y				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XFY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XDY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021LYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD74021LY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD74021KYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD74021KY				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD74021YEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻付き		
	GS-SUD74021Y				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻付き		
	GS-SUD74021QFEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021QF				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021QDEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021QD				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021QEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021Q				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021FXEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XF				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XDEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XD				Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74021XEX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD74021X	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD74021LYEX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD74021LY	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD74021KEX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD74021K	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD74021EX	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻付き					
	GS-SUD74021	Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB),DAT用(DDS4)SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻付き					
内蔵DAT (DAT72)	GS-SUD772210FYEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210FY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210DYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210DY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210YEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD772210Y				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XFYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XFY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XDYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XDY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD77221XY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD77221LYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD77221LY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD77221KYEX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD77221KY				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),DAT用SCSIケーブル + 対応イ7(HS-4/170S)x5巻付き		

分類	形名	希望小売価格 〔特〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置					
			維持保守	出張修理		20 E9	20 F9				
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD772210FEX GS-SUD772210F	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD772210DEX GS-SUD772210D				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD772210EX GS-SUD772210E				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD77221XFEX GS-SUD77221XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD77221XDEX GS-SUD77221XD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD77221XEX GS-SUD77221XE				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD77221LEX GS-SUD77221LE				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD77221KEX GS-SUD77221KE				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), DAT用SCSIケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD77221EX GS-SUD77221E					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) DAT用SCSIケーブル付き					
	内蔵 A I T (AIT-1)										
	GS-SUS7350QFYEX GS-SUS7350QFY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7350QDYEX GS-SUS7350QDY	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き										
GS-SUS7350QYEX GS-SUS7350QY	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き										
GS-SUS7350XFYEX GS-SUS7350XFY	完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き									
GS-SUS7350XDYEX GS-SUS7350XDY	完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き									
GS-SUS7350XYEX GS-SUS7350XY	完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き									
GS-SUS7350LYEX GS-SUS7350LY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き									
GS-SUS7350KYEX GS-SUS7350KY	完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き									
GS-SUS7350YEX GS-SUS7350Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) x7 i7(SDX1-35C)x5巻付き							
GS-SUS7350QFEX GS-SUS7350QF				ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUS7350QDEX GS-SUS7350QD				ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUS7350QEX GS-SUS7350QE				ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUS7350XFEX GS-SUS7350XF				完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
GS-SUS7350XDEX GS-SUS7350XD				完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
GS-SUS7350XEX GS-SUS7350XE				完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
GS-SUS7350LEX GS-SUS7350LE				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
GS-SUS7350KEX GS-SUS7350KE				完売しました。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
GS-US7350EX GS-US7350E				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	ATAPI, AIT-1(非圧縮/圧縮:35GB/70GB)						
ディスプレイ装置											
ディスプレイ装置											
ディスプレイ装置	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC5203A	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応						
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶パネル, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応						
液晶ディスプレイ装置											
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A	完売しました。			15型スルーホールパネル, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTパネル, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFTパネル, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3158	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTパネル, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応						
	PC-DT3171		17型TFTパネル, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応								

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		20 E9	20 F9	
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップ用キャビネット SCSIケーブル付き XDドライブの構成図参照願います。			
	GS0BS202-xxxxxxx				8ベイ(10Mbps/100Mbps)			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。			8ベイ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ベイ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完了しました。			16ベイ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ベイ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完了しました。			16ベイ(10Mbps/100Mbps) + 2ベイ(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T	完了しました。			16ベイ(10Mbps/100Mbps) + 2ベイ(1Gbps[1000BASE-T])			
	GH-BH7524				24ベイ(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7626T				24ベイ(10Mbps/100Mbps) + 2ベイ(1Gbps[1000BASE-T])			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.11TB, 2ドライブ			
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ			
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き			
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ			
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ			
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き			
ケーブル								
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			カテゴリ5E100BASE-T, 5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5E100BASE-T, 10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5E100BASE-T, 20m			
SCSIケーブル	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m			
PS2 KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050A	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7140A		完了しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1		完了しました。			1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPSインタフェース2ベイ拡張用カード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース8ベイ拡張用ユニット フラグキャビネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き			
その他								
コンソール切替ユニット (4ベイ用)	GH-AT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ベイ用			
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ベイ用, 黒筐体			
コンソール切替ユニット (8ベイ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ベイ用			
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ベイ用, 黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001	完了しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9		
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD7722QFYEX GS-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	保守料なし	保守料なし	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD7722QDYEX GS-SUD7722QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7722QYEX GS-SUD7722QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7722XFYEX GS-SUD7722XFY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUD7722XDYEX GS-SUD7722XDY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7722XYEX GS-SUD7722XY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUD7722LYEX GS-SUD7722LY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUD7722KYEX GS-SUD7722KY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUD7722YEX GS-SUD7722Y				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻付き				
	GS-SUD7722QFEX GS-SUD7722QF					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUD7722QDEX GS-SUD7722QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7722QEX GS-SUD7722Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7722XFEX GS-SUD7722XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUD7722XDEX GS-SUD7722XD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7722XEX GS-SUD7722X				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUD7722LEX GS-SUD7722L				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUD7722KEX GS-SUD7722K				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-UD7722EX GS-UD7722				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)				
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)				GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
					GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻付き							
GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-UD7406EX GS-UD7406		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GS-SUD7726QFYEX GS-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	保守料なし	保守料なし	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
		GS-SUD7726QDYEX GS-SUD7726QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUD7726QYEX GS-SUD7726QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GS-SUD7726LYEX GS-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GS-SUD7726YEX GS-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻付き								
	GS-SUD7726QFEX GS-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
	GS-SUD7726QDEX GS-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
	GS-SUD7726QEX GS-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GS-SUD7726LEX GS-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GS-UD7726EX GS-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装								

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9		
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻付き					
	GS-SUL7400XD GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)					
	内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
		GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き					
GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUS7500AQDEX GS-SUS7500AQD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUS7500AQEX GS-SUS7500AQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-US7500AEX GS-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)					
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き				
GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GS-US7500EX GS-US7500		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)				
内蔵 L T O		GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻付き				

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTO								
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M)付			
	GS-SUU7102AQFYEX GS-SUU7102AQFY	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AQDYEX GS-SUU7102AQDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7102AQYEX GS-SUU7102AQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102AXFYEX GS-SUU7102AXFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AXDYEX GS-SUU7102AXDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102AXYEX GS-SUU7102AXY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102ALYEX GS-SUU7102ALY	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7102AKYEX GS-SUU7102AKY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7102AYEX GS-SUU7102AY	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU1/100x5巻付き			
	GS-SUU7102AQFEX GS-SUU7102AQF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUU7102AQDEX GS-SUU7102AQD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102AQEX GS-SUU7102AQ				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102AXFEX GS-SUU7102AXF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AXDEX GS-SUU7102AXD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102AXEX GS-SUU7102AX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102ALEX GS-SUU7102AL	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7102AKEX GS-SUU7102AK	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7102AEX GS-SUU7102A	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
	GS-SUU7200QFYEX GS-SUU7200QFY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU2/200x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUU7200QDYEX GS-SUU7200QDY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU2/200x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7200QYEX GS-SUU7200QY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU2/200x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7200LYEX GS-SUU7200LY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU2/200x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7200YEX GS-SUU7200Y	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 対応 LTOU2/200x5巻付き			
	GS-SUU7200QFEX GS-SUU7200QF				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7200QDEX GS-SUU7200QD				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7200QEX GS-SUU7200Q				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7200LEX GS-SUU7200L				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7200EX GS-SUU7200				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
ディスプレイ装置								
ディスプレイ装置								
	PC-DC5202	完売しました。			15型カラー液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC5203A	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応			
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶、640x480 ~ 2048x1536ドット、省電力対応	*3	*3	*3
液晶ディスプレイ装置								
	PC-DT3155A	完売しました。			15型非圧縮、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	*3	*3	*3
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3158	・価格はH・J0INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3171		17型TFTカラー、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応					

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル付き			
	GS0BS201-R100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
	GS0BS201-R200200				バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	*2	*2	*2
	GS0BS202-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。			
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-C100200				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし ミニディスク(70,110,270システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR163-R100200				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし ミニディスク(70,110,270システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR163-R200200				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし ミニディスク(70,110,270システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR163-C100300				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし ミニディスク(130システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR163-R100300				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし ミニディスク(130システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR163-R200300				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし ミニディスク(130システム装置接続用)付き	*5	*5	*5
	GH0RR164-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。			
ディスクユニットセット	GHORA163-C108001				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GHORA163-R108001				ラックマウントタイプ、4U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2	
	GHORA163-R208001				ラックマウントタイプ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		*2	
	GHODK801-C000801				キャビネットタイプ、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き			
	GHODK801-R000801				ラックマウントタイプ、3U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き			
							*2	
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x		-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装	*2	*2	*2
	GH-SRL74102x		-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装x2	*2	*2	*2
	GH-SRL7410x		-	-	ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用	*2	*2	*2
	GH-xFL7410x		-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装			
	GH-SRU71101x		-	-	ラックマウントタイプ、LT0、10連装	*2	*2	*2
	GH-SRU71102x		-	-	ラックマウントタイプ、LT0、10連装x2	*2	*2	*2
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU7110x		-	-	ラックマウントタイプ、LT0、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2	*2	*2
	GH-xFU7110x		-	-	キャビネットタイプ、LT0、10連装			
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし			
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き			
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)			
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				最大8ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)			
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ			
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ			
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ			
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き			
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き			
	GT0DVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ			
	GT0DVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ			
	GT0DVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ			
	GT0DVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GT0DVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き			
コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)	GH0CR803-C100800		完売しました。		キャビネットタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし			
	GH0CR803-R100800		完売しました。		ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2
	GH0CR804-C100800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし			
	GH0CR804-C102800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし			
	GH0CR804-R100513				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GBアレイ(160GBx3)	*2	*2	*2
	GH0CR804-R100800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2
	GH0CR804-R102514				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBアレイ(160GBx3)	*2	*2	*2
	GH0CR804-R102800				ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	*2	*2	*2
	GH0CR804-xAxxxxx		xDドライブのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804)、筐体黒色タイプ			
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx		-	-	SANR1SE9500V			
	A-65x2-x		-	-	SANR1SE970V/9980V			

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*5 : SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7301	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			DLT/LTOチェンジャー接続用,3.0m			
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用,2.0m			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E10ハンスケーブル,5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5E10ハンスケーブル,10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5E10ハンスケーブル,20m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],10.0m			
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],3.0m			
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],10.0m			
Fibre Channel ケーブル	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],5.0m			
	HT-F4063-KC10M			2G Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],10.0m				
	HT-F4063-KC20M			2G Fibre Channelケーブル[LIC-LCケーブル],20.0m				
	HT-F4063-KB5M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SCケーブル],5.0m				
	HT-F4063-KB10M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SCケーブル],10.0m				
	HT-F4063-KB20M			2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SCケーブル],20.0m				
	HT-4990-CLF7529A			2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SCケーブル],2.0m				
	HT-4990-CLF7530A			2G-1G Fibre Channelケーブル[LIC-SCケーブル],16.0m				
メンテナンスケーブル	GH-LY7120			70-ディスクエリット/リム-ループ/ディスクエリット/CR80(CR803)間接続用,2.0m				
	GH-LY7140			70-CR80(CR804)間接続用,2.0m				
	GH-LY7150			CR80(CR804)相互接続用,2.0m				
システムアライメント接続ケーブル	GH-LT7110			システムアライメント接続用,3.0m				
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220			コミュニケーションボード用,3.0m				
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230			コミュニケーションボード用,3.0m				
UPS接続ケーブル	GH-LU7100			UPS 1/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m				
	GH-LU7200			UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m				
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300			ディスプレイケーブル延長用,0.7m				
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300			キーボード/マウスケーブル延長用,2.0m				
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103			コンソール切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m				
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7050A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			500VA/320W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7050S1				500VA/320W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7070A				700VA/450W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7070S1				700VA/450W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7150A				1200VA/980W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7140A		完売しました。		1200VA/950W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き			
	GH-SBU7140S1		完売しました。		1200VA/950W,キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7215A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2
	GH-SBU7214A	完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7214S1	完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131A			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	*2	*2	*2	
	GH-SBU7131S1			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	*2	*2	*2	
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700			UPSインクワイエス2ボード拡張用ボード			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			UPSインクワイエス2ボード拡張用ユニット ラックキビ ネット搭載用金具付き				
PowerChute plus	GHS-VSUUP80			無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81			無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き				

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 M9	70 K9	70 L9
ラック関連								
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385 GH-SRK7165				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700mm幅(16"ラック)メイトタイプ), ラック1列(2枚1組)のセット 16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),700mm幅(16"ラック)メイトタイプ), ラック1列(2枚1組)のセット			
ラックキャビネット	GH-RK7385 GH-RK7165 GH-RK7382 GH-RK7162				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) 16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック) 【受注生産】38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック) 【受注生産】16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)			
ラックサイドパネル	GH-RS7385 GH-RS7165 GH-RS7381 GH-RS7160				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組 16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組 【受注生産】38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組 【受注生産】16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組			
フロントドア	GH-RD7385 GH-RD7165 GH-RD7381 GH-RD7160 GH-RD7382 GH-RD7163				38U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ), 16U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ) 【受注生産】38U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ),アクリル窓 【受注生産】16U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ),アクリル窓 【受注生産】38U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ),インナーウェーブ 【受注生産】16U用700mm幅(16"ラック)メイトタイプ),インナーウェーブ			
リアドア	GH-RD7166 GH-RD7161				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用) 【受注生産】16U用リアドア(HA8000専用ラック用)			
ブランクパネル	GH-RP7011				1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005 GH-RJ7001 GH-RJ7002 GH-RJ7000				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用) 【受注生産】インナーウェーブ700mm幅(16"ラック)メイトタイプ付きHA8000専用ラック連結用(38U) 【受注生産】インナーウェーブ700mm幅(16"ラック)メイトタイプ付きHA8000専用ラック連結用(16U) 【受注生産】アクリル窓700mm幅(16"ラック)メイトタイプ付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)			
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード,マウス収納ユニット			
HUB 収納ユニット	GH-RH7100 GH-RH7200 GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618),Fibre Channel HUB(GH-C27501) 収納用 スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用 スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクリル5口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200 GH-RL7500				液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200 GH-RLK7210 GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U,黒筐体,1U	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボード ユニット(8"トコソール切替ユニット 付き)	GH-RLK7201 GH-RLK7211 GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 8"トコソール切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 8"トコソール切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 8"トコソール切替ユニット付き	*2	*2	*2
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4"トコソール切替 ユニット付き)	GH-SRLK7200 GH-SRLK7210 GH-SRLK7220 GH-SRLK72204				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 4"トコソール切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 4"トコソール切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 黒筐体,1U 4"トコソール切替ユニット付き 15型液晶ディスプレイ + キーボード + インターフェイスパネル 1U 黒筐体,1U 4"トコソール切替ユニット付き	*2	*2	*2
変換ブラケット	GH-AU7621				【受注生産】ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2	*2	*2
コンソール切替 ユニットセット(4"トコソール 用)	GH-SAT7043 GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ/キーボードユニット(GH-AT7043),4"トコソール用,2U ラックユニット + キーボード/マウス収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイ/キーボードユニット(GH-AT7044),4"トコソール用,黒筐体,2U ラックユニット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
コンソール切替 ユニットセット(8"トコソール 用)	GH-SAT7083 GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ/キーボードユニット(GH-AT7083),8"トコソール用,2U キーボード/マウス収納ユニット付き KB/マウス/ディスプレイ/キーボードユニット(GH-AT7084),8"トコソール用,黒筐体,2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4"トコソール)ラックキャビネット搭載用	*2	*2	*2
ラックマウントキット	GS-AU7544				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,700mm幅)			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
H A 8 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通型汎用品搭載用ネジ,ラック,ネットのセット			
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット 搭載用)	GH-AU7661 GH-AU7651 GH-AU7662 GH-AU7652				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社・Dell/Compaq社・Fujiitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) 液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用) ディスプレイ/キーボード他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社・Dell/Compaq社・Fujiitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用) ディスプレイ/キーボード他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	*2	*2	*2

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサボート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		70 MG	70 KG	70 L9
その他								
コンソール切替ユニット (4ホート用)	GH-AT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4ホート用			
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4ホート用,黒筐体			
コンソール切替ユニット (8ホート用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8ホート用			
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8ホート用,黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

分類	形名	希望小売価格 〔(株)標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9
			維持保守	出張修理		
プロセッサ	GS-ECPX2P4ED7EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB	
プロセッサ	GS-ECPX2P4ED7				Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB	
	GS-ECPX2P8ED7EX				Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB	
	GS-ECPX2P8ED7				Xeon(3.20GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:1MB	
	GS-ECPX3P1ED7EX					
	GS-ECPX3P2FD7EX					
メモリーボード	GS-MJ7512MEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
メモリーボード	GS-MJ7512M				1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ701GMEX				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ701GM				2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ702GMEX				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	
	GS-MJ702GM					
拡張ボード	GS-CA7250EX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,1ヶ挿し,PCI	
ディスクアレイ	GS-CA7250				Ultra160 SCSI,1ヶ挿し,PCI	
コントローラボード	GS-CS7253EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1ヶ挿し	
SCSIボード	GS-CS7253				1000BASE-T,PCI:1ヶ挿し	
LANボード	GS-CN7240EX				1000BASE-SX,PCI:1ヶ挿し	
	GS-CN7240				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:1ヶ挿し	
	GS-CN7540EX				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel:1ヶ挿し	
	GS-CN7540					
	GS-CN7620EX					
	GS-CN7620					
Fibre Channel	GS-CC7202EX					
ボード	GS-CC7202					
	GS-CC7211EX					
	GS-CC7211					
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX					
	GS-CH7100					
SVPボードセット	GS-SCM7400MEX					
	GS-SCM7400M					
	GS-SCM7500MEX					
	GS-SCM7500M					
システム装置内蔵デバイス	GS-UH736JEX	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min	
内蔵ハードディスク	GS-UH736JRX				Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	
	GS-UH736J				Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	
	GS-UH773JEX				Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min	
	GS-UH773JRX				Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	
	GS-UH773J					
	GS-UH7146JEX					
	GS-UH7146JRX					
	GS-UH7146J					
	GS-UH736MEX					
	GS-UH736MRX					
	GS-UH736M					
	GS-UH773MEX					
	GS-UH773MRX					
	GS-UH773M					
内蔵CD-ROM	GS-UC5348AEX					
	GS-UC5348A					
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070EX					
	GS-UV7070					
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX					
	GS-SUM5641					
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QDYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XFYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XDYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402LYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402LYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402KYEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402YEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QFEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QF	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUD7402QDEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402QD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD7402QEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402Q	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUD7402XFEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XF	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUD7402XDEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402XD	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD7402YEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402Y	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUD7402LEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402L	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUD7402KEX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-SUD7402K	完売しました。			JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-UD7402EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	
	GS-UD7402	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)	

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 70 P9		
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD7722QFYEX GS-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7722QDYEX GS-SUD7722QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722QYEX GS-SUD7722QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7722XFYEX GS-SUD7722XFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7722XDYEX GS-SUD7722XDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722XYEX GS-SUD7722XY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7722LYEX GS-SUD7722LY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7722KYEX GS-SUD7722KY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7722YEX GS-SUD7722Y				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻付き		
	GS-SUD7722QFEX GS-SUD7722QF					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7722QDEX GS-SUD7722QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722QEX GS-SUD7722Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7722XFEX GS-SUD7722XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7722XDEX GS-SUD7722XD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7722XEX GS-SUD7722X				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7722LEX GS-SUD7722L				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7722KEX GS-SUD7722K				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7722EX GS-UD7722				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)		
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)				GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
					GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き					
GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-UD7406EX GS-UD7406		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GS-SUD7726QFYEX GS-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GS-SUD7726QDYEX GS-SUD7726QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
		GS-SUD7726QYEX GS-SUD7726QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7726LYEX GS-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD7726YEX GS-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻付き						
	GS-SUD7726QFEX GS-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7726QDEX GS-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7726QEX GS-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7726LEX GS-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-UD7726EX GS-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装						

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9	
			維持保守	出張修理			
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400XDEX GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
	内蔵 A I T (AIT-2)						
	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500AQDEX GS-SUS7500AQD				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500AQEX GS-SUS7500AQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-US7500AEX GS-US7500A				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-US7500EX GS-US7500	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
内蔵 L T O							
GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9
			維持保守	出張修理		
システム装置内蔵デバイス						
内蔵 LTO						
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト)	
	GS-SUU7102AQFYEX GS-SUU7102AQFY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102AQDYEX GS-SUU7102AQDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102AQYEX GS-SUU7102AQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102AXFYEX GS-SUU7102AXFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102AXDYEX GS-SUU7102AXDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102AXYEX GS-SUU7102AXY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102ALYEX GS-SUU7102ALY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102AKYEX GS-SUU7102AKY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-SUU7102AYEX GS-SUU7102AY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7102AQFEX GS-SUU7102AQF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AQDEX GS-SUU7102AQD				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102AQEX GS-SUU7102AQ				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102AXFEX GS-SUU7102AXF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102AXDEX GS-SUU7102AXD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102AXEX GS-SUU7102AX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102ALEX GS-SUU7102AL	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102AKEX GS-SUU7102AK	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-SUU7102AEX GS-SUU7102A	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	
	GS-SUU7200QFYEX GS-SUU7200QFY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7200QDYEX GS-SUU7200QDY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7200QYEX GS-SUU7200QY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7200LYEX GS-SUU7200LY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200YEX GS-SUU7200Y	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き	
	GS-SUU7200QFEX GS-SUU7200QF				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7200QDEX GS-SUU7200QD				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7200QEX GS-SUU7200Q				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7200LEX GS-SUU7200L				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200EX GS-SUU7200				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル	
電源ユニット						
電源ユニット						
	GS-BP2128EX GS-BP2128	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置						
	PC-DC5202	完売しました。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DC5203	完売しました。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	*8
	PC-DC5203A	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	*8
	PC-DC7104	完売しました。			17型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DC3623	完売しました。			22型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 2048x1536ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	*3*8
液晶ディスプレイ装置						
	PC-DT3155A	完売しました。			15型ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DT3156	完売しました。			15型FTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	*3
	PC-DT3157	完売しました。			15型FTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
*8 : 70P9/バリュールックモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 〔(特)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9
			維持保守	出張修理		
ディスプレイ装置						
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3158	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	
	PC-DT3171				17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応	
外付け装置						
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-C100200				バックアップ用ハードディスク搭載用キャビネット SCSIケーブル付き	
	GS0BS201-R100200				バックアップ用ハードディスク搭載用キャビネット SCSIケーブル、ラック搭載ユニット、ラック搭載ケーブル付き	
	GS0BS201-R200200				バックアップ用ハードディスク搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ラック搭載ケーブル付き	
	GS0BS202-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR163-C100200	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(70,110,270システム装置接続用)付き	
	GHORR163-R100200				ラックマウントタイプ、4U、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(70,110,270システム装置接続用)付き	
	GHORR163-R200200				ラックマウントタイプ2台目増設用、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(70,110,270システム装置接続用)付き	
	GHORR163-C100300				キャビネットタイプ、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(130システム装置接続用)付き	
	GHORR163-R100300				ラックマウントタイプ、4U、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(130システム装置接続用)付き	
	GHORR163-R200300				ラックマウントタイプ2台目増設用、ハードディスク搭載なし メディアカートリッジ(130システム装置接続用)付き	
	GHORR164-xxxxxxx				xDドライブのシステム構成図参照願います。	
ディスクユニットセット	GHORA163-C108001				キャビネットタイプ、ハードディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品	
	GHORA163-R108001				ラックマウントタイプ、4U、ハードディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品	
	GHORA163-R208001				ラックマウントタイプ2台目増設用、ハードディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品	
	GHODK801-C000801				キャビネットタイプ、ハードディスク搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ハードディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	
	GHODK801-R000801				ラックマウントタイプ、3U、ハードディスク搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ハードディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x				ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装	
	GH-SRL74102x				ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装x2	
	GH-SRL7410x				ラックマウントタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用	
	GH-xFL7410x				キャビネットタイプ、DLT8000、10連装	
	GH-SRU71101x				ラックマウントタイプ、LTO、10連装	
	GH-SRU71102x				ラックマウントタイプ、LTO、10連装x2	
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU7110x				ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	
	GH-xFU7110x				キャビネットタイプ、LTO、10連装	
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75001	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75161	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])	
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし	
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き	
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ポート拡張機構(最大7ポート迄)	
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2.11TB、2ドライブ	
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ	
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ	
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き	
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き	
	GT0DVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ	
	GT0DVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ	
	GT0DVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ	
	GT0DVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き	
	GT0DVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き	
	GT0DVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き	
	コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)				GHOCR803-C100800	
GHOCR803-R100800		完売しました。			ラックマウントタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし	
GHOCR804-C100800		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キャビネットタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	
GHOCR804-C102800					キャビネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	
GHOCR804-R100513					ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GB/PLI(160GBx3)	
GHOCR804-R100800					ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	
GHOCR804-R102514					ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/PLI(160GBx3)	
GHOCR804-R102800					ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	
GHOCR804-xAxxxxx					xDドライブのシステム構成図参照願います。	
	CR80(CR804)、筐体黒色カラー					

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*5 : SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能
*8 : 70P9/バリュースタックモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9
			維持保守	出張修理		
外付け装置						
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxx	-	-	-	SANRISE9500V	
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE970V/9980V	
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA	完売しました。			最大LTOx8ドライブ, 80巻	
	HT-4697-Lxx0xB	完売しました。			最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ, 80巻, SCS1 I/F付	
	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCS1 I/F付	
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20	完売しました。			LTOカートリッジ(Ultrium1), 20巻	
	HT-F4697-LT1T40	完売しました。			LTOカートリッジ(Ultrium1), 40巻	
	HT-F4697-LT1T80	完売しました。			LTOカートリッジ(Ultrium1), 80巻	
	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	
ケーブル						
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチャージャー接続用, 3.0m	
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m	
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E10ハブスケープ, 5m	
	GH-LN7E10				カテゴリ5E10ハブスケープ, 10m	
	GH-LN7E20				カテゴリ5E10ハブスケープ, 20m	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m	
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m	
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m	
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m	
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m	
	HT-4990-CLF7529A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 2.0m	
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 16.0m	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				70-ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m	
	GH-LY7140				70-CR80(CR804)間接続用, 2.0m	
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m	
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用, 3.0m	
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用, 3.0m	
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用, 3.0m	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m	
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7070S1				700VA/450W, キビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*7
	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W, キビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W, キビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*2
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*2
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*2
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックタイプ UPS接続用金具付き	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き	

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*7: 70P9/バリュバックモデルのみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 P9
			維持保守	出張修理		
ラック関連						
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382				[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162				[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7381				[受注生産]38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
	GH-RS7160				[受注生産]16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7381	[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓				
	GH-RD7160	[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓				
	GH-RD7382	[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェーブ				
	GH-RD7163	[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェーブ				
リアドア	GH-RD7166	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)				
	GH-RD7161	[受注生産]16U用リアドア(HA8000専用ラック用)				
ブランクパネル	GH-RP7011	1U用				
ラック連結キット	GH-RJ7005	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)				
	GH-RJ7001	[受注生産]インナーウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)				
	GH-RJ7002	[受注生産]インナーウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)				
	GH-RJ7000	[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)				
システムアラートユニット	GH-RT7100	システムアラートユニット				
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001	キーボード、マウス収納ユニット				
HUB 収納ユニット	GH-RH7100	スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-C27501) 収納用				
	GH-RH7200	スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用				
	GH-RH7201	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用				
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	アクト5 口				
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110	15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット				
	GH-RL7500	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット				
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-RLK7210	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-RLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット 付き)	GH-RLK7201	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-RLK7211	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-RLK7221	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK7200	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-SRLK7210	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	*2			
	GH-SRLK7220	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2			
	GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U	*2			
変換ブラケット	GH-AU7621	[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具	*2			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043	KB/マウスディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U	*2			
	GH-SAT7044	ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083	KB/マウスディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U	*2			
	GH-SAT7084	キーボード/マウス収納ユニット付き	*2			
ラックマウントキット	GH-AU7620	キーボード/マウス収納ユニット付き	*2			
ラックマウントキット	GS-AU7544	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	*2			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, フロントパネル)				
H A 8 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)				
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7661	ラックキャビネットへの流通用ラック品搭載用ネジ, クラック, ナットのセット				
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7651	液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社 日Compaq社 Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2			
	GH-AU7662	液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2			
	GH-AU7662	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社 日Compaq社 Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2			
	GH-AU7652	ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2			

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置
			維持保守	出張修理		70 P9
その他						
コンソール切替ユニット (4※-ト用)	GH-AT7043	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4※-ト用	
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4※-ト用,黒筐体	
コンソール切替ユニット (8※-ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8※-ト用	
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8※-ト用,黒筐体	
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 S9		
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD7722QFYEX GS-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7722QDYEX GS-SUD7722QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722QYEX GS-SUD7722QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7722XFYEX GS-SUD7722XFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUD7722XDYEX GS-SUD7722XDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722XYEX GS-SUD7722XY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7722LYEX GS-SUD7722LY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7722KYEX GS-SUD7722KY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7722YEX GS-SUD7722Y				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x5巻付き		
	GS-SUD7722QFEX GS-SUD7722QF					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7722QDEX GS-SUD7722QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUD7722QEX GS-SUD7722Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUD7722XFEX GS-SUD7722XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7722DEX GS-SUD7722D				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7722EX GS-SUD7722E				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7722LEX GS-SUD7722L				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7722KEX GS-SUD7722K				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7722EX GS-UD7722				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)		
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)				GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
					GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/150S)x10巻付き					
GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406XD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
GS-SUD7406EX GS-SUD7406E		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
GS-UD7406EX GS-UD7406		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装					
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GS-SUD7726QFYEX GS-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GS-SUD7726QDYEX GS-SUD7726QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7726QYEX GS-SUD7726QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7726LYEX GS-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD7726YEX GS-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｲﾌ(HS-4/170S)x10巻付き						
	GS-SUD7726QFEX GS-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7726QDEX GS-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7726QEX GS-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7726LEX GS-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-UD7726EX GS-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装						

分類	形名	希望小売価格 〔(特)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 S9				
			維持保守	出張修理						
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻付き					
	GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUS7500AQDEX GS-SUS7500AQD				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUS7500AQEX GS-SUS7500AQ				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-US7500AEX GS-US7500A				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)					
	GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻付き				
	GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-US7500EX GS-US7500				完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)				
	内蔵 L T O				GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
					GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
					GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
					GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY				完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(LTOU1/100)x5巻付き							
GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUU7101LXEX GS-SUU7101LX		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-UU7101EX GS-UU7101		完売しました。	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7J4)							

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置
			維持保守	出張修理		
システム装置内蔵デバイス						
内蔵 LTO						
	GS-SUU7102AQFYEX GS-SUU7102AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102AQDYEX GS-SUU7102AQDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102AQYEX GS-SUU7102AQY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102AXFYEX GS-SUU7102AXFY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AXDYEX GS-SUU7102AXDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102AXYEX GS-SUU7102AXY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102ALYEX GS-SUU7102ALY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102AKYEX GS-SUU7102AKY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き
	GS-SUU7102AQFEX GS-SUU7102AQF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7102AQDEX GS-SUU7102AQD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き
	GS-SUU7102AQEX GS-SUU7102AQ	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102AXFEX GS-SUU7102AXF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7102AXDEX GS-SUU7102AXD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102AXEX GS-SUU7102AX		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7102ALEX GS-SUU7102AL	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102AKEX GS-SUU7102AK		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き
	GS-SUU7102AEX GS-SUU7102A	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	
	GS-SUU7200QFYEX GS-SUU7200QFY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7200QDYEX GS-SUU7200QDY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7200QYEX GS-SUU7200QY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7200LYEX GS-SUU7200LY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200YEX GS-SUU7200Y		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾌ(LTOU2/200)x5巻付き			
	GS-SUU7200QFEX GS-SUU7200QF	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7200QDEX GS-SUU7200QD		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7200QEX GS-SUU7200Q	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200LEX GS-SUU7200L		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7200EX GS-SUU7200	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
電源ユニット						
電源ユニット						
	GS-BP2128EX GS-BP2128	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置						
	PC-DC5203	完売しました。			15型ｶｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	*8
	PC-DC5203A	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	*8
	PC-DC7104	完売しました。			17型ｶｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	*3*8
	PC-DC3623	完売しました。			22型ｶｰﾏﾙｽｸﾘﾝ、640x480 ~ 2048x1536ドット、省電力対応	*3*8
液晶ディスプレイ装置						
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFTｶｰﾝ、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	
	PC-DT3158	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶｰﾝ、640x480 ~ 1024x768ドット、省電力対応	
	PC-DT3171				17型TFTｶｰﾝ、640x480 ~ 1280x1024ドット、省電力対応	*8
外付け装置						
バックアップキャビネット						
	GS0BS201-C100200	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ ネット SCSIケーブル付き	
	GS0BS201-R100200		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ ネット SCSIケーブル、ﾗｯｸ搭載用ｷｯｯﾄ、ﾗｯｸ搭載ｶﾞｲﾄﾞｰ付き			*2
	GS0BS201-R200200		ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｯｯﾄ ネット(2台目増設用) SCSIケーブル、ﾗｯｸ搭載ｶﾞｲﾄﾞｰ付き			*2
	GS0BS202-xxxxxxx		xDﾃﾞｲｽのｼｽﾃﾑ構成図参照願います。			
	GH0RR163-C100200	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			ｷｯｯﾄ ネットﾀｲﾌﾟ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(70、110、270ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き	*5
	GH0RR163-R100200		ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、4U、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(70、110、270ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き			*5
	GH0RR163-R200200		ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、2台目増設用、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(70、110、270ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き			*5
	GH0RR163-C100300		ｷｯｯﾄ ネットﾀｲﾌﾟ、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(130ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き			*5
	GH0RR163-R100300		ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、4U、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(130ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き			*5
	GH0RR163-R200300		ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、2台目増設用、ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載なし ﾓﾆﾀﾞｽｸﾘﾝ(130ｼｽﾃﾑ装置接続用)付き			*5
	GH0RR164-xxxxxxx	xDﾃﾞｲｽのｼｽﾃﾑ構成図参照願います。				
	LTOチェンジャー ユニットセット				ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装	*2
	GH-SRU71101x GH-SRU71102x				ﾗｯｸﾓﾝﾀｲﾌﾟ、LTO、10連装x2	*2

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート
*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能
*5 : SVPボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能
*8 : 70P9/バリュールックモデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 S9			
			維持保守	出張修理					
外付け装置									
LTOチェンジャー	GH-SRU7110x	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用	*2			
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装				
スイッチングHUB	GH-BH75001	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	8ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH75161				16ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7618				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])				
	GH-BH7618T				16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])				
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)				
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])				
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし				
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き				
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP (4個)				
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ポストアポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)				
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GT0DVDH0-02D1300	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	2.11TB, 2ドライブ				
	GT0DVDH0-03D1300				1.88TB, 4ドライブ				
	GT0DVDH0-05D1300				3.29TB, 4ドライブ				
	GT0DVDH0-02D130A				2.11TB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-03D130A				1.88TB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130A				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体100枚付き				
	GT0DVDH0-05D130F				3.29TB, 4ドライブ, 両面媒体350枚付き				
	GT0DVDE0-02D1300				705GB, 2ドライブ				
	GT0DVDE0-03D1300				470GB, 4ドライブ				
	GT0DVDE0-05D1300				940GB, 2ドライブ				
	GT0DVDE0-02D130A				705GB, 2ドライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-03D130A				470GB, 4ドライブ, 片面媒体100枚付き				
	GT0DVDE0-05D130A				940GB, 2ドライブ, 両面媒体100枚付き				
	コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)				GHOCR804-C100800	x86プロセッサのシステム構成図参照願います。	-	-	キャビネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし
GHOCR804-C102800		キャビネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし							
GHOCR804-R100513		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, 320GB x 3 (160GB x 3)	*2						
GHOCR804-R100800		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルコントローラ, ハードディスク搭載なし	*2						
GHOCR804-R102514		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB x 3 (160GB x 3)	*2						
GHOCR804-R102800		ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	*2						
GHOCR804-xAxxxxx		CR80(CR804), 筐体黒色仕上げ	*2						
小型ディスクアレイ サブシステム		HT-4063-xxxxx							SANRISE9500V
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x				SANRISE9970V/9980V				
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA	完了しました。			最大LTOx8ドライブ, 80巻				
	HT-4697-Lxx0xB	完了しました。			最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ, 80巻, SCSI I/F付				
	HT-4697-Lxx0xD				最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ, 80巻, SCSI I/F付				
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20	完了しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1), 20巻				
	HT-F4697-LT1T40	完了しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1), 40巻				
	HT-F4697-LT1T80	完了しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1), 80巻				
	HT-F4697-LT2T20	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTOカートリッジ (Ultrium2), 20巻				
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ (Ultrium2), 40巻				
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ (Ultrium2), 80巻				
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7301	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m				
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m				
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m				
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m				
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m				
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505							Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m	
	GH-LA7510							Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m	
	GH-LA7603							2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m	
	GH-LA7610							2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC5M							2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KC10M							2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC20M							2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m	
	HT-F4063-KB5M							2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KB10M							2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m	
HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m					

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 70 S9
			維持保守	出張修理		
ケーブル						
Fibre Channel ケーブル	HT-4990-CLF7529A	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			2G-1G Fibre Channelケーブル 〔LC-SC光ケーブル 〕, 2.0m	
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル 〔LC-SC光ケーブル 〕, 16.0m	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				70-ファイバユニット/リム-ハブ 〔70-ハブ イスニット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m	
	GH-LY7140				70-CR80(CR804)間接続用, 2.0m	
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m	
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用, 3.0m	
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用, 3.0m	
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用, 3.0m	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS 1/F拡張ボード 及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300	ディスプレイケーブル 延長用, 0.7m				
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	キーボードマウスケーブル 延長用, 2.0m				
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103	コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m				
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU150A	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W, キーボードネットタイ UPS接続ケーブル 〔(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	
	GH-SBU150S1				1200VA/980W, キーボードネットタイ UPS接続ケーブル 〔(1.8m), PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU215A				1200VA/980W, ラックマウントタイ UPS接続ケーブル 〔(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2
	GH-SBU215S1				1200VA/980W, ラックマウントタイ UPS接続ケーブル 〔(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*2
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイ UPS接続ケーブル 〔(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	*2
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W, ラックマウントタイ UPS接続ケーブル 〔(1.8m), PowerChute Business Edition付き	*2
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	UPSインタフェースボード拡張用 ネット搭載用金具付き				
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き				
PowerChute plus	GHS-VSUUP80	無停電電源装置管理ソフトウェア				
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81	UPS接続ケーブル付き				
ラック関連						
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382				[受注生産] 38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162				[受注生産] 16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7381				[受注生産] 38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	
	GH-RS7160				[受注生産] 16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385	38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ				
	GH-RD7165	16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ				
	GH-RD7381	[受注生産] 38U用フロントア(HA8000専用ラック用), アクリル窓				
	GH-RD7160	[受注生産] 16U用フロントア(HA8000専用ラック用), アクリル窓				
	GH-RD7382	[受注生産] 38U用フロントア(HA8000専用ラック用), エッジ-ウェーブ				
	GH-RD7163	[受注生産] 16U用フロントア(HA8000専用ラック用), エッジ-ウェーブ				
リアドア	GH-RD7166	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)				
	GH-RD7161	[受注生産] 16U用リアア(HA8000専用ラック用)				
ブラックパネル	GH-RP7011	1U用				
ラック連結キット	GH-RJ7005	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)				
	GH-RJ7001	[受注生産] エッジ-ウェーブ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)				
	GH-RJ7002	[受注生産] エッジ-ウェーブ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)				
	GH-RJ7000	[受注生産] アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)				
システムアラートユニット	GH-RT7100	システムアラートユニット				
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001	キーボードマウス収納ユニット				
HUB収納ユニット	GH-RH7100	スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用				
	GH-RH7200	スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用				
	GH-RH7201	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用				
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	アクトレット5口				
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110	15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット				
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7500	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット				

*2 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔(特)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 70 S9
			維持保守	出張修理		
ラック関連						
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U	*2
	GH-RLK7210				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U	*2
	GH-RLK7220		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 黒筐体	*2
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチコゾール切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 8インチコゾール切替ユニット付き	*2
	GH-RLK7211				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 8インチコゾール切替ユニット付き	*2
	GH-RLK7221		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 8インチコゾール切替ユニット付き 黒筐体	*2
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチコゾール切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2
	GH-SRLK7210				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 4インチコゾール切替ユニット付き	*2
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 4インチコゾール切替ユニット付き 黒筐体	*2
	GH-SRLK72204		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテイクパネル 1U 4インチコゾール切替ユニット付き 黒筐体	*2
変換ブラケット	GH-AU7621				[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162)搭載用変換金具	*2
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き	*2
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2
	GH-SAT7084		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き	*2
ラックマウントキット	GH-AU7620				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	*2
ラックマウントキット	GS-AU7544				システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具, 70/100 補)	
ラック搭載トレー	GS-AU7A10				汎用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)	
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通材/ジョイント品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット	
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)	*2
	GH-AU7652		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000シリーズラックキャビネット搭載用)	*2
その他						
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	
	GH-AT7044		・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体	
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体	
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	
	GHS-SSPACK001		完売しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット	

*2: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W D9

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 110 D9
			維持保守	出張修理		
メモリーボード						
メモリーボード	GS-MJ72560EX GS-MJ72560	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			256MB(256MBx1),SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	
	GS-MJ75120EX GS-MJ75120				512MB(256MBx2),SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	
	GS-MJ70160EX GS-MJ70160				1GB(512MBx2),SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	
	GS-MJ70260EX GS-MJ70260				2GB(1GBx2),SDRAM,400MHz,Unbuffered DIMM	
拡張ボード						
SCSIボード	GS-CS7253EX GS-CS7253	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI	
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1ポート	
	GS-CN7540EX GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:1ポート	
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1ポート	
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel: SFF	
	GS-CC7211EX GS-CC7211				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel: SFF	
SVPボードセット	GS-SCM7400PEX GS-SCM7400P			サーバ電源,PCI:1ポート 電源ユニット + SVP電源の取り付け		
システム装置内蔵デバイス						
内蔵ハードディスク	GS-SUH41241EX GS-SUH41241	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			1DE,120GB,7200r/min 1/F変換ポート + 1/Fケーブル付き	
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置	PC-DC5203	完売しました。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	
	PC-DC5203A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	*3
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラー液晶,640x480~2048x1536ドット,省電力対応	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3157	完売しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	
	PC-DT3158	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	
	PC-DT3171				17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	
外付け装置						
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200 GS0BS201-R200200 GS0BS202-xxxxxxx	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSI1ポート,ラック搭載用電源,ラック搭載用ケーブル付き バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSI1ポート,ラック搭載用ケーブル付き x8ポートの拡張構成図参照願います。	
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101x GH-SRU71102x				ラックマウントタイプ,LTO,10連装 ラックマウントタイプ,LTO,10連装x2	
LTOチェンジャー スイッチングHUB	GH-SRU7110x GH-BH75001 GH-BH75161 GH-BH7618 GH-BH7618T GH-BH7524 GH-BH7626T	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps) 16ポート(10Mbps/100Mbps) 16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX]) 16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T]) 24ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200 HT-4990-SW3802				8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPなし 16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFP付き	
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブSFP(4個)	
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			最大7ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)	
コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)	GH0CR804-R100513 GH0CR804-R100800 GH0CR804-R102514 GH0CR804-R102800 GH0CR804-xAxxxxx				ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,320GB/レイ(160GBx3) ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GB/レイ(160GBx3) ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし CR80(CR804),筐体黒色/黒	
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx				SANR1SE9500V	
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x				SANR1SE970V/9980V	
ケーブル						
SCSIケーブル	GH-LA7151				DLT/LTOチェンジャー接続用,1.5m	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05 GH-LN7E10 GH-LN7E20	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			カテゴリ5E10ハイスピードケーブル,5m カテゴリ5E10ハイスピードケーブル,10m カテゴリ5E10ハイスピードケーブル,20m	

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 110 D9
			維持保守	出張修理		
ケーブル						
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Fibre Channelケーブル 単[光ケーブル]、5.0m	
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル 単[光ケーブル]、10.0m	
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル 単[LC-LC光ケーブル]、3.0m	
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル 単[LC-LC光ケーブル]、10.0m	
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル 単[LC-LC光ケーブル]、5.0m	
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル 単[LC-LC光ケーブル]、10.0m	
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル 単[LC-LC光ケーブル]、20.0m	
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル 単[LC-SC光ケーブル]、5.0m	
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル 単[LC-SC光ケーブル]、10.0m	
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル 単[LC-SC光ケーブル]、20.0m	
	HT-4990-CLF7529A				2G-1G Fibre Channelケーブル 単[LC-SC光ケーブル]、2.0m	
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル 単[LC-SC光ケーブル]、16.0m	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120			110-デイスケット/リム-ケーブル デイスケット/CR80(CR803) 間接続用、2.0m		
	GH-LY7140			110-CR80(CR804)間接続用、2.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100			UPS 1/F拡張ボード 及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m		
	GH-LU7200			UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300			ディスプレイケーブル 単延長用、0.7m		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300			キーボードマウスケーブル 単延長用、2.0m		
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083) 接続用、3.0m		
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7215A	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル 単(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル 単(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル 単(Windows2000、Linux用、1.8m)付き	
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル 単(1.8m)、PowerChute Business Edition付き	
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700			UPSインテグレーションボード拡張ユニット		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780			ラックタイプ ネット搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル 単付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80			無停電電源装置管理ソフトウェア		
PowerChute Business Editi	GHS-VSUUP81			UPS接続ケーブル 単付き		
ラック関連						
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、 ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382				[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
	GH-RK7162				[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ)共通ラック用、2枚1組	
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ)共通ラック用、2枚1組	
	GH-RS7381				[受注生産]38U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ)専用ラック用、2枚1組	
	GH-RS7160				[受注生産]16U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ)専用ラック用、2枚1組	
フロントドア	GH-RD7385				[受注生産]38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7381			[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7160			[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7382			[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、メッシュタイプ		
	GH-RD7163			[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、メッシュタイプ		
リアドア	GH-RD7166			16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161			[受注生産]16U用リアア(HA8000専用ラック用)		
ブランクパネル	GH-RP7011			1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001			[受注生産]メッシュタイプ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002			[受注生産]メッシュタイプ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000			[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 110 D9		
			維持保守	出張修理				
ラック関連								
ラック延長キット	GH-RJ7116	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			[受注生産]16U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用			
	GH-RJ7138				[受注生産]38U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用			
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100				スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618)、Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105						アジャスト5口	
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110						15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7500						液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット	
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200				完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U	
	GH-RLK7210	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U				
	GH-RLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U					
GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U				
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット付き)	GH-RLK7211	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U				
	GH-RLK7221		8インチパネル切替ユニット付き					
	GH-RLK7221		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U					
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U				
	GH-SRLK7210	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		4インチパネル切替ユニット付き				
	GH-SRLK7220		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U					
	GH-SRLK7220		4インチパネル切替ユニット付き					
GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U							
変換ブラケット	GH-AU7621			[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具				
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U				
	GH-SAT7044		ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き					
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 黒筐体, 2U				
	GH-SAT7084		ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き					
ラックマウントキット	GH-AU7620			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U				
	GH-AU7620		キーボード/マウス収納ユニット付き					
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用				
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)				
H A 8 0 0 0 ラック用ネジ	GH-AR7900				ラックキャビネットへの流通材 ショップ品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット			
R A C K M O U N T K I T (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7771				110D9システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7661			液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)				
	GH-AU7651			液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)				
	GH-AU7662			ディスプレイユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)				
	GH-AU7652			ディスプレイユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)				
その他								
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用				
	GH-AT7044		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体					
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用				
	GH-AT7084		KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体					
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002		完売しました。		BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001		完売しました。		BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

HA8000/110W G9,H9

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(株)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置				
			維持保守	出張修理		110 G9	110 H9			
プロセッサ	GS-ECPX2P4EA1EX GS-ECPX2P4EA1 GS-ECPX2P8EA1EX GS-ECPX2P8EA1 GS-ECPX3P1EA1EX GS-ECPX3P1EA1 GS-ECPX3P2FD1EX GS-ECPX3P2FD1	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
プロセッサ					Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
					Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
					Xeon(3.20GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:1MB					
メモリーボード	GS-MJ7512NEX GS-MJ7512N GS-MJ701GNEX GS-MJ701GN GS-MJ702GNEX GS-MJ702GN GS-MJ702GNEX GS-MJ702GN GS-MJ704GNEX GS-MJ704GN	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile					
メモリーボード					1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile					
		完売しました。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile					
		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile					
					4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile					
拡張ボード	GS-CA7250EX GS-CA7250	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI					
ディスクアレイ コントローラボード	GS-SCS7252EX				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用セット					
SCSIボード	GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用					
	GS-CS7252				Ultra160 SCSI,1チャネル,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用					
LANボード	GS-SCN7240EX				100BASE-TX/10BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用セット					
	GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用					
	GS-CN7241				100BASE-TX/10BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用					
	GS-SCN7540EX				1000BASE-T,PCI LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用セット					
	GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:フルサイズ フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用					
	GS-CN7541				1000BASE-T,LowProfile PCIカード LowProfile PCIスロット搭載現地増設用					
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:フルサイズ					
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202 GS-CC7211EX GS-CC7211				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ :SFF FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ :SFF					
Myrinetボード	GS-CN662HOEX GS-CN662HO	個別見積り	-	-	クラス用,2Gbps,Fibre					
SVPボードセット	GS-SCM7400UEX GS-SCM7400U GS-SCM7401U GS-SCM7500UEX GS-SCM7500U	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			サーバースペック,PCI,電源ユニット + SVPスロットのフル付き LowProfile PCIスロット及びフルサイズ PCIスロット搭載対応用セット					
					サーバースペック,PCI,電源ユニット + SVPスロットのフル付き フルサイズ PCIスロット搭載現地増設用					
					サーバースペック,PCI,電源ユニット + SVPスロットのフル付き LowProfile PCIスロット搭載現地増設用					
					サーバースペック,PCI:フルサイズ 電源ユニット + SVPスロットのフル + 外部筐体運動Box付き					
システム装置内蔵デバイス	GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J GS-UH736MEX GS-UH736MRX GS-UH736M GS-UH773MEX GS-UH773MRX GS-UH773M	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min					
内蔵ハードディスク					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min					
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min					
					Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min					
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min					
ディスプレイ装置	PC-DC5202				完売しました。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応		
ディスプレイ装置	PC-DC5203				完売しました。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応		
	PC-DC5203A				・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応		
	PC-DC7104				完売しました。			17型カラー液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	*3	*3
	PC-DC3623				完売しました。			22型カラー液晶,640x480~2048x1536ドット,省電力対応	*3	*3
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A				完売しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応		
	PC-DT3156				完売しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応		
	PC-DT3157				完売しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	*3	*3
	PC-DT3158				・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応		
	PC-DT3171	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応								

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		110 G9	110 H9	
外付け装置								
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、バックアップユニット、バックアップケーブル付き			
	GS0BS201-R200200				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、バックアップユニット(2台目増設用)			
	GS0BS202-xxxxxxx				バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、バックアップケーブル付き xDVD-Rのシステム構成図参照願います。			
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-R100200	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フラッシュドライブ、4U、7.5インチ搭載なし ミニディスクドライブ(70、110、270システム装置接続用)付き	*5	*5	
	GH0RR163-R200200				フラッシュドライブ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし ミニディスクドライブ(70、110、270システム装置接続用)付き	*5	*5	
	GH0RR163-R100300				フラッシュドライブ、4U、7.5インチ搭載なし ミニディスクドライブ(130システム装置接続用)付き	*5	*5	
	GH0RR163-R200300				フラッシュドライブ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし ミニディスクドライブ(130システム装置接続用)付き	*5	*5	
	GH0RR164-xxxxxxx					フラッシュドライブ、4U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品 フラッシュドライブ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品 フラッシュドライブ、3U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き		
ディスクユニットセット	GH0RA163-R108001				フラッシュドライブ、4U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GH0RA163-R208001				フラッシュドライブ 2台目増設用、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GH0DK801-R000801				フラッシュドライブ、3U、7.5インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き			
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x	-	-	-	フラッシュドライブ、DLT8000、10連装			
	GH-SRL74102x	-	-	-	フラッシュドライブ、DLT8000、10連装x2			
DLTチェンジャー LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRL7410x	-	-	-	フラッシュドライブ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-SRU71101x	-	-	-	フラッシュドライブ、LTO、10連装			
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71102x	-	-	-	フラッシュドライブ、LTO、10連装x2			
	GH-SRU7110x	-	-	-	フラッシュドライブ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
スイッチングHUB	PC-BH7500	完売しました。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75001	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7618	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T	完売しました。			16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
	GH-BH7524	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			24ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7626T	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
Myrinet HUB	GH-BH6160F	個別見積り	-	-	16ポート(MyrinetHUB)、Fibre			
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし		
	HT-4990-SW3802					16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き		
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)			
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)			
コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)	GH0CR803-R100800	完売しました。			フラッシュドライブ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし			
	GH0CR804-R100513	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				フラッシュドライブ、CR80(CR804)、320GB7.5インチ(160GBx3)、単体接続用		
	GH0CR804-R100800					フラッシュドライブ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-R102514					フラッシュドライブ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB7.5インチ(160GBx3)		
	GH0CR804-R102800					フラッシュドライブ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし		
	GH0CR804-xAxxxxx		xベクターのシステム構成図参照願います。				CR80(CR804)、筐体黒色カラー	
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx					SANRISE9500V		
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x				SANRISE9970V/9980V			
ケーブル								
SCSIケーブル	GH-LA7151				DLT/LTOチェンジャー接続用、1.5m			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル、10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル、20m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。				Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m		
	GH-LA7510					Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m		
	GH-LA7603					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m		
	GH-LA7610					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m		
	HT-F4063-KC5M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、5.0m		
	HT-F4063-KC10M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m		
	HT-F4063-KC20M					2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、20.0m		
	HT-F4063-KB5M					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、5.0m		
	HT-F4063-KB10M					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、10.0m		
	HT-F4063-KB20M					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、20.0m		
	HT-4990-CLF7529A					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、2.0m		
	HT-4990-CLF7530A					2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、16.0m		
	メンテナンスケーブル		GH-LY7120				110-ディスクユニットリムーバブルディスクユニット/CR80(CR803)間接続用、2.0m	
GH-LY7140					110-CR80(CR804)間接続用、2.0m			
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用、3.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			

*5 : S V P ボードセット(GS-SCM7500x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G9	110 H9
ケーブル							
Myrinet Fibre ケーブル	GH-LN6003F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル 3.0m		
	GH-LN6010F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル 10.0m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m		
PS2 KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7215A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。	完了しました。	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7214A	1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き					
	GH-SBU7214S1	1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き					
	GH-SBU7131A	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き					
	GH-SBU7131S1	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き					
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-UA700	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。	完了しました。	UPSインタフェース2ポート拡張用ボード		
UPS拡張ユニット	GH-UA780				UPSインタフェース8ポート拡張用ユニット ラックキチネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き		
ラック関連							
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。	完了しました。	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ), 2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ), 2枚1組		
	GH-RS7381				[受注生産]38U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ), 2枚1組		
	GH-RS7160				[受注生産]16U用ラックサイドパネル(ハッチングメタルタイプ), 2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用), ハッチングメタルタイプ		
	GH-RD7381				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用), アクリル窓		
	GH-RD7160				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用), アクリル窓		
	GH-RD7382				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用), インジ-ウエ-ブ		
	GH-RD7163				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用), インジ-ウエ-ブ		
リアドア	GH-RD7166	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)					
	GH-RD7161	[受注生産]16U用リアア(HA8000専用ラック用)					
ブランクパネル	GH-RP7011			1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)					
	GH-RJ7001	[受注生産]インジ-ウエ-ブ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)					
	GH-RJ7002	[受注生産]インジ-ウエ-ブ フロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)					
	GH-RJ7000	[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)					
ラック延長キット	GH-RJ7116	[受注生産]16U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用), 外部筐体運動BOX搭載用					
	GH-RJ7138	[受注生産]38U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用), 外部筐体運動BOX搭載用					
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラート用ユニット			
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード, マウス収納用ユニット			
HUB収納ユニット	GH-RH7100			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200			スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アクトレット5口			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		110 G9	110 H9
ラック関連							
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ装置(PC-DC5202、PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)収納用ユニット		
	GH-RL7500	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7210	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7220	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替 ユニット)	GH-SRLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7211	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 8インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7221	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 8インチパネル切替ユニット付き		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替 ユニット)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7210	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U 4インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7220	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK72204	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U 4インチパネル切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621			[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162)搭載用変換金具			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7044			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7084	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900			ラックキャビネットへの流通オプション品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット			
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7661			液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7651			液晶ディスプレイ収納ユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7662			ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキャビネット搭載用)			
	GH-AU7652			ディスプレイユニット他他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)			
その他							
コンソール切替ユニット (4インチ用)	GH-AT7043			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用			
	GH-AT7044	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8インチ用)	GH-AT7083			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用			
	GH-AT7084			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用, 黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9			
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EDEX GS-ECSPX2P4ED	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
プロセッサ	GS-ECSPX2P8EDEX GS-ECSPX2P8ED				Xeon(2.80GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
	GS-ECSPX3P1EDEX GS-ECSPX3P1ED				Xeon(3.06GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB					
	GS-ECSPX3P2FDEX GS-ECSPX3P2FD				Xeon(3.20GHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:1MB					
メモリーボード	GS-MJ7512MEX GS-MJ7512M	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256Mx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
メモリーボード	GS-MJ701GMEX GS-MJ701GM				1GB(512Mx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GS-MJ702GMEX GS-MJ702GM	完売しました。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GS-MJ702GMEX GS-MJ702GM	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
	GS-MJ704GMEX GS-MJ704GM				4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM					
拡張ボード	ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7250EX GS-CA7250			Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI					
SCSIボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI					
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7ポート					
	GS-CN7540EX GS-CN7540				1000BASE-T,PCI:1-7ポート					
	GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-SX,PCI:1-7ポート					
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF					
	GS-CC7211EX GS-CC7211	FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel: SFF								
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用					
SVPボードセット	GS-SCM77000EX GS-SCM77000 GS-SCM77100EX GS-SCM77100				サーバスプレッドシート,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPスライヴ 対応 汎用 サーバスプレッドシート,PCI:1-7ポート 電源ユニット + SVPスライヴ 対応 + 外部筐体運動機能付き					
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク	GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J GS-UH736MEX GS-UH736MRX GS-UH736M GS-UH773MEX GS-UH773MRX GS-UH773M	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min					
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min					
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min					
					Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min					
					Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min					
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070EX GS-UV7070							ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641							Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き		
内蔵DAT (DDS-4)	GS-SUD74020FYEX GS-SUD74020FY				完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74020DYEX GS-SUD74020DY				完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD74020YEX GS-SUD74020Y				完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFYEX GS-SUD7402XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7402LYEX GS-SUD7402LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) Xeon(HS-4/150S)x5巻付き					
	GS-SUD74020FEX GS-SUD74020F	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD74020DEX GS-SUD74020D	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD74020EX GS-SUD74020	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-UD7402EX GS-UD7402	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)					

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9			
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD7722QFYEX GS-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7722QDYEX GS-SUD7722QDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7722QYEX GS-SUD7722QY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7722XFYEX GS-SUD7722XFY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7722XDYEX GS-SUD7722XDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7722XYEX GS-SUD7722XY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7722LYEX GS-SUD7722LY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD7722KYEX GS-SUD7722KY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-SUD7722YEX GS-SUD7722Y			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x5巻付き						
	GS-SUD7722QFEX GS-SUD7722QF			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7722QDEX GS-SUD7722QD			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7722QEX GS-SUD7722Q			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7722XFEX GS-SUD7722XF			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き						
	GS-SUD7722DEX GS-SUD7722D			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き						
	GS-SUD7722EX GS-SUD7722E			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き						
	GS-SUD7722LEX GS-SUD7722L			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き						
	GS-SUD7722KEX GS-SUD7722K			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き						
	GS-UD7722EX GS-UD7722			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)						
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)			GS-SUD7406QFYEX GS-SUD7406QFY	完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
				GS-SUD7406QDYEX GS-SUD7406QDY	完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUD7406QYEX GS-SUD7406QY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/150S)x10巻付き							
GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GS-SUD7406XDEX GS-SUD7406XD		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GS-SUD7406XEX GS-SUD7406X		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GS-UD7406EX GS-UD7406		完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GS-SUD7726QFYEX GS-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完全しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
		GS-SUD7726QDYEX GS-SUD7726QDY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
		GS-SUD7726QYEX GS-SUD7726QY			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き					
	GS-SUD7726LYEX GS-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GS-SUD7726YEX GS-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞｰｲ7(HS-4/170S)x10巻付き								
	GS-SUD7726QFEX GS-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
	GS-SUD7726QDEX GS-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GS-SUD7726QEX GS-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GS-SUD7726LEX GS-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GS-UD7726EX GS-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装								

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9		
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻付き				
	GS-SUL7400XD GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)				
	内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き				
GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GS-SUS7500AQDEX GS-SUS7500AQD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GS-SUS7500AQEX GS-SUS7500AQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GS-US7500AEX GS-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)				
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XD GS-SUS7500XD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-US7500EX GS-US7500		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
内蔵 L T O		GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 LTO							
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-UU7101EX GS-UU7101	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1)	
	GS-SUU7102QFYEX GS-SUU7102QFY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7102QDYEX GS-SUU7102QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102QYEX GS-SUU7102QY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7102XFYEX GS-SUU7102XFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102XDYEX GS-SUU7102XDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102LYEX GS-SUU7102LY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GS-SUU7102QFEX GS-SUU7102QF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7102QDEX GS-SUU7102QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7102QEX GS-SUU7102Q	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7102XFEX GS-SUU7102XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7102XDEX GS-SUU7102XD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7102XEX GS-SUU7102X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7102LLEX GS-SUU7102L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7102KEX GS-SUU7102K		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き		
	GS-SUU7200QFYEX GS-SUU7200QFY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7200QDYEX GS-SUU7200QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUU7200QYEX GS-SUU7200QY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7200LYEX GS-SUU7200LY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUU7200YEX GS-SUU7200Y		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き				
	GS-SUU7200QFEX GS-SUU7200QF	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUU7200QDEX GS-SUU7200QD		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7200QEX GS-SUU7200Q	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUU7200LEX GS-SUU7200L		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUU7200EX GS-SUU7200	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル		
電源ユニット							
電源ユニット							
	GS-BP2210EX GS-BP2210	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5202	完了しました。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	PC-DC5203A	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC7104		完了しました。			17型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
	PC-DC3623	完了しました。				22型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	*3
							*3

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (16U) におみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置		
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9	
外付け装置								
コンパクト ディスク装置 (CR80)	GHOCR804-R102800	-	-	-	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントロール、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-xAxxxxx	x8E7のシフト構成図参照願います。			CR80(CR804)、筐体黒色樹脂			
小型ディスクレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANR I SE9500V			
ディスクレイ サブシステム	A-65x2-x	-	-	-	SANR I SE970V/9980V			
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA	完売しました。			最大LTOx8ドライブ、80巻			
	HT-4697-Lxx0xB	完売しました。			最大LTO(Ultrium)x8ドライブ、80巻、SCSI I/FE7			
	HT-4697-Lxx0xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ、80巻、SCSI I/FE7			
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20	完売しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1)、20巻			
	HT-F4697-LT1T40	完売しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1)、40巻			
	HT-F4697-LT1T80	完売しました。			LTOカートリッジ (Ultrium1)、80巻			
	HT-F4697-LT2T20	-	-	-	LTOカートリッジ (Ultrium2)、20巻			
	HT-F4697-LT2T40	-	-	-	LTOカートリッジ (Ultrium2)、40巻			
	HT-F4697-LT2T80	-	-	-	LTOカートリッジ (Ultrium2)、80巻			
			-	-	-	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		
ケーブル								
S C S Iケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOデュアルインター接続用、3.0m			
	GH-LX7200				DVDドライブ 2台装置接続用、2.0m			
LAN ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E100BASE-T用、5m			
	GH-LN7E10				カテゴリ5E100BASE-T用、10m			
	GH-LN7E20				カテゴリ5E100BASE-T用、20m			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル [光ケーブル]、5.0m			
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル [光ケーブル]、10.0m			
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、3.0m			
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、10.0m			
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、5.0m			
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、10.0m			
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル [LC-LC光ケーブル]、20.0m			
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、5.0m			
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、10.0m			
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、20.0m			
	HT-4990-CLF7529A				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、2.0m			
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル [LC-SC光ケーブル]、16.0m			
		-	-	-	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				ディスクエリット/リム-ハブケーブル イスコット/CR80(CR803)相互接続用、2.0m			
	GH-LY7140				130-ディスクエリット/リム-ハブケーブル イスコット/CR80(CR803)間接続用、2.0m			
	GH-LY7150				130-CR80(CR804)間接続用、2.0m			
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用、3.0m			
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用、3.0m			
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用、3.0m			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m			
	GH-LU7200				UPS接続用、Windows2000、Linux用、1.8m			
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用、0.7m			
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用、2.0m			
PS2 KB/マウス/CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替ユニット(GH-AT7043、GH-AT7083)接続用、3.0m			
無停電電源装置								
無停電電源装置	GH-SBU7150A				1200VA/980W、キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7150S1	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7140A	完売しました。			1200VA/950W、キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7140S1	完売しました。			1200VA/950W、キビ ネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7215A	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7215S1	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			1200VA/980W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7214A	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7214S1	完売しました。			1200VA/950W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000、Linux用、1.8m)付き			
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W、ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m)、PowerChute Business Edition付き			
			-	-	-	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェース拡張ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェース拡張ボード拡張用ユニット ラックキビ ネット搭載用金具付き			
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9
ラック関連							
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(パネル)メイトタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(パネル)メイトタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382				[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7381				[受注生産]38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7160				[受注生産]16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385				38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネルメイトタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネルメイトタイプ		
	GH-RD7381				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7160				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7382				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェーブ		
	GH-RD7163				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェーブ		
リアドア	GH-RD7166			16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)			
	GH-RD7161			[受注生産]16U用リアドア(HA8000専用ラック用)			
ブランクパネル	GH-RP7011			1U用			
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)			
	GH-RJ7001			[受注生産]インナーウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)			
	GH-RJ7002			[受注生産]インナーウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)			
	GH-RJ7000			[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)			
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラートユニット			
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード、マウス収納ユニット			
HUB収納ユニット	GH-RH7100			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-C27501) 収納用			
	GH-RH7200			スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201			スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アクトレット5口			
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット			
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット			
	GH-RL7500	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7210	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7220	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7211	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7221	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-SRLK7210	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-SRLK7220	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
	GH-SRLK72204	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
変換ブラケット	GH-AU7621			[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具			
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U			
	GH-SAT7044			ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 黒筐体, 2U			
	GH-SAT7084			ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
ラックマウントキット	GH-AU7620			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U			
130ラックマウントキット	GS-AU7582			キーボード/マウス収納ユニット付き			
130キャビネットキット	GS-AU7584			コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用			
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット			
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900			130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット			
				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)			
				ラックキャビネットへの流通初 ショップ品搭載用ネジ、ワッシャー、ナットのセット			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		130 A9	130 B9
ラック関連							
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキヤビ ネット搭載用)	GH-AU7770	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			130システム装置用他社製ラックキヤビ ネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキヤビ ネット搭載用)		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキヤビ ネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキヤビ ネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット他用他社製ラックキヤビ ネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000シリーズ ラックキヤビ ネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスプレイユニット他用他社製ラックキヤビ ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキヤビ ネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスプレイユニット他用他社製ラックキヤビ ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000シリーズ ラックキヤビ ネット搭載用)		
その他							
コンソール切替ユニット (48" - 用)	GH-AT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/ワイドディスプレイレイ切替ユニット, 48" - 用		
	GH-AT7044				KB/ワイドディスプレイレイ切替ユニット, 48" - 用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (88" - 用)	GH-AT7083	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/ワイドディスプレイレイ切替ユニット, 88" - 用		
	GH-AT7084				KB/ワイドディスプレイレイ切替ユニット, 88" - 用, 黒筐体		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9			
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T (DAT72)	GH-SUD7722QFYEX GH-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GH-SUD7722QDYEX GH-SUD7722QDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722QYEX GH-SUD7722QY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722XFYEX GH-SUD7722XFY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7722XDYEX GH-SUD7722XDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722XYEX GH-SUD7722XY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722LYEX GH-SUD7722LY							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUD7722KYEX GH-SUD7722KY							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUD7722YEX GH-SUD7722Y							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻付き		
	GH-SUD7722QFEX GH-SUD7722QF							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7722QDEX GH-SUD7722QD							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722QEX GH-SUD7722Q							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722XFEX GH-SUD7722XF							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7722XDEX GH-SUD7722XD							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7722XEX GH-SUD7722X							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GH-SUD7722LEX GH-SUD7722L							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUD7722KEX GH-SUD7722K							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UD7722EX GH-UD7722							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)							GH-SUD7406QFYEX GH-SUD7406QFY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
								GH-SUD7406QDYEX GH-SUD7406QDY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き
GH-SUD7406QYEX GH-SUD7406QY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻付き							
GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406XDEX GH-SUD7406XD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406XEX GH-SUD7406X		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GH-UD7406EX GH-UD7406		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GH-SUD7726QFYEX GH-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
		GH-SUD7726QDYEX GH-SUD7726QDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7726QYEX GH-SUD7726QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GH-SUD7726LYEX GH-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GH-SUD7726YEX GH-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻付き								
	GH-SUD7726QFEX GH-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
	GH-SUD7726QDEX GH-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
	GH-SUD7726QEX GH-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GH-SUD7726LEX GH-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GH-UD7726EX GH-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装								

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置			
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9		
システム装置内蔵デバイス									
内蔵 D L T (DLT8000)	GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻付き				
	GH-SUL7400XDEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)				
	内蔵 A I T (AIT-2)	GH-SUS7500AQFYEX GH-SUS7500AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
		GH-SUS7500AQDYEX GH-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500AQYEX GH-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GH-SUS7500ALYEX GH-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GH-SUS7500AYEX GH-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き				
GH-SUS7500AQFEX GH-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
GH-SUS7500AQDEX GH-SUS7500AQD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
GH-SUS7500AQEX GH-SUS7500AQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
GH-SUS7500ALEX GH-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
GH-US7500AEX GH-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)				
GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUS7500QDYEX GH-SUS7500QDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500QYEX GH-SUS7500QY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500LYEX GH-SUS7500LY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500QFEX GH-SUS7500QF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUS7500QDEX GH-SUS7500QD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500QEX GH-SUS7500Q		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500XFEX GH-SUS7500XF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUS7500XDEX GH-SUS7500XD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500LEX GH-SUS7500L		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-US7500EX GH-US7500		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
内蔵 L T O		GH-SUU7101QFYEX GH-SUU7101QFY		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GH-SUU7101QDYEX GH-SUU7101QDY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101QYEX GH-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7101XFYEX GH-SUU7101XFY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101LYEX GH-SUU7101LY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻付き			

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 LTO							
	GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UU7101EX GH-UU7101	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7M1)	
	GH-SUU7102QFYEX GH-SUU7102QFY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7102QDYEX GH-SUU7102QDY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QYEX GH-SUU7102QY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7102XFYEX GH-SUU7102XFY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102XDYEX GH-SUU7102XDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7102XYEX GH-SUU7102XY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102LYEX GH-SUU7102LY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GH-SUU7102KYEX GH-SUU7102KY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GH-SUU7102QFEX GH-SUU7102QF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDEX GH-SUU7102QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7102QEX GH-SUU7102Q	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFEX GH-SUU7102XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7102XDEX GH-SUU7102XD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7102LLEX GH-SUU7102L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き					
	GH-SUU7200QFYEX GH-SUU7200QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7200QDYEX GH-SUU7200QDY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7200QYEX GH-SUU7200QY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7200LYEX GH-SUU7200LY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GH-SUU7200YEX GH-SUU7200Y	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き		
	GH-SUU7200QFEX GH-SUU7200QF		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7200QDEX GH-SUU7200QD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7200QEX GH-SUU7200Q		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7200LEX GH-SUU7200L	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7200EX GH-SUU7200		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
電源ユニット							
電源ユニット							
	GH-BP2200EX GH-BP2200	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5202	完了しました。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	PC-DC5203A	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC7104		完了しました。			17型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	
	PC-DC3623	完了しました。				22型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	*3
							*3

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9
ディスプレイ装置							
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A		完売しました。		15型LED-7bitカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3156		完売しました。		15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応	*3	
	PC-DT3157		完売しました。		15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3158				15型TFTカラー、640x480～1024x768ドット、省電力対応		
	PC-DT3171		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット、省電力対応		
外付け装置							
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR163-C100200				キャビネットタイプ、7インチ搭載なし ミニディスク(70、110、270システム装置接続用)付き フラッシュタイプ、4U、7インチ搭載なし		
	GHORR163-R100200				ミニディスク(70、110、270システム装置接続用)付き フラッシュタイプ、2台目増設用、7インチ搭載なし		
	GHORR163-R200200				ミニディスク(70、110、270システム装置接続用)付き キャビネットタイプ、7インチ搭載なし		
	GHORR163-C100300				ミニディスク(130システム装置接続用)付き フラッシュタイプ、4U、7インチ搭載なし		
	GHORR163-R100300				ミニディスク(130システム装置接続用)付き フラッシュタイプ、2台目増設用、7インチ搭載なし		
	GHORR163-R200300		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ミニディスク(130システム装置接続用)付き xD付のシステム構成図参照願います。		
ディスクユニットセット	GHORR164-xxxxxxx				キャビネットタイプ、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-C108001				フラッシュタイプ、4U、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R108001				フラッシュタイプ、2台目増設用、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI対応品		
	GHORA163-R208001				キャビネットタイプ、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7インチ最大14台搭載可能		
	GHODK801-C000801				SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き		
	GHODK801-R000801				フラッシュタイプ、3U、7インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7インチ最大14台搭載可能		
					SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き		
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装		
	GH-SRL74102x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装x2		
	GH-SRL7410x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用		
	GH-xFL7410x		-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装		
	GH-SRU71101x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装		
	GH-SRU71102x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装x2		
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU7110x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用		
	GH-xFU7110x		-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装		
スイッチングHUB	PC-BH7500		完売しました。		8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7516		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75161		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7618		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])		
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200				8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし		
	HT-4990-SW3802				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き		
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)		
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)		
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ		
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ		
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ		
	GTODVDH0-02D130A		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き		
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き		
	GTODVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ		
	GTODVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ		
	GTODVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ		
	GTODVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き		
	GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き		
コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)	GHOCR803-C100800		完売しました。		キャビネットタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし		
	GHOCR803-R100800		完売しました。		フラッシュタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-C100800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-C102800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-R100513		・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		フラッシュタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GB/160GBx3		
	GHOCR804-R100800				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし		
	GHOCR804-R102514				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/160GBx3		
	GHOCR804-R102800				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし		
GHOCR804-xAxxxxx		xBitのシステム構成図参照願います。		CR80(CR804)、筐体黒色カラー			
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx		-	-	-	SANR1SE9500V	
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x		-	-	-	SANR1SE9970V/9980V	

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9
外付け装置							
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA		完売しました。		最大LTOx8ドライブ 80巻		
	HT-4697-Lxx0xB		完売しました。		最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ 80巻,SCSI I/F付		
	HT-4697-Lxx0xD				最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ 80巻,SCSI I/F付		
大型テープライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A				最大LTOx20ドライブ 678シート		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20		完売しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1),20巻		
	HT-F4697-LT1T40		完売しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1),40巻		
	HT-F4697-LT1T80		完売しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1),80巻		
	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2),20巻		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2),40巻		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2),80巻		
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOチェンジャー接続用,3.0m		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用,2.0m		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5E10ハブスケープ,5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5E10ハブスケープ,10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5E10ハブスケープ,20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m		
	HT-4990-CLF7529A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],2.0m		
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],16.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270-ディスクエリット/リム-ループアダプタ/ディスクエリット/CR80(CR803)間接続用,2.0m		
	GH-LY7140				270-CR80(CR804)間接続用,2.0m		
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用,2.0m		
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110				システムポート接続用,3.0m		
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用,3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用,3.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m		
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000, Linux用,1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m		
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103				コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU150A				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU150S1				1200VA/980W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU140A		完売しました。		1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU140S1		完売しました。		1200VA/950W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU215A				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU215S1				1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU214A		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU214S1		完売しました。		1200VA/950W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用,1.8m)付き		
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインクォーエスボード拡張ユニット		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインクォーエスボード拡張ユニット		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				ラックキャビネット搭載用金具付き 無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9	
ラック関連								
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット			
	GH-SRK7165					16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(ハッチングメタルタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
ラックキャビネット	GH-RK7385					38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165					16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7382					[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162					[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385					38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7165					16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7381					[受注生産]38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7160					[受注生産]16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385	38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ						
	GH-RD7165	16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、ハッチングメタルタイプ						
	GH-RD7381	[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓						
	GH-RD7160	[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓						
	GH-RD7382	[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、エッジウェーブ						
	GH-RD7163	[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、エッジウェーブ						
リアドア	GH-RD7166	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)						
	GH-RD7161	[受注生産]16U用リアア(HA8000専用ラック用)						
ブラックパネル	GH-RP7011			1U用				
ラック連結キット	GH-RJ7005	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)						
	GH-RJ7001	[受注生産]エッジウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)						
	GH-RJ7002	[受注生産]エッジウェーブフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)						
	GH-RJ7000	[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)						
ラック延長キット	GH-RJ7116	[受注生産]16U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用						
	GH-RJ7138	[受注生産]38U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用						
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	個別見積り	-	[受注生産]ラックキャビネットケーブル用アーム(HA8000専用ラック用)、PCIネットラックサポート用				
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラートユニット				
K Bマウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード、マウス収納ユニット				
HUB収納ユニット	GH-RH7100	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用			
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用			
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用			
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アクトレット5口				
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット				
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット			
	GH-RL7500	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット			
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7210	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-RLK7211	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8インチコネクタ切替ユニット付き			
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U			
	GH-SRLK7210	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			4インチコネクタ切替ユニット付き			
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U			
	GH-SRLK7204				4インチコネクタ切替ユニット付き			
GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U							
変換ブラケット	GH-AU7621			[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具				
コンソール切替ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043), 4インチ用, 2U			
	GH-SAT7044				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 黒筐体, 2U			
	GH-SAT7084				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
ラックマウントキット	GH-AU7620			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083), 8インチ用, 2U				
270ラックマウントキット	GH-AU7512			キーボード/マウス収納ユニット付き				
270キャビネットキット	GH-AU7780			コネクタ切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用				
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10			270キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット				
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900			270ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット				
				汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)				
				ラックキャビネットへの流通材/シヨ品搭載用ネジ, ワッシャー, ナットのセット				

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 G9	270 H9
ラック関連							
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキティ ネット搭載用)	GH-AU7776	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			270システム装置用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキティ ネット搭載用)		
	GH-AU7762				270システム装置用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキティ ネット搭載用)		
	GH-AU7511				270システム装置用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキット		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキティ ネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキティ ネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスクユニット用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキティ ネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスクユニット用他社製ラックキティ ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキティ ネット搭載用)		
その他							
コンソール切替ユニット (4ポート用)	GH-AT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 4ポート用		
	GH-AT7044				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 4ポート用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (8ポート用)	GH-AT7083				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 8ポート用		
	GH-AT7084				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 8ポート用, 黒筐体		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置				
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9			
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T (DAT72)	GH-SUD7722QFYEX GH-SUD7722QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GH-SUD7722QDYEX GH-SUD7722QDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722QYEX GH-SUD7722QY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722XFYEX GH-SUD7722XFY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7722XDYEX GH-SUD7722XDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722XYEX GH-SUD7722XY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722LYEX GH-SUD7722LY							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUD7722KYEX GH-SUD7722KY							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUD7722YEX GH-SUD7722Y							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x5巻付き		
	GH-SUD7722QFEX GH-SUD7722QF							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7722QDEX GH-SUD7722QD							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7722QEX GH-SUD7722Q							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7722XFEX GH-SUD7722XF							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7722DEX GH-SUD7722D							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7722XEX GH-SUD7722X							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GH-SUD7722LEX GH-SUD7722L							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUD7722KEX GH-SUD7722K							完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UD7722EX GH-UD7722							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	
	内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)							GH-SUD7406QFYEX GH-SUD7406QFY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
								GH-SUD7406QDYEX GH-SUD7406QDY	完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き
GH-SUD7406QYEX GH-SUD7406QY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻付き							
GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
GH-SUD7406XDEX GH-SUD7406XD		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
GH-SUD7406XEX GH-SUD7406X		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き							
GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き							
GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き							
GH-UD7406EX GH-UD7406		完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装							
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)		GH-SUD7726QFYEX GH-SUD7726QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完売しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
		GH-SUD7726QDYEX GH-SUD7726QDY							Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7726QYEX GH-SUD7726QY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GH-SUD7726LYEX GH-SUD7726LY	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GH-SUD7726YEX GH-SUD7726Y	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻付き								
	GH-SUD7726QFEX GH-SUD7726QF	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
	GH-SUD7726QDEX GH-SUD7726QD	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
	GH-SUD7726QEX GH-SUD7726Q	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き								
	GH-SUD7726LEX GH-SUD7726L	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GH-UD7726EX GH-UD7726	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装								

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9	
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 D L T (DLT8000)	GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(D88/1800)x5巻付き			
	GH-SUL7400XDEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUL7400XEX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)			
	内蔵 A I T (AIT-2)	GH-SUS7500AQFYEX GH-SUS7500AQFY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
		GH-SUS7500AQDYEX GH-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUS7500AQYEX GH-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500ALYEX GH-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-SUS7500AYEX GH-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GH-SUS7500AQFEX GH-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GH-SUS7500AQDEX GH-SUS7500AQD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GH-SUS7500AQEX GH-SUS7500AQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GH-SUS7500ALEX GH-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GH-US7500AEX GH-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUS7500QDYEX GH-SUS7500QDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUS7500QYEX GH-SUS7500QY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUS7500LYEX GH-SUS7500LY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(SDX2-50C)x5巻付き		
GH-SUS7500QFEX GH-SUS7500QF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUS7500QDEX GH-SUS7500QD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUS7500QEX GH-SUS7500Q		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUS7500XFEX GH-SUS7500XF		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUS7500XDEX GH-SUS7500XD		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUS7500LEX GH-SUS7500L		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-US7500EX GH-US7500		完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
内蔵 L T O	GH-SUU7101QFYEX GH-SUU7101QFY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7101QDYEX GH-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7101QYEX GH-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SUU7101XFYEX GH-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101LYEX GH-SUU7101LY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7Mt) ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 LTO							
	GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7101XDEX GH-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7101XEX GH-SUU7101X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UU7101EX GH-UU7101	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、L-7M付)	
	GH-SUU7102QFYEX GH-SUU7102QFY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7102QDYEX GH-SUU7102QDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102QYEX GH-SUU7102QY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7102XFYEX GH-SUU7102XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102XDYEX GH-SUU7102XDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7102XYEX GH-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102LYEX GH-SUU7102LY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GH-SUU7102KYEX GH-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUU7102YEX GH-SUU7102Y		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き				
	GH-SUU7102QFEX GH-SUU7102QF	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7102QDEX GH-SUU7102QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7102QEX GH-SUU7102Q	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7102XFEX GH-SUU7102XF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7102XDEX GH-SUU7102XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7102XEX GH-SUU7102X		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7102LLEX GH-SUU7102L	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7102KEX GH-SUU7102K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUU7102EX GH-SUU7102	LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き					
	GH-SUU7200QFYEX GH-SUU7200QFY	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUU7200QDYEX GH-SUU7200QDY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GH-SUU7200QYEX GH-SUU7200QY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUU7200LYEX GH-SUU7200LY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GH-SUU7200YEX GH-SUU7200Y	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き		
	GH-SUU7200QFEX GH-SUU7200QF		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GH-SUU7200QDEX GH-SUU7200QD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUU7200QEX GH-SUU7200Q		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GH-SUU7200LEX GH-SUU7200L	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUU7200EX GH-SUU7200		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
電源ユニット							
電源ユニット							
	GH-BP2200EX GH-BP2200	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源		
ディスプレイ装置							
ディスプレイ装置							
	PC-DC5202	完売しました。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203	完売しました。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC5203A	・価格はH・JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC7104	完売しました。			17型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応		
	PC-DC3623	完売しました。			22型カラーディスプレイ, 640x480 ~ 2048x1536ドット, 省電力対応	*3	

*3 : ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット (16U) へのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置		
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9	
ディスプレイ装置								
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3155A		完売しました。		15型スレ-ビ-コ-、640x480~1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3156		完売しました。		15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応	*3		
	PC-DT3157		完売しました。		15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3158				15型TFTカラー、640x480~1024x768ドット、省電力対応			
	PC-DT3171		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		17型TFTカラー、640x480~1280x1024ドット、省電力対応			
外付け装置								
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR163-C100200				キャビネットタイプ、ディスク搭載なし ミニディスク(70,110,270x75mm装置接続用)付き フラッシュタイプ、4U、ディスク搭載なし			
	GHORR163-R100200				ミニディスク(70,110,270x75mm装置接続用)付き フラッシュタイプ、2台目増設用、ディスク搭載なし			
	GHORR163-R200200				ミニディスク(70,110,270x75mm装置接続用)付き キャビネットタイプ、ディスク搭載なし			
	GHORR163-C100300				ミニディスク(130x75mm装置接続用)付き フラッシュタイプ、4U、ディスク搭載なし			
	GHORR163-R100300				ミニディスク(130x75mm装置接続用)付き フラッシュタイプ、2台目増設用、ディスク搭載なし			
	GHORR163-R200300		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		ミニディスク(130x75mm装置接続用)付き xD付のシステム構成図参照願います。			
ディスクユニットセット	GHORR164-xxxxxxx				キャビネットタイプ、ディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GHORA163-C108001				フラッシュタイプ、4U、ディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GHORA163-R108001				フラッシュタイプ、2台目増設用、ディスク搭載なし、Ultra320 SCSI対応品			
	GHORA163-R208001				キャビネットタイプ、ディスク搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ディスク最大14台搭載可能			
	GHODK801-C000801				SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き			
	GHODK801-R000801				フラッシュタイプ、3U、ディスク搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、ディスク最大14台搭載可能			
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装			
	GH-SRL74102x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装x2			
	GH-SRL7410x		-	-	フラッシュタイプ、DLT8000、10連装、GH-SRL74101x増設用			
	GH-XFL7410x		-	-	キャビネットタイプ、DLT8000、10連装			
	GH-SRU71101x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装			
	GH-SRU71102x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装x2			
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU7110x		-	-	フラッシュタイプ、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			
	GH-XFU7110x		-	-	キャビネットタイプ、LTO、10連装			
	スイッチングHUB			完売しました。		8ポート(10Mbps/100Mbps)		
	GH-BH75001		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		8ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7516		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH75161		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		16ポート(10Mbps/100Mbps)			
ファイバチャネルスイッチ	GH-BH7618		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])			
	GH-BH7618T		完売しました。		16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
	GH-BH7524				24ポート(10Mbps/100Mbps)			
	GH-BH7626T				24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])			
	ポート拡張機構					8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPなし		
	HT-4990-SW3200				16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFP付き			
ショートウェブSFP					ショートウェブ SFP(4個)			
ポート拡張機構					ポート(1Gbps/2Gbps)拡張用(最大7ポート迄)			
HT-F4063-DFPE7								
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-02D1300				2.11TB、2ドライブ			
	GTODVDH0-03D1300				1.88TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-05D1300				3.29TB、4ドライブ			
	GTODVDH0-02D130A		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		2.11TB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-03D130A				1.88TB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130A				3.29TB、4ドライブ、両面媒体100枚付き			
	GTODVDH0-05D130F				3.29TB、4ドライブ、両面媒体350枚付き			
	GTODVDE0-02D1300				705GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-03D1300				470GB、4ドライブ			
	GTODVDE0-05D1300				940GB、2ドライブ			
	GTODVDE0-02D130A				705GB、2ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-03D130A				470GB、4ドライブ、片面媒体100枚付き			
	GTODVDE0-05D130A				940GB、2ドライブ、両面媒体100枚付き			
コンパクト ディスクアレイ装置(CR80)	GHOCR803-C100800		完売しました。		キャビネットタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR803-R100800		完売しました。		フラッシュタイプ、CR80(CR803)、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-C100800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-C102800				キャビネットタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-R100513				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、320GB/160GBx3			
	GHOCR804-R100800		・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。		フラッシュタイプ、CR80(CR804)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-R102514				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GB/160GBx3			
	GHOCR804-R102800				フラッシュタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし			
	GHOCR804-xAxxxxx		xD付のシステム構成図参照願います。		CR80(CR804)、筐体黒色カラー			
小型ディスクアレイ サブシステム	HT-4063-xxxxx		-	-	SANR1SE9500V			
ディスクアレイ サブシステム	A-65x2-x		-	-	SANR1SE9970V/9980V			

*3: ラックキャビネットへの搭載時にはラックキャビネット(16U)にのみ搭載可能

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9
外付け装置							
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA		完了しました。		最大LTOx8ドライブ 80巻		
	HT-4697-Lxx0xB		完了しました。		最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ 80巻 SCS1 I/F付		
	HT-4697-Lxx0xD				最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ 80巻 SCS1 I/F付		
大型テープライブラリ装置	HT-4697-Lxx0				最大LTOx20ドライブ 6780リット SCS1 I/F付		
	HT-4697-Lxx0A				最大LTOx20ドライブ 6780リット		
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20		完了しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1), 20巻		
	HT-F4697-LT1T40		完了しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1), 40巻		
	HT-F4697-LT1T80		完了しました。		LTOカートリッジ(Ultrium1), 80巻		
	HT-F4697-LT2T20				LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻		
	HT-F4697-LT2T40				LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻		
	HT-F4697-LT2T80				LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻		
				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			
ケーブル							
SCSIケーブル	GH-LA7301				DLT/LTOアダプター接続用, 3.0m		
	GH-LX7200				DVDドライブ装置接続用, 2.0m		
	GH-LA7580H				大型テープドライブ装置接続用, 10.0m, LVD		
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05				カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m		
	GH-LN7E10				カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m		
	GH-LN7E20				カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m		
	GH-LA7510				Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m		
	GH-LA7603				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m		
	GH-LA7610				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m		
	HT-F4063-KC5M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m		
	HT-F4063-KC10M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m		
	HT-F4063-KC20M				2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m		
	HT-F4063-KB5M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m		
	HT-F4063-KB10M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m		
	HT-F4063-KB20M				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m		
	HT-4990-CLF7529A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 2.0m		
	HT-4990-CLF7530A				2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 16.0m		
			・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				
メンテナンスケーブル	GH-LY7120				270-ディスクエJECT/リムーブメディアエJECT/CR80(CR803)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7140				270-CR80(CR804)間接続用, 2.0m		
	GH-LY7150				CR80(CR804)相互接続用, 2.0m		
システムアネット接続ケーブル	GH-LT7110				システムアネット接続用, 3.0m		
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220				コミュニケーションボード用, 3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230				コミュニケーションボード用, 3.0m		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100				UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張エネット接続用, 1.8m		
	GH-LU7200				UPS接続用, Windows2000, Linux用, 1.8m		
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用, 0.7m		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m		
PS2 KB / マウス / CRT ケーブル	GH-LVK7103				コンソール切替エネット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用, 3.0m		
無停電電源装置							
無停電電源装置	GH-SBU7150A				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7150S1				1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7140A		完了しました。		1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7140S1		完了しました。		1200VA/950W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7215A				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7215S1				1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7214A		完了しました。		1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7214S1		完了しました。		1200VA/950W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
	GH-SBU7131A				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き		
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition付き		
			・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。				
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ボード		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				UPSインタフェースボード拡張用ユニット ラックキャビネット搭載用金具付き		
PowerChute plus	GHS-VSUUP80				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81				無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9
ラック関連							
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)、フロントア(パネル)メイトタイプ)、ラックサイドパネル(2枚1組)のセット		
	GH-SRK7165						
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)		
ラックキャビネット	GH-RK7382				[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
	GH-RK7162				[受注生産]16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)		
ラックサイドパネル	GH-RS7385				38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7165				16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7381				[受注生産]38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
	GH-RS7160				[受注生産]16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用)、2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネルメイトタイプ		
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)、パネルメイトタイプ		
	GH-RD7381				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7160				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、アクリル窓		
	GH-RD7382				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェア		
	GH-RD7163				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用)、インナーウェア		
リアドア	GH-RD7166				16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161				[受注生産]16U用リアドア(HA8000専用ラック用)		
ブランクパネル	GH-RP7011				1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005				HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001				[受注生産]インナーウェアフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002				[受注生産]インナーウェアフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000				[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
ラック延長キット	GH-RJ7116				[受注生産]16U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用		
	GH-RJ7138				[受注生産]38U用ラック延長部材(HA8000専用ラック用)、外部筐体連動BOX搭載用		
ケーブル用アーム	GH-RJ7200	個別見積り	-	-	[受注生産]ラックキャビネットケーブル用アーム(HA8000専用ラック用)、PCIネットラックサポート用		
システムアラートユニット	GH-RT7100				システムアラートユニット		
K B マウス収納ユニット	GH-RK7001				キーボード、マウス収納ユニット		
HUB 収納ユニット	GH-RH7100	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			スイッチング HUB(GH-BH7516, GH-BH7618), Fibre Channel HUB(GH-CZ7501) 収納用		
	GH-RH7200				スイッチング HUB(PC-BH7500) 収納用		
	GH-RH7201				スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105				アクトレット 5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110				15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203)、液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A) 収納用ユニット		
	GH-RL7500	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157) 収納用ユニット		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7210	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット 付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-RLK7211	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8インチパネル切替ユニット付き		
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(8インチパネル切替ユニット 付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 1U		
	GH-SRLK7210	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			4インチパネル切替ユニット付き		
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ + キーボード + インテリジェントディスプレイ, 黒筐体, 1U		
	GH-SRLK72204				4インチパネル切替ユニット付き		
変換ブラケット	GH-AU7621				[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7382, GH-RK7162) 搭載用変換金具		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7043				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7043)、4インチ用, 2U		
	GH-SAT7044				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7083	・価格はHI-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044)、4インチ用, 黒筐体, 2U		
	GH-SAT7084				ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き		
ラックマウントキット	GH-AU7620				KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7083)、8インチ用, 2U		
270ラックマウントキット	GH-AU7512				キーボード/マウス収納ユニット付き		
270キャビネットキット	GH-AU7780				コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用		
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10				270キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット		
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900				270ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット		
					汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)		
					ラックキャビネットへの流通仕商品搭載用ネジ、ラック、フロントのセット		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 A9	270 B9
ラック関連							
RACK MOUNT KIT (他社製ラックキabin ネット搭載用)	GH-AU7776	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			270システム装置用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキabin ネット搭載用)		
	GH-AU7762				270システム装置用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキabin ネット搭載用)		
	GH-AU7511				270システム装置用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキット		
	GH-AU7661				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキットセット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキabin ネット搭載用)		
	GH-AU7651				液晶ディスプレイ収納ユニット用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキットセット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキabin ネット搭載用)		
	GH-AU7662				ディスクユニット用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社[旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックキabin ネット搭載用)		
	GH-AU7652				ディスクユニット用他社製ラックキabin ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000Vシリーズラックキabin ネット搭載用)		
その他							
コンソール切替ユニット (48" - 用)	GH-AT7043	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 48" - 用		
	GH-AT7044				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 48" - 用, 黒筐体		
コンソール切替ユニット (88" - 用)	GH-AT7083				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 88" - 用		
	GH-AT7084				KB/ワイドディスプレイ切替ユニット, 88" - 用, 黒筐体		
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット		

HA8000/HiCLUSTER

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔(株)標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 HiCLUSTER 750	
			維持保守	出張修理			
プロセッサ	GS-ECSPX2P4EDEX GS-ECSPX2P4ED GS-ECSPX2P8EDEX GS-ECSPX2P8ED	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Xeon(2.40BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
プロセッサ					Xeon(2.80BGHz)/FSB:533MHz/L2キャッシュ:512KB		
メモリーボード	GS-MJ7512MEX GS-MJ7512M GS-MJ701GMEX GS-MJ701GM GS-MJ702GMEX GS-MJ702GM GS-MJ702GMEX GS-MJ702GM GS-MJ704GMEX GS-MJ704GM	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
メモリーボード					1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
		完売しました。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
		・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
					4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM		
拡張ボード	GS-CA7250EX GS-CA7250	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,1チャネル,PCI		
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CS7253EX GS-CS7253				Ultra160 SCSI,1チャネル,PCI		
SCSIボード	GS-CN7240EX GS-CN7240				100BASE-TX/10BASE-T,PCI:1-7サイズ		
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540 GS-CN7620EX GS-CN7620				1000BASE-T,PCI:1-7サイズ		
					1000BASE-SX,PCI:1-7サイズ		
Fibre Channel ボード	GS-CC7202EX GS-CC7202 GS-CC7211EX GS-CC7211				FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel : SFF		
					FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fibre Channel : SFF		
コミュニケーションボード	GS-CH7100EX GS-CH7100				HDL制御用		
SVPボードセット	GS-SCM7700QEX GS-SCM7700Q GS-SCM7710QEX GS-SCM7710Q				サーバスロット,PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPスロット 2つ 取り付け サーバスロット,PCI:1-7サイズ 電源ユニット + SVPスロット 2つ 取り付け + 外部筐体運動機能付き		
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GS-UH736JEX GS-UH736JRX GS-UH736J GS-UH773JEX GS-UH773JRX GS-UH773J GS-UH7146JEX GS-UH7146JRX GS-UH7146J	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min		
					Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min		
					Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7070EX GS-UV7070				ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB		
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5641EX GS-SUM5641				Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換ヘッド付き		
内蔵D A T (DDS-4)	GS-SUD7402QFYEX GS-SUD7402QFY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUD7402QDYEX GS-SUD7402QDY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD7402QYEX GS-SUD7402QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFYEX GS-SUD7402XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402LYEX GS-SUD7402LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) メディア(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402QFEX GS-SUD7402QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402QDEX GS-SUD7402QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402QEX GS-SUD7402Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFEX GS-SUD7402XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDEX GS-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XEX GS-SUD7402X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7402EX GS-UD7402	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750	
			維持保守	出張修理			
システム装置内蔵デバイス							
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400XDEX GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XEX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
	内蔵 A I T (AIT-2)						
	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500AQDEX GS-SUS7500AQD				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500AQEX GS-SUS7500AQ				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-US7500AEX GS-US7500A				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(SDX2-50C)x5巻付き			
GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GS-US7500EX GS-US7500	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)			
内蔵 L T O							
GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M)ﾄ ｽﾀﾞｲﾌﾞ(LTOU1/100)x5巻付き		

分類	形名	希望小売価格 〔特〕は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
システム装置内蔵デバイス						
内蔵 LTO						
	GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7101XDEX GS-SUU7101XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-UU7101EX GS-UU7101				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB、N-7J4ト)	
	GS-SUU7102QFYEX GS-SUU7102QFY	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102QDYEX GS-SUU7102QDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102QYEX GS-SUU7102QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102XFYEX GS-SUU7102XFY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102XDYEX GS-SUU7102XDY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102XYEX GS-SUU7102XY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102LYEX GS-SUU7102LY	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102KYEX GS-SUU7102KY	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-SUU7102YEX GS-SUU7102Y				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GS-SUU7102QFEX GS-SUU7102QF	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102QDEX GS-SUU7102QD		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7102QEX GS-SUU7102Q				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102XFEX GS-SUU7102XF	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7102XDEX GS-SUU7102XD	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7102XEX GS-SUU7102X	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7102LXEX GS-SUU7102LX	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7102KEX GS-SUU7102K	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GS-SUU7102EX GS-SUU7102				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	
	GS-SUU7200QFYEX GS-SUU7200QFY	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7200QDYEX GS-SUU7200QDY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GS-SUU7200QYEX GS-SUU7200QY				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7200LYEX GS-SUU7200LY	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200YEX GS-SUU7200Y		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き			
	GS-SUU7200QFEX GS-SUU7200QF				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GS-SUU7200QDEX GS-SUU7200QD				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUU7200QEX GS-SUU7200Q				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GS-SUU7200LEX GS-SUU7200L				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GS-SUU7200EX GS-SUU7200				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル	
電源ユニット						
電源ユニット						
	GS-BP2210EX GS-BP2210	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			冗長化電源	
ディスプレイ装置						
ディスプレイ装置						
	PC-DC5203	完売しました。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DC5203A	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DC7104	完売しました。			17型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DC3623	完売しました。			22型ｶﾞｰﾏﾙｽﾀｰﾌﾟ,640x480 ~ 2048x1536ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
液晶ディスプレイ装置						
	PC-DT3155A	完売しました。			15型ｽ-ﾊﾞｰｼﾞｭｱｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DT3156	完売しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DT3157	完売しました。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DT3158	・価格はHi-30INTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1024x768ﾄﾞｯﾄ,省電力対応	
	PC-DT3171		17型TFTｶﾞｰ,640x480 ~ 1280x1024ﾄﾞｯﾄ,省電力対応			

分類	形名	希望小売価格 [(株)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 HiCLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
外付け装置						
バックアップキャビネット セット	GS0BS201-R100200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	バックアップ用キャビネット SCSIケーブル、バックアップユニット、バックアップケーブル付き	
	GS0BS201-R200200		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR163-R100200		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH0RR163-R200200		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH0RR163-R100300		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH0RR163-R200300		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
ディスクユニットセット	GH0RA163-R108001		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH0RA163-R208001		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101x		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH-SRL74102x		-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き	
	GH-SRL7410x	-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き		
	GH-SRU71101x	-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き		
	GH-SRU71102x	-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き		
	GH-SRU7110x	-	-	バックアップ用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル、バックアップケーブル付き		
	スワッチングHUB	PC-BH7500	完了しました。	-	8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75001	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	8ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH7516	完了しました。	-	-	16ポート(10Mbps/100Mbps)	
	GH-BH75161	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	16ポート(10Mbps/100Mbps)	
GH-BH7618	完了しました。	-	-	16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-SX])		
GH-BH7618T	完了しました。	-	-	16ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
GH-BH7524	完了しました。	-	-	24ポート(10Mbps/100Mbps)		
GH-BH7626T		-	-	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])		
ファイバチャネルスイッチ	HT-4990-SW3200	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPなし	
	HT-4990-SW3802		-	-	16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFP付き	
ショートウェーブSFP	HT-F4990-SFPS				ショートウェーブ SFP(4個)	
ポート拡張機構	HT-F4063-DFPE7				ポート拡張機構(最大7ポート拡張)	
コンパクトディスクアレイ装置	GH0CR804-xxxxxxx	-	-	-	CR80(CR804)	
小型ディスクアレイサブシステム	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRI SE9500V	
ディスクアレイサブシステム	A-65x2-x	-	-	-	SANRI SE9970V/9980V	
LTOライブラリ装置	HT-4697-Lxx0xA	完了しました。	-	-	最大LTOx8ドライブ、80巻	
	HT-4697-Lxx0xB	完了しました。	-	-	最大LTO(Ultrium1)x8ドライブ、80巻、SCSI I/F付	
	HT-4697-Lxx0xD	完了しました。	-	-	最大LTO(Ultrium2)x8ドライブ、80巻、SCSI I/F付	
LTOカートリッジ	HT-F4697-LT1T20	完了しました。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1), 20巻	
	HT-F4697-LT1T40	完了しました。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1), 40巻	
	HT-F4697-LT1T80	完了しました。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium1), 80巻	
	HT-F4697-LT2T20	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2), 20巻	
	HT-F4697-LT2T40		-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2), 40巻	
	HT-F4697-LT2T80		-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	
			-	-	LTOカートリッジ(Ultrium2), 80巻	
ケーブル						
SCSIケーブル	GH-LA7301	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	-	-	DLT/LTOチェンジャー接続用, 3.0m	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05		-	-	カテゴリ5E100BASE-TXケーブル, 5m	
	GH-LN7E10		-	-	カテゴリ5E100BASE-TXケーブル, 10m	
	GH-LN7E20		-	-	カテゴリ5E100BASE-TXケーブル, 20m	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505		-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m	
	GH-LA7510		-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m	
	GH-LA7603		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m	
	GH-LA7610		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC5M		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KC10M		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KC20M		-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m	
	HT-F4063-KB5M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m	
	HT-F4063-KB10M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m	
	HT-F4063-KB20M		-	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m	
HT-4990-CLF7529A	-		-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 2.0m		
HT-4990-CLF7530A	-		-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 16.0m		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120		-	-	ディスクユニット/リムーバブルデバイスユニット/CR80(CR803)相互接続用, 2.0m	
	GH-LY7140		-	-	HiCLUSTER750-ディスクユニット/リムーバブルデバイスユニット/CR80(CR803)間接続用, 2.0m	
	GH-LY7150		-	-	HiCLUSTER750-CR80(CR804)間接続用, 2.0m	
システムポート接続ケーブル	GH-LT7110		-	-	システムポート接続用, 3.0m	
Vインタフェースケーブル	GH-LM1220	-	-	コミュニケーションボード用, 3.0m		
Xインタフェースケーブル	GH-LM1230	-	-	コミュニケーションボード用, 3.0m		

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置 HiCLUSTER 750
			維持保守	出張修理		
ケーブル						
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			UPS 1/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	
	GH-LU7200				UPS接続用,Windows2000,Linux用,1.8m	
ディスプレイ延長ケーブル	GH-LV7300				ディスプレイケーブル延長用,0.7m	
キーボードマウス延長ケーブル	GH-LK7300				キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	
PS2KB/マウス/CRTケーブル	GH-LVK7103			コネクタ切替ユニット(GH-AT7043, GH-AT7083)接続用,3.0m		
無停電電源装置						
無停電電源装置	GH-SBU7131A	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000,Linux用,1.8m)付き	
	GH-SBU7131S1				2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m),PowerChute Business Edition付き	
UPSインタフェース拡張ボード	GH-BUA700				UPSインタフェースボード拡張用ユニット ラックケーブル搭載用金具付き	
UPS拡張ユニット	GH-BUA780				無停電電源装置管理ソフトウェア(v5.231J) UPS接続ケーブル付き	
PowerChute plus	GHS-VSUUP80			無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP81			無停電電源装置管理ソフトウェア UPS接続ケーブル付き		
ラック関連						
ラックキャビネットセット	GH-SRK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
	GH-SRK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	
ラックキャビネット	GH-RK7385				38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7165				16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	
	GH-RK7382	[受注生産]38Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)				
ラックサイドパネル	GH-RS7385			38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7165			16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組		
	GH-RS7381			[受注生産]38U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組		
フロントドア	GH-RD7385	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用),ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7165				16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用),ハッチングメタルタイプ	
	GH-RD7381				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用),アクリル窓	
	GH-RD7160				[受注生産]16U用フロントア(HA8000専用ラック用),アクリル窓	
	GH-RD7382				[受注生産]38U用フロントア(HA8000専用ラック用),インジケータ	
リアドア	GH-RD7166			16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック用)		
	GH-RD7161			[受注生産]16U用リアア(HA8000専用ラック用)		
ブラックパネル	GH-RP7011			1U用		
ラック連結キット	GH-RJ7005			HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)		
	GH-RJ7001			[受注生産]インジケータフロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U)		
	GH-RJ7002			[受注生産]インジケータフロントア付きHA8000専用ラック連結用(16U)		
	GH-RJ7000			[受注生産]アクリル窓フロントア付きHA8000専用ラック連結用(38U/16U共用)		
システムアラートユニット	GH-RT7100			システムアラートユニット		
KBマウス収納ユニット	GH-RK7001			キーボード,マウス収納用ユニット		
HUB収納ユニット	GH-RH7100			スイッチングHUB(GH-BH7516, GH-BH7618),Fibre Channel HUB(GH-CZ7501)収納用		
	GH-RH7200			スイッチングHUB(PC-BH7500)収納用		
	GH-RH7201			スイッチングHUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用		
コンセントボックスユニット	GH-AG7105			アプレット5口		
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7110			15型ディスプレイ装置(PC-DC5202, PC-DC5203), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)収納用ユニット		
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	完売しました。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)収納用ユニット	
	GH-RL7500	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)収納用ユニット	
ディスプレイ/キーボードユニット(1U)	GH-RLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	
	GH-RLK7210	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	
	GH-RLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,黒筐体,1U	
ディスプレイ/キーボードユニット(8インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-RLK7201	完売しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	
	GH-RLK7211	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			8インチコネクタ切替ユニット付き	
	GH-RLK7221				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8インチコネクタ切替ユニット付き	
ディスプレイ/キーボードユニットセット(4インチコネクタ切替ユニット付き)	GH-SRLK7200	完売しました。			15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	
	GH-SRLK7210	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			4インチコネクタ切替ユニット付き	
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチコネクタ切替ユニット付き	
	GH-SRLK7220				15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,黒筐体,1U 4インチコネクタ切替ユニット付き	
GH-SRLK72204	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,黒筐体,1U 4インチコネクタ切替ユニット付き					
変換ブラケット	GH-AU7621			[受注生産]ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7382, GH-RK7162)搭載用変換金具		

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	システム装置 HiCLUSTER 750		
			維持保守	出張修理				
ラック関連								
コンソール切替 ユニットセット(4* -ト用)	GH-SAT7043	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット(GH-AT7043), 4* -ト用, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7044				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット(GH-AT7044), 4* -ト用, 黒筐体, 2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット付き			
コンソール切替 ユニットセット(8* -ト用)	GH-SAT7083				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット(GH-AT7083), 8* -ト用, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
	GH-SAT7084				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット(GH-AT7084), 8* -ト用, 黒筐体, 2U キーボード/マウス収納ユニット付き			
ラックマウントキット	GH-AU7620						コンソール切替ユニット(4* -ト用)ラックマウント搭載用	
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10						汎用ラックマウント搭載トレイ(固定金具付き)	
HA8000ラック用ネジ	GH-AR7900						ラックマウントキットへの流通対応品搭載用ネジ, ラックマウントのセット	
RACK MOUNT KIT (他社製ラックマウント ネット搭載用)	GH-AU7770						130mm装置用他社製ラックマウント ネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックマウント ネット搭載用)	
	GH-AU7661						液晶ディスプレイ レイ収納ユニット他他社製ラックマウント ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社 [旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックマウント ネット搭載用)	
	GH-AU7651						液晶ディスプレイ レイ収納ユニット他他社製ラックマウント ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000シリーズ ラックマウント ネット搭載用)	
	GH-AU7662			ディスプレイユニット他他社製ラックマウント ネット搭載用レール取付けキット (IBM社・HP社 [旧Compaq社]・Fujitsu社・NEC社製ラックマウント ネット搭載用)				
	GH-AU7652			ディスプレイユニット他他社製ラックマウント ネット搭載用レール取付けキット (HP社・日立製H9000シリーズ ラックマウント ネット搭載用)				
その他								
コンソール切替ユニット (4* -ト用)	GH-AT7043	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット, 4* -ト用			
	GH-AT7044				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット, 4* -ト用, 黒筐体			
コンソール切替ユニット (8* -ト用)	GH-AT7083				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット, 8* -ト用			
	GH-AT7084				KB/マウス/ディスプレイ レイ切替ユニット, 8* -ト用, 黒筐体			
ソフトウェアバック	GHS-SSPACK002	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			
	GHS-SSPACK001	完売しました。			BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + PowerChute Business Editionのセット			

バックアップキャビネット (G S O B S 2 0 2) へ搭載対応のデバイス形名は、
バックアップキャビネット (G S O B S 2 0 1) でサポートのデバイスとなります。

バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	バックアップ キャビネット GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵光磁気ディスク							
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-SUM5641EX GS-SUM5641				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 変換ソフト付き		
	GS-SUD74020FYEX GS-SUD74020FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD74020DYEX GS-SUD74020DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD74020YEX GS-SUD74020Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402XFYEX GS-SUD7402XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402XDYEX GS-SUD7402XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402XYEX GS-SUD7402XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402LYEX GS-SUD7402LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KYEX GS-SUD7402KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7402YEX GS-SUD7402Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GS-SUD7402FEX GS-SUD74020F	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402DEX GS-SUD74020D	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402EX GS-SUD74020	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402FEX GS-SUD7402XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7402DEX GS-SUD7402XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7402EX GS-SUD7402X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7402LEX GS-SUD7402L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7402KEX GS-SUD7402K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UD7402EX GS-UD7402	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	内蔵 D A T (DAT72)	GS-SUD77220FYEX GS-SUD77220FY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
GS-SUD77220DYEX GS-SUD77220DY					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD77220YEX GS-SUD77220Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUD7722XFYEX GS-SUD7722XFY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUD7722XDYEX GS-SUD7722XDY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD7722XYEX GS-SUD7722XY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUD7722LYEX GS-SUD7722LY					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUD7722KYEX GS-SUD7722KY		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUD7722YEX GS-SUD7722Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻付き		
GS-SUD7722FEX GS-SUD77220F					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUD7722DEX GS-SUD77220D					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD7722EX GS-SUD77220					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUD7722FEX GS-SUD7722XF		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUD7722DEX GS-SUD7722XD		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUD7722EX GS-SUD7722X		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUD7722LEX GS-SUD7722L					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUD7722KEX GS-SUD7722K		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-UD7722EX GS-UD7722					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)		
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)		GS-SUD74060FYEX GS-SUD74060FY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUD74060DYEX GS-SUD74060DY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GS-SUD74060YEX GS-SUD74060Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406XFYEX GS-SUD7406XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406XDYEX GS-SUD7406XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406XYEX GS-SUD7406XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406LYEX GS-SUD7406LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	バックアップ ソフト 製品名 GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-SUD7406KYEX GS-SUD7406KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUD7406YEX GS-SUD7406Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/150S)x10巻付き		
	GS-SUD7406QFEX GS-SUD7406QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406QDEX GS-SUD7406QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406QEX GS-SUD7406Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406XFEX GS-SUD7406XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7406DEX GS-SUD7406XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7406EX GS-SUD7406X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7406LEX GS-SUD7406L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7406KEX GS-SUD7406K GS-UD7406EX GS-UD7406	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装		
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)	GS-SUD7726QFYEX GS-SUD7726QFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7726QDYEX GS-SUD7726QDY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7726QYEX GS-SUD7726QY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7726LYEX GS-SUD7726LY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUD7726YEX GS-SUD7726Y				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞ ｲ7(HS-4/170S)x10巻付き		
	GS-SUD7726QFEX GS-SUD7726QF				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUD7726QDEX GS-SUD7726QD				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUD7726QEX GS-SUD7726Q				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUD7726LEX GS-SUD7726L				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-UD7726EX GS-UD7726				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装		
内蔵 D L T (DLT8000)	GS-SUL7400XDYEX GS-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400XYEX GS-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KYEX GS-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUL7400YEX GS-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(D88/1800)x5巻付き		
	GS-SUL7400DEX GS-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUL7400EX GS-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUL7400KEX GS-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-UL7400EX GS-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)		
	内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500AQFYEX GS-SUS7500AQFY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUS7500AQDYEX GS-SUS7500AQDY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GS-SUS7500AQYEX GS-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUS7500ALYEX GS-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUS7500AYEX GS-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞ ｲ7(SDX2-50C)x5巻付き		
GS-SUS7500AQFEX GS-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUS7500ALEX GS-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-US7500AEX GS-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	バックアップ ソフト 製品 番号 GS0BS201	
			維持保守	出張修理			
バックアップキャビネット内蔵デバイス							
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-SUS7500QFYEX GS-SUS7500QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDYEX GS-SUS7500QDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QYEX GS-SUS7500QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFYEX GS-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDYEX GS-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XYEX GS-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500LYEX GS-SUS7500LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KYEX GS-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-SUS7500YEX GS-SUS7500Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X77 (SDX2-50C)x5巻付き		
	GS-SUS7500QFEX GS-SUS7500QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500QDEX GS-SUS7500QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500QEX GS-SUS7500Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500XFEX GS-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GS-SUS7500XDEX GS-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GS-SUS7500XEX GS-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GS-SUS7500LEX GS-SUS7500L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GS-SUS7500KEX GS-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GS-US7500EX GS-US7500	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	内蔵 L T O	GS-SUU7101QFYEX GS-SUU7101QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GS-SUU7101QDYEX GS-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GS-SUU7101QYEX GS-SUU7101QY					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101XFYEX GS-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101XDYEX GS-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101XYEX GS-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101LYEX GS-SUU7101LY		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KYEX GS-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-SUU7101YEX GS-SUU7101Y					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) X77 (LTOU1/100)x5巻付き		
GS-SUU7101QFEX GS-SUU7101QF		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101QDEX GS-SUU7101QD					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101QEX GS-SUU7101Q					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101XFEX GS-SUU7101XF		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GS-SUU7101DEX GS-SUU7101XD		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GS-SUU7101XEX GS-SUU7101X		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GS-SUU7101LEX GS-SUU7101L		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GS-SUU7101KEX GS-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GS-UU7101EX GS-UU7101		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB,N-7M)		

分類	形名	希望小売価格 〔(特)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	バックアップ キャビネット GS0BS201									
			維持保守	出張修理											
バックアップキャビネット内蔵デバイス															
内蔵 LTO	GS-SUU7102BQFYEX GS-SUU7102BQFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き										
	GS-SUU7102BQDYEX GS-SUU7102BQDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き										
	GS-SUU7102BQYEX GS-SUU7102BQY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き										
	GS-SUU7102BXYEX GS-SUU7102BXY				完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き								
	GS-SUU7102BDYEX GS-SUU7102BDY				完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き								
	GS-SUU7102BXYEX GS-SUU7102BXY				完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き								
	GS-SUU7102BLYEX GS-SUU7102BLY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き								
	GS-SUU7102BKYEX GS-SUU7102BKY				完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き								
	GS-SUU7102BYEX GS-SUU7102BY				・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き							
	GS-SUU7102BQFEX GS-SUU7102BQF							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き							
	GS-SUU7102BQDEX GS-SUU7102BQD							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き							
	GS-SUU7102BQEX GS-SUU7102BQ							LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き							
	GS-SUU7102BFXEX GS-SUU7102BFX							完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き					
	GS-SUU7102BXDEX GS-SUU7102BXD							完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き					
	GS-SUU7102BXXEX GS-SUU7102BXX							完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き					
	GS-SUU7102BLEX GS-SUU7102BL							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き					
	GS-SUU7102BKEX GS-SUU7102BK							完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き					
	GS-SUU7102BEX GS-SUU7102B							・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き				
	GS-SUU7200BQFYEX GS-SUU7200BQFY										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7200BQDYEX GS-SUU7200BQDY										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7200BQYEX GS-SUU7200BQY										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7200BLYEX GS-SUU7200BLY										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUU7200BYEX GS-SUU7200BY										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き				
	GS-SUU7200BQFEX GS-SUU7200BQF										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き				
	GS-SUU7200BQDEX GS-SUU7200BQD										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き				
	GS-SUU7200BQEX GS-SUU7200BQ										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き				
	GS-SUU7200BLEX GS-SUU7200BL										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き				
	GS-SUU7200BEX GS-SUU7200B										LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル				
	セキュリティーカバー										GH-AU7221EX GH-AU7221			バックアップキャビネット用カバー(鍵付き)	*1

*1 : バックアップキャビネット(GS0BS201-C100200)への搭載のみサポート

リムーバブルデバイスユニット (GHORR164) へ搭載対応のデバイス形名は、
リムーバブルデバイスユニット (GHORR163) でサポートのデバイスとなります。

リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	リムーバブルデバイス ユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス							
内蔵光磁気ディスク							
内蔵D A T (DDS-4)	GH-SUM5641EX GH-SUM5641				Fast SCSI-2, 640MB 取付金具 + 交換ソフト付き		
	GH-SUD74020FYEX GH-SUD74020FY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。	完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD74020DYEX GH-SUD74020DY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD74020YEX GH-SUD74020Y		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402XFYEX GH-SUD7402XFY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7402XDYEX GH-SUD7402XDY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402XYEX GH-SUD7402XY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402LYEX GH-SUD7402LY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KYEX GH-SUD7402KY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUD7402YEX GH-SUD7402Y		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x5巻付き		
	GH-SUD7402FEX GH-SUD7402F		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7402DEX GH-SUD7402D		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402EX GH-SUD7402E		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402FEX GH-SUD7402XF		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7402DEX GH-SUD7402XD		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7402EX GH-SUD7402E		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7402LEX GH-SUD7402L		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUD7402KEX GH-SUD7402K		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-UD7402EX GH-UD7402		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB)		
	内蔵D A T (DAT72)	GH-SUD77220FYEX GH-SUD77220FY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
GH-SUD77220DYEX GH-SUD77220DY		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUD77220YEX GH-SUD77220Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUD7722XFYEX GH-SUD7722XFY			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUD7722XDYEX GH-SUD7722XDY			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUD7722XYEX GH-SUD7722XY			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUD7722LYEX GH-SUD7722LY		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUD7722KYEX GH-SUD7722KY			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUD7722YEX GH-SUD7722Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/170S)x5巻付き		
GH-SUD7722FEX GH-SUD7722F		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUD7722DEX GH-SUD7722D					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUD7722EX GH-SUD7722E					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUD7722FEX GH-SUD7722XF			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUD7722DEX GH-SUD7722XD			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUD7722EX GH-SUD7722E			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUD7722LEX GH-SUD7722L		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUD7722KEX GH-SUD7722K			完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-UD7722EX GH-UD7722		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)		
内蔵D A Tチェンジャー (DDS-4)		GH-SUD74060FYEX GH-SUD74060FY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GH-SUD74060DYEX GH-SUD74060DY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD74060YEX GH-SUD74060Y		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7406XFYEX GH-SUD7406XFY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUD7406XDYEX GH-SUD7406XDY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUD7406XYEX GH-SUD7406XY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUD7406LYEX GH-SUD7406LY		完了しました。		Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾀﾞｲﾌﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		

分類	形名	希望小売価格 〔税別標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	U4-HP/サーバ ユニット GHORR163
			維持保守	出張修理		
リム-ダブルデバイスユニット 内蔵D A Tチェンジャー (DDS-4)	GH-SUD7406KYEX GH-SUD7406KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUD7406YEX GH-SUD7406Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/150S)x10巻付き	
	GH-SUD7406QFEX GH-SUD7406QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7406QDEX GH-SUD7406QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7406QEX GH-SUD7406Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
	GH-SUD7406XFEX GH-SUD7406XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUD7406DEX GH-SUD7406XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUD7406EX GH-SUD7406X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GH-SUD7406LEX GH-SUD7406L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUD7406KEX GH-SUD7406K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UD7406EX GH-UD7406	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DDS4対応(非圧縮/圧縮:20GB/40GB), 6連装	
	内蔵D A Tチェンジャー (DAT72)	GH-SUD7726QFYEX GH-SUD7726QFY				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
GH-SUD7726QDYEX GH-SUD7726QDY					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GH-SUD7726QYEX GH-SUD7726QY					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
GH-SUD7726LYEX GH-SUD7726LY					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
GH-SUD7726YEX GH-SUD7726Y					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ｽﾞﾞﾞﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	
GH-SUD7726QFEX GH-SUD7726QF					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
GH-SUD7726QDEX GH-SUD7726QD					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GH-SUD7726QEX GH-SUD7726Q					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
GH-SUD7726LEX GH-SUD7726L					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
GH-UD7726EX GH-UD7726					Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	
内蔵D L T (DLT8000)	GH-SUL7400XDYEX GH-SUL7400XDY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUL7400XYEX GH-SUL7400XY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(D88/1800)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GH-SUL7400KYEX GH-SUL7400KY	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(D88/1800)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUL7400YEX GH-SUL7400Y	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(D88/1800)x5巻付き	
	GH-SUL7400DEX GH-SUL7400XD	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUL7400EX GH-SUL7400X	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き	
	GH-SUL7400KEX GH-SUL7400K	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-UL7400EX GH-UL7400	完売しました。			DLT8000, Fast/Wide SCSI-2(非圧縮/圧縮:40GB/80GB)	
	内蔵A I T (AIT-2)	GH-SUS7500AQFYEX GH-SUS7500AQFY				Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き
GH-SUS7500AQDYEX GH-SUS7500AQDY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GH-SUS7500AQYEX GH-SUS7500AQY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
GH-SUS7500ALYEX GH-SUS7500ALY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
GH-SUS7500AYEX GH-SUS7500AY					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾞﾞﾞﾞ(SDX2-50C)x5巻付き	
GH-SUS7500AQFEX GH-SUS7500AQF					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
GH-SUS7500AQDEX GH-SUS7500AQD					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
GH-SUS7500AQEX GH-SUS7500AQ					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
GH-SUS7500ALEX GH-SUS7500AL					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
GH-US7500AEX GH-US7500A					Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概 略 仕 様	U-IT 対応 ユニット GHORR163	
			維持保守	出張修理			
リムーバブルデバイスユニット 内蔵 A I T (AIT-2)	GH-SUS7500QFYEX GH-SUS7500QFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUS7500QDYEX GH-SUS7500QDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500QYEX GH-SUS7500QY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUS7500XFYEX GH-SUS7500XFY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUS7500XDYEX GH-SUS7500XDY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500XYEX GH-SUS7500XY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUS7500LYEX GH-SUS7500LY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUS7500KYEX GH-SUS7500KY	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SUS7500YEX GH-SUS7500Y	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) X7 47(SDX2-50C)x5巻付き		
	GH-SUS7500QFEX GH-SUS7500QF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUS7500QDEX GH-SUS7500QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500QEX GH-SUS7500Q	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SUS7500XFEX GH-SUS7500XF	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SUS7500XDEX GH-SUS7500XD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SUS7500XEX GH-SUS7500X	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SUS7500LEX GH-SUS7500L	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SUS7500KEX GH-SUS7500K	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-US7500EX GH-US7500	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)		
	内蔵 L T O	GH-SUU7101QFYEX GH-SUU7101QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
		GH-SUU7101QDYEX GH-SUU7101QDY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
		GH-SUU7101QYEX GH-SUU7101QY				LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き	
GH-SUU7101XFYEX GH-SUU7101XFY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUU7101XDYEX GH-SUU7101XDY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUU7101XYEX GH-SUU7101XY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUU7101LYEX GH-SUU7101LY		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUU7101KYEX GH-SUU7101KY		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SUU7101YEX GH-SUU7101Y		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) X7 47(LTOU1/100)x5巻付き		
GH-SUU7101QFEX GH-SUU7101QF					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUU7101QDEX GH-SUU7101QD					LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUU7101QEX GH-SUU7101Q		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
GH-SUU7101XFEX GH-SUU7101XF		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
GH-SUU7101DEX GH-SUU7101XD		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
GH-SUU7101EX GH-SUU7101X		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SUU7101LEX GH-SUU7101L		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
GH-SUU7101KEX GH-SUU7101K		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-UU7101EX GH-UU7101		・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB, N-7M1)		

分類	形名	希望小売価格 〔(株)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	ハードウェア ユニット GHORR163
			維持保守	出張修理		
リムーバブルデバイスユニット 内蔵LTO	内蔵デバイス					
	GH-SUU7102RQFYEX GH-SUU7102RQFY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7102RQDYEX GH-SUU7102RQDY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7102RQYEX GH-SUU7102RQY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7102RFXEX GH-SUU7102RFX		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7102RDXEX GH-SUU7102RDX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU7102RXYEX GH-SUU7102RXY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7102RLYEX GH-SUU7102RLY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUU7102RKYEX GH-SUU7102RKY		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SUU7102RYEX GH-SUU7102RY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x5巻付き	
	GH-SUU7102RQFEX GH-SUU7102RQF		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7102RQDEX GH-SUU7102RQD	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU7102RQEX GH-SUU7102RQ		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7102RFXEX GH-SUU7102RFX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7102RDXEX GH-SUU7102RDX		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7102RXXEX GH-SUU7102RXX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7102RLEX GH-SUU7102RL		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUU7102RKEX GH-SUU7102RK	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き	
	GH-SUU7102REX GH-SUU7102R		LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き			
	GH-SUU7200RQFYEX GH-SUU7200RQFY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7200RQDYEX GH-SUU7200RQDY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SUU7200RQYEX GH-SUU7200RQY	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	
	GH-SUU7200RLYEX GH-SUU7200RLY		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SUU7200RYEX GH-SUU7200RY	・価格はHJ-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB) 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x5巻付き	
	GH-SUU7200RQFEX GH-SUU7200RQF		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7200RQDEX GH-SUU7200RQD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き	
	GH-SUU7200RQEX GH-SUU7200RQ		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SUU7200RLEX GH-SUU7200RL	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き	
	GH-SUU7200REX GH-SUU7200R		LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB)、内蔵SCSI(LVD)ケーブル			
セキュリティーカバー	GH-AU7221EX GH-AU7221				ハードウェアユニットセキュリティ用加 - (鍵付き)	*6

*6 : リムーバブルデバイスユニット (GHORR163-C100200)への搭載のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (税別標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	DLT/LTOチェンジャー ラックアウト ケーブル		
			維持保守	出張修理		ケーブル	ネット	
外付け装置								
DLTチェンジャー ユニットセット	GH-SRL74101XDY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74101XY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74101KY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL74101Y	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL74101XD	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74101X	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74101K	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL74101	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装			
	GH-SRL74102XDY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74102XY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74102Y	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x20巻付き			
	GH-SRL74102XD	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL74102X	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL74102	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装x2			
DLTチェンジャーセット	GH-SRL7410XDY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL7410XY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7410KY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL7410Y	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SRL7410XD	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRL7410X	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRL7410K	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRL7410	完売しました。			ラックアウトタイプ ,DLT8000,10連装,GH-SRL74101x増設用			
	GH-SFL7410XDY	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SFL7410XY	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SFL7410KY	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SFL7410Y	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(D88/1800)x10巻付き			
	GH-SFL7410XD	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SFL7410X	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
GH-SFL7410K	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き				
GH-FL7410	完売しました。			ｷｬﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ ,DLT8000,10連装				
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71101QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101QDY				ラックアウトタイプ ,LTO,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101QY				ラックアウトタイプ ,LTO,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101XFY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101XDY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装,ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101XY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101LY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SRU71101KY	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
	GH-SRU71101Y				ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 ｽﾀﾝﾀﾞｰｲﾌﾞ(LTOU1/100)x10巻付き			
	GH-SRU71101QF	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101QD				ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101Q				ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101XF	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き			
	GH-SRU71101XD	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き			
	GH-SRU71101X	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き			
	GH-SRU71101L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き			
	GH-SRU71101K	完売しました。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き			
GH-SRU71101	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			ラックアウトタイプ ,LTO,10連装				

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	DLT/LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理		ラックマウント モデル	キャビネット モデル
外付け装置							
LTOチェンジャー ユニットセット	GH-SRU71102QFY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71102QDY				フロッピーディスク、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102QY				フロッピーディスク、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XFY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71102XDY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102XY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102Y	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x20巻付き		
	GH-SRU71102QF				フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71102QD				フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102Q				フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU71102XF	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71102XD	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71102X	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
GH-SRU71102				フロッピーディスク、LTO、10連装x2			
LTOチェンジャーセット	GH-SRU71100FY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU71100DY				フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU71100Y				フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110XFY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU7110XDY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110XY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110LY	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SRU7110KY	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SRU7110Y	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝ(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SRU7110QF				フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU7110QD				フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110Q				フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110XF	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SRU7110XD	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SRU7110X	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SRU7110L	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SRU7110K	完売しました。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-SRU7110	・価格はH1-JOINTにて確認願います。又、在庫 状況は弊社営業まで問合せ願います。			フロッピーディスク、LTO、10連装、GH-SRU71101x増設用			

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	DLT/LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理		ラックマウント モデル	キックネット モデル
外付け装置							
LTOチェンジャーセット	GH-SFU7110QFY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装、X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110QDY				キレ ネットタイプ、LTO、10連装、X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110QY				キレ ネットタイプ、LTO、10連装、X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110XFY	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装、X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110XDY	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装、X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110XY	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110LY	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SFU7110KY	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 X7 イア(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
	GH-SFU7110Y	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 X7 イア(LTOU1/100)x10巻付き		
	GH-SFU7110QF				キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110QD				キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110Q				キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110XF	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		
	GH-SFU7110XD	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option付き		
	GH-SFU7110X	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き		
	GH-SFU7110L	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1付き		
	GH-SFU7110K	完売しました。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0付き		
GH-FU7110	・価格はH-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			キレ ネットタイプ、LTO、10連装			

ディスクユニット(DK801)へ搭載対応のHDD形名は、xDMモデルのシステム構成図を参照願います。

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	ディスクユニットセット		
			維持保守	出張修理		GHORA	163	
ディスクユニット内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク								
	GH-UH718JEX GH-UH718JRX GH-UH718J	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			Ultra320 SCSI,18GB,10000r/min			
	GH-UH736JEX GH-UH736JRX GH-UH736J		Ultra320 SCSI,36GB,10000r/min					
	GH-UH773JEX GH-UH773JRX GH-UH773J		Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min					
	GH-UH7146JEX GH-UH7146JRX GH-UH7146J		Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min					
	GH-UH736MEX GH-UH736MRX GH-UH736M		Ultra320 SCSI,36GB,15000r/min					
	GH-UH773MEX GH-UH773MRX GH-UH773M		Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min					
電源ユニット						冗長化電源,ディスクユニット用		
	GH-BP2127EX GH-BP2127							

コネクタディスクレイ装置(CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	コネクタディスクレイ装置		
			維持保守	出張修理		CR803	CR804	
拡張ボード								
ディスクアレイ コントローラボード		GH-CA7502EX GH-CA7502			増設用ディスクアレイコントローラボード,CR80(CR803)用			
内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク								
	GH-UH736KEX GH-UH736KRX GH-UH736K	・価格はHi-JOINTにて確認願います。又、在庫状況は弊社営業まで問合せ願います。			FC-AL,36GB,10000r/min,CR80(CR803)用			
	GH-UH773KEX GH-UH773KRX GH-UH773K		FC-AL,73GB,10000r/min,CR80(CR803)用					
	GH-UH7146KEX GH-UH7146KRX GH-UH7146K		FC-AL,146GB,10000r/min,CR80(CR803)用					
	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N		Serial ATA,160GB,7200r/min,CR80(CR804)用					
ハードディスク用キット						36GB/73GB/146GB用ディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR803)用		
	GH-ES7215EX GH-ES7215 GH-ES7315EX GH-ES7315					160GB用ディスク(5台まで)内蔵用,CR80(CR804)用		
電源ユニット								
電源ユニット		GH-BP2161EX GH-BP2161			冗長化電源,CR80(CR803,CR804)用			
外付け装置								
カスケード増設筐体		GHOCR803-R125807			カスケード増設用筐体			
SFPコネクタ[光]		GH-CZ7530EX GH-CZ7530 GH-CZ7531EX GH-CZ7531			Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR803)用 Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用,CR80(CR804)用			
ケーブル								
Fibre Channel ケーブル		GH-LA7603 GH-LA7610			2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m 2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m			
メンテナンスケーブル		GH-LY7120 GH-LY7140 GH-LY7150			ディスクユニット/リム-ループディスク/CR80(CR803)相互接続用,2.0m 130,CR80(CR804)-ディスクユニット/リム-ループディスク/CR80(CR803)間接続用,2.0m 130,CR80(CR804)-CR80(CR804)間接続用,2.0m			
ソフトウェア								
PATHpilot		GHS-VSS7B050			バス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003は未対応)			
RoseRP		GHS-VSS7B052			バス二重化ソフトウェア(Windows Server 2003対応)			
INSTANT COPY		GHS-SVSS7B080			インスタントコピーソフトウェア			
REMOTE MIRRORING		GHS-SVSS7B081			リモートミラー用ソフトウェア			
Multi-path Fail-over Software		GHS-VSS7B051			二重化ソフトウェア			

筐体黒色ケーブルのCR80(CR804)[GHOCR804-xAxxxxx]のオプションは、xSFEケーブルのシステム構成図を参照願います。