

(2) HA8000/SS10 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]



HA8000/SS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/SS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] システム装置 機器仕様

モデル名			SS10 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル]		SS10 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]			
			RAID1 (3.5 型 SATA) 対応		ディスク (3.5 型 SATA) 対応			
筐体タイプ			タワータイプ					
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz)					
プロセッサ数 (コア数/スレッド数)			最小 1/最大 1 (Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2:4/4)					
			Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2: データ 4x32KB+命令 4x32KB					
			Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2: 4x256KB					
			Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2: 8MB					
キャッシュメモリー								
一次/1CPU								
二次/1CPU								
三次/1CPU								
チップセット			Intel 社製 C204					
メインバス (DMI) 周波数 *1			5GT/s					
メインメモリー			最小: 2GB/最大: 32GB					
容量			4					
			2GB (2GBx1), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2)					
			DDR3 1600 Unbuffered DIMM (ECC 付き)					
仕様			Emulex Pilot3 [オプション] / 32MB					
表示機能			アクセラレータ / VRAM					
表示解像度 (表示色) *2			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)					
ハードディスク			最大容量					
(本体内部蔵) *3			RAID 0		6TB (3TBx2) *4		—	
			RAID 1		3TB (3TBx2)		—	
			ディスク		—		5TB (2TB+3TB)	
			サポート HDD 容量		250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB (3.5 型)		250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB (3.5 型)	
			インタフェース		SATA		SATA	
			回転数		7200r/min		7200r/min	
			ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 非対応/ホットスワップ 非対応		—	
RAID コントローラ			コントローラ					
インタフェース			SATA					
チャネル数			2 チャネル (HDD1 台/チャネル)					
キャッシュ容量			—					
サポート RAID レベル			RAID 0, 1					
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA) x1 ドライブ (標準)					
拡張ベイ			3.5 型 (HDD 専用)		2		2	
3.5 型 (リムーバブルドライブ専用)			1		1		1	
			1		1		1	
5 型 (DVD-ROM 専用)			1		1		1	
PCI スロット			PCI Express 3.0 (x16) (LowProfile) x1, PCI Express 3.0 (x4) (LowProfile) x2, 32bit/33MHz (5V キー) (LowProfile) x1 [拡張カード搭載非対応]					
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (2 ホットキーボード/マウスにて占有)] *5					
LAN			コントローラ		Broadcom 社製 BCM5718x1 [オプション/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [ベースバンド管理モジュール専用]			
			インタフェース		1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースバンド管理モジュール専用]			
			Wake On LAN 機能		Wake On LAN *6			
外形寸法			93 (W) x387 (D) x363 (H) mm [突起物, 突起物, ステップ等含まず]					
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 8.6kg (9.7kg)		約 8.2kg (9.7kg)			
電源			電圧		AC100V ± 10% 50/60Hz			
電源コードプラグ形状 (本数)			電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)			
			冗長化電源		—			
冗長 FAN			—					
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			78W/114W		78W/114W			
最大消費電流			1.4A		1.4A			
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示			区分		I		I	
エネルギー消費効率 *8			Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220v2: 0.29					
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 42dB 以下 *10					
インストール OS			Windows Server 2012 Standard 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11					
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS					
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サードパーティ管理ツール], MegaRAID Storage Manager (Windows/Linux 版) [ディスクレイ管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], OS インストールツール (Windows 版), フォームウェアアップデートツール, ディスクレイ管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]					
主な添付品			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, Server Navigator, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式 4-ボタン, USB)					

- *1: Direct Media Interface の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色は異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
 *5: 全ての USB 機器の接続を保障するものではありません。
 *6: オンボード LAN1 のみ Wake on LAN サポートです。(オンボード LAN2 および増設オプション LAN ボードは非対応)
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面

<SS10EL2, FL2 対応モデル>



【フロントベゼルを外した状態】

A : エアダクト

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

D : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E : ACCESS ランプ (緑)

点灯のしかたにより内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : ステータスランプ (緑/橙)

システム装置が正常に動作している場合、緑点灯します。ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に橙点灯または橙点滅します。

G : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

H : スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

J : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


K : 拡張ストレージベイ (3.5 型:リムーバブルディスク用)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。内蔵ハードディスクを取り付けます。

O : 拡張ストレージベイ (3.5 型:HDD 用)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 背面

**A : 電源コネクタ****B : ディスプレイインタフェースコネクタ****C : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)****D : NMI スイッチ**

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : BMC リセットスイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

F : USB コネクタ (リア)

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。



7x24時間 (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑または橙)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)*

1000BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*: 10BASE-T が AG 給電・30W 以内の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

H : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



7x24時間 (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑)

点灯: 1000BASE-TX で HUB とのリンクが確立


消灯: HUB とのリンクが未確立

I : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。

J : 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで、システム装置内部の部品の盗難を防止することができます。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-HGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-HGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-HGNNDNH	
OS なしモデル						GQAS12EL-HGNNDN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-HGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-HGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-HGNNDNH	
OS なしモデル						GQAS12FL-HGNNDN0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-GGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-GGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-GGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-GGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフトウェア SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-GGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-GGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-GGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-GGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-FGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-FGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-FGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-FGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフトウェア SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-FGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-FGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-FGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-FGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 [※] 16	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-QGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-QGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-QGNNDNH	
OS なしモデル						GQAS12EL-QGNNDN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) /タワータイプ


OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-QGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-QGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-QGNNDNH	
OS なしモデル						GQAS12FL-QGNNDN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-PGNNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-PGNNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-PGNNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-PGNNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフトウェア SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-PGNNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-PGNNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-PGNNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-PGNNNDN0			


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-MGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12EL-MGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-MGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-MGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフトウェア SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-MGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUS12FL-MGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-MGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-MGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------


*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (※2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 [※] 16	選択 (※3) (※16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速)	GQBS12EL-CGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUS12EL-CGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUS12EL-CGNNDNH	
OS なし [®] モデル						GQAS12EL-CGNNDN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (※2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (※3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速)	GQBS12FL-CGNNDN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUS12FL-CGNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUS12FL-CGNNDNH	
OS なし [®] モデル						GQAS12FL-CGNNDN0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-BGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUS12EL-BGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-BGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-BGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------


- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-BGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUS12FL-BGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-BGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-BGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7レインストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-AGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7レインストールモデル						GQUS12EL-AGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-AGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-AGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------


*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7レインストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-AGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7レインストールモデル						GQUS12FL-AGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-AGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-AGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12EL-UGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUS12EL-UGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12EL-UGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12EL-UGNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7'アップグレード'保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	Xeon E3-1220v2 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQBS12FL-UGNNDN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUS12FL-UGNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUS12FL-UGNNDNH			
OS なしモデル						GQAS12FL-UGNNDN0			


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7'アップグレード'保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



SS10 EL2
SS10 FL2

プロセッサ

※ HA8000/SS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1



プロセッサ
[Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM0)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ I P M I インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[2GB (2GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G3AEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)
(GQ-MJ702G3A) ¥9,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G3AEX) [カスタム] ¥18,000 (税別)
(GQ-MJ704G3A) ¥18,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G3AEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-MJ708G3A) ¥30,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G3AEX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-MJ716G3A) ¥100,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/SS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2、4へ実装します。(増設時はメモリスロット1、3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
2GB	③	①	④	②
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (2GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】


メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 2GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載


<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 EL2
SS10 FL2


拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



—拡張ボード搭載条件表—

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7724EX GQ-CN7724	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7724EX GQ-CN7724	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 EL2
SS10 FL2

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12

拡張ストレージ'ベ'イ(3.5型:HDD用) 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH72506SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH75007SEX) [カスタム] ¥30,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH75006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH710007SEX) [カスタム] ¥35,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH710006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH720007SEX) [カスタム] ¥64,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH720006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH730006SEX) [カスタム] ¥89,000(税別)

(a 2) 12

拡張ストレージ'ベ'イ(3.5型:HDD用) 2

(拡張ストレージ'ベ'イ(3.5型:HDD用) 1
と同一容量のハードディスクを選択
願います。)

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH72506SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH75007SEX) [カスタム] ¥30,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH75006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH710007SEX) [カスタム] ¥35,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH710006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH720007SEX) [カスタム] ¥64,000(税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH720006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5型〕
(GQ-UH730006SEX) [カスタム] ¥89,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 EL2
SS10 FL2

(a 1)

12

拡張ストレージベイト(3.5型:HDD用) 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007SEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007SEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006SEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007SEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006SEX) [カスタム] 完売しました。

(a 2)

12

拡張ストレージベイト(3.5型:HDD用) 2

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506SEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506S) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007SEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007S) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006SEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006S) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007SEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007S) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006SEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006S) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007SEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007S) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006SEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006S) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006SEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006S) ¥89,000 (税別)

(c)

12

拡張ストレージベイト(DVD-ROM専用)



内蔵DVD-ROM

〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

プロセッサ

メモリー

各種インタフェース

拡張ボード

内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 EL2
SS10 FL2

(f)

12 12

選択

拡張
ストレージ
ベイ
(3.5型:
9.6mm厚
対応用)

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA3CEX) [カスタム] ¥653,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA2CEX) [カスタム] ¥575,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA1CEX) [カスタム] ¥505,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVAFCEX) [カスタム] ¥433,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVADCEX) [カスタム] ¥355,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVADCEX) [カスタム] ¥285,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY3CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY2CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY1CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYFCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDCEX) [カスタム] 売完了
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVZACEX) [カスタム] ¥295,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVWACEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVO0CEX) [カスタム] ¥173,000 (税別)

・CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特別サービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでのセットとなります。

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA3BEX) [カスタム] ¥638,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA2BEX) [カスタム] ¥560,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVA1BEX) [カスタム] ¥490,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVAFBEX) [カスタム] ¥418,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVADBEX) [カスタム] ¥340,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVADBEX) [カスタム] ¥270,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY3BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY2BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY1BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYFBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDBEX) [カスタム] 売完了
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVZABEX) [カスタム] ¥280,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVWABEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVO0BEX) [カスタム] ¥158,000 (税別)

・CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特別サービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでのセットとなります。

システム装置

プロセッサ

メモリー

各種インタフェース

拡張ボード

内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、
・無停電源装置（タワータイプ用）等

SS10 EL2
SS10 FL2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72 / 3.5 型) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・タイプ (DDS テーピング HS-4/170S))x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV3AEX) [カスタム]	¥623,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV2AEX) [カスタム]	¥545,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV1AEX) [カスタム]	¥475,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVFAEX) [カスタム]	¥403,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVDAEX) [カスタム]	¥325,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVDAEX) [カスタム]	¥255,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVZAAEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVMAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV00AEX) [カスタム]	¥143,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスとは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでの特約となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72 / 3.5 型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・タイプ (DDS テーピング HS-4/170S))x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型]
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO3AEX) [カスタム]	¥593,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO2AEX) [カスタム]	¥515,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO1AEX) [カスタム]	¥445,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOFAEX) [カスタム]	¥373,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOZANEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOZANEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOANEX) [カスタム]	¥225,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOANEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYONEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOZANEX) [カスタム]	¥235,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOZANEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO00N) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AO00N) [カスタム]

・ CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスとは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでの特約となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーピング Maxell HS-4/170S	GQ-AY7DAT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥4,500 (税別)

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 EL2
SS10 FL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX (3.5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵RDX (RDX 3.5型, USB(2.0))
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000AFNEX) [カスタム] ¥280,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000ADNEX) [カスタム] ¥202,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000AONEX) [カスタム] ¥132,000(税別)
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server 3年-トサビス(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000AFNEX) [カスタム] ¥108,000(税別)
CA ARCserve D2D r16.5 for Windows Server Standard Edition 3年-トサビス(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000ADNEX) [カスタム] ¥88,000(税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YFNEX) [カスタム] 売切れ
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YDNEX) [カスタム] 売切れ
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YONEX) [カスタム] 売切れ
CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server 3年-トサビス(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YPNEX) [カスタム] 売切れ
CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition 3年-トサビス(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YBNEX) [カスタム] 売切れ
JPT/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000ZANEX) [カスタム] ¥142,000(税別)
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR52000WANEX) [カスタム] 売切れ
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR520000NEX) [カスタム] ¥20,000(税別) (GQ-SUR520000ON) ¥20,000(税別)

・ CA ARCserve Backup ハンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年-トサビス(1年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトとのセットは CA ARCserve Backup r16.5 のセットのみセットとなります。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1個
内蔵RDX用 RDX 160GB カートリッジ Maxell:RDX/160	GQ-AY7RX16 売切れ
内蔵RDX用 RDX 320GB カートリッジ Maxell:RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000(税別)
内蔵RDX用 RDX 500GB カートリッジ Maxell:RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000(税別)
内蔵RDX用 RDX 1TB カートリッジ Maxell:RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用 (*3)		3.5 型 SATA 型 DVD-ROM 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710007SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710006SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH720007SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH720006SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH730006SEX	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*1) (*4)	GQ-SUD571AxxxxEX GQ-SUD571Axxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*1) (*5)	GQ-SUR5200xxxxEX GQ-SUR5200xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可 (搭載優先順位)
 ×:搭載不可


*1:別途内部 USB ケーブルが必要です。
 *2:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。
 *3:RAID レベル 1 の RAID バックは、異なる容量の内蔵ハードディスクでは構成できません。
 *4:Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでのセットとなります。
 *5:Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトとのセットは CA ARCserve Backup r16.5 のセットのみセットとなります。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用		3.5 型 SATA 型 DVD-ROM 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506SEX GQ-UH72506S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007SEX GQ-UH75007S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006SEX GQ-UH75006S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710007SEX GQ-UH710007S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710006SEX GQ-UH710006S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720007SEX GQ-UH720007S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720006SEX GQ-UH720006S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH730006SEX GQ-UH730006S	1	×	①	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*1) (*4)	GQ-SUD571AxxxxEX GQ-SUD571Axxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*1) (*5)	GQ-SUR5200xxxxEX GQ-SUR5200xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可 (搭載優先順位)
 ×:搭載不可

*1:別途内部 USB ケーブルが必要です。
 *4:Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 のみでのセットとなります。
 *5:Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトとのセットは CA ARCserve Backup r16.5 のセットのみセットとなります。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL (Client Access License) です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが 1 つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格

・ユーザー CAL (1CAL)	GQ-SC7001UA	¥5,000(税別)
・ユーザー CAL (5CAL)	GQ-SC7005UA	¥25,000(税別)
・ユーザー CAL (10CAL)	GQ-SC7010UA	¥50,000(税別)
・ユーザー CAL (50CAL)	GQ-SC7050UA	¥250,000(税別)
・デバイス CAL (1CAL)	GQ-SC7001DA	¥5,000(税別)
・デバイス CAL (5CAL)	GQ-SC7005DA	¥25,000(税別)
・デバイス CAL (10CAL)	GQ-SC7010DA	¥50,000(税別)
・デバイス CAL (50CAL)	GQ-SC7050DA	¥250,000(税別)

Windows メディアキット(ダウンロード/ダウンロード OS)

- Windows メディアキットの仕様
 - ①提供 OS メディアは、
 - ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
 - ・Windows Server 2008 Standard 日本語版
 となります。
 - ②ダウンロード又はダウンロードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)
 - ③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(アクティベーションを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)
- 提供条件
 - ①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザーのみ提供可能となります。
 - ②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

Windows メディアキット	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
同時購入システム装置の OS		
Windows Server 2012 Standard	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	○

○: 提供可 —: 提供不可

- 品名・形名・価格

・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット	GQS-CSW08R2SEX	¥10,000(税別)
・Windows Server 2008 Standard メディアキット	GQS-CSW08SEX	¥10,000(税別)