

(2) HA8000/TS10 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]



HA8000/TS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 , F L 2 [ENERGY STAR 適合*1] システム装置 機器仕様

モデル名			T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合*1]		T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合*1]	
			RAID1 (3.5 型 SATA) 付*1		ディスク (3.5 型 SATA) 付*1	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4 U])			
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz), Intel®Xeon®プロセッサ E3-1270v2 (3.50GHz), Intel®Xeon®プロセッサ E3-1280v2 (3.60GHz)			
	プロセッサ数 (コア数/スレッド数)		最小 1/最大 1 (Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2:4/4, Intel®Xeon®E3-1270v2/E3-1280v2:4/8)			
	キャッシュ メモリー	一次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:7-4 4x32KB+命令 4x32KB			
		二次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:4x256KB			
		三次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:8MB			
チップセット			Intel 社製 C204			
メインバス (DMI) 周波数 *1			5GT/s			
メインメモリー			最小:2GB/最大:32GB			
	容量		4			
	スロット数		2GB (2GBx1), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2)			
	サポートメモリー容量		DDR3 1600 Unbuffered DIMM (ECC 付き)			
	仕様		Emulex Pilot3[オンボード]/32MB			
	表示機能		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)			
ハードディスク (本体内部蔵) *3	最大容量	RAID 0	12TB (3TBx4) *4		—	
		RAID 1	6TB ((3TBx2) x2RAID)		—	
		ディスク	—		11TB (2TB+3TBx3)	
	サポート HDD 容量		250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB (3.5 型)		250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB (3.5 型)	
	インタフェース		SATA		SATA	
	回転数		7200r/min		7200r/min	
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 非対応/ホットスワップ 対応		—	
RAID コントローラ (ディスクコントローラ)	コントローラ		オンボード		オンボード	
	インタフェース		SATA		SATA	
	チャネル数		2チャネル (HDD1 台/チャネル)		—	
	キャッシュ容量		—		—	
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1		—	
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA) x1ドライブ (オプション)			
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA) x1ドライブ (オプション)			
拡張ベイ	3.5 型 (HDD 専用)		4		4	
	5 型 (リムーバブルディスク専用)		1		—	
	5 型 (DVD 専用)		1		—	
PCI スロット			PCI Express 3.0 (x16)x1, PCI Express 3.0 (x4)x2, 32bit/33MHz (5V キー) x1 [拡張ボード搭載非対応]			
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (9-4 ピン:2 ボールキーボード/マウスに占有)] / ネットワーク (1 ボール/2 ボール切替ポート) またはディスプレイポート x1 (オプション) に占有] *5			
	LAN	コントローラ	Broadcom 社製 BCM5718x1 [オンボード/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [オンボード 管理モジュール専用]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オンボード 管理モジュール専用]			
		Wake On LAN 機能	サポート *6			
外形寸法			タワータイプ: 176 (W) x447 (D) x398 (H) mm [フロント 7 非装着/突起物含む], 176 (W) x472 (D) x398 (H) mm [フロント 7 装着/突起物含む] ラックタイプ: 480 (W) x727 (D) x176 (H) mm [取付金具含む], 396 (W) x440 (D) x176 (H) mm [取付金具含まず]			
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			タワータイプ: 約 14.0kg (17.7kg) [ラックタイプ: 約 18.8kg (22.1kg)]		タワータイプ: 約 13.5kg (17.7kg) [ラックタイプ: 約 18.3kg (22.1kg)]	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)			
	冗長化電源		—			
冗長 FAN			—			
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			116W/177W		116W/177W	
最大消費電流			2.0A		2.0A	
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示		区分	I		I	
		エネルギー消費効率 *8	Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220v2:0.30, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1270v2:0.28, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1280v2:0.27			
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *10			
インストール OS			Windows Server 2012 Standard 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11			
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サードパーティ管理ツール], MegaRAID Storage Manager (Windows/Linux 版) [ディスクレイ管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], OS インストールツール (Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスクレイ管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]			
主な添付品 *12			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, Server Navigator, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式ホイールマウス, USB)			

- *1: Direct Media Interface の略です。
*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
*4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
*5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
*6: オンボード LAN1 のみ Wake on LAN サポートです。(オンボード LAN2 および増設オプション LAN ボードは非対応)
*7: 通常使用時の目安の値です。
*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
*11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。
*12: キーボード、マウスはタワータイプのみの標準添付品です。

● 前面

<タワータイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー

ハードディスクキャニスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。



N : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


O : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。

<ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2、1 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたは USB 対応機器を接続します。ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] ル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 枚 [®] ル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-HNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] ル						GQUT12EL-HNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ [®] ント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ [®] ビス [®] 付き] [®] ル (*60)						GQUT12EL-HNNNTH	
OS なし [®] ル						GQAT12EL-HNNNTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] ル	選択 (*1)	選択 (*2)	オ [®] ホ [®] ード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-HNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] ル						GQUT12FL-HNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ [®] ント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ [®] ビス [®] 付き] [®] ル (*60)						GQUT12FL-HNNNTH	
OS なし [®] ル						GQAT12FL-HNNNTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ24 (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2'搭載	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-HNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12EL-HNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-HNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12EL-HNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ24 (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-HNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12FL-HNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-HNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12FL-HNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-GNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12EL-GNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] [®] モデル (*60)						GQUT12EL-GNNNNTH			
OS なし [®] モデル						GQAT12EL-GNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41AI-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-GNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12FL-GNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] [®] モデル (*60)						GQUT12FL-GNNNNTH			
OS なし [®] モデル						GQAT12FL-GNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 分 *16	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-GNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-GNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-GNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12EL-GNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID0 レベルを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-GNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-GNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-GNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12FL-GNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [R A I D 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-FNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-FNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-FNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12EL-FNNNNT0			

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41AI-N10G)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版プロインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-FNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プロインストールモデル						GQUT12FL-FNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-FNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12FL-FNNNNT0			

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 本搭載	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-FNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-FNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12EL-FNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12EL-FNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-FNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-FNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12FL-FNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12FL-FNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 枚 [®]	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-QNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12EL-QNNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス [®] 付き] [®] モデル (*60)						GQUT12EL-QNNNNTH	
OS なし [®] モデル						GQAT12EL-QNNNNT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフトウェア SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-QNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12FL-QNNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス [®] 付き] [®] モデル (*60)						GQUT12FL-QNNNNTH	
OS なし [®] モデル						GQAT12FL-QNNNNT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 枚搭載	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-QNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-QNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-QNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12EL-QNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-QNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-QNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-QNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12FL-QNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-PNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12EL-PNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス [®] 付き] [®] モデル (*60)						GQUT12EL-PNNNNTH			
OS なし [®] モデル						GQAT12EL-PNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41AI-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-PNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12FL-PNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス [®] 付き] [®] モデル (*60)						GQUT12FL-PNNNNTH			
OS なし [®] モデル						GQAT12FL-PNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



③H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ（４年）／ラックタイプ（*9）

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 対 2 対	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-PNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-PNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-PNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12EL-PNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ（４年）／ラックタイプ（*9）

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-PNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-PNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-PNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12FL-PNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (※3) (※16)	選択 (※4)	GQBT12EL-MNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-MNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ノットモデル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12EL-MNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12EL-MNNNNT0			

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41AI-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード[®]保守サ[®]ビス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /タワータイプ

OS	ﾌﾟﾛセｯｻ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-MNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQUT12FL-MNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ﾎｯﾄﾓﾃﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｾﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQUT12FL-MNNNTH			
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQAT12FL-MNNNTO			

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード[®]保守サ[®]ビス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 本搭載	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-MNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-MNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12EL-MNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12EL-MNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/コントローラ	HDD	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-MNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-MNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12FL-MNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12FL-MNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-CNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12EL-CNNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] [®] モデル (*60)						GQUT12EL-CNNNNTH	
OS なし [®] モデル						GQAT12EL-CNNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-CNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12FL-CNNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] [®] モデル (*60)						GQUT12FL-CNNNNTH	
OS なし [®] モデル						GQAT12FL-CNNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ アウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 種類	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-CNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12EL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アウト	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-CNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT12FL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 種類	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-BNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-BNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12EL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-BNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-BNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12FL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12EL-BNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-BNNNNRH			
OS なし [®] モデル						GQAT12EL-BNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合[®]ル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 [®] インストール [®] モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード [®] SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール [®] モデル						GQUT12FL-BNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント [®] ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-BNNNNRH			
OS なし [®] モデル						GQAT12FL-BNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ アウトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2 種類	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-ANNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-ANNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-ANNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12EL-ANNNNT0			


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オプション SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-ANNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-ANNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-ANNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12FL-ANNNNT0			

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合^{※1}] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-ANNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQUT12EL-ANNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント ^{※1}) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス ^{※60} 付き] ^{※60}						GQUT12EL-ANNNNRH			
OS なし ^{※1}						GQAT12EL-ANNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード^{※1}保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合^{※1}] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード ^{※1} SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-ANNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQUT12FL-ANNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント ^{※1}) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス ^{※60} 付き] ^{※60}						GQUT12FL-ANNNNRH			
OS なし ^{※1}						GQAT12FL-ANNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード^{※1}保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	保守料(月額) (*21)	
							維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-UNNNNT2	完売しました。	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-UNNNNT2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-UNNNNTH		
OS なしモデル						GQAT12EL-UNNNNT0		


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-UNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-UNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-UNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT12FL-UNNNNT0			

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQBT12EL-UNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12EL-UNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12EL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12EL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQBT12FL-UNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12FL-UNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12FL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT12FL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 EL2
TS10 FL2

プロセッサ

※ HA8000/TS10 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

（プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。）

選択



プロセッサ
[Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P1BEX) [カスタム] ¥32,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1270v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P5BEX) [カスタム] ¥55,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1280v2 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P6BEX) [カスタム] ¥78,000 (税別)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM0)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

（メモリーは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。）

選択



メモリーボード
[2GB (2GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G3AEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)
(GQ-MJ702G3A) ¥9,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G3AEX) [カスタム] ¥18,000 (税別)
(GQ-MJ704G3A) ¥18,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G3AEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-MJ708G3A) ¥30,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G3AEX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-MJ716G3A) ¥100,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	1	2	3	4
2GB	③	①	④	②
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (2GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】



メモリーボード 搭載枚数	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)


*1: 2GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

<システム装置および内蔵オプション編>







TS10 EL2
TS10 FL2

拡張ボード

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。





ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[3]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps1 ライン, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (24Gbps [6Gbps4 ライン], 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[3]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps1 ライン, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (24Gbps [6Gbps4 ライン], 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72506BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75007BEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710007BEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720007BEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006BEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き

(a 2) 12

拡張ストレージ 3.5 型 2

(RAID レベル 1 選択時は、拡張
ストレージ ベイ 1 と同一容量の
ハードディスクを選択願います。)

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。(RAID レベル 1 選択時)

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72506BEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH72506B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75007BEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-SUH75007B) ¥30,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75006BEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH75006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710007BEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-SUH710007B) ¥35,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710006BEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH710006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720007BEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-SUH720007B) ¥64,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720006BEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH720006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006BEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-SUH730006B) ¥89,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL2
TS10 FL2

(a 3) 12

拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72506BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH72506B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75007BEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-SUH75007B) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH75006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710007BEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-SUH710007B) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH710006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720007BEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-SUH720007B) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH720006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006BEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-SUH730006B) ¥89,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006B) ¥89,000 (税別)

(a 4) 12

拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72506BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH72506B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75007BEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-SUH75007B) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH75006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710007BEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-SUH710007B) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH710006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720007BEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-SUH720007B) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH720006BEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-SUH720006B) 完売しました。



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006BEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-SUH730006B) ¥89,000 (税別)



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH730006B) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL2
TS10 FL2

(a 1)

12

拡張ストレージ 43.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72506BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75007BEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710007BEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720007BEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720006BEX) [カスタム] 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き

(a 2)

12

拡張ストレージ 43.5 型 2

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72506BEX) [カスタム] 完売しました。
(G0-SUH72506B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75007BEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(G0-SUH75007B) ¥30,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75006BEX) [カスタム] 完売しました。
(G0-SUH75006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710007BEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(G0-SUH710007B) ¥35,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710006BEX) [カスタム] 完売しました。
(G0-SUH710006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720007BEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(G0-SUH720007B) ¥64,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720006BEX) [カスタム] 完売しました。
(G0-SUH720006B) 完売しました。
・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH730006BEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(G0-SUH730006B) ¥89,000 (税別)
・SATA 1/F ケーブル付き

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL2
TS10 FL2

(a 3)

12

拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスクセット

[250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH72506BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH72506B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH75007BEX) [カスタム]

¥30,000 (税別)

(GQ-SUH75007B)

¥30,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH75006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH75006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH710007BEX) [カスタム]

¥35,000 (税別)

(GQ-SUH710007B)

¥35,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH710006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH710006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH720007BEX) [カスタム]

¥64,000 (税別)

(GQ-SUH720007B)

¥64,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH720006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH720006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH730006BEX) [カスタム]

¥89,000 (税別)

(GQ-SUH730006B)

¥89,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き

(a 4)

12

拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスクセット

[250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH72506BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH72506B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH75007BEX) [カスタム]

¥30,000 (税別)

(GQ-SUH75007B)

¥30,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH75006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH75006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH710007BEX) [カスタム]

¥35,000 (税別)

(GQ-SUH710007B)

¥35,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH710006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH710006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH720007BEX) [カスタム]

¥64,000 (税別)

(GQ-SUH720007B)

¥64,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH720006BEX) [カスタム]

完売しました。

(GQ-SUH720006B)

完売しました。

・SATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット

[3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]

(GQ-SUH730006BEX) [カスタム]


¥89,000 (税別)

(GQ-SUH730006B)

¥89,000 (税別)

・SATA 1/F ケーブル付き

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 EL2
TS10 FL2

(c) 12 12

拡張ストレージバベイ(DVD 専用)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択

内蔵DVD-ROMセット

〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)

内蔵DVD-RAM

〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速,
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)

内蔵DVD-RAMセット


〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速,
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV7110A00NEX) [カスタム] 完売しました。

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/QSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 EL2
TS10 FL2
(f) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 (DDS テーピング) [HS-4/170S] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA3CEX) [カスタム]	¥653,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA2CEX) [カスタム]	¥575,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA1CEX) [カスタム]	¥505,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVAFCEX) [カスタム]	¥433,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADCEX) [カスタム]	¥355,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADCEX) [カスタム]	¥285,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZACEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVO0CEX) [カスタム]	¥173,000 (税別)

- ・ CA ARCserve Backup ソフトウェアの「バックアップデバイス」は、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 (DDS テーピング) [HS-4/170S] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA3BEX) [カスタム]	¥638,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA2BEX) [カスタム]	¥560,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA1BEX) [カスタム]	¥490,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVAFBEX) [カスタム]	¥418,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADBEX) [カスタム]	¥340,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA0BEX) [カスタム]	¥270,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0BEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZABEX) [カスタム]	¥280,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVO0BEX) [カスタム]	¥158,000 (税別)

- ・ CA ARCserve Backup ソフトウェアの「バックアップデバイス」は、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インタフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL2
TS10 FL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA3AEX) [カスタム]	¥623,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA2AEX) [カスタム]	¥545,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA1AEX) [カスタム]	¥475,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVFAEX) [カスタム]	¥403,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVDAEX) [カスタム]	¥325,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA0AEX) [カスタム]	¥255,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVFAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVDAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV0AEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV2AEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVMAAEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00AEX) [カスタム]	¥143,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup のインストールのバックアップデバイスとは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・タイプ (DDS テーピング HS-4/170S) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB))
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA3NEX) [カスタム]	¥593,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA3NEX) [カスタム]	¥563,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA2NEX) [カスタム]	¥515,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA2NEX) [カスタム]	¥485,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA1NEX) [カスタム]	¥445,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA1NEX) [カスタム]	¥415,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWAFNEX) [カスタム]	¥373,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWAFNEX) [カスタム]	¥343,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWADNEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWADNEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA0NEX) [カスタム]	¥225,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWA0NEX) [カスタム]	¥195,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY0NEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム]	¥235,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム]	¥205,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW00NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW00NEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW00NEX) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW00NEX) [カスタム]	¥83,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup のインストールのバックアップデバイスとは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。


テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーピング Maxell: HS-4/170S	GQ-A77DAT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A77DATCL1 ¥4,500 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 EL2
TS10 FL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵RDX [RDX, 5型, USB(2.0)]	内蔵RDX [RDX, 5型, USB(3.0)]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000AFNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000AFNEX) [カスタム] ¥280,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ADNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000ADNEX) [カスタム] ¥202,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000AONEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000AONEX) [カスタム] ¥132,000(税別)
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000APNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000APNEX) [カスタム] ¥108,000(税別)
CA ARCserve D2D r16.5 for Windows Server Standard Edition 3年保証(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ABNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000ABNEX) [カスタム] ¥88,000(税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YFNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YONEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YPNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition 3年保証(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YBNEX) [カスタム] 売切れ	
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ZANEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR53000ZANEX) [カスタム] ¥142,000(税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000WANEX) [カスタム] 売切れ	
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5100000NEX) [カスタム] 売切れ	内蔵RDXセット (GQ-SUR5300000NEX) [カスタム] ¥20,000(税別)

- ・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 3年保証(1年分)が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトとのセットは CA ARCserve Backup r16.5 のセットのみとなります。
- ・ 下記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、下記バックアップソフトとの構成は非対応となります。
(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、JP1/VERITAS Backup Exec 201xは Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の為非対応となります。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell:RDX/160 GQ-AY7RX16 売切れ
内蔵RDX用	RDX 320GB カートリッジ Maxell:RDX/320 GQ-AY7RX32 ¥38,000(税別)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell:RDX/500 GQ-AY7RX51 ¥58,000(税別)
内蔵RDX用	RDX 1TB カートリッジ Maxell:RDX/1TB GQ-AY7RX100 ¥78,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 EL2
TS10 FL2

(d)

12

12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA3CEX) [カスタム]	¥738,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA2CEX) [カスタム]	¥660,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA1CEX) [カスタム]	¥590,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVAFCEX) [カスタム]	¥518,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVADCEX) [カスタム]	¥440,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA0CEX) [カスタム]	¥370,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVZACEX) [カスタム]	¥368,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム]	¥246,000 (税別)


・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA3BEX) [カスタム]	¥715,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA2BEX) [カスタム]	¥637,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA1BEX) [カスタム]	¥567,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVAFBEX) [カスタム]	¥495,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVADBEX) [カスタム]	¥417,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA0BEX) [カスタム]	¥347,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVZABEX) [カスタム]	¥345,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム]	¥223,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 EL2
TS10 FL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ(デ-カ-リッジ) [DAT160] x20 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV3AEX) [カスタム]	¥692,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV2AEX) [カスタム]	¥614,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV1AEX) [カスタム]	¥544,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVFAEX) [カスタム]	¥472,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVDAEX) [カスタム]	¥394,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV0AEX) [カスタム]	¥324,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVZAAEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV00AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup のソフトのバックアップデバイスとは、ARCserve 特-トサービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特-トとなります。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ(デ-カ-リッジ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA3NEX) [カスタム]	¥646,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0A3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA2NEX) [カスタム]	¥568,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0A2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA1NEX) [カスタム]	¥498,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0A1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWAFNEX) [カスタム]	¥426,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0AFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWADNEX) [カスタム]	¥348,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0ADNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA0NEX) [カスタム]	¥278,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0A0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0Y0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	¥276,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0ZANEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AW00NEX) [カスタム]	¥154,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716A000NEX) [カスタム]

・ CA ARCserve Backup のソフトのバックアップデバイスとは、ARCserve 特-トサービス(1 年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特-トとなります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デ-カ-リッジ Maxell: DAT160	GQ-A77DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK デ-カ-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-A77DAT14 ¥77,900 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: CL2	GQ-A77DATCL2 ¥20,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					DVD 専用
			3.5 型 (*4)				5 型	
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72506BEX GQ-SUH72506BRX GQ-SUH72506B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75007BEX GQ-SUH75007BRX GQ-SUH75007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75006BEX GQ-SUH75006BRX GQ-SUH75006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710007BEX GQ-SUH710007BRX GQ-SUH710007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710006BEX GQ-SUH710006BRX GQ-SUH710006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-SUH720007BEX GQ-SUH720007BRX GQ-SUH720007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-SUH720006BEX GQ-SUH720006BRX GQ-SUH720006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (3TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-SUH730006BEX GQ-SUH730006BRX GQ-SUH730006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD572AxxxxEX GQ-SUD572Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*1) (*6)	GQ-SUD716AxxxxEX GQ-SUD716Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*7)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*7)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:別途SASボードセットが必要です。

*2:別途内部USBケーブルが必要です。

*3:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB (2199GB)を超えないよう設定願います。

*4:RAIDレベルのRAIDバツは、異なる容量の内蔵ハードディスクでは構成できません。

*5:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでのサポートとなります。

*6:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup Exec 201xはWindows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の为非サポートとなります。

*7:右記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、右記バックアップソフトとの構成は非サポートとなります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)

又、Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトJPI/VERITAS Backup Exec 201xはWindows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の为非サポートとなります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					DVD 専用
			3.5 型 (*4)				5 型	
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72506BEX GQ-SUH72506B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75007BEX GQ-SUH75007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75006BEX GQ-SUH75006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710007BEX GQ-SUH710007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710006BEX GQ-SUH710006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH720007BEX GQ-SUH720007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH720006BEX GQ-SUH720006B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (3TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH730006BEX GQ-SUH730006B	3	×	①	②	③	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD572AxxxxEX GQ-SUD572Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*1) (*6)	GQ-SUD716AxxxxEX GQ-SUD716Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*5) (*7)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*5) (*7)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:別途SASボードセットが必要です。


*2:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:Linux 環境では非サポートとなります。

*6:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでのサポートとなります。

*7:右記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、右記バックアップソフトとの構成は非サポートとなります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)

又、Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトJPI/VERITAS Backup Exec 201xはWindows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の为非サポートとなります。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL(Client Access License)です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格

・ユーザー CAL (1CAL)	GQ-SC7001UA	¥5,000(税別)
・ユーザー CAL (5CAL)	GQ-SC7005UA	¥25,000(税別)
・ユーザー CAL (10CAL)	GQ-SC7010UA	¥50,000(税別)
・ユーザー CAL (50CAL)	GQ-SC7050UA	¥250,000(税別)
・デバイス CAL (1CAL)	GQ-SC7001DA	¥5,000(税別)
・デバイス CAL (5CAL)	GQ-SC7005DA	¥25,000(税別)
・デバイス CAL (10CAL)	GQ-SC7010DA	¥50,000(税別)
・デバイス CAL (50CAL)	GQ-SC7050DA	¥250,000(税別)

Windows メディアキット(ダウングレード/ダウニングレード OS)


- Windows メディアキットの仕様
 - ①提供 OS メディアは、
 - ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
 - ・Windows Server 2008 Standard 日本語版
 となります。
 - ②ダウングレード又はダウニングレードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)
 - ③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(アクティベーションを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)
- 提供条件
 - ①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。
 - ②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS(保有しているライセンス)によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

同時購入システム装置の OS	Windows メディアキット Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 Standard	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	○

○: 提供可 —: 提供不可

- 品名・形名・価格


・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット	GQS-CSW08R2SEX	¥10,000(税別)
・Windows Server 2008 Standard メディアキット	GQS-CSW08SEX	¥10,000(税別)





フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7692EX/GQ-AU7692] ¥10,000(税別)>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10用フロントドアキットのドアキ-No.は、共通[1種固定]となります。)



フロントドアキット装着時




標準モデル



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



ー ラックキャビネットへの搭載パターン ー

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。