

(3) HA8000/TS10 GL2 [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]
HL2 [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]



HA8000/TS10 GL2

[ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 HL2

[ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 GL2

[ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 HL2

[ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS10 GL2, HL2 [ディスプレイコントローラ・トキヤツシュバツクアップ付モデル] システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 GL2 RAID(2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラボード・キャッシュ・バックアップ付]モデル	TS10 HL2 RAID(3.5 型 SATA) [デイスクリコントローラボード・キャッシュ・バックアップ付]モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])	
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ - G2120(3.10GHz), Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2(3.10GHz), Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1270v2(3.50GHz), Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1280v2(3.60GHz) 最小 1/最大 1(Intel®Pentium® プロセッサ - G2120:2/2, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2:4/4, Intel®Xeon® E3-1270v2/E3-1280v2:4/8) [Intel®Pentium® プロセッサ - G2120:コア 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:コア 4x32KB+命令 4x32KB [Intel®Pentium® プロセッサ - G2120:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:4x256KB [Intel®Pentium® プロセッサ - G2120:3MB, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:8MB Intel 社製 C204	
チップセット			Intel 社製 C204	
メインバス (DMI) 周波数 *1			5GT/s	
メインメモリー			最小:2GB/最大:32GB	
容量			4	
スロット数			2GB(2GBx1), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)	
サポートメモリー容量			DDR3 1600 Unbuffered DIMM(ECC 付き)	
仕様			Emulex Pilot3[オプション]/32MB	
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
アクセラレータ / VRAM			7.2TB(900GBx8) *4	
表示解像度 (表示色) *2			12TB(3TBx4) *4	
ハードディスク (本体内部蔵) *3			6.3TB(900GBx8) *4	
最大容量			9TB(3TBx4) *4	
RAID 0			250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 3TB(3.5 型)	
RAID 5			HDD/SSD(200GB):SAS2.0, SSD(80GB):SATA	
インタフェース			10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB, 900GB), 15000r/min(146GB, 300GB)	
回転数			7200r/min	
ホットプラグ/ホットスベア			ホットプラグ対応/ホットスベア対応	
RAID コントローラ			LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC)+キャッシュ・バックアップ モジュール [PCIボード/PCI Express<x8>]	
コントローラ			LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC)+キャッシュ・バックアップ モジュール [PCIボード/PCI Express<x8>]	
インタフェース			HDD:SAS2.0, SSD:SATA	
チャンネル数			SATA	
チャネル数			8チャネル(HDD1台/チャネル)	
キャッシュ容量			8チャネル(HDD1台/チャネル)	
サポート RAID レベル			1GB(SDRAM/ECC)	
DVD-ROM			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-RAM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA)x1ドライブ (オプション)	
拡張ベイ			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM:最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM:最大 5 倍速/DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA)x1ドライブ (オプション)	
2.5 型 (HDD 専用)			8	
3.5 型 (HDD 専用)			—	
5 型 (リムーバブルディスク 5.25 型)			—	
5 型 (DVD 専用)			4	
PCIスロット			1	
標準インターフェイス			PCI Express 3.0(x16)x1, PCI Express 3.0(x4)x2[RAIDボードで1スロット占有], 32bit/33MHz(5Vキー)x1[拡張ボード搭載非推奨]	
LAN			デイスクリ (SATA/SUB15ピン)x1, シリアル (D-SUB9ピン)x1, USB (USB2.0)x6 [フロント x2, リア x4 (リアタイプ:2ポート+キートン/マウスにて占有)], ラックタイプ:(1ポート+コネクタ切替ユニット又はデイスクリ/キートン+コネクタ切替ユニットにて占有) *5	
コントローラ			Broadcom 社製 BCM5718x1[オプション/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1[オプション/管理モジュール専用]	
インタフェース			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション/管理モジュール専用]	
Wake On LAN 機能			サード *6	
外形寸法			タワータイプ:176(W)x447(D)x398(H)mm[フロント7フチ装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm[フロント7フチ装着/突起物含む] ラックタイプ:480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず] タワータイプ:約 13.5kg(16.5kg) ラックタイプ:約 18.3kg(20.9kg)	
質量 [標準値] (〇内は最大質量値)			タワータイプ:約 14.0kg(17.6kg) ラックタイプ:約 18.8kg(22.0kg)	
電源			AC100V±10% 50/60Hz	
電圧			接地型 2 極差込プラグ (1 本)	
電源コードプラグ形状(本数)			—	
冗長化電源			—	
冗長 FAN			—	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			150W/204W	
最大消費電力			126W/186W	
2.4A			2.4A	
省エネ法 (2011 年度) 区分			I	
に基づく表示			Intel®Pentium® プロセッサ - G2120:0.57, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1220v2:0.30, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1270v2:0.28, Intel®Xeon® プロセッサ - E3-1280v2:0.27	
エネルギー消費効率 *8			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *10	
VCCI 基準 *9 / 騒音			Windows Server 2012 Standard 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11	
インストール OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS	
サポート OS			JPI/ServerConductor/BladeServerManager[サード管理ツール], MegaRAID Storage Manager (Windows/Linux 版) [デイスクリ管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サード管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サード管理ツール], OS インストール (Windows 版), フォームウェアアップデートツール, デイスクリ管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]	
主な添付品 *12			電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, Server Navigator, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式/ケーブル, USB)	

*1 : Direct Media Interface の略です。

*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000⁴Byte、1GB=1000³Byte 換算値です。1TB=1024⁴Byte、1GB=1024³Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/ 残り未設定)

*5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*6: オンボード LAN1 のみ Wake on LAN サポートです。(オンボード LAN2 および増設オプション LAN ボードは非サポート)

*7: 通常使用時の目安の値です。

*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。


*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置

一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意！

● 前面

<タワータイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

C : HDD アクセスランプ [TS10GL2 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D : HDD ステータスランプ [TS10HL2 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型) [TS10GL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) [TS10HL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを3枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に4~1となります。拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラント・キャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ付モデル]	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-HNNN1T2	¥652,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-HNNN1T2	¥636,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-HNNN1TH	¥636,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-HNNN1T0	¥556,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラント・キャッシュバックアップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ付RAID追加機能サポート用] (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-HNNNHT2	¥652,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-HNNNHT2	¥636,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-HNNNHTH	¥636,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-HNNNHT0	¥556,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須となります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノ タ ワ ー タ イ プ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ ⁶⁰ モデル付]	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12HL-HNNN1T2	¥652,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-HNNN1T2	¥636,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12HL-HNNN1TH	¥636,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-HNNN1T0	¥556,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) ノ タ ワ ー タ イ プ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ ⁶⁰ モデル付]RAID追加機能サポート用 ¹¹	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12HL-HNNNHT2	¥652,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-HNNNHT2	¥636,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12HL-HNNNHTH	¥636,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-HNNNHT0	¥556,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ*・キャッシュバックアップ付モデル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-HNNN1R2	¥687,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12GL-HNNN1R2	¥671,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-HNNN1RH	¥671,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-HNNN1R0	¥591,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ*・キャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-HNNNHR2	¥687,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12GL-HNNNHR2	¥671,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-HNNNHRH	¥671,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-HNNNHR0	¥591,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * ト * キャ ヷ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモ'ル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ*付モデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-HNNN1R2	¥687,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモ'ル						GQUT12HL-HNNN1R2	¥671,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ'ビ'ス付き]モ'ル (*60)						GQUT12HL-HNNN1RH	¥671,000 (税別)
OS なしモ'ル						GQAT12HL-HNNN1R0	¥591,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * ト * キャ ヷ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サ'ポート用]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモ'ル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ*付モデル付]RAID追加機能サ'ポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-HNNNHR2	¥687,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモ'ル						GQUT12HL-HNNNHR2	¥671,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ'ビ'ス付き]モ'ル (*60)						GQUT12HL-HNNNHRH	¥671,000 (税別)
OS なしモ'ル						GQAT12HL-HNNNHR0	¥591,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サ'ポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スピーティングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


①HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイトコントロール・ドキャッシュバックアップ付モデル]]
おまかせ安心モデルⅡ24 (4 年) / タワータイプ

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
*1	プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。	
*2	メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。	
*3	内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。	
*4	内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。	
*15	標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。	
*20	おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。	
*60	インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。	

OS	プロセッサ	メモリ	ディスクレイアウト	内蔵RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※2)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュ・アップ/アップグレード付]RAID追加機能標準付用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GB0T12GL-GNNNH2	¥568,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (50AL 付き) フレインストールモデル						GQUT12GL-GNNNH2	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1標準) (50AL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-GNNNH2	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-GNNNH0	¥472,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプション(必須オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択する場合、別途 RAID 設定サポーツ(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル 本 体 兼 ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-GNNN1T2	¥568,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-GNNN1T2	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-GNNN1TH	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-GNNN1T0	¥472,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル 本 体 兼 ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能本 - ト用]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付] RAID 追加機能本 - ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-GNNNHT2	¥568,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-GNNNHT2	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-GNNNHTH	¥552,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-GNNNHT0	¥472,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラ ッ ク タ イ プ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-GNNN1R2	¥603,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-GNNN1R2	¥587,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-GNNN1RH	¥587,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-GNNN1R0	¥507,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラ ッ ク タ イ プ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-GNNNHR2	¥603,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-GNNNHR2	¥587,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-GNNNHRH	¥587,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-GNNNHR0	¥507,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-GNNN1R2	¥603, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-GNNN1R2	¥587, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-GNNN1RH	¥587, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-GNNN1R0	¥507, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-GNNNHR2	¥603, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-GNNNHR2	¥587, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-GNNNHRH	¥587, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-GNNNHR0	¥507, 000 (税別)	¥1, 342 (税別)	¥1, 042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * 1 * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 * モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ¹ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-FNNN1T2	¥493,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-FNNN1T2	¥477,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-FNNN1TH	¥477,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-FNNN1T0	¥397,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * 1 * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 * モ デ ル] RAID 追加機能サポート用

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ¹ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]RAID追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-FNNNHT2	¥493,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-FNNNHT2	¥477,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-FNNNHTH	¥477,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-FNNNHT0	¥397,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

→

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

おまかせ安心モデルⅡ 24（3年）／タワータイプ

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4か月以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は777グレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付モデルは、インストール対象 O.S のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

おまかせ安心モデルⅡ 24 (3年) / タワータイプ

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

※1 プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2 メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

※3 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

※4 内蔵DVD-ROM、内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。


※11 RAID追加機能はサポーター用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [G0S-V5S7B3H0EX]を購入願います。

※12 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

※21 おまかせ安心モデル(3年)の4か月以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持サポートは7*24*365 保守サービス(有償)にて対応)

※61 インストール代行サービス付モデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応する無償保証キーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスアレイトローホードキャッシュバックアップ付モデル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスアレイトローホード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-FNNN1R2	¥528,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-FNNN1R2	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-FNNN1RH	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-FNNN1R0	¥432,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスアレイトローホードキャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスアレイトローホード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-FNNNHR2	¥528,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-FNNNHR2	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-FNNNHRH	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-FNNNHR0	¥432,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラ ッ ク タ イ プ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-FNNN1R2	¥528,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-FNNN1R2	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-FNNN1RH	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-FNNN1R0	¥432,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラ ッ ク タ イ プ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付] RAID 追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-FNNNHR2	¥528,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-FNNNHR2	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-FNNNHRH	¥512,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-FNNNHR0	¥432,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (5年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラード・キャッシュバックアップ 付モデル]]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-QNNN1T2	¥564,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-QNNN1T2	¥548,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-QNNN1TH	¥548,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-QNNN1T0	¥468,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラード・キャッシュバックアップ 付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ (5年) ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]RAID追加機能サポート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-QNNNHT2	¥564,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-QNNNHT2	¥548,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-QNNNHTH	¥548,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-QNNNHT0	¥468,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須となります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ*モデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-QNNN1T2	¥564,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-QNNN1T2	¥548,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-QNNN1TH	¥548,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-QNNN1T0	¥468,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用


おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ*モデル付]RAID追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-QNNNHT2	¥564,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-QNNNHT2	¥548,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-QNNNHTH	¥548,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-QNNNHT0	¥468,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポ-ト用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ*・ド*キャッシュ*アップ*付*]]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版*インストール*]]	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュ*アップ*付*] *]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-QNNN1R2	¥599,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) *インストール*]]						GQUT12GL-QNNN1R2	¥583,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 *インストール*]] (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス*]] (*60)						GQUT12GL-QNNN1RH	¥583,000 (税別)
OS なし*]]						GQAT12GL-QNNN1R0	¥503,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ*・ド*キャッシュ*アップ*付*]] RAID 追加機能サ*ート用]


おまかせ安心モデルⅡ (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版*インストール*]]	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュ*アップ*付*] RAID 追加機能サ*ート用 *]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-QNNNHR2	¥599,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) *インストール*]]						GQUT12GL-QNNNHR2	¥583,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 *インストール*]] (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス*]] (*60)						GQUT12GL-QNNNHRH	¥583,000 (税別)
OS なし*]]						GQAT12GL-QNNNHR0	¥503,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル 本 体 兼 ユ ー ザ ン 用 付 付 付]

おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ'モデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-QNNN1R2	¥599,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12HL-QNNN1R2	¥583,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-QNNN1RH	¥583,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-QNNN1R0	¥503,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル 本 体 兼 ユ ー ザ ン 用 付 付 付] RAID 追加機能サポ-ト用


おまかせ安心モデルⅡ (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ'モデル付]RAID追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-QNNNHR2	¥599,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12HL-QNNNHR2	¥583,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-QNNNHRH	¥583,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-QNNNHR0	¥503,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポ-ト用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [60S-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイトローラード・キャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデルⅡ (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスカレイトローラード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ付モデル]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-PNNN1T2	¥492,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-PNNN1T2	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-PNNN1TH	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-PNNN1T0	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスカレイトローラード・キャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスカレイトローラード	内蔵 RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ付]RAID追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-PNNNHT2	¥492,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-PNNNHT2	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-PNNNHTH	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-PNNNHT0	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]]

おまかせ安心モデルⅡ（４年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-PNNN1T2	¥492,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-PNNN1T2	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-PNNN1TH	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-PNNN1T0	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデルⅡ（４年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付] RAID 追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-PNNNHT2	¥492,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-PNNNHT2	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12HL-PNNNHTH	¥476,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-PNNNHT0	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-PNNN1R2	¥527,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-PNNN1R2	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-PNNN1RH	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-PNNN1R0	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-PNNNHR2	¥527,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-PNNNHR2	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-PNNNHRH	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-PNNNHR0	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ・モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-PNNN1R2	¥527,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-PNNN1R2	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-PNNN1RH	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-PNNN1R0	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ・モジュール付]RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-PNNNHR2	¥527,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-PNNNHR2	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-PNNNHRH	¥511,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-PNNNHR0	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * 1 * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-MNNN1T2	¥419,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-MNNN1T2	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-MNNN1TH	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-MNNN1T0	¥323,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * 1 * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル] RAID 追加機能サポート用

おまかせ安心モデルⅡ (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]RAID 追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-MNNNHT2	¥419,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-MNNNHT2	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-MNNNHTH	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-MNNNHT0	¥323,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

- ・ディスプレイ装置、・スライディングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

＜ラックキャビネット編＞へ

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

おまかせ安心モデルⅡ（3年）／タワータイプ

OS	ﾌﾞﾛｯｾｯｻｰ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸ/ﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャビネット付/オプション付] [オプション付/オプション付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GOBT12HL-MN1N1T2	¥419,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GOUT12HL-MN1N1T2	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQUT12HL-MN1N1TH	¥403,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なし ﾓﾃﾞﾙ						GQAT12HL-MN1N1T0	¥323,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


おまかせ安心モデルⅡ（3年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版プロインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバック・アップ・モジュール付]RAID 追加機能付* ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-MNNNHT2	¥419,000(税別)	¥1,083(税別)	¥842(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プロインストールモデル						GQUT12HL-MNNNHT2	¥403,000(税別)	¥1,083(税別)	¥842(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バントル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-MNNNHHTH	¥403,000(税別)	¥1,083(税別)	¥842(税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-MNNNHT0	¥323,000(税別)	¥1,083(税別)	¥842(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するブロードクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * * * * * キャッシュバックアップ 付モデル]

おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-MNHN1R2	¥454,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-MNHN1R2	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-MNHN1RH	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-MNHN1R0	¥358,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * * * * * キャッシュバックアップ 付モデル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-MNHNHR2	¥454,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-MNHNHR2	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-MNHNHRH	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-MNHNHR0	¥358,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュ・アップ付モデル]]

おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュ・アップ付モデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-MNHN1R2	¥454,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-MNHN1R2	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-MNHN1RH	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-MNHN1R0	¥358,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュ・アップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]

おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュ・アップ付モデル付]RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-MNHNHR2	¥454,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-MNHNHR2	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-MNHNHRH	¥438,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-MNHNHR0	¥358,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラード・キャッシュバックアップ 付モデル]]

おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-CNNN1T2	¥462,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-CNNN1T2	¥446,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-CNNN1TH	¥446,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-CNNN1T0	¥366,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラード・キャッシュバックアップ 付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]RAID追加機能サポート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12GL-CNNNHT2	¥462,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-CNNNHT2	¥446,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12GL-CNNNHTH	¥446,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-CNNNHT0	¥366,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-CNNN1T2	¥462,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQUT12HL-CNNN1T2	¥446,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-CNNN1TH	¥446,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-CNNN1T0	¥366,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル * カ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ


おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モデル付]RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-CNNNHT2	¥462,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQUT12HL-CNNNHT2	¥446,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-CNNNHTH	¥446,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-CNNNHT0	¥366,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ・キャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-CNNN1R2	¥497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-CNNN1R2	¥481,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-CNNN1RH	¥481,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-CNNN1R0	¥401,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラ・キャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-CNNNHR2	¥497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-CNNNHR2	¥481,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-CNNNHRH	¥481,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-CNNNHR0	¥401,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQBT12HL-CNNN1R2	¥497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12HL-CNNN1R2	¥481,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (* 60)						GQUT12HL-CNNN1RH	¥481,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-CNNN1R0	¥401,000 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用


おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付] RAID 追加機能サポ-ト用 (* 11)	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQBT12HL-CNNNHR2	¥497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQUT12HL-CNNNHR2	¥481,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (* 60)						GQUT12HL-CNNNHRH	¥481,000 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-CNNNHR0	¥401,000 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポ-ト用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラード・キャッシュアップ付モデル]

おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュアップ付モデル] [キャッシュアップ付モデル]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-BNNN1T2	¥412,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-BNNN1T2	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-BNNN1TH	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-BNNN1T0	¥316,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラード・キャッシュアップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュアップ付モデル] [RAID 追加機能サポート用]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-BNNNHT2	¥412,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-BNNNHT2	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-BNNNHTH	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-BNNNHT0	¥316,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]]

おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-BNNN1T2	¥412,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-BNNN1T2	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-BNNN1TH	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-BNNN1T0	¥316,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3. 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID追加機能サポ-ト用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-BNNNHT2	¥412,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-BNNNHT2	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-BNNNHTH	¥396,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-BNNNHT0	¥316,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-BNNN1R2	¥447,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-BNNN1R2	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-BNNN1RH	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-BNNN1R0	¥351,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-BNNNHR2	¥447,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-BNNNHR2	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-BNNNHRH	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-BNNNHR0	¥351,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボードキャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-BNNN1R2	¥447,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-BNNN1R2	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-BNNN1RH	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-BNNN1R0	¥351,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧HA8000/TS10HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクアレイコントローラボードキャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-BNNNHR2	¥447,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-BNNNHR2	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-BNNNHRH	¥431,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-BNNNHR0	¥351,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラード・キャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-ANNNIT2	¥362,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQUT12GL-ANNNIT2	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-ANNNITH	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-ANNNIT0	¥266,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラード・キャッシュバックアップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]

おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デイスクリ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID 追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-ANNNHT2	¥362,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQUT12GL-ANNNHT2	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-ANNNHTH	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-ANNNHT0	¥266,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

 システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

 ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

 ・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>

おまかせ安心モデル（3年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形式	希望小売価格	保守料(月額) (※1)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7 インストールメディア	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 11/16 【キャッシュバック7 ユニ付】	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12HL-ANNN1T2	¥362,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7 インストールメディア						GQUT12HL-ANNN1T2	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) 【Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き】メディア (※60)						GQUT12HL-ANNN1TH	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしメディア						GQAT12HL-ANNN1T0	¥266,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心セブン(3年)の4か月以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は777グレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付モデルは、インストール対象 O.S のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


おまかせ安心モデル（3年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ アウトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS208 ROC) SATA 1/F 【キャッシュバックプログラム付】RAID 追加機能標準セット用 (※11)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQBT12HL-ANNNHT2	¥362,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-ANNNHT2	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQUT12HL-ANNNHHT	¥346,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-ANNNHT0	¥266,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1. プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
*2. メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*3. 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*4. 内蔵DVD-ROM、内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
*11. RAID追加機能サービス1用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3HXE]を購入願います。
標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SGD-41A1-N10G)を購入願います。
*21. おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
*60. インストール代行サービス付モデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプログラムキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル]

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-ANNN1R2	¥397,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-ANNN1R2	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-ANNN1RH	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-ANNN1R0	¥301,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア イ レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用]


おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-ANNNHR2	¥397,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-ANNNHR2	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12GL-ANNNHRH	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-ANNNHR0	¥301,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ・ ト ・ キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1 / F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQBT12HL-ANNN1R2	¥397,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-ANNN1R2	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (* 60)						GQUT12HL-ANNN1RH	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-ANNN1R0	¥301,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [R A I D (3 . 5 型 S A T A) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ・ ト ・ キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1 / F [キャッシュバックアップ モジュール付] RAID 追加機能サポ-ト用 (* 11)	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQBT12HL-ANNNHR2	¥397,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12HL-ANNNHR2	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (* 60)						GQUT12HL-ANNNHRH	¥381,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-ANNNHR0	¥301,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


①HA8000/TS10 GL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクアレイコントローラ・トキャッシュバックアップ付モデル]] 標準モデル/タワータイプ

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。		
*2: モービータは、搭載必須製品です。必要なモービータ(純正品)を選択の上、購入願います。		
内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。		
内蔵OVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。		
*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。		
*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は77グレード 保守サービス(有償)にて対応)		
*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。		

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2008 ROC) [SAS2.0/SATA 1/P [キャッシュバックアップ] モジュール付] RAID 追加機能標準 - 2 用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-UNNNHT2	¥254,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-UNNNHT2	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12GL-UNNNHTH	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-UNNNHT0	¥158,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリボードは、搭載必須製品です。必要なメモリボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM、内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須アプリケーションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID設定サービス(SD-411-A-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は777-グレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対応Q&Sのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/TS10 HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクレイトローボード* キャッシュバックアップ* 付モデル]] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版*1 インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ* モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-UNNN1T2	¥254,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) *1 インストールモデル						GQUT12HL-UNNN1T2	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) *1 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-UNNN1TH	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-UNNN1T0	¥158,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/TS10 HL2 [RAID (3.5 型 SATA) [ディスクレイトローボード* キャッシュバックアップ* 付モデル]] RAID 追加機能サポート用


標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版*1 インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F [キャッシュバックアップ* モジュール付]RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-UNNNHT2	¥254,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) *1 インストールモデル						GQUT12HL-UNNNHT2	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) *1 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-UNNNHTH	¥238,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-UNNNHT0	¥158,000 (税別)	¥1,083 (税別)	¥842 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ヷ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル]

標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-UNNN1R2	¥289,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-UNNN1R2	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12GL-UNNN1RH	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-UNNN1R0	¥193,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク レ イ コ ン ト ロ ー ル * - ー ト * キャ ヷ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ * 付 付 * モ デ ル] RAID 追加機能サポ-ト用

標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F [キャッシュバックアップ*モジュール付]RAID追加機能サポ-ト用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12GL-UNNNHR2	¥289,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQUT12GL-UNNNHR2	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT12GL-UNNNHRH	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12GL-UNNNHR0	¥193,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

→

→ <外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、スウィッチングHUB、外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等

→ <ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品、無停電電源装置<ラックタイプ>

標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	ﾌﾞﾛｯｾｯｻｰ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸ/ﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA 1/F [ｷｬｯｼｬﾝﾊﾞｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ ｳﾞｪﾙｼﾞｭｰﾙ付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-UNNN1R2	¥289,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQUT12HL-UNNN1R2	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｾﾐﾅｰｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQUT12HL-UNNN1RH	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQAT12HL-UNNN1R0	¥193,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)


⑧HA8000/TS10 HL2 [RAID(3.5型SATA) [ディスクアレイコントローラ・ポートキャッシュ・バックアップ付モデル] RAID追加機能サポート用]

標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版プロセストルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9266-8i (LSI SAS208 ROC) SATA 1/F [キャッシュバックアップモデル付]RAID 追加機能付 ポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQBT12HL-UNNNHR2	¥289,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プロセストルモデル						GQUT12HL-UNNNHR2	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バントル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT12HL-UNNNHRH	¥273,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)
OS なしモデル						GQAT12HL-UNNNHRO	¥193,000 (税別)	¥1,342 (税別)	¥1,042 (税別)

1-2-3-44

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

プロセッサ

※ HA8000/TS10 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須製品
です。必要なプロセッサを
選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Pentium G2120 (3.10GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(GQ-ECUPD3P1BEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P1BEX) [カスタム] ¥32,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1270v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P5BEX) [カスタム] ¥55,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1280v2 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P6BEX) [カスタム] ¥78,000 (税別)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM0)
- 5 シリアルインタフェース (COM1)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[2GB (2GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G3AEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)
(GQ-MJ702G3A) ¥9,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G3AEX) [カスタム] ¥18,000 (税別)
(GQ-MJ704G3A) ¥18,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G3AEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-MJ708G3A) ¥30,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G3AEX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-MJ716G3A) ¥100,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 GL2, HL2 [ディスクレイトローボード* キャッシュバックアップ* 付モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
2GB	(3)	(1)	(4)	(2)
4GB	(2)	(1)	(2)	(1)
8GB	(2)	(1)	(2)	(1)
16GB	(2)	(1)	(2)	(1)

- ・2枚構成メモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (2GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】



メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 2GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載


*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>





TS10 GL2
TS10 HL2

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。





ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ ボ ー ド キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]] モ デ ル >

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0 (*1)			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*2)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[3]	2	×	①	②	×
S A S ボードセット (6Gbps1ライン, 内部 2port) (*3)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A S ボード (24Gbps [6Gbps4ライン], 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

*1:7th世代 Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。

*2:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [RAID (3.5 型 SATA) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ ボ ー ド キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル]] モ デ ル >

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0 (*1)			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*2)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[3]	2	×	①	②	×
S A S ボードセット (6Gbps1ライン, 内部 2port) (*3)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A S ボード (24Gbps [6Gbps4ライン], 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×


*1:7th世代 Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。

*2:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12 12

拡張ストレージベイ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスク/内蔵SSDは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・ 内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・ 同一装置内へ10000r/min内蔵ハードディスクと15000r/min内蔵ハードディスクの混在搭載は出来ません。

同時

選択

選択



内蔵ハードディスク

[146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7146NAL2EX/RX) [カスタム] ¥37,000 (税別)
(GQ-UH7146NAL2) ¥37,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7300NAL2EX/RX) [カスタム] ¥39,000 (税別)
(GQ-UH7300NAL2) ¥39,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[450GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7450NAL2EX/RX) [カスタム] ¥54,000 (税別)
(GQ-UH7450NAL2) ¥54,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[600GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7600NAL2EX/RX) [カスタム] ¥69,000 (税別)
(GQ-UH7600NAL2) ¥69,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[900GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7900NAL2EX/RX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-UH7900NAL2) ¥100,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク

[146GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7146PAL2EX/RX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
(GQ-UH7146PAL2) ¥46,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[300GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7300PAL2EX/RX) [カスタム] ¥79,000 (税別)
(GQ-UH7300PAL2) ¥79,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

選択



内蔵SSD

[80GB, SATA, 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7080NAL2EX/CEX/RX) [カスタム] ¥142,000 (税別)
(GQ-UH7080NAL2) ¥142,000 (税別)

・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用対応品です。CacheCade 論理ドライブ 設定可能数は、ディスク 16 コントローラ毎に 1 つです。CacheCade 論理ドライブ サイズ は、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。) 又、SATA と SAS 混在での CacheCade 論理ドライブ 構築は非対応です。
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。
・ RAID 追加機能非対応モデルの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)




内蔵SSD

[200GB, SAS2.0, 2.5 型, 対応]
(GQ-UH7200NAL2EX/CEX/RX) [カスタム] ¥358,000 (税別)
(GQ-UH7200NAL2) ¥358,000 (税別)

・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用対応品です。CacheCade 論理ドライブ 設定可能数は、ディスク 16 コントローラ毎に 1 つです。CacheCade 論理ドライブ サイズ は、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブ サイズ は非対応です。) 又、SATA と SAS 混在での CacheCade 論理ドライブ 構築は非対応です。
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。
・ RAID 追加機能非対応モデルの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 GL2
TS10 HL2

(a 2) 12 拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH72506AEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506A) 完売しました。
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH75007AEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007A) ¥30,000 (税別)
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH75006AEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006A) 完売しました。
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH710007AEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007A) ¥35,000 (税別)
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH710006AEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006A) 完売しました。
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH720007AEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007A) ¥64,000 (税別)
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH720006AEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006A) 完売しました。
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕
(GQ-UH730006AEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006A) ¥89,000 (税別)
・GQ-UHxxxxRX は 9+ プレミアム対応品です。

(c) 12 12 拡張ストレージ (DVD 専用)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択



内蔵DVD-ROMセット
〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)




内蔵DVD-RAM
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)




内蔵DVD-RAMセット
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV7110A00NEX) [カスタム] 完売しました。

<ご注意>
・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/USD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA3CEX) [カスタム]	¥653,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA2CEX) [カスタム]	¥575,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA1CEX) [カスタム]	¥505,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVAFCEX) [カスタム]	¥433,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADCEX) [カスタム]	¥355,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADCEX) [カスタム]	¥285,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZACEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	¥173,000 (税別)


- ・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA3BEX) [カスタム]	¥638,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA2BEX) [カスタム]	¥560,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA1BEX) [カスタム]	¥490,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVAFBEX) [カスタム]	¥418,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVADBEX) [カスタム]	¥340,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVA0BEX) [カスタム]	¥270,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZABEX) [カスタム]	¥280,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	¥158,000 (税別)

- ・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・タイプ(DDSデータ-リッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVA3AEX) [カスタム]	¥623,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVA2AEX) [カスタム]	¥545,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVA1AEX) [カスタム]	¥475,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVFAEX) [カスタム]	¥403,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVDAEX) [カスタム]	¥325,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVA0AEX) [カスタム]	¥255,000(税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV3AEX) [カスタム]	売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV2AEX) [カスタム]	売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV1AEX) [カスタム]	売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVFAEX) [カスタム]	売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVDAEX) [カスタム]	売切れしました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV0AEX) [カスタム]	売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV2AEX) [カスタム]	¥265,000(税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AVMAAEX) [カスタム]	売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AV00AEX) [カスタム]	¥143,000(税別)

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windowsのバックアップデバイスには、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windowsのみでのセットとなります。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
 内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・タイプ (DDSフォーマット) [HS-4/170S] x10巻付き		 内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]			
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWA3NEX) [カスタム] ¥593,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0A3NEX) [カスタム] ¥563,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWA2NEX) [カスタム] ¥515,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0A2NEX) [カスタム] ¥485,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWA1NEX) [カスタム] ¥445,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0A1NEX) [カスタム] ¥415,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWAFNEX) [カスタム] ¥373,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0AFNEX) [カスタム] ¥343,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWADNEX) [カスタム] ¥295,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0ADNEX) [カスタム] ¥265,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWA0NEX) [カスタム] ¥225,000 (税別)	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0A0NEX) [カスタム] ¥195,000 (税別)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y3NEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y2NEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y1NEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0YFNEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0YDNEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWY0NEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y0NEX) [カスタム] 売切しました。
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム] ¥235,000 (税別)	 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0ZANEX) [カスタム] ¥205,000 (税別)
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AWA00NEX) [カスタム] 売切しました。	 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0A00NEX) [カスタム] 売切しました。
バックアップソフトウェアなし		 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572AW00NEX) [カスタム] ¥113,000 (税別)	 (DVD)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD572A000NEX) [カスタム] ¥83,000 (税別)

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windowsのバックアップデバイスには、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windowsのみでのセットとなります。


テープメディアセット

HAR000シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT72)用 DAT72データ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-A77DAT12 ¥15,000(税別)

クリーニングテープセット

HAR000シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-A77DATCL1 ¥4,500(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 RDX (5 型) [おまかせ安心モデル(5 年/4 年/3 年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 RDX [RDX, 5 型, USB (2.0)]	内蔵 RDX [RDX, 5 型, USB (3.0)]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000AFNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000AFNEX) [カスタム] ¥280,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000ADNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000ADNEX) [カスタム] ¥202,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000AONEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000AONEX) [カスタム] ¥132,000 (税別)
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1 年分)付き (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000APNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000APNEX) [カスタム] ¥108,000 (税別)
CA ARCserve D2D r16.5 for Windows Server Standard Edition 3年保証(1 年分)付き (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000ABNEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000ABNEX) [カスタム] ¥88,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000YFNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000YONEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1 年分)付き (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000YPNEX) [カスタム] 売切れ	
CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition 3年保証(1 年分)付き (DVD1 枚)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000YBNEX) [カスタム] 売切れ	
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000ZANEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR53000ZANEX) [カスタム] ¥142,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)		内蔵 RDX セット (GQ-SUR51000WANEX) [カスタム] 売切れ	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 RDX セット (GQ-SUR5100000NEX) [カスタム] 売切れ	内蔵 RDX セット (GQ-SUR5300000NEX) [カスタム] ¥20,000 (税別)

- ・ CA ARCserve Backup のインストールは、ARCserve 3年保証(1 年分)が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトとのセットは CA ARCserve Backup r16.5 のセットのみとなります。
- ・ 下記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、下記バックアップソフトとの構成は非対応となります。
(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、JP1/VERITAS Backup Exec 201x は Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の為非対応となります。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1 個
内蔵 RDX 用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160 GQ-AY7RX16 売切れ
内蔵 RDX 用	RDX 320GB カートリッジ Maxell: RDX/320 GQ-AY7RX32 ¥38,000 (税別)
内蔵 RDX 用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500 GQ-AY7RX51 ¥58,000 (税別)
内蔵 RDX 用	RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB GQ-AY7RX100 ¥78,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

(d) 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA3CEX) [カスタム]	¥738,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA2CEX) [カスタム]	¥660,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA1CEX) [カスタム]	¥590,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVAFCEX) [カスタム]	¥518,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVADCEX) [カスタム]	¥440,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA0CEX) [カスタム]	¥370,000(税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVZACEX) [カスタム]	¥368,000(税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム]	¥246,000(税別)


・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでのセットとなります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA3BEX) [カスタム]	¥715,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA2BEX) [カスタム]	¥637,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA1BEX) [カスタム]	¥567,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVAFBEX) [カスタム]	¥495,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVADBEX) [カスタム]	¥417,000(税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVA0BEX) [カスタム]	¥347,000(税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVZABEX) [カスタム]	¥345,000(税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム]	¥223,000(税別)

・CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでのセットとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 GL2
TS10 HL2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ(デューカ-リッジ) [DAT160] x20巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV3AEX) [カスタム]	¥692,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV2AEX) [カスタム]	¥614,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV1AEX) [カスタム]	¥544,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVFAEX) [カスタム]	¥472,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVDAEX) [カスタム]	¥394,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV0AEX) [カスタム]	¥324,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVZAAEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AV00AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のバックアップデバイスには、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ(デューカ-リッジ) [DAT160] x10巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA3NEX) [カスタム]	¥646,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA2NEX) [カスタム]	¥568,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA1NEX) [カスタム]	¥498,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWAFNEX) [カスタム]	¥426,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWAFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWADNEX) [カスタム]	¥348,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWADNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA0NEX) [カスタム]	¥278,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWA0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWY0NEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	¥276,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD716AW00NEX) [カスタム]	¥154,000 (税別)	内蔵DATセット (GQ-SUD716AW00NEX) [カスタム]

・ CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のバックアップデバイスには、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 デューカ-リッジ Maxell: DAT160	GQ-A77DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 WORK デューカ-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-A77DAT14 ¥77,900 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 クリーニングテープ Maxell: CL2	GQ-A77DATCL2 ¥20,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー


・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 2 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイアウト・ロード・キャッシュ・バックアップ・付モデル]]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										
			2.5 型 (*1) (*2)								5 型	DVD 専用	
			1	2	3	4	5	6	7	8			
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NAL2EX GQ-UH7146NAL2RX GQ-UH7146NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300NAL2EX GQ-UH7300NAL2RX GQ-UH7300NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450NAL2EX GQ-UH7450NAL2RX GQ-UH7450NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600NAL2EX GQ-UH7600NAL2RX GQ-UH7600NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (900GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7900NAL2EX GQ-UH7900NAL2RX GQ-UH7900NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PAL2EX GQ-UH7146PAL2RX GQ-UH7146PAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300PAL2EX GQ-UH7300PAL2RX GQ-UH7300PAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵SSD (80GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7080NAL2EX GQ-UH7080NAL2CEX GQ-UH7080NAL2RX GQ-UH7080NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵SSD (200GB, SAS2.0, 2.5 型)	GQ-UH7200NAL2EX GQ-UH7200NAL2CEX GQ-UH7200NAL2RX GQ-UH7200NAL2	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4) (*7)	GQ-SUD572AxxxxEX GQ-SUD572Axxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*7)	GQ-SUD716AxxxxEX GQ-SUD716Axxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*6) (*8)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*6) (*8)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載はできません。
*3:別途SASボードセットが必要です。
*4:別途内部USBケーブルが必要です。
*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。
*6:Linux/Vmware環境では非対応となります。
*7:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windowsのみでの対応となります。
*8:右記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2環境未対応の為、右記バックアップソフトとの構成は非対応となります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)
又、Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012環境では、バックアップソフトJPI/VERITAS Backup Exec 201xはWindows Server 2012 R2/Windows Server 2012未対応の為非対応となります。



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 H L 2 [RAID (3.5 型 SATA) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キ ャ ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付 モ デ ル] モ デ ル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*1)				5 型	DVD 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506AEX GQ-UH72506ARX GQ-UH72506A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007AEX GQ-UH75007ARX GQ-UH75007A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006AEX GQ-UH75006ARX GQ-UH75006A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710007AEX GQ-UH710007ARX GQ-UH710007A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710006AEX GQ-UH710006ARX GQ-UH710006A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720007AEX GQ-UH720007ARX GQ-UH720007A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720006AEX GQ-UH720006ARX GQ-UH720006A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH730006AEX GQ-UH730006ARX GQ-UH730006A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①
内蔵D A T [USB]セット (DAT72) (*4) (*7)	GQ-SUD572AxxxxEX GQ-SUD572Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵D A Tセット (DAT160) (*3) (*7)	GQ-SUD716AxxxxEX GQ-SUD716Axxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D Xセット (5 型) (*4) (*6) (*8)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D Xセット (5 型) (*4) (*6) (*8)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのデ ィ ス ク ア レ イ ム は、異なる容量の内蔵ハ ード デ ィ ス ク にて構築できません。(デ ィ ス ク ア レ イ ム 単位での内蔵ハ ード デ ィ ス ク 容量混載は可 [但し、リ ザ ー ブ デ ィ ス ク 設定に注意が必要です。])

*3:別途 SAS ホ ード セットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。


*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:Linux/VMware 環境では非対応となります。

*7:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの非対応となります。

*8:右記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、右記バックアップソフトとの構成は非対応となります。(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows)

又、Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフト JPI/VERITAS Backup Exec 201x は Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 未対応の為非対応となります。



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵ハードディスクの一部をスワップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵ハードディスクの RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000(税別)
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,000(税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。


リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL(Client Access License)です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格

・ ユーザー CAL (1CAL)	GQ-SC7001UA	¥5,000(税別)
・ ユーザー CAL (5CAL)	GQ-SC7005UA	¥25,000(税別)
・ ユーザー CAL (10CAL)	GQ-SC7010UA	¥50,000(税別)
・ ユーザー CAL (50CAL)	GQ-SC7050UA	¥250,000(税別)
・ デバイス CAL (1CAL)	GQ-SC7001DA	¥5,000(税別)
・ デバイス CAL (5CAL)	GQ-SC7005DA	¥25,000(税別)
・ デバイス CAL (10CAL)	GQ-SC7010DA	¥50,000(税別)
・ デバイス CAL (50CAL)	GQ-SC7050DA	¥250,000(税別)



Windows メディアキット (ダウングレード/ダウニングレード OS)

●Windows メディアキットの仕様

- ①提供 OS メディアは、
 - ・ Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
 - ・ Windows Server 2008 Standard 日本語版
 となります。
- ②ダウングレード又はダウニングレードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)
- ③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(アップグレードを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)

●提供条件

- ①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。
- ②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

Windows メディアキット 同時購入システム装置の OS	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 Standard	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	○

○: 提供可 —: 提供不可


●品名・形名・価格

- ・ Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000 (税別)
- ・ Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000 (税別)




フロントドアキット

<TS10 タワータイプ用フロントドアキット [GQ-AU7692EX/GQ-AU7692] ¥10,000 (税別)>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10 用フロントドアキットのドアキー No. は、共通 [1 種固定] となります。)



フロントドアキット装着時



標準モデル



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。