

1. 3 HA8000/RS110

(1) HA8000/RS110 AL2
BL2
CL2
DL2



HA8000/RS110 AL2
(筐体色：黒)



HA8000/RS110 BL2, CL2, DL2
(筐体色：黒)


HA8000/RS110 AL2, BL2, CL2, DL2 システム装置 機器仕様

モデル名			RS110 AL2	RS110 BL2	RS110 CL2	RS110 DL2
			RAID (2.5 型 SAS2.0) 付	RAID (3.5 型 SATA) 付	RAID1 (3.5 型 SATA) 付	ディスク (3.5 型 SATA) 付
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]			
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ-G2120 (3.10GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2 (3.10GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270v2 (3.50GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280v2 (3.60GHz) 最小1/最大1 (Intel®Pentium® プロセッサ-G2120:2/2, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2:4/4, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270v2/E3-1280v2:4/8) Intel®Pentium® プロセッサ-G2120:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:データ 4x32KB+命令 4x32KB Intel®Pentium® プロセッサ-G2120:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:4x256KB Intel®Pentium® プロセッサ-G2120:3MB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2/E3-1270v2/E3-1280v2:8MB			
プロセッサ数 (コア数/スロット数)	キャッシュ メモリー	一次/1CPU				
		二次/1CPU				
		三次/1CPU				
チップセット			Intel 社製 C204			
メインバス (DMI) 周波数 *1			5GT/s			
メインメモリー			最小:2GB/最大:32GB			
	容量	4				
	スロット数	2GB (2GBx1), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2)				
	サポートメモリー容量	DDR3 1600 Unbuffered DIMM (ECC 付き)				
	仕様	Emulex Pilot3 [オンボード]/32MB				
	表示機能	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)				
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	5.4TB (900GBx6) *4	12TB (3TBx4) *4	12TB (3TBx4) *4	—
		RAID 5	4.5TB (900GBx6) *4	9TB (3TBx4) *4	RAID1:6TB ((3TBx2) x2RAID)	—
		ディスク	—	—	—	12TB (3TBx4)
	サポート HDD 容量	146GB, 300GB, 450GB, 600GB, 900GB (2.5 型)/SSD:80GB, 200GB (2.5 型)				
	インタフェース	HDD/SSD (200GB): SAS2.0, SSD (80GB): SATA				
	回転数	10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB, 900GB), 15000r/min (146GB, 300GB)				
	ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応				
	RAID コントローラ (ディスクコントローラはハード ディスクコントローラ)	コントローラ	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) [PCI 拡張カード/PCI Express x8]			
インタフェース		SAS2.0, SATA				
チャネル数		8 ボート (HDD1 台/ポート)				
キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)				
サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA) x1 ドライブ (オプション)			
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM:最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM:最大 5 倍速/DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA) x1 ドライブ (オプション)			
拡張ベイ	2.5 型 (HDD 専用)	6				
	3.5 型 (HDD 専用)	—				
	5 型 (DVD 専用)	4				
PCI スロット			PCI Express 3.0 x8 (LowProfile) x2 [RAID 拡張カードに 1 スロット占有]			
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ボート/コンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *5, Broadcom 社製 BCM5718x1 [オンボード/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [ネットワーク管理モジュール専用], 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [ネットワーク管理モジュール専用]			
外形寸法	LAN	コントローラ	Wake On LAN 機能			
	Wake On LAN 機能	有 *6				
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 11.4kg (13.3kg)			
電源	電圧	約 11.5kg (14.6kg)				
	電源コードプラグ形状 (本数)	約 11.9kg (14.7kg)				
	冗長化電源	約 11.5kg (14.7kg)				
冗長 FAN			—			
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			197W/259W			
最大消費電力			185W/253W			
省エネ法 (2011 年度) 区分			186W/253W			
に基づく表示			2.9A			
VCCI 基準 *9 / 騒音			I			
インストール OS			Intel®Pentium® プロセッサ-G2120:0.65, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220v2:0.38, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270v2:0.35, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280v2:0.34			
サポート OS			クラス A 情報技術装置 / 50dB 以下 *10			
添付ソフトウェア			Windows Server 2012 Standard 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11			
主な添付品			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS			
			JP1/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], MegaRAID Storage Manager (Windows/Linux 版) [ディスク管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator/JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], OS インストール (Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスク管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]			
			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, Server Navigator, ラック搭載用ガイドレール			


- *1: Direct Media Interface の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
 *5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: オンボード LAN1 のみ Wake on LAN サポートです。(オンボード LAN2 および増設オプション LAN ボードは非対応)
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいく感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面

<RS110AL2 モデル>



<RS110BL2, CL2, DL2 モデル>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (2.5 型) [RS110AL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

C : HDD ステータスランプ

ハードディスクキャニスターに縦に並んであるレンズの上側が HDD ステータスランプです。下側は点灯しません。点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

D : 拡張ストレージベイ (DVD 専用)


購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いづれかが搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

[RS110BL2, CL2, DL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

B : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

C : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。また、RS110AL2, BL2 モデルではハードディスクに障害が発生した場合に消灯、リビルド時に点滅します。

D : MODE1 ランプ (緑) <MODE1>

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。SERVICE ランプスイッチおよび MODE0 ランプとの消灯/点灯の組み合わせにより MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。

E : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。

SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

H : ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。


I : MODE0 ランプ (緑) <MODE0>

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。SERVICE ランプスイッチおよび MODE1 ランプとの消灯/点灯の組み合わせにより MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。

J : Function スイッチ

通常の運用では使用しません。スイッチは押さないでください。

● 背面



A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑または橙)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*: 32bit 装置が AG 給電・32bit 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

D : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

E : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。

F : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 2, 1 となります。RS110AL2, BL2 モデルは、拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

G : ディスプレイインタフェースコネクタ


H : POWER ランプ

システム装置の電源の状態を示します。

I : USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-HNNNTN2	¥628,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-HNNNTN2	¥612,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-HNNNTNH	¥612,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-HNNNTN0	¥532,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID追加機能^{※12}用


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^{※12} 用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-HNNNSN2	¥628,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-HNNNSN2	¥612,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-HNNNSNH	¥612,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-HNNNSN0	¥532,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ24 (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-HNNNTN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-HNNNTN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-HNNNTNH	
OS なしメディア						GQA112BL-HNNNTN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。		


④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID追加機能サポート用]

おまかせ安心モデルⅡ24 (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-HNNNSN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-HNNNSN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-HNNNSNH	
OS なしメディア						GQA112BL-HNNNSN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。		

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-HNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112CL-HNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-HNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112CL-HNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-HNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112DL-HNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-HNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112DL-HNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) ノラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-GNNNTN2	¥539,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQU112AL-GNNNTN2	¥523,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き] ﾓﾃﾞﾙ (※60)						GQU112AL-GNNNTNH	¥523,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQA112AL-GNNNTN0	¥443,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] RAID 追加機能サ^ポート用

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ デル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID 追加機能サ ^ポ ート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-GNNNSN2	¥539,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ デル						GQU112AL-GNNNSN2	¥523,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ ^ン ド ^ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ ^ビ ス付き] ^モ デル (※60)						GQU112AL-GNNNSNH	¥523,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なし ^モ デル						GQA112AL-GNNNSNO	¥443,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ24 (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-GNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQU112BL-GNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112BL-GNNNTNH			
OS なしモデル						GQA112BL-GNNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サポート用


おまかせ安心モデルⅡ24 (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-GNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GQU112BL-GNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112BL-GNNNSNH			
OS なしモデル						GQA112BL-GNNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 C L 2 [R A I D 1 (3.5 型 S A T A)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-GNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112CL-GNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112CL-GNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112CL-GNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥ H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 D L 2 [ディスク (3.5 型 S A T A)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ハード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-GNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112DL-GNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112DL-GNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112DL-GNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) / ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-FNNNTN2	¥462,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQU112AL-FNNNTN2	¥446,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き] ﾓﾃﾞﾙ (※60)						GQU112AL-FNNNTNH	¥446,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQA112AL-FNNNTN0	¥366,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は^アアップグレード^ス保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能^ホート用

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F RAID 追加機能 ^ホ ート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-FNNNSN2	¥462,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-FNNNSN2	¥446,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス ^ス 付き] ^モ ル (*60)						GQU112AL-FNNNSNH	¥446,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-FNNNSNO	¥366,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は^アアップグレード^ス保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ24 (3年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-FNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GUU112BL-FNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GUU112BL-FNNNTNH			
OS なしモデル						GQA112BL-FNNNTN0			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7'アップグレード'保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サ'ート用]

おまかせ安心モデルⅡ24 (3年) /ラックタイプ


OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サ'ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-FNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールモデル						GUU112BL-FNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハ'ント'ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GUU112BL-FNNNSNH			
OS なしモデル						GQA112BL-FNNNSN0			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7'アップグレード'保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 C L 2 [R A I D 1 (3.5 型 S A T A)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-FNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112CL-FNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-FNNNNNH			
OS なしメディア						GQA112CL-FNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41AI-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥ H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 D L 2 [ディスク (3.5 型 S A T A)] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-FNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112DL-FNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-FNNNNNH			
OS なしメディア						GQA112DL-FNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデルⅡ (5 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-QNNNTN2	¥561,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-QNNNTN2	¥545,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-QNNNTNH	¥545,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-QNNNTN0	¥465,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] RAID追加機能^{※12}用


おまかせ安心モデルⅡ (5 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^{※12} 用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-QNNNSN2	¥561,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-QNNNSN2	¥545,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-QNNNSNH	¥545,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-QNNNSN0	¥465,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※12：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 ※15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-QNNNTN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-QNNNTN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-QNNNTNH	
OS なしメディア						GQA112BL-QNNNTN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID追加機能サポート用


おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-QNNNSN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-QNNNSN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-QNNNSNH	
OS なしメディア						GQA112BL-QNNNSN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-QNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112CL-QNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-QNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112CL-QNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-QNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112DL-QNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-QNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112DL-QNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-PNNNTN2	¥493,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQU112AL-PNNNTN2	¥477,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き] ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQU112AL-PNNNTNH	¥477,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQA112AL-PNNNTN0	¥397,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] RAID 追加機能^サポート用

おまかせ安心モデルⅡ (4 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F RAID 追加機能 ^サ ポート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-PNNNSN2	¥493,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-PNNNSN2	¥477,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンド ^ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス ^ス 付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-PNNNSNH	¥477,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-PNNNSN0	¥397,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-PNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112BL-PNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-PNNNTNH			
OS なしメディア						GQA112BL-PNNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サポート用


おまかせ安心モデルⅡ (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-PNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112BL-PNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-PNNNSNH			
OS なしメディア						GQA112BL-PNNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (4 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-PNNNNN2		完売しました。	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112CL-PNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112CL-PNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112CL-PNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (4 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-PNNNNN2		完売しました。	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112DL-PNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112DL-PNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112DL-PNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-MNNNTN2	¥414,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112AL-MNNNTN2	¥398,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112AL-MNNNTNH	¥398,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしモデル						GQA112AL-MNNNTN0	¥318,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード^ア保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] RAID 追加機能^ホート用

おまかせ安心モデルⅡ (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F RAID 追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-MNNNSN2	¥414,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-MNNNSN2	¥398,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-MNNNSNH	¥398,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-MNNNSN0	¥318,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード^ア保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (3年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-MNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GUU112BL-MNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GUU112BL-MNNNTNH			
OS なしモデル						GQA112BL-MNNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サポート用


おまかせ安心モデルⅡ (3年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-MNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GUU112BL-MNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GUU112BL-MNNNSNH			
OS なしモデル						GQA112BL-MNNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (3 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-MNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112CL-MNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-MNNNNNH			
OS なしメディア						GQA112CL-MNNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41AI-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデルⅡ (3 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-MNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112DL-MNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-MNNNNNH			
OS なしメディア						GQA112DL-MNNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 AL2 [RAID(2.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3)(※15)	選択 (※4)	GQB112AL-CNNNTN2	¥436,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112AL-CNNNTN2	¥420,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル ^{※60}						GQU112AL-CNNNTNH	¥420,000(税別)
OS なしモデル						GQA112AL-CNNNTN0	¥340,000(税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② HA8000/RS110 AL2 [RAID(2.5型 SAS2.0)] RAID追加機能サポート用 おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能サポート用 ^{※12}	選択 (※3)(※15)	選択 (※4)	GQB112AL-CNNNSN2	¥436,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112AL-CNNNSN2	¥420,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル ^{※60}						GQU112AL-CNNNSNH	¥420,000(税別)
OS なしモデル						GQA112AL-CNNNSN0	¥340,000(税別)

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- ※1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 ※15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-CNNNTN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-CNNNTN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-CNNNTNH	
OS なしメディア						GQA112BL-CNNNTN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-CNNNSN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112BL-CNNNSN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112BL-CNNNSNH	
OS なしメディア						GQA112BL-CNNNSN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-CNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112CL-CNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-CNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112CL-CNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (5 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版7'インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-CNNNNN2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7'インストールメディア						GQU112DL-CNNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-CNNNNNH	
OS なしメディア						GQA112DL-CNNNNN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-BNNNTN2	¥391,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112AL-BNNNTN2	¥375,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112AL-BNNNTNH	¥375,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしメディア						GQA112AL-BNNNTN0	¥295,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] RAID 追加機能サポート用 おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-BNNNSN2	¥391,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112AL-BNNNSN2	¥375,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112AL-BNNNSNH	¥375,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしメディア						GQA112AL-BNNNSN0	¥295,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-BNNNTN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112BL-BNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] メディア (*60)						GQU112BL-BNNNTNH			
OS なしメディア						GQA112BL-BNNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-BNNNSN2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112BL-BNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] メディア (*60)						GQU112BL-BNNNSNH			
OS なしメディア						GQA112BL-BNNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-BNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112CL-BNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112CL-BNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112CL-BNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-BNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112DL-BNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112DL-BNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112DL-BNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7 インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA L/F	選択 (※3)(※15)	選択 (※4)	GQB112AL-ANNNTN2	¥334,000(税別)	¥917(税別)	¥708(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7 インストールモデル						GQU112AL-ANNNTN2	¥318,000(税別)	¥917(税別)	¥708(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQU112AL-ANNNTNH	¥318,000(税別)	¥917(税別)	¥708(税別)
OS なしモデル						GQA112AL-ANNNTN0	¥238,000(税別)	¥917(税別)	¥708(税別)
各モデル共通仕様		標準搭載品							
		1000BASE-Tx2							


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] RAID 追加機能サポート用 おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA L/F RAID 追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-ANNNSN2	¥334,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQU112AL-ANNNSN2	¥318,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112AL-ANNNSNH	¥318,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしモデル						GQA112AL-ANNNSNO	¥238,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様									
標準搭載品		1000BASE-Tx2							

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-ANNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112BL-ANNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112BL-ANNNTNH			
OS なしモデル						GQA112BL-ANNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-ANNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112BL-ANNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112BL-ANNNSNH			
OS なしモデル						GQA112BL-ANNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必要オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-ANNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112CL-ANNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112CL-ANNNNNH			
OS なしメディア						GQA112CL-ANNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3 年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-ANNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア						GQU112DL-ANNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112DL-ANNNNNH			
OS なしメディア						GQA112DL-ANNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA L/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112AL-UNNNTN2	¥236,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ						GQU112AL-UNNNTN2	¥220,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ﾈﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｾﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQU112AL-UNNNTNH	¥220,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQA112AL-UNNNTN0	¥140,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2					


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] RAID追加機能サポート用 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA L/F RAID追加機能サポート用 (※12)	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQB112AL-UNNNSN2	¥236,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル						GQU112AL-UNNNSN2	¥220,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)						GQU112AL-UNNNSNH	¥220,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
OS なしモデル						GQA112AL-UNNNSNO	¥140,000 (税別)	¥917 (税別)	¥708 (税別)
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2					

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS208 ROC) SATA I/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-UNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112BL-UNNNTN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112BL-UNNNTNH			
OS なしモデル						GQA112BL-UNNNTN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型 SATA)] RAID 追加機能サポート用 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷ インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS208 ROC) SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQB112BL-UNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112BL-UNNNSN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQU112BL-UNNNSNH			
OS なしモデル						GQA112BL-UNNNSN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード 保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQB112CL-UNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112CL-UNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112CL-UNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112CL-UNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41AI-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQB112DL-UNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQU112DL-UNNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112DL-UNNNNNH			
OS なしモデル						GQA112DL-UNNNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22) 維持保守
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	GQB112AL-LNNNTN2	¥294,000 (税別)	¥1,350 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112AL-LNNNTN2	¥278,000 (税別)	¥1,350 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112AL-LNNNTNH	¥278,000 (税別)	¥1,350 (税別)
OS なしメディア						GQA112AL-LNNNTN0	¥198,000 (税別)	¥1,350 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能サポート用


ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22) 維持保守
Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F RAID 追加機能サポート用 (*12)	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	GQB112AL-LNNSN2	¥294,000 (税別)	¥1,350 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールメディア						GQU112AL-LNNSN2	¥278,000 (税別)	¥1,350 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQU112AL-LNNSNH	¥278,000 (税別)	¥1,350 (税別)
OS なしメディア						GQA112AL-LNNSN0	¥198,000 (税別)	¥1,350 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



システム装置 [預けて安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] 預けて安心ロングライフモデル (7 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-RNNNTN2	¥516,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-RNNNTN2	¥500,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-RNNNTNH	¥500,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-RNNNTN0	¥420,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能^{※12}用


預けて安心ロングライフモデル (7 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^{※1} インストール ^{※60}	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^{※12} サポート用 ^(※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-RNNNSN2	¥516,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^{※60}						GQU112AL-RNNNSN2	¥500,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^{※60}						GQU112AL-RNNNSNH	¥500,000 (税別)
OS なし ^{※60}						GQA112AL-RNNNSN0	¥420,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-KNNNTN2	¥982,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-KNNNTN2	¥966,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-KNNNTNH	¥966,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-KNNNTN0	¥886,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※17：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能^ホート用]


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID 追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-KNNNSN2	¥982,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-KNNNSN2	¥966,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-KNNNSNH	¥966,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-KNNNSN0	¥886,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※12：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 ※17：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-JNNNTN2	¥815,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^モ ル						GQU112AL-JNNNTN2	¥799,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-JNNNTNH	¥799,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-JNNNTN0	¥719,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] RAID 追加機能^ホート用


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-JNNNSN2	¥815,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^モ ル						GQU112AL-JNNNSN2	¥799,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-JNNNSNH	¥799,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-JNNNSN0	¥719,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 AL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-WNNNTN2	¥877,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^モ ル						GQU112AL-WNNNTN2	¥861,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-WNNNTNH	¥861,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-WNNNTN0	¥781,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 AL2 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能^ホート用]


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID 追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-WNNNSN2	¥877,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ^モ ル						GQU112AL-WNNNSN2	¥861,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-WNNNSNH	¥861,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-WNNNSN0	¥781,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-VNNNTN2	¥724,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-VNNNTN2	¥708,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-VNNNTNH	¥708,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-VNNNTN0	¥628,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能^ホート用


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ノラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-VNNNSN2	¥724,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-VNNNSN2	¥708,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-VNNNSNH	¥708,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-VNNNSN0	¥628,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心ロングライフモデル (7 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷⁾ インストール ⁶⁾ モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	GQB112AL-ENNNTN2	¥646,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ⁶⁾ モデル						GQU112AL-ENNNTN2	¥630,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112AL-ENNNTNH	¥630,000 (税別)
OS なし ⁶⁾ モデル						GQA112AL-ENNNTN0	¥550,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] RAID 追加機能¹²⁾サポート用


おまかせ安心ロングライフモデル (7 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ⁷⁾ インストール ⁶⁾ モデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ¹²⁾ サポート用 (*12)	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	GQB112AL-ENNNSN2	¥646,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストール ⁶⁾ モデル						GQU112AL-ENNNSN2	¥630,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQU112AL-ENNNSNH	¥630,000 (税別)
OS なし ⁶⁾ モデル						GQA112AL-ENNNSN0	¥550,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル(6年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] おまかせ安心ロングライフモデル (6 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-DNNNTN2	¥516,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-DNNNTN2	¥500,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-DNNNTNH	¥500,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-DNNNTN0	¥420,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A L 2 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] RAID 追加機能^ホート用

おまかせ安心ロングライフモデル (6 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 Standard 日本語版 ^ア インストール ^モ ル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA I/F RAID追加機能 ^ホ ート用 (※12)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	GQB112AL-DNNNSN2	¥516,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ^ア インストール ^モ ル						GQU112AL-DNNNSN2	¥500,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] ^モ ル (※60)						GQU112AL-DNNNSNH	¥500,000 (税別)
OS なし ^モ ル						GQA112AL-DNNNSN0	¥420,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *12: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



システム装置 [指静脈認証ログオンパック] カスタムモデル

① HA8000/RS110 AL2 [RAID(2.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) /ラックタイプ

OS + 指静脈認証	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル + 指静脈認証 A セット [静脈認証装置 (H-1) x1, Windows Server セットアップ 代行サービス 指静脈認証セットアップ 代行サービス (スタンドアロン)]	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQU112AL-HNNNTNS	¥668,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル + 指静脈認証 B セット [静脈認証装置 (H-1) x5, 指静脈認証管理システム (HA8000 セット用: CD 媒体 x1:5 ライセンス), 指静脈認証管理システム基本保守パック (HA8000 セット用: 5 ライセンス x5 年分), Windows Server セットアップ 代行サービス, 指静脈認証セットアップ 代行サービス (クライアント保護)]						GQU112AL-HNNNTNR	¥877,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

② HA8000/RS110 AL2 [RAID(2.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

OS + 指静脈認証	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル + 指静脈認証 A セット [静脈認証装置 (H-1) x1, Windows Server セットアップ 代行サービス, 指静脈認証セットアップ 代行サービス (スタンドアロン)]	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9267-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS2.0/SATA 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQU112AL-QNNNTNS	¥601,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル + 指静脈認証 B セット [静脈認証装置 (H-1) x5, 指静脈認証管理システム (HA8000 セット用: CD 媒体 x1:5 ライセンス), 指静脈認証管理システム基本保守パック (HA8000 セット用: 5 ライセンス x5 年分), Windows Server セットアップ 代行サービス, 指静脈認証セットアップ 代行サービス (クライアント保護)]						GQU112AL-QNNNTNR	¥810,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

●[指静脈認証ログオンパック]のオプション

品名	形名	価格	備考
静脈認証装置 (H-1)	PC-KCA110	オープン価格	・引取り保守(1年) ・保守料別
指静脈認証管理システム (HA8000 セット追加用: 媒体なし: 1 ライセンス)	C-537R-19&L1	¥21,000 (税抜) ¥20,000	
指静脈認証管理システム基本保守サポート (HA8000 セット追加用: 1 ライセンス)	SD-C537R-190&L1	¥3,150 (税抜) ¥3,000	・年額

- [指静脈認証ログオンパック]について
 指静脈認証ログオンパックの詳細は、お問い合わせください。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

プロセッサ

※ HA8000/RS110 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

9 9 9 9

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須製品です。
必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ ※
[Pentium G2120 (3.10GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(GQ-ECUPD3P1BEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P1CEX) [カスタム] ¥32,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1270v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P5CEX) [カスタム] ¥55,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1280v2 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P6CEX) [カスタム] ¥78,000 (税別)

※プロセッサ[Pentium G2120]は、ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)/おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)への搭載は非サポートとなります。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM0)
- 5 シリアルインタフェース (COM1)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

10 10 10 10

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[2GB (2GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G3AEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)
(GQ-MJ702G3A) ¥9,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G3AEX) [カスタム] ¥18,000 (税別)
(GQ-MJ704G3A) ¥18,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G3AEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-MJ708G3A) ¥30,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G3AEX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-MJ716G3A) ¥100,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/RS110 AL2, BL2, CL2, DL2>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2、4へ実装します。(増設時はメモリスロット1、3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	1	2	3	4
2GB	③	①	④	②
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (2GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】



メモリーボード 搭載枚数	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)


*1: 2GBメモリーボードのみ搭載可


*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

<システム装置および内蔵オプション編>







ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 AL2[RAID(2.5型 SAS2.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 3.0 (*1)	
				8レーン	
				LowProfile[MD2]	
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7724EX G0-CN7724	—	1	×	①
L A Nボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	G0-CN7734EX G0-CN7734	—	1	×	①
S A Sボード(24Gbps(6Gbps4ライン), 外部 2port)	G0-CE7206EX G0-CE7206	—	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:プロセッサ Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。

<HA8000/RS110 BL2[RAID(3.5型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 3.0 (*1)	
				8レーン	
				LowProfile[MD2]	
				1	2
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7724EX G0-CN7724	—	1	×	①
L A Nボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	G0-CN7734EX G0-CN7734	—	1	×	①
S A Sボード(24Gbps(6Gbps4ライン), 外部 2port)	G0-CE7206EX G0-CE7206	—	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:プロセッサ Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。

<HA8000/RS110 CL2[RAID(3.5型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 3.0 (*1)	
				8レーン	
				LowProfile[MD2]	
				1	2
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7724EX G0-CN7724	[2]	2	①	②
L A Nボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	G0-CN7734EX G0-CN7734	[3]	2	①	②
S A Sボード(24Gbps(6Gbps4ライン), 外部 2port)	G0-CE7206EX G0-CE7206	[1]	2	①	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:プロセッサ Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。


<HA8000/RS110 DL2[ディスク(3.5型 SATA)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 3.0 (*1)	
				8レーン	
				LowProfile[MD2]	
				1	2
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7724EX G0-CN7724	[2]	2	①	②
L A Nボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	G0-CN7734EX G0-CN7734	[3]	2	①	②
S A Sボード(24Gbps(6Gbps4ライン), 外部 2port)	G0-CE7206EX G0-CE7206	[1]	2	①	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:プロセッサ Pentium G2120 搭載時は、PCI Express 2.0 となります。

<システム装置および内蔵オプション編>




- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(a 2) 12 拡張ストレージベイ3.5型 1~4


内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

選択	内蔵ハードディスク 〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH72506CEX/RX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-UH72506C) 完売しました。 ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH75007CEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別) (GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別) ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH75006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-UH75006C) 完売しました。 ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH710007CEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別) (GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別) ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH710006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-UH710006C) 完売しました。 ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH720007CEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別) (GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別) ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH720006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-UH720006C) 完売しました。 ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。
	内蔵ハードディスク 〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応〕 (GQ-UH730006CEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別) (GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別) ・ GQ-UHxxxxRX は 9H+ プラティナ対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(a 3)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)

(a 4)

12

拡張ストレージ 3.5 型 2

(RAID レベル 1 選択時は、拡張
ストレージ 1 と同一容量の
ハードディスクを選択願います。)

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。
(RAID レベル 1 選択時)

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(a 5)

12

拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

(a 6)

12

拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(a 3) 拡張ストレージ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。

(a 4) 拡張ストレージ 3.5 型 2

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(a 5) 拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

(a 6) 拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
(GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 AL2
RS110 BL2
RS110 CL2
RS110 DL2

(c) 12 12 12 12

拡張ストレージベイ(DVD専用)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択

内蔵DVD-ROMセット

〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GG-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)

内蔵DVD-RAM

〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速,
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GG-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)


内蔵DVD-RAMセット

〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速,
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GG-SUV7110A00NEX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 AL2 [RAID(2.5型SAS2.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						DVD 専用
			2.5 型 (*1) (*2)						
			1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NCL2EX GQ-UH7146NCL2RX GQ-UH7146NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300NCL2EX GQ-UH7300NCL2RX GQ-UH7300NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7450NCL2EX GQ-UH7450NCL2RX GQ-UH7450NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7600NCL2EX GQ-UH7600NCL2RX GQ-UH7600NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (900GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7900NCL2EX GQ-UH7900NCL2RX GQ-UH7900NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PCL2EX GQ-UH7146PCL2RX GQ-UH7146PCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300PCL2EX GQ-UH7300PCL2RX GQ-UH7300PCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (80GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7080NCL2EX GQ-UH7080NCL2CEX GQ-UH7080NCL2RX GQ-UH7080NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (200GB, SAS2.0, 2.5 型)	GQ-UH7200NCL2EX GQ-UH7200NCL2CEX GQ-UH7200NCL2RX GQ-UH7200NCL2	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つのベイに複数の異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ベイ単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
*2:回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載はできません。
*3:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

<HA8000/RS110 BL2 [RAID(3.5型SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					DVD 専用
			3.5 型 (*1)					
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506CEX GQ-UH72506CRX GQ-UH72506C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007CEX GQ-UH75007CRX GQ-UH75007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006CEX GQ-UH75006CRX GQ-UH75006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH710007CEX GQ-UH710007CRX GQ-UH710007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH710006CEX GQ-UH710006CRX GQ-UH710006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH720007CEX GQ-UH720007CRX GQ-UH720007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH720006CEX GQ-UH720006CRX GQ-UH720006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH730006CEX GQ-UH730006CRX GQ-UH730006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	①	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのベイに複数の異なる容量の内蔵ハードディスクにて構築できません。(ベイ単位での内蔵ハードディスク容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 CL2 [RAID1 (3.5型SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					DVD 専用
			3.5 型 (*2)					
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506CEX GQ-UH72506CRX GQ-UH72506C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007CEX GQ-UH75007CRX GQ-UH75007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006CEX GQ-UH75006CRX GQ-UH75006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710007CEX GQ-UH710007CRX GQ-UH710007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710006CEX GQ-UH710006CRX GQ-UH710006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720007CEX GQ-UH720007CRX GQ-UH720007C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720006CEX GQ-UH720006CRX GQ-UH720006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型) (*1)	GQ-UH730006CEX GQ-UH730006CRX GQ-UH730006C	4	①	②	③	④	×	
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	①	


(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:OS をインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*2:RAIDレベル1のRAIDバッチは、異なる容量の内蔵ハードディスクでは構成できません。

<HA8000/RS110 DL2 [ディスク (3.5型SATA)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				DVD 専用
			3.5 型				
			1	2	3	4	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72506CEX GQ-UH72506C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75007CEX GQ-UH75007C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75006CEX GQ-UH75006C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710007CEX GQ-UH710007C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710006CEX GQ-UH710006C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720007CEX GQ-UH720007C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720006CEX GQ-UH720006C	4	①	②	③	④	×
内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH730006CEX GQ-UH730006C	3	×	①	②	③	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵ハードディスクの一部をスワップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵ハードディスクの RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000 (税別)
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,000 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。


リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR10EX ¥52,000 (税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL (Client Access License) です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格

・ ユーザー CAL (1CAL)	GQ-SC7001UA	¥5,000 (税別)
・ ユーザー CAL (5CAL)	GQ-SC7005UA	¥25,000 (税別)
・ ユーザー CAL (10CAL)	GQ-SC7010UA	¥50,000 (税別)
・ ユーザー CAL (50CAL)	GQ-SC7050UA	¥250,000 (税別)
・ デバイス CAL (1CAL)	GQ-SC7001DA	¥5,000 (税別)
・ デバイス CAL (5CAL)	GQ-SC7005DA	¥25,000 (税別)
・ デバイス CAL (10CAL)	GQ-SC7010DA	¥50,000 (税別)
・ デバイス CAL (50CAL)	GQ-SC7050DA	¥250,000 (税別)



Windows メディアキット (ダウンロード / ダウンエディション OS)

●Windows メディアキットの仕様

- ①提供 OS メディアは、
 - ・ Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
 - ・ Windows Server 2008 Standard 日本語版
 となります。
- ②ダウンロード又はダウンエディションする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)
- ③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(アテンションを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)

●提供条件

- ①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。
- ②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア／プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

Windows メディアキット 同時購入システム装置の OS	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 Standard	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	○

○：提供可 —：提供不可

●品名・形名・価格

- ・ Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000 (税別)
- ・ Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000 (税別)

フロントベゼル

●フロントベゼル仕様

- ・ 操作パネル、拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。
(RS110 用フロントベゼルのベゼルキー No. は、共通 [1 種固定] となります。)
- ・ フロントベゼル寸法：485 (W) x 35 (D) x 44 (H) mm (フロントベゼル取付け時のシステム装置寸法：485 (W) x 672 (D) x 44 (H) mm [突起物含まず])
- ・ 工場搭載出荷用形名のフロントベゼル [GQ-AU7694EX] は、システム装置のラックキャビネット搭載出荷時及びシステム装置単体出荷時ともに、システム装置には装着せず別梱包での搬入となります。

●品名・形名・価格

- ・ RS 110 用フロントベゼル GQ-AU7694EX/GQ-AU7694 ¥4,000 (税別)

