


(2) HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]



HA8000/RS110 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]
(筐体色：黒)

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

C : HDD ステータスランプ

ハードディスクキャスターに横に並んであるレンズの上側が HDD ステータスランプです。下側は点灯しません。点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。


D : 拡張ストレージベイ (DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

B : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

C : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

D : MODE1 ランプ (緑) <MODE1>

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。SERVICE ランプスイッチおよび MODE0 ランプとの消灯/点灯の組み合わせにより MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。

E : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するため、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

H : ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。


I : MODE0 ランプ (緑) <MODE0>

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。SERVICE ランプスイッチおよび MODE1 ランプとの消灯/点灯の組み合わせにより MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。

J : Function スイッチ

通常の運用では使用しません。スイッチは押さないでください。

● 背面



A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COMO)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



アクティブ ティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (橙または緑)

点灯: 100BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 2774 以降の AG 給電・2774 が 1 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

D : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



アクティブ ティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

E : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するため、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。

F : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 2, 1 となります。

G : ディスプレイインタフェースコネクタ


H : POWER ランプ

システム装置の電源の状態を示します。

I : USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/レイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|--|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-HNNNNN2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112EL-HNNNNN2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-HNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-HNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|--|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-HNNNNN2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112FL-HNNNNN2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-HNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-HNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24(4年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスクレイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*20) | |
|---|------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフトRAID SATA 1/F 2*16 | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-GNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112EL-GNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-GNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-GNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*20) | |
|---|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-GNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112FL-GNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-GNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-GNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスクレイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフトRAID SATA 1/F 2チャネル | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-FNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-FNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-FNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-FNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|--|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-FNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-FNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-FNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-FNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/レイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|--|------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフト RAID SATA 1/F 2チャネル | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-QNNNNN2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112EL-QNNNNN2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-QNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-QNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|--|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-QNNNNN2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112FL-QNNNNN2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-QNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-QNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (4年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスクレイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*20) | |
|---|------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフトRAID SATA 1/F 2*16 | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-PNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112EL-PNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-PNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-PNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]


おまかせ安心モデルⅡ (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*20) | |
|---|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版7インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-PNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) 7インストールモデル | | | | | | GQU112FL-PNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-PNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-PNNNNNO | | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ (3年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスクレイ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフトRAID SATA 1/F 2チャネル | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-MNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-MNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-MNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-MNNNNNO | | | |

各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]

おまかせ安心モデルⅡ (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|---|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-MNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-MNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-MNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-MNNNNNO | | | |

各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/ライ コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|---|------------|------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフト RAID SATA 1/F 2チャンネル | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-CNNNNW2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-CNNNNW2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-CNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-CNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク コントローラ | HDD | DVD-ROM/ DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 |
|---|------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|---------|
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-CNNNNW2 | 完売しました。 |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-CNNNNW2 | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-CNNNNNH | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-CNNNNNO | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|--------------|

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | 内蔵RAID | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額)(*20) | |
|--|------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフトRAID SATA 1/F 2+1補 | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-BNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-BNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-BNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-BNNNNNO | | | |


- 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2
- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 - *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 - *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク(3.5型 SATA)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | HDD | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額)(*20) | |
|--|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-BNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-BNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-BNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-BNNNNNO | | | |

- 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2
- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 - *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額)(*21) | |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフト RAID SATA 1/F 2+1補 | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-ANNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-ANNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-ANNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-ANNNNNO | | | |


- 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2
- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 - *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 - *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | HDD | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額)(*21) | |
|--|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|---------|--------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-ANNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-ANNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-ANNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-ANNNNNO | | | |

- 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2
- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 - *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 - *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 E L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | 内蔵 RAID | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|---|---------|---------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ソフト RAID SATA 1/F 2+1補 | 選択 (*3) (*16) | 選択 (*4) | GQB112EL-UNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112EL-UNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112EL-UNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112EL-UNNNNNO | | | |
| 各モデル共通仕様 | | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 | | | | | | |


- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベルを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 F L 2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 SATA)] 標準モデル/ラックタイプ

| OS | プロセッサ | メモリー | ディスク/コントローラ | HDD | DVD-ROM/DVD-RAM | セット形名 | 希望小売価格 | 保守料(月額) (*21) | |
|---|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|------------------|---------|---------------|------|
| | | | | | | | | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル | 選択 (*1) | 選択 (*2) | ハード SATA 1/F | 選択 (*3) | 選択 (*4) | GQB112FL-UNNNNN2 | 完売しました。 | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル | | | | | | GQU112FL-UNNNNN2 | | | |
| Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハード) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60) | | | | | | GQU112FL-UNNNNNH | | | |
| OS なしモデル | | | | | | GQA112FL-UNNNNNO | | | |
| 各モデル共通仕様 | | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2 | | | | | | |

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 EL2
RS110 FL2

プロセッサ

※ HA8000/RS110 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

9 9

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P1CEX) [カスタム] ¥32,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1270v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P5CEX) [カスタム] ¥55,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1280v2 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPQ3P6CEX) [カスタム] ¥78,000 (税別)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

| システム装置本体 I/F & スロット | |
|---------------------|--------------------|
| 1 | ディスプレイインタフェース |
| 2 | キーボードインタフェース |
| 3 | マウスインタフェース |
| 4 | シリアルインタフェース (COM0) |
| 5 | シリアルインタフェース (COM1) |
| 6 | パラレルインタフェース |
| 7 | SCSI インタフェース |
| 8 | ネットワークインタフェース |
| 9 | プロセッサスロット |
| 10 | メモリスロット |
| 11 | 拡張スロット |
| 12 | 拡張ストレージベイ |
| 13 | 電源スロット |
| 14 | IDEインタフェース |
| 15 | FDDインタフェース |
| 16 | USBインタフェース |
| 17 | I PM I インタフェース |

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

10 10

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[2GB (2GBx1): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G3AEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)
(GQ-MJ702G3A) ¥9,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G3AEX) [カスタム] ¥18,000 (税別)
(GQ-MJ704G3A) ¥18,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G3AEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-MJ708G3A) ¥30,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G3AEX) [カスタム] ¥100,000 (税別)
(GQ-MJ716G3A) ¥100,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/RS110 EL2, FL2 [ENERGY STAR 適合モデル]>

・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。

・2枚構成のメモリーボード (4GB,8GB,16GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

| メモリーボード 容量 | メモリスロット | | | |
|---------------|---------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2GB | ③ | ① | ④ | ② |
| 4GB | ② | ① | ② | ① |
| 8GB | ② | ① | ② | ① |
| 16GB | ② | ① | ② | ① |

・2枚構成メモリーボード (4GB,8GB,16GB) と1枚構成メモリーボード (2GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】


| メモリーボード 搭載枚数 | メモリスロット | | | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1枚 | — | ○ (*1) | — | — |
| 2枚 | — | ○ (*2) | — | ○ (*2) |
| 3枚 | ○ (*1) | ○ (*2) | — | ○ (*2) |
| 4枚 | ○ (*3) | ○ (*2) | ○ (*3) | ○ (*2) |

*1: 2GBメモリーボードのみ搭載可


*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

<システム装置および内蔵オプション編>



<システム装置および内蔵オプション編>





RS110 EL2
RS110 FL2

拡張ボード

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。





—拡張ボード搭載条件表—

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 EL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5型 SATA)]モデル>

| 品名 | 形名 | 拡張 ボード 優先順位 | 最大 搭載 枚数 | 拡張スロット PCI | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|---|
| | | | | PCI Express 3.0 | |
| | | | | 8レーン | |
| | | | | LowProfile [MD2] | |
| | | 1 | 2 | | |
| L A Nボード (1000BASE-T, 2port) | G0-CN7724EX G0-CN7724 | [2] | 2 | ① | ② |
| L A Nボード (1000BASE-T, iSCSI 1/F 専用, 2port) | G0-CN7734EX G0-CN7734 | [3] | 2 | ① | ② |
| S A Sボード (24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port) | G0-CE7206EX G0-CE7206 | [1] | 2 | ① | ② |


(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 FL2 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5型 SATA)]モデル>

| 品名 | 形名 | 拡張 ボード 優先順位 | 最大 搭載 枚数 | 拡張スロット PCI | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|---|
| | | | | PCI Express 3.0 | |
| | | | | 8レーン | |
| | | | | LowProfile [MD2] | |
| | | 1 | 2 | | |
| L A Nボード (1000BASE-T, 2port) | G0-CN7724EX G0-CN7724 | [2] | 2 | ① | ② |
| L A Nボード (1000BASE-T, iSCSI 1/F 専用, 2port) | G0-CN7734EX G0-CN7734 | [3] | 2 | ① | ② |
| S A Sボード (24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port) | G0-CE7206EX G0-CE7206 | [1] | 2 | ① | ② |

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵デバイス

*搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

RS110 EL2
RS110 FL2

(a 1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

- 選択
- 内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] **完売しました。**
 - 内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 - 内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 - 内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 - 内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 - 内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 - 内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 - 内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)

(a 2) 12


拡張ストレージ 3.5 型 2

(RAID レベル 1 選択時は、拡張
 ストレージ ベイ 1 と同一容量の
 ハードディスクを選択願います。)

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。(RAID レベル 1 選択時)

- 選択
- 内蔵ハードディスク
〔250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH72506CEX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH72506C)
 - 内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-UH75007C)
 - 内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH75006CEX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH75006C)
 - 内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
(GQ-UH710007C)
 - 内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH710006CEX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH710006C)
 - 内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
(GQ-UH720007C)
 - 内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH720006CEX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH720006C)
 - 内蔵ハードディスク
〔3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
(GQ-UH730006C)

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 EL2
RS110 FL2

(a 3)

12

拡張スロットベイ 3.5 型 3

<ご注意>
 ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH72506CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH75007CEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 (G0-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH75006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH710007CEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 (G0-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH710006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH720007CEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 (G0-UH720007C) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH720006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH730006CEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
 (G0-UH730006C) ¥89,000 (税別)

(a 4)

12

拡張スロットベイ 3.5 型 4

<ご注意>
 ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH72506CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH75007CEX/RX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 (G0-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH75006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH710007CEX/RX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 (G0-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH710006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH720007CEX/RX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 (G0-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH720006CEX/RX) [カスタム] 完売しました。
 (G0-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (G0-UH730006CEX/RX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
 (G0-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 EL2
RS110 FL2

(a 1)

12

拡張ストレージバ イ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。
 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、ご購入
 します。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH72506CEX) [カスタム] **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75006CEX) [カスタム] **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710006CEX) [カスタム] **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720006CEX) [カスタム] **完売しました。**

(a 2)

12

拡張ストレージバ イ 3.5 型 2

<ご注意>
 ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH72506CEX) [カスタム] **完売しました。**
 (GQ-UH72506C) **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 (GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 (GQ-UH75006C) **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 (GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 (GQ-UH710006C) **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 (GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720006CEX) [カスタム] **完売しました。**
 (GQ-UH720006C) **完売しました。**



内蔵ハードディスク
 [3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
 (GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 EL2
RS110 FL2

(a 3)

12

拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>
 ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 (GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 (GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 (GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
 (GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

(a 4)

12

拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>
 ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
 [250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH72506CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH72506C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75007CEX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
 (GQ-UH75007C) ¥30,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH75006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH75006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710007CEX) [カスタム] ¥35,000 (税別)
 (GQ-UH710007C) ¥35,000 (税別)



内蔵ハードディスク
 [1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH710006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH710006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720007CEX) [カスタム] ¥64,000 (税別)
 (GQ-UH720007C) ¥64,000 (税別)




内蔵ハードディスク
 [2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH720006CEX) [カスタム] 完売しました。
 (GQ-UH720006C) 完売しました。



内蔵ハードディスク
 [3TB, SATA (7200r/min), 3.5 型]
 (GQ-UH730006CEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)
 (GQ-UH730006C) ¥89,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 EL2
RS110 FL2

(c) 12 12

拡張ストレージバベイ(DVD専用)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
 必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択



内蔵DVD-ROMセット
 [読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速]
 (GG-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)



内蔵DVD-RAM
 [書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速]
 (GG-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)



内蔵DVD-RAMセット
 [書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速]
 (GG-SUV7110A00NEX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>
 ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
 ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
 ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/QSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110EL2 [ENERGY STAR適合モデル] [RAID1 (3.5型SATA)]モデル>

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ | | | | DVD専用 |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---|---|---|-------|
| | | | 3.5型(*2) | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH72506CEX GQ-UH72506CRX GQ-UH72506C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH75007CEX GQ-UH75007CRX GQ-UH75007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH75006CEX GQ-UH75006CRX GQ-UH75006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH710007CEX GQ-UH710007CRX GQ-UH710007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH710006CEX GQ-UH710006CRX GQ-UH710006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH720007CEX GQ-UH720007CRX GQ-UH720007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH720006CEX GQ-UH720006CRX GQ-UH720006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5型) (*1) | GQ-UH730006CEX GQ-UH730006CRX GQ-UH730006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵DVD-ROMセット | GQ-SUV5070A00NEX | 1 (択一) | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAM | GQ-UV7120EX | | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAMセット | GQ-SUV7110A00NEX | | × | × | × | × | ① |


(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*2:RAIDレベル1のRAIDバックは、異なる容量の内蔵ハードディスクでは構成できません。

<HA8000/RS110FL2 [ENERGY STAR適合モデル] [ディスク(3.5型SATA)]モデル>

| 品名 | 形名 | 最大搭載台数 | 拡張ストレージベイ | | | | DVD専用 |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|-------|
| | | | 3.5型 | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH72506CEX GQ-UH72506C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH75007CEX GQ-UH75007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH75006CEX GQ-UH75006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH710007CEX GQ-UH710007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH710006CEX GQ-UH710006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH720007CEX GQ-UH720007C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH720006CEX GQ-UH720006C | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × |
| 内蔵ハードディスク (3TB, 7200r/min, 3.5型) | GQ-UH730006CEX GQ-UH730006C | 3 | × | ① | ② | ③ | × |
| 内蔵DVD-ROMセット | GQ-SUV5070A00NEX | 1 (択一) | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAM | GQ-UV7120EX | | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAMセット | GQ-SUV7110A00NEX | | × | × | × | × | ① |

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL(Client Access License)です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが 1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格
 - ・ユーザー CAL (1CAL) GQ-SC7001UA ¥5,000(税別)
 - ・ユーザー CAL (5CAL) GQ-SC7005UA ¥25,000(税別)
 - ・ユーザー CAL (10CAL) GQ-SC7010UA ¥50,000(税別)
 - ・ユーザー CAL (50CAL) GQ-SC7050UA ¥250,000(税別)
 - ・デバイス CAL (1CAL) GQ-SC7001DA ¥5,000(税別)
 - ・デバイス CAL (5CAL) GQ-SC7005DA ¥25,000(税別)
 - ・デバイス CAL (10CAL) GQ-SC7010DA ¥50,000(税別)
 - ・デバイス CAL (50CAL) GQ-SC7050DA ¥250,000(税別)


Windows メディアキット(ダウングレード/ダウンエディション OS)

- Windows メディアキットの仕様
 - ①提供 OS メディアは、
 - ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版
 - ・Windows Server 2008 Standard 日本語版
 となります。
 - ②ダウングレード又はダウンエディションする OS のメディアおよびプロダクトキーです。
(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)
 - ③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。
(アゲイメンションを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)
- 提供条件
 - ①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザーのみ提供可能となります。
 - ②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

| 同時購入システム装置の OS | Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX] | Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX] |
|---------------------------------|--|---|
| Windows Server 2012 Standard | ○ | ○ |
| Windows Server 2008 R2 Standard | — | ○ |

○: 提供可 —: 提供不可

- 品名・形名・価格
 - ・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000(税別)
 - ・Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000(税別)



フロントベゼル

●フロントベゼル仕様

- ・操作パネル、拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。
(RS110用フロントベゼルのベゼルキーNo.は、共通[1種固定]となります。)
- ・フロントベゼル寸法：485(W)×35(D)×44(H)mm(フロントベゼル取付け時のシステム装置寸法：485(W)×672(D)×44(H)mm[突起物含まず])
- ・工場搭載出荷用形名のフロントベゼル[GQ-AU7694EX]は、システム装置のラックキャビネット搭載出荷時及びシステム装置単体出荷時ともに、システム装置には装着せず別梱包での搬入となります。

●品名・形名・価格

- ・RS110用フロントベゼル GQ-AU7694EX/GQ-AU7694 ¥4,000(税別)

