

1 . 5 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A G , B G , D G



HA8000/RS220 AG,BG,DG
(筐体色 : 黒)


HA8000/RS220 AG, BG, DG システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 AG	RS220 BG	RS220 DG
			R A I D (SAS)モデル	R A I D (SATA)モデル	R A I D (SAS)モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [2 U]		
C P U (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ- 5110(1.60GHz)/5160(3GHz), Intel®Xeon®プロセッサ- E5310(1.60GHz)/E5345(2.33GHz)		
			最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ- 5110/5160:2, Intel®Xeon®プロセッサ- E5310/E5345:4)		
			Intel®Xeon®プロセッサ- 5110/5160:デュアル2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5310/E5345:デュアル4x32KB+命令4x32KB		
			Intel®Xeon®プロセッサ- 5110/5160:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5310/E5345:2x4MB		
チップセット			Intel 社製 5000P		
システムバス (F S B) 周波数			Intel®Xeon®プロセッサ- 5110/Intel®Xeon®プロセッサ- E5310:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- 5160/Intel®Xeon®プロセッサ- E5345:1333MHz		
メインメモリー			最小:1GB/最大:32GB		
			8		
			1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)		
			DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンデマンドメモリー対応/メモリーミラーリング 対応		
表示機能			XGI 社製 Z9S[オプティマ] /PCI]		
			32MB		
			表示解像度 (表示色) *1		
			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部) *2			最大容量 *8	RAID 0	1.8TB(300GBx6台)
				RAID 5	1.5TB(300GBx6台)
			サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB
			インタフェース		SAS
			回転数		15000r/min
RAID コントローラ			LSI 社製 1078 SAS[専用アダプター/PCI Express<x8>]		
			SAS		SATA /300
			8ポート(HDD1台/ポート)		SAS
			256MB(SDRAM/ECC)		
			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
FDD			3.5型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)		
CD - ROM			薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)		
DVD - ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)		
DVD - RAM			片面/両面:4.7GB/9.4GB(IDE)x1ドライブ (オプション)		
拡張ベイ			3.5型ベイ (HDD専用ベイ)		6[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]
			5型ベイ (リムーバブル)		4[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]
			5型ベイ (薄型)		1(DVD-RAM 選択時は占有)
			FDD専用		1(CD-ROM または DVD-ROM 選択時は占有/DVD-RAM 選択時はランクフル)
P C I スロット			PCI Express<x8>(LowProfile)x2, PCI Express<x4>x1, 64bit/100MHz<3.3Vキ>x2		
標準インターフェイス			ディスプレイミニD-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オプティマ] x1, 70ピンx2, 77ピンx2] *3		
			Intel 社製 82563EBx1[オプティマ] /PCI]		
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)		
			Wake On LAN 機能		
外形寸法			487(W)x770(D)x89(H)mm[突起物含む], 425(W)x710(D)x89(H)mm[取付金具含まず]		
質量 [標準値] ()内は最大質量値)			約 23.4kg(31.0kg)	約 23.3kg(30.9kg)	約 23.4kg(29.5kg)
電源			電圧		
			AC100V±10% 50/60Hz		
			電源コードプラグ形状(本数)		
			接地型 2極差込プラグ (標準:1本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2本)		
			冗長化電源		
			1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]		
冗長 FAN			ポート[ホットプラグ 対応]		
消費電力 [最大値]			741W	700W	681W
消費電流 [最大値]			8.3A	7.8A	7.6A
省エネ法に 基づく表示			区分	c	c
			エネルギー消費効率	0.014	0.014
V C C I基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *7		
R o H S指令			対応		
インストールOS			Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)		
サポートOS *9 *10			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版/ Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/ Windows Server 2008 Enterprise32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SPなし/SP2)/Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版(SPなし/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SPなし/SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(SPなし/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SPなし/SP2)/Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版(SP1/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SPなし/SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1/SP2)/ Red Hat Enterprise Linux AS 4.5(AMD64 & Intel EM64T) (V2)個別対応/Red Hat Enterprise Linux ES 4.5(AMD64 & Intel EM64T) *6/ Red Hat Enterprise Linux AS 4.5(x86_64)(V2)個別対応/Red Hat Enterprise Linux ES 4.5(x86_64) *6		
			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[RAID管理ツール], ネットワーク管理ツール		
			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保证するものではありません。
- *4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Managerが必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: Linuxソフトウェアサービス及びLinuxインストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。Linux OSに関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保证するものではありません。
- *7: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意くださいの導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- 又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- *8: 1RAID構成あたりの論理容量は、最大2.1TB(2199GB)までです。(500GBハードディスクを使用したRAID構成のハードディスク最大台数は、RAID0:500GBx4台(2TB), RAID15:500GBx5台(2TB)までとなります。)
- *9: RS220DGモデルは、Linux未サポートです。
- *10: 仮想化ソフトウェアのサポート状況については、「7.1 OS情報」各モデルのサポート仮想化ソフトウェア項を参照願います。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/RS220 AG, BG, DG システム装置 各部の機能と名称

● 前面



A：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B：キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。ハードディスクキャニスターに縦に並んであるレンズの上側がHDD ステータスです。下側は点灯しません。

D：拡張ストレージベイ（5型：薄型）

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いづれかが標準搭載されます。内蔵 DVD-RAM を選択した場合、ダミーカバーが装備されます。


E：拡張ストレージベイ（5型）

リムーバブルデバイス を1台増設できます。購入時に内蔵 DVD-RAM を選択した場合、ここに標準搭載されます。

F：拡張ストレージベイ（3.5型）1～6

RS220AG/RS220BG モデルは、内蔵ハードディスク(3.5型)を最大6台搭載できます。RS220DG モデルは、内蔵ハードディスク(3.5型)を最大4台搭載できます。

● 操作パネル



A：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。なお、POWER ランプスイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

B：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

D：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

E：MAINTENANCE ランプ（黄）

システム装置の動作状態について、16進数の2桁のコードを表示します。

F：USB コネクタ

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。




G：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

● 背面



A：マウスインタフェースコネクタ

B：USB コネクタ

C：拡張スロット（PCI）

PCI Express 仕様のボードを3枚、PCI-X 仕様のボードを2枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



D：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に1,2となります。電源スロット2には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。


E：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

F：キーボードインタフェースコネクタ

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。


I：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

J：ディスプレイインタフェースコネクタ

K：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレイクストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22AG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A1NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレイクストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22AG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22AG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22AG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22AG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-A1NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スクア イ コ ン トロ ーラ	内 蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ッ ト 形 名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-A535CN1	希望小売価格		
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-A534CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-A335CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-A334CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-A235CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-A234CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-A135CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-A134CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-A1NNNN1			


HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22AG-A5NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22AG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22AG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22AG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22BG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A1NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22BG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22BG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22BG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22BG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R2220 (R2220 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22BG-A5NNNN1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-A1NNNN1			

HA8000/R2220 (R2220 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-A531CN1			完売しました。
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-A521CN1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-A331CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-A321CN1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-A231CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-A221CN1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-A131CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-A121CN1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			

HA8000/R2220 (R2220 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22BG-A5NNNN0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22BG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22BG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22BG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22DG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A1NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22DG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22DG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22DG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R2220 (R2220 DG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22DG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-A1NNNN1			

HA8000/R2220 (R2220 DG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル								保守料(月額)	
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-A535CN1	完売しました。		
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLR22DG-A534CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-A335CN1			
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLR22DG-A334CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-A235CN1			
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLR22DG-A234CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-A135CN1			
			146GB フライ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLR22DG-A134CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-A1NNNN1			

HA8000/R2220 (R2220 DG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22DG-A5NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22DG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22DG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22DG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22AG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22AG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-31NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22AG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22AG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22AG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22AG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22AG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22AG-31NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-3535CN1	希望小売価格	保守料(月額)	出張修理
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-3534CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-3335CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-3334CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-3235CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-3234CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22AG-3135CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22AG-3134CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22AG-31NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22AG-35NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22AG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22AG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22AG-31NNNN0			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22BG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22BG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-31NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22BG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22BG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22BG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22BG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22BG-35NNNN1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22BG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22BG-31NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-3531CN1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-3521CN1			
				選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*5)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-3331CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-3321CN1			
				選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*5)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-3231CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-3221CN1			
				選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*5)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22BG-3131CN1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLR22BG-3121CN1			
				選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*5)			

HA8000/RS220 (RS220 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22BG-35NNNN0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22BG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22BG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22BG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22DG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22DG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-31NNNN2			

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLR22DG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22DG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLR22DG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR22DG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMR22DG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMR22DG-31NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-3535CN1	希望小売価格	保守料(月額)	出張修理
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22DG-3534CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-3335CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22DG-3334CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-3235CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22DG-3234CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLR22DG-3135CN1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR22DG-3134CN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR22DG-31NNNN1			

HA8000/RS220 (RS220 DG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR22DG-35NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR22DG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22DG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAR22DG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ
〔Xeon 5110 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECSPX1P6TEEX) [加税] ¥67,200(税込)
(GQ-ECSPX1P6TE) ¥67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon 5160 (3GHz/L2 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECSPX3P0TJEX) [加税] ¥189,000(税込)
(GQ-ECSPX3P0TJ) ¥189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5310 (1.60GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECSPX1P6WAEX) [加税] ¥136,500(税込)
(GQ-ECSPX1P6WA) ¥136,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5345 (2.33GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECSPX2P3WAEX) [加税] ¥181,650(税込)
(GQ-ECSPX2P3WA) ¥181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000 / RS220 AG, BG, DG>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~8

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2MEX) [加税] ¥42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2MEX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2MEX) [加税] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2MEX) [加税] ¥472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000 / RS220 AG, BG, DG>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 3は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 4 / スロット5, 7 / スロット6, 8も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8
メモリーボード 2枚時		-		-	-	-	-	-
メモリーボード 4枚時		-		-	-	-	-	-
メモリーボード 6枚時						-		-
メモリーボード 8枚時								-

: 搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,3に実装の容量) (メモリースロット5,7に実装の容量) (メモリースロット2,4に実装の容量) (メモリースロット6,8に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG



LANボード
〔PCI,1000BASE-T〕
(GQ-CN7542EX) [加税] ¥27,300(税込)
(GQ-CN7542) ¥27,300(税込)

UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕

→ 2.4 スwitching HUBへ



LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GQ-CN6552EX) [加税] ¥38,850(税込)
(GQ-CN6552) ¥38,850(税込)



UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕
UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕

→ 2.4 スwitching HUBへ

→ 2.4 スwitching HUBへ



LANボードセット
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GQ-SCN757200NEX) [加税] ¥33,600(税込)

・LowProfile PCI スロット及びフルサイズ PCI スロット搭載用

UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕

→ 2.4 スwitching HUBへ



LANボード
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GQ-CN7572) ¥33,600(税込)

・フルサイズ PCI スロット搭載現地増設用

UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕

→ 2.4 スwitching HUBへ



LANボード
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GQ-CN7573) ¥33,600(税込)

・LowProfile PCI スロット搭載現地増設用

UTP 対応5E1000BASE-T
〔2.4スイッチング HUB参照〕

→ 2.4 スwitching HUBへ



SASボード
〔PCI Express,12Gbps〕
(GQ-CE7101EX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7101) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20 へ
→ 2.5 外付け装置
(9)LTOライブラリ装置へ



SASボード
〔PCI Express,12Gbps〕
(GQ-CE7103EX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7103) ¥126,000(税込)

・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20 へ
→ 2.5 外付け装置
(9)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7425EX) [加税] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7425) ¥186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7426EX) [加税] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7426) ¥186,900(税込)

・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7405EX) [加税] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7405) ¥373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ
→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7406EX) [加税] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7406) ¥373,800(税込)


・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
の混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ
→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG



Fibre Channelボード

〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [加付] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

・BR50接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へBR20, BR50及び Fibre Channel
サブシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ



Fibre Channelボード

〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7423EX) [加付] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)

・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7426EX/GQ-CC7426]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へBR20, BR50及び Fibre Channel
サブシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ



Fibre Channelボード

〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2準拠,4Gbps,7.5インチ用〕
(GQ-CC7402EX) [加付] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

・BR50接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へBR20, BR50及び Fibre Channel
サブシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ



Fibre Channelボード

〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2準拠,4Gbps,7.5インチ用〕
(GQ-CC7403EX) [加付] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)


・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7406EX/GQ-CC7406]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へBR20, BR50及び Fibre Channel
サブシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) Fibre Channel システムへ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープ タイプ リ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ




・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/RS220 AG RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 8レーン		64bit/100MHz 3.3Vキ		PCI Express 4レーン
				LowProfile		フルサイズ		
				1	2	3 (*3)	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411B00NEX GQ-SCS7411B00N	[2]	1 (択一)	×	×			×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[15]		×	×	×	×	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[2]	2	×	×			×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[15]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[3]	2	×	×			×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[4]	2	×	×			×
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[18]	3			×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[16]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[17]	2			×	×	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[13]	1	×	×	×	×	
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[14]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[6]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[8]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[10]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[12]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[5]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[7]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[9]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[11]	2			×	×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004NONEX GQ-SCM79004NON	[1]	1 (択一)	×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM79104NONEX GQ-SCM79104NON	[1]		×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM7951P00NEX GQ-SCM7951P00N	[1]		×	×			×


(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 拡張装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: スロット3へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。

又、下図A網掛け部分に高さ7mmを超える部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 8レーン		64bit/100MHz 3.3Vキ		PCI Express 4レーン
				LowProfile		フルサイズ		
				1	2	3 (*3)	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411B00NEX GQ-SCS7411B00N	[2]	1 (択一)	×	×			×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[15]		×	×	×	×	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[2]	2	×	×			×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[15]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[3]	2	×	×			×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[4]	2	×	×			×
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[18]	3			×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[16]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[17]	2			×	×	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[13]	1	×	×	×	×	
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[14]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[6]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[8]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[10]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[12]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[5]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[7]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[9]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[11]	2			×	×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004NONEX GQ-SCM79004NON	[1]	1 (択一)	×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM79104NONEX GQ-SCM79104NON	[1]		×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM7951P00NEX GQ-SCM7951P00N	[1]		×	×			×


(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: スロット3へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。

又、下図A網掛け部分に高さ7mmを超える部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/RS220 DG RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 8レーン		64bit/100MHz 3.3Vキ		PCI Express 4レーン
				LowProfile		フルサイズ		
				1	2	3 (*3)	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411B00NEX GQ-SCS7411B00N	[2]	1 (択一)	×	×			×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[15]		×	×	×	×	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[2]	2	×	×			×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[15]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[3]	2	×	×			×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[4]	2	×	×			×
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[18]	3			×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[16]	1	×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[17]	2			×	×	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[13]	1	×	×	×	×	
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[14]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[6]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[8]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[10]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[12]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[5]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[7]	2			×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[9]	1	×	×	×	×	
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[11]	2			×	×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004NONEX GQ-SCM79004NON	[1]	1 (択一)	×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM79104NONEX GQ-SCM79104NON	[1]		×	×			×
SVPボードセット	GQ-SCM7951P00NEX GQ-SCM7951P00N	[1]		×	×			×


(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 拡張装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: スロット3へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。

又、下図A網掛け部分に高さ7mmを超える部品搭載のあるフルサイズ/フルサイズのボードは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス


搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・ [加税]はカスタメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

(b) 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR6AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR5AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR4AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR3AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR2AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR1AEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFAEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]	完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR0AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WE20 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPRAEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPOAEX) [加税]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税]	¥231,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSカートリッジテープ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRONEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRONEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRONEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW20 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] (GQ-SUD7732W00N) [加税]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD773200NEX) [加税] (GQ-SUD773200N) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AG, BGモデル: 選択可 / DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト)	内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト)
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR6AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR5AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR4AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPRAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPRAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPOAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPOAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税] ¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カードリッジ maxell: LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト)]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORONEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5WE20 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノボドell)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WOONEX) [加税] ¥426,300(税込) (GQ-SUU7201WOON) ¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OONEX) [加税] ¥312,900(税込) (GQ-SUU7201OON) ¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カードリッジ maxell: LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(ULTRIUM3 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

[AG, BGモデル: 選択可 / DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO	内蔵LTO
バックアップソフトウェア	内蔵LTO	内蔵LTO
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト) ・「マクシ」(LTO Ultrium カード) [LT0U3/400]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト) ・「マクシ」(LTO Ultrium カード) [LT0U3/400]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税]

・内蔵「ノ」の対応OS情報及び対応「マクシ」ソフトウェア情報は、[7.3 「マクシ」デ「ノ」情報]項を参照願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用	LTO カード maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用	LTO WORM カード maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カード maxell:LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AG
RS220 BG
RS220 DG

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ) 〔LT0U3/400〕x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト)〕
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00NEX) [加税] ¥761,250(税込) (GQ-SUU7410W00N) ¥761,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX) [加税] ¥556,500(税込) (GQ-SUU7410000N) ¥556,500(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A G RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5 型	CD-ROM/DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)									
			1	2	3	4	5	6				
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735A	6								×	×	
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465A	6								×	×	
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005A	6								×	×	
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2)	GQ-UC5524EX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R A M セット (*2)	GQ-SUV7100A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/8 倍) (*3)	GQ-SU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/8 倍) (*3)	GQ-SU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 (但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2: 既設システム装置への増設はできません。
*3: 別途 SCSI 設定が必要で。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B G RAID(シリアル ATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5 型	CD-ROM/DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)						6			
			1	2	3	4	5					
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160Z	6									×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	6								×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*8)	GQ-UH7500Z	6								×	×	
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2)	GQ-UC5524EX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX		×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R A M セット (*2)	GQ-SUV7100A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/8 倍) (*3)	GQ-SU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/8 倍) (*3)	GQ-SU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可


*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 (但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2: 既設システム装置への増設はできません。
*3: 別途 SCSI 設定が必要で。
*8: 内蔵ハードディスク(GQ-UH7500Z)を使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0: 500GBx4 台 (2TB), RAID5: 500GBx5 台 (2TB) までとなります。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D G RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*1)				5 型	CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735A	4					×	×
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465A	4					×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005A	4					×	×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2)	GQ-UC5524EX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX		×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M セット (*2)	GQ-SUV7100A00NEX		×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/8 倍)	GQ-SU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/8 倍)	GQ-SU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 (但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2: 既設システム装置への増設はできません。
*3: 別途 SCSI 設定が必要で。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430(W)x30(D)x87(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。

●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。

