

1 . ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1 . 1 H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A G , B G , C G , D G




HA8000/TS10 AG,BG,CG,DG
(タワー型)
(筐体色：黒)

HA8000/TS10 AG, BG, CG, DG システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AG	TS10 BG	TS10 CG	TS10 DG
			RAID(SAS) モデル	RAID(シリアル ATA) モデル	RAID 1(シリアル ATA) モデル	ディスク(シリアル ATA) モデル
筐体タイプ			タワータイプ			
CPU (周波数)			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2160(1.80GHz), Intel®Xeon®プロセッサ 3075(2.66GHz), Intel®Xeon®プロセッサ X3230(2.66GHz)			
			最小1/最大1(Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2160:2, Intel®Xeon®プロセッサ 3075:2, Intel®Xeon®プロセッサ X3230:4)			
			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2160:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ 3075:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ X3230:データ 4x32KB+命令 4x32KB			
			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2160:1MB, Intel®Xeon®プロセッサ 3075:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ X3230:2x4MB			
チップセット			Intel 社製 3200			
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2160:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ 3075:1333MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X3230:1066MHz			
メインメモリー	容量	最小:512MB/最大:8GB				
	スロット数	4				
	サポートメモリー容量	512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)				
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM				
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]				
	VRAM	32MB				
	表示解像度 (表示色) *1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)				
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量	RAID 0	1.2TB(300GBx4 台)	2TB(500GBx4 台)	2TB(500GBx4 台)	-
		RAID 5	900GB(300GBx4 台)	1.5TB(500GBx4 台)	-	-
		ディスク	-	-	1TB(RAID 1:500GBx2x2 台)	2TB(500GBx4 台)
	サポート HDD 容量	73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB		
	インタフェース	SAS				
	回転数	15000r/min		7200r/min		
RAID コントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS [PCI オンボード/PCI Express<x8>]			オンボード	-
	インタフェース	SAS	シリアル ATA /300		シリアル ATA /300	-
	チャンネル数	4チャネル(HDD1 台/チャネル)			2チャネル(HDD1 台/チャネル)	-
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)			-	-
	サポート RAID レベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			RAID 0, 1	-
ハードディスク コントローラ	コントローラ	-				オンボード
	インタフェース	-				シリアル ATA /300
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)			
CD-ROM			薄型, 24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)			
DVD-ROM			DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)			
DVD-RAM			片面/両面: 4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)			
拡張ベイ	3.5 型ベイ	4[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]			4[ホットプラグ 未対応/ホットスワップ 対応]	4(1ベイ HDD にて占有)
	5 型ベイ (リムーバブル)	3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて 1ベイ占有)				
	5 型ベイ (薄型)	-				
	FDD 専用	1(1ベイ FDD にて占有)				
PCIスロット			PCI Express<x8>x1[RAID オンボード 占有], PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ-)x2		PCI Express<x8>x1, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ-)x2	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ/ミニ DIN6ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ/ミニ DIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オンボード x1, フロント x2, リア x2] *3			
			Intel 社製 82566DCx1[オンボード/PCI]			
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)			
			ポート *4			
Wake On LAN 機能						
外形寸法			254(W)x541(D)x435(H)mm[突起物含む]			
質量 [標準値] ()内は最大質量値			約 18.0kg(25.1kg)	約 17.6kg(25.1kg)	約 17.1kg(25.1kg)	約 17.0kg(24.9kg)
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz				
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型 2 極差込プラグ (1 本)				
	冗長化電源	-				
冗長 FAN			-			
消費電力 [最大値]			310W	298W	276W	276W
消費電流 [最大値]			3.24A	3.11A	2.88A	2.88A
省エネ法に 基づく表示	区分	f				
	エネルギー消費効率	0.0035	0.0034	0.0032	0.0029	
VCCI 基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 40dB 以下 *7			
RoHS 指令			対応			
インストール OS			Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(SCAL 付)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(SCAL 付) Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP なし/SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版(SP なし/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP なし/SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版(SP1/SP2)/ Red Hat Enterprise Linux ES 4.5(AI64 & Intel EM64T)(TS100C, DG 付)または未付 *6/ Red Hat Enterprise Linux ES 4.5(x86)(TS100C, DG 付)または未付 *6			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[9-ル 管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セルフアップツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AG, BG, CG 付] 用ディスプレイ管理ツール, ルートキー保護エージェント			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109 キー), マウス(有線マウス)			

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。但し、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でのみサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要。
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用する、と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: Linux ソフトウェアサービス及び Linux インストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。Linux OS に関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保証するものではありません。
 *7: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A : フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : U S B コネクタ

D : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E : HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。

2DD (720KB フォーマット)

2HD (1.44MB フォーマット)

G : 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

H : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K : ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点灯しません。

L : POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P : MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



● 背面



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : U S B コネクタ

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



アクティビティランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX/HUBとのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: 100BASE-TX/HUBとのリンクが未確立

リンクランプ (黄または赤)
点灯: 100BASE-TX/HUBとのリンクが確立 (黄点灯)
100BASE-TXでHUBとのリンクが確立 (黄点灯)
消灯: 100BASE-TXでHUBとのリンクが確立
または、HUBとのリンクが未確立


H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。

スロット番号は上から順に 1~5 となります。

TS10AG/BG モデルは、拡張スロット (PCI)3 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-11122NQ		完売しました。	

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQAT10CG-11122NQ	¥184,800 (税抜)¥176,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-11112NQ		完売しました。	

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQAT10DG-11112NQ	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AG-A3NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQLT10AG-A2NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10AG-A1NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付き) ブレインストールモデル								保守料(月額)	
モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-A33B2N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A32B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A33A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A32A2N1			
	選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-A3NNNN1				
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-A23B2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A22B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A23A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A22A2N1			
	選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-A2NNNN1				
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-A13B2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A12B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A13A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-A12A2N1			
	選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-A1NNNN1				

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AG-A3NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQAT10AG-A2NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10AG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BG-A3NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQLT10BG-A2NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10BG-A1NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントロ ーラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プ レインストールモ デ ル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-A3332N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT10BG-A3232N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BG-A3NNNN1			
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-A2332N1			
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT10BG-A2232N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BG-A2NNNN1			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU		320GB アレイ 160GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-A1332N1			
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT10BG-A1232N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BG-A1NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BG-A3NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQAT10BG-A2NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10BG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CG-A3NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQLT10CG-A2NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10CG-A1NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

保守料(月額)							
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
							維持保守
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アルイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-A3222N1	完売しました。
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-A3NNNN1	
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU		160GB アルイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-A2222N1	
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-A2NNNN1	
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU		160GB アルイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-A1222N1	
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-A1NNNN1	

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CG-A3NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQAT10CG-A2NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10CG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DG-A3NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQLT10DG-A2NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10DG-A1NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-A3212N1	完売しました。		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-A3NNNN1			
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU		160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-A2212N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-A2NNNN1			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU		160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-A1212N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-A1NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DG-A3NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQAT10DG-A2NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10DG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4 : CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20 : Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 仕様構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AG-13NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQLT10AG-12NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10AG-11NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-133B2N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-132B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-133A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-132A2N1			
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-13NNNN1				
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-123B2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-122B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-123A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-122A2N1			
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-12NNNN1				
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10AG-113B2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-112B2N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-113A2N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AG-112A2N1			
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AG-11NNNN1				

HA8000/TS10 (TS10 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AG-13NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQAT10AG-12NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10AG-11NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.1 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BG-13NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQLT10BG-12NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10BG-11NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-13332N1	完売しました。			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BG-13232N1				
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)				GQLT10BG-13NNNN1
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU		320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-12332N1				GQLT10BG-12232N1
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BG-12232N1				
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)				
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU		320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10BG-11332N1				GQLT10BG-11232N1
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BG-11232N1				
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)				GQLT10BG-11NNNN1

HA8000/TS10 (TS10 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BG-13NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQAT10BG-12NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10BG-11NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CG-13NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQLT10CG-12NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CG-11NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アルイ 160GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-13222N1	完売しました。		
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-13NNNN1			
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU		160GB アルイ 160GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-12222N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-12NNNN1			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU		160GB アルイ 160GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10CG-11222N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CG-11NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 CG) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CG-13NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) ×1CPU					GQAT10CG-12NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CG-11NNNN0	¥215,250 (税抜)¥205,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DG-13NNNN2	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQLT10DG-12NNNN2			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10DG-11NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル								
モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	
							保守料(月額)	
							維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-13212N1	完売しました。	
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-13NNNN1		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU		160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-12212N1		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-12NNNN1		
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU		160GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT10DG-11212N1		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DG-11NNNN1		

HA8000/TS10 (TS10 DG) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3230 (2.66GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DG-13NNNN0	完売しました。		
	Xeon 3075 (2.66GHz/4MB) × 1CPU					GQAT10DG-12NNNN0			
	Pentium E2160 (1.80GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10DG-11NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサ-スロット 1

選択



プロセッサ
〔Pentium E2160 (1.80GHz/L2 キャッシュ 1MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon 3075 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3230 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリー-スロット 1~4

選択



メモリーボード
〔512MB (512MBx1):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ75122NEX) [加外] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ75122N) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔1GB (512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2NEX) [加外] ¥45,150(税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥45,150(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2NEX) [加外] ¥78,750(税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥78,750(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2NEX) [加外] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/TS10 AG, BG, CG, DG>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット1, 3へ実装します。
(増設時はメモリスロット2, 4へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加タム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

[BMC モジュール][GQ-ES7406EX]未搭載時

 SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)	・SVPマイクロプログラム ネットワーク インタフェース	UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)
SVPボードセット (GQ-SCM79004GONEX) [加タム] (GQ-SCM79004GON)	電源コンセントが1個必要です。	¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7406EX]搭載時

 SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)	・SVPマイクロプログラム ネットワーク インタフェース	UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)
SVPボードセット (GQ-SCM79004HONEX) [加タム] (GQ-SCM79004HON)	電源コンセントが1個必要です。	¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7406EX]未搭載時

 SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)	・SVPマイクロプログラム ネットワーク インタフェース	UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)
SVPボードセット (GQ-SCM7951H0ONEX) [加タム] (GQ-SCM7951H0ON)	電源コンセントが1個必要です。	¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7406EX]搭載時

 SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)	・SVPマイクロプログラム ネットワーク インタフェース	UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)
SVPボードセット (GQ-SCM7951J0ONEX) [加タム] (GQ-SCM7951J0ON)	電源コンセントが1個必要です。	¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ


USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。
オンボード
USBインターフェースへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。
オンボード
USBインターフェースへ

17 17 17 17 専用ポート
BMCモジュール
(「バスボード管理モジュール」IPMI1.5準拠)
(GQ-ES7406EX) [加タム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A G RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン		8レーン		5Vキ
				バリエーション				フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				×	×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			×	×	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[6]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード (1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[2]	2			×	×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004G0NEX GQ-SCM79004G0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM79004H0NEX GQ-SCM79004H0N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951H00NEX GQ-SCM7951H00N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951J00NEX GQ-SCM7951J00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。


<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B G RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン		8レーン	5Vキ	
				フルサイズ				ミニサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				×	×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			×	×	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[6]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード (1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[2]	2			×	×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004G0NEX GQ-SCM79004G0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM79004H0NEX GQ-SCM79004H0N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951H00NEX GQ-SCM7951H00N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951J00NEX GQ-SCM7951J00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C G RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン		8レーン		5Vキー
				フルサイズ			フルサイズ	
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004G0NEX GQ-SCM79004G0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM79004H0NEX GQ-SCM79004H0N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951H00NEX GQ-SCM7951H00N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951J00NEX GQ-SCM7951J00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2: BMC モジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVP ボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵 DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。


<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D G ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン		8レーン		5Vキー
				フルサイズ			フルサイズ	
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004G0NEX GQ-SCM79004G0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM79004H0NEX GQ-SCM79004H0N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951H00NEX GQ-SCM7951H00N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951J00NEX GQ-SCM7951J00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2: BMC モジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVP ボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵 DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

(c) 12 12 12 12

拡張スロット 型 3

選択

内蔵CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC5524800NEX) [カスタム] ¥15,750(税込)

内蔵DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [カスタム] ¥36,750(税込)

内蔵DVD-RAM
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GQ-UV7100EX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット、内蔵DVD-ROM
セット、内蔵DVD-RAMは既設システム装置に
増設できません。新規システム装置購入時にセット
形名の中から必要なデバイスが入ったものをお選び
いただくか、左記内蔵オプションから選択してくだ
さい。【必須選択オプション】

・64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)
環境時内蔵DVD-RAMは未サポートとなります。

(e) 12 12 12 12

FDD専用スロット



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型,1.44MB/720KB〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG
(d) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
2~3

内蔵DAT[USB](DAT72)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR6AEX)[加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR5AEX)[加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR4AEX)[加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR3AEX)[加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR2AEX)[加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR1AEX)[加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VRF6AEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VRF5AEX)[加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VRDAEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VRDAEX)[加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR0AEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR0AEX)[加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPA6AEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPA5AEX)[加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPR6AEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPR5AEX)[加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPOAEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPOAEX)[加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722W00AEX)[加税]	¥202,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722V00AEX)[加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDSデータカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT[USB](DAT72)[トライアルモデル/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSテープカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR3NEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR3NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR2NEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR2NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR1NEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR1NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRFNEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORFNEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRDNEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORDNEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRONEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORDONEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10/ RT-1V25-KSWE20 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPANEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPANEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRPNEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPRNEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRPNEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPONEX)[加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WOONEX)[加税] ¥123,900(税込) (GQ-SUD5722WOON) ¥123,900(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OONEX)[加税] ¥92,400(税込) (GQ-SUD5722OON) ¥92,400(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

(b) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
2~3

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR6AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR5AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR4AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRFAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW20 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW10 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPOAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPOAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カードタイプ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニング カードタイプ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [トライアルモデル/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSテープカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW20 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7732W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7732O00N) ¥120,750(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

デバイスレール(2ヶ1用) _____
 [フルハイテール取付け用]
 (GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
 (GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・内蔵デハイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデハイス情報]項を参照願います。

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT チェンジャー (CAT 72) 用	DDS カードリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) 用	クリニグ カートリッジ Maxell HS-4/CI	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

デバイスレール(2ベイ用)
〔フルハイブリッド取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [トライアルモデル/標準モデル用]
[AG, BGモデル: タワータイプのみ選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6連装〕 ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 ・最大17(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻付き	内蔵DATチェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6連装〕 ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORPNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRONEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORONEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10/ RT-1V25-K5WE20 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPANEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPNEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノド) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPONEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WONEX) [加税] (GQ-SUD7746WONON) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OONEX) [加税] (GQ-SUD7746OONON) [加税]

・内蔵レノドの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用	DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用	クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [トライアルモデル / おまかせ安心モデル (3 年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	バックアップソフトウェアなし	
内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] ・ 対応 A I T (A I T - 2 対応 A I T (SDX2 - 50C)) x 10 巻付き	内蔵A I T セット (GQ - SUS7510W00NEX) [加税] ¥207,900 (税込) (GQ - SUS7510W00N) ¥207,900 (税込)	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] 内蔵A I T セット (GQ - SUS7510000NEX) [加税] ¥155,400 (税込) (GQ - SUS7510000N) ¥155,400 (税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	A I T カートリッジ Sony: SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200 (税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350 (税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	A I T クリーニング カートリッジ Sony: SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

→

<外付けオプション編>へ

- ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置, 無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

<ラックキャビネット編>へ

- ラックオプション品, 無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

[AG, BGモデル：選択可 / CG, DGモデル：選択不可]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	バックアップソフトウェア
 バックアップデバイス	 バックアップソフトウェア	 バックアップソフトウェア
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB、R-7/16T)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT002/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/お届け安心サービス)付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB、R-7/16T)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT002/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/お届け安心サービス)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR6AEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR5AEX) [お支払] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR4AEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR3AEX) [お支払] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR2AEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR1AEX) [お支払] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WRFAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [お支払] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WRDAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [お支払] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR0AEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [お支払] ¥725,550(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [お支払] ¥539,700(税込)

テーブルメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用	 LTO カードが maxell : LTOU2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200 (税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリニંગ 카드리지 [®] maxell : LTOU1/JCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [トライアルモデル/標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-Ⅲ/Ⅱ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ) 〔LT0U2/200〕x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-Ⅲ/Ⅱ)〕
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORONEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を〆す) Ⅱ	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WOONEX) [加税] ¥426,300(税込) (GQ-SUU7201WOON) ¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OONEX) [加税] ¥312,900(税込) (GQ-SUU7201OON) ¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[AG, BGモデル:選択可/CG, DGモデル:選択不可]

・内蔵デハ[®]の対応 OS 情報及び対応ハ[®]ックアップソフトウェア情報は、[7.3 ハ[®]ックアップデハ[®]の情報]項を参照願います。

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カードリッジ maxell LTOU3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204, 750 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614, 250 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1, 228, 500 (税込)

クリーニングテープセット		
HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック	
内蔵 LTO 用 	LTO クリーニング カードリッジ maxell: LTOU1/UCL	G0-AY7ULTCL1 ¥72,450 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell : LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [トライアルモデル/標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ 〔LT0U3/400〕〕x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト)
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をハイト)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00NEX) [加税] ¥761,250(税込) (GQ-SUU7410W00N) ¥761,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX) [加税] ¥556,500(税込) (GQ-SUU7410000N) ¥556,500(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カードリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カードリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

デバイスレール(2バリエーション)

(フルハイライト/フル取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium3 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AG, BGモデル: 選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・最大7(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・最大7(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR5AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR4AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバインド)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRDAEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRDAEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPAEX) [加税]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPRAEX) [加税]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPAEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W00AEX) [加税]	¥1,722,000(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

デバイスレール(2バリエーション)

(フルハイライト/バリエーション)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium3 フルハイライト) [トライアルモデル/標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ) [LT0U3/400]x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORPNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORPNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORPNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバリエーション)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORPNEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] ¥1,170,750(税込) (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] ¥1,170,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税] ¥966,000(税込) (GQ-SUU7400ORNEX) [加税] ¥966,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用	LTO カードリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイライト/取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

[AG, BGモデル:選択可/CG, DGモデル:選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)] ・最大7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)] ・最大7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR5AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V00AEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用 LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AG
TS10 BG
TS10 CG
TS10 DG

デバイスレール(2バリエーション)
〔フルハイライト用取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイライト) [トライアルモデル / 標準モデル用]

[AG, BGモデル: 選択可 / CG, DGモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・maxell LTO Ultrium カードリッジ 〔LTQU4/800〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR3NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR1NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800ORFNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800ORDNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800ORNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10/ RT-1V25-K5WE20 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPRNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバインド)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPONEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [カスタム] ¥1,438,500(税込) (GQ-SUU7800W00N) ¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800O00NEX) [カスタム] ¥1,029,000(税込) (GQ-SUU7800O00N) ¥1,029,000(税込)

・内蔵デバイス対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO カードリッジ maxell: LTQU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LTQU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell: LTQU1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ (AG:3.5 型 1~3/BG:3.5 型 1~3/CG:3.5 型 1,2/DG:3.5 型 1) に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A G RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク (736B, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005A	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) (*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 16-7416) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 16-7416) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7416) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7416) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1: 一つのベイに異なる容量の HDD にて構築できません。(ベイの容量単位での HDD 容量混載は可)
*2: 既設ドライブ装置への増設はできません。
*3: 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP への接続 (GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。
*4: 別途 SCSI への接続が必要です。
*5: ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
*6: 別途ドライブ (2 倍速) [GQ-AU7900] が必要です。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B G RAID(シリアル ATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク (160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160ZA	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7500Z	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) (*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 16-7416) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 16-7416) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7416) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7416) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1: 一つのベイに異なる容量の HDD にて構築できません。(ベイの容量単位での HDD 容量混載は可)
*2: 既設ドライブ装置への増設はできません。
*3: 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP への接続 (GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。
*4: 別途 SCSI への接続が必要です。
*5: ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
*6: 別途ドライブ (2 倍速) [GQ-AU7900] が必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ (AG:3.5 型 1~3/BG:3.5 型 1~3/CG:3.5 型 1,2/DG:3.5 型 1) に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C G RAID1(シリアル ATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7160ZA0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7250Z00N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7500Z00N	4					×	×	×	
内蔵C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D A T [USB] セット(DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵A I T セット(AIT2) (*4)	GQ-SUT7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵L T O セット(Ultrium2 16-7M4t)	GQ-SUJ7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium3 16-7M4t)	GQ-SUJ7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium3 7M4t)	GQ-SUJ7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium4 7M4t)	GQ-SUJ7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのドライブレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ドライブレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2: 既設ドライブ装置への増設はできません。

*3: 内蔵 DAT [USB] セット(GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP モデル(GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。

*4: 別途 SCSI モデルセットが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D G ディスク(シリアル ATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7160ZA0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7250Z00N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH7500Z00N	4					×	×	×	
内蔵C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵D A T [USB] セット(DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵A I T セット(AIT2) (*4)	GQ-SUT7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵L T O セット(Ultrium2 16-7M4t)	GQ-SUJ7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium3 16-7M4t)	GQ-SUJ7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium3 7M4t)	GQ-SUJ7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵L T O セット(Ultrium4 7M4t)	GQ-SUJ7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×


(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*2: 既設ドライブ装置への増設はできません。

*3: 内蔵 DAT [USB] セット(GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP モデル(GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。

*4: 別途 SCSI モデルセットが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。

●防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等



<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載
 - ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。