

1.2 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AG, BG



HA8000/TS20 AG, BG
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AG, BG
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AG, BG システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 AG	TS20 BG
			R A I D (SAS) モデル	R A I D (シリアル ATA) モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5 U])	
C P U (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ- 5110(1.60GHz)/5160(3GHz), Intel®Xeon® プロセッサ- E5310(1.60GHz)/E5345(2.33GHz)	
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160:2, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345:4)	
	キャッシュ	一次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345: データ 4x32KB+命令 4x32KB	
	メモリー	二次 / 1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345: 2x4MB	
チップセット			Intel 社製 5000V	
システムバス (F S B) 周波数			Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/Intel®Xeon® プロセッサ- E5310: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ- 5160/Intel®Xeon® プロセッサ- E5345: 1333MHz	
メインメモリー	容量		最小: 1GB/最大: 24GB	
	スロット数		6	
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインメモリー対応	
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オプション]/PCI]	
	V R A M		32MB	
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *9	RAID 0	2.4TB(300GBx4 台 x2RAID 構成)	
		RAID 5	2.1TB(300GBx8 台)	
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB	
	インタフェース		SAS	
	回転数		15000r/min	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[PCIオプション]/PCI Express<x8>]	
	インタフェース		SAS	
	チャンネル数		8ポート(HDD1 台/ポート)	
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
F D D			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1 ドライブ (標準)	
C D - R O M			薄型, 24 倍速 (IDE)x1 ドライブ (オプション)	
D V D - R O M			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (IDE)x1 ドライブ (オプション)	
D V D - R A M			片面 / 両面: 4.7GB/9.4GB (IDE) (オプション)	
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		標準 4 / 最大 8[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]	
	5 型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて 1 ベイ占有)	
	5 型ベイ (薄型)		-	
	FDD 専用		1(1 ベイ FDD にて占有)	
P C I スロット			PCI Express<x8>x1[RAIDオプションにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3Vキ-)x1, 32bit/33MHz(5Vキ-)x1	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ) ミニ DIN6 ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ) ミニ DIN6 ピン)x1, シリアル(D-SUB9 ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オプション x1, 7ポート x2, リア x4] *3	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オプション]/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
		Wake On LAN 機能	オプション *4	
外形寸法			ワ-タ- : 254(W)x650(D)x442(H)mm[突起物含む], ラ-タ- : 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] () 内は最大質量値)			約 27.9kg(36.4kg) [ラ-タ- : 約 32.4kg(40.9kg)]	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時: 2 本)	
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]	
冗長 FAN			ポート2(70mm2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長])[ホットプラグ 非対応]	
消費電力 [最大値]			521W	487W
消費電流 [最大値]			5.70A	5.31A
省エネ法に 基づく表示	区分	C		
	エネルギー消費効率	0.0079		
V C C I 基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *8	
R o H S 指令			対応	
インストール OS			Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付)	
サポート OS *10			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版/ Windows Server 2008 Standard 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP なし/SP2)/Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP なし/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP なし/SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP1/SP2)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP1/SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP1/SP2)/ Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 (AMD64 & Intel EM64T) [(V7)個別対応]/Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 (AMD64 & Intel EM64T) *6/ Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 (x86) [(V7)個別対応]/Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 (x86) *6	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [9-ル管理ツール], HA8000 System Installer [簡易インストール], MegaRAID Storage Manager [ディスク管理ツール], ルートパスワードエージェント	
主な添付品 *7			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー), マウス (有線マウス)	

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保证するものではありません。
- *4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: Linux ソフトウェアサービス及びLinux インストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。Linux OS に関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保证するものではありません。
- *7: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。
- *8: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。
- 本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *9: 1RAID 構成あたりの論理容量は、最大 2.1TB(2199GB) までです。(300GB ハードディスクを使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0: 300GBx7 台(2.1TB), RAID5: 300GBx8 台(2.1TB) までとなります。又、500GB ハードディスクを使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0: 500GBx4 台(2TB), RAID5: 500GBx5 台(2TB), RAID6: 500GBx6 台(2TB) までとなります。)
- *10: 仮想化ソフトウェアのサポート状況については、「7.1 OS 情報」各モデルのサポート仮想化ソフトウェア項を参照願います。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<タワータイプ>



A：フロントドア（ｸﾀｲﾌﾟ のみ）

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B：ドアロック（ｸﾀｲﾌﾟ のみ）

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C：USB コネクタ

D：3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E：HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F：拡張ストレージベイ（3.5 型）

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G：拡張ストレージベイ

（内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用）

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

H：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DVD-RAM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I：POWER ランプ（緑）

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

J：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K：ERROR ランプ（赤）

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

L：POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときを押します。

O：BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P：MAINTENANCE ランプ（黄）


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から 1, 2 となります。
電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ステータスランプ

上から AC ランプ(緑), PS ERROR ランプ(橙または赤), POWER ランプ(緑)です。
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : マウスインタフェースコネクタ


F : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

G : ディスプレイインタフェースコネクタ

H : USB コネクタ

I : ネットワークインタフェースコネクタ


LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



J : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A1NNNN2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB* ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AG-A5NNNN1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A1NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-A5352N1	完売しました。		
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AG-A5342N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-A3352N1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AG-A3342N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-A2352N1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AG-A2342N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB アルイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-A1352N1			
			146GB アルイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AG-A1342N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-A1NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AG-A5NNNN0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A1NNNN2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20BG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB 2x4MB (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BG-A5NNNN1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-A1NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-A5312N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-A5212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-A3312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-A3212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-A2312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-A2212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 7200r/min ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-A1312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-A1212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BG-A5NNNN0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20BG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AG-A5NN1N2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A1NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AG-A5NN1N2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A1NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AG-A5NN1N1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-A1NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-A5NN1N1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-A1NN1N1			


HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AG-A5NN1N0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A3NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A2NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-A1NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「データドライブ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A1NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A1NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20BG-A1NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20BG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20BG-A1NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BG-A5NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20BG-A3NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20BG-A2NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20BG-A1NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70GB 7200rpm (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 組み立て上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-31NNNN2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20AG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20AG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700GB* ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2 環境構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20AG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20AG-31NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル								保守料(月額)	
モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-35352N1	販売しました。		
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20AG-35342N1			
			選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-33352N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20AG-33342N1			
			選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-32352N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20AG-32342N1			
			選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		292GB アレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20AG-31352N1			
			146GB アレイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min			GQLT20AG-31342N1			
			選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-31NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AG-35NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20AG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20AG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-31NNNN2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20BG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BG-35NNNN1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-31NNNN1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 97% ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-35312N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-35212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU		320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 97% ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-33312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-33212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU		320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 97% ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-32312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-32212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU		320GB トレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) 97% ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20BG-31312N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT20BG-31212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BG-35NNNN0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20BG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20AG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20AG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20AG-31NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20AG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20AG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20AG-31NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20AG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20AG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20AG-31NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20AG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20AG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20AG-31NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 AG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AG-35NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20AG-33NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20AG-32NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20AG-31NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70GB/7200rpm (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 5110 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-31NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20BG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-31NN1N2			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQMT20BG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQMT20BG-31NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20BG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQLT20BG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQLT20BG-31NN1N1			

HA8000/TS20 (TS20 BG) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BG-35NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAT20BG-33NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-32NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) × 1CPU					GQAT20BG-31NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70GB/7200rpm (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AG
TS20 BG

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon 5110 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECSXP1P6TGEX) [加税] ¥67,200(税込)
(GQ-ECSXP1P6TG) ¥67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon 5160 (3GHz/L2 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECSXP3P0TLEX) [加税] ¥189,000(税込)
(GQ-ECSXP3P0TL) ¥189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5310 (1.60GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECSXP1P6WCX) [加税] ¥136,500(税込)
(GQ-ECSXP1P6WC) ¥136,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5345 (2.33GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECSXP2P3WCX) [加税] ¥181,650(税込)
(GQ-ECSXP2P3WC) ¥181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 AG, BG>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2MEX) [加税] ¥42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2MEX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2MEX) [加税] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2MEX) [加税] ¥472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 AG, BG>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5 / スロット3, 6も同様)


メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-

: 搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,4に実装の容量) (メモリースロット2,5に実装の容量) (メモリースロット3,6に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AG
TS20 BG



LANボード
〔PCI,1000BASE-T〕
(GQ-CN7542EX) [カスタム] ¥27,300(税込)
(GQ-CN7542) ¥27,300(税込)

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2Port〕
(GQ-CN6552EX) [カスタム] ¥38,850(税込)
(GQ-CN6552) ¥38,850(税込)

同時

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GQ-CN7572EX) [カスタム] ¥33,600(税込)
(GQ-CN7572) ¥33,600(税込)

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
〔PCI Express,12Gbps〕
(GQ-CE7101EX) [カスタム] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7101) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
システムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20 へ

→ 2.5 外付け装置
(7)LTO オートローダーへ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7425EX) [カスタム] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7425) ¥186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
システムとの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7405EX) [カスタム] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7405) ¥373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
システムとの混在接続はできません。

同時

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel モード [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425] へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
システムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)Fibre Channel システムへ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel モード [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405] へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及び Fibre Channel
システムとの混在接続はできません。

選択

同時

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)Fibre Channel システムへ

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)Fibre Channel システムへ

同時

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SVPボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット
(GQ-SCM79004LONEX) [加付]
(GQ-SCM79004LON)

電源コンセントが1個必要です。

¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SVPボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

外部筐体
電源連動機能

MANAGEMENT
インタフェース
(Max5 台まで接続可)

SVPボードセット
(GQ-SCM79104LONEX) [加付]
(GQ-SCM79104LON)

電源コンセントが1個必要です。

¥176,400(税込)
¥176,400(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル
(2.0m)
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)

・リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

・リモートコントロールユニットへの接続時は、リモートコントロールユニットに
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

SVPボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

外部筐体
電源連動機能

MANAGEMENT
インタフェース
(Max5 台まで接続可)

リモート
コントロール機能

USB
インタフェース

SVPボードセット
(GQ-SCM7951MOONEX) [加付]
(GQ-SCM7951MOON)

電源コンセントが1個必要です。

¥210,000(税込)
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル
(2.0m)
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)


・リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

・リモートコントロールユニットへの接続時は、リモートコントロールユニットに
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A G RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 4レーン	64bit/ 133MHz 3.3Vキ	PCI Express 4レーン	32bit/ 33MHz 5Vキ	
				フルサイズ				フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	拡張ボードなし	-	1	×	×	×	●	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (折一)	×		×	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]			×		×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×		×	×	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2		×		×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×		×	×	×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×		×	×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2		×		×	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1		×	×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2		×		×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004LONEX GQ-SCM79004LON	[11]	1 (折一)	×	×	×	×	
SVPボードセット	GQ-SCM79104LONEX GQ-SCM79104LON	[11]		×	×	×	×	
SVPボードセット	GQ-SCM7951MOONEX GQ-SCM7951MOON	[11]		×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 拡張装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 4レーン	64bit/ 133MHz 3.3Vキ	PCI Express 4レーン	32bit/ 33MHz 5Vキ	
				フルサイズ				フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	拡張ボードなし	-	1	×	×	×	●	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (折一)	×		×	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]			×		×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×		×	×	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2		×		×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×		×	×	×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×		×	×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2		×		×	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1		×	×	×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2		×		×	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2		×		×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004LONEX GQ-SCM79004LON	[11]	1 (折一)	×	×	×	×	
SVPボードセット	GQ-SCM79104LONEX GQ-SCM79104LON	[11]		×	×	×	×	
SVPボードセット	GQ-SCM7951MOONEX GQ-SCM7951MOON	[11]		×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 拡張装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AG
TS20 BG

(c) 12 12

拡張ストレージ 15 型 3

選択



内蔵CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC524800NEX) [カスタム] ¥15,750(税込)



内蔵DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [カスタム] ¥36,750(税込)



内蔵DVD-RAM
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GQ-UV7100EX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット、内蔵DVD-ROM
セット、内蔵DVD-RAMは既設システム装置に
増設できません。新規システム装置購入時にセット
形名の中から必要なデバイスが入ったものをお選び
いただくか、左記内蔵オプションから選択してくだ
さい。【必須選択オプション】

・64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)
環境時内蔵DVD-RAMは未サポートとなります。


(e) 12 12

FDD専用



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型,1.44MB/720KB〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AG
TS20 BG

拡張スロット
ハイ5型
1-2

(b) 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR6AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR5AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR4AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR3AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR2AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR1AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRFAEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0AEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR0AEX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WE20 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPRAX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPRAX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPOAX) [加税]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPOAX) [加税] 完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税] ¥183,750(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カードリッジテープ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカードリッジ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータ-リッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRONEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORONEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10/ RT-1V25-KSWE20 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7732W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7732O00N) ¥120,750(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSカートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

〔フルサイズ取付け用〕

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x80巻 (20巻/年+20巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR5AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR3AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR2AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR1AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRF6AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPRAX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレンド)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPOAX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746W00AEX) [加税]	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSテープカートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込) GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニング カートリッジ Maxell HS-4/CL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイブリッド取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [標準モデル用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張スロットベイを2ベイ使用します。 ・メディア(DDS-データカートリッジ [HS-4/170S])x20巻付き	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張スロットベイを2ベイ使用します。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORPNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORPNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノボ®)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPNEX) [加税]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORPNEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746W00NEX) [加税] (GQ-SUD7746W00N) 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746O00NEX) [加税] (GQ-SUD7746O00N) 完売しました。

・内蔵レノボ®の対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用	DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72)用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [おまかせ安心モデル(3 年) / 標準モデル用]

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] ・ 対応 A I T (A I T - 2 対応 SDX2-50C) x10 巻付き	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)]	
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I T セット (GQ-SUS7510W00NEX) [加税] ¥207,900 (税込) (GQ-SUS7510W00N) ¥207,900 (税込)	内蔵A I T セット (GQ-SUS7510000NEX) [加税] ¥155,400 (税込) (GQ-SUS7510000N) ¥155,400 (税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200 (税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350 (税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/1T)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/1T)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR6AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR5AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR4AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR3AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR2AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR1AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRF6AEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VROAEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W20 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPA6AEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W10 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPR6AEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPOAEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]	¥725,550(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7/Ⅲ-5)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U2/200〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7/Ⅲ-5)〕
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3NEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR3NEX)〔加税〕 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2NEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR2NEX)〔加税〕 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1NEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR1NEX)〔加税〕 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRFNEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORFNEX)〔加税〕 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRDNEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORDNEX)〔加税〕 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRONEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORONEX)〔加税〕 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10/ RT-1V25-KSWE20 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPANEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPANEX)〔加税〕 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSWT10 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPRNEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPRNEX)〔加税〕 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPONEX)〔加税〕 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPONEX)〔加税〕 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX)〔加税〕 ¥426,300(税込) (GQ-SUU7201W00N) ¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201O00NEX)〔加税〕 ¥312,900(税込) (GQ-SUU7201O00N) ¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ⅱ付)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ⅱ付)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR6AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	完了しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR3AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR2AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5 ヲイセス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VR1AEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VRFAEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VRDAEX) [加税] 完了しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VRDAEX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WE20 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VPAEX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPRAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VPRAX) [加税] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPAEX) [加税]	完了しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VPAEX) [加税] 完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	¥1,312,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥966,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/Ⅱ-16)〕 ・マテリアル(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/Ⅱ-16)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR3NEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R3NEX)〔加税〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR2NEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R2NEX)〔加税〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR1NEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R1NEX)〔加税〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFNEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RFNEX)〔加税〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDNEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RDNEX)〔加税〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRNEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RNEX)〔加税〕
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW20 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPANEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PANEX)〔加税〕
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPRNEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PRNEX)〔加税〕
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPONEX)〔加税〕	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PONEX)〔加税〕
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00NEX)〔加税〕 (GQ-SUU7410W00N)〔加税〕	¥761,250(税込) ¥761,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX)〔加税〕 (GQ-SUU7410000N)〔加税〕

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2バリエーション)

(フルハイブリッド取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium 3 フルハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (Ultrium 3 フルハイト)	内蔵LTO (Ultrium 3 フルハイト)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTO (Ultrium 3 フルハイト) [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (Ultrium 3 フルハイト) [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW110 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当をバインド)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カードリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カードリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイブリッド取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 フルハイト)[標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕)x10巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400ORNEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] (GQ-SUU7400WRNEX) ¥1,170,750(税込) (GQ-SUU7400WRNEX) ¥1,170,750(税込)	¥1,170,750(税込) ¥1,170,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] (GQ-SUU7400WRNEX) ¥966,000(税込) (GQ-SUU7400WRNEX) ¥966,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイブリッド取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO	内蔵LTO
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR4AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AG
TS20 BG

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)
〔フルハイット/スリット取付用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイット)[標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LTQ4/800〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORONEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORPNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORPNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノド」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRPNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORPNEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRONEX) [加税] ¥1,438,500(税込) (GQ-SUU7800WRON) ¥1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800ORONEX) [加税] ¥1,029,000(税込) (GQ-SUU7800ORON) ¥1,029,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用	LTO カートリッジ maxell:LTQ4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LTQ4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQ4/UC1	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A G RAID(SAS)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								
			3.5 型 (*1)						5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	4							×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	4							×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005A	4							×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUJ7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUJ7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUJ7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUJ7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])

*2:既設のドライブへの増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストカードが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A G RAID(SAS)モデル(ハードディスクキット[GQ-ES7605]を搭載の場合)> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)									5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	8										×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	8										×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005A	8										×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUJ7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUJ7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUJ7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUJ7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])


*2:既設のドライブへの増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストカードが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:内蔵ハードディスク(GQ-UH73005A)を使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0:300GBx7 台(2.1TB)までとなります。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A G RAID(SAS)モデル > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	4					×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	4					×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005A	4					×	×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A G RAID(SAS)モデル(ハードディスク[GQ-ES7605]を搭載の場合) > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										
			3.5 型 (*1)								5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	8									×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	8									×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005A	8									×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])


*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:内蔵ハードディスク(GQ-UH73005A)を使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0:300GBx7 台(2.1TB)までとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160Z	4					×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	4					×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7500Z	4					×	×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ハードディスク設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合)> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160Z	8									×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	8									×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*8)	GQ-UH7500Z	8									×	×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ハードディスク設定に注意が必要です。])


*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*8:内蔵ハードディスク(GQ-UH7500Z)を使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0:500GBx4 台(2TB), RAID5:500GBx5 台(2TB), RAID6:500GBx6 台(2TB)までとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								
			3.5 型 (*1)						5 型		
			1	2	3	4	5	6	1	2	3
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160Z	4							×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	4							×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7500Z	4							×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ハードディスク設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストアダプタが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B G RAID(シリアルATA)モデル(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合)> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)									5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7160Z	8										×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250Z	8										×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*8)	GQ-UH7500Z	8										×	×	×
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D V D - R A M (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxx		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T チェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 1/2インチ) (*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 7/8インチ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可


*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ハードディスク設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ホストアダプタが必要です。

*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*8:内蔵ハードディスク(GQ-UH7500Z)を使用した RAID 構成のハードディスク最大台数は、RAID0:500GBx4 台(2TB), RAID5:500GBx5 台(2TB), RAID6:500GBx6 台(2TB)までとなります。



防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

●防塵オプションの仕様

- 防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置



- フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- 防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法


- 防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20タワータイプ]

[TS20ラックタイプ]


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7685)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。