

(2) HA8000/TS20 [静音モデル] CG, DG



HA8000/TS20[静音モデル] CG,DG
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20[静音モデル] CG,DG
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS20 [静音モデル] CG, DG システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 CG	TS20 DG
			RAID(SAS)モデル	RAID(シリアルATAII)モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])	
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ- 5110(1.60GHz)/5160(3GHz), Intel®Xeon® プロセッサ- E5310(1.60GHz)/E5345(2.33GHz)	
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160:2, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345:4)	
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345: データ 4x32KB+命令 4x32KB	
	メモリー	二次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/5160: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5310/E5345: 2x4MB	
チップセット			Intel 社製 5000V	
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Xeon® プロセッサ- 5110/Intel®Xeon® プロセッサ- E5310: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ- 5160/Intel®Xeon® プロセッサ- E5345: 1333MHz	
メインメモリー	容量		最小: 1GB/最大: 16GB	
	スロット数		4	
表示機能	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインメモリー対応	
	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]	
	VRAM		32MB	
ハードディスク (本体内部) *2	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
	最大容量	RAID 0	1.2TB(300GBx4台)	
		RAID 5	900GB(300GBx4台)	
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB	
	インタフェース		SAS	
	回転数		15000r/min	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[PCI オンボード/PCI Express<x8>]	
	インタフェース		SAS	
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)	
CD-ROM			薄型, 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)	
DVD-RAM			片面/両面: 4.7GB/9.4GB (IDE) (オプション)	
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
	5 型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて 1ベイ占有)	
	5 型ベイ (薄型)		—	
	FDD 専用		1(1ベイ FDD にて占有)	
PCIスロット			PCI Express<x8>x1[RAID オンボードにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3Vキ) x1, 32bit/33MHz(5Vキ) x1	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ) ミニ DIN6ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ) ミニ DIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オンボード x1, 7ポート x2, 77 x4] *3	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オンボード/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
		Wake On LAN 機能	サポート *4	
外形寸法			タワータイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm [突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm [取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 26.2kg(34.5kg) [ラックタイプ: 約 30.8kg(39.1kg)]	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (1本)	
	冗長化電源		—	
冗長 FAN			ポート(70W) 2[冗長]+2[冗長], 77 2[冗長]] [ホットプラグ非対応]	
消費電力 [最大値]			450W	421W
消費電流 [最大値]			4.92A	4.60A
省エネ法に 基づく表示	区分	C		
	エネルギー消費効率	0.0071		
VCCI基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 40dB 以下 *8	
RoHS指令			対応	
インストール OS			Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付)	
サポート OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 / Windows Server 2008 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 / Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP1 / SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP なし / SP2) / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP1 / SP2) / Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 (AMD64 & Intel EM64T) [(77)個別対応] / Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 (AMD64 & Intel EM64T) *6 / Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 (x86) [(77)個別対応] / Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 (x86) *6	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows) [9-11 管理ツール], HA8000 System Installer [簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント	
主な添付品 *7			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー), マウス (有線マウス)	

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。

*3: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でのみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でのみサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。

*5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*6: Linux ソフトウェアサービス及び Linux インストール作業代行サービスの契約を前提にサポートします。Linux OS に関しては、動作確認情報を公開するものであり、全ての動作を保証するものではありません。


*7: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。

*8: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。

●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<タワータイプ>



A: フロントドア (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B: ドアロック (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C: USBコネクタ

D: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E: HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

H: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DVD-RAM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

L: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P: MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面



A：電源コネクタ

D：キーボードインタフェースコネクタ

E：マウスインタフェースコネクタ


F：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

G：ディスプレイインタフェースコネクタ

H：USBコネクタ

I：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



J：拡張スロット（PCI）

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A1NNNN2			

② HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000レベ-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/T S20 [静音モデル] (T S20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CG-A5NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A1NNNN1			

④ HA8000/T S20 [静音モデル] (T S20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)										
								維持保守	出張修理									
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-A5352N1	完売しました。											
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-A5342N1												
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-A5NNNN1												
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-A3352N1												
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-A3342N1												
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-A3NNNN1												
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-A2352N1												
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-A2342N1												
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-A2NNNN1												
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-A1352N1												
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-A1342N1												
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-A1NNNN1												

⑤ HA8000/T S20 [静音モデル] (T S20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CG-A5NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A1NNNN2			

⑦ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DG-A5NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A3NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A2NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A1NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DG-A5NNNN1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A3NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A2NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A1NNNN1			

⑨ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-A5312N1	完売しました。		
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-A5212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU		320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-A3312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-A3212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU		320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-A2312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-A2212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU		320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-A1312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-A1212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			

⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DG-A5NNNN0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A3NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A2NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A1NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPS/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A1NN1N2			

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A1NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-A1NN1N1			

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-A1NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CG-A5NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A3NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A2NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-A1NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「ディスク」タイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑯ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A1NN1N2			

⑰ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DG-A5NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A3NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A2NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A1NN1N2			

⑱ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-A1NN1N1			

⑲ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DG-A5NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A3NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A2NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-A1NN1N1			

⑳ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DG-A5NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A3NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A2NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-A1NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-31NNNN2			

② HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700mm×700mm×17mm (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線マウス), JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W106)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-31NNNN1			

④ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-35352N1	完売しました。		
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-35342N1			
			選択 (*2)(*3)			GQLT20CG-35NNNN1			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-33352N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-33342N1			
			選択 (*2)(*3)			GQLT20CG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-32352N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-32342N1			
			選択 (*2)(*3)			GQLT20CG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20CG-31352N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CG-31342N1			
			選択 (*2)(*3)			GQLT20CG-31NNNN1			

⑤ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CG-35NNNN0			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20CG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPL/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-31NNNN2			

⑦ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DG-35NNNN2	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-33NNNN2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-32NNNN2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-31NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DG-35NNNN1	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-33NNNN1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-32NNNN1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-31NNNN1			

⑨ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	320GB 7レイ 160GB×3:RAID5 (*3) 797% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-35312N1	完売しました。		
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-35212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU		320GB 7レイ 160GB×3:RAID5 (*3) 797% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-33312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-33212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU		320GB 7レイ 160GB×3:RAID5 (*3) 797% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-32312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-32212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU		320GB 7レイ 160GB×3:RAID5 (*3) 797% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	CD-ROM (24 倍速)	GQLT20DG-31312N1			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20DG-31212N1			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)			

⑩ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DG-35NNNN0	完売しました。		
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20DG-33NNNN0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-32NNNN0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-31NNNN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-31NN1N2			

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-31NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20CG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20CG-31NN1N1			

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20CG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20CG-31NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CG) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CG-35NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20CG-33NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-32NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20CG-31NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「ディスク」タイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑯ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-31NN1N2			

⑰ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DG-35NN1N2			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-33NN1N2			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-32NN1N2			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-31NN1N2			

⑱ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQMT20DG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQMT20DG-31NN1N1			

⑲ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DG-35NN1N1			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQLT20DG-33NN1N1			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-32NN1N1			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQLT20DG-31NN1N1			

⑳ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DG) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5345 (2.33GHz/2x4MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DG-35NN1N0			完売しました。
	Xeon E5310 (1.60GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAT20DG-33NN1N0			
	Xeon 5160 (3GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-32NN1N0			
	Xeon 5110 (1.60GHz/4MB) ×1CPU					GQAT20DG-31NN1N0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CG
TS20 DG

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
(Xeon 5110 (1.60GHz/L2 キャッシュ 4MB))
(GQ-ECSXP1P6TGEX) [カスタム] ¥67,200(税込)
(GQ-ECSXP1P6TG) ¥67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon 5160 (3GHz/L2 キャッシュ 4MB))
(GQ-ECSXP3P0TLEX) [カスタム] ¥189,000(税込)
(GQ-ECSXP3P0TL) ¥189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5310 (1.60GHz/L2 キャッシュ 2x4MB))
(GQ-ECSXP1P6WCX) [カスタム] ¥136,500(税込)
(GQ-ECSXP1P6WC) ¥136,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5345 (2.33GHz/L2 キャッシュ 2x4MB))
(GQ-ECSXP2P3WCX) [カスタム] ¥181,650(税込)
(GQ-ECSXP2P3WC) ¥181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ディスプレイインタフェース
- キーボードインタフェース
- マウスインタフェース
- シリアルインタフェース (COM1)
- シリアルインタフェース (COM2)
- パラレルインタフェース
- SCS E インタフェース
- ネットワークインタフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- I D E インタフェース
- F D D インタフェース
- U S B インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 (搭載) 可
○: 選択接続 (搭載) のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CG, DG>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

選択



メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ701G2MEX) [カスタム] ¥42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ702G2MEX) [カスタム] ¥84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ704G2MEX) [カスタム] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] ¥472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

ーメモリー搭載条件表ー

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CG, DG>

【実装条件①】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット3, 5には実装できません。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5も同様)

メモリー実装構成	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
メモリーボード 2 枚時	①	—	—	①	—	—
メモリーボード 4 枚時	①	②	—	①	②	—

①: 搭載順序

【実装条件②】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリーボード 1, 4 に実装の容量) ≥ (メモリーボード 2, 5 に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CG
TS20 DG



LANボード
(PCI,1000BASE-T)
(GQ-CN7542EX) [カスタム] \27,300(税込)
(GQ-CN7542) \27,300(税込)

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
(PCI,1000BASE-T,2Port)
(GQ-CN6552EX) [カスタム] \38,850(税込)
(GQ-CN6552) \38,850(税込)

同時

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
(PCI Express,1000BASE-T)
(GQ-CN7572EX) [カスタム] \33,600(税込)
(GQ-CN7572) \33,600(税込)

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

[フラッグのみ選択可]



SASボード
(PCI Express,12Gbps)
(GQ-CE7101EX) [カスタム] \126,000(税込)
(GQ-CE7101) \126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及びディスプレイ
サブシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20 へ

→ 2.5 外付け装置
(7)LTO オートローダーへ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ



Fibre Channel ボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7425EX) [カスタム] \186,900(税込)
(GQ-CC7425) \186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及びディスプレイ
サブシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート)
(GQ-CC7405EX) [カスタム] \373,800(税込)
(GQ-CC7405) \373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及びディスプレイ
サブシステムの混在接続はできません。

同時

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 *1
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] \343,350(税込)
(GQ-CC7421) \343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及びディスプレイ
サブシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイサブシステムへ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ

・BR50 接続は、Fibre Channel 8-Gb/s [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425]へ切替え (2008.07.25.より)



Fibre Channel ボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] \460,950(税込)
(GQ-CC7402) \460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20, BR50 及びディスプレイ
サブシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイサブシステムへ

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイサブシステムへ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ

→ 2.5 外付け装置
(9)LTO タイプ リ装置へ

・BR50 接続は、Fibre Channel 8-Gb/s [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405]へ切替え (2008.07.25.より)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ




・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CG
TS20 DG

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CG
TS20 DG

(b) 12 12 拡張ストレージ
ベイ5型
1~2 選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR6AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR5AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR4AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR3AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR2AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR1AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRF6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRF6AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW20 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPAAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAAEX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW10 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPRAX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノット」)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WP0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VP0AEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00AEX) [カスタム] \231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [カスタム] \183,750(税込)	

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CG
TS20 DG

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
	内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・メディア7(DDSデータ・リッジ [HS-4/170S])x10 巻付き		内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)		BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)		BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノット」)
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノット」)		BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノット」)
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSWE20 相当を「ノット」)		JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノット」)
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノット」)		
バックアップソフトウェアなし			

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CG
TS20 DG

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITデバイス取付け用)

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/1705])x80巻 (20巻/年+20巻/「お届け安心サービス」)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR5AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR3AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR2AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノット」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR1AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRFAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WROAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPRAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPRAX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノット」)	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPOAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPOAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746W00AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GQ-SUD7746V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジ「テープ」 Maxell:HS-4/1705	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)
			GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニング カートリッジ Maxell:HS-4/CL
	GQ-AV7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CG
TS20 DG

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMタイプ) 1/2ベイ用

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [標準モデル用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー	内蔵DATチェンジャー
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 ・メディア(DDS-4カートリッジ [HS-4/1705])x20巻付き	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110/ RT-1V25-KSW110 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-KSW110/RT-1V25-KSW110 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-KSW110 相当を「ノード」)	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジ テープ Maxell:HS-4/1705	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込) GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニング カートリッジ Maxell:HS-4/CL

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CG
TS20 DG

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T-2) [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

	バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・メディア(AIT-2メディア[SDX2-50C])x10巻付き	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510W00NEX) [カスタム] \207,900(税込) (GQ-SU57510W00N) \207,900(税込)	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510000NEX) [カスタム] \155,400(税込) (GQ-SU57510000N) \155,400(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 \151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 \406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 \730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 \36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CG RAID(SAS)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXX		×	×	×	×	②	①	×	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイリムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイリム単位での HDD 容量混載は可[但し、リブディスプレイ設定に注意が必要です。])

*2:既設S/M装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*6:別途ディスプレイ(2 倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CG RAID(SAS)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXX		×	×	×	×	②	①	×	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイリムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイリム単位での HDD 容量混載は可[但し、リブディスプレイ設定に注意が必要です。])

*2:既設S/M装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。

<HA8000/TS20 [静音モデル] DG RAID(シリアル ATA II)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7160Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7250Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7500Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXX		×	×	×	×	②	①	×	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイリムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイリム単位での HDD 容量混載は可[但し、リブディスプレイ設定に注意が必要です。])

*2:既設S/M装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*6:別途ディスプレイ(2 倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

<HA8000/TS20 [静音モデル] DG RAID(シリアル ATA II)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7160Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7250Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH7500Z	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXX		×	×	×	×	②	①	×	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイリムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイリム単位での HDD 容量混載は可[但し、リブディスプレイ設定に注意が必要です。])

*2:既設S/M装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]/


TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置

- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空いた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法


- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20 タワータイプ]

[TS20 ラックタイプ]


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7685)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。