

1.3 HA8000/RS110 AH,BH,CH




HA8000/RS110 AH,BH,CH
(筐体色 : 黒)

HA8000/RS110 AH, BH, CH システム装置 機器仕様

モデル名			RS110 AH	RS110 BH	RS110 CH
			R A I D (シリアル ATA)モデル	R A I D 1 (シリアル ATA)モデル	ディスク (シリアル ATA)モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [1 U]		
C P U (周波数)			Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180(2GHz), Intel® Xeon® プロセッサ E3110(3GHz), Intel® Xeon® プロセッサ X3360(2.83GHz) 最小1/最大1(Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180:2, Intel® Xeon® プロセッサ E3110:2, Intel® Xeon® プロセッサ X3360:4) Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ E3110:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ X3360:データ4x32KB+命令4x32KB Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180:1MB, Intel® Xeon® プロセッサ E3110:6MB, Intel® Xeon® プロセッサ X3360:2x6MB Intel 社製 3200 Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180:800MHz, Intel® Xeon® プロセッサ E3110:1333MHz, Intel® Xeon® プロセッサ X3360:1333MHz 最小:512MB/最大:8GB		
	プロセッサ数(CPUコア数)				
	キャッシュ	一次/1CPU			
	メモリー	二次/1CPU			
チップセット			Intel 社製 3200		
システムバス (F S B) 周波数			Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180:800MHz, Intel® Xeon® プロセッサ E3110:1333MHz, Intel® Xeon® プロセッサ X3360:1333MHz 最小:512MB/最大:8GB		
メインメモリー	容量		最小:512MB/最大:8GB		
	スロット数		4		
	サポートメモリー容量		512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)		
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM		
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オプション/PCI]		
	V R A M		32MB		
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *7	RAID 0	2TB(1TBx2)	-	-
		RAID 5	2TB(1TBx3)	-	-
		ディスク	-	1TB(RAID 1:1TBx2)	2TB(1TBx2)
	サポート HDD 容量		160GB, 250GB, 500GB, 1TB		
	インターフェース		シリアル ATA /300		
	回転数		7200r/min		
R A I D コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS [PCIボード/PCI Express<x8>]	オプション	-
	インターフェース		シリアル ATA /300	シリアル ATA /300	-
	チャンネル数		3チャネル(HDD1台/チャネル)	2チャネル(HDD1台/チャネル)	-
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	-	-
	サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,JBOD	RAID 1	-
ハードディスク コントローラ	コントローラ		-		オプション
	インターフェース		-		シリアル ATA /300
F D D			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)		
C D - R O M			薄型, 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)		
D V D - R O M			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)		
D V D - R A M			-		
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		3 [ホットプラグ対応/ホットスワップ対応] (ホットスワップは RAID1 時のみ)	2(2ベイHDDにて占有) [ホットプラグ未対応/ホットスワップ未対応]	2(1ベイHDDにて占有)
	5 型ベイ (薄型)		1(CD-ROM または DVD-ROM で1ベイ占有)		
	FDD 専用		-		
P C I スロット			PCI Express<x8>(LowProfile)x1 [RAIDボードで占有], PCI Express<x1>(LowProfile)x1	PCI Express<x8>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>(LowProfile)x1 または 32bit/33MHz (5Vキ) x1 (オプション)	
標準インターフェース			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2タイプ) ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ) ミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オプション x1, フロント x2, リア x2] *3 Intel 社製 82573Lx1+82566DCx1[オプション/PCI] 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45) サポート *4		
外形寸法			485(W)x713(D)x44(H)mm [突起物含む], 430(W)x579(D)x44(H)mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] ()内は最大質量値			約 16.0kg (16.4kg)	約 15.4kg (15.7kg)	約 14.8kg (15.7kg)
電源	電圧		AC100V ±10% 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)		
	冗長化電源		-		
冗長 F A N			-		
消費電力 [最大値]			335W	300W	300W
消費電流 [最大値]			3.8A	3.4A	3.4A
省エネ法に 基づく表示	区分		f	f	f
	エネルギー消費効率		0.0058	0.0054	0.0050
V C C I 基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *6		
R o H S 指令			対応(オプション)は「4 章オプション一覧」参照		
インストール OS			Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL 付) *8/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SCAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付)		
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS110AH, BH 向け RAID 管理ツール], RAID 保護エージェント (Windows)		
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色に異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所十分に注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- *7: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- *8: Intel® Pentium® Desktop プロセッサ E2180(2GHz)は、Windows Server 2008 Hyper-V 機能未対応です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 内蔵 CD-ROM ドライブ/内蔵 DVD-ROM ドライブ

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

C : キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。


D : HDD ステータスランプ

ハードディスクキャニスターに縦に並んであるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ 1, 2, 3

内蔵ハードディスクを取り付けます。右から順に拡張ストレージベイ 1, 2, 3 となります。RS110BH/CH モデルの場合、拡張ストレージベイ 3 は使用しません。

● 操作パネル



A : USB コネクタ

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑および橙)

[BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態を示します。
BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。

C : ALL ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

D : POST/ERROR ランプ (橙) [BMC モジュール搭載時のみ]

MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (緑)

SERVICE ランプスイッチまたはシステム装置背面の SERVICE スイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入/切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。
なお、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクおよび内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM にアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : USB コネクタ

E : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 2, 1 となります。RS110AH モデルは、拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。なお、オプションの PCI Riser Card を搭載している場合、拡張スロットは 1 つになります。

F : キーボードインタフェースコネクタ

G : ディスプレイインタフェースコネクタ

H : SERVICE スイッチ

SERVICE ランプおよびシステム装置前面の SERVICE ランプスイッチを点灯させるときに押します。

I : SERVICE ランプ (緑)

SERVICE スイッチ又はシステム装置背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

J : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-1523DNQ		完売しました。	

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11AH-1523DNQ	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-1412DNQ		完売しました。	

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11BH-1412DNQ	¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-1411DNQ		完売しました。	

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]


モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11CH-1411DNQ	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*8: RAIDレベルはRAID1固定です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-A6NNNN2	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,835 (税抜)¥2,700	¥2,126 (税抜)¥2,025
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11AH-A5NNNN2	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11AH-A4NNNN2	¥406,350 (税抜)¥387,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレイストロードモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A626DN1	¥589,050 (税抜)¥561,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-A6NNNN1	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,835 (税抜)¥2,700	¥2,126 (税抜)¥2,025
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A526DN1	¥526,050 (税抜)¥501,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-A5NNNN1	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A426DN1	¥463,050 (税抜)¥441,000	¥2,310 (税抜)¥2,200	¥1,733 (税抜)¥1,650
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-A4NNNN1	¥406,350 (税抜)¥387,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

ラックオプション品
 ・無停電電源装置<ラックタイプ>

モデル	プロセッサ	ディスクドライブ コントローラ	内蔵 RAID	メモリ	CD-ROM/DVD-ROM	セリ形式	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(SCAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-A6NNNN2	完売しました。		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLR11AH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQLR11AH-A4NNNN2			

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2GB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB × 3:RA1D5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-A626DN1	完売しました。			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-A6NNNN1				
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RA1D5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-A526DN1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-A5NNNN1				
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RA1D5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-A426DN1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-A4NNNN1				

[illegible]

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-A6NNNN2	¥512,400 (税抜)¥488,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11BH-A5NNNN2	¥426,300 (税抜)¥406,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11BH-A4NNNN2	¥373,800 (税抜)¥356,000	¥1,654 (税抜)¥1,575	¥1,242 (税抜)¥1,183

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB 7レイト 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A625DN1	¥546,000 (税抜)¥520,000	¥2,809 (税抜)¥2,675	¥2,108 (税抜)¥2,008
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-A6NNNN1	¥512,400 (税抜)¥488,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB 7レイト 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A525DN1	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,371 (税抜)¥2,258	¥1,777 (税抜)¥1,692
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-A5NNNN1	¥426,300 (税抜)¥406,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB 7レイト 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A425DN1	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-A4NNNN1	¥373,800 (税抜)¥356,000	¥1,654 (税抜)¥1,575	¥1,242 (税抜)¥1,183

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*8: RAIDレベルはRAID1固定です。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-A6NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLR11BH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLR11BH-A4NNNN2			

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-A625DN1	完売しました。		
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-A6NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-A525DN1			
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-A5NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-A425DN1			
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-A4NNNN1			

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR11BH-A6NNNN0	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAR11BH-A5NNNN0	¥405,300 (税抜)¥386,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAR11BH-A4NNNN0	¥352,800 (税抜)¥336,000	¥1,654 (税抜)¥1,575	¥1,242 (税抜)¥1,183
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*8: RAIDレベルはRAID1固定です。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.2システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-A6NNNN2	¥464,100 (税抜)¥442,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11CH-A5NNNN2	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11CH-A4NNNN2	¥327,600 (税抜)¥312,000	¥1,409 (税抜)¥1,342	¥1,058 (税抜)¥1,008

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A624DN1	¥497,700 (税抜)¥474,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-A6NNNN1	¥464,100 (税抜)¥442,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A524DN1	¥434,700 (税抜)¥414,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-A5NNNN1	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A424DN1	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-A4NNNN1	¥327,600 (税抜)¥312,000	¥1,409 (税抜)¥1,342	¥1,058 (税抜)¥1,008
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-A6NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLR11CH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLR11CH-A4NNNN2			

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-A624DN1	完売しました。		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-A6NNNN1			
	250GB シリアル ATA : 7200r/min		1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-A524DN1				
	選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-A5NNNN1				
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-A424DN1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-A4NNNN1			

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR11CH-A6NNNN0	¥443,100 (税抜) ¥422,000	¥2,318 (税抜) ¥2,208	¥1,741 (税抜) ¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-A5NNNN0	¥369,600 (税抜) ¥352,000	¥1,829 (税抜) ¥1,742	¥1,373 (税抜) ¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11CH-A4NNNN0	¥306,600 (税抜) ¥292,000	¥1,409 (税抜) ¥1,342	¥1,058 (税抜) ¥1,008
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.1 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-16NNNN2	¥492,450 (税抜)¥469,000	¥2,835 (税抜)¥2,700	¥2,126 (税抜)¥2,025
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11AH-15NNNN2	¥418,950 (税抜)¥399,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11AH-14NNNN2	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストーリングモデル									
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストーリングモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1626DN1	¥538,650 (税抜)¥513,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-16NNNN1	¥492,450 (税抜)¥469,000	¥2,835 (税抜)¥2,700	¥2,126 (税抜)¥2,025
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1526DN1	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-15NNNN1	¥418,950 (税抜)¥399,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1426DN1	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥2,310 (税抜)¥2,200	¥1,733 (税抜)¥1,650
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11AH-14NNNN1	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-16NNNN2	完売しました。		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLR11AH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLR11AH-14NNNN2			

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-1626DN1	完売しました。		
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-16NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-1526DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-15NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11AH-1426DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11AH-14NNNN1			

HA8000/RS110 (RS110 AH) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR11AH-16NNNN0	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,835 (税抜)¥2,700	¥2,126 (税抜)¥2,025
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAR11AH-15NNNN0	¥397,950 (税抜)¥379,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAR11AH-14NNNN0	¥334,950 (税抜)¥319,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-16NNNN2	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11BH-15NNNN2	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11BH-14NNNN2	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,654 (税抜)¥1,575	¥1,242 (税抜)¥1,183

HA8000/RS110 (RS110 BH) RAID1 (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1625DN1	¥495,600 (税抜)¥472,000	¥2,809 (税抜)¥2,675	¥2,108 (税抜)¥2,008
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-16NNNN1	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1525DN1	¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,371 (税抜)¥2,258	¥1,777 (税抜)¥1,692
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-15NNNN1	¥375,900 (税抜)¥358,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*8) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1425DN1	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11BH-14NNNN1	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,654 (税抜)¥1,575	¥1,242 (税抜)¥1,183

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*8: RAIDレベルはRAID1固定です。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) ブレイクアウトモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャンネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-16NNNN2	完売しました。		
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) × 1CPU					GQLR11BH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1GB) × 1CPU					GQLR11BH-14NNNN2			

モデル	プロセッサ	ディスクドライブ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形態	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャンネル	250GB アレイ 250GB × 2:RAID1 (*8) 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-1625DN1	完売しました。			
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-16NNNN1				
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB アレイ 250GB × 2:RAID1 (*8) 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-1525DN1				
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-15NNNN1				
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB アレイ 250GB × 2:RAID1 (*8) 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11BH-1425DN1				
			選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11BH-14NNNN1				

モデル	プロセッサ	ディスクレイ アウトロー	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	リアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*8)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR11BH-16NNNNO	¥441,000 (税別) ¥420,000	¥2,581 (税別) ¥2,458	¥1,934 (税別) ¥1,842
	GQAR11BH-15NNNNO					¥354,900 (税別) ¥338,000	¥2,003 (税別) ¥1,908	¥1,505 (税別) ¥1,433	
	GQAR11BH-14NNNNO					¥302,400 (税別) ¥288,000	¥1,654 (税別) ¥1,575	¥1,242 (税別) ¥1,183	
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1 / ServerConductor / Agent (Windows)							

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-16NNNN2	¥413,700 (税抜)¥394,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPR11CH-15NNNN2	¥340,200 (税抜)¥324,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPR11CH-14NNNN2	¥277,200 (税抜)¥264,000	¥1,409 (税抜)¥1,342	¥1,058 (税抜)¥1,008

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1624DN1	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-16NNNN1	¥413,700 (税抜)¥394,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1524DN1	¥384,300 (税抜)¥366,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-15NNNN1	¥340,200 (税抜)¥324,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1424DN1	¥321,300 (税抜)¥306,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR11CH-14NNNN1	¥277,200 (税抜)¥264,000	¥1,409 (税抜)¥1,342	¥1,058 (税抜)¥1,008

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-16NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLR11CH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLR11CH-14NNNN2			

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-1624DN1	完売しました。		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-16NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-1524DN1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-15NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR11CH-1424DN1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR11CH-14NNNN1			

HA8000/RS110 (RS110 CH) ディスク (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR11CH-16NNNN0	¥392,700 (税抜)¥374,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-15NNNN0	¥319,200 (税抜)¥304,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11CH-14NNNN0	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥1,409 (税抜)¥1,342	¥1,058 (税抜)¥1,008
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	IP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体I/F&スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSIインタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDEインタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース
- ⑰ IPMIインタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

プロセッサ

HA8000/RS110 AH, BH, CH にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
〔Pentium E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。



メモリーボード
〔512MB(512MBx1):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ75122NEX) [加税] ¥5,250(税込)
(GQ-MJ75122N) ¥5,250(税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ70162NEX) [加税] ¥6,300(税込)
(GQ-MJ70162N) ¥6,300(税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ70262NEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ70262N) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ70462NEX) [加税] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ70462N) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/RS110 AH, BH, CH>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット 1, 3 へ実装します。
(増設時はメモリスロット 2, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AH
RS110 BH
RS110 CH

[BMC モジュール][GQ-ES7405EX]未搭載時

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004RONEX) [カスタム]
(GQ-SCM79004RON) **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7405EX]搭載時

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004SONEX) [カスタム]
(GQ-SCM79004SON) **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7405EX]未搭載時

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951S00NEX) [カスタム]
(GQ-SCM7951S00N) **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール][GQ-ES7405EX]搭載時

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951T00NEX) [カスタム]
(GQ-SCM7951T00N) **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
¥210,000(税込)


・本セット形名にて購入願います。

17 17 17

専用コネクタ

BMCモジュール
(「ベースボード管理モジュール」IPMI1.5準拠)
(GQ-ES7405EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

< HA8000/RS110 AH RAID(シリアルATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	1	●	×
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	1	×	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	1	×	○

*1: 既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

< HA8000/RS110 BH RAID1(シリアルATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を未搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	2	○	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2	○	○

*1: 既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

< HA8000/RS110 BH RAID1(シリアルATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			32bit/33MHz	
			5Vキ-	
			フルサイズ	
			1	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	1	○	
SVPボードセット	GQ-SCM79004RONEX GQ-SCM79004RON	1 (択一)	○	
SVPボードセット	GQ-SCM79004SONEX GQ-SCM79004SON		○	
SVPボードセット	GQ-SCM7951S00NEX GQ-SCM7951S00N		○	
SVPボードセット	GQ-SCM7951T00NEX GQ-SCM7951T00N		○	

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

< HA8000/RS110 CH ディスク(シリアルATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を未搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	2	○	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2	○	○

*1: 既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

< HA8000/RS110 CH ディスク(シリアルATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			32bit/33MHz	
			5Vキ-	
			フルサイズ	
			1	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	1	○	
SVPボードセット	GQ-SCM79004RONEX GQ-SCM79004RON	1 (択一)	○	
SVPボードセット	GQ-SCM79004SONEX GQ-SCM79004SON		○	
SVPボードセット	GQ-SCM7951S00NEX GQ-SCM7951S00N		○	
SVPボードセット	GQ-SCM7951T00NEX GQ-SCM7951T00N		○	

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<ご注意>
・内蔵 CD-ROM, 内蔵 DVD-ROM は既設
システム装置に増設できません。新規システム
装置購入時にセット形名の中から必要なデバイス
が入ったものをお選びいただき、左記内蔵
オプションから選択してください。
【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵 CD-ROM は
未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(AH:1~3/BH:1,2/CH:1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 A H RAID(シリアルATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)			
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	3				×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	3				×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	3				×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	3				×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX	(※一)	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設システム装置への増設はできません。

*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 B H RAID1(シリアルATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)			
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX	2			×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX	2			×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX	2			×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH710001AEX	2			×	×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX	(※1)	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:容量の異なる HDD は混在搭載できません。

*2:既設システム装置への増設はできません。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / R S 1 1 0 C H ディスク(シリアルATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			3.5 型			
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601A	2			×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501A	2			×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001A	2			×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001A	2			×	×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2) (*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX	(※1)	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*2:既設システム装置への増設はできません。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS110, RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427(W)x30(D)x43.5(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。



●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。

