

1. 4 HA8000/RS210 AH, BH



HA8000/RS210 AH,BH
(筐体色：黒)


HA8000/RS210 AH, BH システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 AH		RS210 BH	
			RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATAII)モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ- E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Intel®Xeon®プロセッサ- E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)			
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:2, Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:4)			
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:データ 2x16KB+命令 2x16KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:データ 4x16KB+命令 4x16KB			
	メモリー	二次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:6MB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:2x6MB			
チップセット			Intel 社製 5000P			
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Xeon®プロセッサ- E5205:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- X5260:1333MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:1333MHz			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:32GB			
	スロット数		8			
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインスペアメモリー対応/メモリーミラーリング 対応			
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]			
	VRAM		32MB			
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *7	RAID 0	900GB(300GBx3)		2TB(1TBx2)	
		RAID 5	600GB(300GBx3)		2TB(1TBx3)	
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB	
	インタフェース		SAS		シリアル ATAII / 300	
	回転数		15000r/min		7200r/min	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[専用スロット/PCI Express<x8>]			
	インタフェース		SAS		シリアル ATAII / 300	
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)			
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)			
	サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,JBOD			
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)			
CD-ROM			薄型, 24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)			
DVD-RAM			-			
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		3[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応(ホットスワップは RAID 1 構成時のみ)]			
	5 型ベイ (薄型)		1(CD-ROM または DVD-ROM にて占有)			
	FDD 専用		-			
PCIスロット			PCI Express<x8>(LowProfile)x1, 64bit/100MHzx1 または PCI Express<x8>(LowProfile)x1, PCI Express<x4>x1(オプション) ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2 タイプ ミニ DIN6ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ ミニ DIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オンボード x1, ポート x2, リア x2] *3			
標準インターフェイス	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オンボード/PCI]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)			
		Wake On LAN 機能	サポート *4			
外形寸法			486(W)x770(D)x44(H)mm[突起物含む], 430(W)x710(D)x44(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 16.7kg(20.0kg)		約 16.6kg(19.9kg)	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2 本)			
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]			
冗長 FAN			サポート[ホットプラグ 非対応]			
消費電力 [最大値]			594W		579W	
消費電流 [最大値]			6.9A		6.7A	
省エネ法に 基づく表示	区分	C		C		
	エネルギー消費効率	0.011		0.011		
VCCI基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *6			
RoHS指令			対応			
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(2560付)/ Windows Server 2008 Standard 日本語版(2560付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(2560付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(2560付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(2560付)/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(2560付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(2560付)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(2560付)			
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[「管理ツール」, HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager[ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows)]			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感ぜられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *7: ディスクレイビ、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/RS210 AH, BH システム装置 各部の機能と名称

● 前面



A：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B：内蔵 CD-ROM ドライブ/内蔵 DVD-ROM ドライブ

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

C：キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。


D：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。ハードディスクキャニスターに並んであるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E：拡張ストレージベイ（3.5 型）1, 2, 3

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A：USB コネクタ

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B：MAINTENANCE ランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

C：ステータスランプ（橙）

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。なお、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。


H：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

● 背面



A：マウスインタフェースコネクタ

B：USB コネクタ

C：拡張スロット（PCI）

PCI Express または PCI-X 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。なお、拡張スロット (PCI) 2 の仕様 (PCI Express, PCI-X) は搭載される PCI Riser Card により異なります。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

F：キーボードインタフェースコネクタ

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

H：SERVICE ランプスイッチ（青）


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

I：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）


J：ディスプレイインタフェースコネクタ

K：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

① HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU	SAS	146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3624DNQ	完売しました。		


② HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU	SAS	146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21AH-3624DNQ	¥449,400 (税抜) ¥428,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21AH-ABNNNN2	\1,298,850 (税抜)\1,237,000	\4,323 (税抜)\4,117	\3,247 (税抜)\3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-AANNNN2	\1,228,500 (税抜)\1,170,000	\3,850 (税抜)\3,667	\2,888 (税抜)\2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A9NNNN2	\1,146,600 (税抜)\1,092,000	\3,308 (税抜)\3,150	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A7NNNN2	\1,229,550 (税抜)\1,171,000	\3,859 (税抜)\3,675	\2,896 (税抜)\2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A6NNNN2	\1,051,050 (税抜)\1,001,000	\2,669 (税抜)\2,542	\2,003 (税抜)\1,908

② HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-ABNNNN2	\784,350 (税抜)\747,000	\4,323 (税抜)\4,117	\3,247 (税抜)\3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21AH-AANNNN2	\714,000 (税抜)\680,000	\3,850 (税抜)\3,667	\2,888 (税抜)\2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21AH-A9NNNN2	\632,100 (税抜)\602,000	\3,308 (税抜)\3,150	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21AH-A7NNNN2	\715,050 (税抜)\681,000	\3,859 (税抜)\3,675	\2,896 (税抜)\2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21AH-A6NNNN2	\536,550 (税抜)\511,000	\2,669 (税抜)\2,542	\2,003 (税抜)\1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21AH-ABNNNN1	¥1,298,850 (税抜) ¥1,237,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-AANNNN1	¥1,228,500 (税抜) ¥1,170,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A9NNNN1	¥1,146,600 (税抜) ¥1,092,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A7NNNN1	¥1,229,550 (税抜) ¥1,171,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675	¥2,896 (税抜) ¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-A6NNNN1	¥1,051,050 (税抜) ¥1,001,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542	¥2,003 (税抜) ¥1,908


④ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フライ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AB35DN1	¥992,250 (税抜) ¥945,000	¥5,696 (税抜) ¥5,425	¥4,270 (税抜) ¥4,067
			146GB フライ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-AB34DN1	¥960,750 (税抜) ¥915,000	¥5,486 (税抜) ¥5,225	¥4,113 (税抜) ¥3,917
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-ABNNNN1	¥784,350 (税抜) ¥747,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AA35DN1	¥921,900 (税抜) ¥878,000	¥5,232 (税抜) ¥4,983	¥3,929 (税抜) ¥3,742
			146GB フライ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-AA34DN1	¥890,400 (税抜) ¥848,000	¥5,022 (税抜) ¥4,783	¥3,772 (税抜) ¥3,592
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-AANNNN1	¥714,000 (税抜) ¥680,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A935DN1	¥787,500 (税抜) ¥750,000	¥4,331 (税抜) ¥4,125	¥3,247 (税抜) ¥3,092
			146GB フライ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-A934DN1	¥756,000 (税抜) ¥720,000	¥4,121 (税抜) ¥3,925	¥3,089 (税抜) ¥2,942
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-A9NNNN1	¥632,100 (税抜) ¥602,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A735DN1	¥904,050 (税抜) ¥861,000	¥5,110 (税抜) ¥4,867	¥3,833 (税抜) ¥3,650
			146GB フライ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-A734DN1	¥872,550 (税抜) ¥831,000	¥4,900 (税抜) ¥4,667	¥3,675 (税抜) ¥3,500
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-A7NNNN1	¥715,050 (税抜) ¥681,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A635DN1	¥742,350 (税抜) ¥707,000	¥4,034 (税抜) ¥3,842	¥3,027 (税抜) ¥2,883
			146GB フライ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-A634DN1	¥710,850 (税抜) ¥677,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-A6NNNN1	¥536,550 (税抜) ¥511,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21AH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A6NNNN2			

⑥ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21AH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21AH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21AH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21AH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21AH-ABNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-A6NNNN1			

⑧ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-AB35DN1	完売しました。		
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*1)		GQLR21AH-AB34DN1			
			選択 (*2)(*3)			GQLR21AH-ABNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-AA35DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*1)		GQLR21AH-AA34DN1			
			選択 (*2)(*3)			GQLR21AH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-A935DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*1)		GQLR21AH-A934DN1			
			選択 (*2)(*3)			GQLR21AH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-A735DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*1)		GQLR21AH-A734DN1			
			選択 (*2)(*3)			GQLR21AH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-A635DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*1)		GQLR21AH-A634DN1			
			選択 (*2)(*3)			GQLR21AH-A6NNNN1			

⑨ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*5)	GQAR21AH-ABNNNN0	¥763,350 (税抜) ¥727,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21AH-AANNNN0	¥693,000 (税抜) ¥660,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21AH-A9NNNN0	¥611,100 (税抜) ¥582,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21AH-A7NNNN0	¥694,050 (税抜) ¥661,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675	¥2,896 (税抜) ¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21AH-A6NNNN0	¥515,550 (税抜) ¥491,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542	¥2,003 (税抜) ¥1,908
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21BH-ABNNNN2	\1,218,000 (税抜)\1,160,000	\3,780 (税抜)\3,600	\2,835 (税抜)\2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-AAANN2	\1,176,000 (税抜)\1,120,000	\3,500 (税抜)\3,333	\2,625 (税抜)\2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A9NNNN2	\1,111,950 (税抜)\1,059,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A7NNNN2	\1,130,850 (税抜)\1,077,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A6NNNN2	\1,050,000 (税抜)\1,000,000	\2,660 (税抜)\2,533	\1,995 (税抜)\1,900

⑪ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-ABNNNN2	\703,500 (税抜)\670,000	\3,780 (税抜)\3,600	\2,835 (税抜)\2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21BH-AAANN2	\661,500 (税抜)\630,000	\3,500 (税抜)\3,333	\2,625 (税抜)\2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21BH-A9NNNN2	\597,450 (税抜)\569,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21BH-A7NNNN2	\616,350 (税抜)\587,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21BH-A6NNNN2	\535,500 (税抜)\510,000	\2,660 (税抜)\2,533	\1,995 (税抜)\1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21BH-ABNNNN1	¥1,218,000 (税抜) ¥1,160,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-AANNNN1	¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A9NNNN1	¥1,111,950 (税抜) ¥1,059,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A7NNNN1	¥1,130,850 (税抜) ¥1,077,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-A6NNNN1	¥1,050,000 (税抜) ¥1,000,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900

⑬ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AB32DN1	¥924,000 (税抜) ¥880,000	¥5,250 (税抜) ¥5,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-AB22DN1	¥876,750 (税抜) ¥835,000	¥4,935 (税抜) ¥4,700	¥3,701 (税抜) ¥3,525
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-ABNNNN1	¥703,500 (税抜) ¥670,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AA32DN1	¥882,000 (税抜) ¥840,000	¥4,970 (税抜) ¥4,733	¥3,728 (税抜) ¥3,550
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-AA22DN1	¥834,750 (税抜) ¥795,000	¥4,655 (税抜) ¥4,433	¥3,491 (税抜) ¥3,325
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-AANNNN1	¥661,500 (税抜) ¥630,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A932DN1	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,192 (税抜) ¥3,992	¥3,142 (税抜) ¥2,992
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-A922DN1	¥718,200 (税抜) ¥684,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-A9NNNN1	¥597,450 (税抜) ¥569,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A732DN1	¥817,950 (税抜) ¥779,000	¥4,541 (税抜) ¥4,325	¥3,404 (税抜) ¥3,242
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-A722DN1	¥770,700 (税抜) ¥734,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-A7NNNN1	¥616,350 (税抜) ¥587,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A632DN1	¥656,250 (税抜) ¥625,000	¥3,465 (税抜) ¥3,300	¥2,599 (税抜) ¥2,475
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-A622DN1	¥609,000 (税抜) ¥580,000	¥3,150 (税抜) ¥3,000	¥2,363 (税抜) ¥2,250
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-A6NNNN1	¥535,500 (税抜) ¥510,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21BH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A6NNNN2			

⑮ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21BH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21BH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21BH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21BH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21BH-ABNNNN1			完売しました。
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-A6NNNN1			

⑪ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-AB32DN1	完売しました。			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLR21BH-AB22DN1				
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)				選択 (*5)
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-AA32DN1				GQLR21BH-AA22DN1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-AA22DN1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*5)				GQLR21BH-AANNNN1
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-A932DN1				GQLR21BH-A922DN1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-A922DN1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*5)				GQLR21BH-A9NNNN1
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-A732DN1				GQLR21BH-A722DN1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-A722DN1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*5)				GQLR21BH-A7NNNN1
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-A632DN1				GQLR21BH-A622DN1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-A622DN1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*5)				GQLR21BH-A6NNNN1

⑫ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR21BH-ABNNNNO	¥682,500 (税抜) ¥650,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21BH-AANNNNO	¥640,500 (税抜) ¥610,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21BH-A9NNNNO	¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21BH-A7NNNNO	¥595,350 (税抜) ¥567,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21BH-A6NNNNO	¥514,500 (税抜) ¥490,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21AH-3BNNNN2	\1,239,000 (税抜)\1,180,000	\4,323 (税抜)\4,117	\3,247 (税抜)\3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-3ANNNN2	\1,168,650 (税抜)\1,113,000	\3,850 (税抜)\3,667	\2,888 (税抜)\2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-39NNNN2	\1,086,750 (税抜)\1,035,000	\3,308 (税抜)\3,150	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-37NNNN2	\1,169,700 (税抜)\1,114,000	\3,859 (税抜)\3,675	\2,896 (税抜)\2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-36NNNN2	\991,200 (税抜)\944,000	\2,669 (税抜)\2,542	\2,003 (税抜)\1,908

② HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-3BNNNN2	\724,500 (税抜)\690,000	\4,323 (税抜)\4,117	\3,247 (税抜)\3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21AH-3ANNNN2	\654,150 (税抜)\623,000	\3,850 (税抜)\3,667	\2,888 (税抜)\2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21AH-39NNNN2	\572,250 (税抜)\545,000	\3,308 (税抜)\3,150	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21AH-37NNNN2	\655,200 (税抜)\624,000	\3,859 (税抜)\3,675	\2,896 (税抜)\2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21AH-36NNNN2	\476,700 (税抜)\454,000	\2,669 (税抜)\2,542	\2,003 (税抜)\1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21AH-3BNNNN1	¥1,239,000 (税抜) ¥1,180,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-3ANNNN1	¥1,168,650 (税抜) ¥1,113,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21AH-39NNNN1	¥1,086,750 (税抜) ¥1,035,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-37NNNN1	¥1,169,700 (税抜) ¥1,114,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675	¥2,896 (税抜) ¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21AH-36NNNN1	¥991,200 (税抜) ¥944,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542	¥2,003 (税抜) ¥1,908

④ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3B35DN1	¥932,400 (税抜) ¥888,000	¥5,696 (税抜) ¥5,425	¥4,270 (税抜) ¥4,067
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-3B34DN1	¥900,900 (税抜) ¥858,000	¥5,486 (税抜) ¥5,225	¥4,113 (税抜) ¥3,917
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-3BNNNN1	¥724,500 (税抜) ¥690,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3A35DN1	¥862,050 (税抜) ¥821,000	¥5,232 (税抜) ¥4,983	¥3,929 (税抜) ¥3,742
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-3A34DN1	¥830,550 (税抜) ¥791,000	¥5,022 (税抜) ¥4,783	¥3,772 (税抜) ¥3,592
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-3ANNNN1	¥654,150 (税抜) ¥623,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3935DN1	¥727,650 (税抜) ¥693,000	¥4,331 (税抜) ¥4,125	¥3,247 (税抜) ¥3,092
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-3934DN1	¥696,150 (税抜) ¥663,000	¥4,121 (税抜) ¥3,925	¥3,089 (税抜) ¥2,942
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-39NNNN1	¥572,250 (税抜) ¥545,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3735DN1	¥844,200 (税抜) ¥804,000	¥5,110 (税抜) ¥4,867	¥3,833 (税抜) ¥3,650
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-3734DN1	¥812,700 (税抜) ¥774,000	¥4,900 (税抜) ¥4,667	¥3,675 (税抜) ¥3,500
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-37NNNN1	¥655,200 (税抜) ¥624,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3635DN1	¥682,500 (税抜) ¥650,000	¥4,034 (税抜) ¥3,842	¥3,027 (税抜) ¥2,883
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPR21AH-3634DN1	¥651,000 (税抜) ¥620,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733
			選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21AH-36NNNN1	¥476,700 (税抜) ¥454,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21AH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-36NNNN2			

⑥ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21AH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21AH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21AH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21AH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21AH-3BNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21AH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21AH-36NNNN1			

⑧ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3B35DN1	完売しました。		
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR21AH-3B34DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-3BNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3A35DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR21AH-3A34DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3935DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR21AH-3934DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3735DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR21AH-3734DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21AH-3635DN1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLR21AH-3634DN1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21AH-36NNNN1			

⑨ HA8000/RS210 (RS210 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ッ ト 形 名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*5)	GQAR21AH-3BNNNNO	¥703,500 (税抜) ¥670,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21AH-3ANNNNO	¥633,150 (税抜) ¥603,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21AH-39NNNNO	¥551,250 (税抜) ¥525,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21AH-37NNNNO	¥634,200 (税抜) ¥604,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675	¥2,896 (税抜) ¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21AH-36NNNNO	¥455,700 (税抜) ¥434,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542	¥2,003 (税抜) ¥1,908
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21BH-3BNNNN2	\1,158,150 (税抜)\1,103,000	\3,780 (税抜)\3,600	\2,835 (税抜)\2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-3ANNNN2	\1,116,150 (税抜)\1,063,000	\3,500 (税抜)\3,333	\2,625 (税抜)\2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-39NNNN2	\1,052,100 (税抜)\1,002,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-37NNNN2	\1,071,000 (税抜)\1,020,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-36NNNN2	\990,150 (税抜)\943,000	\2,660 (税抜)\2,533	\1,995 (税抜)\1,900

⑪ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPR21BH-3BNNNN2	\643,650 (税抜)\613,000	\3,780 (税抜)\3,600	\2,835 (税抜)\2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21BH-3ANNNN2	\601,650 (税抜)\573,000	\3,500 (税抜)\3,333	\2,625 (税抜)\2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPR21BH-39NNNN2	\537,600 (税抜)\512,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21BH-37NNNN2	\556,500 (税抜)\530,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPR21BH-36NNNN2	\475,650 (税抜)\453,000	\2,660 (税抜)\2,533	\1,995 (税抜)\1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQR21BH-3BNNNN1	¥1,158,150 (税抜) ¥1,103,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-3ANNNN1	¥1,116,150 (税抜) ¥1,063,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQR21BH-39NNNN1	¥1,052,100 (税抜) ¥1,002,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-37NNNN1	¥1,071,000 (税抜) ¥1,020,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQR21BH-36NNNN1	¥990,150 (税抜) ¥943,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900

⑬ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3B32DN1	¥864,150 (税抜) ¥823,000	¥5,250 (税抜) ¥5,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-3B22DN1	¥816,900 (税抜) ¥778,000	¥4,935 (税抜) ¥4,700	¥3,701 (税抜) ¥3,525
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPR21BH-3BNNNN1	¥643,650 (税抜) ¥613,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3A32DN1	¥822,150 (税抜) ¥783,000	¥4,970 (税抜) ¥4,733	¥3,728 (税抜) ¥3,550	
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-3A22DN1	¥774,900 (税抜) ¥738,000	¥4,655 (税抜) ¥4,433	¥3,491 (税抜) ¥3,325	
			選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPR21BH-3ANNNN1	¥601,650 (税抜) ¥573,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3932DN1	¥705,600 (税抜) ¥672,000	¥4,192 (税抜) ¥3,992	¥3,142 (税抜) ¥2,992	
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-3922DN1	¥658,350 (税抜) ¥627,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767	
			選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPR21BH-39NNNN1	¥537,600 (税抜) ¥512,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3732DN1	¥758,100 (税抜) ¥722,000	¥4,541 (税抜) ¥4,325	¥3,404 (税抜) ¥3,242	
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-3722DN1	¥710,850 (税抜) ¥677,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017	
			選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPR21BH-37NNNN1	¥556,500 (税抜) ¥530,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3632DN1	¥596,400 (税抜) ¥568,000	¥3,465 (税抜) ¥3,300	¥2,599 (税抜) ¥2,475	
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-3622DN1	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥3,150 (税抜) ¥3,000	¥2,363 (税抜) ¥2,250	
			選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPR21BH-36NNNN1	¥475,650 (税抜) ¥453,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21BH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-36NNNN2			

⑮ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21BH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLR21BH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21BH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLR21BH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMR21BH-3BNNNN1			完売しました。
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMR21BH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMR21BH-36NNNN1			

⑪ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-3B32DN1	完売しました。		
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-3B22DN1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-3BNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-3A32DN1			
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-3A22DN1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-3932DN1			
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-3922DN1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-3732DN1			
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-3722DN1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLR21BH-3632DN1			
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLR21BH-3622DN1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLR21BH-36NNNN1			

⑫ HA8000/RS210 (RS210 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQAR21BH-3BNNNNO	¥622,650 (税抜) ¥593,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21BH-3ANNNNO	¥580,650 (税抜) ¥553,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAR21BH-39NNNNO	¥516,600 (税抜) ¥492,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21BH-37NNNNO	¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAR21BH-36NNNNO	¥454,650 (税抜) ¥433,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AH
RS210 BH

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択

プロセッサ
(Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP1P88EX) [カスタム] \67,200(税込)
(GQ-ECDDP1P88) \67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

プロセッサ
(Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP3P38EX) [カスタム] \189,000(税込)
(GQ-ECDDP3P38) \189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

プロセッサ
(Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P08EX) [カスタム] \94,500(税込)
(GQ-ECDDP2P08) \94,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

プロセッサ
(Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P68EX) [カスタム] \181,650(税込)
(GQ-ECDDP2P68) \181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

プロセッサ
(Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP3P08EX) [カスタム] \273,000(税込)
(GQ-ECDDP3P08) \273,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS210 AH, BH>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~8

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ701G2MEX) [カスタム] \42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) \42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ702G2MEX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) \84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ704G2MEX) [カスタム] \155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) \155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS210 AH, BH>

【実装条件①】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 3は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 4/スロット5, 7/スロット6, 8も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8
メモリーボード 2枚時	(1)	—	(1)	—	—	—	—	—
メモリーボード 4枚時	(1)	—	(1)	—	(2)	—	(2)	—
メモリーボード 6枚時	(1)	(3)	(1)	(3)	(2)	—	(2)	—
メモリーボード 8枚時	(1)	(3)	(1)	(3)	(2)	(4)	(2)	(4)

(1) : 搭載順序

【実装条件②】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリーボード1,3に実装の容量) ≥ (メモリーボード5,7に実装の容量) ≥ (メモリーボード2,4に実装の容量) ≥ (メモリーボード6,8に実装の容量)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体I/F & スロット

- ディスプレイインターフェイス
- キーボードインターフェイス
- マウスインターフェイス
- シリアルインターフェイス (COM1)
- シリアルインターフェイス (COM2)
- パラレルインターフェイス
- SCSIインターフェイス
- ネットワークインターフェイス
- プロセッサスロット
- メモリースロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- IDEインターフェイス
- FDDインターフェイス
- USBインターフェイス

(凡例) ◇ : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS210 AH
RS210 BH

各種インターフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。


RS210 AH
RS210 BH

拡張ボード


※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



[PCI Riser Card[GQ-ES7540]未搭載時]



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AH
RS210 BH



SASボード
・PCI Express, 12Gbps
(GQ-CE7103EX) [カスタム] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7103) ¥126,000(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

選択

2.5 外付け装置
(1)BR20(BR201)へ
2.5 外付け装置
(8)LTOオートローダーへ
2.5 外付け装置
(10)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7426EX) [カスタム] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7426) ¥186,900(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7406EX) [カスタム] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7406) ¥373,800(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

2.5 外付け装置
(2)BR50 へ
2.5 外付け装置
(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50 接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7426EX/GQ-CC7426] へ切替え (2008.07.25. より)

選択

2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50 接続は、Fibre Channelボード [GQ-CC7406EX/GQ-CC7406] へ切替え (2008.07.25. より)

選択

同時

2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ



SVPボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

選択

2.4 スイッチングHUBへ

SVPボードセット
(GQ-SCM79004WONEX) [カスタム]
(GQ-SCM79004WON)

電源コンセントが1個必要です。

¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。



SVPボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

選択

2.4 スイッチングHUBへ

SVPボードセット
(GQ-SCM7951Y00NEX) [カスタム]
(GQ-SCM7951Y00N)

電源コンセントが1個必要です。

¥210,000(税込)
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。


リモート
コンソール機能

USB
インターフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[PCI Riser Card[GQ-ES7540]搭載時]



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AH
RS210 BH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425]へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ



Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7426EX/GQ-CC7426]へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ



Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405]へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ




Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7406EX/GQ-CC7406]へ切替え (2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(4)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じて JP1/ServerConductor/Server Manager が必要となります。

<HA8000/RS210 AH RAID(SAS)モジュール (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を未搭載の場合)>


品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 8レーン	64bit/100MHz 3.3V 7/8サイズ
				LowProfile	7/8サイズ
				1	2 (*3)
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[4]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000EX	[11]	1	①	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[10]	1	①	×
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[9]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[6]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[5]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1	①	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004WONEX GQ-SCM79004WON	[1]	1	×	①
SVPボードセット	GQ-SCM7951Y00NEX GQ-SCM7951Y00N	[1]	(※1)	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可


*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置(7/8サイズポート)→LowProfileポート変更はできません。

*2: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*3: ポート 2 へは、下図 A 斜線部分に部品搭載のあるポートは搭載出来ません。(図 A 参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。


<HA8000/RS210 AH RAID(SAS)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を搭載の場合)>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	
				8レーン	4レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[14]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[12]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[13]	1	①	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[9]	1	×	①
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[10]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[2]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[4]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[3]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1	①	×


(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズスロット→LowProfileスロット)変更はできません。

*3: スロット2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じて JP1/ServerConductor/Server Manager が必要となります。

<HA8000/RS210 BH RAID(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を未搭載の場合) >


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 8レーン	64bit/100MHz 3.3V
				LowProfile	7/8サイズ
				1	2 (*3)
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[4]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000EX	[11]	1	①	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[10]	1	①	×
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[9]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[6]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[5]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1	①	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004WONEX GQ-SCM79004WON	[1]	1	×	①
SVPボードセット	GQ-SCM7951Y00NEX GQ-SCM7951Y00N	[1]	(※1)	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(7/8サイズスロット←LowProfileスロット)変更はできません。

*2:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*3:スロット2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。


<HA8000/RS210BH RAID(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を搭載の場合) >

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	
				8レーン	4レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[14]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[12]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[13]	1	①	×
SASボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[9]	1	×	①
SASボード	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[10]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[2]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[4]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[3]	1	①	×
Fibre Channelボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	1	×	①
Fibre Channelボード	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1	①	×


(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設SATA装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置(フルサイズポート→LowProfileポート)変更はできません。

*3: ポート2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるポートは搭載出来ません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

(a 1)

RS210 AH
RS210 BH

拡張ストレージ[※] 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735DEX/RX) [カスタム] \52,500(税込)
(GQ-UH70735D) \52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465DEX/RX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-UH71465D) \84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005DEX/RX) [カスタム] \147,000(税込)
(GQ-UH73005D) \147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

(a 2)

拡張ストレージ[※] 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

(160GB, シリアル ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71601AEX/RX) [カスタム] \29,400(税込)
(GQ-UH71601A) \29,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

(250GB, シリアル ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH72501AEX/RX) [カスタム] \29,400(税込)
(GQ-UH72501A) \29,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

(500GB, シリアル ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH75001AEX/RX) [カスタム] \52,500(税込)
(GQ-UH75001A) \52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク

(1TB, シリアル ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH710001AEX/RX) [カスタム] \115,500(税込)
(GQ-UH710001A) \115,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

(c)

拡張ストレージ[※] CD-ROM/DVD-ROM 専用

選択



内蔵 CD-ROM

(24 倍速:650MB)
(GQ-UC5524EX) [カスタム] \15,750(税込)



内蔵 DVD-ROM


(DVD-ROM:8 倍速 / CD-ROM:24 倍速)
(GQ-UV5050EX) [カスタム] \36,750(税込)

<ご注意>

・内蔵 CD-ROM, 内蔵 DVD-ROM は既設
システム装置に増設できません。新規システム
装置購入時にセット形名の中から必要なデバイス
が入ったものをお選びいただくか、左記内蔵
オプションから選択してください。
[必須選択オプション]

・Windows Server 2008 環境時、内蔵 CD-ROM は
未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A H RAID(SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	3	①	②	③	×
内蔵CD-ROM(24倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1 (振一)	×	×	×	①
内蔵DVD-ROM (*2)	GQ-UV5050EX		×	×	×	①

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設システム装置への増設はできません。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B H RAID(シリアルATA II)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	3	①	②	③	×
内蔵CD-ROM(24倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1 (振一)	×	×	×	①
内蔵DVD-ROM (*2)	GQ-UV5050EX		×	×	×	①


(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設システム装置への増設はできません。

*7:0.5 をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS110, RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427(W)x30(D)x43.5(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。



●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。

