

1 . ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1 . 1 H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A H , B H , C H , D H




HA8000/TS10 AH,BH,CH,DH
(タータイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AH RAID(SAS) モデル		TS10 BH RAID(SATA) モデル		TS10 CH RAID(SATA) モデル		TS10 DH ディスク(SATA) モデル			
筐体タイプ			タワータイプ									
CPU (周波数)			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180(2GHz), Intel®Xeon® プロセッサ E3110(3GHz), Intel®Xeon® プロセッサ X3360(2.83GHz) 最小1/最大1(Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180:2, Intel®Xeon® プロセッサ E3110:2, Intel®Xeon® プロセッサ X3360:4) Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E3110:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X3360:データ4x32KB+命令4x32KB Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180:1MB, Intel®Xeon® プロセッサ E3110:6MB, Intel®Xeon® プロセッサ X3360:2x6MB									
			プロセッサ数(CPUコア数)									
			キャッシュ	一次 / 1CPU								
			メモリー	二次 / 1CPU								
チップセット			Intel 社製 3200									
システムバス(FSB) 周波数			Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180:800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E3110:1333MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X3360:1333MHz 最小:512MB/最大:8GB									
メインメモリー			容量		4							
			スロット数		512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)							
			サポートメモリー容量		DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM							
			仕様		XGI 社製 Z9S[オプティ/PCI]							
表示機能			アクセラレータ		32MB							
			VRAM		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)							
			表示解像度(表示色) *1									
ハードディスク (本体内部) *2			最大容量 *7	RAID 0	1.2TB(300GBx4)	4TB((1TBx2)x2RAID)	4TB((1TBx2)x2RAID)	-				
				RAID 5	900GB(300GBx4)	2TB(1TBx3)	-	-				
				ディスク	-	-	RAID 1:2TB ((1TBx2)x2RAID)	4TB(1TBx4)				
			サポートHDD 容量		73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB					
			インタフェース		SAS		SATA /300					
			回転数		15000r/min		7200r/min					
RAID コントローラ			コントローラ		LSI 社製 1078 SAS [PCIボード/PCI Express<x8>]			オプティ		-		
			インタフェース		SAS	SATA /300		SATA /300		-		
			チャネル数		4チャネル(HDD1台/チャネル)			2チャネル(HDD1台/チャネル)		-		
			キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)			-		-		
			サポートRAID レベル		RAID 0,1,5,6,10,JBOD			RAID 0,1		-		
ハードディスク コントローラ			コントローラ		-			オプティ				
			インタフェース		-			SATA /300				
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)									
CD-ROM			薄型, 24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)									
DVD-ROM			DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)									
DVD-RAM			片面/両面:4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)									
拡張ベイ			3.5 型ベイ		4 [ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]		4 [ホットプラグ未対応/ホットスワップ対応]		4(1ベイHDDにて占有)			
			5 型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて 1 ベイ 占有)							
			5 型ベイ (薄型)		-							
			FDD 専用		1(1 ベイ FDD にて 占有)							
PCIスロット			PCI Express<x8>x1[RAIDボードで占有], PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ)x2				PCI Express<x8>x1, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ)x2					
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, SATA(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オプティ x1, フロントx2, リア x2] *3									
			LAN		コントローラ		Intel 社製 82566DCx1[オプティ/PCI]					
					インタフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)					
					Wake On LAN 機能		オプティ *4					
外形寸法			254(W)x541(D)x435(H)mm[突起物含む]									
質量 [標準値]()内は最大質量値)			約 18.0kg(25.1kg)		約 17.6kg(25.1kg)		約 17.1kg(25.1kg)		約 17.0kg(24.9kg)			
電源			電圧		AC100V±10% 50/60Hz							
			電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)							
			冗長化電源		-							
冗長FAN			-									
消費電力 [最大値]			281W		251W		238W		238W			
消費電流 [最大値]			2.91A		2.59A		2.46A		2.46A			
省エネ法に 基づく表示			区分		f		f		f			
			エネルギー消費効率		0.0033		0.0031		0.0026		0.0025	
VCCI基準 *5 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 40dB 以下 *6									
RoHS指令			対応(オプション)は「4 章お取り扱い」参照									
インストールOS			Windows Server 2008 Standard 日本語版(SCAL 付) *8/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SCAL 付)/ Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(SCAL 付)/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(SCAL 付)									
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照									
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[ツール管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AH, BH, CH 専用ディスク管理ツール], ネットワーク保守エージェント(Windows)									
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー), マウス(有線マウス)									

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。
- *7: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
- *8: Intel®Pentium®Desktop プロセッサ E2180(2GHz)は、Windows Server 2008 Hyper-V 機能未対応*です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A: フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B: ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C: USB コネクタ

D: 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E: HDD キャニスタンプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。

2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、
いずれかが標準搭載されます。

H: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。
ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点滅しません。

L: POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P: MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



● 背面



A: 電源コネクタ

B: マウスインタフェースコネクタ

C: シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D: キーボードインタフェースコネクタ

E: ディスプレイインタフェースコネクタ

F: USB コネクタ

G: ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



H: 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。

スロット番号は上から順に 1~5 となります。

TS10AH/BH モデルは、拡張スロット (PCI) 3 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-14234NQ		完売しました。	

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT10BH-14234NQ	¥219,450 (税抜) ¥209,000	¥2,387 (税抜) ¥2,273	¥1,812 (税抜) ¥1,726

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-14224NQ		完売しました。	

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT10CH-14224NQ	¥183,750 (税抜) ¥175,000	¥1,470 (税抜) ¥1,400	¥1,103 (税抜) ¥1,050

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-14114NQ		完売しました。	

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT10DH-14114NQ	¥155,400 (税抜) ¥148,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883

各モデル共通仕様

標準搭載品 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
標準添付品 キーボード (109 キー), マウス (有線), JPL/ServerConductor /Agent (Windows)

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN2	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10AH-A5NNNN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10AH-A4NNNN2	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10AH-A63B4N1	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,261 (税抜) ¥4,058	¥3,194 (税抜) ¥3,042		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-A62B4N1	¥619,500 (税抜) ¥590,000	¥3,290 (税抜) ¥3,133	¥2,468 (税抜) ¥2,350		
				146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-A63A4N1	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,631 (税抜) ¥3,458	¥2,722 (税抜) ¥2,592	
						1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-A62A4N1	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN1	¥521,850 (税抜) ¥497,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875
				Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10AH-A53B4N1	¥718,200 (税抜) ¥684,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-A52B4N1		¥572,250 (税抜) ¥545,000		¥2,975 (税抜) ¥2,833		¥2,231 (税抜) ¥2,125		
	146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-A53A4N1		¥623,700 (税抜) ¥594,000		¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367	
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-A52A4N1		¥477,750 (税抜) ¥455,000		¥2,345 (税抜) ¥2,233	¥1,759 (税抜) ¥1,675	
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)		選択 (*9)		GQPT10AH-A5NNNN1		¥458,850 (税抜) ¥437,000	¥2,205 (税抜) ¥2,100	¥1,654 (税抜) ¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		DVD-ROM (8 倍速)		GQPT10AH-A43B4N1	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,631 (税抜) ¥3,458
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-A42B4N1	¥525,000 (税抜) ¥500,000		¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900		
				146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-A43A4N1		¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥3,001 (税抜) ¥2,858	¥2,249 (税抜) ¥2,142	
					1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-A42A4N1		¥430,500 (税抜) ¥410,000	¥2,030 (税抜) ¥1,933	¥1,523 (税抜) ¥1,450	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)		GQPT10AH-A4NNNN1	¥427,350 (税抜) ¥407,000	¥1,995 (税抜) ¥1,900	¥1,496 (税抜) ¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「7.1 OS 情報」Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-A6NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10AH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10AH-A4NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	292GB アルイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10AH-A63B4N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A62B4N1			
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A63A4N1			
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A62A4N1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A6NNNN1			
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	292GB アルイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)			
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQLT10AH-A52B4N1				
	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQLT10AH-A53A4N1				
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GQLT10AH-A52A4N1					
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A5NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU			292GB アルイ 146GB × 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)			
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A42B4N1				
			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A43A4N1				
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A42A4N1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A4NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-A6NNNN0	¥500,850 (税抜) ¥477,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10AH-A5NNNN0	¥437,850 (税抜) ¥417,000	¥2,205 (税抜) ¥2,100	¥1,654 (税抜) ¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10AH-A4NNNN0	¥406,350 (税抜) ¥387,000	¥1,995 (税抜) ¥1,900	¥1,496 (税抜) ¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6NNNN2	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10BH-A5NNNN2	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10BH-A4NNNN2	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-A6364N1	¥644,700 (税抜) ¥614,000	¥3,457 (税抜) ¥3,292	¥2,590 (税抜) ¥2,467
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10BH-A6264N1	¥493,500 (税抜) ¥470,000	¥2,450 (税抜) ¥2,333	¥1,838 (税抜) ¥1,750
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6NNNN1	¥412,650 (税抜) ¥393,000	¥1,898 (税抜) ¥1,808	¥1,426 (税抜) ¥1,358
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-A5364N1	¥613,200 (税抜) ¥584,000	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQPT10BH-A5264N1		¥462,000 (税抜) ¥440,000	¥2,240 (税抜) ¥2,133	¥1,680 (税抜) ¥1,600
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A5NNNN1	¥381,150 (税抜) ¥363,000	¥1,688 (税抜) ¥1,608	¥1,268 (税抜) ¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU			500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-A4364N1	¥550,200 (税抜) ¥524,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10BH-A4264N1		¥399,000 (税抜) ¥380,000	¥1,820 (税抜) ¥1,733	¥1,365 (税抜) ¥1,300
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜) ¥303,000	¥1,268 (税抜) ¥1,208	¥953 (税抜) ¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-A6NNNN2	完売しました。		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10BH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10BH-A4NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-A6364N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-A6264N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-A6NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-A5364N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-A5264N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-A5NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-A4364N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-A4264N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-A4NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-A6NNNN0	¥391,650 (税抜) ¥373,000	¥1,898 (税抜) ¥1,808	¥1,426 (税抜) ¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10BH-A5NNNN0	¥360,150 (税抜) ¥343,000	¥1,688 (税抜) ¥1,608	¥1,268 (税抜) ¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10BH-A4NNNN0	¥297,150 (税抜) ¥283,000	¥1,268 (税抜) ¥1,208	¥953 (税抜) ¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6NNNN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10CH-A5NNNN2	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10CH-A4NNNN2	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A6254N1	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6NNNN1	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A5254N1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A5NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A4254N1	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A4NNNN1	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N105) を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-A6NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10CH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10CH-A4NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB アレイ 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-A6254N1	完売しました。		
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A6NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB アレイ 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-A5254N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A5NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB アレイ 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-A4254N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A4NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクリ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CH-A6NNNN0	¥416,850 (税抜)¥397,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-A5NNNN0	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-A4NNNN0	¥265,650 (税抜)¥253,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109キー) , マウス (有線/無線) , J31/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6NNNN2	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10DH-A5NNNN2	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10DH-A4NNNN2	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-A6244N1	¥410,550 (税抜)¥391,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6NNNN1	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-A5244N1	¥347,550 (税抜)¥331,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A5NNNN1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-A4244N1	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A4NNNN1	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルサイズディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-A6NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10DH-A5NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10DH-A4NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-A6244N1	完売しました。		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A6NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-A5244N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A5NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-A4244N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A4NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-A6NNNN0	¥383,250 (税抜) ¥365,000	¥1,925 (税抜) ¥1,833	¥1,444 (税抜) ¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10DH-A5NNNN0	¥257,250 (税抜) ¥245,000	¥1,085 (税抜) ¥1,033	¥814 (税抜) ¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10DH-A4NNNN0	¥241,500 (税抜) ¥230,000	¥980 (税抜) ¥933	¥735 (税抜) ¥700
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), 3P1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4 : CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20 : Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN2	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10AH-15NNNN2	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10AH-14NNNN2	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデ	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10AH-163B4N1	¥715,050 (税抜) ¥681,000	¥4,261 (税抜) ¥4,058	¥3,194 (税抜) ¥3,042
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-162B4N1	¥569,100 (税抜) ¥542,000	¥3,290 (税抜) ¥3,133	¥2,468 (税抜) ¥2,350
			146GB フレイ 73GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-163A4N1	¥620,550 (税抜) ¥591,000	¥3,631 (税抜) ¥3,458	¥2,722 (税抜) ¥2,592
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-162A4N1	¥474,600 (税抜) ¥452,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN1	¥471,450 (税抜) ¥449,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	292GB フレイ 146GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10AH-153B4N1	¥667,800 (税抜) ¥636,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQPT10AH-152B4N1		¥521,850 (税抜) ¥497,000	¥2,975 (税抜) ¥2,833	¥2,231 (税抜) ¥2,125
	146GB フレイ 73GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-153A4N1		¥573,300 (税抜) ¥546,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-152A4N1		¥427,350 (税抜) ¥407,000	¥2,345 (税抜) ¥2,233	¥1,759 (税抜) ¥1,675
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-15NNNN1	¥408,450 (税抜) ¥389,000	¥2,205 (税抜) ¥2,100	¥1,654 (税抜) ¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU			292GB フレイ 146GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10AH-143B4N1	¥620,550 (税抜) ¥591,000	¥3,631 (税抜) ¥3,458
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10AH-142B4N1		¥474,600 (税抜) ¥452,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900
			146GB フレイ 73GB × 3:RA1D5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-143A4N1		¥526,050 (税抜) ¥501,000	¥3,001 (税抜) ¥2,858	¥2,249 (税抜) ¥2,142
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10AH-142A4N1		¥380,100 (税抜) ¥362,000	¥2,030 (税抜) ¥1,933	¥1,523 (税抜) ¥1,450
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜) ¥359,000	¥1,995 (税抜) ¥1,900	¥1,496 (税抜) ¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「7.1 OS 情報」Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-16NNNN2			完売しました。
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10AH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10AH-14NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10AH-163B4N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-162B4N1			
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-163A4N1			
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-162A4N1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	GQLT10AH-16NNNN1				
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)			
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQLT10AH-152B4N1				
	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz				GQLT10AH-153A4N1				
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GQLT10AH-152A4N1					
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	GQLT10AH-15NNNN1				
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU			292GB フレイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)			
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-142B4N1				
			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-143A4N1				
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-142A4N1					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	GQLT10AH-14NNNN1				

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-16NNNN0	¥450,450 (税抜) ¥429,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10AH-15NNNN0	¥387,450 (税抜) ¥369,000	¥2,205 (税抜) ¥2,100	¥1,654 (税抜) ¥1,575
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10AH-14NNNN0	¥355,950 (税抜) ¥339,000	¥1,995 (税抜) ¥1,900	¥1,496 (税抜) ¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN2	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10BH-15NNNN2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10BH-14NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-16364N1	¥594,300 (税抜) ¥566,000	¥3,457 (税抜) ¥3,292	¥2,590 (税抜) ¥2,467
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10BH-16264N1		¥443,100 (税抜) ¥422,000	¥2,450 (税抜) ¥2,333	¥1,838 (税抜) ¥1,750	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN1	¥362,250 (税抜) ¥345,000	¥1,898 (税抜) ¥1,808	¥1,426 (税抜) ¥1,358
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-15364N1	¥562,800 (税抜) ¥536,000	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GQPT10BH-15264N1	¥411,600 (税抜) ¥392,000		¥2,240 (税抜) ¥2,133	¥1,680 (税抜) ¥1,600	
	選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-15NNNN1	¥330,750 (税抜) ¥315,000	¥1,688 (税抜) ¥1,608	¥1,268 (税抜) ¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU			500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜) ¥476,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜) ¥332,000		¥1,820 (税抜) ¥1,733	¥1,365 (税抜) ¥1,300	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜) ¥255,000	¥1,268 (税抜) ¥1,208	¥953 (税抜) ¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-16NNNN2	完売しました。		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10BH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10BH-14NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-16364N1	完売しました。		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-16264N1			
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-15364N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-15264N1			
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10BH-14364N1			
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10BH-14264N1			
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)			

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-16NNNN0	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10BH-15NNNN0	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10BH-14NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN2	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10CH-15NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10CH-14NNNN2	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-16254N1	¥420,000 (税抜)¥400,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN1	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-15254N1	¥358,050 (税抜)¥341,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-15NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB アルイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-14254N1	¥295,050 (税抜)¥281,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-14NNNN1	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N105)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 ブレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-16NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10CH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CH-14NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-16254N1	完売しました。		
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-16NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-15254N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-15NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10CH-14254N1			
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-14NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選 択 (*2)(*6)	選 択 (*1)	選 択 (*4)	GQAT10CH-16NNNN0	¥366,450 (税抜)¥349,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-15NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-14NNNN0	¥215,250 (税抜)¥205,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109キー) , マウス (有線/無線) , JPS/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16NNNN2	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQPT10DH-15NNNN2	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQPT10DH-14NNNN2	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-16244N1	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16NNNN1	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-15244N1	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-15NNNN1	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10DH-14244N1	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-14NNNN1	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-16NNNN2		完売しました。	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQLT10DH-15NNNN2			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQLT10DH-14NNNN2			

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-16244N1	完売しました。		
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-16NNNN1			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-15244N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-15NNNN1			
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2 : ECC DDR2 SDRAM : 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT10DH-14244N1			
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-14NNNN1			

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) × 1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-16NNNN0	¥332,850 (税抜)¥317,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) × 1CPU					GQAT10DH-15NNNN0	¥206,850 (税抜)¥197,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) × 1CPU					GQAT10DH-14NNNN0	¥191,100 (税抜)¥182,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
各モデル共通仕様	標準搭載品		3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1						
	標準添付品		キーボード (109 キー), マウス (有線), 3P1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4 : CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*5 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20 : Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2.1 構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサ-スロット 1

選択



プロセッサ
〔Pentium E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリー-スロット 1~4

選択



メモリーボード
〔512MB (512MBx1):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ75122NEX) [加外] ¥5,250(税込)
(GQ-MJ75122N) ¥5,250(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔1GB (512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2NEX) [加外] ¥6,300(税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥6,300(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2NEX) [加外] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2NEX) [加外] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット1, 3へ実装します。
(増設時はメモリスロット2, 4へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004P0NEX) [加付] 電源コンセントが1個必要です。 ¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004Q0NEX) [加付] 電源コンセントが1個必要です。 ¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951Q00NEX) [加付] 電源コンセントが1個必要です。 ¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951R00NEX) [加付] 電源コンセントが1個必要です。 ¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

17 17 17 17

専用ポート

BMCモジュール
(「バスボード管理モジュール」IPMI1.5 準拠)
(GQ-ES7406EX) [加付] ¥31,500(税込)

→ 2.4 スイッチングHUBへ


→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ オンボード
USBインターフェースへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトを参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A H RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン		8レーン		5Vキ
				フルサイズ		フルサイズ		フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	×	●	×	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				×	×	×
S C S Iボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
S C S Iボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)2	×
L A Nボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
L A Nボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			×	×	×
S V Pボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
S V Pボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		×	×	×		
S V Pボードセット (*3)	GQ-SCM7951Q00NEX GQ-SCM7951Q00N	[4]		×	×	×		
S V Pボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: ストレージ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2: BMC モジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵 DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
*4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B H RAID(シリアル ATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン		8レーン		5Vキ
				フルサイズ		フルサイズ		フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	×	●	×	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				×	×	×
S C S Iボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
S C S Iボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)2	×
L A Nボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
L A Nボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			×	×	×
S V Pボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
S V Pボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		×	×	×		
S V Pボードセット (*3)	GQ-SCM7951Q00NEX GQ-SCM7951Q00N	[4]		×	×	×		
S V Pボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: ストレージ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2: BMC モジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵 DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
*4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトを参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C H RAID1(シリアルATA)モデル >

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン		8レーン	5Vキ	
				ﾊｰﾌｻｲｽﾞ				ﾌｩﾙｻｲｽﾞ
				1	2	3	4	5
ＳＣＳＩボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)2	×
ＳＣＳＩボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					×	×
ＳＣＳＩボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)2	×
ＳＣＳＩボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				×	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)2	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)2	×
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				×	×
ＳＶＰボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
ＳＶＰボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		×	×	×		
ＳＶＰボードセット (*3)	GQ-SCM7951Q00NEX GQ-SCM7951Q00N	[4]		×	×	×		
ＳＶＰボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。
*2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
*4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D H ディスク(シリアルATA)モデル >

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン		8レーン		5Vキ
				フルサイズ				フルサイズ
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	×	×	×	(*)	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					×	×
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	×	×	×	(*)	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				×	×
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	×	×	(*)	×
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	×	×	(*)	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				×	×
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	×	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951Q00NEX GQ-SCM7951Q00N	[4]		×	×	×		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		×	×	×		

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。
*2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
*3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
*4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



・ [拡張] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

(c) 12 12 12 12

拡張ストレージ 15 型 3

選択

内蔵 C D - R O M セット
〔 24 倍速 : 650MB 〕
(GQ-SUC5524800NEX) [カスタム] ¥15,750 (税込)

内蔵 D V D - R O M セット
〔 DVD-ROM : 8 倍速 / CD-ROM : 24 倍速 〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [カスタム] ¥36,750 (税込)

内蔵 D V D - R A M
〔 片 / 両 : 4.7 / 9.4MB 〕
(GQ-UV7100EX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>

・内蔵 C D - R O M セット、内蔵 D V D - R O M セット、内蔵 D V D - R A M は既設システム装置に増設できません。新規システム装置購入時にセット形名の中から必要なデバイスが入ったものをお選びいただくか、左記内蔵オプションから選択してください。【必須選択オプション】

・ Windows Server 2008 環境時、内蔵 C D - R O M は未サポートとなります。

・ Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時、内蔵 D V D - R A M は未サポートとなります。

(e) 12 12 12 12

FDD 専用 15 型



内蔵 フロッピーディスクドライブ
〔 3.5 型、1.44MB / 720KB 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH
(d) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
2~3

内蔵DAT[USB](DAT72)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/1705])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/1705])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS6AEX)[加税] ¥853,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS5AEX)[加税] ¥771,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS4AEX)[加税] ¥698,250(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS3AEX)[加税] ¥617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS2AEX)[加税] ¥535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS1AEX)[加税] ¥462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS6AEX)[加税] ¥475,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS6AEX)[加税] ¥428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS5AEX)[加税] ¥393,750(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS5AEX)[加税] ¥346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS0AEX)[加税] ¥320,250(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS0AEX)[加税] ¥273,000(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR6AEX)[加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR5AEX)[加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR4AEX)[加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR3AEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR2AEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR1AEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR6AEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR6AEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR5AEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR5AEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR0AEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VR0AEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	(CD4枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU8AEX)[加税] ¥679,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VU7AEX)[加税] ¥423,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU6AEX)[加税] ¥330,750(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VU6AEX)[加税] ¥283,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	(CD4枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WT8AEX)[加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VT7AEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WTAEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VTAEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPAEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPAEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPAEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPAEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPAEX)[加税] 完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VPAEX)[加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722W00AEX)[加税] ¥202,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722V00AEX)[加税] ¥155,400(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT[USB](DAT72)[トライアルモデル/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き		内蔵DAT[USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵USBケーブル付き			
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS3NEX)[加税]	¥585,900(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OS3NEX)[加税]	¥554,400(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS2NEX)[加税]	¥504,000(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OS2NEX)[加税]	¥472,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS1NEX)[加税]	¥430,500(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OS1NEX)[加税]	¥399,000(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WSFNEX)[加税]	¥396,900(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OSFNEX)[加税]	¥365,400(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WSNEX)[加税]	¥315,000(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OSNEX)[加税]	¥283,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WSNEX)[加税]	¥241,500(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OSNEX)[加税]	¥210,000(税込)	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR3NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR3NEX)[加税]	完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR2NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR2NEX)[加税]	完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WR1NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OR1NEX)[加税]	完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRFNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORFNEX)[加税]	完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORNEX)[加税]	完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WRNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722ORNEX)[加税]	完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU7NEX)[加税]	¥391,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OU7NEX)[加税]	¥360,150(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WUANEX)[加税]	¥252,000(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OUANEX)[加税]	¥220,500(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WT7NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OT7NEX)[加税]	完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WTANEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OTANEX)[加税]	完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPANEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPANEX)[加税]	完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPRNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPRNEX)[加税]	完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WPONEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722OPONEX)[加税]	完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722W00NEX)[加税] (GQ-SUD5722W00N)	¥123,900(税込) ¥123,900(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722O00NEX)[加税] (GQ-SUD5722O00N)	¥92,400(税込) ¥92,400(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未装着となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH
(b) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
2~3

内蔵 D A T (D A T 7 2) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)] ・ 対応 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 D A T [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)] ・ 対応 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS6AEX) [加税]	¥882,000 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS5AEX) [加税]	¥800,100 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS4AEX) [加税]	¥726,600 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSFAEX) [加税]	¥504,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VSFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSDAEX) [加税]	¥422,100 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VSDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0AEX) [加税]	¥348,600 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WRFAX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VRFAX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WRDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VRDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR0AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU8AEX) [加税]	¥707,700 (税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VU7AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU4AEX) [加税]	¥359,100 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VU4AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ヲイシ]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT8AEX) [加税]	完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ヲイシ]			内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VT7AEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WTAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VTAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732W00AEX) [加税]	¥231,000 (税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税]

・ 内蔵 D A T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS3NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS2NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS1NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSDNEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SDNEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R0NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX) [加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U7NEX) [加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU0NEX) [加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U0NEX) [加税] ¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T7NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PRNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WP0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320P0NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7732W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7732000N) ¥120,750(税込)

・内蔵DATの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイデール取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]

[A H , B H モデル : タワータイプのみ選択可 / C H , D H モデル : 選択不可]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72 (非/圧縮:36/72GB) 6 連装) ・拡張スロット 2 本を 2 ベイ使用します。 ・メディア (DOS テープレット) [HS-4/170S] x80 巻 (20 巻/年+20 巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵 D A T チェンジャー (DAT72 (非/圧縮:36/72GB) 6 連装) ・拡張スロット 2 本を 2 ベイ使用します。 ・メディア (DOS テープレット) [HS-4/170S] x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ヲイシ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]

・内蔵デバイスに対する OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2 bay用)

【フルサイズバリエーション用】

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

[AH, BHモデル: タワータイプのみ選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6連装] ・拡張ストレープを2 bay使用します。 ・対応 (DDSデータカートリッジ (HS-4/170S)) x20 巻付き	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6連装] ・拡張ストレープを2 bay使用します。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746ORNEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OT7NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WTANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OTANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPANEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WONEX) [加税] 完売しました。 (GQ-SUD7746WONEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OONEX) [加税] 完売しました。 (GQ-SUD7746OONEX) [加税] 完売しました。

・内蔵DATの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップDAT]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未装着となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDSカートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)
			GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL
	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [トライアルモデル / おまかせ安心モデル (3 年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	バックアップソフトウェアなし	
内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] ・ 対応 A I T (A I T - 2 対応 A I T (SDX2 - 50C)) x 10 巻付き	内蔵A I T セット (GQ - SUS7510W00NEX) [加税] (GQ - SUS7510W00N)	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] 内蔵A I T セット (GQ - SUS7510000NEX) [加税] (GQ - SUS7510000N)
	¥207,900 (税込) ¥207,900 (税込)	¥155,400 (税込) ¥155,400 (税込)

・ 内蔵A I T の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AIT カートリッジ Sony: SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200 (税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350 (税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AIT クリーニング カートリッジ Sony: SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, Ⅱ-7/ⅡT)〕 ・ 24" Ⅱ(ⅡT Ultrium カード) 〔LTOU2/200〕x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, Ⅱ-7/ⅡT)〕 ・ 24" Ⅱ(ⅡT Ultrium カード) 〔LTOU2/200〕x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS5FAEX) [加税] ¥998,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0AEX) [加税] ¥916,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0AEX) [加税] ¥843,150(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS0AEX) [加税] ¥657,300(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR6AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR5AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR4AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WRFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VRFAX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WRDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VR0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU4AEX) [加税] ¥853,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU0AEX) [加税] ¥667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT8AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VT7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VTAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V0AEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税] ¥725,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップ LTO 情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [トライアルモデル/標準モデル用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/4/1t)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き		内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/4/1t)]	
	バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税]	¥774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税]	¥504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS0NEX) [加税]	¥430,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR3NEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR2NEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR1NEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORFNEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR0NEX) [加税]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR0NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OU7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU6NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OU6NEX) [加税]	¥441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OT7NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT6NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OT6NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPANEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPANEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPRNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPRNEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WP0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OP0NEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税] (GQ-SUU7201W00N) ¥426,300(税込)	¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201O00NEX) [加税] (GQ-SUU7201O00N) ¥312,900(税込)	¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス		内蔵 LTO	内蔵 LTO
バックアップソフトウェア		〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16T)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カード付 (LTOU3/400) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16T)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カード付 (LTOU3/400) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS6AEX) [加税]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS5AEX) [加税]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS4AEX) [加税]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS5AEX) [加税]	¥1,585,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS5AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS4AEX) [加税]	¥1,503,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS4AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0AEX) [加税]	¥1,430,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS0AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR6AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR5AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR4AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR6AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR6AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR5AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR4AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W8AEX) [加税]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W6AEX) [加税]	¥1,440,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W3AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V5AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W2AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W1AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	¥1,312,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税]

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップ LTO 情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[トライアルモデル/標準モデル用]

[AH, BHモデル: 選択可/CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト) ・マクシィ(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-Ⅲハイト)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS3NEX)[加税] ¥1,223,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S3NEX)[加税] ¥1,018,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS2NEX)[加税] ¥1,141,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S2NEX)[加税] ¥936,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS1NEX)[加税] ¥1,067,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S1NEX)[加税] ¥863,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSFNEX)[加税] ¥1,034,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SFNEX)[加税] ¥829,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSNEX)[加税] ¥952,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SNEX)[加税] ¥747,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSNEX)[加税] ¥878,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SNEX)[加税] ¥674,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR3NEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R3NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR2NEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R2NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR1NEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R1NEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFNEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RFNEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRNEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RNEX)[加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRNEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RNEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W7NEX)[加税] ¥1,029,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W7NEX)[加税] ¥824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6NEX)[加税] ¥889,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W6NEX)[加税] ¥684,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W7NEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W7NEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6NEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W6NEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPANEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PANEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPRNEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PRNEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WPONEX)[加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100PONEX)[加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX)[加税] ¥761,250(税込) (GQ-SUU7410W0N) ¥761,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU741000NEX)[加税] ¥556,500(税込) (GQ-SUU741000N) ¥556,500(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未装着となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2'1用)

(フルハイライト取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 フルハイライト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

[AH, BHモデル:選択可/CH, DHモデル:選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・最大7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・最大7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS6AEX) [加税] ¥2,373,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS5AEX) [加税] ¥2,291,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS4AEX) [加税] ¥2,217,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS3AEX) [加税] ¥1,837,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS2AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSFAEX) [加税] ¥1,995,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS1AEX) [加税] ¥1,682,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400SDAEX) [加税] ¥1,913,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSFAEX) [加税] ¥1,648,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400SDAEX) [加税] ¥1,839,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSDAEX) [加税] ¥1,566,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR6AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSDAEX) [加税] ¥1,493,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR5AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR4AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRFAX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRFAX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W8AEX) [加税] ¥2,198,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VU7AEX) [加税] ¥1,643,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WUAEX) [加税] ¥1,850,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VUAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WT8AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VT7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WTAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VTAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VRAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VPAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W0AEX) [加税] ¥1,722,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400V0AEX) [加税] ¥1,375,500(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイライト取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium3 フルハイライト) [トライアルモデル/標準モデル用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)] ・maxell LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400] x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB)]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS3NEX) [加税] ¥1,632,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS3NEX) [加税] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS2NEX) [加税] ¥1,550,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS2NEX) [加税] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS1NEX) [加税] ¥1,477,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS1NEX) [加税] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSFNEX) [加税] ¥1,443,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSFNEX) [加税] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [加税] ¥1,361,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [加税] ¥1,288,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [加税] ¥1,083,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税] ¥1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税] ¥1,233,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU6NEX) [加税] ¥1,298,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU6NEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU6NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU6NEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPRNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W00NEX) [加税] ¥1,170,750(税込) (GQ-SUU7400W00N) ¥1,170,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W00NEX) [加税] ¥966,000(税込) (GQ-SUU7400W00N) ¥966,000(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2'用)

(フルハイライト取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS6AEX) [加税] ¥3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS5AEX) [加税] ¥3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS4AEX) [加税] ¥3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS3AEX) [加税] ¥2,310,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS2AEX) [加税] ¥2,228,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS1AEX) [加税] ¥2,154,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSFAEX) [加税] ¥2,851,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSFAEX) [加税] ¥2,121,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800SDAEX) [加税] ¥2,769,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800SDAEX) [加税] ¥2,039,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800SDAEX) [加税] ¥2,696,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800SDAEX) [加税] ¥1,965,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR6AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR5AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR4AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRFAX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRFAX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VRAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WU8AEX) [加税] ¥3,055,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VU7AEX) [加税] ¥2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAAEX) [加税] ¥2,706,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VUAAEX) [加税] ¥1,976,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WTAEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VT7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WTAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VTAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VPAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WDAEX) [加税] ¥2,578,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [加税] ¥1,848,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2ベイ用)
【フルハイライト取付け用】
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイライト) [トライアルモデル / 標準モデル用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO 【LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)】 ・maxell LTO Ultrium カートリッジ 【LT0U4/800】x10 巻付き	内蔵 LTO 【LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)】
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,900,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,818,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,745,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,711,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,629,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,556,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,146,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] ¥1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] ¥1,296,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU6NEX) [加税] ¥1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU6NEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU6NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU6NEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPANEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPANEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPRNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPRNEX) [加税] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPONEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税] ¥1,438,500(税込) (GQ-SUU7800W00N) ¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税] ¥1,029,000(税込) (GQ-SUU7800W00N) ¥1,029,000(税込)

・内蔵 LTO カートリッジの対応 OS 情報及び対応 LTO カートリッジのソフトウェア情報は、[7.3 LTO カートリッジ] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell: LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(AH:3.5型1~3/BH:3.5型1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A H RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R A M (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) (*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/16) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/16) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7/16) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7/16) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設のRAID装置への増設はできません。

*3:内蔵 DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPカードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。

*4:別途 SCSIカードセットが必要です。

*5:ソフトウェアセットへの搭載時は未対応となります。

*6:別途ディスクレイアウト(2インチ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B H RAID(シリアル ATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク (160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R A M (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) (*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/16) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/16) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7/16) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7/16) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設のRAID装置への増設はできません。

*3:内蔵 DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPカードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。

*4:別途 SCSIカードセットが必要です。

*5:ソフトウェアセットへの搭載時は未対応となります。


*6:別途ディスクレイアウト(2インチ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ (CH:3.5 型 1,2/DH:3.5 型 1) に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C H RAID1 (シリアル ATA) モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット (160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH71601A0NEX GQ-SUH71601A0NRX GQ-SUH71601A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72501A0NEX GQ-SUH72501A0NRX GQ-SUH72501A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75001A0NEX GQ-SUH75001A0NRX GQ-SUH75001A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710001A0NEX GQ-SUH710001A0NRX GQ-SUH710001A0N	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2) (*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R A M (*2) (*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/16インチ)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/16インチ)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7/16インチ)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7/16インチ)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのベイに異なる容量の HDD にて構築できません。(ベイ単位での HDD 容量混載は可)

*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP モデル (GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。

*4: 別途 SCSI ホストカードが必要です。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D H ディスク (シリアル ATA) モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット (160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH71601A0NEX GQ-SUH71601A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72501A0NEX GQ-SUH72501A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75001A0NEX GQ-SUH75001A0N	4					×	×	×	
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710001A0NEX GQ-SUH710001A0N	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2) (*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D V D - R A M (*2) (*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×		
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 A I T セット (AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 8-7/16インチ)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 8-7/16インチ)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 7/16インチ)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 7/16インチ)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可


*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722xxxx) 選択の場合、SVP モデル (GQ-SCM7951xxxx) は搭載できません。

*4: 別途 SCSI ホストカードが必要です。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、LANボード[GQ-CN6552EX/GQ-CN6552]は未サポートとなります。

●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。


●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



※TS10 モデルラックキャビネット搭載時は
この位置に交換時期ラベルを貼り替えます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等



<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載
 - ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経路にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。

詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。