

1. 2 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AH, BH



HA8000/TS20 AH,BH
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AH,BH
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS20 AH, BH システム装置 機器仕様


モデル名			TS20 AH		TS20 BH	
			RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATAII)モデル	
筐体タイプ			タワータイプ(ラックタイプ [5U])			
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Intel®Xeon® プロセッサ E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)			
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5205/X5260:2, Intel®Xeon® プロセッサ E5405/E5430/E5450:4)			
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5205/X5260:データ 2x16KB+命令 2x16KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5405/E5430/E5450:データ 4x16KB+命令 4x16KB			
	メモリー	二次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5205/X5260:6MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5405/E5430/E5450:2x6MB			
チップセット			Intel 社製 5000V			
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Xeon® プロセッサ E5205:1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5260:1333MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E5405/E5430/E5450:1333MHz			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:24GB			
	スロット数		6			
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインメモリー対応			
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]			
	VRAM		32MB			
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)			
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *8	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)			8TB((1TBx2)+(1TBx6))
		RAID 5	2.1TB(300GBx8)			6TB((1TBx3)+(1TBx5))
	サポートHDD容量		73GB, 146GB, 300GB			160GB, 250GB, 500GB, 1TB
	インタフェース		SAS			シリアルATAII/300
	回転数		15000r/min			7200r/min
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[PCIオンボード/PCI Express<x8>]			
	インタフェース		SAS			
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)			
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)			
	サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			
FDD			3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)			
CD-ROM			薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
DVD-RAM			片面/両面:4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)			
拡張ベイ	3.5型ベイ (HDD専用ベイ)		標準4/最大8[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]			
	5型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて1ベイ占有)			
	5型ベイ (薄型)		—			
	FDD専用		1(1ベイFDDにて占有)			
PCIスロット			PCI Express<x8>x1[RAIDオンボードにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3Vキー)x1, 32bit/33MHz(5Vキー)x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ)ミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オンボードx1, フロントx2, リアx4] *3			
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オンボード/PCI]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)			
	Wake On LAN機能		サポート *4			
外形寸法			タワータイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm[突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず] 約 27.9kg(36.4kg)[ラックタイプ: 約 32.4kg(40.9kg)]			
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 27.9kg(36.4kg)[ラックタイプ: 約 32.4kg(40.9kg)]			
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2極差込プラグ (標準:1本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2本)			
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]			
冗長FAN			サポート(フロント2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長])[ホットプラグ非対応]			
消費電力 [最大値]			572W		514W	
消費電流 [最大値]			6.15A		5.56A	
省エネ法に 基づく表示	区分		C		C	
	エネルギー消費効率		0.0067		0.0065	
VCCI基準 *5 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 60dB 以下 *7			
RoHS指令			対応			
インストールOS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)/ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)			
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[「管理ツール」, HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager[「ストレージ管理ツール」, ハードウェア保護エージェント(Windows)]			
主な添付品 *6			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー), マウス(有線マウス)			

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。
- *7: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。
- 本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *8: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。

●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<タワータイプ>



A：フロントドア（ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ）

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B：ドアロック（ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ）

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C：USBコネクタ

D：3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD（720KB フォーマット）
2HD（1.44MB フォーマット）

E：HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F：拡張ストレージベイ（3.5 型）

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G：拡張ストレージベイ

（内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用）

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

H：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DVD-RAM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I：POWER ランプ（緑）

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K：ERROR ランプ（赤）

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

L：POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N：RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット（再起動）するときを押します。

O：BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P：MAINTENANCE ランプ（黄）


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ステータスランプ

上から AC ランプ(緑), PS ERROR ランプ(橙または赤), POWER ランプ(緑)です。
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：キーボードインタフェースコネクタ

E：マウスインタフェースコネクタ


F：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

G：ディスプレイインタフェースコネクタ

H：USBコネクタ

I：ネットワークインタフェースコネクタ


LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



J：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-ABNNNN2	\1,227,450 (税抜)\1,169,000	\3,877 (税抜)\3,692	\2,905 (税抜)\2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-AANNNN2	\1,185,450 (税抜)\1,129,000	\3,596 (税抜)\3,425	\2,695 (税抜)\2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A9NNNN2	\1,106,700 (税抜)\1,054,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A7NNNN2	\1,090,950 (税抜)\1,039,000	\2,966 (税抜)\2,825	\2,223 (税抜)\2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A6NNNN2	\966,000 (税抜)\920,000	\2,135 (税抜)\2,033	\1,601 (税抜)\1,525

② HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-ABNNNN2	\712,950 (税抜)\679,000	\3,877 (税抜)\3,692	\2,905 (税抜)\2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-AANNNN2	\670,950 (税抜)\639,000	\3,596 (税抜)\3,425	\2,695 (税抜)\2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A9NNNN2	\592,200 (税抜)\564,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A7NNNN2	\576,450 (税抜)\549,000	\2,966 (税抜)\2,825	\2,223 (税抜)\2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A6NNNN2	\451,500 (税抜)\430,000	\2,135 (税抜)\2,033	\1,601 (税抜)\1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-ABNNNN1	¥1,227,450 (税抜) ¥1,169,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-AANNNN1	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A9NNNN1	¥1,106,700 (税抜) ¥1,054,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A7NNNN1	¥1,090,950 (税抜) ¥1,039,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A6NNNN1	¥966,000 (税抜) ¥920,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

④ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AB354N1	¥796,950 (税抜) ¥759,000	¥4,445 (税抜) ¥4,233	¥3,334 (税抜) ¥3,175
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*2) (*3)		GQPT20AH-AB344N1	¥683,550 (税抜) ¥651,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633
			GQPT20AH-ABNNNN1			¥712,950 (税抜) ¥679,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767	
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AA354N1	¥754,950 (税抜) ¥719,000	¥4,165 (税抜) ¥3,967	¥3,124 (税抜) ¥2,975
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*2) (*3)		GQPT20AH-AA344N1	¥641,550 (税抜) ¥611,000	¥3,404 (税抜) ¥3,242	¥2,555 (税抜) ¥2,433
			GQPT20AH-AANNNN1			¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567	
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A9354N1	¥714,000 (税抜) ¥680,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*2) (*3)		GQPT20AH-A9344N1	¥600,600 (税抜) ¥572,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
			GQPT20AH-A9NNNN1			¥592,200 (税抜) ¥564,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192	
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A7354N1	¥800,100 (税抜) ¥762,000	¥4,471 (税抜) ¥4,258	¥3,352 (税抜) ¥3,192
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*2) (*3)		GQPT20AH-A7344N1	¥686,700 (税抜) ¥654,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
			GQPT20AH-A7NNNN1			¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117	
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A6354N1	¥657,300 (税抜) ¥626,000	¥3,518 (税抜) ¥3,350	¥2,643 (税抜) ¥2,517
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	選択 (*2) (*3)		GQPT20AH-A6344N1	¥543,900 (税抜) ¥518,000	¥2,756 (税抜) ¥2,625	¥2,065 (税抜) ¥1,967
			GQPT20AH-A6NNNN1			¥451,500 (税抜) ¥430,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「1.05 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A6NNNN2			

⑥ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AH-ABNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A6NNNN1			

⑧ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-AB354N1	完売しました。		
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-AB344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-ABNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-AA354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-AA344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-A9354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-A9344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-A7354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-A7344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-A6354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-A6344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-A6NNNN1			

⑨ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[OSなしモデル]

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクア ^レ イ コン ^ト ロー ^ラ	内蔵 RAID	メモ ^リ	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ^ツ ト形 ^名	希 ^望 小 ^売 価 ^格	保 ^守 料(月 ^額)	
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理
OS なしモ ^デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選 ^択 (*2)(*3)	選 ^択 (*1)	選 ^択 (*4)	GQAT20AH-ABNNNN0	¥691,950 (税 ^抜) ¥659,000	¥3,877 (税 ^抜) ¥3,692	¥2,905 (税 ^抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-AA ^{NNNN} 0	¥649,950 (税 ^抜) ¥619,000	¥3,596 (税 ^抜) ¥3,425	¥2,695 (税 ^抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A9NNNN0	¥571,200 (税 ^抜) ¥544,000	¥3,071 (税 ^抜) ¥2,925	¥2,302 (税 ^抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A7NNNN0	¥555,450 (税 ^抜) ¥529,000	¥2,966 (税 ^抜) ¥2,825	¥2,223 (税 ^抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A6NNNN0	¥430,500 (税 ^抜) ¥410,000	¥2,135 (税 ^抜) ¥2,033	¥1,601 (税 ^抜) ¥1,525
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2						
		標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-ABNNNN2	\1,187,550 (税抜)\1,131,000	\3,605 (税抜)\3,433	\2,704 (税抜)\2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-AANNNN2	\1,126,650 (税抜)\1,073,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A9NNNN2	\1,029,000 (税抜)\980,000	\2,546 (税抜)\2,425	\1,908 (税抜)\1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A7NNNN2	\1,071,000 (税抜)\1,020,000	\2,827 (税抜)\2,692	\2,118 (税抜)\2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A6NNNN2	\957,600 (税抜)\912,000	\2,074 (税抜)\1,975	\1,557 (税抜)\1,483

⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-ABNNNN2	\673,050 (税抜)\641,000	\3,605 (税抜)\3,433	\2,704 (税抜)\2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-AANNNN2	\612,150 (税抜)\583,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A9NNNN2	\514,500 (税抜)\490,000	\2,546 (税抜)\2,425	\1,908 (税抜)\1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A7NNNN2	\556,500 (税抜)\530,000	\2,827 (税抜)\2,692	\2,118 (税抜)\2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A6NNNN2	\443,100 (税抜)\422,000	\2,074 (税抜)\1,975	\1,557 (税抜)\1,483

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-ABNNNN1	¥1,187,550 (税抜) ¥1,131,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-AANNNN1	¥1,126,650 (税抜) ¥1,073,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A9NNNN1	¥1,029,000 (税抜) ¥980,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A7NNNN1	¥1,071,000 (税抜) ¥1,020,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A6NNNN1	¥957,600 (税抜) ¥912,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483

⑬ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-AB324N1	¥747,600 (税抜) ¥712,000	¥4,113 (税抜) ¥3,917	¥3,089 (税抜) ¥2,942
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-AB224N1	¥704,550 (税抜) ¥671,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-ABNNNN1	¥673,050 (税抜) ¥641,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-AA324N1	¥687,750 (税抜) ¥655,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-AA224N1	¥644,700 (税抜) ¥614,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-AANNNN1	¥612,150 (税抜) ¥583,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-A9324N1	¥562,800 (税抜) ¥536,000	¥2,879 (税抜) ¥2,742	¥2,161 (税抜) ¥2,058
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A9224N1	¥519,750 (税抜) ¥495,000	¥2,590 (税抜) ¥2,467	¥1,943 (税抜) ¥1,850
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-A9NNNN1	¥514,500 (税抜) ¥490,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-A7324N1	¥683,550 (税抜) ¥651,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A7224N1	¥640,500 (税抜) ¥610,000	¥3,395 (税抜) ¥3,233	¥2,546 (税抜) ¥2,425
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-A7NNNN1	¥556,500 (税抜) ¥530,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-A6324N1	¥532,350 (税抜) ¥507,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A6224N1	¥489,300 (税抜) ¥466,000	¥2,389 (税抜) ¥2,275	¥1,793 (税抜) ¥1,708
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-A6NNNN1	¥443,100 (税抜) ¥422,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.05 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A6NNNN2			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BH-ABNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-AAANN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A6NNNN1			

⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7LxI 250GB×3:RAID5 (*3) 727% ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-AB324N1	完売しました。			
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQLT20BH-AB224N1				
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)				GQLT20BH-ABNNNN1
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7LxI 250GB×3:RAID5 (*3) 727% ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-AA324N1				GQLT20BH-AA224N1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT20BH-AA224N1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-AANNNN1				
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7LxI 250GB×3:RAID5 (*3) 727% ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-A9324N1				GQLT20BH-A9224N1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT20BH-A9224N1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-A9NNNN1				
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7LxI 250GB×3:RAID5 (*3) 727% ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-A7324N1				GQLT20BH-A7224N1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT20BH-A7224N1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-A7NNNN1				
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7LxI 250GB×3:RAID5 (*3) 727% ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-A6324N1				GQLT20BH-A6224N1
			1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT20BH-A6224N1						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-A6NNNN1				

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィス クアレイ コン トローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
OS な しモ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*4)	GQAT20BH-ABNNNN0	¥652,050 (税抜) ¥621,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-AAANNNO	¥591,150 (税抜) ¥563,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A9NNNN0	¥493,500 (税抜) ¥470,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A7NNNN0	¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A6NNNN0	¥422,100 (税抜) ¥402,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2						
		標準添付品	キーボード (109キー)、マウス (有線/無線)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑨ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-ABNN1N2	¥1,279,950 (税抜) ¥1,219,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-AANN1N2	¥1,237,950 (税抜) ¥1,179,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A9NN1N2	¥1,159,200 (税抜) ¥1,104,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A7NN1N2	¥1,143,450 (税抜) ¥1,089,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A6NN1N2	¥1,018,500 (税抜) ¥970,000	¥2,485 (税抜) ¥2,367	¥1,864 (税抜) ¥1,775

②⑩ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-ABNN1N2	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-AANN1N2	¥723,450 (税抜) ¥689,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A9NN1N2	¥644,700 (税抜) ¥614,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A7NN1N2	¥628,950 (税抜) ¥599,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A6NN1N2	¥504,000 (税抜) ¥480,000	¥2,485 (税抜) ¥2,367	¥1,864 (税抜) ¥1,775

③⑪ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-ABNN1N1	¥1,279,950 (税抜) ¥1,219,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-AANN1N1	¥1,237,950 (税抜) ¥1,179,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A9NN1N1	¥1,159,200 (税抜) ¥1,104,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A7NN1N1	¥1,143,450 (税抜) ¥1,089,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-A6NN1N1	¥1,018,500 (税抜) ¥970,000	¥2,485 (税抜) ¥2,367	¥1,864 (税抜) ¥1,775

④⑫ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-ABNN1N1	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-AANN1N1	¥723,450 (税抜) ¥689,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A9NN1N1	¥644,700 (税抜) ¥614,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A7NN1N1	¥628,950 (税抜) ¥599,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-A6NN1N1	¥504,000 (税抜) ¥480,000	¥2,485 (税抜) ¥2,367	¥1,864 (税抜) ¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②③ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-AAANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A6NN1N2			

②④ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-AAANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A6NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチ「デスクトップタイプ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-A6NN1N1			

②⑥ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-A6NN1N1			

②⑦ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AH-ABNN1N0	¥744,450 (税抜) ¥709,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-AANN1N0	¥702,450 (税抜) ¥669,000	¥3,946 (税抜) ¥3,758	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A9NN1N0	¥623,700 (税抜) ¥594,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A7NN1N0	¥607,950 (税抜) ¥579,000	¥3,316 (税抜) ¥3,158	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A6NN1N0	¥483,000 (税抜) ¥460,000	¥2,485 (税抜) ¥2,367	¥1,864 (税抜) ¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700W 電源装置 (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑧ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-ABNN1N2	\1,240,050 (税抜)\1,181,000	\3,955 (税抜)\3,767	\2,966 (税抜)\2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-AANN1N2	\1,179,150 (税抜)\1,123,000	\3,552 (税抜)\3,383	\2,669 (税抜)\2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A9NN1N2	\1,081,500 (税抜)\1,030,000	\2,896 (税抜)\2,758	\2,170 (税抜)\2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A7NN1N2	\1,123,500 (税抜)\1,070,000	\3,176 (税抜)\3,025	\2,380 (税抜)\2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A6NN1N2	\1,010,100 (税抜)\962,000	\2,423 (税抜)\2,308	\1,820 (税抜)\1,733

②⑨ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-ABNN1N2	\725,550 (税抜)\691,000	\3,955 (税抜)\3,767	\2,966 (税抜)\2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-AANN1N2	\664,650 (税抜)\633,000	\3,552 (税抜)\3,383	\2,669 (税抜)\2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A9NN1N2	\567,000 (税抜)\540,000	\2,896 (税抜)\2,758	\2,170 (税抜)\2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A7NN1N2	\609,000 (税抜)\580,000	\3,176 (税抜)\3,025	\2,380 (税抜)\2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A6NN1N2	\495,600 (税抜)\472,000	\2,423 (税抜)\2,308	\1,820 (税抜)\1,733

③⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-ABNN1N1	\1,240,050 (税抜)\1,181,000	\3,955 (税抜)\3,767	\2,966 (税抜)\2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-AANN1N1	\1,179,150 (税抜)\1,123,000	\3,552 (税抜)\3,383	\2,669 (税抜)\2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A9NN1N1	\1,081,500 (税抜)\1,030,000	\2,896 (税抜)\2,758	\2,170 (税抜)\2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A7NN1N1	\1,123,500 (税抜)\1,070,000	\3,176 (税抜)\3,025	\2,380 (税抜)\2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-A6NN1N1	\1,010,100 (税抜)\962,000	\2,423 (税抜)\2,308	\1,820 (税抜)\1,733

③⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-ABNN1N1	\725,550 (税抜)\691,000	\3,955 (税抜)\3,767	\2,966 (税抜)\2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-AANN1N1	\664,650 (税抜)\633,000	\3,552 (税抜)\3,383	\2,669 (税抜)\2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A9NN1N1	\567,000 (税抜)\540,000	\2,896 (税抜)\2,758	\2,170 (税抜)\2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A7NN1N1	\609,000 (税抜)\580,000	\3,176 (税抜)\3,025	\2,380 (税抜)\2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-A6NN1N1	\495,600 (税抜)\472,000	\2,423 (税抜)\2,308	\1,820 (税抜)\1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A6NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A6NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチ「デスクトップタイプ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-A6NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20BH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-A6NN1N1			

⑯ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BH-ABNN1N0	¥704,550 (税抜) ¥671,000	¥3,955 (税抜) ¥3,767	¥2,966 (税抜) ¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-AANN1N0	¥643,650 (税抜) ¥613,000	¥3,552 (税抜) ¥3,383	¥2,669 (税抜) ¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A9NN1N0	¥546,000 (税抜) ¥520,000	¥2,896 (税抜) ¥2,758	¥2,170 (税抜) ¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A7NN1N0	¥588,000 (税抜) ¥560,000	¥3,176 (税抜) ¥3,025	¥2,380 (税抜) ¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A6NN1N0	¥474,600 (税抜) ¥452,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-デイスクリバ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-3BNNNN2	\1,176,000 (税抜)\1,120,000	\3,877 (税抜)\3,692	\2,905 (税抜)\2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-3ANNNN2	\1,134,000 (税抜)\1,080,000	\3,596 (税抜)\3,425	\2,695 (税抜)\2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-39NNNN2	\1,055,250 (税抜)\1,005,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-37NNNN2	\1,039,500 (税抜)\990,000	\2,966 (税抜)\2,825	\2,223 (税抜)\2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-36NNNN2	\914,550 (税抜)\871,000	\2,135 (税抜)\2,033	\1,601 (税抜)\1,525

② HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-3BNNNN2	\661,500 (税抜)\630,000	\3,877 (税抜)\3,692	\2,905 (税抜)\2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-3ANNNN2	\619,500 (税抜)\590,000	\3,596 (税抜)\3,425	\2,695 (税抜)\2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-39NNNN2	\540,750 (税抜)\515,000	\3,071 (税抜)\2,925	\2,302 (税抜)\2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-37NNNN2	\525,000 (税抜)\500,000	\2,966 (税抜)\2,825	\2,223 (税抜)\2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-36NNNN2	\400,050 (税抜)\381,000	\2,135 (税抜)\2,033	\1,601 (税抜)\1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線マウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-3BNNNN1	¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-3ANNNN1	¥1,134,000 (税抜) ¥1,080,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-39NNNN1	¥1,055,250 (税抜) ¥1,005,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-37NNNN1	¥1,039,500 (税抜) ¥990,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-36NNNN1	¥914,550 (税抜) ¥871,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

④ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3B354N1	¥745,500 (税抜) ¥710,000	¥4,445 (税抜) ¥4,233	¥3,334 (税抜) ¥3,175
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		GQPT20AH-3B344N1	¥632,100 (税抜) ¥602,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-3BNNNN1	¥661,500 (税抜) ¥630,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3A354N1	¥703,500 (税抜) ¥670,000	¥4,165 (税抜) ¥3,967	¥3,124 (税抜) ¥2,975
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		GQPT20AH-3A344N1	¥590,100 (税抜) ¥562,000	¥3,404 (税抜) ¥3,242	¥2,555 (税抜) ¥2,433	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-3ANNNN1	¥619,500 (税抜) ¥590,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-39354N1	¥662,550 (税抜) ¥631,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		GQPT20AH-39344N1	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-39NNNN1	¥540,750 (税抜) ¥515,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-37354N1	¥748,650 (税抜) ¥713,000	¥4,471 (税抜) ¥4,258	¥3,352 (税抜) ¥3,192
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		GQPT20AH-37344N1	¥635,250 (税抜) ¥605,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-37NNNN1	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-36354N1	¥605,850 (税抜) ¥577,000	¥3,518 (税抜) ¥3,350	¥2,643 (税抜) ¥2,517
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		GQPT20AH-36344N1	¥492,450 (税抜) ¥469,000	¥2,756 (税抜) ¥2,625	¥2,065 (税抜) ¥1,967	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-36NNNN1	¥400,050 (税抜) ¥381,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「1.05 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-36NNNN2			

⑥ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AH-3BNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-36NNNN1			

⑧ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-3B354N1	完売しました。		
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-3B344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-3BNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-3A354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-3A344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-39354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-39344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-37354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-37344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20AH-36354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20AH-36344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-36NNNN1			

⑨ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[OSなしモデル]

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ^ツ ト形名	希 ^望 小売価格	保 ^守 料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ ^デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選 ^択 (*2)(*3)	選 ^択 (*1)	選 ^択 (*4)	GQAT20AH-3BNNNN0	¥640,500 (税抜) ¥610,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-3ANNNN0	¥598,500 (税抜) ¥570,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-39NNNN0	¥519,750 (税抜) ¥495,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-37NNNN0	¥504,000 (税抜) ¥480,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-36NNNN0	¥379,050 (税抜) ¥361,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-3BNNNN2	\1,136,100 (税抜)\1,082,000	\3,605 (税抜)\3,433	\2,704 (税抜)\2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-3ANNNN2	\1,075,200 (税抜)\1,024,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-39NNNN2	\977,550 (税抜)\931,000	\2,546 (税抜)\2,425	\1,908 (税抜)\1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-37NNNN2	\1,019,550 (税抜)\971,000	\2,827 (税抜)\2,692	\2,118 (税抜)\2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-36NNNN2	\906,150 (税抜)\863,000	\2,074 (税抜)\1,975	\1,557 (税抜)\1,483

⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3BNNNN2	\621,600 (税抜)\592,000	\3,605 (税抜)\3,433	\2,704 (税抜)\2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-3ANNNN2	\560,700 (税抜)\534,000	\3,203 (税抜)\3,050	\2,407 (税抜)\2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-39NNNN2	\463,050 (税抜)\441,000	\2,546 (税抜)\2,425	\1,908 (税抜)\1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-37NNNN2	\505,050 (税抜)\481,000	\2,827 (税抜)\2,692	\2,118 (税抜)\2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-36NNNN2	\391,650 (税抜)\373,000	\2,074 (税抜)\1,975	\1,557 (税抜)\1,483

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3BNNNN1	¥1,136,100 (税抜) ¥1,082,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-3ANNNN1	¥1,075,200 (税抜) ¥1,024,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-39NNNN1	¥977,550 (税抜) ¥931,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-37NNNN1	¥1,019,550 (税抜) ¥971,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-36NNNN1	¥906,150 (税抜) ¥863,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483

⑬ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-3B324N1	¥696,150 (税抜) ¥663,000	¥4,113 (税抜) ¥3,917	¥3,089 (税抜) ¥2,942
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3B224N1	¥653,100 (税抜) ¥622,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3BNNNN1	¥621,600 (税抜) ¥592,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-3A324N1	¥636,300 (税抜) ¥606,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3A224N1	¥593,250 (税抜) ¥565,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3ANNNN1	¥560,700 (税抜) ¥534,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-39324N1	¥511,350 (税抜) ¥487,000	¥2,879 (税抜) ¥2,742	¥2,161 (税抜) ¥2,058
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-39224N1	¥468,300 (税抜) ¥446,000	¥2,590 (税抜) ¥2,467	¥1,943 (税抜) ¥1,850
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-39NNNN1	¥463,050 (税抜) ¥441,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-37324N1	¥632,100 (税抜) ¥602,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-37224N1	¥589,050 (税抜) ¥561,000	¥3,395 (税抜) ¥3,233	¥2,546 (税抜) ¥2,425
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-37NNNN1	¥505,050 (税抜) ¥481,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20BH-36324N1	¥480,900 (税抜) ¥458,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-36224N1	¥437,850 (税抜) ¥417,000	¥2,389 (税抜) ¥2,275	¥1,793 (税抜) ¥1,708
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-36NNNN1	¥391,650 (税抜) ¥373,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-36NNNN2			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BH-3BNNNN1			完売しました。
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-36NNNN1			

⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-3B324N1	完売しました。			
						GQLT20BH-3B224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-3BNNNN1				
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-3A324N1				GQLT20BH-3A224N1
						GQLT20BH-3A224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-3ANNNN1				
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-39324N1				GQLT20BH-39224N1
						GQLT20BH-39224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-39NNNN1				
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-37324N1				GQLT20BH-37224N1
						GQLT20BH-37224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-37NNNN1				
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20BH-36324N1				GQLT20BH-36224N1
						GQLT20BH-36224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20BH-36NNNN1				

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維持保守	出張修理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*4)	GQAT20BH-3BNNNN0	¥600,600 (税抜) ¥572,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-3ANNNN0	¥539,700 (税抜) ¥514,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-39NNNN0	¥442,050 (税抜) ¥421,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-37NNNN0	¥484,050 (税抜) ¥461,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-36NNNN0	¥370,650 (税抜) ¥353,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



①⑨ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-3BNN1N2	\1,228,500 (税抜)\1,170,000	\4,226 (税抜)\4,025	\3,168 (税抜)\3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-3ANN1N2	\1,186,500 (税抜)\1,130,000	\3,946 (税抜)\3,758	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-39NN1N2	\1,107,750 (税抜)\1,055,000	\3,421 (税抜)\3,258	\2,564 (税抜)\2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-37NN1N2	\1,092,000 (税抜)\1,040,000	\3,316 (税抜)\3,158	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-36NN1N2	\967,050 (税抜)\921,000	\2,485 (税抜)\2,367	\1,864 (税抜)\1,775

②⑩ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-3BNN1N2	\714,000 (税抜)\680,000	\4,226 (税抜)\4,025	\3,168 (税抜)\3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-3ANN1N2	\672,000 (税抜)\640,000	\3,946 (税抜)\3,758	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-39NN1N2	\593,250 (税抜)\565,000	\3,421 (税抜)\3,258	\2,564 (税抜)\2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-37NN1N2	\577,500 (税抜)\550,000	\3,316 (税抜)\3,158	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-36NN1N2	\452,550 (税抜)\431,000	\2,485 (税抜)\2,367	\1,864 (税抜)\1,775

③⑪ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20AH-3BNN1N1	\1,228,500 (税抜)\1,170,000	\4,226 (税抜)\4,025	\3,168 (税抜)\3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-3ANN1N1	\1,186,500 (税抜)\1,130,000	\3,946 (税抜)\3,758	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20AH-39NN1N1	\1,107,750 (税抜)\1,055,000	\3,421 (税抜)\3,258	\2,564 (税抜)\2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-37NN1N1	\1,092,000 (税抜)\1,040,000	\3,316 (税抜)\3,158	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20AH-36NN1N1	\967,050 (税抜)\921,000	\2,485 (税抜)\2,367	\1,864 (税抜)\1,775


④⑫ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20AH-3BNN1N1	\714,000 (税抜)\680,000	\4,226 (税抜)\4,025	\3,168 (税抜)\3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-3ANN1N1	\672,000 (税抜)\640,000	\3,946 (税抜)\3,758	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20AH-39NN1N1	\593,250 (税抜)\565,000	\3,421 (税抜)\3,258	\2,564 (税抜)\2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-37NN1N1	\577,500 (税抜)\550,000	\3,316 (税抜)\3,158	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20AH-36NN1N1	\452,550 (税抜)\431,000	\2,485 (税抜)\2,367	\1,864 (税抜)\1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-デイスクリバ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②③ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20AH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-36NN1N2			

②④ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20AH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-36NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチ「デスクトップタイプ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20AH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20AH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20AH-36NN1N1			

②⑥ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20AH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20AH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20AH-36NN1N1			

②⑦ HA8000/TS20 (TS20 AH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20AH-3BNN1N0	\693,000 (税抜)\660,000	\4,226 (税抜)\4,025	\3,168 (税抜)\3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-3ANN1N0	\651,000 (税抜)\620,000	\3,946 (税抜)\3,758	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-39NN1N0	\572,250 (税抜)\545,000	\3,421 (税抜)\3,258	\2,564 (税抜)\2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-37NN1N0	\556,500 (税抜)\530,000	\3,316 (税抜)\3,158	\2,485 (税抜)\2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-36NN1N0	\431,550 (税抜)\411,000	\2,485 (税抜)\2,367	\1,864 (税抜)\1,775

各モデル共通仕様

標準搭載品 3.5 型700W 電源装置 (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2

標準添付品 JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



②⑧ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-3BNN1N2	\1,188,600 (税抜) \1,132,000	\3,955 (税抜) \3,767	\2,966 (税抜) \2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-3ANN1N2	\1,127,700 (税抜) \1,074,000	\3,552 (税抜) \3,383	\2,669 (税抜) \2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-39NN1N2	\1,030,050 (税抜) \981,000	\2,896 (税抜) \2,758	\2,170 (税抜) \2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-37NN1N2	\1,072,050 (税抜) \1,021,000	\3,176 (税抜) \3,025	\2,380 (税抜) \2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-36NN1N2	\958,650 (税抜) \913,000	\2,423 (税抜) \2,308	\1,820 (税抜) \1,733

②⑨ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3BNN1N2	\674,100 (税抜) \642,000	\3,955 (税抜) \3,767	\2,966 (税抜) \2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-3ANN1N2	\613,200 (税抜) \584,000	\3,552 (税抜) \3,383	\2,669 (税抜) \2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-39NN1N2	\515,550 (税抜) \491,000	\2,896 (税抜) \2,758	\2,170 (税抜) \2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-37NN1N2	\557,550 (税抜) \531,000	\3,176 (税抜) \3,025	\2,380 (税抜) \2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-36NN1N2	\444,150 (税抜) \423,000	\2,423 (税抜) \2,308	\1,820 (税抜) \1,733

③⑩ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20BH-3BNN1N1	\1,188,600 (税抜) \1,132,000	\3,955 (税抜) \3,767	\2,966 (税抜) \2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-3ANN1N1	\1,127,700 (税抜) \1,074,000	\3,552 (税抜) \3,383	\2,669 (税抜) \2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-39NN1N1	\1,030,050 (税抜) \981,000	\2,896 (税抜) \2,758	\2,170 (税抜) \2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-37NN1N1	\1,072,050 (税抜) \1,021,000	\3,176 (税抜) \3,025	\2,380 (税抜) \2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-36NN1N1	\958,650 (税抜) \913,000	\2,423 (税抜) \2,308	\1,820 (税抜) \1,733


③⑪ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20BH-3BNN1N1	\674,100 (税抜) \642,000	\3,955 (税抜) \3,767	\2,966 (税抜) \2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-3ANN1N1	\613,200 (税抜) \584,000	\3,552 (税抜) \3,383	\2,669 (税抜) \2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20BH-39NN1N1	\515,550 (税抜) \491,000	\2,896 (税抜) \2,758	\2,170 (税抜) \2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-37NN1N1	\557,550 (税抜) \531,000	\3,176 (税抜) \3,025	\2,380 (税抜) \2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20BH-36NN1N1	\444,150 (税抜) \423,000	\2,423 (税抜) \2,308	\1,820 (税抜) \1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000"ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20BH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-36NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20BH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-36NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチ「デスクトップタイプ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20BH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20BH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20BH-36NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20BH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20BH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20BH-36NN1N1			

⑯ HA8000/TS20 (TS20 BH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20BH-3BNN1N0	\653,100 (税抜)\622,000	\3,955 (税抜)\3,767	\2,966 (税抜)\2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-3ANN1N0	\592,200 (税抜)\564,000	\3,552 (税抜)\3,383	\2,669 (税抜)\2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-39NN1N0	\494,550 (税抜)\471,000	\2,896 (税抜)\2,758	\2,170 (税抜)\2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-37NN1N0	\536,550 (税抜)\511,000	\3,176 (税抜)\3,025	\2,380 (税抜)\2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-36NN1N0	\423,150 (税抜)\403,000	\2,423 (税抜)\2,308	\1,820 (税抜)\1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-デイスクリバ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AH
TS20 BH

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
(Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP1P8CEX) [カスタム] \67,200(税込)
(GQ-ECDDP1P8C) \67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP3P3CEX) [カスタム] \189,000(税込)
(GQ-ECDDP3P3C) \189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P0CEX) [カスタム] \94,500(税込)
(GQ-ECDDP2P0C) \94,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P6CEX) [カスタム] \181,650(税込)
(GQ-ECDDP2P6C) \181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP3P0CEX) [カスタム] \273,000(税込)
(GQ-ECDDP3P0C) \273,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 AH, BH>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ701G2MEX) [カスタム] \42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) \42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ702G2MEX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) \84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ704G2MEX) [カスタム] \155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) \155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



ーメモリー搭載条件表ー

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 AH, BH>

【実装条件①】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5/スロット3, 6も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時	(1)	—	—	(1)	—	—
メモリーボード 4枚時	(1)	(2)	—	(1)	(2)	—
メモリーボード 6枚時	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)

(1): 搭載順序

【実装条件②】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,4に実装の容量) ≥ (メモリースロット2,5に実装の容量) ≥ (メモリースロット3,6に実装の容量)

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ


ディスプレイ装置、スイッチングHUB、外付け装置、無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

ラックオプション品
無停電電源装置＜ラックタイプ＞



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AH
TS20 BH



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AH
TS20 BH



LANボード
(PCI,1000BASE-T)
(GQ-CN7542EX) [カスタム] \27,300(税込)
(GQ-CN7542) \27,300(税込)
Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
(PCI,1000BASE-T,2Port)
(GQ-CN6552EX) [カスタム] \38,850(税込)
(GQ-CN6552) \38,850(税込)



UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
(PCI Express,1000BASE-T)
(GQ-CN7572EX) [カスタム] \33,600(税込)
(GQ-CN7572) \33,600(税込)

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ



SASボード
(PCI Express,12Gbps)
SASボードセット
(GQ-SCE7101A20EX) [カスタム]
(GQ-SCE7101A20N)



SASケーブル

\39,900(税込)
\39,900(税込)

→ 内蔵デバイス(d)

・本セット形名にて購入願います。

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
(PCI Express,12Gbps)
(GQ-SCE7101EX) [カスタム] \126,000(税込)
(GQ-SCE7101) \126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(1)BR20(BR201)へ

→ 2.5 外付け装置

(8)LTO オートローダーへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTO タイプリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7425EX) [カスタム] \186,900(税込)
(GQ-CC7425) \186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7.2TB/年)
(GQ-CC7405EX) [カスタム] \373,800(税込)
(GQ-CC7405) \373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] \343,350(税込)
(GQ-CC7421) \343,350(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel ケーブル [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTO タイプリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7.2TB/年)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] \460,950(税込)
(GQ-CC7402) \460,950(税込)
・BR50 接続は、Fibre Channel ケーブル [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTO タイプリ装置へ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTO タイプリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



・本セット形名にて購入願います。



・本セット形名にて購入願います。



・本セット形名にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

内蔵デバイス

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては「7. システム構成上の注意事項」をご参照下さい。

(a 1)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット

[ハードディスク増設用キット] 4 本
(GQ-EST605EX) [カスタム] \40,950(税込)
(GQ-EST605) \40,950(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735DEX/RX) [カスタム] \52,500(税込)
(GQ-UH70735D) \52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465DEX/RX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-UH71465D) \84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005DEX/RX) [カスタム] \147,000(税込)
(GQ-UH73005D) \147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735DEX/RX) [カスタム] \52,500(税込)
(GQ-UH70735D) \52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。




内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465DEX/RX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-UH71465D) \84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005DEX/RX) [カスタム] \147,000(税込)
(GQ-UH73005D) \147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
■ TS20 BH

(b) **12 12** 拡張ストレージ
^15型
1.2 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
	 内蔵 D A T (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDS データトリッジ [HS-4/170S])x40 巻 (10 巻/年+10 巻「お届け安心サービス」)付き	 内蔵 D A T (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDS データトリッジ [HS-4/170S])x20 巻 (5 巻/年+5 巻「お届け安心サービス」)付き	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS6AEX) [お支払] \882,000(税込)		
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS5AEX) [お支払] \800,100(税込)		
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS4AEX) [お支払] \726,600(税込)		
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS3AEX) [お支払] \645,750(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS2AEX) [お支払] \563,850(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS1AEX) [お支払] \490,350(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSFAEX) [お支払] \504,000(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VSFAEX) [お支払] \456,750(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WSDAEX) [お支払] \422,100(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VSDAEX) [お支払] \374,850(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WS0AEX) [お支払] \348,600(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VS0AEX) [お支払] \301,350(税込)	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR5AEX) [お支払] 完売しました。		
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR5AEX) [お支払] 完売しました。		
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR4AEX) [お支払] 完売しました。		
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR3AEX) [お支払] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR2AEX) [お支払] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR1AEX) [お支払] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WRFAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VRFAEX) [お支払] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WRDAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VRDAEX) [お支払] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WR0AEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VR0AEX) [お支払] 完売しました。	
 JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU8AEX) [お支払] \707,700(税込)		
 JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VU7AEX) [お支払] \451,500(税込)	
 JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WU0AEX) [お支払] \359,100(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VU0AEX) [お支払] \311,850(税込)	
 JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WT8AEX) [お支払] \707,700(税込)		
 JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス]		内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VT7AEX) [お支払] \451,500(税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WTAEX) [お支払] \359,100(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VTAEX) [お支払] \311,850(税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPAEX) [お支払] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPAEX) [お支払] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732WPOAEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732VPOAEX) [お支払] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732V00AEX) [お支払] \231,000(税込)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7732V00AEX) [お支払] \183,750(税込)	

- ・内蔵「F」の対応 OS 情報及び対応「バックアップ」ソフトウェア情報は、[7.3 「バックアップ」F の情報] 項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS3NEX) [カスタム] \614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [カスタム] \582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS2NEX) [カスタム] \532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [カスタム] \500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS1NEX) [カスタム] \458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [カスタム] \427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFNEX) [カスタム] \425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SFNEX) [カスタム] \393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSNEX) [カスタム] \343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SNEX) [カスタム] \311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSNEX) [カスタム] \269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SNEX) [カスタム] \238,350(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R1NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX) [カスタム] \420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U7NEX) [カスタム] \388,500(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU6NEX) [カスタム] \280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U6NEX) [カスタム] \248,850(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX) [カスタム] \420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T7NEX) [カスタム] \388,500(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT6NEX) [カスタム] \280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T6NEX) [カスタム] \248,850(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム] \152,250(税込) (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム] \152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム] \120,750(税込) (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム] \120,750(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 \8,190(税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITD)ハイス取付け用)


(GQ-AU7900EX)[カスタム] 2,100(税込)
(GQ-AU7900) 2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張ストレージを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSデータ-トリプル[HS-4/170S])x80巻 (20巻/年+20巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張ストレージを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSデータ-トリプル[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX)[カスタム] 完売しました。	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITデハイス取付け用)
(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [標準モデル用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSカートリッジ[HS-4/1705])x20巻付き	内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OS0NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR3NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR1NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR0NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OR0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT7NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OT7NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT6NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OT6NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WP0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746OP0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746W00NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746O00NEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746W00N) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746O00N) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/1705	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)
			GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL
	GQ-AV7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T-2) [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	バックアップソフトウェアなし	
内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・メディア(AIT-2メディア[SDX2-50C])x10巻付き	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]	
内蔵A I Tセット (GQ-SU57510W00NEX) [カスタム] (GQ-SU57510W00N)	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510000NEX) [カスタム] (GQ-SU57510000N)	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510000NEX) [カスタム] (GQ-SU57510000N)
	¥207,900(税込) ¥207,900(税込)	¥155,400(税込) ¥155,400(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [カスタム] \1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [カスタム] \1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [カスタム] \1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VS3AEX) [カスタム] \1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VS2AEX) [カスタム] \919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VS1AEX) [カスタム] \846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム] \998,550(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX) [カスタム] \812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム] \916,650(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [カスタム] \730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム] \843,150(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX) [カスタム] \657,300(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR6AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR5AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WR4AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR3AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR2AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR1AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [カスタム] \1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VU7AEX) [カスタム] \807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [カスタム] \853,650(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VUAAEX) [カスタム] \667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [カスタム] \1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VT7AEX) [カスタム] \807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [カスタム] \853,650(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VTAEX) [カスタム] \667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPRAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VPRAX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム] \725,550(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム] \539,700(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト))	
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム]	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	¥888,300(税込)		¥774,900(税込)	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	¥806,400(税込)		¥693,000(税込)	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	¥732,900(税込)		¥619,500(税込)	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥699,300(税込)		¥585,900(税込)	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	¥617,400(税込)		¥504,000(税込)	
	CA ARCserve Backup r12 for Windows	¥543,900(税込)		¥430,500(税込)	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	完売しました。		完売しました。	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	完売しました。		完売しました。	
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	完売しました。		完売しました。	
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	¥694,050(税込)		¥580,650(税込)	
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	¥554,400(税込)		¥441,000(税込)	
	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	¥694,050(税込)		¥580,650(税込)	
	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	¥554,400(税込)		¥441,000(税込)	
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	完売しました。		完売しました。	
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	完売しました。		完売しました。	
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	完売しました。		完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム] (GQ-SUU7201W00N) [カスタム] ¥426,300(税込) ¥426,300(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム] (GQ-SUU7201O00N) [カスタム] ¥312,900(税込) ¥312,900(税込)	

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS6AEX) [カスタム] 1,963,500(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS5AEX) [カスタム] 1,881,600(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS4AEX) [カスタム] 1,808,100(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS3AEX) [カスタム] 1,428,000(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS2AEX) [カスタム] 1,346,100(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS1AEX) [カスタム] 1,272,600(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VSFAEX) [カスタム] 1,239,000(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VSDAEX) [カスタム] 1,157,100(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VSOAEX) [カスタム] 1,083,600(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR6AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR5AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR4AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR3AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR2AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR1AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VRFAX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VRDAEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR0AEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU8AEX) [カスタム] 1,789,200(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VU7AEX) [カスタム] 1,233,750(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WUAAEX) [カスタム] 1,440,600(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT8AEX) [カスタム] 1,789,200(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ユニツト]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VT7AEX) [カスタム] 1,233,750(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VTAEX) [カスタム] 1,094,100(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPAEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPAEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPAEX) [カスタム] 売切れしました。	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] 1,312,500(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

・[カスM]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き		 内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト))	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスM] ¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスM] ¥1,018,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスM] ¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスM] ¥936,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスM] ¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスM] ¥863,100(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスM] ¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスM] ¥829,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [カスM] ¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SDNEX) [カスM] ¥747,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [カスM] ¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [カスM] ¥674,100(税込)	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR3NEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R3NEX) [カスM] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR2NEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R2NEX) [カスM] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR1NEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R1NEX) [カスM] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRFNEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100RFNEX) [カスM] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRNEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100RNEX) [カスM] 完売しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRNEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100RNEX) [カスM] 完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [カスM] ¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [カスM] ¥824,250(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU6NEX) [カスM] ¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U6NEX) [カスM] ¥684,600(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT7NEX) [カスM] ¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T7NEX) [カスM] ¥824,250(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT6NEX) [カスM] ¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T6NEX) [カスM] ¥684,600(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPANEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100PANEX) [カスM] 完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPNEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100PNEX) [カスM] 完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPONEX) [カスM] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100PONEX) [カスM] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスM] (GQ-SUU7410W0N) [カスM] ¥761,250(税込) ¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU741000NEX) [カスM] (GQ-SUU741000N) [カスM] ¥556,500(税込) ¥556,500(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMタイプ) 1/2ベイ用

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)


内蔵 LTO (Ultrium3 フルハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium3 フルハイト)	内蔵 LTO (Ultrium3 フルハイト)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS6AEX) [カスタム] \2,373,000(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS5AEX) [カスタム] \2,291,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS4AEX) [カスタム] \2,217,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS3AEX) [カスタム] \1,837,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS2AEX) [カスタム] \1,755,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFAEX) [カスタム] \1,995,000(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS1AEX) [カスタム] \1,682,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSDAEX) [カスタム] \1,913,100(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VSFAEX) [カスタム] \1,648,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0AEX) [カスタム] \1,839,600(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VSDAEX) [カスタム] \1,566,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WR6AEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V0AEX) [カスタム] \1,493,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WR5AEX) [カスタム] 売切れしました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WR4AEX) [カスタム] 売切れしました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VR3AEX) [カスタム] 売切れしました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VR2AEX) [カスタム] 売切れしました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VR1AEX) [カスタム] 売切れしました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WRFAEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VRFAX) [カスタム] 売切れしました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WRDAEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VRDAEX) [カスタム] 売切れしました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WR0AEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VR0AEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WR8AEX) [カスタム] \2,198,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VU7AEX) [カスタム] \1,643,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WUAEX) [カスタム] \1,850,100(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VUAEX) [カスタム] \1,503,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WTAEX) [カスタム] \2,198,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VT7AEX) [カスタム] \1,643,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WTAEX) [カスタム] \1,850,100(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VTAEX) [カスタム] \1,503,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WPAEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VPAEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WP0AEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VP0AEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0AEX) [カスタム] 売切れしました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V0AEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0AEX) [カスタム] \1,722,000(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V0AEX) [カスタム] \1,375,500(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMHITデハイス取付け用)

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium3 フルハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS3NEX) [カスタム] \1,632,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS3NEX) [カスタム] \1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS2NEX) [カスタム] \1,550,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS2NEX) [カスタム] \1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS1NEX) [カスタム] \1,477,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS1NEX) [カスタム] \1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSFNEX) [カスタム] \1,443,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSFNEX) [カスタム] \1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,361,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,288,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSNEX) [カスタム] \1,083,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WRNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,233,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,298,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W7NEX) [カスタム] \1,094,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WPANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W0NEX) [カスタム] \1,170,750(税込) (GQ-SUU7400W0N) \1,170,750(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W0NEX) [カスタム] \966,000(税込) (GQ-SUU7400W0N) \966,000(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 \204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 \614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 \1,228,500(税込)
	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 \225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 \677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 \1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェイス電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITデバイス取付け用)


(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 LTO	内蔵 LTO
			内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS6AEX) [カスタム] \3,229,800(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS5AEX) [カスタム] \3,147,900(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS4AEX) [カスタム] \3,074,400(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VS3AEX) [カスタム] \2,310,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VS2AEX) [カスタム] \2,228,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VS1AEX) [カスタム] \2,154,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFAEX) [カスタム] \2,851,800(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VSFAEX) [カスタム] \2,121,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSDAEX) [カスタム] \2,769,900(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VSDAEX) [カスタム] \2,039,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS0AEX) [カスタム] \2,696,400(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VS0AEX) [カスタム] \1,965,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR6AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR5AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR4AEX) [カスタム] 完売しました。		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VR3AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VR2AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VR1AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRFAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VRFAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRDAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VRDAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR0AEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VR0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W8AEX) [カスタム] \3,055,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VU7AEX) [カスタム] \2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WUAEX) [カスタム] \2,706,900(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VUAEX) [カスタム] \1,976,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W8AEX) [カスタム] \3,055,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)				内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VU7AEX) [カスタム] \2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WTAEX) [カスタム] \2,706,900(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VTAEX) [カスタム] \1,976,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VPAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPRAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VPRAX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WP0AEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VP0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W0AEX) [カスタム] \2,578,800(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] \1,848,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)
(7MMイトデバイス取付け用)
(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵LTO (Ultrium4 フルハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB))
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム] \1,900,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム] \1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム] \1,818,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム] \1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム] \1,745,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム] \1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム] \1,711,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム] \1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム] \1,629,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム] \1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム] \1,556,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム] \1,146,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRFNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,706,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,296,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,566,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [カスタム] \1,157,100(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [カスタム] \1,438,500(税込) (GQ-SUU7800W0N) \1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [カスタム] \1,029,000(税込) (GQ-SUU7800W0N) \1,029,000(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 \409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 \1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 \2,457,000(税込)
	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 \430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 \1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 \2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AH
TS20 BH


(d) 12 12 拡張ストレージ
ベイス型 2 選択

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, H-7/ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, H-7/ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS6AEX) [カスタム]	¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS5AEX) [カスタム]	¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS4AEX) [カスタム]	¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS3AEX) [カスタム] ¥2,100,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS2AEX) [カスタム] ¥2,018,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS1AEX) [カスタム] ¥1,944,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSFAEX) [カスタム]	¥2,641,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSFAEX) [カスタム] ¥1,911,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSDAEX) [カスタム]	¥2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSDAEX) [カスタム] ¥1,829,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS0AEX) [カスタム]	¥2,486,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS0AEX) [カスタム] ¥1,755,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [カスタム]	¥2,845,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU7AEX) [カスタム] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0AEX) [カスタム]	¥2,496,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU0AEX) [カスタム] ¥1,766,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WT8AEX) [カスタム]	¥2,845,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VT7AEX) [カスタム] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WTAEX) [カスタム]	¥2,496,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VTAEX) [カスタム] ¥1,766,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00AEX) [カスタム]	¥2,368,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] ¥1,638,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH
TS20 BH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, 1/2ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, 1/2ハイト))	
バックアップソフトウェア		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WS3NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100S3NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WS2NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100S2NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WS1NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100S1NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WSFNEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100SFNEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100U7NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WU0NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100U0NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WT7NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100T7NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810WT0NEX) [カスタム]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU78100T0NEX) [カスタム]	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム] (GQ-SUU7810W00N) [標準]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム] (GQ-SUU7810000N) [標準]	

- ・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H RAID(SAS)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードディスク設定に注意が必要です。))

*2:既設SAS装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI 設定が必要。

*5:別途 SAS 設定が必要。

*6:別途ディスク(2 倍用) [GQ-AU7900] が必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H RAID(SAS)モデル (ハードディスク [GQ-ES7605] を搭載の場合) > [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードディスク設定に注意が必要です。))

*2:既設SAS装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI 設定が必要。

*5:別途 SAS 設定が必要。

*6:別途ディスク(2 倍用) [GQ-AU7900] が必要です。

*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H RAID(SAS)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードディスク設定に注意が必要です。))

*2:既設SAS装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI 設定が必要で

*5:別途 SAS 設定が必要で

*6:別途ディスクレイアウト(2 倍用) [GQ-AU7900] が必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H RAID(SAS)モデル (ハードディスク [GQ-ES7605] を搭載の場合) > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードディスク設定に注意が必要です。))

*2:既設SAS装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI 設定が必要で

*5:別途 SAS 設定が必要で


*6:別途ディスクレイアウト(2 倍用) [GQ-AU7900] が必要です。

*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B H RAID(シリアル ATAII)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (統一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UW7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ブートディスク設定に注意が必要です。))

*2: 既設SATA装置への増設はできません。

*4: 別途 SCSI ホットセットが必要です。

*5: 別途 SAS ホットセットが必要です。

*6: 別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B H RAID(シリアル ATAII)モデル(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合)> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (統一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UW7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ブートディスク設定に注意が必要です。))

*2: 既設SATA装置への増設はできません。

*4: 別途 SCSI ホットセットが必要です。

*5: 別途 SAS ホットセットが必要です。


*6: 別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B H RAID(シリアル ATAII)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4	①	②	③	④	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (統一)	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UW7100EX		×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])

*2: 既設SATA装置への増設はできません。

*4: 別途 SCSI ホットセットが必要です。

*5: 別途 SAS ホットセットが必要です。

*6: 別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B H RAID(シリアル ATAII)モデル(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合)> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (統一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UW7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732XXXXEX GQ-SUD7732XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746XXXXEX GQ-SUD7746XXXX	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510XXXXEX GQ-SUS7510XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	②	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7201XXXXEX GQ-SUU7201XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)	GQ-SUU7410XXXXEX GQ-SUU7410XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7400XXXXEX GQ-SUU7400XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*4)(*6)	GQ-SUU7800XXXXEX GQ-SUU7800XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①		×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/16T) (*5)	GQ-SUU7810XXXXEX GQ-SUU7810XXXX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])

*2: 既設SATA装置への増設はできません。

*4: 別途 SCSI ホットセットが必要です。


*5: 別途 SAS ホットセットが必要です。

*6: 別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11: Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /


TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置

- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空いた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法


- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20 タワータイプ]

[TS20 ラックタイプ]


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7685)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にお問い合わせ下さい。