

(2) HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH



HA8000/TS20[静音モデル] CH,DH
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20[静音モデル] CH,DH
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH システム装置 機器仕様


モデル名			TS20 CH	TS20 DH
			RAID(SAS)モデル	RAID(シリアルATAII)モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])	
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ- E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Intel®Xeon® プロセッサ- E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)	
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ- E5205/X5260:2, Intel®Xeon® プロセッサ- E5405/E5430/E5450:4)	
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- E5205/X5260:データ 2x16KB+命令 2x16KB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5405/E5430/E5450:データ 4x16KB+命令 4x16KB	
	メモリー	二次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ- E5205/X5260:6MB, Intel®Xeon® プロセッサ- E5405/E5430/E5450:2x6MB	
チップセット			Intel 社製 5000V	
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Xeon® プロセッサ- E5205:1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ- X5260:1333MHz, Intel®Xeon® プロセッサ- E5405/E5430/E5450:1333MHz	
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:16GB	
	スロット数		4	
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインスワップメモリー対応	
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]	
	VRAM		32MB	
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *8	RAID 0	1.2TB(300GBx4)	4TB((1TBx2)x2RAID)
		RAID 5	900GB(300GBx4)	2TB(1TBx3)
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB	160GB, 250GB, 500GB, 1TB
	インタフェース		SAS	シリアルATAII/300
	回転数		15000r/min	7200r/min
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[PCI オンボード/PCI Express<x8>]	
	インタフェース		SAS	シリアルATAII/300
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,6,10,JBOD	
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)	
CD-ROM			薄型, 24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)	
DVD-RAM			片面/両面:4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)	
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
	5 型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM, DVD-ROM または DVD-RAM にて 1ベイ占有)	
	5 型ベイ (薄型)		—	
	FDD 専用		1(1ベイFDDにて占有)	
PCIスロット			PCI Express<x8>x1[RAID オンボードにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3Vキ)-x1, 32bit/33MHz(5Vキ)-x1	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ) ミニ DIN6 ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ) ミニ DIN6 ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オンボード x1, フロント x2, リア x4] *3	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オンボード/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
	Wake On LAN 機能		サポート *4	
外形寸法			タワータイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm [突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm [取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm [取付金具含まず] 約 26.2kg(34.5kg) [ラックタイプ: 約 30.8kg(39.1kg)]	
質量 [標準値] (()内は最大質量値)	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)	
	冗長化電源		—	
冗長 FAN			サポート(フロント2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長])[ホットプラグ非対応]	
消費電力 [最大値]			481W	449W
消費電流 [最大値]			5.16A	4.82A
省エネ法に 基づく表示	区分		C	C
	エネルギー消費効率		0.0061	0.0060
VCCI基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 40dB 以下 *7	
RoHS指令			対応	
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SCAL 付) / Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付) / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付) / 「システム構成上の注意事項」 「7.1 OS 情報」参照	
サポート OS			—	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[「管理ツール」, HA8000 System Installer(簡易セットアップツール), MegaRAID Storage Manager[「ストレージ管理ツール」, ハードウェア保護エージェント(Windows)]	
主な添付品 *6			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー), マウス (有線マウス)	

- *1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。
- *7: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *8: ディスクレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。


●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<タワータイプ>



<ラックタイプ>



A: フロントドア (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B: ドアロック (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の
背面に添付されます。

C: USBコネクタ

D: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E: HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスク
の状態を示します。

F: 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、
いずれかが標準搭載されます。

H: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DVD-RAM などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した
場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプ
は点灯しません。

L: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切る
ことができます。

M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは
目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P: MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



● 背面



A：電源コネクタ

D：キーボードインタフェースコネクタ

E：マウスインタフェースコネクタ


F：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

G：ディスプレイインタフェースコネクタ

H：USBコネクタ

I：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



J：拡張スロット（PCI）

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/T S20 [静音モデル] (T S20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNNNN2	\1,256,850 (税抜)\1,197,000	\4,069 (税抜)\3,875	\3,053 (税抜)\2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANNNN2	\1,214,850 (税抜)\1,157,000	\3,788 (税抜)\3,608	\2,843 (税抜)\2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NNNN2	\1,136,100 (税抜)\1,082,000	\3,263 (税抜)\3,108	\2,450 (税抜)\2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NNNN2	\1,120,350 (税抜)\1,067,000	\3,158 (税抜)\3,008	\2,371 (税抜)\2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NNNN2	\995,400 (税抜)\948,000	\2,328 (税抜)\2,217	\1,750 (税抜)\1,667

② HA8000/T S20 [静音モデル] (T S20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNNNN2	\742,350 (税抜)\707,000	\4,069 (税抜)\3,875	\3,053 (税抜)\2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AANNNN2	\700,350 (税抜)\667,000	\3,788 (税抜)\3,608	\2,843 (税抜)\2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NNNN2	\621,600 (税抜)\592,000	\3,263 (税抜)\3,108	\2,450 (税抜)\2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NNNN2	\605,850 (税抜)\577,000	\3,158 (税抜)\3,008	\2,371 (税抜)\2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NNNN2	\480,900 (税抜)\458,000	\2,328 (税抜)\2,217	\1,750 (税抜)\1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線マウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNNNN1	¥1,256,850 (税抜) ¥1,197,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANNNN1	¥1,214,850 (税抜) ¥1,157,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NNNN1	¥1,136,100 (税抜) ¥1,082,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NNNN1	¥1,120,350 (税抜) ¥1,067,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NNNN1	¥995,400 (税抜) ¥948,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667

④ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-AB354N1	¥826,350 (税抜) ¥787,000	¥4,638 (税抜) ¥4,417	¥3,483 (税抜) ¥3,317
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-AB344N1	¥712,950 (税抜) ¥679,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNNNN1	¥742,350 (税抜) ¥707,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-AA354N1	¥784,350 (税抜) ¥747,000	¥4,358 (税抜) ¥4,150	¥3,273 (税抜) ¥3,117
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-AA344N1	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-AANNNN1	¥700,350 (税抜) ¥667,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-A9354N1	¥743,400 (税抜) ¥708,000	¥4,087 (税抜) ¥3,892	¥3,063 (税抜) ¥2,917
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A9344N1	¥630,000 (税抜) ¥600,000	¥3,325 (税抜) ¥3,167	¥2,494 (税抜) ¥2,375
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A9NNNN1	¥621,600 (税抜) ¥592,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-A7354N1	¥829,500 (税抜) ¥790,000	¥4,664 (税抜) ¥4,442	¥3,500 (税抜) ¥3,333
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A7344N1	¥716,100 (税抜) ¥682,000	¥3,903 (税抜) ¥3,717	¥2,932 (税抜) ¥2,792
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A7NNNN1	¥605,850 (税抜) ¥577,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-A6354N1	¥686,700 (税抜) ¥654,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-A6344N1	¥573,300 (税抜) ¥546,000	¥2,948 (税抜) ¥2,808	¥2,213 (税抜) ¥2,108
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-A6NNNN1	¥480,900 (税抜) ¥458,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6NNNN2			

⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルハイブリッドディスク (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本), マウス (ケーブルマウス), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-ABNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6NNNN1			

⑧ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-AB354N1	完売しました。		
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-AB344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-ABNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-AA354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-AA344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-A9354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-A9344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-A7354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-A7344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-A6354N1			
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-A6344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-A6NNNN1			

⑨ HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維持保守	出張修理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*4)	GQAT20CH-ABNNNN0	¥721,350 (税抜) ¥687,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-AANNNN0	¥679,350 (税抜) ¥647,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A9NNNN0	¥600,600 (税抜) ¥572,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A7NNNN0	¥584,850 (税抜) ¥557,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A6NNNN0	¥459,900 (税抜) ¥438,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB)、1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー)、マウス (有線/無線)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNNNN2	\1,236,900 (税抜)\1,178,000	\3,938 (税抜)\3,750	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-AAANN2	\1,194,900 (税抜)\1,138,000	\3,657 (税抜)\3,483	\2,748 (税抜)\2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A9NNNN2	\1,116,150 (税抜)\1,063,000	\3,132 (税抜)\2,983	\2,354 (税抜)\2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A7NNNN2	\1,100,400 (税抜)\1,048,000	\3,027 (税抜)\2,883	\2,275 (税抜)\2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A6NNNN2	\987,000 (税抜)\940,000	\2,275 (税抜)\2,167	\1,706 (税抜)\1,625

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNNNN2	\722,400 (税抜)\688,000	\3,938 (税抜)\3,750	\2,958 (税抜)\2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-AAANN2	\680,400 (税抜)\648,000	\3,657 (税抜)\3,483	\2,748 (税抜)\2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A9NNNN2	\601,650 (税抜)\573,000	\3,132 (税抜)\2,983	\2,354 (税抜)\2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A7NNNN2	\585,900 (税抜)\558,000	\3,027 (税抜)\2,883	\2,275 (税抜)\2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A6NNNN2	\472,500 (税抜)\450,000	\2,275 (税抜)\2,167	\1,706 (税抜)\1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNNNN1	¥1,236,900 (税抜) ¥1,178,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-AANNNN1	¥1,194,900 (税抜) ¥1,138,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A9NNNN1	¥1,116,150 (税抜) ¥1,063,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A7NNNN1	¥1,100,400 (税抜) ¥1,048,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A6NNNN1	¥987,000 (税抜) ¥940,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625

⑬ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-AB324N1	¥836,850 (税抜) ¥797,000	¥4,707 (税抜) ¥4,483	¥3,535 (税抜) ¥3,367
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-AB224N1	¥793,800 (税抜) ¥756,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPT20DH-ABNNNN1	¥722,400 (税抜) ¥688,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-AA324N1	¥794,850 (税抜) ¥757,000	¥4,428 (税抜) ¥4,217	¥3,325 (税抜) ¥3,167
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-AA224N1	¥751,800 (税抜) ¥716,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPT20DH-AANNNN1	¥680,400 (税抜) ¥648,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-A9324N1	¥688,800 (税抜) ¥656,000	¥3,719 (税抜) ¥3,542	¥2,791 (税抜) ¥2,658
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-A9224N1	¥645,750 (税抜) ¥615,000	¥3,430 (税抜) ¥3,267	¥2,573 (税抜) ¥2,450
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPT20DH-A9NNNN1	¥601,650 (税抜) ¥573,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-A7324N1	¥751,800 (税抜) ¥716,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-A7224N1	¥708,750 (税抜) ¥675,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPT20DH-A7NNNN1	¥585,900 (税抜) ¥558,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-A6324N1	¥600,600 (税抜) ¥572,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-A6224N1	¥557,550 (税抜) ¥531,000	¥2,843 (税抜) ¥2,708	¥2,135 (税抜) ¥2,033
				選択 (*2) (*3)		選択 (*1)	GQPT20DH-A6NNNN1	¥472,500 (税抜) ¥450,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A6NNNN2			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-ABNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-AAANN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A9NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A7NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A6NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-ABNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A6NNNN1			

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-AB324N1	完売しました。		
						GQLT20DH-AB224N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-ABNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-AA324N1			
						GQLT20DH-AA224N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-AANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-A9324N1			
						GQLT20DH-A9224N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-A9NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-A7324N1			
						GQLT20DH-A7224N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-A7NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-A6324N1			
						GQLT20DH-A6224N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-A6NNNN1			

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維持保守	出張修理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-ABNNNN0	¥701,400 (税抜) ¥668,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-AANNNN0	¥659,400 (税抜) ¥628,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A9NNNN0	¥580,650 (税抜) ¥553,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A7NNNN0	¥564,900 (税抜) ¥538,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A6NNNN0	¥451,500 (税抜) ¥430,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー)、マウス (有線/無線)、JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑨ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNN1N2	\1,309,350 (税抜)\1,247,000	\4,418 (税抜)\4,208	\3,316 (税抜)\3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANN1N2	\1,267,350 (税抜)\1,207,000	\4,139 (税抜)\3,942	\3,106 (税抜)\2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NN1N2	\1,188,600 (税抜)\1,132,000	\3,614 (税抜)\3,442	\2,712 (税抜)\2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NN1N2	\1,172,850 (税抜)\1,117,000	\3,509 (税抜)\3,342	\2,633 (税抜)\2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NN1N2	\1,047,900 (税抜)\998,000	\2,678 (税抜)\2,550	\2,013 (税抜)\1,917

②⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNN1N2	\794,850 (税抜)\757,000	\4,418 (税抜)\4,208	\3,316 (税抜)\3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AANN1N2	\752,850 (税抜)\717,000	\4,139 (税抜)\3,942	\3,106 (税抜)\2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NN1N2	\674,100 (税抜)\642,000	\3,614 (税抜)\3,442	\2,712 (税抜)\2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NN1N2	\658,350 (税抜)\627,000	\3,509 (税抜)\3,342	\2,633 (税抜)\2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NN1N2	\533,400 (税抜)\508,000	\2,678 (税抜)\2,550	\2,013 (税抜)\1,917

③⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-ABNN1N1	\1,309,350 (税抜)\1,247,000	\4,418 (税抜)\4,208	\3,316 (税抜)\3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-AANN1N1	\1,267,350 (税抜)\1,207,000	\4,139 (税抜)\3,942	\3,106 (税抜)\2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A9NN1N1	\1,188,600 (税抜)\1,132,000	\3,614 (税抜)\3,442	\2,712 (税抜)\2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A7NN1N1	\1,172,850 (税抜)\1,117,000	\3,509 (税抜)\3,342	\2,633 (税抜)\2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-A6NN1N1	\1,047,900 (税抜)\998,000	\2,678 (税抜)\2,550	\2,013 (税抜)\1,917

④⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-ABNN1N1	\794,850 (税抜)\757,000	\4,418 (税抜)\4,208	\3,316 (税抜)\3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-AANN1N1	\752,850 (税抜)\717,000	\4,139 (税抜)\3,942	\3,106 (税抜)\2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A9NN1N1	\674,100 (税抜)\642,000	\3,614 (税抜)\3,442	\2,712 (税抜)\2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A7NN1N1	\658,350 (税抜)\627,000	\3,509 (税抜)\3,342	\2,633 (税抜)\2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-A6NN1N1	\533,400 (税抜)\508,000	\2,678 (税抜)\2,550	\2,013 (税抜)\1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-デイスクリバ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②③ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9 NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7 NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6 NN1N2			

②④ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A9 NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A7 NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A6 NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「デ」イストタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-A6NN1N1			

②⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-A6NN1N1			

②⑦ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-ABNN1N0	¥773,850 (税抜) ¥737,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-AANN1N0	¥731,850 (税抜) ¥697,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A9NN1N0	¥653,100 (税抜) ¥622,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A7NN1N0	¥637,350 (税抜) ¥607,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-A6NN1N0	¥512,400 (税抜) ¥488,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑳ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNN1N2	¥1,289,400 (税抜) ¥1,228,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083 (税抜)	¥3,220 (税抜) ¥3,067 (税抜)
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-AANN1N2	¥1,247,400 (税抜) ¥1,188,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817 (税抜)	¥3,010 (税抜) ¥2,867 (税抜)
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A9NN1N2	¥1,168,650 (税抜) ¥1,113,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317 (税抜)	¥2,617 (税抜) ¥2,492 (税抜)
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A7NN1N2	¥1,152,900 (税抜) ¥1,098,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217 (税抜)	¥2,538 (税抜) ¥2,417 (税抜)
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A6NN1N2	¥1,039,500 (税抜) ¥990,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500 (税抜)	¥1,969 (税抜) ¥1,875 (税抜)

㉑ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNN1N2	¥774,900 (税抜) ¥738,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083 (税抜)	¥3,220 (税抜) ¥3,067 (税抜)
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-AANN1N2	¥732,900 (税抜) ¥698,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817 (税抜)	¥3,010 (税抜) ¥2,867 (税抜)
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A9NN1N2	¥654,150 (税抜) ¥623,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317 (税抜)	¥2,617 (税抜) ¥2,492 (税抜)
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A7NN1N2	¥638,400 (税抜) ¥608,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217 (税抜)	¥2,538 (税抜) ¥2,417 (税抜)
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A6NN1N2	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500 (税抜)	¥1,969 (税抜) ¥1,875 (税抜)

㉒ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-ABNN1N1	¥1,289,400 (税抜) ¥1,228,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083 (税抜)	¥3,220 (税抜) ¥3,067 (税抜)
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-AANN1N1	¥1,247,400 (税抜) ¥1,188,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817 (税抜)	¥3,010 (税抜) ¥2,867 (税抜)
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A9NN1N1	¥1,168,650 (税抜) ¥1,113,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317 (税抜)	¥2,617 (税抜) ¥2,492 (税抜)
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A7NN1N1	¥1,152,900 (税抜) ¥1,098,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217 (税抜)	¥2,538 (税抜) ¥2,417 (税抜)
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-A6NN1N1	¥1,039,500 (税抜) ¥990,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500 (税抜)	¥1,969 (税抜) ¥1,875 (税抜)

㉓ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-ABNN1N1	¥774,900 (税抜) ¥738,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083 (税抜)	¥3,220 (税抜) ¥3,067 (税抜)
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-AANN1N1	¥732,900 (税抜) ¥698,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817 (税抜)	¥3,010 (税抜) ¥2,867 (税抜)
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A9NN1N1	¥654,150 (税抜) ¥623,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317 (税抜)	¥2,617 (税抜) ¥2,492 (税抜)
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A7NN1N1	¥638,400 (税抜) ¥608,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217 (税抜)	¥2,538 (税抜) ¥2,417 (税抜)
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-A6NN1N1	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500 (税抜)	¥1,969 (税抜) ¥1,875 (税抜)

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A6NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-ABNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-AA NN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A9NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A7NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A6NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチ「シリアル」タイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-A6NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-ABNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-AANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A9NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A7NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-A6NN1N1			

⑯ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*7)
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-ABNN1N0	¥753,900 (税抜) ¥718,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083	¥3,220 (税抜) ¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-AANN1N0	¥711,900 (税抜) ¥678,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817	¥3,010 (税抜) ¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A9NN1N0	¥633,150 (税抜) ¥603,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317	¥2,617 (税抜) ¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A7NN1N0	¥617,400 (税抜) ¥588,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217	¥2,538 (税抜) ¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-A6NN1N0	¥504,000 (税抜) ¥480,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNNNN2	\1,205,400 (税抜)\1,148,000	\4,069 (税抜)\3,875	\3,053 (税抜)\2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-3ANNNN2	\1,163,400 (税抜)\1,108,000	\3,788 (税抜)\3,608	\2,843 (税抜)\2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-39NNNN2	\1,084,650 (税抜)\1,033,000	\3,263 (税抜)\3,108	\2,450 (税抜)\2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-37NNNN2	\1,068,900 (税抜)\1,018,000	\3,158 (税抜)\3,008	\2,371 (税抜)\2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-36NNNN2	\943,950 (税抜)\899,000	\2,328 (税抜)\2,217	\1,750 (税抜)\1,667

② HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNNNN2	\690,900 (税抜)\658,000	\4,069 (税抜)\3,875	\3,053 (税抜)\2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-3ANNNN2	\648,900 (税抜)\618,000	\3,788 (税抜)\3,608	\2,843 (税抜)\2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-39NNNN2	\570,150 (税抜)\543,000	\3,263 (税抜)\3,108	\2,450 (税抜)\2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-37NNNN2	\554,400 (税抜)\528,000	\3,158 (税抜)\3,008	\2,371 (税抜)\2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-36NNNN2	\429,450 (税抜)\409,000	\2,328 (税抜)\2,217	\1,750 (税抜)\1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNNNN1	¥1,205,400 (税抜) ¥1,148,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-3ANNNN1	¥1,163,400 (税抜) ¥1,108,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-39NNNN1	¥1,084,650 (税抜) ¥1,033,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-37NNNN1	¥1,068,900 (税抜) ¥1,018,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-36NNNN1	¥943,950 (税抜) ¥899,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667

④ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-3B354N1	¥774,900 (税抜) ¥738,000	¥4,638 (税抜) ¥4,417	¥3,483 (税抜) ¥3,317
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-3B344N1	¥661,500 (税抜) ¥630,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNNNN1	¥690,900 (税抜) ¥658,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-3A354N1	¥732,900 (税抜) ¥698,000	¥4,358 (税抜) ¥4,150	¥3,273 (税抜) ¥3,117
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-3A344N1	¥619,500 (税抜) ¥590,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3ANNNN1	¥648,900 (税抜) ¥618,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-39354N1	¥691,950 (税抜) ¥659,000	¥4,087 (税抜) ¥3,892	¥3,063 (税抜) ¥2,917
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-39344N1	¥578,550 (税抜) ¥551,000	¥3,325 (税抜) ¥3,167	¥2,494 (税抜) ¥2,375
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-39NNNN1	¥570,150 (税抜) ¥543,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-37354N1	¥778,050 (税抜) ¥741,000	¥4,664 (税抜) ¥4,442	¥3,500 (税抜) ¥3,333
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-37344N1	¥664,650 (税抜) ¥633,000	¥3,903 (税抜) ¥3,717	¥2,932 (税抜) ¥2,792
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-37NNNN1	¥554,400 (税抜) ¥528,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20CH-36354N1	¥635,250 (税抜) ¥605,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
			146GB フレイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQPT20CH-36344N1	¥521,850 (税抜) ¥497,000	¥2,948 (税抜) ¥2,808	¥2,213 (税抜) ¥2,108
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-36NNNN1	¥429,450 (税抜) ¥409,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NNNN2			

⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-3BNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NNNN1			

⑧ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-3B354N1	完売しました。		
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-3B344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3BNNNN1			
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-3A354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-3A344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-39354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-39344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-37354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-37344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB 7レイ 146GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20CH-36354N1			
			146GB 7レイ 73GB×3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min			GQLT20CH-36344N1			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-36NNNN1			

⑨ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ット形名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-3BNNNNO	¥669,900 (税抜) ¥638,000	¥4,069 (税抜) ¥3,875	¥3,053 (税抜) ¥2,908
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-3ANNNNO	¥627,900 (税抜) ¥598,000	¥3,788 (税抜) ¥3,608	¥2,843 (税抜) ¥2,708
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-39NNNNO	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥3,263 (税抜) ¥3,108	¥2,450 (税抜) ¥2,333
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-37NNNNO	¥533,400 (税抜) ¥508,000	¥3,158 (税抜) ¥3,008	¥2,371 (税抜) ¥2,258
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-36NNNNO	¥408,450 (税抜) ¥389,000	¥2,328 (税抜) ¥2,217	¥1,750 (税抜) ¥1,667
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線マウス), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNNNN2	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-3ANNNN2	¥1,143,450 (税抜) ¥1,089,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-39NNNN2	¥1,064,700 (税抜) ¥1,014,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-37NNNN2	¥1,048,950 (税抜) ¥999,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-36NNNN2	¥935,550 (税抜) ¥891,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNNNN2	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-3ANNNN2	¥628,950 (税抜) ¥599,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-39NNNN2	¥550,200 (税抜) ¥524,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-37NNNN2	¥534,450 (税抜) ¥509,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-36NNNN2	¥421,050 (税抜) ¥401,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JPL/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 D H) R A I D (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNNNN1	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-3ANNNN1	¥1,143,450 (税抜) ¥1,089,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-39NNNN1	¥1,064,700 (税抜) ¥1,014,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-37NNNN1	¥1,048,950 (税抜) ¥999,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-36NNNN1	¥935,550 (税抜) ¥891,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625

⑬ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 D H) R A I D (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-3B324N1	¥785,400 (税抜) ¥748,000	¥4,707 (税抜) ¥4,483	¥3,535 (税抜) ¥3,367
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-3B224N1	¥742,350 (税抜) ¥707,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNNNN1	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-3A324N1	¥743,400 (税抜) ¥708,000	¥4,428 (税抜) ¥4,217	¥3,325 (税抜) ¥3,167
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-3A224N1	¥700,350 (税抜) ¥667,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3ANNNN1	¥628,950 (税抜) ¥599,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-39324N1	¥637,350 (税抜) ¥607,000	¥3,719 (税抜) ¥3,542	¥2,791 (税抜) ¥2,658
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-39224N1	¥594,300 (税抜) ¥566,000	¥3,430 (税抜) ¥3,267	¥2,573 (税抜) ¥2,450
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-39NNNN1	¥550,200 (税抜) ¥524,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-37324N1	¥700,350 (税抜) ¥667,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-37224N1	¥657,300 (税抜) ¥626,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-37NNNN1	¥534,450 (税抜) ¥509,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 717% ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20DH-36324N1	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
				1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20DH-36224N1	¥506,100 (税抜) ¥482,000	¥2,843 (税抜) ¥2,708	¥2,135 (税抜) ¥2,033
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-36NNNN1	¥421,050 (税抜) ¥401,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線マウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NNNN2			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-3BNNNN2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-3ANNNN2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-39NNNN2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-37NNNN2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-36NNNN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (ケーブルマウス), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-3BNNNN1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANNNN1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NNNN1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NNNN1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NNNN1			

⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-3B324N1	完売しました。			
						GQLT20DH-3B224N1				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-3BNNNN1				
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-3A324N1				GQLT20DH-3A224N1
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-3ANNNN1				
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-39324N1				GQLT20DH-39224N1
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-39NNNN1				
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-37324N1				GQLT20DH-37224N1
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-37NNNN1				
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		500GB フライ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	2GB 1GB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQLT20DH-36324N1				GQLT20DH-36224N1
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQLT20DH-36NNNN1				

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セ ^ツ ト形名	希 ^望 小売価格	保 ^守 料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ ^デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選 ^択 (*2)(*3)	選 ^択 (*1)	選 ^択 (*4)	GQAT20DH-3BNNNN0	¥649,950 (税抜) ¥619,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	¥2,958 (税抜) ¥2,817
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-3ANNNN0	¥607,950 (税抜) ¥579,000	¥3,657 (税抜) ¥3,483	¥2,748 (税抜) ¥2,617
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-39NNNN0	¥529,200 (税抜) ¥504,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-37NNNN0	¥513,450 (税抜) ¥489,000	¥3,027 (税抜) ¥2,883	¥2,275 (税抜) ¥2,167
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-36NNNN0	¥400,050 (税抜) ¥381,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑨ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 C H) R A I D (S A S) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNN1N2	¥1,257,900 (税抜) ¥1,198,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-3ANN1N2	¥1,215,900 (税抜) ¥1,158,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-39NN1N2	¥1,137,150 (税抜) ¥1,083,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-37NN1N2	¥1,121,400 (税抜) ¥1,068,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-36NN1N2	¥996,450 (税抜) ¥949,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

②⑩ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 C H) R A I D (S A S) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNN1N2	¥743,400 (税抜) ¥708,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-3ANN1N2	¥701,400 (税抜) ¥668,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-39NN1N2	¥622,650 (税抜) ¥593,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-37NN1N2	¥606,900 (税抜) ¥578,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-36NN1N2	¥481,950 (税抜) ¥459,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

③⑪ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 C H) R A I D (S A S) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20CH-3BNN1N1	¥1,257,900 (税抜) ¥1,198,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-3ANN1N1	¥1,215,900 (税抜) ¥1,158,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20CH-39NN1N1	¥1,137,150 (税抜) ¥1,083,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-37NN1N1	¥1,121,400 (税抜) ¥1,068,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20CH-36NN1N1	¥996,450 (税抜) ¥949,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

④⑫ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [静音モデル] (T S 2 0 C H) R A I D (S A S) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20CH-3BNN1N1	¥743,400 (税抜) ¥708,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-3ANN1N1	¥701,400 (税抜) ¥668,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20CH-39NN1N1	¥622,650 (税抜) ¥593,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-37NN1N1	¥606,900 (税抜) ¥578,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20CH-36NN1N1	¥481,950 (税抜) ¥459,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-デイスクリタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J B O Dを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②③ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20CH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NN1N2			

②④ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20CH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-36NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「デ」イストタイプ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20CH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20CH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20CH-36NN1N1			

②⑥ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20CH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20CH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20CH-36NN1N1			

②⑦ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CH) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20CH-3BNN1N0	¥722,400 (税抜) ¥688,000	¥4,418 (税抜) ¥4,208	¥3,316 (税抜) ¥3,158
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-3ANN1N0	¥680,400 (税抜) ¥648,000	¥4,139 (税抜) ¥3,942	¥3,106 (税抜) ¥2,958
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20CH-39NN1N0	¥601,650 (税抜) ¥573,000	¥3,614 (税抜) ¥3,442	¥2,712 (税抜) ¥2,583
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-37NN1N0	¥585,900 (税抜) ¥558,000	¥3,509 (税抜) ¥3,342	¥2,633 (税抜) ¥2,508
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20CH-36NN1N0	¥460,950 (税抜) ¥439,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑧ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNN1N2	\1,237,950 (税抜)\1,179,000	\4,287 (税抜)\4,083	\3,220 (税抜)\3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-3ANN1N2	\1,195,950 (税抜)\1,139,000	\4,008 (税抜)\3,817	\3,010 (税抜)\2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-39NN1N2	\1,117,200 (税抜)\1,064,000	\3,483 (税抜)\3,317	\2,617 (税抜)\2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-37NN1N2	\1,101,450 (税抜)\1,049,000	\3,378 (税抜)\3,217	\2,538 (税抜)\2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-36NN1N2	\988,050 (税抜)\941,000	\2,625 (税抜)\2,500	\1,969 (税抜)\1,875

②⑨ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNN1N2	\723,450 (税抜)\689,000	\4,287 (税抜)\4,083	\3,220 (税抜)\3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-3ANN1N2	\681,450 (税抜)\649,000	\4,008 (税抜)\3,817	\3,010 (税抜)\2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-39NN1N2	\602,700 (税抜)\574,000	\3,483 (税抜)\3,317	\2,617 (税抜)\2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-37NN1N2	\586,950 (税抜)\559,000	\3,378 (税抜)\3,217	\2,538 (税抜)\2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-36NN1N2	\473,550 (税抜)\451,000	\2,625 (税抜)\2,500	\1,969 (税抜)\1,875

③⑩ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQQT20DH-3BNN1N1	\1,237,950 (税抜)\1,179,000	\4,287 (税抜)\4,083	\3,220 (税抜)\3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-3ANN1N1	\1,195,950 (税抜)\1,139,000	\4,008 (税抜)\3,817	\3,010 (税抜)\2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20DH-39NN1N1	\1,117,200 (税抜)\1,064,000	\3,483 (税抜)\3,317	\2,617 (税抜)\2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-37NN1N1	\1,101,450 (税抜)\1,049,000	\3,378 (税抜)\3,217	\2,538 (税抜)\2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20DH-36NN1N1	\988,050 (税抜)\941,000	\2,625 (税抜)\2,500	\1,969 (税抜)\1,875

③⑪ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT20DH-3BNN1N1	\723,450 (税抜)\689,000	\4,287 (税抜)\4,083	\3,220 (税抜)\3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-3ANN1N1	\681,450 (税抜)\649,000	\4,008 (税抜)\3,817	\3,010 (税抜)\2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQPT20DH-39NN1N1	\602,700 (税抜)\574,000	\3,483 (税抜)\3,317	\2,617 (税抜)\2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-37NN1N1	\586,950 (税抜)\559,000	\3,378 (税抜)\3,217	\2,538 (税抜)\2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQPT20DH-36NN1N1	\473,550 (税抜)\451,000	\2,625 (税抜)\2,500	\1,969 (税抜)\1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQMT20DH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NN1N2			

⑬ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)
[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT20DH-3BNN1N2	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-3ANN1N2			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-39NN1N2			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-37NN1N2			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-36NN1N2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70ピン「デ・イスト」タイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQMT20DH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQMT20DH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQMT20DH-36NN1N1			

⑮ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT20DH-3BNN1N1	完売しました。		
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-3ANN1N1			
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQLT20DH-39NN1N1			
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-37NN1N1			
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQLT20DH-36NN1N1			

⑯ HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DH) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ (*7)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA II	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT20DH-3BNN1N0	¥702,450 (税抜) ¥669,000	¥4,287 (税抜) ¥4,083	¥3,220 (税抜) ¥3,067
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-3ANN1N0	¥660,450 (税抜) ¥629,000	¥4,008 (税抜) ¥3,817	¥3,010 (税抜) ¥2,867
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20DH-39NN1N0	¥581,700 (税抜) ¥554,000	¥3,483 (税抜) ¥3,317	¥2,617 (税抜) ¥2,492
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-37NN1N0	¥565,950 (税抜) ¥539,000	¥3,378 (税抜) ¥3,217	¥2,538 (税抜) ¥2,417
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20DH-36NN1N0	¥452,550 (税抜) ¥431,000	¥2,625 (税抜) ¥2,500	¥1,969 (税抜) ¥1,875

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*7: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH
TS20 DH

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
(Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP1P8CEX) [カスタム] \67,200(税込)
(GQ-ECDDP1P8C) \67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(GQ-ECDDP3P3CEX) [カスタム] \189,000(税込)
(GQ-ECDDP3P3C) \189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P0CEX) [カスタム] \94,500(税込)
(GQ-ECDDP2P0C) \94,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP2P6CEX) [カスタム] \181,650(税込)
(GQ-ECDDP2P6C) \181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(GQ-ECDDP3P0CEX) [カスタム] \273,000(税込)
(GQ-ECDDP3P0C) \273,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ701G2MEX) [カスタム] \42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) \42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ702G2MEX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) \84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ704G2MEX) [カスタム] \155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) \155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2MEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH>

【実装条件①】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット3, 5には実装できません。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5も同様)

メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード* 2枚時	①	—	—	①	—	—
メモリーボード* 4枚時	①	②	—	①	②	—

①：搭載順序

【実装条件②】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリーボード1,4に実装の容量) ≥ (メモリーボード2,5に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH
TS20 DH



LANボード
(PCI,1000BASE-T)
(GQ-CN7542EX) [カスタム] \27,300(税込)
(GQ-CN7542) \27,300(税込)

Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
(PCI,1000BASE-T,2Port)
(GQ-CN6552EX) [カスタム] \38,850(税込)
(GQ-CN6552) \38,850(税込)

同時

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
(PCI Express,1000BASE-T)
(GQ-CN7572EX) [カスタム] \33,600(税込)
(GQ-CN7572) \33,600(税込)

UTP カテゴリ 5 インハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB]参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

[フラッグのみ選択可]



SASボード
(PCI Express,12Gbps)
(GQ-CE7101EX) [カスタム] \126,000(税込)
(GQ-CE7101) \126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(1)BR20(BR201)へ

→ 2.5 外付け装置

(8)LTOオートローダーへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7425EX) [カスタム] \186,900(税込)
(GQ-CC7425) \186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムとの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート)
(GQ-CC7405EX) [カスタム] \373,800(税込)
(GQ-CC7405) \373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムとの混在接続はできません。

同時

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] \343,350(税込)
(GQ-CC7421) \343,350(税込)

・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7425EX/GQ-CC7425]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] \460,950(税込)
(GQ-CC7402) \460,950(税込)

・BR50 接続は、Fibre Channel 8ポート [GQ-CC7405EX/GQ-CC7405]へ切替え(2008.07.25.より)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及びディスプレイシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)ディスプレイシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTOライブラリ装置へ

→ 2.5 外付け装置

(10)LTOライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH
TS20 DH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




➤ 2.4 スwitching HUB へ



➤ 2.4 スwitching HUB へ

・メンテナンスケーブル (2.0m)
(GH-LY7151) \8,400(税込)

・リムーバブルディスクセットへの接続時は、リムーバブルディスクセットに
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。



➤ 2.4 スwitching HUB へ

・メンテナンスケーブル (2.0m)
(GH-LY7151) \8,400(税込)

・リムーバブルディスクセットへの接続時は、リムーバブルディスクセットに
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じて JP1/ServerConductor/Server Manager が必要となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 4 レーン	64bit/ 133MHz 3.3V キー	PCI Express 4 レーン	32bit/ 33MHz 5V キー	
				ハーフサイズ		フルサイズ		
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	形状名なし	—	1	×	×	×	●	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (択一)	×	①	×	×	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]		①	×	②	×	×
SCSI ボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×	①	×	×	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2	①	×	②	×	×
LAN ボード (1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2	①	×	②	×	×
SAS ボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1	①	×	×	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2	①	×	②	×	×
SVP ボードセット	GQ-SCW79004TONEX GQ-SCW79004TON	[11]	1 (択一)	×	×	×	×	①
SVP ボードセット	GQ-SCW79104TONEX GQ-SCW79104TON	[11]		×	×	×	×	①
SVP ボードセット	GQ-SCW7951W00NEX GQ-SCW7951W00N	[11]		×	×	×	×	①

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:サーバ設置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

<HA8000/TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアル ATA II)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 4 レーン	64bit/ 133MHz 3.3V キー	PCI Express 4 レーン	32bit/ 33MHz 5V キー	
				ハーフサイズ		フルサイズ		
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	形状名なし	—	1	×	×	×	●	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (択一)	×	①	×	×	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]		①	×	②	×	×
SCSI ボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×	①	×	×	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2	①	×	②	×	×
LAN ボード (1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×	①	×	×	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2	①	×	②	×	×
SAS ボード	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1	①	×	×	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2	①	×	②	×	×
Fibre Channel ボード	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2	①	×	②	×	×
SVP ボードセット	GQ-SCW79004TONEX GQ-SCW79004TON	[11]	1 (択一)	×	×	×	×	①
SVP ボードセット	GQ-SCW79104TONEX GQ-SCW79104TON	[11]		×	×	×	×	①
SVP ボードセット	GQ-SCW7951W00NEX GQ-SCW7951W00N	[11]		×	×	×	×	①

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:サーバ設置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては「7. システム構成上の注意事項」をご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH
TS20 DH
(b) 12 12
拡張ストレージ
ベイ5型
1~2

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS6AEX)[カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS5AEX)[カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS4AEX)[カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS3AEX)[カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS2AEX)[カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS1AEX)[カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFAEX)[カスタム]	¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSFAEX)[カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSDAEX)[カスタム]	¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSDAEX)[カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0AEX)[カスタム]	¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSOAEX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR6AEX)[カスタム]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR5AEX)[カスタム]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR4AEX)[カスタム]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR3AEX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR2AEX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR1AEX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFAX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRFAX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDAEX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VRDAEX)[カスタム]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0AEX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VR0AEX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU8AEX)[カスタム]	¥707,700(税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU0AEX)[カスタム]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU0AEX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT8AEX)[カスタム]	¥707,700(税込)	
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VT7AEX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTAEX)[カスタム]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VTAEX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPAAX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPAAX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRAEX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VPRAX)[カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WP0AEX)[カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VP0AEX)[カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00AEX)[カスタム]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX)[カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH
TS20 DH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き		内蔵DAT (DAT72(非/圧縮:36/72GB))			
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS3NEX) [カスタム]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [カスタム]	¥582,750(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS2NEX) [カスタム]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [カスタム]	¥500,850(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS1NEX) [カスタム]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [カスタム]	¥427,350(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFNEX) [カスタム]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SFNEX) [カスタム]	¥393,750(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥311,850(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム]	¥238,350(税込)
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R3NEX) [カスタム]	完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R2NEX) [カスタム]	完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R1NEX) [カスタム]	完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320RFNEX) [カスタム]	完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R0NEX) [カスタム]	完売しました。
	BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320R0NEX) [カスタム]	完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX) [カスタム]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U7NEX) [カスタム]	¥388,500(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU0NEX) [カスタム]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U0NEX) [カスタム]	¥248,850(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX) [カスタム]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T7NEX) [カスタム]	¥388,500(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT0NEX) [カスタム]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T0NEX) [カスタム]	¥248,850(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320PANEX) [カスタム]	完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WP0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320P0NEX) [カスタム]	完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WP0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320P0NEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム]	¥120,750(税込)
		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム]	¥120,750(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH
TS20 DH

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITドバイス取付け用)

(GQ-AU7900EX)[カスタム] 2,100(税込)
(GQ-AU7900) 2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵DATチェンジャー	内蔵DATチェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張ストレージを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSデータ-トリップ [HS-4/170S])x80巻 (20巻/年+20巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS5AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装) ・拡張ストレージを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSデータ-トリップ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VS3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VS2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VS1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR5AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR4AEX) [カスタム] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR3AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR2AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR1AEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VRFAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5台分]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT8AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VTAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2台分]		内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VTAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WTAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VTAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746W0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746V0AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH
TS20 DH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(7MMITD)ハイス取付け用)

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)
(GQ-AU7900) \2,100(税込)

内蔵DATチェンジャー (DAT72) [標準モデル用] [タワータイプのみ選択可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DATチェンジャー
		内蔵DATチェンジャー [DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装] ・拡張ストレージベイを2ベイ使用します。 ・メディア(DDSカートリッジ [HS-4/1705])x20巻付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WS0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS0NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT7NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WT7NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WT6NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WT6NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPANEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPNEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746WPONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746WPONEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATチェンジャーセット (GQ-SUD7746W00NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUD7746W00N) 完売しました。	内蔵DATチェンジャー チェンジャーセット (GQ-SUD7746W00NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUD7746W00N) 完売しました。

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/1705 GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL GQ-AY7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH
TS20 DH

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T-2) [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

	バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・メディア(AIT-2メディア[SDX2-50C])x10巻付き	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510W00NEX) [カスタム] \207,900(税込) (GQ-SU57510W00N) \207,900(税込)	内蔵A I Tセット (GQ-SU57510000NEX) [カスタム] \155,400(税込) (GQ-SU57510000N) \155,400(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 \151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 \406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 \730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T-2) 用	AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 \36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4	1	2	3
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	①		×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードウェア設定に注意が必要です。))

*2:既設システム装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*6:別途ディスプレイ(2 倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH RAID(SAS)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4	1	2	3
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、ハードウェア設定に注意が必要です。))

*2:既設システム装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアルATAII)モデル> [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4	1	2	3
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72) (*4)(*6)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	①		×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])
*2:既設システム装置への増設はできません。
*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。
*6:別途ディスクレール(2 倍用)[GQ-AU7900]が必要です。
*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*10:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。
*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。

<HA8000/TS20 [静音モデル] DH RAID(シリアルATAII)モデル> [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4	1	2	3
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4	①	②	③	④	×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxxEX GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	②	①	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])
*2:既設システム装置への増設はできません。
*4:別途 SCSI ボードセットが必要です。
*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*10:Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。
*11:Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未サポートです。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /


TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置

- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空いた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20 タワータイプ]

[TS20 ラックタイプ]

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

→

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

→

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

-174-