

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

### 3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編

#### 3.1 ラックキャビネット

| 適応機種                                      |                                     |                                |                          |                                |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | TS20<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | RS110<br>AH(E),<br>BH(E),CH(E) | RS210<br>AH(E),<br>BH(E) | RS220<br>AH(E),<br>BH(E),DH(E) | RS440<br>AH(E),<br>BH(E) |

##### (1) ラックキャビネットの種類

HA8000×Hエンハンスモデルでは、ラックキャビネット(38U) [GH-RK7386],ラックキャビネット(16U) [GH-RK7166]及び静音化ラックキャビネット(38U) [GH-RK7387]をサポート致します。

##### ■ ラックキャビネットの仕様

ラックキャビネットの仕様は下記のとおりです。

##### ●ラックキャビネット

| 品名              | ラックキャビネット (38U)                                             | ラックキャビネット (16U)                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 型式              | GH-RK7386                                                   | GH-RK7166                                       |
| 寸法mm (幅×奥行×高さ)  | 600×1050×1895(38U) *3                                       | 600×1050×820(16U) *4                            |
| ラックキャビネット質量     | 165.0kg *1                                                  | 82.0kg *2                                       |
| ラックキャビネット最大搭載質量 | 1000.0kg                                                    | 300.0kg                                         |
| ラックキャビネット最大総質量  | 1165.0kg                                                    | 382.0kg                                         |
| 通気孔             | 前面, 後面, 上面                                                  | 前面, 後面                                          |
| キャストの有無         | あり (1台あたり4個)                                                |                                                 |
| 固定脚の有無          | あり (1台あたり4個)                                                |                                                 |
| 仕様              | 19型ラック<br>取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサルピッチ<br>リフトアップ標準実装, スタビライザ* 添付 | 19型ラック<br>取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサルピッチ<br>スタビライザ* 添付 |

- \*1: フロントドア(38U) [GH-RD7386] (15.0Kg), リアドア(38U) (10.0Kg), サイドパネル(38U) (31.0Kg/2枚1組), スタビライザ(6.0Kg)を含んだ質量です。  
 \*2: フロントドア(16U) [GH-RD7167] (7.0Kg), リアドア(16U) (5.0Kg), サイドパネル(16U) (10.0Kg/2枚1組), スタビライザ(6.0Kg)を含んだ質量です。  
 \*3: 奥行はフロントドア(38U) [GH-RD7386] (奥行50mm), リアドア(38U) [標準構成] (奥行40mm)を含んだ寸法です。  
 \*4: 奥行はフロントドア(16U) [GH-RD7167] (奥行50mm), リアドア(16U) [GH-RD7168] (奥行40mm)を含んだ寸法です。尚、フロントドア及びリアドアに静音化ドア(16U) [GH-RD7169] (奥行230mm)を選択の場合、奥行は1420mmとなります。

##### ●静音化ラックキャビネット

| 品名              | 静音化ラックキャビネット (38U) *8                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 型式              | GH-RK7387                                                                     |
| 寸法mm (幅×奥行×高さ)  | 600×1420×1895(38U) *6                                                         |
| ラックキャビネット質量     | 200.0kg *5                                                                    |
| ラックキャビネット最大搭載質量 | 1000.0kg                                                                      |
| ラックキャビネット最大総質量  | 1200.0kg                                                                      |
| 通気孔             | 前面, 後面, 上面 *7                                                                 |
| キャストの有無         | あり (1台あたり4個)                                                                  |
| 固定脚の有無          | あり (1台あたり4個)                                                                  |
| 仕様              | 19型ラック<br>取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサルピッチ<br>リフトアップ(静音化ドア, 鍵付き)標準添付[現地取付], スタビライザ* 添付 |

- \*5: フロントドア(静音化ドア(38U)) [GH-RD7388] (30.0Kg), リアドア(静音化ドア(38U)) (30.0Kg), サイドパネル(38U) (31.0Kg/2枚1組), スタビライザ(6.0Kg)を含んだ質量です。  
 \*6: 奥行はフロントドア(静音化ドア(38U)) [GH-RD7388] (奥行230mm), リアドア(静音化ドア(38U)) [標準構成] (奥行230mm)を含んだ寸法です。  
 \*7: 静音化ラックキャビネットは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。  
 \*8: 静音化及び転倒防止を図るため、フロント面にはフロントドア又は静音化ドアを必ず装着してください。

・ラックキャビネットの周辺には、操作および保守のためのエリアを必ず確保してください。([8.1 環境条件]項参照)

<システム装置および  
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


ラックキャビネット

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

## ■ ラックキャビネット外観


### (1) ラックキャビネット (38U) [GH-RK7386]

+ フロントドア [GH-RD7386] + ラックサイトパネル [GH-RS7386]



### (2) ラックキャビネット (16U) [GH-RK7166]

+ フロントドア [GH-RD7167] + リアドア [GH-RD7168]  
+ ラックサイトパネル [GH-RS7166]



### (3) 静音化ラックキャビネット (38U) [GH-RK7387]

+ 静音化ドア (38U) [GH-RD7388] + ラックサイトパネル [GH-RS7386]



### (4) ラックキャビネット (16U) [GH-RK7166]

+ 静音化ドア (16U) [GH-RD7169]x2 + ラックサイトパネル [GH-RS7166]



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

**ラックキャビネット編**

| 適応機種                                      |                                     |                                |                          |                                |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | TS20<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | RS110<br>AH(E),<br>BH(E),CH(E) | RS210<br>AH(E),<br>BH(E) | RS220<br>AH(E),<br>BH(E),DH(E) | RS440<br>AH(E),<br>BH(E) |


## ■ ラックキャビネットオプション

ラックキャビネットに対応するフロントドア、サイドパネル及びリアドア形名を下記に示します。


|              | ラックキャビネット38U        | ラックキャビネット16U        | 静音化ラックキャビネット38U               |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| ラックキャビネット    | GH-RK7386           | GH-RK7166           | GH-RK7387                     |
| フロントドア       | GH-RD7386/GH-RD7388 | GH-RD7167/GH-RD7169 | GH-RD7386/GH-RD7388           |
| サイドパネル (2枚組) | GH-RS7386           | GH-RS7166           | GH-RS7386                     |
| リアドア         | ラックキャビネットに標準実装      | GH-RD7168/GH-RD7169 | ラックキャビネットに静音化ドア標準添付<br>[現地取付] |

- ・システムの拡張に応じて同一形式のラックを連結することも可能です。但し、静音化ラックキャビネット及び静音化ドア取付けのラックキャビネットは、連結できません。
- ・静音化ドア(38U)[GH-RD7388]/静音化ドア(16U)[GH-RD7169]は、工場でのラックキャビネット取付搭載出荷は出来ません。


フロントドア(38U)[GH-RD7386]




静音化ドア(38U)[GH-RD7388]



フロントドア(16U)[GH-RD7167]



静音化ドア(16U)[GH-RD7169]



ラックキャビネット用ラック連結キット形名を下記に示します。

| 仕様       | 最大連結台数 | 形式 | 備考                   |
|----------|--------|----|----------------------|
| ラック連結キット | 38/16U | 3  | GH-RJ7006            |
|          |        |    | GH-RK7386/GH-RK7166用 |

- ・ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットのみです。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) |
|                                   |                             |                       |                 | RS440                 |
|                                   |                             |                       |                 | AH(E),<br>BH(E)       |

## ■ ラックキャビネットと塔載システム装置対応表

各ラックキャビネットに搭載可能なシステム装置の対応表を以下に示します。

尚、本システム構成図に記載のないラックキャビネットに搭載の場合は、お問い合わせ願います。

○：標準搭載可能  
△：制限あり  
×：搭載不可

| 搭載<br>システム装置 | 形式                                        | ラックキャビネット |           | 静音化ラックキャビネット |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|              |                                           | 38U       | 16U       | 38U          |
|              |                                           | GH-RK7386 | GH-RK7166 | GH-RK7387    |
| HA8000/TS10  | TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | △ *1      | △ *1      | △ *1         |
| HA8000/TS20  | TS20<br>AH(E),BH(E),CH(E),DH(E)           | ○         | ○         | ○            |
| HA8000/RS110 | RS110<br>AH(E),BH(E),CH(E)                | ○         | ○         | ○            |
| HA8000/RS210 | RS210<br>AH(E),BH(E)                      | ○         | ○         | ○            |
| HA8000/RS220 | RS220<br>AH(E),BH(E),DH(E)                | ○         | ○         | ○            |
| HA8000/RS440 | RS440<br>AH(E),BH(E)                      | ○         | ○         | ○            |

\*1：別途ラックマウントキット[GQ-AU7682]が必要です。

## (2) システム装置の占有ユニット数、質量及び電源ケーブル本数

| モデル名           | 形式                                        | 占有U数<br>*1 | 質量                                                                                                                             | 電源ケーブル<br>本数 |
|----------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HA8000/TS10 *3 | TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | 7U         | AH(E):約18.0kg,最大25.1kg<br>BH(E):約17.6kg,最大25.1kg<br>CH(E):約17.1kg,最大25.1kg<br>DH(E):約17.0kg,最大24.9kg<br>EH(E):約18.0kg,最大25.1kg | 1            |
| HA8000/TS20 *4 | TS20<br>AH(E),BH(E)                       | 5U         | AH(E):約32.4kg,最大40.9kg<br>BH(E):約32.4kg,最大40.9kg                                                                               | 1 [2] *2     |
|                | TS20<br>CH(E),DH(E)                       | 5U         | CH(E):約30.8kg,最大39.1kg<br>DH(E):約30.8kg,最大39.1kg                                                                               | 1            |
| HA8000/RS110   | RS110<br>AH(E),BH(E),CH(E)                | 1U         | AH(E):約16.0kg,最大16.4kg<br>BH(E):約15.4kg,最大15.7kg<br>CH(E):約14.8kg,最大15.7kg                                                     | 1            |
| HA8000/RS210   | RS210<br>AH(E),BH(E)                      | 1U         | AH(E):約16.7kg,最大20.0kg<br>BH(E):約16.6kg,最大19.9kg                                                                               | 1 [2] *2     |
| HA8000/RS220   | RS220<br>AH(E),BH(E),DH(E)                | 2U         | AH(E):約23.4kg,最大31.0kg<br>BH(E):約23.3kg,最大30.9kg<br>DH(E):約23.4kg,最大29.5kg                                                     | 1 [2] *2     |
| HA8000/RS440   | RS440<br>AH(E),BH(E)                      | 4U         | AH(E):約46.3kg,最大50.3kg<br>BH(E):約46.3kg,最大48.5kg                                                                               | 2            |

\*1:1Uは、44.45mmです。

\*2:[ ]括弧内はオプションの冗長用電源ユニット搭載時の数量です。

\*3:横置き搭載となります。別途ラックマウントキット[GQ-AU7682]が必要です。

\*4:横置き搭載となります。(ラックキャビネットへ搭載するHA8000/TS20を新規手配の場合は、ラックタイプのセットモデルを選択願います。)  
又、既設のHA8000/TS20タワータイプをラックキャビネットへ搭載する場合は、別途ラックマウントキット及び保守サービス会社作業の  
ユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

| 適応機種                                                                                              |                                                                                |                                                             |                                          |                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TS10                                                                                              | TS20                                                                           | RS110                                                       | RS210                                    | RS220                                                       | RS440                                    |
| AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> ,EH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,CH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> |

### (3) ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

本システム構成図に記載のない構成の場合は、お問い合わせ願います。

：

| オプション品名                         | 形 式                 | 占有<br>U数    | 質量<br>(kg)  | 電源<br>ケーブル<br>本数 | ラックキャビネット |     |                   | 色 | 仕 様                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                     |             |             |                  | 38U       | 16U | 静音化<br>ラック<br>38U |   |                                                                                                    |
| ラックサイドパネル(38U)                  | GH-RS7386           | —           | 31.0<br>/2枚 | —                | ○         | —   | ○                 | 黒 | 2枚1組                                                                                               |
| ラックサイドパネル(16U)                  | GH-RS7166           | —           | 10.0<br>/2枚 | —                | —         | ○   | —                 | 黒 | 2枚1組                                                                                               |
| 静音化ドア(38U)                      | GH-RD7388           | —           | 30.0        | —                | ○         | —   | ○                 | 黒 | フロント7/リフト7共用、鍵付き、工場での搭載出荷不可<br>*14 *15 *16                                                         |
| 静音化ドア(16U)                      | GH-RD7169           | —           | 16.0        | —                | —         | ○   | —                 | 黒 | フロント7/リフト7共用、鍵付き、工場での搭載出荷不可<br>*14 *16                                                             |
| フロントドア(38U)                     | GH-RD7386           | —           | 15.0        | —                | ○         | —   | ○                 | 黒 | パッチングメタルタイプ、鍵付き                                                                                    |
| フロントドア(16U)                     | GH-RD7167           | —           | 7.0         | —                | —         | ○   | —                 | 黒 | パッチングメタルタイプ、鍵付き                                                                                    |
| リアドア(16U)                       | GH-RD7168           | —           | 5.0         | —                | —         | ○   | —                 | 黒 | 16Uラックキャビネット用                                                                                      |
| ブランクパネル[1U] (38/16U)            | GH-RP7012           | 1U          | 0.2         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | ラックキャビネット内の未搭載空きエリアを塞ぎます                                                                           |
| ラック連結キット(38/16U)                | GH-RJ7006           | —           | 0.28        | —                | ○         | ○   | —                 | 黒 | ラックキャビネットを最大3台まで連結可                                                                                |
| ラック搭載トレイ                        | GH-AU7A11           | 2U          | 7.5         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 汎用ラック搭載用金具 *10                                                                                     |
| USB FDD搭載用簡易トレイ                 | GQ-AU7A81           | —           | 0.4         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | USB FDDの簡易トレイ *19                                                                                  |
| コンセントボックスユニット                   | GH-AG7107           | 縦:—<br>横:2U | 0.8         | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | AC100V用<br>コンセント口数6個(15A以内)、ブレーカスイッチ付き *2                                                          |
|                                 | GQ-AG7200           | 縦:—<br>横:2U | 1.6         | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | AC200V用、コンセント口数6個(16A以内)、ブレーカスイッチ付き                                                                |
|                                 | GG-AG9PDU200V4      | 縦:—<br>横:1U | 3.5         | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | AC200V用、コンセント口数4個(24A以内)                                                                           |
|                                 | GV-AG1206           | 縦:—<br>横:2U | 1.0         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | AC200V用、コンセント口数6個(16A以内)、ブレーカスイッチ付き                                                                |
| コンセントボックス横置きブラケット               | GG-AU9PDUBKT        | —           | 0.4         | —                | ○         | ○   | ○                 | — | コンセントボックスユニット(GG-AG9PDU200V4)横置き搭載用                                                                |
| 電源ケーブル抜け防止金具                    | GV-AU1PFKT          | —           | 0.4         | —                | ○         | ○   | ○                 | — | コンセントボックスユニット(GV-AG1206)用電源ケーブル(アウトレット)<br>抜け防止金具                                                  |
| 電源ケーブル                          | GV-LG1040N          | —           | 1.0         | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | コンセントボックスユニット(GV-AG1206)用AC200V電源ケーブル                                                              |
| 液晶ディスプレイ装置                      | GQ-DT7170           | —           | 3.7         | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット                                                                     |
| 液晶ディスプレイ収納ユニット                  | GQ-RL7503           | 3U<br>*21   | 13.3        | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 液晶ディスプレイ装置(GQ-DT7170)用<br>別途液晶ディスプレイ装置手配要                                                          |
| キーボード/マウス収納ユニット                 | GH-RK7003           | 1U          | 5.0         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | キーボード/マウスをラックに収納するためのユニット<br>キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置間(底面間)<br>が10U以上の際には、延長ケーブル2本を手配要<br>*1 *13 *20 |
| コンソール切替ユニットセット                  | GH-SAT7045S         | 2U          | 9.0         | 1 *5             | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 1台のディスプレイ/キーボード/マウスを複数のシステム装置<br>で共有する為の切替ユニットです。接続のシステム装置<br>台数分のキーボード/マウス/CRTケーブルが必要 *1          |
|                                 | GH-SAT7085S         | 2U          | 7.8         | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| コンソール切替ユニット                     | GQ-AT7045/GH-AT7045 | —           | 0.9         | 1 *5             | ○         | ○   | ○                 | 黒 | コンソール切替ユニットのカスケード接続用の切替ユニットです。<br>カスケード接続用及びシステム装置台数分のキーボード/<br>マウス/CRTケーブルが必要                     |
|                                 | GQ-AT7085/GH-AT7085 | 1U          | 2.9         | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| コンソール切替ユニット<br>ラックマウントキット       | GH-AU7622           | 1U          | 3.0         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 4ポートコンソール切替ユニット(Gx-AT7045)をラックキャビネット<br>に搭載する時に必要。4ポートコンソール切替ユニットを<br>2台載せることができます。                |
| ディスプレイ/キーボードユニット                | GQ-RLK7240          | 1U          | 12.5        | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 17型液晶ディスプレイとキーボードとマウスで構成されて<br>いるユニット *1 *17                                                       |
|                                 | GQ-RLK7241          | 1U          | 13.0        | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| ディスプレイ/キーボードユニットセット             | GQ-SRLK7240         | 1U          | 12.7        | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| ディスプレイ/キーボードユニット                | GH-RLK7230          | 1U          | 12.3        | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 15型液晶ディスプレイとキーボードとポインティング<br>デバイスで構成されているユニット。マウスを使用<br>することが出来ません。 *1 *17                         |
|                                 | GH-RLK7231          | 1U          | 12.5        | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| ディスプレイ/キーボードユニットセット             | GH-SRLK7230         | 1U          | 13.2        | 2 *5             | ○         | ○   | ○                 | 黒 |                                                                                                    |
| スイッチングHUB                       | GH-BH75002          | 1U          | 0.7         | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | HUB収納ユニット(GH-RH7204)が必要です                                                                          |
|                                 | GH-BH7724           | 1U          | 4.1         | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | HUB収納ユニット(GH-RH7101)が必要です<br>(HUB収納ユニットは1U占有します)                                                   |
| HUB収納ユニット                       | GH-RH7101           | 1U          | 2.0         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | スイッチングHUB(GH-BH7724)搭載用<br>[他にHUB本体が1U占有]                                                          |
|                                 | GH-RH7204           | —           | 1.9         | —                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | スイッチングHUB(GH-BH75002)用                                                                             |
| ロードバランサ(BIG-IP 1500)            | GVOLB151-xONNNN1    | 1U          | 8.6         | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | ラックマウントキットを兼ねたVentilation duct(1500)<br>(GV-RF9LB1R) [1U]が別途必要です                                   |
| エントリーディスクアレイ装置<br>(BR20(BR201)) | [2.5 外付け装置]参照       | 2U          | 32.0        | 2                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けディスクアレイ装置 *12                                                                                   |

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

| オプション品名                                                     | 形 式              | 占有<br>U数 | 質量<br>(kg) | 電源<br>ケーブル<br>本数 | ラックキャビネット |     |                   | 色 | 仕 様                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-----------|-----|-------------------|---|----------------------------------------------|
|                                                             |                  |          |            |                  | 38U       | 16U | 静音化<br>ラック<br>38U |   |                                              |
| エントリーストレージ(BR50)                                            | [2.5 外付け装置]参照    | 4U       | —          | 2                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けディスプレイ装置                                  |
| エントリーディスクアレイ装置(BR1600)<br>(基本筐体)                            | Gx0BR160-D44NNNN | 4U       | 51.0       | 2                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けディスプレイ装置                                  |
| エントリーディスクアレイ装置(BR1600)<br>(拡張筐体)                            | Gx0BR160-ENNNNNN | 3U       | 40.0       | 2                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けディスプレイ装置                                  |
| ディスクアレイサブシステム<br>(Hitachi AMS/WMS/SMS/USP V/USP VM/TMSシリーズ) | [2.5 外付け装置]参照    | —        | —          | —                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けディスプレイ装置                                  |
| バックアップキャビネットセット                                             | GQ0BS204-NR10000 | 4U       | 12.9 *6    | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | バックアップデバイス搭載用キャビネット                          |
| バックアップキャビネットセット<br>(2台目増設用)                                 | GQ0BS204-NR20000 | —        | 7.5 *6     | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用)                  |
| リムーバブルデバイスユニットセット                                           | GQ0RR166-NR11000 | 4U       | 12.9 *6    | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | リムーバブルデバイス搭載用ユニット                            |
| リムーバブルデバイスユニットセット<br>(2台目増設用)                               | GQ0RR166-NR21000 | —        | 7.5 *6     | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | リムーバブルデバイス搭載用ユニット(2台目増設用)                    |
| DAT72チェンジャー                                                 | GH-SGVxx-DA7210  | 1U       | 10.7       | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 外付けDAT72チェンジャー                               |
| LTOオートローダー                                                  | GQ-SGVxxx-L108RG | 1U       | 11.5       | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | 外付けLTOオートローダー                                |
| LTOライブラリ装置                                                  | GH-SGVxx-L124RJ  | 2U       | 15.6       | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | 外付けLTOタイプライブラリ装置<br>詳細は[2.5 外付け装置]参照又は問合せ下さい |
|                                                             | GQ-SGVxxx-L124RG | 2U       | 15.6       | 1                | ○         | ○   | ○                 | — |                                              |
|                                                             | GV-FT1L248RJ     | 4U       | 25.6       | 2                | ○         | ○   | ○                 | — |                                              |
|                                                             | GV-FT1L500BM30EA | 8U       | 45.0       | 2                | ○         | ○   | ○                 | — |                                              |
|                                                             | GV-FT1L500BM30H  | 8U       | 45.0       | 2                | ○         | ○   | ○                 | — |                                              |
| 無停電電源装置[UPS](1200VA/980W)                                   | GH-SBUR7216x     | 2U       | 28.0       | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | PowerChute Business Editionとのセット *9          |
| 無停電電源装置[UPS](2250VA/2250W)                                  | GH-SBUR7132x     | 3U       | 52.0       | 1                | ○         | ○   | ○                 | 黒 | PowerChute Business Editionとのセット *8 *9       |
| 無停電電源装置[UPS](1500VA/1050W)                                  | GH-SBUR9151x     | 2U       | 26.9       | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | PowerMonitorHとのセット                           |
| 無停電電源装置[UPS](2100VA/2100W)                                  | GV-SBU1211N      | 4U       | 81.0       | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | AC200V用                                      |
| 無停電電源装置[UPS](4000VA/4000W)                                  | GV-SBU1401N      | 8U       | 162.0      | 1                | ○         | ○   | ○                 | — | AC200V用                                      |
| 無停電電源装置ラックマウントキット                                           | GV-SBU1RKHAN     | —        | —          | —                | ○         | ○   | ○                 | — | GV-SBU1211N/GV-SBU1401N用ラックマウントキット *18       |
| UPS拡張ユニット                                                   | GH-BUA781        | 1U       | 1.6        | —                | ○         | ○   | ○                 | — | 搭載時はゴム足を取外す *7                               |

\*: 下記注意事項参照願います。


#### ●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

- \*1: コンソール切替ユニットセット、キーボード/マウス収納ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択  
どれもキーボードおよびマウス(ディスプレイ/キーボードユニットはポインティングデバイス又はマウス)付き
- \*2: 横置き搭載時のコンソールボックスユニット本体の占有U数は1Uサイズですが、操作上2U必要となります。  
(横置き搭載時は2Uに左右4台迄搭載可能)又、縦置き搭載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有  
U数は不要です。(縦置き搭載時は1/2U分のスペースが必要です。)
- \*5: 必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- \*6: デバイス未実装時の質量です。搭載可能なデバイスの質量は下記の通りです。

| 品 名                    | 形 式            | 質 量   |
|------------------------|----------------|-------|
| 内蔵DAT(DAT72)           | GQ-SUD7732xxxx | 0.9kg |
| 内蔵AIT(AIT-2)           | GQ-SUS7510xxxx | 1.2kg |
| 内蔵LTO(Ultrium2 1/2フット) | GQ-SUU7201xxxx | 1.4kg |
| 内蔵LTO(Ultrium3 1/2フット) | GQ-SUU7410xxxx | 1.4kg |
| 内蔵LTO(Ultrium3 3/4フット) | GQ-SUU7400xxxx | 2.2kg |
| 内蔵LTO(Ultrium4 3/4フット) | GQ-SUU7800xxxx | 2.2kg |

\*7: ラック搭載時は、下記制限があります。

- (1) UPS拡張ユニットは、UPSの直上に搭載すること。(UPSを複数台搭載する場合は、最上部のUPSの直上に搭載すること。)
- (2) UPS拡張ユニットとシステム装置の底面の間隔は、1/4U以内とすること。(下図a)
- (3) (1),(2)両方の条件が満たせない場合は、UPS拡張ユニットの底面とUPSの底面の間隔(下図b)は、2/4U以内でUPS拡張  
ユニットをUPSより離して実装可。(但し、UPS拡張ユニットに接続するシステム装置は、UPSより上に実装すること。)



<システム装置および  
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |


\*8: UPS (GH-SBUR7132x) を重ねて搭載する場合は、1Uの間隔を空けてください。(ブランクパネル推奨)



\*9: UPSとディスプレイ装置を同一ラックキャビネット内に搭載する場合は、UPSとディスプレイ装置の間を12U以上離して搭載することを推奨します。

\*10: 下記制限があります。

- (1) 搭載可能最大質量は、40kgまでとなります。
- (2) 搭載可能最大寸法は、420mm(W) x 470mm(D) x 112mm(H) までとなります。  
占有U数は最大3Uです。尚、2U以内に収める場合の搭載機器の高さは、75mm(H)以下となります。
- (3) 搭載機器の側面にファンによる吸排気口がある場合は、側面の板金より100mm離して設置となります。  
又、ファンの無い吸排気口がある場合は、側面の板金より30mm離して設置となります。
- (4) 添付の押え金具で固定可能な搭載機器の高さは、61~112mm(H)です。
- (5) ラックキャビネット輸送時は、ラック搭載トレイから搭載機器を取り外して下さい。



\*12: ラック搭載時は、下記制限があります。

- (1) BR20 (BR201) の上にシステム装置を搭載する場合、BR20 (BR201) の底面から接続対象システム装置の天面までは15U以内となります。
- (2) BR20 (BR201) の下にシステム装置を搭載する場合、BR20 (BR201) の天面から接続対象システム装置の底面までは15U以内となります。
- (3) BR20 (BR201) の下方1Uは、他の装置を搭載できません。ブランクパネルのみ取付可となります。
- (4) ラックキャビネット最下部1U部への搭載はできません。



\*13: キーボード/マウス収納ユニットに添付のキーボード及びマウスは白色となります。

\*14: 静音化ドアを取付けたラックキャビネットでは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。

\*15: 静音化ドア(38U)のラックキャビネットへの着脱は、2名以上で行ってください。[静音化ドア(38U)質量:30kg]

又、ラックキャビネット転倒防止の為、ラックキャビネット内に下記質量のラックマウント製品を搭載すること。

- (1) フロント: 静音化ドア, リア: パンチングメタルドアの構成時、34.2kg以上
- (2) フロント: パンチングメタルドア, リア: 静音化ドアの構成時、29.2kg以上


\*16: 静音化及び転倒防止を図るため、静音化ドア装着の反対側にも必ずドア(フロントドア、リアドア又は静音化ドア)を装着してください。

\*17: 38Uラックキャビネットへの搭載位置は、キーボード、ポインティングデバイス又はマウスの操作性を考慮して上部7Uの範囲は搭載しないよう推奨します。

\*18: 無停電電源装置ラックマウントキット(GV-BU1RKHAN)は、UPS (GV-SBU1211N)を搭載時は2式、UPS (GV-SBU1401N)を搭載時は4式必要です。

\*19: 下記制限があります。

- (1) 耐荷重は、2.0kg以下となります。耐荷重を超える機器を搭載・設置しないでください。USB FDD搭載用簡易トレイが破損したり搭載物が落下し故障するおそれがあります。
- (2) USB FDDを使用する作業時以外は、USB FDD搭載用簡易トレイはラックキャビネットから必ず取り外して下さい。
- (3) USB FDD搭載用簡易トレイをラックキャビネットに取り付けている場合は、フロントドアを開めないでください。USB FDD搭載用簡易トレイが破損するおそれがあります。



\*21: 収納時のU数です。LCDを立てた状態で収納する場合は10U必要です。LCDを引き出した状態ではフロントドアは閉められません。尚、ラックキャビネット38Uに搭載の場合、最上部7Uへの搭載は二人作業となります。



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

#### (4) ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずblankパネルで塞いでください。
- ・HA8000/TS10,TS20,RS220,RS440システム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
  - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
  - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。  
(HA8000/RS220システム装置は、最上部2Uへの搭載時リフトは使用出来ません。)
- ・HA8000/RS110,RS210システム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
  - 1)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時には二人作業となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
- ・ラックキャビネットへ搭載するHA8000/TS20を新規手配の場合は、ラックタイプのモデルを選択願います。
- ・既設のHA8000/TS20タワータイプシステム装置をラックキャビネットに横置き搭載する場合は、ラックマウントキット及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。

#### (5) コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニット接続対応

- ・コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットへ接続のサポートシステム装置等の接続対応については、7章「7.9 コンソール切替ユニット,ディスプレイ/キーボードユニット及びディスプレイ装置接続サポート情報」項を参照願います。

#### (6) ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。  
例えば、最下部から上部へ  
[無停電電源装置]→[システム装置]→

|                 |
|-----------------|
| ディスクアレイ装置       |
| ディスクユニット        |
| リムーバブルデバイスユニット等 |

→[キーボード/マウス]→[ディスプレイ装置]  
の順に設置します。

#### (7) 他社製ラックキャビネットへの搭載対応

- ・他社製ラックキャビネットへのHA8000シリーズ搭載サポートについては、お問い合わせ願います。  
但し、ラックメーカーにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカーにご確認ください。



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

**ラックキャビネット編**

| 適応機種                                                                                                      |                                                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TS10<br>AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> ,EH <sub>(E)</sub> | TS20<br>AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | RS110<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,CH <sub>(E)</sub> | RS210<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> | RS220<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | RS440<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> |


## (8) ラックキャビネット搭載用ネジ

- ・ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に使用するネジ、ナット等のセットです。  
(ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。)

### ●仕様

品 名 : HA8000ラック用ネジ  
形 名 : GH-AR7901

### 構成内訳

| 品 名 | ナベネジ (ワッシャ付)                                                                      | ケージナット                                                                            | 4角ナット                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外 観 |  |  |  |
| 仕 様 | M 6 x 1 6                                                                         | M 6 用<br>主にラックキャビネット前面及び後面<br>の穴に取付ける場合に使用                                        | M 6 用<br>主にラックキャビネット側面の穴に<br>取付ける場合に使用                                              |
| 個 数 | 2 0                                                                               | 2 0                                                                               | 2 0                                                                                 |

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

**ラックキャビネット編**

## (9) ラックマウントシステム構成図

| 適応機種                                                                                                      |                                                                                        |                                                                      |                                                   |                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| TS10<br>AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> ,EH <sub>(E)</sub> | TS20<br>AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | RS110<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,CH <sub>(E)</sub> | RS210<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> | RS220<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | RS440<br>AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> |

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックキャビネット〔38U, リフトア付き, RoHS対応〕  
(GH-RK7386)

フロントドア  
〔ハッチングメタルタイプ, 38U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7386)

ラックサイドパネル  
〔2枚, RoHS対応〕  
(GH-RS7386)

**ラックキャビネットセット**  
(GH-SRK7386)

¥241,500(税込)

ラックキャビネット〔16U, RoHS対応〕  
(GH-RK7166)

フロントドア  
〔ハッチングメタルタイプ, 16U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7167)

ラックサイドパネル  
〔2枚, RoHS対応〕  
(GH-RS7166)

**ラックキャビネットセット**  
(GH-SRK7166)

¥135,450(税込)

※ ラックキャビネットセット[GH-SRK7166]にはリアドアが含まれませんので、別途購入願います。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

## ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

**ラックキャビネット**  
〔38U, リフトア付き, RoHS対応〕  
(GH-RK7386)

¥197,400(税込)

**ラックキャビネット**  
〔16U, RoHS対応〕  
(GH-RK7166)

¥100,800(税込)

**静音化ラックキャビネット**  
〔38U, リフトア(静音化タイプ)付き, RoHS対応〕  
(GH-RK7387)

¥386,400(税込)

ラックサイドパネル  
〔2枚, RoHS対応〕  
(GH-RS7386)

¥21,000(税込)

ラックサイドパネル  
〔2枚, RoHS対応〕  
(GH-RS7166)

¥14,700(税込)

静音化ドア  
〔フロントア/リアア共用, 38U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7388)

¥189,000(税込)

静音化ドア  
〔フロントア/リアア共用, 16U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7169)

¥126,000(税込)

フロントドア  
〔ノンチングメタルタイプ, 38U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7386)

¥67,200(税込)

フロントドア  
〔ノンチングメタルタイプ, 16U, 鍵付き, RoHS対応〕  
(GH-RD7167)

¥39,900(税込)

リアドア  
〔16U, RoHS対応〕  
(GH-RD7168)

¥36,750(税込)

ブラックパネル  
〔1U, RoHS対応〕  
(GH-RP7012)

¥840(税込)

ラック連結キット  
〔RoHS対応〕  
(GH-RJ7006)

¥16,800(税込)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット  
〔38U〕  
(GH-RK7386)

ラック連結キット  
〔RoHS対応〕  
(GH-RJ7006)

¥16,800(税込)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット  
〔16U〕  
(GH-RK7166)

| 適応機種                                      |                                     |                                |                          |                                |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | TS20<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | RS110<br>AH(E),<br>BH(E),CH(E) | RS210<br>AH(E),<br>BH(E) | RS220<br>AH(E),<br>BH(E),DH(E) | RS440<br>AH(E),<br>BH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

## ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)  
静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

ラックマウントキット  
(RoHS対応)  
(GQ-AU7682) ¥40,950(税込)

システム装置  
(タワータイプ,7U)  
(TS10 AH(E),BH(E),CH(E),DH(E),EH(E))

ラックマウントキット  
(RoHS対応)  
(GQ-AU7685) ¥40,950(税込)

システム装置  
(タワータイプ,5U)  
(TS20 AH(E),BH(E),CH(E),DH(E))

●H A 8 0 0 0 / T S 2 0 のラックキャビネットへ搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのセットモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)  
●既設のH A 8 0 0 0 / T S 2 0 タワータイプシステム装置をラックキャビネットへ搭載の場合は、ラックマウントキット及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。

システム装置  
(タワータイプ,5U)  
(TS20 AH(E),BH(E),CH(E),DH(E))

システム装置  
(タワータイプ,1U)  
(RS110 AH(E),BH(E),CH(E))

システム装置  
(タワータイプ,1U)  
(RS210 AH(E),BH(E))

システム装置  
(タワータイプ,2U)  
(RS220 AH(E),BH(E),DH(E))

システム装置  
(タワータイプ,4U)  
(RS440 AH(E),BH(E))

ラック搭載トレイ  
(2U,RoHS対応)  
(GH-AU7A11) ¥29,400(税込)

その他の機器

・搭載可能機器等の詳細は、[(3)タワー型]外関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様]参照願います。

USB FDD搭載用簡易トレイ  
(RoHS対応)  
(GQ-AU7A81) ¥9,450(税込)

USB フロッピーディスクドライブ  
(3.5型(1.44MB/720KB),RoHS対応)  
(GQ-UF8001) ¥10,500(税込)

コンセントボックスユニット  
(AC100V,6口,ブレーキスイッチ付き,RoHS対応)  
(GH-AG7107) ¥21,000(税込)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。  
・定格電流は、15A以内

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)  
静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                              |                            |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                       | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E)<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

コンソール切替ユニットセット  
(48" 用, 2U, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-SAT7045S) \130,200(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット(GH-AU7622)、キーボード/マウス収納ユニット(GH-RKT003)を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

\*1 RS440 AH(E),BH(E)ケーブル接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用します。

キーボード(PS2)  
(109キー配列標準フルサイズ小型キーボード、白色)  
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されます。

マウス(PS2)  
(オプティカル、白色)  
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

選択

- ・16Uラック時のみ選択可

液晶ディスプレイ装置

- ・[2.1 ディスプレイ装置]に 記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ収納ユニット  
(3U, RoHS対応)  
(GQ-RL7503) \52,500(税込)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、12U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ装置  
(17型, RoHS対応)  
(GQ-DT7170) \42,000(税込)

コンソール切替ユニット  
(48" 用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7045) \105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)[最大接続可能な装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

\*1 RS440 AH(E),BH(E)ケーブル接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用します。

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

コンソール切替ユニットセット  
〔8インチ用, 2U, 黒筐体, RoHS対応〕  
(GH-SAT7085S) \151,200(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7003)及びA/Cアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
〔3m, RoHS対応〕  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード (PS2)  
〔109キー配列標準フルサイズ小型キーボード、白色〕  
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されます。

マウス (PS2)  
〔オプティカルマウス、白色〕  
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
〔3m, RoHS対応〕  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

選択

- ・16Uラック時のみ選択可

液晶ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に 記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ収納ユニット  
〔3U, RoHS対応〕  
(GQ-RL7503) \52,500(税込)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、24U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ装置  
〔17型, RoHS対応〕  
(GQ-DT7170) \42,000(税込)

コンソール切替ユニット  
〔8インチ用, 1U, 黒筐体, RoHS対応〕  
(GH-AT7085) \126,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)  
〔最大接続可能なシステム装置台数は64台です。〕
- ・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用します。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続については、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
〔3m, RoHS対応〕  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

\*1 RS440 AH(E), BH(E), CH(E)接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用願います。

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづく



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

## ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット  
(48" 10用コンソール切替ユニット付き,  
1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-SRLK7240) \470,400(税込)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが  
一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の  
システム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願  
います。(4ポート用コンソール切替ユニットの  
電源はDCケーブルにてディスプレイ/キー  
ボードユニットより供給されます。)

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

マウス

(48"タイプ)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット  
(48" 10用,1U,RoHS対応)  
(GH-AU7622) \16,800(税込)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替  
ユニットを搭載する必要があります。
- ・コンソール切替ユニット(48" 10用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(48" 10用,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7045) \105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の  
システム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(1U-7は1台のみ  
接続可能)(最大接続可能なシステム装置台数は7台です。)
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット  
(88" 10用コンソール切替ユニット付き,  
1U,RoHS対応)  
(GQ-RLK7241) \491,400(税込)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが  
一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台の  
システム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願  
います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

(48"タイプ)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット  
(88" 10用,1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7085) \126,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台の  
システム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(1U-7は8台まで  
接続可能)(最大接続可能なシステム装置台数は64台です。)
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願  
います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願  
います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願  
います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願  
います。

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

## ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット  
(コンソール切替ユニットなし、  
1U, RoHS対応)  
(GQ-RLK7240) \365,400(税込)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

インターフェースケーブル(PS/2)  
(2.0m)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

[コンソール切替ユニット  
(4ポート, GQ-AT7045)を  
ディスプレイ/キーボード  
ユニットの背面に接続  
の場合の構成です。]

コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GQ-AT7045) \105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス  
(4ボタン)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS/2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス  
(4ボタン)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS/2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット  
(4ポート用, 1U, RoHS対応)  
(GH-AU7622) \16,800(税込)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。
- ・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GQ-AT7045) \105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS/2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E), BH(E)に接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願います。

\*1 RS440 AH(E), BH(E)に接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GQ-LUB7113)」を使用願います。

| 適応機種                                 |                               |                        |                 |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| TS10                                 | TS20                          | RS110                  | RS210           | RS440                  |
| AH(E), BH(E),<br>CH(E), DH(E), EH(E) | AH(E), BH(E),<br>CH(E), DH(E) | AH(E),<br>BH(E), CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E), DH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー  
拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

つづき

【コンソール切替ユニット  
(4ポート,GQ-AT7045)を  
ディスプレイ/キーボードユニット  
の背面に搭載しない場合の構成です。】

コンソールユニットラックマウントキット  
(4ポート用,1U,RoHS対応)  
(GH-AU7622) ¥16,800(税込)

・コンソール切替ユニットを搭載する必要があります。  
コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(4ポート用,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7045) ¥105,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の  
システム装置で共用する場合に搭載します。  
・カスケード接続時はマスター側となります。  
・必ず添付のA/Cアダプタを接続して使用願  
います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス  
(4ポート)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時

コンソール切替ユニット  
(4ポート用,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7045) ¥105,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の  
システム装置で共用する場合に搭載します。  
・カスケード接続時はスレーブ側となります。  
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ  
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]  
・必ず添付のA/Cアダプタを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

同時

コンソール切替ユニット  
(8ポート用,1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7085) ¥126,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台の  
システム装置で共用する場合に、搭載します。  
・カスケード接続時はマスター側となります。  
・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス  
(4ポート)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(17型)  
(7ポート)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時

コンソール切替ユニット  
(8ポート用,1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GQ-AT7085) ¥126,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを3~64台の  
システム装置で共用する場合に搭載します。  
・カスケード接続時はスレーブ側となります。  
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで  
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]  
・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GQ-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)対応接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル」(GQ-LUB7113)を使用願  
います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E)対応接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル」(GQ-LUB7113)を使用願  
います。

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット  
(48"→用コンソール切替ユニット付き,  
1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GH-SRLK7230) **完売しました。**

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のA/Cアダプタ及びA/Cケーブルを接続して使用願います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ボタン,PS2マウスインターフェイス)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット  
(48"→用,1U,RoHS対応)  
(GH-AU7622) \16,800(税込)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載するの必要があります。
- ・コンソール切替ユニット(48"→用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(48"→用,黒筐体,RoHS対応)  
(GH-AT7045) \105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(グループは1台のみ接続可能)(最大接続可能なシステム装置台数は7台です。)
- ・必ず添付のA/Cアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット  
(88"→用コンソール切替ユニット付き,  
1U,RoHS対応)  
(GH-RLK7231) **完売しました。**

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用願います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード,87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ボタン,PS2マウスインターフェイス)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット  
(88"→用,1U,黒筐体,RoHS対応)  
(GH-AT7085) \126,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(グループは8台まで接続可能)(最大接続可能なシステム装置台数は64台です。)
- ・必ず添付のA/Cケーブルを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m,RoHS対応)  
(GH-LVK7113) \6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E),BH(E),EH(E)接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用願います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E),EH(E)接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用願います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E),EH(E)接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用願います。

\*1 RS440 AH(E),BH(E),EH(E)接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル(GH-LUB7113)」を使用願います。

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット  
(3ポータル切替ユニットなし,  
1U, RoHS対応)  
(GH-RLK7230) **廃止しました**

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

選択

同時

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ボタン, PS2マウス/キーボード)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ  
(RS440  
AH(E), BH(E)を除外)

・表記の価格は、希望小売価格です。

[コンソール切替ユニット  
(4ポート, GH-AT7045) を  
ディスプレイ/キーボード  
ユニットの背面に搭載  
の場合の構成です。]

コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7045) ¥105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ボタン, PS2マウス/キーボード)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

システム装置へ

\*1 RS440 AH(E), BH(E)を除外接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル」(GH-LUB7113)を使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット  
(4ポート用, 1U, RoHS対応)  
(GH-AU7622) ¥16,800(税込)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。
- ・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7045) ¥105,000(税込)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

\*1 RS440 AH(E), BH(E)を除外接続時は、「USB KB/マウス/CRTケーブル」(GH-LUB7113)を使用願います。

つづく

<システム装置および  
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

つづき

【コンソール切替ユニット  
(4ポート, GH-AT7045) を  
ディスプレイ/キーボードユニット  
の背面に搭載しない場合の構成です。】

コンソールユニットラックマウントキット  
(4ポート用, 1U, RoHS対応)  
(GH-AU7622) ¥16,800(税込)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。  
コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7045) ¥105,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング  
デバイスを2~4台のシステム装置で共用する  
場合に搭載します。  
・カスケード接続時はマスター側となります。  
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願  
います。

同時に  
PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ポート, PS2マウス/ジョイスティック)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時に  
コンソール切替ユニット  
(4ポート用, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7045) ¥105,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを  
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。  
・カスケード接続時はスレーブ側となります。  
・カスケード接続は2段階まで可能です。(ループは1台のみ  
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]  
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E), BH(E)対応接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル」(GH-LUB7113)を使用願  
います。

同時に  
コンソール切替ユニット  
(8ポート用, 1U, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7085) ¥126,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイ  
スを2~6台のシステム装置で共用する場合に、  
搭載します。  
・カスケード接続時はマスター側となります。  
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願  
います。

同時に  
PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード  
(日本語キーボード, 87キー)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス  
(3ポート, PS2マウス/ジョイスティック)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置  
(15型)  
(7ポート型)形名なし

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時に  
コンソール切替ユニット  
(8ポート用, 1U, 黒筐体, RoHS対応)  
(GH-AT7085) ¥126,000(税込)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを  
9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。  
・カスケード接続時はスレーブ側となります。  
・カスケード接続は2段階まで可能です。(ループは8台まで  
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]  
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願  
います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル \*1  
(3m, RoHS対応)  
(GH-LVK7113) ¥6,300(税込)

・接続のシステム装置台数分必要です。

\*1 RS440 AH(E), BH(E)対応接続時は、「USB KB/  
マウス/CRTケーブル」(GH-LUB7113)を使用願  
います。

・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)  
静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                                                                                              |                                                                                |                                                             |                                          |                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| TS10                                                                                              | TS20                                                                           | RS110                                                       | RS210                                    | RS220                                                       | RS440                                    |
| AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> ,EH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,CH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> |

・表記の価格は、希望小売価格です。

HUB収納ユニット  
(1U,RoHS対応)  
(GH-RH7101) ¥16,800(税込)

スイッチングHUB  
(10Mbps/100Mbps/1000Mbps[1000BASE-T],  
24\* -T,1U,RoHS対応)  
(GH-BH7724) ¥417,900(税込)

HUB収納ユニット  
(RoHS対応)  
(GH-RH7204) ¥16,800(税込)

スイッチングHUB  
(10Mbps/100Mbps,8\* -T,1U,RoHS対応)  
(GH-BH75002) ¥28,350(税込)

Ventilation duct(1500)  
(1U)  
(GV-RF9LB1R)

ロードバランサ BIG-IP 1500  
(SSL100TPS,1U)  
(GVOLB151-x0NNNN1)

ラックマウントキット  
・エントリーディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリーディスクアレイ装置(BR20(BR201))  
(2U)  
・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

ラックマウントキット  
・エントリーストレージに標準添付。

エントリーストレージ(BR50)  
(4U)  
・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

ラックマウントキット  
・エントリーディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリーディスクアレイ装置(BR1600)(基本筐体)  
(4U)  
・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

ラックマウントキット  
・エントリーディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリーディスクアレイ装置(BR1600)(拡張筐体)  
(3U)  
・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

ディスクアレイサブシステム  
(Hitachi AMS/WMS/SMS/USP V/USP VM/TMSシリ-ズ)  
・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

## ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)  
静音化ラックキャビネット(38U)

リムーバブルデバイスユニットセット  
(拡張ストレージ・43A・I(5型),4U,RoHS対応)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

リムーバブルデバイスユニットセット (2台目増設用)  
(拡張ストレージ・43A・I(5型),RoHS対応)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

バックアップキャビネットセット  
(拡張ストレージ・43A・I(5型),4U,RoHS対応)


・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

バックアップキャビネットセット (2台目増設用)  
(拡張ストレージ・43A・I(5型),RoHS対応)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

・2台目増設用のセットは、1台目セットの  
ラック搭載ユニット上に搭載となります。  
(下図参照)

### <ラックキャビネット>



| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS440                 |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) |

#### <ご注意>

システム装置へのリムーバブルデバイスユニットセット  
接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。  
詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

リムーバブルデバイスユニットセットへのデバ  
イス搭載は、[2.5 外付け装置] 参照願います。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

#### <ご注意>

システム装置へのバックアップキャビネットセット  
接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。  
詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

バックアップキャビネットセットへのデバイス  
搭載は、[2.5 外付け装置] 参照願います。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

DATA72チェンジャー  
(DAT72(非/圧縮:36/72GB),1U,10連装,RoHS対応)  
(GQ-SGVxxx-DAT7210/GH-SGVxx-DAT7210)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOオートローダー  
(LTO Ultrium3,1U,8連装,RoHS対応)  
(GQ-SGVxxx-L108RG)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置  
(LTO Ultrium4,2U,RoHS対応)  
(GQ-SGVxxx-L124RJ/GH-SGVxx-L124RJ)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置  
(LTO Ultrium3,2U,RoHS対応)  
(GQ-SGVxxx-L124RG)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置  
(LTO Ultrium4,8U,RoHS対応)  
(GV-FT1L248RJ)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置  
(LTO Ultrium3,8U,RoHS対応)  
(GV-FT1L500BM30EA)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置  
(LTO Ultrium4,8U,RoHS対応)  
(GV-FT1L500BM30H)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ  
(サポートモデルは、  
[2.5 外付け装置]  
をご参照下さい。)



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編


ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

| 対応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。

### 【おまかせ安心モデル(3年)接続用】



### 【トライアルモデル/標準モデル接続用】



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                              |                             |                       |                 |                       |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| TS10                              | TS20                        | RS110                 | RS210           | RS220                 | RS440           |
| AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E),CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E),DH(E) | AH(E),<br>BH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。



<ご注意>

- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。但し、UPS I/F拡張ボード搭載時は、UPS拡張ユニットのカスケード接続は出来ません。(UPS拡張ユニット接続には、UPS I/F拡張ボードを必要とします。)
- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット使用の場合、PowerChuteが必要です。
- PowerChuteは、1つのパッケージで1台のUPSから、UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
- UPS拡張ユニット使用の場合、必要なUPS接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」-1です。(カスケード接続時も含む)(システム装置とUPS拡張ユニットのAdvanced Port間の接続は、PowerChuteに添付のUPS接続ケーブルに限定します。)

※UPSへ接続するシステム装置台数毎のUPS I/F拡張ボード、UPS拡張ユニット及びUPS接続ケーブルの最低必要数は下記の通りです。(UPS接続ケーブル本数については、PowerChuteに付属の1本を除いた本数を示しています。)

UPS I/F拡張ボード/UPS拡張ユニット混在搭載時


| 接続システム装置台数   | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| UPS I/F拡張ボード | —  | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚  |
| UPS拡張ユニット    | —  | —  | —  | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台  |
| UPS接続ケーブル本数  | 0本 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 | 9本  |

UPS拡張ユニット1台接続及びUPS拡張ユニットカスケード接続時

| 接続システム装置台数  | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 | 11台 | 12台 | 13台 | 14台 | 15台 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| UPS拡張ユニット   | —  | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台  | 2台  | 2台  | 2台  | 2台  | 2台  |
| UPS接続ケーブル本数 | 0本 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 6本 | 7本 | 8本 | 9本  | 10本 | 11本 | 12本 | 13本 | 14本 |

<注意>

UPSへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量(W)は、UPSの容量(W値)を超えないよう台数設定願います。



\*2:<PowerChute Business Edition(GHS-VSUUP85)について>

- ・無停電電源装置(GH-SBUR7216x/GH-SBUR7132x)対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル(1.8m)が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパスワードが必要です。(17文字/半角英数字)
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
- ・[UPS接続ケーブル(GH-LU7101/GH-LU7201)は使用出来ません。]
- ・Windows Server 2008/Windows Server 2003及びWindows Server 2003 x64 Editions対応品(v8.0)です。

#### UPSラック搭載用金具について

UPSをラックに搭載しない状態で出荷された場合、機器標準添付金具としてラック用UPS金具(日立製)と他社ラック用UPS金具(APC社製)の2種類の金具が添付されます。  
ラックと同時に購入頂き、工場よりラック搭載出荷する場合には、ラック用UPS金具(日立製)を用いて搭載出荷するため、他社ラック用UPS金具(APC社製)は添付致しませんのでご注意ください。

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリー  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)  
静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                                      |                                     |                                |                          |                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| TS10<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E),EH(E) | TS20<br>AH(E),BH(E),<br>CH(E),DH(E) | RS110<br>AH(E),<br>BH(E),CH(E) | RS210<br>AH(E),<br>BH(E) | RS220<br>AH(E),<br>BH(E),DH(E) |
| RS440<br>AH(E),<br>BH(E)                  |                                     |                                |                          |                                |

・表記の価格は、希望小売価格です。

## 【トライアルモデル/おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル接続用】



<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)  
ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

無停電電源装置ラックマウントキット  
(RoHS対応)  
(GV-BU1RKHAN) ¥24,150(税込)

・無停電電源装置(GV-SBU1211N)搭載時は2式。  
無停電電源装置(GV-SBU1401N)搭載時は4式必要です。

選択

無停電電源装置  
(AC200V, 2100VA/2100W, RoHS対応, 4U)  
(GV-SBU1211N) ¥471,450(税込)

・入力プラグ(L6-30P) [電源ケーブル付(3.0m)],  
出力コンセント(IEC60320-C19x2)

無停電電源装置  
(AC200V, 4000VA/4000W, RoHS対応, 8U)  
(GV-SBU1401N) ¥1,182,300(税込)

・入力プラグ(L6-30P) [電源ケーブル付(3.0m)],  
出力コンセント(IEC60320-C19x2, L6-30Rx2)

選択

電源ケーブル抜け防止金具  
(RoHS対応)  
(GV-AU1PKT) ¥16,800(税込)

・ラック横置き搭載時は、本マウントが必要。  
・ラック横置き搭載時は、操作上2U必要となります。  
(2Uにコンセントプラグ(GV-AG1206)を左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット  
(ラック横置き搭載固定用金具, RoHS対応)  
(GG-AU9PDU8KT) ¥16,800(税込)

・ラック横置き搭載時は、本マウントが必要。  
・ラック背面を1U占有します。

-----はAC200Vタイプを示します

| 適応機種                                 |                               |                        |                 |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| TS10                                 | TS20                          | RS110                  | RS210           | RS440                  |
| AH(E), BH(E),<br>CH(E), DH(E), EH(E) | AH(E), BH(E),<br>CH(E), DH(E) | AH(E),<br>BH(E), CH(E) | AH(E),<br>BH(E) | AH(E),<br>BH(E), DH(E) |

・表記の価格は、希望小売価格です。

UPS接続ケーブル  
(3.0m)  
(ワット形状なし)

・PowerMonitorHに標準添付されます。

システム装置へ  
[RS440  
AH(E), BH(E) (AC200V)]

UPS接続ケーブル  
(3.0m)  
(ワット形状なし)

・PowerMonitorHに標準添付されます。

システム装置へ  
[RS440  
AH(E), BH(E) (AC200V)]

電源ケーブル  
(AC200V, 4.0m, RoHS対応)  
(GV-LG1040N) ¥9,450(税込)

・コンセントプラグマウント(GV-AG1206)使用時は必ず必要です。  
・IEC60320-C19/C20

コンセントボックスユニット  
(AC200V, 6口, プレーンタイプ付き, RoHS対応)  
(GV-AG1206) ¥42,000(税込)

・インレット(IEC60320-C20), 791111(IEC60320-C13x4,  
IEC60320-C19x2)  
・RS440 AH(E), BH(E) (AC200V)等と無停電電源装置  
(GV-SBU1211N又はGV-SBU1401N)接続時に中継します。  
[無停電電源装置への接続のみがポートします。(顧客  
電源設備への接続は未対応です。)]  
・ラック横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに  
左右2台搭載可)又、縦置き搭載はラック背面の1Uを12U  
分使用します。(最上段1U/最下段1Uは搭載不可)  
・定格電流は、16A以内

システム装置へ  
[RS440  
AH(E), BH(E) (AC200V)]

コンセントボックスユニット  
(AC200V, 4口, RoHS対応)  
(GG-AG9PDU200V4) ¥42,000(税込)

・入力プラグ(L6-30P) [電源ケーブル付(4.4m)], 791111  
(IEC60320-C13x4)  
・RS440 AH(AC200V)等と無停電電源装置(GV-SBU1401N)  
接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接  
顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)  
・ラック背面に縦置き搭載します。ラック背面の1Uを11U分  
使用します。  
・定格電流は、24A以内

システム装置へ  
[RS440  
AH(E), BH(E) (AC200V)]

<システム装置および  
内蔵オプション編>から  
・プロセッサ・メモリ  
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から  
・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

静音化ラックキャビネット(38U)

| 適応機種                                                                                              |                                                                                |                                                             |                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| TS10                                                                                              | TS20                                                                           | RS110                                                       | RS210                                    | RS440                                    |
| AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> ,EH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,BH <sub>(E)</sub> ,<br>CH <sub>(E)</sub> ,DH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> ,CH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> | AH <sub>(E)</sub> ,<br>BH <sub>(E)</sub> |

・表記の価格は、希望小売価格です。

同時

ディスプレイサブシステム/BR50接続カード  
(ディスプレイ/ファクト, RoHS対応)  
(GV-BU1DFEN) \68,250(税込)

選択

ディスプレイサブシステム/BR50接続ケーブル  
(6.0m, RoHS対応)  
(GV-BU1CDBJN) \21,000(税込)

BR50/  
ディスプレイサブシステムへ

UPS接続ケーブル  
(6.0m, RoHS対応)  
(オプション形名なし)

無停電電源装置  
(GV-SBU1211N/GV-SBU1401N)へ

・ディスプレイサブシステム/BR50接続カードに標準添付されます。  
・ケーブル/ケーブル構成に使用します。

PowerMonitorH (\*1)  
(WindowsServer2003対応版, RoHS対応)  
(GHS-VSUUP92) \42,000(税込)

\*1: <PowerMonitorH(GHS-VSUUP92)について>  
・無停電電源装置 (GV-SBU1211N/GV-SBU1401N) 対応の管理ソフトです。  
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル (3.0m) が標準添付されます。  
・WindowsServer2003対応品です。(WindowsServer2008非対応)

PowerMonitorH (\*2)  
(WindowsServer2008対応版, RoHS対応)  
(GHS-VSUUP94) \42,000(税込)

\*2: <PowerMonitorH(GHS-VSUUP94)について>  
・無停電電源装置 (GV-SBU1211N/GV-SBU1401N) 対応の管理ソフトです。  
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル (3.0m) が標準添付されます。  
・WindowsServer2008対応品です。(WindowsServer2003非対応)

PowerMonitorHクライアント (\*3)  
(WindowsServer2003対応版, RoHS対応)  
(GHS-VSUUP93) \52,500(税込)

\*3: <PowerMonitorHクライアント(GHS-VSUUP93)について>  
・無停電電源装置 (GV-SBU1211N/GV-SBU1401N) 対応の管理ソフトです。  
・10台/1台のUPSに接続のコンピュータ群に対して、10台/1台使用可能  
・WindowsServer2003対応品です。(WindowsServer2008非対応)

PowerMonitorHクライアント (\*4)  
(WindowsServer2008対応版, RoHS対応)  
(GHS-VSUUP95) \52,500(税込)

\*4: <PowerMonitorHクライアント(GHS-VSUUP95)について>  
・無停電電源装置 (GV-SBU1211N/GV-SBU1401N) 対応の管理ソフトです。  
・10台/1台のUPSに接続のコンピュータ群に対して、10台/1台使用可能  
・WindowsServer2008対応品です。(WindowsServer2003非対応)