

1.3 HA8000/RS110

(1) HA8000/RS110 AH, BH, CHエンハンスモデル




HA8000/RS110 AH, BH, CH エンハンスモデル
(筐体色：黒)

HA8000/RS110 AH, BH, CHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名			RS110 AHエンハンスモデル RAID (シリアル ATA II) モデル	RS110 BHエンハンスモデル RAID 1 (シリアル ATA II) モデル	RS110 CHエンハンスモデル ディスク (シリアル ATA II) モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]		
CPU (周波数)			Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180(2GHz), Intel®Xeon®7 デッサ- E3110(3GHz), Intel®Xeon®7 デッサ- E3120(3.16GHz), Intel®Xeon®7 デッサ- X3360(2.83GHz)		
			最小1/最大1(Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180:2, Intel®Xeon®7 デッサ- E3110/E3120:2, Intel®Xeon®7 デッサ- X3360:4)		
			Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®7 デッサ- E3110/E3120:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®7 デッサ- X3360:データ 4x32KB+命令 4x32KB		
キャッシュメモリー			Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180:1MB, Intel®Xeon®7 デッサ- E3110/E3120:6MB, Intel®Xeon®7 デッサ- X3360:2x6MB		
			Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180:1MB, Intel®Xeon®7 デッサ- E3110/E3120:6MB, Intel®Xeon®7 デッサ- X3360:2x6MB		
チップセット			Intel 社製 3200		
システムバス (FSB) 周波数			Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180:800MHz, Intel®Xeon®7 デッサ- E3110/E3120:1333MHz, Intel®Xeon®7 デッサ- X3360:1333MHz		
メインメモリー	容量		最小:512MB/最大:8GB		
	スロット数		4		
	サポートメモリー容量		512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)		
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM		
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オンボード/PCI]		
	VRAM		32MB		
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *8	RAID 0	2TB(1TBx2)	—	—
		RAID 5	2TB(1TBx3)	—	—
		ディスク	—	1TB(RAID 1:1TBx2)	2TB(1TBx2)
	サポート HDD 容量		160GB, 250GB, 500GB, 1TB		
	インタフェース		シリアル ATA II / 300		
	回転数		7200r/min		
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS [PCI 拡張カード/PCI Express<x8>]	オンボード	—
	インタフェース		シリアル ATA II / 300	シリアル ATA II / 300	—
	チャネル数		3チャネル(HDD1台/チャネル)	2チャネル(HDD1台/チャネル)	—
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	—	—
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, JBOD	RAID 1	—
ハードディスク コントローラ	コントローラ		—	—	オンボード
	インタフェース		—	—	シリアル ATA II / 300
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1 ドライブ (オプション)		
CD-ROM			薄型, 24 倍速 (IDE)x1 ドライブ (オプション)		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (IDE)x1 ドライブ (オプション)		
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		3[ネットワーク対応/ホットスワップ対応] (ホットスワップは RAID1 時のみ)	2[2.5インチ HDD にて占有] [ネットワーク未対応/ホットスワップ未対応]	2[1.8インチ HDD にて占有]
	5 型ベイ (薄型)		1(CD-ROM または DVD-ROM で 1.8インチ占有)		
	FDD 専用		—		
PCI スロット			PCI Express<x8>(LowProfile)x1 [RAID 拡張カードで占有], PCI Express<x1>(LowProfile)x1	PCI Express<x8>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>(LowProfile)x1 または 32bit/33MHz(5Vキ-)x1 (オプション)	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ) ミニ DIN6ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ) ミニ DIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オンボード x1, フロント x2, リア x2] *3		
			Intel 社製 82573Lx1+82566DCx1[オンボード/PCI]		
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)		
外形寸法			485(W)x713(D)x44(H)mm[突起物含む], 430(W)x579(D)x44(H)mm[取付金具含まず]		
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 16.0kg(16.4kg)	約 15.4kg(15.7kg)	約 14.8kg(15.7kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)		
	冗長化電源		—		
冗長 FAN			—		
運用時消費電力 *9			252W	227W	227W
消費電力 [最大値]			335W	300W	300W
消費電流 [最大値]			3.8A	3.4A	3.4A
省エネ法に基づく表示	区分		f	f	f
	エネルギー消費効率		0.0058	0.0054	0.0050
VCCI 基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *7		
RoHS 指令			対応(オプションは「4 章オプション一覧」参照)		
インストール OS			Windows Server 2008 Standard 日本語版(SCAL 付) *10/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SCAL 付)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(SCAL 付) *6		
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[「管理ツール」], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager[RS110AH, BH 対応 ディスケット管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows)		
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2))インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
- *7: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- *8: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- *9: 通常使用時の目安の値です。
- *10: Intel®Pentium®Desktop 7 デッサ- E2180(2GHz)は、Windows Server 2008 Hyper-V 機能未サポート。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置【トライアルモデル】セットモデル

① HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1523DMQ	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950

② HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	320GB フレイ 160GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11AH-1523DMQ	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950

③ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA II) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	160GB フレイ 160GB×2:RAID1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	512MB 512MB×1:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1412DMQ	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392

④ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA II) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	160GB フレイ 160GB×2:RAID1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	512MB 512MB×1:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11BH-1412DMQ	¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*6: RAIDレベルはRAID1固定です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177 ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11AH-A6NNNMT	\681,450 (税抜) \649,000	\1,785 (税抜) \1,700	\1,339 (税抜) \1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11AH-A7NNNMT	\609,000 (税抜) \580,000	\1,304 (税抜) \1,242	\980 (税抜) \933
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11AH-A5NNNMT	\598,500 (税抜) \570,000	\1,234 (税抜) \1,175	\927 (税抜) \883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11AH-A4NNNMT	\588,000 (税抜) \560,000	\1,163 (税抜) \1,108	\875 (税抜) \833

② HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177 ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A6NNNME	\439,950 (税抜) \419,000	\1,785 (税抜) \1,700	\1,339 (税抜) \1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11AH-A7NNNME	\367,500 (税抜) \350,000	\1,304 (税抜) \1,242	\980 (税抜) \933
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11AH-A5NNNME	\357,000 (税抜) \340,000	\1,234 (税抜) \1,175	\927 (税抜) \883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11AH-A4NNNME	\346,500 (税抜) \330,000	\1,163 (税抜) \1,108	\875 (税抜) \833

③ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177 ATA II 1/F	500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 3177 ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A626DMD	¥536,550 (税抜) ¥511,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A6NNNMD	¥439,950 (税抜) ¥419,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 3177 ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A726DMD	¥464,100 (税抜) ¥442,000	¥1,943 (税抜) ¥1,850	¥1,462 (税抜) ¥1,392
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A7NNNMD	¥367,500 (税抜) ¥350,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 3177 ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A526DMD	¥453,600 (税抜) ¥432,000	¥1,872 (税抜) ¥1,783	¥1,409 (税抜) ¥1,342
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A5NNNMD	¥357,000 (税抜) ¥340,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) 3177 ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A426DMD	¥443,100 (税抜) ¥422,000	¥1,803 (税抜) ¥1,717	¥1,357 (税抜) ¥1,292
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A4NNNMD	¥346,500 (税抜) ¥330,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A626DMA	¥536,550 (税抜) ¥511,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A6NNNMA	¥439,950 (税抜) ¥419,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A726DMA	¥464,100 (税抜) ¥442,000	¥1,943 (税抜) ¥1,850	¥1,462 (税抜) ¥1,392
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A7NNNMA	¥367,500 (税抜) ¥350,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A526DMA	¥453,600 (税抜) ¥432,000	¥1,872 (税抜) ¥1,783	¥1,409 (税抜) ¥1,342
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A5NNNMA	¥357,000 (税抜) ¥340,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-A426DMA	¥443,100 (税抜) ¥422,000	¥1,803 (税抜) ¥1,717	¥1,357 (税抜) ¥1,292
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-A4NNNMA	¥346,500 (税抜) ¥330,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

⑤ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR11AH-A6NNNMO	¥418,950 (税抜) ¥399,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11AH-A7NNNMO	¥346,500 (税抜) ¥330,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11AH-A5NNNMO	¥336,000 (税抜) ¥320,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11AH-A4NNNMO	¥325,500 (税抜) ¥310,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

各モデル共通仕様

標準搭載品 1000BASE-Tx2
標準添付品 JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア ATAII I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11BH-A6NNNMT	¥665,700 (税抜) ¥634,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11BH-A7NNNMT	¥593,250 (税抜) ¥565,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11BH-A5NNNMT	¥582,750 (税抜) ¥555,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11BH-A4NNNMT	¥572,250 (税抜) ¥545,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑦ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア ATAII I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A6NNNME	¥424,200 (税抜) ¥404,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11BH-A7NNNME	¥351,750 (税抜) ¥335,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11BH-A5NNNME	¥341,250 (税抜) ¥325,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11BH-A4NNNME	¥330,750 (税抜) ¥315,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑧ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア ATA II I/F 2チャネル	250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A625DMD	¥502,950 (税抜) ¥479,000	¥2,144 (税抜) ¥2,042	¥1,610 (税抜) ¥1,533
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A6NNNMD	¥424,200 (税抜) ¥404,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A725DMD	¥430,500 (税抜) ¥410,000	¥1,662 (税抜) ¥1,583	¥1,252 (税抜) ¥1,192
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A7NNNMD	¥351,750 (税抜) ¥335,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A525DMD	¥410,550 (税抜) ¥391,000	¥1,531 (税抜) ¥1,458	¥1,147 (税抜) ¥1,092
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A5NNNMD	¥341,250 (税抜) ¥325,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A425DMD	¥401,100 (税抜) ¥382,000	¥1,470 (税抜) ¥1,400	¥1,103 (税抜) ¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A4NNNMD	¥330,750 (税抜) ¥315,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: RAID レベルは RAID1 固定です。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア RAID I/F 2チャネル	250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A625DMA	¥502,950 (税抜) ¥479,000	¥2,144 (税抜) ¥2,042	¥1,610 (税抜) ¥1,533
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A6NNNMA	¥424,200 (税抜) ¥404,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A725DMA	¥430,500 (税抜) ¥410,000	¥1,662 (税抜) ¥1,583	¥1,252 (税抜) ¥1,192
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A7NNNMA	¥351,750 (税抜) ¥335,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A525DMA	¥410,550 (税抜) ¥391,000	¥1,531 (税抜) ¥1,458	¥1,147 (税抜) ¥1,092
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A5NNNMA	¥341,250 (税抜) ¥325,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-A425DMA	¥401,100 (税抜) ¥382,000	¥1,470 (税抜) ¥1,400	¥1,103 (税抜) ¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-A4NNNMA	¥330,750 (税抜) ¥315,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑩ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア RAID I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR11BH-A6NNNMO	¥403,200 (税抜) ¥384,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11BH-A7NNNMO	¥330,750 (税抜) ¥315,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11BH-A5NNNMO	¥320,250 (税抜) ¥305,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11BH-A4NNNMO	¥309,750 (税抜) ¥295,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*6: RAID レベルは RAID1 固定です。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11CH-A6NNNMT	¥653,100 (税抜) ¥622,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-A7NNNMT	¥580,650 (税抜) ¥553,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-A5NNNMT	¥570,150 (税抜) ¥543,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11CH-A4NNNMT	¥559,650 (税抜) ¥533,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑫ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A6NNNME	¥411,600 (税抜) ¥392,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-A7NNNME	¥339,150 (税抜) ¥323,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-A5NNNME	¥328,650 (税抜) ¥313,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11CH-A4NNNME	¥318,150 (税抜) ¥303,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑬ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード* シリアル ATA II 1/F	250GB シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A624DMD	¥472,500 (税抜) ¥450,000	¥2,021 (税抜) ¥1,925	¥1,514 (税抜) ¥1,442
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A6NNNMD	¥411,600 (税抜) ¥392,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A724DMD	¥400,050 (税抜) ¥381,000	¥1,540 (税抜) ¥1,467	¥1,155 (税抜) ¥1,100
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A7NNNMD	¥339,150 (税抜) ¥323,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A524DMD	¥381,150 (税抜) ¥363,000	¥1,409 (税抜) ¥1,342	¥1,058 (税抜) ¥1,008
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A5NNNMD	¥328,650 (税抜) ¥313,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-A424DMD	¥371,700 (税抜) ¥354,000	¥1,347 (税抜) ¥1,283	¥1,015 (税抜) ¥967
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A4NNNMD	¥318,150 (税抜) ¥303,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード* シリアルATA II I/F	250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CH-A624DMA	¥472,500 (税抜) ¥450,000	¥2,021 (税抜) ¥1,925	¥1,514 (税抜) ¥1,442
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A6NNNMA	¥411,600 (税抜) ¥392,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CH-A724DMA	¥400,050 (税抜) ¥381,000	¥1,540 (税抜) ¥1,467	¥1,155 (税抜) ¥1,100
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A7NNNMA	¥339,150 (税抜) ¥323,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CH-A524DMA	¥381,150 (税抜) ¥363,000	¥1,409 (税抜) ¥1,342	¥1,058 (税抜) ¥1,008
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A5NNNMA	¥328,650 (税抜) ¥313,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CH-A424DMA	¥371,700 (税抜) ¥354,000	¥1,347 (税抜) ¥1,283	¥1,015 (税抜) ¥967
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-A4NNNMA	¥318,150 (税抜) ¥303,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑮ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード* シリアルATA II I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR11CH-A6NNNMO	¥390,600 (税抜) ¥372,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-A7NNNMO	¥318,150 (税抜) ¥303,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-A5NNNMO	¥307,650 (税抜) ¥293,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11CH-A4NNNMO	¥297,150 (税抜) ¥283,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 317% ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11AH-16NNNMT	¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11AH-17NNNMT	¥504,000 (税抜) ¥480,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11AH-15NNNMT	¥493,500 (税抜) ¥470,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11AH-14NNNMT	¥483,000 (税抜) ¥460,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

② HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 317% ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-16NNNME	¥334,950 (税抜) ¥319,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11AH-17NNNME	¥262,500 (税抜) ¥250,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11AH-15NNNME	¥252,000 (税抜) ¥240,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11AH-14NNNME	¥241,500 (税抜) ¥230,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

③ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 317% ATA II 1/F	500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 317% ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1626DMD	¥431,550 (税抜) ¥411,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-16NNNMD	¥334,950 (税抜) ¥319,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 317% ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1726DMD	¥359,100 (税抜) ¥342,000	¥1,943 (税抜) ¥1,850	¥1,462 (税抜) ¥1,392
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-17NNNMD	¥262,500 (税抜) ¥250,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 317% ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1526DMD	¥348,600 (税抜) ¥332,000	¥1,872 (税抜) ¥1,783	¥1,409 (税抜) ¥1,342
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-15NNNMD	¥252,000 (税抜) ¥240,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		500GB 7レイ 250GB×3:RAID5 (*3) 317% ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1426DMD	¥338,100 (税抜) ¥322,000	¥1,803 (税抜) ¥1,717	¥1,357 (税抜) ¥1,292
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-14NNNMD	¥241,500 (税抜) ¥230,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1626DMA	¥431,550 (税抜) ¥411,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-16NNNMA	¥334,950 (税抜) ¥319,000	¥1,785 (税抜) ¥1,700	¥1,339 (税抜) ¥1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1726DMA	¥359,100 (税抜) ¥342,000	¥1,943 (税抜) ¥1,850	¥1,462 (税抜) ¥1,392
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-17NNNMA	¥262,500 (税抜) ¥250,000	¥1,304 (税抜) ¥1,242	¥980 (税抜) ¥933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1526DMA	¥348,600 (税抜) ¥332,000	¥1,872 (税抜) ¥1,783	¥1,409 (税抜) ¥1,342
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-15NNNMA	¥252,000 (税抜) ¥240,000	¥1,234 (税抜) ¥1,175	¥927 (税抜) ¥883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		500GB フレイ 250GB×3:RAID5 (*3) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AH-1426DMA	¥338,100 (税抜) ¥322,000	¥1,803 (税抜) ¥1,717	¥1,357 (税抜) ¥1,292
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11AH-14NNNMA	¥241,500 (税抜) ¥230,000	¥1,163 (税抜) ¥1,108	¥875 (税抜) ¥833

⑤ HA8000/RS110 (RS110 AHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR11AH-16NNNMO	\313,950 (税抜)\299,000	\1,785 (税抜)\1,700	\1,339 (税抜)\1,275
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11AH-17NNNMO	\241,500 (税抜)\230,000	\1,304 (税抜)\1,242	\980 (税抜)\933
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11AH-15NNNMO	\231,000 (税抜)\220,000	\1,234 (税抜)\1,175	\927 (税抜)\883
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11AH-14NNNMO	\220,500 (税抜)\210,000	\1,163 (税抜)\1,108	\875 (税抜)\833

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11BH-16NNNMT	¥560,700 (税抜) ¥534,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11BH-17NNNMT	¥488,250 (税抜) ¥465,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11BH-15NNNMT	¥477,750 (税抜) ¥455,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11BH-14NNNMT	¥467,250 (税抜) ¥445,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑦ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-16NNNME	¥319,200 (税抜) ¥304,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11BH-17NNNME	¥246,750 (税抜) ¥235,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU					GQPR11BH-15NNNME	¥236,250 (税抜) ¥225,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11BH-14NNNME	¥225,750 (税抜) ¥215,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑧ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6GB) ×1CPU	ソフト RAID ソフトウェア I/F 2チャネル	250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATAII:7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1625DMD	¥397,950 (税抜) ¥379,000	¥2,144 (税抜) ¥2,042	¥1,610 (税抜) ¥1,533	
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-16NNNMD	¥319,200 (税抜) ¥304,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158	
			250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATAII:7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1725DMD	¥325,500 (税抜) ¥310,000	¥1,662 (税抜) ¥1,583	¥1,252 (税抜) ¥1,192	
	Xeon E3120 (3.16GHz/6GB) ×1CPU		選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-17NNNMD	¥246,750 (税抜) ¥235,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817	
			Xeon E3110 (3GHz/6GB) ×1CPU	250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATAII:7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1525DMD	¥315,000 (税抜) ¥300,000	¥1,593 (税抜) ¥1,517	¥1,199 (税抜) ¥1,142
				選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-15NNNMD	¥236,250 (税抜) ¥225,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU			250GB フレイ 250GB×2:RAID1 (*6) ソフトウェア ATAII:7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1425DMD	¥304,500 (税抜) ¥290,000	¥1,523 (税抜) ¥1,450	¥1,147 (税抜) ¥1,092
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-14NNNMD	¥225,750 (税抜) ¥215,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*6: RAIDレベルはRAID1固定です。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	250GB フレイ 250GB×2:RA1D1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1625DMA	¥397,950 (税抜) ¥379,000	¥2,144 (税抜) ¥2,042	¥1,610 (税抜) ¥1,533
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-16NNNMA	¥319,200 (税抜) ¥304,000	¥1,619 (税抜) ¥1,542	¥1,216 (税抜) ¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RA1D1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1725DMA	¥325,500 (税抜) ¥310,000	¥1,662 (税抜) ¥1,583	¥1,252 (税抜) ¥1,192
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-17NNNMA	¥246,750 (税抜) ¥235,000	¥1,137 (税抜) ¥1,083	¥858 (税抜) ¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RA1D1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1525DMA	¥315,000 (税抜) ¥300,000	¥1,593 (税抜) ¥1,517	¥1,199 (税抜) ¥1,142
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-15NNNMA	¥236,250 (税抜) ¥225,000	¥1,068 (税抜) ¥1,017	¥805 (税抜) ¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB フレイ 250GB×2:RA1D1 (*6) シリアル ATA II :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11BH-1425DMA	¥304,500 (税抜) ¥290,000	¥1,523 (税抜) ¥1,450	¥1,147 (税抜) ¥1,092
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11BH-14NNNMA	¥225,750 (税抜) ¥215,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717

⑩ HA8000/RS110 (RS110 BHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATAII) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR11BH-16NNNMO	¥298,200 (税抜)¥284,000	¥1,619 (税抜)¥1,542	¥1,216 (税抜)¥1,158
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11BH-17NNNMO	¥225,750 (税抜)¥215,000	¥1,137 (税抜)¥1,083	¥858 (税抜)¥817
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11BH-15NNNMO	¥215,250 (税抜)¥205,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11BH-14NNNMO	¥204,750 (税抜)¥195,000	¥998 (税抜)¥950	¥753 (税抜)¥717

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*6: RAID レベルは RAID1 固定です。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR11CH-16NNNMT	¥548,100 (税抜) ¥522,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-17NNNMT	¥475,650 (税抜) ¥453,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-15NNNMT	¥465,150 (税抜) ¥443,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11CH-14NNNMT	¥454,650 (税抜) ¥433,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑫ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-16NNNME	¥306,600 (税抜) ¥292,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-17NNNME	¥234,150 (税抜) ¥223,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPR11CH-15NNNME	¥223,650 (税抜) ¥213,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPR11CH-14NNNME	¥213,150 (税抜) ¥203,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑬ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA II 1/F	250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1624DMD	¥367,500 (税抜) ¥350,000	¥2,021 (税抜) ¥1,925	¥1,514 (税抜) ¥1,442
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-16NNNMD	¥306,600 (税抜) ¥292,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1724DMD	¥295,050 (税抜) ¥281,000	¥1,540 (税抜) ¥1,467	¥1,155 (税抜) ¥1,100
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-17NNNMD	¥234,150 (税抜) ¥223,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1524DMD	¥284,550 (税抜) ¥271,000	¥1,470 (税抜) ¥1,400	¥1,103 (税抜) ¥1,050
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-15NNNMD	¥223,650 (税抜) ¥213,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II : 7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1424DMD	¥274,050 (税抜) ¥261,000	¥1,400 (税抜) ¥1,333	¥1,050 (税抜) ¥1,000
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-14NNNMD	¥213,150 (税抜) ¥203,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項]を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA II I/F	250GB シリアルATA II: 7200r/min	1GB 512MB×2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1624DMA	¥367,500 (税抜) ¥350,000	¥2,021 (税抜) ¥1,925	¥1,514 (税抜) ¥1,442
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-16NNNMA	¥306,600 (税抜) ¥292,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II: 7200r/min	1GB 512MB×2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1724DMA	¥295,050 (税抜) ¥281,000	¥1,540 (税抜) ¥1,467	¥1,155 (税抜) ¥1,100
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-17NNNMA	¥234,150 (税抜) ¥223,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II: 7200r/min	1GB 512MB×2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1524DMA	¥284,550 (税抜) ¥271,000	¥1,470 (税抜) ¥1,400	¥1,103 (税抜) ¥1,050
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-15NNNMA	¥223,650 (税抜) ¥213,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアルATA II: 7200r/min	1GB 512MB×2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CH-1424DMA	¥274,050 (税抜) ¥261,000	¥1,400 (税抜) ¥1,333	¥1,050 (税抜) ¥1,000
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR11CH-14NNNMA	¥213,150 (税抜) ¥203,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

⑮ HA8000/RS110 (RS110 CHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA II) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA II I/F	選択(*2)	選択(*1)	選択(*8)	GQAR11CH-16NNNMO	¥285,600 (税抜) ¥272,000	¥1,610 (税抜) ¥1,533	¥1,208 (税抜) ¥1,150
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-17NNNMO	¥213,150 (税抜) ¥203,000	¥1,129 (税抜) ¥1,075	¥848 (税抜) ¥808
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAR11CH-15NNNMO	¥202,650 (税抜) ¥193,000	¥1,058 (税抜) ¥1,008	¥796 (税抜) ¥758
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAR11CH-14NNNMO	¥192,150 (税抜) ¥183,000	¥989 (税抜) ¥942	¥743 (税抜) ¥708

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS110 AH(E)
RS110 BH(E)
RS110 CH(E)

プロセッサ

※ HA8000/RS110 AH,BH,CH にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
(Pentium E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E3120 (3.16GHz/L2 キャッシュ 6MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。



メモリーボード
(512MB(512MBx1):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ75122NEX) [カスタム] ¥5,250(税込)
(GQ-MJ75122N) ¥5,250(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ70162NEX) [カスタム] ¥6,300(税込)
(GQ-MJ70162N) ¥6,300(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ70262NEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ70262N) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ70462NEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ70462N) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/RS110 AH, BH, CHエンハンスモデル>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚セットのメモリーボード(1GB,2GB,4GB)搭載時は、メモリスロット1, 3へ実装します。
(増設時はメモリスロット2, 4へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB	①	③	②	④
1GB	①	②	①	②
2GB	①	②	①	②
4GB	①	②	①	②

システム装置本体I/F & スロット

- ディスプレイインタフェース
- キーボードインタフェース
- マウスインタフェース
- シリアルインタフェース (COM1)
- シリアルインタフェース (COM2)
- パラレルインタフェース
- SCSIインタフェース
- ネットワークインタフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- IDEインタフェース
- FDDインタフェース
- USBインタフェース
- IPMインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続(搭載)可
○: 選択接続(搭載)のみ

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS110 AH(E)
RS110 BH(E)
RS110 CH(E)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[BMC モジュール[GQ-ES7405EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP カテゴリ 5, 5 インハンス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004RONEX) [カスタム] (GQ-SCM79004RON) 電源コンセントが1個必要です。 ¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➔ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7405EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP カテゴリ 5, 5 インハンス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004SONEX) [カスタム] (GQ-SCM79004SON) 電源コンセントが1個必要です。 ¥110,250(税込) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➔ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7405EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP カテゴリ 5, 5 インハンス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インターフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

SVPボードセット (GQ-SCM7951S00NEX) [カスタム] (GQ-SCM7951S00N) 電源コンセントが1個必要です。 ¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➔ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7405EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インターフェース

UTP カテゴリ 5, 5 インハンス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インターフェース

USBケーブル
・SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

SVPボードセット (GQ-SCM7951T00NEX) [カスタム] (GQ-SCM7951T00N) 電源コンセントが1個必要です。 ¥210,000(税込) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。


➔ 2.4 スイッチングHUBへ

17 17 17

専用スロット

BMCモジュール
(「カスタム」管理モジュール, IPMI1.5 準拠)
(GQ-ES7405EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<HA8000/RS110 AHエンハンスモデル

RAID(シリアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	1	●	×
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	1	×	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	1	×	○

*1:既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 BHエンハンスモデル

RAID1(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を未搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	2	○	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2	○	○

*1:既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 BHエンハンスモデル

RAID1(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			32bit/33MHz	
			5Vキ	
			フルサイズ	
			1	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	1	○	
SVPボードセット	GQ-SCN79004RONEX GQ-SCN79004RON	1 (択一)	○	
SVPボードセット	GQ-SCN79004SONEX GQ-SCN79004SON		○	
SVPボードセット	GQ-SCN7951S00NEX GQ-SCN7951S00N		○	
SVPボードセット	GQ-SCN7951T00NEX GQ-SCN7951T00N		○	

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 CHエンハンスモデル

ディスク(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を未搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express	
			8レーン	1レーン
			LowProfile	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN757200NEX	2	○	○
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2	○	○

*1:既設システム装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 CHエンハンスモデル

ディスク(シリアルATAII)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7530]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			32bit/33MHz	
			5Vキ	
			フルサイズ	
			1	
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	1	○	
SVPボードセット	GQ-SCN79004RONEX GQ-SCN79004RON	1 (択一)	○	
SVPボードセット	GQ-SCN79004SONEX GQ-SCN79004SON		○	
SVPボードセット	GQ-SCN7951S00NEX GQ-SCN7951S00N		○	
SVPボードセット	GQ-SCN7951T00NEX GQ-SCN7951T00N		○	

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




<ご注意>

・内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM は既設
システム装置に増設できません。新規システム
装置購入時にセット形名の中から必要なデバイス
が入ったものをお選びいただくか、左記内蔵
オプションから選択してください。

【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵 CD-ROM は
未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(AH(E):1~3/BH(E):1,2/CH(E):1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/RS110 AHエンハンスモデル RAID(シリアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*3)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	3	①	②	③	×
内蔵CD-ROM(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	①
内蔵DVD-ROM (*2)	GQ-UV5050EX	(※1)	×	×	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:既設システム装置への増設はできません。

*3:05 をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<HA8000/RS110 BHエンハンスモデル RAID1(シリアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH710001AEX	2	①	②	×	×
内蔵CD-ROM(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	①
内蔵DVD-ROM (*2)	GQ-UV5050EX	(※1)	×	×	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:容量の異なる HDD は混在搭載できません。

*2:既設システム装置への増設はできません。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<HA8000/RS110 CHエンハンスモデル ディスク(シリアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601A	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501A	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001A	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001A	2	①	②	×	×
内蔵CD-ROM(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	①
内蔵DVD-ROM (*2)	GQ-UV5050EX	(※1)	×	×	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*2:既設システム装置への増設はできません。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS110, RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427(W)x30(D)x43.5(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。



●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。

