

1.4 HA8000/RS210 AH, BHエンハンスモデル




HA8000/RS210 AH, BH エンハンスモデル
(筐体色 : 黒)

HA8000/RS210 AH, BHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 AHエンハンスモデル		RS210 BHエンハンスモデル	
			RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATA)モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ[1U]			
CPU(周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ-E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz) 最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:4) Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:データ2x16KB+命令2x16KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:データ4x16KB+命令4x16KB Intel®Xeon®プロセッサ-E5205/X5260:6MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:2x6MB			
	プロセッサ数(CPUコア数)					
	キャッシュメモリー	一次/1CPU				
		二次/1CPU				
チップセット			Intel 社製 5000P			
システムバス(FSB)周波数			Intel®Xeon®プロセッサ-E5205:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-X5260:1333MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-E5405/E5430/E5450:1333MHz			
メインメモリー	容量	最小1GB/最大:32GB				
	スロット数	8				
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)				
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインメモリー対応/メモリーミラーリング 対応				
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オプション/PCI]				
	VRAM	32MB				
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)				
ハードディスク (本体内部蔵)*2	最大容量*8	RAID 0	900GB(300GBx3)		2TB(1TBx2)	
		RAID 5	600GB(300GBx3)		2TB(1TBx3)	
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB		
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300		
	回転数	15000r/min		7200r/min		
RAID コントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[専用アダプター/PCI Express<x8>]				
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300		
	チャンネル数	8ポート(HDD1台/ポート)				
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)				
	サポートRAIDレベル	RAID 0,1,5,JBOD				
FDD			3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)			
CD-ROM			薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)			
拡張ベイ	3.5型ベイ(HDD専用ベイ)		3[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応(ホットスワップはRAID1構成時のみ)]			
	5型ベイ(薄型)		1(CD-ROMまたはDVD-ROMにて占有)			
	FDD専用		-			
PCIスロット			PCI Express<x8>(LowProfile)x1, 64bit/100MHzx1 またはPCI Express<x8>(LowProfile)x1, PCI Express<x4>x1(オプション) ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2タイプ/ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ/ミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オプションx1, ポートx2, リアx2]*3			
標準インターフェイス	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オプション/PCI]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)			
		Wake On LAN機能	サポート*4			
外形寸法			486(W)x770(D)x44(H)mm[突起物含む], 430(W)x710(D)x44(H)mm[取付金具含まず]			
質量[標準値]()内は最大質量値)			約16.7kg(20.0kg)		約16.6kg(19.9kg)	
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz				
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(標準:1本, 電源エント(オプション)搭載時:2本)				
	冗長化電源	1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]				
冗長FAN			サポート[ホットプラグ非対応]		-	
運用時消費電力*9			472W		456W	
消費電力[最大値]			594W		579W	
消費電流[最大値]			6.9A		6.7A	
省エネ法に 基づく表示	区分	C		C		
	エネルギー消費効率	0.011		0.011		
VCCI基準*5 / 騒音			クラスA情報技術装置 / 60dB以下*7			
RoHS指令			対応			
インストールOS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CA付)/ Windows Server 2008 Standard 日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CA付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CA付)*6/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(SCAL付)*6/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CA付)*6/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(SCAL付)*6			
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照			
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[「管理ツール」], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[ディスプレイ管理ツール], ホットプラグ保守エージェント(Windows)			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Managerが必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *7: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
- *8: 通常使用時の目安の値です。
- *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 内蔵 CD-ROM ドライブ/内蔵 DVD-ROM ドライブ

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

C : キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。


D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。ハードディスクキャニスターに縦に並んであるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1, 2, 3

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : ステータスランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。なお、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : マウスインタフェースコネクタ

B : USB コネクタ

C : 拡張スロット (PCI)

PCI Express または PCI-X 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。なお、拡張スロット (PCI) 2 の仕様 (PCI Express, PCI-X) は搭載される PCI Riser Card により異なります。

D : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

F : キーボードインタフェースコネクタ

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

H : SERVICE ランプスイッチ (青)


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

I : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


J : ディスプレイインタフェースコネクタ

K : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。



<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) トライアルモデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	146GB 7レ 73GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AH-3624DMQ	¥501,900 (税抜) ¥478,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783


HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) トライアルモデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	146GB 7レ 73GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21AH-3624DMQ	¥449,400 (税抜) ¥428,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-ABNNNME	¥1,298,850 (税抜)¥1,237,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-AAANNME	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A9NNNME	¥1,146,600 (税抜)¥1,092,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A7NNNME	¥1,229,550 (税抜)¥1,171,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A6NNNME	¥1,051,050 (税抜)¥1,001,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR21AH-ABNNNMT	¥1,025,850 (税抜)¥977,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-AAANNMT	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A9NNNMT	¥873,600 (税抜)¥832,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A7NNNMT	¥956,550 (税抜)¥911,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A6NNNMT	¥778,050 (税抜)¥741,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-ABNNNME	¥1,298,850 (税抜)¥1,237,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-AAANNME	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A9NNNME	¥1,146,600 (税抜)¥1,092,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A7NNNME	¥1,229,550 (税抜)¥1,171,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A6NNNME	¥1,051,050 (税抜)¥1,001,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) 使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-ABNNNMD	¥1,298,850 (税抜)¥1,237,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-AAANNMD	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A9NNNMD	¥1,146,600 (税抜)¥1,092,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A7NNNMD	¥1,229,550 (税抜)¥1,171,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A6NNNMD	¥1,051,050 (税抜)¥1,001,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AB35DMD	¥992,250 (税抜)¥945,000	¥5,696 (税抜)¥5,425	¥4,270 (税抜)¥4,067
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-AB34DMD	¥960,750 (税抜)¥915,000	¥5,486 (税抜)¥5,225	¥4,113 (税抜)¥3,917
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-ABNNNMD	¥784,350 (税抜)¥747,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AA35DMD	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥5,232 (税抜)¥4,983	¥3,929 (税抜)¥3,742
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-AA34DMD	¥890,400 (税抜)¥848,000	¥5,022 (税抜)¥4,783	¥3,772 (税抜)¥3,592
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-AAANNMD	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A935DMD	¥787,500 (税抜)¥750,000	¥4,331 (税抜)¥4,125	¥3,247 (税抜)¥3,092
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-A934DMD	¥756,000 (税抜)¥720,000	¥4,121 (税抜)¥3,925	¥3,089 (税抜)¥2,942
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-A9NNNMD	¥632,100 (税抜)¥602,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A735DMD	¥904,050 (税抜)¥861,000	¥5,110 (税抜)¥4,867	¥3,833 (税抜)¥3,650
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-A734DMD	¥872,550 (税抜)¥831,000	¥4,900 (税抜)¥4,667	¥3,675 (税抜)¥3,500
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-A7NNNMD	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A635DMD	¥742,350 (税抜)¥707,000	¥4,034 (税抜)¥3,842	¥3,027 (税抜)¥2,883
			146GB フレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-A634DMD	¥710,850 (税抜)¥677,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-A6NNNMD	¥536,550 (税抜)¥511,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-ABNNNMB	¥1,298,850 (税抜)¥1,237,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-AAANNMB	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A9NNNMB	¥1,146,600 (税抜)¥1,092,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A7NNNMB	¥1,229,550 (税抜)¥1,171,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A6NNNMB	¥1,051,050 (税抜)¥1,001,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-ABNNNMB	¥784,350 (税抜)¥747,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-AAANNMB	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A9NNNMB	¥632,100 (税抜)¥602,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A7NNNMB	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-A6NNNMB	¥536,550 (税抜)¥511,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*4: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-ABNNNMA	¥1,298,850 (税抜) ¥1,237,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117	¥3,247 (税抜) ¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-AAANNMA	¥1,228,500 (税抜) ¥1,170,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667	¥2,888 (税抜) ¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A9NNNMA	¥1,146,600 (税抜) ¥1,092,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150	¥2,485 (税抜) ¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A7NNNMA	¥1,229,550 (税抜) ¥1,171,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675	¥2,896 (税抜) ¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-A6NNNMA	¥1,051,050 (税抜) ¥1,001,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542	¥2,003 (税抜) ¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AB35DMA	¥992,250 (税抜) ¥945,000	¥5,696 (税抜) ¥5,425	¥4,270 (税抜) ¥4,067
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	GQPR21AH-AB34DMA		¥960,750 (税抜) ¥915,000	¥5,486 (税抜) ¥5,225	¥4,113 (税抜) ¥3,917	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPR21AH-ABNNNMA	¥784,350 (税抜) ¥747,000	¥4,323 (税抜) ¥4,117
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-AA35DMA	¥921,900 (税抜) ¥878,000	¥5,232 (税抜) ¥4,983	¥3,929 (税抜) ¥3,742
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	GQPR21AH-AA34DMA		¥890,400 (税抜) ¥848,000	¥5,022 (税抜) ¥4,783	¥3,772 (税抜) ¥3,592	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPR21AH-AANNNMA	¥714,000 (税抜) ¥680,000	¥3,850 (税抜) ¥3,667
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A935DMA	¥787,500 (税抜) ¥750,000	¥4,331 (税抜) ¥4,125	¥3,247 (税抜) ¥3,092
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	GQPR21AH-A934DMA		¥756,000 (税抜) ¥720,000	¥4,121 (税抜) ¥3,925	¥3,089 (税抜) ¥2,942	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPR21AH-A9NNNMA	¥632,100 (税抜) ¥602,000	¥3,308 (税抜) ¥3,150
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A735DMA	¥904,050 (税抜) ¥861,000	¥5,110 (税抜) ¥4,867	¥3,833 (税抜) ¥3,650
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	GQPR21AH-A734DMA		¥872,550 (税抜) ¥831,000	¥4,900 (税抜) ¥4,667	¥3,675 (税抜) ¥3,500	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPR21AH-A7NNNMA	¥715,050 (税抜) ¥681,000	¥3,859 (税抜) ¥3,675
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-A635DMA	¥742,350 (税抜) ¥707,000	¥4,034 (税抜) ¥3,842	¥3,027 (税抜) ¥2,883
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	GQPR21AH-A634DMA		¥710,850 (税抜) ¥677,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPR21AH-A6NNNMA	¥536,550 (税抜) ¥511,000	¥2,669 (税抜) ¥2,542

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置 , ・スイッチングHUB , ・外付け装置等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR21AH-ABNNNM0	¥763,350 (税抜)¥727,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21AH-AANNNM0	¥693,000 (税抜)¥660,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21AH-A9NNNM0	¥611,100 (税抜)¥582,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21AH-A7NNNM0	¥694,050 (税抜)¥661,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21AH-A6NNNM0	¥515,550 (税抜)¥491,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8 : CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-ABNNNME	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-AANNNME	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A9NNNME	¥1,111,950 (税抜)¥1,059,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A7NNNME	¥1,130,850 (税抜)¥1,077,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A6NNNME	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR21BH-ABNNNMT	¥945,000 (税抜)¥900,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-AANNNMT	¥903,000 (税抜)¥860,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A9NNNMT	¥838,950 (税抜)¥799,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A7NNNMT	¥857,850 (税抜)¥817,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A6NNNMT	¥777,000 (税抜)¥740,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-ABNNNME	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-AANNNME	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A9NNNME	¥597,450 (税抜)¥569,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A7NNNME	¥616,350 (税抜)¥587,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A6NNNME	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-ABNNNMD	¥1,218,000 (税抜) ¥1,160,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-AAANNMD	¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A9NNNMD	¥1,111,950 (税抜) ¥1,059,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A7NNNMD	¥1,130,850 (税抜) ¥1,077,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A6NNNMD	¥1,050,000 (税抜) ¥1,000,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x ATA I/F	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 3x7x ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AB32DMD	¥924,000 (税抜) ¥880,000	¥5,250 (税抜) ¥5,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-AB22DMD	¥876,750 (税抜) ¥835,000	¥4,935 (税抜) ¥4,700	¥3,701 (税抜) ¥3,525	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-ABNNNMD	¥703,500 (税抜) ¥670,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600
	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 3x7x ATA :7200r/min (*3)			2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AA32DMD	¥882,000 (税抜) ¥840,000	¥4,970 (税抜) ¥4,733	¥3,728 (税抜) ¥3,550
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR21BH-AA22DMD	¥834,750 (税抜) ¥795,000	¥4,655 (税抜) ¥4,433	¥3,491 (税抜) ¥3,325
				選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-AANNNMD	¥661,500 (税抜) ¥630,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB フライ 250GB × 3:RAID5 3x7x ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A932DMD	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,192 (税抜) ¥3,992	¥3,142 (税抜) ¥2,992	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-A922DMD	¥718,200 (税抜) ¥684,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A9NNNMD	¥597,450 (税抜) ¥569,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925
	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 3x7x ATA :7200r/min (*3)			2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A732DMD	¥817,950 (税抜) ¥779,000	¥4,541 (税抜) ¥4,325	¥3,404 (税抜) ¥3,242
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR21BH-A722DMD	¥770,700 (税抜) ¥734,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017
				選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A7NNNMD	¥616,350 (税抜) ¥587,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		500GB フライ 250GB × 3:RAID5 3x7x ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A632DMD	¥656,250 (税抜) ¥625,000	¥3,465 (税抜) ¥3,300	¥2,599 (税抜) ¥2,475	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR21BH-A622DMD	¥609,000 (税抜) ¥580,000	¥3,150 (税抜) ¥3,000	¥2,363 (税抜) ¥2,250	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A6NNNMD	¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(S0-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3.3GHz ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-ABNNNMB	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-AAANNMB	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A9NNNMB	¥1,111,950 (税抜)¥1,059,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A7NNNMB	¥1,130,850 (税抜)¥1,077,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A6NNNMB	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3.3GHz ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-ABNNNMB	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-AAANNMB	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A9NNNMB	¥597,450 (税抜)¥569,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A7NNNMB	¥616,350 (税抜)¥587,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-A6NNNMB	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-ABNNNMA	¥1,218,000 (税抜) ¥1,160,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-AAANNMA	¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A9NNNMA	¥1,111,950 (税抜) ¥1,059,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A7NNNMA	¥1,130,850 (税抜) ¥1,077,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-A6NNNMA	¥1,050,000 (税抜) ¥1,000,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]


[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	500GB アレイ 250GB × 3: RAID5 シリアル ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AB32DMA	¥924,000 (税抜) ¥880,000	¥5,250 (税抜) ¥5,000	¥3,938 (税抜) ¥3,750
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPR21BH-AB22DMA		¥876,750 (税抜) ¥835,000	¥4,935 (税抜) ¥4,700	¥3,701 (税抜) ¥3,525	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-ABNNNMA	¥703,500 (税抜) ¥670,000	¥3,780 (税抜) ¥3,600	¥2,835 (税抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3: RAID5 シリアル ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-AA32DMA	¥882,000 (税抜) ¥840,000	¥4,970 (税抜) ¥4,733	¥3,728 (税抜) ¥3,550
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPR21BH-AA22DMA		¥834,750 (税抜) ¥795,000	¥4,655 (税抜) ¥4,433	¥3,491 (税抜) ¥3,325	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-AANNNMA	¥661,500 (税抜) ¥630,000	¥3,500 (税抜) ¥3,333	¥2,625 (税抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3: RAID5 シリアル ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A932DMA	¥765,450 (税抜) ¥729,000	¥4,192 (税抜) ¥3,992	¥3,142 (税抜) ¥2,992
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPR21BH-A922DMA		¥718,200 (税抜) ¥684,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A9NNNMA	¥597,450 (税抜) ¥569,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3: RAID5 シリアル ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A732DMA	¥817,950 (税抜) ¥779,000	¥4,541 (税抜) ¥4,325	¥3,404 (税抜) ¥3,242
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPR21BH-A722DMA		¥770,700 (税抜) ¥734,000	¥4,226 (税抜) ¥4,025	¥3,168 (税抜) ¥3,017	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A7NNNMA	¥616,350 (税抜) ¥587,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		500GB アレイ 250GB × 3: RAID5 シリアル ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-A632DMA	¥656,250 (税抜) ¥625,000	¥3,465 (税抜) ¥3,300	¥2,599 (税抜) ¥2,475
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPR21BH-A622DMA		¥609,000 (税抜) ¥580,000	¥3,150 (税抜) ¥3,000	¥2,363 (税抜) ¥2,250	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-A6NNNMA	¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥2,660 (税抜) ¥2,533	¥1,995 (税抜) ¥1,900
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィス クア イ コ ン トロ ーラ	内 蔵 R A I D	メ モリ	CD-ROM / DVD-ROM	セ ッ ト 形 名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz / 2x6MB) × 1CPU	LSI 社 製 1078 SAS シ リア ル ATA I / F	選 択 (*2) (*3)	選 択 (*1)	選 択 (*8)	GQAR21BH-ABNNNMO	¥682,500 (税 抜) ¥650,000	¥3,780 (税 抜) ¥3,600	¥2,835 (税 抜) ¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz / 2x6MB) × 1CPU					GQAR21BH-AAANNMO	¥640,500 (税 抜) ¥610,000	¥3,500 (税 抜) ¥3,333	¥2,625 (税 抜) ¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz / 2x6MB) × 1CPU					GQAR21BH-A9NNNMO	¥576,450 (税 抜) ¥549,000	¥3,071 (税 抜) ¥2,925	¥2,302 (税 抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz / 6MB) × 1CPU					GQAR21BH-A7NNNMO	¥595,350 (税 抜) ¥567,000	¥3,203 (税 抜) ¥3,050	¥2,407 (税 抜) ¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz / 6MB) × 1CPU					GQAR21BH-A6NNNMO	¥514,500 (税 抜) ¥490,000	¥2,660 (税 抜) ¥2,533	¥1,995 (税 抜) ¥1,900
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1 / ServerConductor / Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-3BNNNME	¥1,239,000 (税抜)¥1,180,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-3ANNNME	¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-39NNNME	¥1,086,750 (税抜)¥1,035,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-37NNNME	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-36NNNME	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR21AH-3BNNNMT	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-3ANNNMT	¥895,650 (税抜)¥853,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-39NNNMT	¥813,750 (税抜)¥775,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-37NNNMT	¥896,700 (税抜)¥854,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-36NNNMT	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908


HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-3BNNNME	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-3ANNNME	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-39NNNME	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-37NNNME	¥655,200 (税抜)¥624,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-36NNNME	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-3BNNNMD	¥1,239,000 (税抜)¥1,180,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-3ANNNMD	¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-39NNNMD	¥1,086,750 (税抜)¥1,035,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-37NNNMD	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-36NNNMD	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3B35DMD	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥5,696 (税抜)¥5,425	¥4,270 (税抜)¥4,067	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3B34DMD	¥900,900 (税抜)¥858,000	¥5,486 (税抜)¥5,225	¥4,113 (税抜)¥3,917	
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-3BNNNMD	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092	
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3A35DMD	¥862,050 (税抜)¥821,000	¥5,232 (税抜)¥4,983	¥3,929 (税抜)¥3,742	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3A34DMD	¥830,550 (税抜)¥791,000	¥5,022 (税抜)¥4,783	¥3,772 (税抜)¥3,592	
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-3ANNNMD	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750	
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3935DMD	¥727,650 (税抜)¥693,000	¥4,331 (税抜)¥4,125	¥3,247 (税抜)¥3,092	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3934DMD	¥696,150 (税抜)¥663,000	¥4,121 (税抜)¥3,925	¥3,089 (税抜)¥2,942	
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-39NNNMD	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367	
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3735DMD	¥844,200 (税抜)¥804,000	¥5,110 (税抜)¥4,867	¥3,833 (税抜)¥3,650	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3734DMD	¥812,700 (税抜)¥774,000	¥4,900 (税抜)¥4,667	¥3,675 (税抜)¥3,500	
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-37NNNMD	¥655,200 (税抜)¥624,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758	
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3635DMD	¥682,500 (税抜)¥650,000	¥4,034 (税抜)¥3,842	¥3,027 (税抜)¥2,883	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3634DMD	¥651,000 (税抜)¥620,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733	
			選択 (*2)(*3)			GQPR21AH-36NNNMD	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-3BNNNMB	¥1,239,000 (税抜)¥1,180,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-3ANNMB	¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-39NNNMB	¥1,086,750 (税抜)¥1,035,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-37NNNMB	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-36NNNMB	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-3BNNNMB	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-3ANNMB	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21AH-39NNNMB	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-37NNNMB	¥655,200 (税抜)¥624,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21AH-36NNNMB	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*4: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21AH-3BNNNMA	¥1,239,000 (税抜)¥1,180,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-3ANNNMA	¥1,168,650 (税抜)¥1,113,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21AH-39NNNMA	¥1,086,750 (税抜)¥1,035,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-37NNNMA	¥1,169,700 (税抜)¥1,114,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21AH-36NNNMA	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3B35DMA	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥5,696 (税抜)¥5,425	¥4,270 (税抜)¥4,067
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3B34DMA	¥900,900 (税抜)¥858,000	¥5,486 (税抜)¥5,225	¥4,113 (税抜)¥3,917
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-3BNNNMA	¥724,500 (税抜)¥690,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3A35DMA	¥862,050 (税抜)¥821,000	¥5,232 (税抜)¥4,983	¥3,929 (税抜)¥3,742
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3A34DMA	¥830,550 (税抜)¥791,000	¥5,022 (税抜)¥4,783	¥3,772 (税抜)¥3,592
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-3ANNNMA	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3935DMA	¥727,650 (税抜)¥693,000	¥4,331 (税抜)¥4,125	¥3,247 (税抜)¥3,092
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3934DMA	¥696,150 (税抜)¥663,000	¥4,121 (税抜)¥3,925	¥3,089 (税抜)¥2,942
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-39NNNMA	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3735DMA	¥844,200 (税抜)¥804,000	¥5,110 (税抜)¥4,867	¥3,833 (税抜)¥3,650
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3734DMA	¥812,700 (税抜)¥774,000	¥4,900 (税抜)¥4,667	¥3,675 (税抜)¥3,500
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-37NNNMA	¥655,200 (税抜)¥624,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AH-3635DMA	¥682,500 (税抜)¥650,000	¥4,034 (税抜)¥3,842	¥3,027 (税抜)¥2,883
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPR21AH-3634DMA	¥651,000 (税抜)¥620,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21AH-36NNNMA	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



HA8000/RS210 (RS210 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ ス クレ イ コ ン トロ ーラ	内 蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ッ ト形 名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維持保守	出張修理
OS な し モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*8)	GQAR21AH-3BNNNM0	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥4,323 (税抜)¥4,117	¥3,247 (税抜)¥3,092
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21AH-3ANNNM0	¥633,150 (税抜)¥603,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21AH-39NNNM0	¥551,250 (税抜)¥525,000	¥3,308 (税抜)¥3,150	¥2,488 (税抜)¥2,367
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21AH-37NNNM0	¥634,200 (税抜)¥604,000	¥3,859 (税抜)¥3,675	¥2,896 (税抜)¥2,758
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21AH-36NNNM0	¥455,700 (税抜)¥434,000	¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-3BNNNME	¥1,158,150 (税抜)¥1,103,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-3ANNNME	¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-39NNNME	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-37NNNME	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-36NNNME	¥990,150 (税抜)¥943,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストール + SCVMM2008バンドルモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	選択 (*7)	GQPR21BH-3BNNNMT	¥885,150 (税抜)¥843,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-3ANNNMT	¥843,150 (税抜)¥803,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-39NNNMT	¥779,100 (税抜)¥742,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-37NNNMT	¥798,000 (税抜)¥760,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-36NNNMT	¥717,150 (税抜)¥683,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900


HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 3277# ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3BNNNME	¥643,650 (税抜)¥613,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-3ANNNME	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-39NNNME	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-37NNNME	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-36NNNME	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-3BNNNMD	¥1,158,150 (税抜)¥1,103,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-3ANNNMD	¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-39NNNMD	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-37NNNMD	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-36NNNMD	¥990,150 (税抜)¥943,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900


HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177 ATA I/F	500GB 7.2k 250GB × 3:RAID5 3177 ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3B32DMD	¥864,150 (税抜)¥823,000	¥5,250 (税抜)¥5,000	¥3,938 (税抜)¥3,750	
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR21BH-3B22DMD	¥816,900 (税抜)¥778,000	¥4,935 (税抜)¥4,700	¥3,701 (税抜)¥3,525	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3BNNNMD	¥643,650 (税抜)¥613,000	¥3,780 (税抜)¥3,600
	500GB 7.2k 250GB × 3:RAID5 3177 ATA :7200r/min (*3)			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3A32DMD	¥822,150 (税抜)¥783,000	¥4,970 (税抜)¥4,733	¥3,728 (税抜)¥3,550
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GQPR21BH-3A22DMD	¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,655 (税抜)¥4,433	¥3,491 (税抜)¥3,325
				選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3ANNNMD	¥601,650 (税抜)¥573,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB 7.2k 250GB × 3:RAID5 3177 ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3932DMD	¥705,600 (税抜)¥672,000	¥4,192 (税抜)¥3,992	¥3,142 (税抜)¥2,992	
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR21BH-3922DMD	¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-39NNNMD	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,071 (税抜)¥2,925
	500GB 7.2k 250GB × 3:RAID5 3177 ATA :7200r/min (*3)			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3732DMD	¥758,100 (税抜)¥722,000	¥4,541 (税抜)¥4,325	¥3,404 (税抜)¥3,242
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GQPR21BH-3722DMD	¥710,850 (税抜)¥677,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
				選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-37NNNMD	¥556,500 (税抜)¥530,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		500GB 7.2k 250GB × 3:RAID5 3177 ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3632DMD	¥596,400 (税抜)¥568,000	¥3,465 (税抜)¥3,300	¥2,599 (税抜)¥2,475	
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR21BH-3622DMD	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250	
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-36NNNMD	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,660 (税抜)¥2,533

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-3BNNNMB	¥1,158,150 (税抜)¥1,103,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-3ANNNMB	¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-39NNNMB	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-37NNNMB	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-36NNNMB	¥990,150 (税抜)¥943,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3BNNNMB	¥643,650 (税抜)¥613,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-3ANNNMB	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPR21BH-39NNNMB	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-37NNNMB	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPR21BH-36NNNMB	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*4: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3/7# ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQR21BH-3BNNNMA	¥1,158,150 (税抜)¥1,103,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-3ANNNMA	¥1,116,150 (税抜)¥1,063,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQR21BH-39NNNMA	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-37NNNMA	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQR21BH-36NNNMA	¥990,150 (税抜)¥943,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

Windows Server 2008 R2, Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル									
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3/7# ATA I/F	500GB トレイ 250GB × 3:RAID5 3/7# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3B32DMA	¥864,150 (税抜)¥823,000	¥5,250 (税抜)¥5,000	¥3,938 (税抜)¥3,750
				GQPR21BH-3B22DMA		¥816,900 (税抜)¥778,000	¥4,935 (税抜)¥4,700	¥3,701 (税抜)¥3,525	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3BNNNMA	¥643,650 (税抜)¥613,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3:RAID5 3/7# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3A32DMA	¥822,150 (税抜)¥783,000	¥4,970 (税抜)¥4,733	¥3,728 (税抜)¥3,550
				GQPR21BH-3A22DMA		¥774,900 (税抜)¥738,000	¥4,655 (税抜)¥4,433	¥3,491 (税抜)¥3,325	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-3ANNNMA	¥601,650 (税抜)¥573,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3:RAID5 3/7# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3932DMA	¥705,600 (税抜)¥672,000	¥4,192 (税抜)¥3,992	¥3,142 (税抜)¥2,992
				GQPR21BH-3922DMA		¥658,350 (税抜)¥627,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-39NNNMA	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3:RAID5 3/7# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3732DMA	¥758,100 (税抜)¥722,000	¥4,541 (税抜)¥4,325	¥3,404 (税抜)¥3,242
				GQPR21BH-3722DMA		¥710,850 (税抜)¥677,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-37NNNMA	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU	500GB トレイ 250GB × 3:RAID5 3/7# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21BH-3632DMA	¥596,400 (税抜)¥568,000	¥3,465 (税抜)¥3,300	¥2,599 (税抜)¥2,475		
		GQPR21BH-3622DMA		¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,150 (税抜)¥3,000	¥2,363 (税抜)¥2,250			
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPR21BH-36NNNMA	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900		

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 32bit SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAR21BH-3BNNNM0	¥622,650 (税抜)¥593,000	¥3,780 (税抜)¥3,600	¥2,835 (税抜)¥2,700
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21BH-3ANNNM0	¥580,650 (税抜)¥553,000	¥3,500 (税抜)¥3,333	¥2,625 (税抜)¥2,500
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAR21BH-39NNNM0	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21BH-37NNNM0	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAR21BH-36NNNM0	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(GQ-ECDPD1P88EX) [加外] ¥67,200(税込)
(GQ-ECDPD1P88) ¥67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(GQ-ECDPD3P38EX) [加外] ¥189,000(税込)
(GQ-ECDPD3P38) ¥189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ2P08EX) [加外] ¥94,500(税込)
(GQ-ECDPQ2P08) ¥94,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ2P68EX) [加外] ¥181,650(税込)
(GQ-ECDPQ2P68) ¥181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ3P08EX) [加外] ¥273,000(税込)
(GQ-ECDPQ3P08) ¥273,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS210 AH, BHエンハンスモデル>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~8

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2MEX) [加外] ¥42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2MEX) [加外] ¥84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2MEX) [加外] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2MEX) [加外] ¥472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS210 AH, BHエンハンスモデル>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 3は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 4 / スロット5, 7 / スロット6, 8も同様)


メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-

：搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,3に実装の容量) (メモリースロット5,7に実装の容量) (メモリースロット2,4に実装の容量) (メモリースロット6,8に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)

各種インタフェース/電源ユニット



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



専用コネクタ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express, SAS, 8port〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内部SASケーブル

(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a1)

専用コネクタ


ディスクアレイコントローラボード
〔PCI Express, SATA, 8port〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内部シリアルATAケーブル


(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a2)

[PCI Riser Card[GQ-ES7540]未搭載時]



< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

< ラックキャビネット編 >

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



SAS ボード
・ [PCI Express, 12Gbps]
(GQ-CE7103EX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7103) ¥126,000(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

選択

2.5 外付け装置
(1)BR20(BR201)へ
2.5 外付け装置
(8)LT0 オートゲートへ
2.5 外付け装置
(9)LT0 ライブ リ装置へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7426EX) [加税] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7426) ¥186,900(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート]
(GQ-CC7406EX) [加税] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7406) ¥373,800(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

同時

2.5 外付け装置
(2)BR50 へ
2.5 外付け装置
(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7423EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

選択

2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート]
(GQ-CC7403EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

選択

同時

2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(3)BR1600 へ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(4)ディスプレイシステムへ



SVP ボード
・ [PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き]

・ SVP マイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

SVP ボードセット

(GQ-SCM79004WONEX) [加税]
(GQ-SCM79004WON)

電源コンセントが1個必要です。

¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。



SVP ボード
・ [PCI, 100BASE-TX, 電源ユニット付き]

・ SVP マイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

SVP ボードセット

(GQ-SCM7951YONEX) [加税]
(GQ-SCM7951YON)

電源コンセントが1個必要です。

¥210,000(税込)
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。


リモート
コンソール機能

USB
インタフェース

USB ケーブル
・ SVP ボードセットに標準添付されます。

オンボード
USB インターフェースへ

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[PCI Riser Card[GQ-ES7540]搭載時]

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AH(E)
RS210 BH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1: 同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及び ディスクリイブ システムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ

Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps〕
(GQ-CC7423EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及び ディスクリイブ システムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ

Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリイブ 対応〕
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1: 同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及び ディスクリイブ システムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ


Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリイブ 対応〕
(GQ-CC7403EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及び ディスクリイブ システムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリイブ システムへ

< システム装置および内蔵オプション編 >



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JPI/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A H エンハンスモデル

RAID(SAS)コントローラ (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を未搭載の場合) >


品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	64bit/100MHz
				8レーン	3.3Vキ
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
S C S I ボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[4]	1	×	
L A N ボード (1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	
L A N ボードセット (1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	1		×
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[10]	1		×
S A S ボード (12Gbps)	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[9]	1		×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[6]	1		×
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1		×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[5]	1		×
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1		×
S V P ボードセット	GQ-SCM79004WONEX GQ-SCM79004WON	[1]	1	×	
S V P ボードセット	GQ-SCM7951Y00NEX GQ-SCM7951Y00N	[1]	(※1)	×	

(凡例) ● : 標準搭載
 ○ : 搭載可 (搭載優先順位)
 × : 搭載不可


*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置 (フルサイズ / LowProfile) 変更はできません。

*2: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*3: 2ポートは、下図 A 斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載できません。(図 A 参照)



< システム装置および内蔵オプション編 >



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。


< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A H エンハンスモデル

RAID(SAS)コントローラ (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を搭載の場合) >


品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	
				8レーン	4レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	1	×	
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[14]	2		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[12]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[13]	1		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[9]	1	×	
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[10]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[2]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[4]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[3]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1		×

(凡例) ● : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 × : 搭載不可

*1: 既設NIC装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズスロット → LowProfileスロット)変更はできません。
 *3: スロット2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載できません。(図A参照)



< システム装置および内蔵オプション編 >



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JPI/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B H エンハンスモデル

RAID(シリアル ATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を未搭載の場合) >


品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	64bit/100MHz
				8レーン	3.3Vキ
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[4]	1	×	
LANボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	1		×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[10]	1		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[9]	1		×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[6]	1		×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1		×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[5]	1		×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1		×
SVPボードセット	GQ-SCM79004WONEX GQ-SCM79004WON	[1]	1	×	
SVPボードセット	GQ-SCM7951Y00NEX GQ-SCM7951Y00N	[1]	(※1)	×	

(凡例) ● : 標準搭載
 ○ : 搭載可(搭載優先順位)
 × : 搭載不可


*1: 既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズスロット→LowProfileスロット)変更はできません。

*2: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

*3: スロット2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載できません。(図A参照)



< システム装置および内蔵オプション編 >



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。


< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B H エンハンスモデル

RAID(シリアル ATA)モデル (PCI Riser Card[GQ-ES7540]を搭載の場合) >


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express	
				8レーン	4レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1	2 (*3)
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[11]	1	×	
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[14]	2		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[12]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[13]	1		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[9]	1	×	
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7103EX GQ-CE7103	[10]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[2]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7426EX GQ-CC7426	[4]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7406EX GQ-CC7406	[8]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[3]	1		×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[7]	1		×

(凡例) ● : 標準搭載
 ○ : 搭載可(搭載優先順位)
 × : 搭載不可

*1: 既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズスロット → LowProfileスロット)変更はできません。
 *3: スロット2へは、下図A斜線部分に部品搭載のあるボードは搭載できません。(図A参照)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

(a1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH70735DEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71465DEX/RX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH73005DEX/RX) [加税] ¥147,000(税込)
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

(a2) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

(160GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71601AEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-UH71601A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH72501AEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-UH72501A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH75001AEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-UH75001A) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH710001AEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-UH710001A) ¥115,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

(c) 12

拡張ストレージ CD-ROM/DVD-ROM 専用

選択



内蔵 CD-ROM

(24 倍速:650MB)
(GQ-UC5524EX) [加税] ¥15,750(税込)



内蔵 DVD-ROM

(DVD-ROM:8 倍速 / CD-ROM:24 倍速)
(GQ-UV5050EX) [加税] ¥36,750(税込)


<ご注意>

・内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROMは既設
システム装置に増設できません。新規システム
装置購入時にセット形名の中から必要なデバイス
が入ったものをお選びいただき、左記内蔵
オプションから選択してください。

【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵 CD-ROM は
未対応となります。

< システム装置および内蔵オプション編 >



- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A Hエンハンスモデル RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	3				×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	3				×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	3				×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2) (*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX	(取付)	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 一つの「ディスク」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスク」リム単位での HDD 容量混載は可)

*2: 既設システム装置への増設はできません。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B Hエンハンスモデル RAID(シリアルATA)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			CD-ROM/DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	3				×
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	3				×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	3				×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	3				×
内蔵 C D - R O M (24 倍速) (*2) (*10)	GQ-UC5524EX	1	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M (*2)	GQ-UV5050EX	(取付)	×	×	×	


(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 一つの「ディスク」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスク」リム単位での HDD 容量混載は可)

*2: 既設システム装置への増設はできません。

*3: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。



防塵オプション


<RS110, RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- 防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427(W)x30(D)x43.5(H)mm

- フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。



●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。

