

1.6 HA8000/RS440

(1) HA8000/RS440 AHエンハンスモデル




HA8000/RS440 AH エンハンスモデル
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 AHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名		RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)	RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)
RAID(2.5型SAS)モデル			
筐体タイプ			
ラックタイプ[4U]			
CPU(周波数)		Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/X7350(2.93GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)
プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大4 (Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420/X7350:4, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:6)	
キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420/X7350:データ4x32KB+命令4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:データ6x32KB+命令6x32KB	
	二次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220/X7350:2x4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:2x3MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:3x3MB	
	三次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220/X7350:なし, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:8MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450:12MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X7460:16MB	
チップセット		Intel 社製 7300	
システムバス(FSB)周波数		1066MHz	
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:128GB	
	スロット数	32	
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンライスマemory対応/メモリ-リフレッシュ対応	
表示機能	アクセラレータ	ATI 社製 ES1000[ソフトウェア/PCI]	
	VRAM	32MB	
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク(本体内部)*2	最大容量	RAID 0	1168GB(146GBx8)
		RAID 5	1022GB(146GBx8)
	サポートHDD容量		73GB, 146GB(2.5型)
	インタフェース		SAS
	回転数		10000r/min
RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[専用アダプタ/PCI Express<x8>]	
	インタフェース	SAS	
	チャンネル数	8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量	512MB(SDRAM/ECC)	
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
FDD	3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)		
CD-ROM	-		
DVD-ROM	薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(標準)		
拡張ベイ	2.5型ベイ(HDD専用ベイ)	8[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
	5型ベイ(リムーバブル)	1	
	5型ベイ(薄型)	1(DVD-ROMにて占有)	
	FDD専用	-	
PCIスロット		PCI Express<x8>x4[2アダプタホットプラグ対応]*10, PCI Express<x4>x3	
標準インターフェイス		ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1[リアx1], シリアル(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[フロントx3, リアx2(1ポートコントロール切替ポート又はディスプレイキーボードユニットにて占有)]*3	
LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[ソフトウェア/独自ソフトウェア]*9/Intel 社製 82575x1[10ギガビット/ポート/PCI]	
	インタフェース	1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
	Wake On LAN機能	サポート*4	
外形寸法		483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]	
質量[標準値]()内は最大質量値)		約46.3kg(50.3kg)	
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz	AC200V±10% 50/60Hz
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(標準:2本)*8	
	冗長化電源	1(標準)+1(標準)[ホットプラグ対応]	
冗長FAN		サポート[ホットプラグ対応]	
運用時消費電力*11	1017W		1091W
消費電力[最大値]	1251W		1477W
消費電流[最大値]	14.1A		8.5A
省エネ法に基づく表示	区分	C	
	エネルギー消費効率	0.017	0.017
VCCI基準*5 / 騒音		クラスA 情報技術装置/65dB以下*7	
RoHS指令		対応	
インストールOS		Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*6/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*6/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*6/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*6	
サポートOS		「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照	
添付ソフトウェア		JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager(RS440AH) [E) 利用ディスプレイ管理ツール], ホットスワップ保護エージェント(Windows)	
主な添付品		電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	


*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保障するものではありません。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Managerが必要です。
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 *7: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFANの回転数が一時的に最大になります。本基準値を超えることがあります。
 *8: システム装置に添付される電源コードは、AC100V用とAC200V用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2電源設備」項参照願います。
 *9: ネットワークインタフェースコネクタ1,2(LANコネクタIntel 82563EB)は、未サポートです。
 *10: Windows Server 2008環境ではPCIホットプラグ未サポート。
 *11: 通常使用時の目安の値です。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

前面




- A : 拡張ストレージベイ (5型:薄型)**
内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。
- B : 拡張ストレージベイ (5型)**
リムーバブルデバイスを1台増設できます。
- C : ディスプレイインタフェースコネクタ**
使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。
- D : NMIスイッチ**
使用しません。スイッチは押さないで下さい。
- E : USBコネクタ**
オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。
- F : 操作パネル**
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。
- G : FAN ERRORランプ (赤)**
システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。フロントファンはシステム装置の左右にあります。
- H : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8**
内蔵ハードディスク(2.5型)を最大8台搭載することができます。
- I : HDDキャニスタランプ (緑および赤)**
点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

操作パネル



- A : 液晶パネル**
システム装置の状態を表示します。
- B : スクロールアップボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- C : スクロールダウンボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- D : バックボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- E : セレクトボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- F : RESETスイッチ**
システム装置をハード的にリセットするときに押します。
- G : HDD STATUSランプ (緑または橙)**
点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。
- H : LAN STATUSランプ 1, 2 (緑)**
システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。
ネットワークインタフェースコネクタ1,2は使用しないため、LAN STATUSランプ1は点灯・点滅しません。
- I : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)**
点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。
- J : POWERスイッチ**
システム装置の電源の入・切をするときに押します。
なお、POWERスイッチを5秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。
- K : POWERランプ (緑)**
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。
- L : SYSTEM IDランプ (青)**
システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させません。システム動作には影響しません。

背面



A : USBコネクタ

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


C : シリアルインタフェースコネクタ

D : 拡張スロット (PCI)

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1~7となります。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 3 , 4

LANケーブルを接続します。10ライザボードにあり、上から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F : ネットワークインタフェースコネクタ 1 , 2

使用しません。

G : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

H : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

I : ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

J : 電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑), PS ERRORランプ(橙), ACLAMP(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


K : 電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

L : 電源スロット 1 , 2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年) セットモデル / カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A4NNHNE	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU						¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU						¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-AD52HNE	¥2,700,600 (税抜)¥2,572,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733	
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A4NNHNE	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-AC52HNE	¥2,165,100 (税抜)¥2,062,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A3NNHNE	¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-AA52HNE	¥2,144,100 (税抜)¥2,042,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A1NNHNE	¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A4NNHND	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU						¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU						¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ


[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-A4NNHND	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU						¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU						¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A4NNHNB	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44AH-A3NNHNB	¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44AH-A1NNHNB	¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 4レイ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-AD52HNB	¥2,700,600 (税抜)¥2,572,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A4NNHNB	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB 4レイ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AC52HNB	¥2,165,100 (税抜)¥2,062,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A3NNHNB	¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB 4レイ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AA52HNB	¥2,144,100 (税抜)¥2,042,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A1NNHNB	¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A4NNHNA	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44AH-A3NNHNA	¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44AH-A1NNHNA	¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-A4NNHNA	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44AH-A3NNHNA	¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44AH-A1NNHNA	¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ


[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44AH-A4NNHNO	¥2,245,950 (税抜)¥2,139,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	GQAR44AH-A3NNHNO					¥1,925,700 (税抜)¥1,834,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQAR44AH-A1NNHNO					¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A5NNH2E	¥3,035,550	¥15,233	¥11,427	
	(税抜)¥2,891,000						(税抜)¥14,508	(税抜)¥10,883		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU						GQQR44AH-A4NNH2E	¥2,781,450	¥13,537	¥10,150
	(税抜)¥2,649,000						(税抜)¥12,892	(税抜)¥9,667		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						GQQR44AH-A2NNH2E	完売しました。		
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU	GQQR44AH-A3NNH2E	¥2,461,200	¥11,401	¥8,549						
(税抜)¥2,344,000	(税抜)¥10,858	(税抜)¥8,142								
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU	GQQR44AH-A1NNH2E	¥2,450,700	¥11,332	¥8,497						
(税抜)¥2,334,000	(税抜)¥10,792	(税抜)¥8,092								

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-AE52H2E	¥2,996,700	¥18,401	¥13,799	
	(税抜)¥2,854,000		(税抜)¥17,525	(税抜)¥13,142						
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A5NNH2E	¥2,521,050	¥15,233	¥11,427
	(税抜)¥2,401,000		(税抜)¥14,508	(税抜)¥10,883						
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	(2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-AD52H2E	¥2,700,600	¥16,424	¥12,320
	(税抜)¥2,572,000		(税抜)¥15,642	(税抜)¥11,733						
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A4NNH2E	¥2,266,950	¥13,537	¥10,150
	(税抜)¥2,159,000		(税抜)¥12,892	(税抜)¥9,667						
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	(2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-AB52H2E	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-A2NNH2E	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	(2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-AC52H2E	¥2,165,100	¥12,854	¥9,642
	(税抜)¥2,062,000		(税抜)¥12,242	(税抜)¥9,183						
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	GQPR44AH-A3NNH2E	¥1,946,700	¥11,401	¥8,549				
(税抜)¥1,854,000	(税抜)¥10,858	(税抜)¥8,142								
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	(2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPR44AH-AA52H2E	¥2,144,100	¥12,713	¥9,537				
(税抜)¥2,042,000	(税抜)¥12,108	(税抜)¥9,083								
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	GQPR44AH-A1NNH2E	¥1,936,200	¥11,332	¥8,497				
(税抜)¥1,844,000	(税抜)¥10,792	(税抜)¥8,092								

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 注釈構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A5NNH2D	¥3,035,550 (税抜)¥2,891,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	GQQR44AH-A4NNH2D					¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667	
	GQQR44AH-A2NNH2D					完売しました。			
	GQQR44AH-A3NNH2D					¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQQR44AH-A1NNH2D					¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-A5NNH2D	¥2,521,050 (税抜)¥2,401,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	GQPR44AH-A4NNH2D					¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667	
	GQPR44AH-A2NNH2D					完売しました。			
	GQPR44AH-A3NNH2D					¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQPR44AH-A1NNH2D					¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 保証構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A5NNH2B	¥3,035,550 (税抜)¥2,891,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44AH-A4NNH2B	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44AH-A2NNH2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44AH-A3NNH2B	¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44AH-A1NNH2B	¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 7x1 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-AE52H2B	¥2,996,700 (税抜)¥2,854,000	¥18,401 (税抜)¥17,525	¥13,799 (税抜)¥13,142
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A5NNH2B	¥2,521,050 (税抜)¥2,401,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB 7x1 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AD52H2B	¥2,700,600 (税抜)¥2,572,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A4NNH2B	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB 7x1 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AB52H2B	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A2NNH2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB 7x1 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AC52H2B	¥2,165,100 (税抜)¥2,062,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A3NNH2B	¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB 7x1 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44AH-AA52H2B	¥2,144,100 (税抜)¥2,042,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		GQPR44AH-A1NNH2B	¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N103)を購入願います。

*20:Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-A5NNH2A	¥3,035,550 (税抜)¥2,891,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44AH-A4NNH2A	¥2,781,450 (税抜)¥2,649,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					完売しました。			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44AH-A3NNH2A	¥2,461,200 (税抜)¥2,344,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44AH-A1NNH2A	¥2,450,700 (税抜)¥2,334,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-A5NNH2A	¥2,521,050 (税抜)¥2,401,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQPR44AH-A4NNH2A	¥2,266,950 (税抜)¥2,159,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					完売しました。			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44AH-A3NNH2A	¥1,946,700 (税抜)¥1,854,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44AH-A1NNH2A	¥1,936,200 (税抜)¥1,844,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44AH-A5NNH20	¥2,500,050 (税抜)¥2,381,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQAR44AH-A4NNH20	¥2,245,950 (税抜)¥2,139,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					完売しました。			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQAR44AH-A3NNH20	¥1,925,700 (税抜)¥1,834,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44AH-A1NNH20	¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-34NNHNE	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 阵列 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-3D52HNE	¥2,545,200 (税抜)¥2,424,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733	
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-34NNHNE	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB 阵列 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3C52HNE	¥2,009,700 (税抜)¥1,914,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-33NNHNE	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB 阵列 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3A52HNE	¥1,988,700 (税抜)¥1,894,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-31NNHNE	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-34NNHND	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092


HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-34NNHND	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W10G)を購入願います。
 *30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-34NNHNB	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 7L1 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-3D52HNB	¥2,545,200 (税抜)¥2,424,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733	
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-34NNHNB	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB 7L1 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3C52HNB	¥2,009,700 (税抜)¥1,914,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-33NNHNB	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB 7L1 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3A52HNB	¥1,988,700 (税抜)¥1,894,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-31NNHNB	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-34NNHNA	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-34NNHNA	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J80Dを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守 (税抜)	出張修理 (税抜)
OSなしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44AH-34NNHNO	¥2,090,550 (税抜)¥1,991,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) × 1CPU					GQAR44AH-33NNHNO	¥1,770,300 (税抜)¥1,686,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) × 1CPU					GQAR44AH-31NNHNO	¥1,759,800 (税抜)¥1,676,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
 [Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-35NNH2E	¥2,880,150 (税抜)¥2,743,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x 1CPU						¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU						完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x 1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
 [Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x 2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-3E52H2E	¥2,841,300 (税抜)¥2,706,000	¥18,401 (税抜)¥17,525	¥13,799 (税抜)¥13,142	
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x 1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-35NNH2E	¥2,365,650 (税抜)¥2,253,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x 2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3D52H2E	¥2,545,200 (税抜)¥2,424,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x 1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-34NNH2E	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) x 2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3B52H2E	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-32NNH2E	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x 2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3C52H2E	¥2,009,700 (税抜)¥1,914,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x 1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-33NNH2E	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x 2CPU		292GB フライ 146GB x 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB x 2) x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3A52H2E	¥1,988,700 (税抜)¥1,894,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-31NNH2E	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 汎用構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-35NNH2D	¥2,880,150	¥15,233	¥11,427	
	(税抜)¥2,743,000						(税抜)¥14,508	(税抜)¥10,883		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x 1CPU						GQQR44AH-34NNH2D	¥2,626,050	¥13,537	¥10,150
	(税抜)¥2,501,000						(税抜)¥12,892	(税抜)¥9,667		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU						GQQR44AH-32NNH2D	完売しました。		
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x 1CPU	GQQR44AH-33NNH2D	¥2,305,800	¥11,401	¥8,549						
(税抜)¥2,196,000	(税抜)¥10,858	(税抜)¥8,142								
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU	GQQR44AH-31NNH2D	¥2,295,300	¥11,332	¥8,497						
(税抜)¥2,186,000	(税抜)¥10,792	(税抜)¥8,092								


HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-35NNH2D	¥2,365,650	¥15,233	¥11,427	
	(税抜)¥2,253,000						(税抜)¥14,508	(税抜)¥10,883		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x 1CPU						GQPR44AH-34NNH2D	¥2,111,550	¥13,537	¥10,150
	(税抜)¥2,011,000						(税抜)¥12,892	(税抜)¥9,667		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU						GQPR44AH-32NNH2D	完売しました。		
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x 1CPU	GQPR44AH-33NNH2D	¥1,791,300	¥11,401	¥8,549						
(税抜)¥1,706,000	(税抜)¥10,858	(税抜)¥8,142								
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x 1CPU	GQPR44AH-31NNH2D	¥1,780,800	¥11,332	¥8,497						
(税抜)¥1,696,000	(税抜)¥10,792	(税抜)¥8,092								

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-W10G)を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-35NNH2B	¥2,880,150 (税抜)¥2,743,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU						¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU						¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU						¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-3E52H2B	¥2,841,300 (税抜)¥2,706,000	¥18,401 (税抜)¥17,525	¥13,799 (税抜)¥13,142	
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-35NNH2B	¥2,365,650 (税抜)¥2,253,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3D52H2B	¥2,545,200 (税抜)¥2,424,000	¥16,424 (税抜)¥15,642	¥12,320 (税抜)¥11,733
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-34NNH2B	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3B52H2B	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-32NNH2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3C52H2B	¥2,009,700 (税抜)¥1,914,000	¥12,854 (税抜)¥12,242	¥9,642 (税抜)¥9,183
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-33NNH2B	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:10000r/min (*3)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPR44AH-3A52H2B	¥1,988,700 (税抜)¥1,894,000	¥12,713 (税抜)¥12,108	¥9,537 (税抜)¥9,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			GQPR44AH-31NNH2B	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AH-35NNH2A	¥2,880,150 (税抜)¥2,743,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	GQQR44AH-34NNH2A					¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667	
	GQQR44AH-32NNH2A					完売しました。			
	GQQR44AH-33NNH2A					¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQQR44AH-31NNH2A					¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AH-35NNH2A	¥2,365,650 (税抜)¥2,253,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	GQPR44AH-34NNH2A					¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667	
	GQPR44AH-32NNH2A					完売しました。			
	GQPR44AH-33NNH2A					¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQPR44AH-31NNH2A					¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

HA8000/RS440 (RS440 AHエンハンスモデル(AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44AH-35NNH20	¥2,344,650 (税抜)¥2,233,000	¥15,233 (税抜)¥14,508	¥11,427 (税抜)¥10,883
	GQAR44AH-34NNH20					¥2,090,550 (税抜)¥1,991,000	¥13,537 (税抜)¥12,892	¥10,150 (税抜)¥9,667	
	GQAR44AH-32NNH20					完売しました。			
	GQAR44AH-33NNH20					¥1,770,300 (税抜)¥1,686,000	¥11,401 (税抜)¥10,858	¥8,549 (税抜)¥8,142	
	GQAR44AH-31NNH20					¥1,759,800 (税抜)¥1,676,000	¥11,332 (税抜)¥10,792	¥8,497 (税抜)¥8,092	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E) (AC100V)
RS440 AH(E) (AC200V)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 I D E インタフェース
- 15 F D D インタフェース
- 16 U S B インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
: 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。

< HA 8 0 0 0 / RS 4 4 0 AH エンハンスモデル >

【セットモデルプロセッサ搭載パターン】


プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1 CPU	プロセッサ	-	-	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E) (AC100V)
RS440 AH(E) (AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000 / RS440 AHエンハンスモデル>

【実装条件】

・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件】

・メモリーボードを17枚以上搭載の場合、メモリーボード増設用のメモリーライザーボードが必要となります。
(メモリーボードが搭載されていないメモリーライザーボードは、システム装置へ搭載できません。)

【実装条件】

・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。(メモリーライザーボードCとメモリーライザーボードDも同様に実装します。)

【実装条件】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー実装構成	メモリーライザーボード A(標準搭載)								メモリーライザーボード B(標準搭載)								メモリーライザーボード C(増設用)								メモリーライザーボード D(増設用)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 10枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 12枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 14枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 16枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 18枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 20枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 22枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 24枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 26枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 28枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 30枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 32枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

オンラインスベアメモリー機能使用時 (詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スベアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。

【搭載ルール】

・上記メモリー搭載条件 - を満たすこと。

【搭載ルール】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール】

・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。


メモリーミラーリング機能使用時 (詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数バックアップ時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。下記の搭載ルールにてメモリーミラーリング機能をサポートします。

【搭載ルール】

・同一容量のメモリーボードを32枚搭載時のみサポートとなります。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E) (AC100V)
RS440 AH(E) (AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット




- 電源ユニット搭載条件表 -

< HA8000 / RS440 AH エンハンスモデル >

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット(冗長用電源)	オプション形名なし		

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可
x : 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E) (AC100V)
RS440 AH(E) (AC200V)


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS440 AH(E) (AC100V)
RS440 AH(E) (AC200V)

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



・本セット形式にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。


<HA8000/RS440 AHエンハンスモデル RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	ホットプラグサポート (*)3	拡張スロット PCI						
					PCI Express						
					8レーン				4レーン		
					フルサイズ		ハーフサイズ		フルサイズ		フルサイズ
1	2	3 (*1)	4 (*1)	5 (*1)	6 (*1)	7 (*1)					
SCSIボードセット(*2)	GQ-SCS7401COONEX GQ-SCS7401COON	[7]	1	×				×	×	×	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[7]	3	×				×	×	×	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	4					×	×	×	
LANボード(1000BASE-T, 2Port)	GQ-CN7682EX GQ-CN7682	[9]	3		×			×	×	×	
SASボードセット(12Gbps)	GQ-SCE7101A2ONEX GQ-SCE7101A2ON	[5]	1	×				×	×	×	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[5]	3	×				×	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	4	×	×	×		×			
Fibre Channelボード(4Gbps, 2Port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[3]	4	×	×	×		×			
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	4	×	×	×		×			
Fibre Channelボード(4Gbps, 2Port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	4	×	×	×		×			
SVPボードセット	GQ-SCM7960COONEX GQ-SCM7960COON	[6]	1	×	×	×	×	×		×	×

(凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:PCIスロット3,4,5,6,7は、ホットプラグ未対応です。
 *2:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
 *3:Windows Server 2008環境ではPCIホットプラグ未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) - 12 - 12

拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応プラグ 対応)
(GQ-UH70735EEX/RX) [カスタム] ¥44,100 (税込)
(GQ-UH70735E) ¥44,100 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応プラグ 対応)
(GQ-UH71465EEX/RX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-UH71465E) ¥73,500 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。


(c) - 12 - 12

拡張ストレージ 5 型 (薄型)



内蔵 DVD - ROM
〔 DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・ システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W56AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W55AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W54AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V53AEX) [加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V52AEX) [加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V51AEX) [加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5FAEX) [加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5DAEX) [加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V50AEX) [加税]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W8AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V7AEX) [加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VUAEX) [加税] ¥311,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W8AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V7AEX) [加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VTAEX) [加税] ¥311,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [加税] ¥183,750(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・ 対応(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIS3NEX) [加税]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS3NEX) [加税]	¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIS2NEX) [加税]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS2NEX) [加税]	¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIS1NEX) [加税]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS1NEX) [加税]	¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WISFNEX) [加税]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSFNEX) [加税]	¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WISDNEX) [加税]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSDNEX) [加税]	¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WISDNEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSDNEX) [加税]	¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUANEX) [加税]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSUANEX) [加税]	¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSU7NEX) [加税]	¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WITANEX) [加税]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSITANEX) [加税]	¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIOONEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSIOONEX) [加税]	¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIOON) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSIOON) [加税]	¥120,750(税込)
	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WIOON) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSIOON) [加税]	¥120,750(税込)

・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未収録となります。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSデータカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]	内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)] ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)] ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFAEX) [加税] ¥998,550(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥916,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSOAEX) [加税] ¥843,150(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSOAEX) [加税] ¥657,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VU7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税] ¥853,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VUAEX) [加税] ¥667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VT7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTAEX) [加税] ¥853,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VTAEX) [加税] ¥667,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税] ¥725,550(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・ 内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップ LTO 情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U2/200〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)〕	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税]	¥774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税]	¥504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS0NEX) [加税]	¥430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU6NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU6NEX) [加税]	¥441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT6NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT6NEX) [加税]	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [加税]	¥312,900(税込)
	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00N) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00N) [加税]	¥312,900(税込)

・ 内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Hト)〕 ・ 対応(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Hト)〕 ・ 対応(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS6AEX) [加税] ￥1,963,500(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS5AEX) [加税] ￥1,881,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS4AEX) [加税] ￥1,808,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS3AEX) [加税] ￥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS2AEX) [加税] ￥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS1AEX) [加税] ￥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSFAEX) [加税] ￥1,585,500(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX) [加税] ￥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSDAEX) [加税] ￥1,503,600(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [加税] ￥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS0AEX) [加税] ￥1,430,100(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS0AEX) [加税] ￥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8AEX) [加税] ￥1,789,200(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU7AEX) [加税] ￥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WUAAEX) [加税] ￥1,440,600(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VUAAEX) [加税] ￥1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WT8AEX) [加税] ￥1,789,200(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VT7AEX) [加税] ￥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WTAEX) [加税] ￥1,440,600(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VTAEX) [加税] ￥1,094,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] ￥1,312,500(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ￥966,000(税込)

・ 内蔵デバイスに対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/16吋)・ ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕x10 巻付き〕	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/16吋)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WIS3NEX) [加税] ¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税] ¥1,018,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WIS2NEX) [加税] ¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税] ¥936,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WIS1NEX) [加税] ¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税] ¥863,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WISFNEX) [加税] ¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税] ¥829,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WISDNEX) [加税] ¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税] ¥747,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (CD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WISNEX) [加税] ¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [加税] ¥674,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [加税] ¥824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU6NEX) [加税] ¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U6NEX) [加税] ¥684,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [加税] ¥824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU6NEX) [加税] ¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U6NEX) [加税] ¥684,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [加税] ¥761,250(税込) (GQ-SUU7410WU0N) ¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0NEX) [加税] ¥556,500(税込) (GQ-SUU74100U0N) ¥556,500(税込)

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照します。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


(d) 12 12 選択 内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB、H-7/8吋)〕 ・ 対応LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U4/800〕x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	
	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB、H-7/8吋)〕 ・ 対応LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U4/800〕x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS6AEX) [加税]	¥3,019,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS5AEX) [加税]	¥2,937,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS4AEX) [加税]	¥2,864,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS3AEX) [加税] ¥2,100,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS2AEX) [加税] ¥2,018,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS1AEX) [加税] ¥1,944,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSAEX) [加税]	¥2,641,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSDAEX) [加税]	¥2,559,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSOAEX) [加税]	¥2,486,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W8AEX) [加税]	¥2,845,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V7AEX) [加税] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W4AEX) [加税]	¥2,496,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W8AEX) [加税]	¥2,845,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V7AEX) [加税] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W4AEX) [加税]	¥2,496,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税]	¥2,368,800(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥1,638,000(税込)

・ 内蔵デバイスに対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AH(E)(AC100V)
RS440 AH(E)(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,Ⅱ-フルハイト) ・対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U4/800〕x10 巻付き〕	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,Ⅱ-フルハイト)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3NEX) [加税] ¥1,690,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税] ¥1,281,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W2NEX) [加税] ¥1,608,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S2NEX) [加税] ¥1,199,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W1NEX) [加税] ¥1,535,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S1NEX) [加税] ¥1,125,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W5FNEX) [加税] ¥1,501,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S5FNEX) [加税] ¥1,092,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3DNEX) [加税] ¥1,419,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3DNEX) [加税] ¥1,010,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3NEX) [加税] ¥1,346,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税] ¥936,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W7NEX) [加税] ¥1,496,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税] ¥1,086,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W6NEX) [加税] ¥1,356,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U6NEX) [加税] ¥947,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W7TANEX) [加税] ¥1,356,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100TANEX) [加税] ¥947,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W6ONEX) [加税] ¥1,228,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100ONEX) [加税] ¥819,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W6ONEX) [加税] ¥1,228,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781000ONEX) [加税] ¥819,000(税込)

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応 LTO カートリッジの情報は、[7.3 LTO カートリッジ] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 2.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。


< HA 8 0 0 0 / RS 4 4 0 AHエンハンスモデル RAID(2.5 型 SAS)モデル >

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ								5 型	5 型 (薄型)		
			2.5 型 (*1)											
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	G0-UH70735EEX G0-UH70735ERX G0-UH70735E	8											x	x
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	G0-UH71465EEX G0-UH71465ERX G0-UH71465E	8											x	x
内蔵 DVD - ROM	対応形名なし	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	G0-SUD7732xxxxEX G0-SUD7732xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
内蔵 LTO セット (Ultrium2 1L-7R1付) (*2)	G0-SUU7201xxxxEX G0-SUU7201xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
内蔵 LTO セット (Ultrium3 1L-7R1付) (*2)	G0-SUU7410xxxxEX G0-SUU7410xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
内蔵 LTO セット (Ultrium4 1L-7R1付) (*3)	G0-SUU7810xxxxEX G0-SUU7810xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x

(凡例) : 標準搭載
 : 搭載可 (搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
 *2:別途 SCSI ホットセットが必要です。
 *3:別途 SAS ホットセットが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<RS440用防塵オプション[GQ-AJ7R44AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	500g
外形寸法	423(W)x30(D)x172(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。

防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。

