

(2) HA8000/RS440 BHエンハンスモデル




HA8000/RS440 BH エンハンスモデル
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 BHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名			RS440 BHエンハンスモデル(AC100V)	RS440 BHエンハンスモデル(AC200V)
			RAID(2.5 型 SAS) モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ [4U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/X7350(2.93GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大4 (Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420/X7350:4, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:6)	
	キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420/X7350:データ4x32KB+命令4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:データ6x32KB+命令6x32KB	
		二次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220/X7350:2x4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:2x3MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:3x3MB	
		三次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220/X7350:なし, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:8MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450:12MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X7460:16MB	
チップセット			Intel 社製 7300	
システムバス (FSB) 周波数			1066MHz	
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:64GB	
	スロット数		16	
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オンラインメモリー対応	
表示機能	アクセラレータ		ATI 社製 ES1000[ソフトウェア/PCI]	
	VRAM		32MB	
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)	
	ハードディスク (本体搭載) *2	最大容量	RAID 0	1168GB(146GBx8)
RAID 5			867GB((146GBx4)x2RAID)	
サポート HDD 容量		73GB, 146GB(2.5 型)		
インタフェース		SAS		
回転数		10000r/min		
RAID コントローラ	コントローラ	日立製 [PCI Express<x8>]		
	インタフェース	SAS		
	チャンネル数	8ポート(HDD1台/ポート)		
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)		
	サポート RAID レベル	RAID 0,1,5,10,JBOD		
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)	
CD-ROM			-	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(IDE)x1ドライブ(標準)	
拡張ベイ	2.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		8[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
	5 型ベイ (リムーバブル)		1	
	5 型ベイ (薄型)		1(DVD-ROM にて占有)	
	FDD 専用		-	
PCIスロット			PCI Express<x8>x4[2スロットホットプラグ対応][RAIDポートにて1スロット占有] *10, PCI Express<x4>x3	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1[17x1], シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[7ポートx3, 17x2(1ポート<コントロール切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *3	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[ソフトウェア/独自ソフトウェア] *9/Intel 社製 82575x1[10ポートソフトウェア/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
		Wake On LAN 機能	ソフトウェア *4	
外形寸法			483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 46.3kg(48.5kg)	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	AC200V±10% 50/60Hz
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:2 本) *8	
	冗長化電源		1(標準)+1(標準)[ホットプラグ対応]	
冗長 FAN			ソフトウェア[ホットプラグ対応]	
運用時消費電力 *11			793W	840W
消費電力 [最大値]			1035W	1268W
消費電流 [最大値]			11.7A	7.3A
省エネ法に基づく表示	区分		C	C
	エネルギー消費効率		0.013	0.012
VCCI基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置/65dB 以下 *7	
RoHS指令			対応	
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付) *6/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付) *6/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付) *6/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付) *6	
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], HRA Utility(Windows)[RS440BH(E)に利用ディスプレイ管理ツール], ホットプラグ保守エージェント(Windows)	
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	

- *1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2))インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
- *7: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN の回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- *8: システム装置に添付される電源コードは、AC100V 用と AC200V 用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2 電源設備」項参照願います。
- *9: ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2(LAN コントローラ Intel 82563EB)は、未サポートです。
- *10: Windows Server 2008 環境では PCI ホットプラグ未サポート。
- *11: 通常使用時の目安の値です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A：拡張ストレージベイ（5型:薄型）

内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

B：拡張ストレージベイ（5型）

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

C：ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

D：NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

E：USBコネクタ

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

F：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

G：FAN ERRORランプ（赤）

システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。フロントファンはシステム装置の左右にあります。


H：拡張ストレージベイ（2.5型）1~8

内蔵ハードディスク(2.5型)を最大8台搭載することができます。

I：HDDキャニスタランプ（緑および赤）

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A：液晶パネル

システム装置の状態を表示します。

B：スクロールアップボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

C：スクロールダウンボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

D：バックボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

E：セレクトボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

F：RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

G：HDD STATUSランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。

H：LAN STATUSランプ1, 2（緑）

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。
ネットワークインタフェースコネクタ1,2は使用しないため、LAN STATUSランプ1は点灯・点滅しません。

I：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

J：POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。
なお、POWERスイッチを5秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。


K：POWERランプ（緑）

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

L：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

● 背面



A：USBコネクタ

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

B：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


C：シリアルインタフェースコネクタ

D：拡張スロット (PCI)

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～7となります。
拡張スロット(PCI)3にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 3, 4

LANケーブルを接続します。I/Oライザボードにあり、上から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

使用しません。

G：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

H：SYSTEM IDランプ (青)

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

I：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

J：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑)、PS ERRORランプ(橙)、ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


K：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

L：電源スロット 1, 2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID オート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-A4NNTNE	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNTNE	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNTNE	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

② HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	日立製 RAID オート SAS I/F	292GB フレイクサ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-AD54TNE	¥2,753,100 (税抜) ¥2,622,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A4NNTNE	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイクサ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AC54TNE	¥2,217,600 (税抜) ¥2,112,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A3NNTNE	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイクサ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AA54TNE	¥2,196,600 (税抜) ¥2,092,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A1NNTNE	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

③ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID オート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-A4NNTND	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNTND	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNTND	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

④ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID オート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-A4NNTND	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-A3NNTND	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A1NNTND	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-A4NNTNB	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNTNB	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNTNB	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑥ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	日立製 RAID ホット SAS 1/F	292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-AD54TNB	¥2,753,100 (税抜) ¥2,622,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A4NNTNB	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AC54TNB	¥2,217,600 (税抜) ¥2,112,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A3NNTNB	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AA54TNB	¥2,196,600 (税抜) ¥2,092,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A1NNTNB	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑦ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-A4NNTNA	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNTNA	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNTNA	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑧ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-A4NNTNA	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-A3NNTNA	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A1NNTNA	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様

標準搭載品

標準添付品

1000BASE-Tx2

JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5 型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44BH-A4NNTN0	\2,245,950 (税抜)\2,139,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQAR44BH-A3NNTN0	\1,925,700 (税抜)\1,834,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-A1NNTN0	\1,915,200 (税抜)\1,824,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS)
おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-A5NNT2E	¥3,035,550 (税抜) ¥2,891,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-A4NNT2E	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A2NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNT2E	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNT2E	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑪ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS)
おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-AE54T2E	¥3,049,200 (税抜) ¥2,904,000	¥18,787 (税抜) ¥17,892	¥14,088 (税抜) ¥13,417
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A5NNT2E	¥2,521,050 (税抜) ¥2,401,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AD54T2E	¥2,753,100 (税抜) ¥2,622,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A4NNT2E	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AB54T2E	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A2NNT2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AC54T2E	¥2,217,600 (税抜) ¥2,112,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A3NNT2E	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-AA54T2E	¥2,196,600 (税抜) ¥2,092,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A1NNT2E	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5 型 SAS)
おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト* SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-A5NNT2D	\3,035,550 (税抜)\2,891,000	\15,269 (税抜)\14,542	\11,453 (税抜)\10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-A4NNT2D	\2,781,450 (税抜)\2,649,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A2NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNT2D	\2,461,200 (税抜)\2,344,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNT2D	\2,450,700 (税抜)\2,334,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

⑬ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5 型 SAS)
おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト* SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-A5NNT2D	\2,521,050 (税抜)\2,401,000	\15,269 (税抜)\14,542	\11,453 (税抜)\10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQPR44BH-A4NNT2D	\2,266,950 (税抜)\2,159,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A2NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-A3NNT2D	\1,946,700 (税抜)\1,854,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A1NNT2D	\1,936,200 (税抜)\1,844,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 (R S 4 4 0 B H エンハンスモデル (A C 2 0 0 V)) R A I D (2.5 型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-A5NNT2B	¥3,035,550 (税抜) ¥2,891,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-A4NNT2B	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A2NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNT2B	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNT2B	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑮ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 (R S 4 4 0 B H エンハンスモデル (A C 2 0 0 V)) R A I D (2.5 型 SAS)

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-AE54T2B	¥3,049,200 (税抜) ¥2,904,000	¥18,787 (税抜) ¥17,892	¥14,088 (税抜) ¥13,417
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A5NNT2B	¥2,521,050 (税抜) ¥2,401,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-AD54T2B	¥2,753,100 (税抜) ¥2,622,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A4NNT2B	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-AB54T2B	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A2NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-AC54T2B	¥2,217,600 (税抜) ¥2,112,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A3NNT2B	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-AA54T2B	¥2,196,600 (税抜) ¥2,092,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-A1NNT2B	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10:リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20:Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑯ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト* SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-A5NNT2A	¥3,035,550 (税抜) ¥2,891,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-A4NNT2A	¥2,781,450 (税抜) ¥2,649,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A2NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-A3NNT2A	¥2,461,200 (税抜) ¥2,344,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-A1NNT2A	¥2,450,700 (税抜) ¥2,334,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑰ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト* SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-A5NNT2A	¥2,521,050 (税抜) ¥2,401,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQPR44BH-A4NNT2A	¥2,266,950 (税抜) ¥2,159,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A2NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-A3NNT2A	¥1,946,700 (税抜) ¥1,854,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-A1NNT2A	¥1,936,200 (税抜) ¥1,844,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑱ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS)

おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト* SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44BH-A5NNT20	¥2,500,050 (税抜) ¥2,381,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQAR44BH-A4NNT20	¥2,245,950 (税抜) ¥2,139,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-A2NNT20	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQAR44BH-A3NNT20	¥1,925,700 (税抜) ¥1,834,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-A1NNT20	¥1,915,200 (税抜) ¥1,824,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

① HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID 0-10 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-34NNTNE	¥2,626,050 (税抜) ¥2,501,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNTNE	¥2,305,800 (税抜) ¥2,196,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNTNE	¥2,295,300 (税抜) ¥2,186,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

② HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	日立製 RAID 0-10 SAS I/F	292GB フレイク+7" 146GB ×3:RAID5 +146GB ×1:7" SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB ×2) ×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-3D54TNE	¥2,597,700 (税抜) ¥2,474,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-34NNTNE	¥2,111,550 (税抜) ¥2,011,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイク+7" 146GB ×3:RAID5 +146GB ×1:7" SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB ×2) ×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3C54TNE	¥2,062,200 (税抜) ¥1,964,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-33NNTNE	¥1,791,300 (税抜) ¥1,706,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイク+7" 146GB ×3:RAID5 +146GB ×1:7" SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB ×2) ×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3A54TNE	¥2,041,200 (税抜) ¥1,944,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-31NNTNE	¥1,780,800 (税抜) ¥1,696,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

③ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID 0-10 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-34NNTND	¥2,626,050 (税抜) ¥2,501,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNTND	¥2,305,800 (税抜) ¥2,196,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNTND	¥2,295,300 (税抜) ¥2,186,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

④ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID 0-10 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-34NNTND	¥2,111,550 (税抜) ¥2,011,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-33NNTND	¥1,791,300 (税抜) ¥1,706,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-31NNTND	¥1,780,800 (税抜) ¥1,696,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10:リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホート [※] SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-34NNTNB	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNTNB	¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNTNB	¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

⑥ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU	日立製 RAID ホート [※] SAS I/F	292GB フレイ+リザーブ [※] 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ [※] SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-3D54TNB	¥2,597,700 (税抜)¥2,474,000	¥16,808 (税抜)¥16,008	¥12,608 (税抜)¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-34NNTNB	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ [※] 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ [※] SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3C54TNB	¥2,062,200 (税抜)¥1,964,000	¥13,238 (税抜)¥12,608	¥9,931 (税抜)¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-33NNTNB	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ [※] 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ [※] SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3A54TNB	¥2,041,200 (税抜)¥1,944,000	¥13,099 (税抜)¥12,475	¥9,826 (税抜)¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-31NNTNB	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

⑦ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホート [※] SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-34NNTNA	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNTNA	¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNTNA	¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

⑧ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAID ホート [※] SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-34NNTNA	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-33NNTNA	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-31NNTNA	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10:リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU	日立製 RAIDコントローラ SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44BH-34NNTNO	\2,090,550 (税抜)\1,991,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQAR44BH-33NNTNO	\1,770,300 (税抜)\1,686,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-31NNTNO	\1,759,800 (税抜)\1,676,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	I000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(S0-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-35NNT2E	¥2,880,150 (税抜) ¥2,743,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-34NNT2E	¥2,626,050 (税抜) ¥2,501,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-32NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNT2E	¥2,305,800 (税抜) ¥2,196,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNT2E	¥2,295,300 (税抜) ¥2,186,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑪ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-3E54T2E	¥2,893,800 (税抜) ¥2,756,000	¥18,787 (税抜) ¥17,892	¥14,088 (税抜) ¥13,417
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-35NNT2E	¥2,365,650 (税抜) ¥2,253,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3D54T2E	¥2,597,700 (税抜) ¥2,474,000	¥16,808 (税抜) ¥16,008	¥12,608 (税抜) ¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-34NNT2E	¥2,111,550 (税抜) ¥2,011,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3B54T2E	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-32NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3C54T2E	¥2,062,200 (税抜) ¥1,964,000	¥13,238 (税抜) ¥12,608	¥9,931 (税抜) ¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-33NNT2E	¥1,791,300 (税抜) ¥1,706,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB×3:RAID5 +146GB×1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB×2)×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPR44BH-3A54T2E	¥2,041,200 (税抜) ¥1,944,000	¥13,099 (税抜) ¥12,475	¥9,826 (税抜) ¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-31NNT2E	¥1,780,800 (税抜) ¥1,696,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ポート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BH-35NNT2D	\2,880,150 (税抜)\2,743,000	\15,269 (税抜)\14,542	\11,453 (税抜)\10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-34NNT2D	\2,626,050 (税抜)\2,501,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-32NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNT2D	\2,305,800 (税抜)\2,196,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNT2D	\2,295,300 (税抜)\2,186,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

⑬ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ポート SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44BH-35NNT2D	\2,365,650 (税抜)\2,253,000	\15,269 (税抜)\14,542	\11,453 (税抜)\10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQPR44BH-34NNT2D	\2,111,550 (税抜)\2,011,000	\13,571 (税抜)\12,925	\10,177 (税抜)\9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-32NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-33NNT2D	\1,791,300 (税抜)\1,706,000	\11,437 (税抜)\10,892	\8,575 (税抜)\8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-31NNT2D	\1,780,800 (税抜)\1,696,000	\11,366 (税抜)\10,825	\8,523 (税抜)\8,117

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx2

標準添付品

JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑭ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 (R S 4 4 0 B H エンハンスモデル (A C 2 0 0 V)) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-35NNT2B	¥2,880,150 (税抜)¥2,743,000	¥15,269 (税抜)¥14,542	¥11,453 (税抜)¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-34NNT2B	¥2,626,050 (税抜)¥2,501,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-32NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNT2B	¥2,305,800 (税抜)¥2,196,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNT2B	¥2,295,300 (税抜)¥2,186,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

⑮ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 (R S 4 4 0 B H エンハンスモデル (A C 2 0 0 V)) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×2CPU	日立製 RAID ホスト SAS I/F	292GB フレイ+リザーブ 146GB × 3:RA105 +146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-3E54T2B	¥2,893,800 (税抜)¥2,756,000	¥18,787 (税抜)¥17,892	¥14,088 (税抜)¥13,417
	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-35NNT2B	¥2,365,650 (税抜)¥2,253,000	¥15,269 (税抜)¥14,542	¥11,453 (税抜)¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB × 3:RA105 +146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-3D54T2B	¥2,597,700 (税抜)¥2,474,000	¥16,808 (税抜)¥16,008	¥12,608 (税抜)¥12,008
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-34NNT2B	¥2,111,550 (税抜)¥2,011,000	¥13,571 (税抜)¥12,925	¥10,177 (税抜)¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB × 3:RA105 +146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-3B54T2B	完売しました。		
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-32NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB × 3:RA105 +146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-3C54T2B	¥2,062,200 (税抜)¥1,964,000	¥13,238 (税抜)¥12,608	¥9,931 (税抜)¥9,458
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-33NNT2B	¥1,791,300 (税抜)¥1,706,000	¥11,437 (税抜)¥10,892	¥8,575 (税抜)¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×2CPU		292GB フレイ+リザーブ 146GB × 3:RA105 +146GB × 1:リザーブ SAS:10000r/min (*4)	8GB (2GB × 2) × 2:ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPR44BH-3A54T2B	¥2,041,200 (税抜)¥1,944,000	¥13,099 (税抜)¥12,475	¥9,826 (税抜)¥9,358
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU		選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)		GQPR44BH-31NNT2B	¥1,780,800 (税抜)¥1,696,000	¥11,366 (税抜)¥10,825	¥8,523 (税抜)¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BH-35NNT2A	¥2,880,150 (税抜) ¥2,743,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQQR44BH-34NNT2A	¥2,626,050 (税抜) ¥2,501,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-32NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQQR44BH-33NNT2A	¥2,305,800 (税抜) ¥2,196,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQQR44BH-31NNT2A	¥2,295,300 (税抜) ¥2,186,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑪ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BH-35NNT2A	¥2,365,650 (税抜) ¥2,253,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQPR44BH-34NNT2A	¥2,111,550 (税抜) ¥2,011,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-32NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQPR44BH-33NNT2A	¥1,791,300 (税抜) ¥1,706,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQPR44BH-31NNT2A	¥1,780,800 (税抜) ¥1,696,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

⑫ HA8000/RS440 (RS440 BHエンハンスモデル (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) ×1CPU	日立製 RAID ホット SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44BH-35NNT20	¥2,344,650 (税抜) ¥2,233,000	¥15,269 (税抜) ¥14,542	¥11,453 (税抜) ¥10,908
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) ×1CPU					GQAR44BH-34NNT20	¥2,090,550 (税抜) ¥1,991,000	¥13,571 (税抜) ¥12,925	¥10,177 (税抜) ¥9,692
	Xeon X7350 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-32NNT20	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) ×1CPU					GQAR44BH-33NNT20	¥1,770,300 (税抜) ¥1,686,000	¥11,437 (税抜) ¥10,892	¥8,575 (税抜) ¥8,167
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) ×1CPU					GQAR44BH-31NNT20	¥1,759,800 (税抜) ¥1,676,000	¥11,366 (税抜) ¥10,825	¥8,523 (税抜) ¥8,117

各モデル共通仕様	標準搭載品	I000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(S0-41A1-N106)を購入願います。

*10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

選択



プロセッサ
(Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB))
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] \252,000(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) \252,000(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECPX2P1DTEX) [カスタム] \262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) \262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB))
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] \540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) \540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~4

選択



プロセッサ
(Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB))
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] \252,000(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) \252,000(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECPX2P1DTEX) [カスタム] \262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) \262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X7350 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB))
(GQ-ECPX2P9TGEX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-ECPX2P9TG) **完売しました。**
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB))
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] \540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) \540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X7460 (2.66GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 16MB))
(GQ-ECPX2P6DTEX) [カスタム] \836,850(税込)
(GQ-ECPX2P6DT) \836,850(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインターフェイス
- ② キーボードインターフェイス
- ③ マウスインターフェイス
- ④ シリアルインターフェイス (COM1)
- ⑤ シリアルインターフェイス (COM2)
- ⑥ パラレルインターフェイス
- ⑦ SCSI インターフェイス
- ⑧ ネットワークインターフェイス
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インターフェイス
- ⑮ FDD インターフェイス
- ⑯ USB インターフェイス

(凡例) ◇: 同時接続 (搭載) 可
○: 選択接続 (搭載) のみ

—プロセッサ搭載条件表—

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。

<HA8000/RS440 BHエンハンスモデル>

【セットモデルプロセッサ搭載パターン】


プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	—	—
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	—
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1 CPU	プロセッサ	—	—	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	—	—
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	—
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

メモリー

メモリー・スロット 1~16

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザーボード
(メモリー・スロット数: 8 スロット x2 枚)
(47' シェン形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

選択

メモリーボード
(1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ701G2PEX) [カスタム] \48,300(税込)
(GQ-MJ701G2P) \48,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ702G2PEX) [カスタム] \80,850(税込)
(GQ-MJ702G2P) \80,850(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ704G2PEX) [カスタム] \176,400(税込)
(GQ-MJ704G2P) \176,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM)
(GQ-MJ708G2PEX) [カスタム] \472,500(税込)
(GQ-MJ708G2P) \472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS440 BHエンハンスモデル>

【実装条件①】

- ・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件②】

- ・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。

【実装条件③】

- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー・スロット	メモリーライザーボード A (標準搭載)								メモリーライザーボード B (標準搭載)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2 枚時	①	—	—	—	—	—	—	—	①	—	—	—	—	—	—	—
メモリーボード 4 枚時	①	②	—	—	—	—	—	—	①	②	—	—	—	—	—	—
メモリーボード 6 枚時	①	②	③	—	—	—	—	—	①	②	③	—	—	—	—	—
メモリーボード 8 枚時	①	②	③	④	—	—	—	—	①	②	③	④	—	—	—	—
メモリーボード 10 枚時	①	②	③	④	⑤	—	—	—	①	②	③	④	⑤	—	—	—
メモリーボード 12 枚時	①	②	③	④	⑤	⑥	—	—	①	②	③	④	⑤	⑥	—	—
メモリーボード 14 枚時	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	—	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	—
メモリーボード 16 枚時	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①オンラインスペアメモリー機能使用時 (詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスペアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスペアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スペアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスペアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルール①②③を満たす必要があります。

【搭載ルール①】

- ・上記メモリー搭載条件①~③を満たすこと。

【搭載ルール②】

- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール③】

- ・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット




—電源ユニット搭載条件表—

<HA8000/RS440 BHエンハンスモデル>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット(冗長用電源)	オプション形名なし	●	●

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7425EX) [カスタム] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7425) ¥186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(2) BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7405EX) [カスタム] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7405) ¥373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

同時 → 2.5 外付け装置 *1
(2) BR50 へ
同時 → 2.5 外付け装置 *1
(2) BR50 へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリレイブシステムへ
2.5 外付け装置
(9) LTO タイプリ装置へ
2.5 外付け装置
(10) 大型テープタイプリ装置へ



Fibre Channelボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, デュアルポート)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600
及びディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時 → 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
同時 → 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
同時 → 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリレイブシステムへ
同時 → 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスクリレイブシステムへ
同時 → 2.5 外付け装置
(9) LTO タイプリ装置へ
同時 → 2.5 外付け装置
(9) LTO タイプリ装置へ
同時 → 2.5 外付け装置
(10) 大型テープタイプリ装置へ
同時 → 2.5 外付け装置
(10) 大型テープタイプリ装置へ



SVPボード
(PCI Express,
100BASE-TX, 電源ユニット付き)

・SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP カテゴリ 5, 5 インボス
(100BASE-TX)
([2.4 スwitching HUB] 参照)

2.4 スwitching HUB へ

外部筐体
電源連動機能
MANAGEMENT
インタフェース
(Max5 台まで接続可)



・メンテナンスケーブル
(2.0m)
(GH-LV1751) ¥8,400(税込)

リム-ン プレハイス
ユニット(GQORR166)へ

SVPボードセット
(GQ-SCN7960C00NEX) [カスタム]
(GQ-SCN7960C00N)


電源コンセントが1個必要です。

¥176,400(税込)
¥176,400(税込)

・リム-ン プレハイスユニットへの接続時は、リム-ン プレハイスユニットに
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

・本セット形式にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B Hエンハンスモデル RAID(2.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (*)	拡張スロット PCI						
					PCI Express						
					8レーン				4レーン		
					フルサイズ		ハーフサイズ		フルサイズ		
					1	2	3 (*)	4 (*)	5 (*)	6 (*)	7 (*)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●	×	×	×	×
S C S I ボードセット (*2)	GQ-SC57401COONEX GQ-SC57401COON	[7]	1	×	①	②	×	×	×	×	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[7]	2	×	①	②	×	×	×	×	×
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3	○	①	②	×	④	×	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2Port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	2	○	×	①	×	③	×	×	×
S A S ボードセット (12Gbps)	GQ-SCE7101A2ONEX GQ-SCE7101A2ON	[5]	1	×	①	②	×	×	×	×	×
S A S ボード (12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[5]	2	×	①	②	×	×	×	×	×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	3	×	×	×	×	③	×	②	①
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2Port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[3]	3	×	×	×	×	③	×	②	①
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	3	×	×	×	×	③	×	②	①
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2Port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	3	×	×	×	×	③	×	②	①
S V P ボードセット	GQ-SCN7960COONEX GQ-SCN7960COON	[6]	1	×	×	×	×	×	①	×	×

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:PCIスロット3,4,5,6,7は、ホットプラグ未サポートです。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*3:Windows Server 2008 環境ではPCIスロットが未サポートです。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a1) 12 12

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

- ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

- ・ RAID5 を構築できる最大物理ハードディスク
数は、6 台です。
- ・ リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH70735JEX/RX) [カスタム] \44,100 (税込)
(GQ-UH70735J) \44,100 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH71465JEX/RX) [カスタム] \73,500 (税込)
(GQ-UH71465J) \73,500 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。


(c) 12 12

拡張ストレージ 2.5 型 (薄型)



内蔵DVD-ROM
(DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・ システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS6AEX) [カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS5AEX) [カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS4AEX) [カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFAEX) [カスタム]	¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSDAEX) [カスタム]	¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0AEX) [カスタム]	¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU8AEX) [カスタム]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU0AEX) [カスタム]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT8AEX) [カスタム]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732VT7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTAEX) [カスタム]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VTAEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00AEX) [カスタム]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V00AEX) [カスタム]

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS3NEX) [カスタム]	614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [カスタム] 582,750(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS2NEX) [カスタム]	532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [カスタム] 500,850(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS1NEX) [カスタム]	458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [カスタム] 427,350(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFNEX) [カスタム]	425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320SFNEX) [カスタム] 393,750(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム] 311,850(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX) [カスタム]	269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [カスタム] 238,350(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX) [カスタム]	420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U7NEX) [カスタム] 388,500(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUANEX) [カスタム]	280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320UANEX) [カスタム] 248,850(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX) [カスタム]	420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T7NEX) [カスタム] 388,500(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTANEX) [カスタム]	280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320TANEX) [カスタム] 248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [カスタム]	152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [カスタム] 120,750(税込)
		内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00N) [カスタム]	152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000N) [カスタム] 120,750(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未セットとなります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]	内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS6AEX) [カスタム] \1,376,550(税込)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS5AEX) [カスタム]	\1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS4AEX) [カスタム]	\1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS3AEX) [カスタム] \1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS2AEX) [カスタム] \919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS1AEX) [カスタム] \846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム] \998,550(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSFAEX) [カスタム] \812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム] \916,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSDAEX) [カスタム] \730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム] \843,150(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS0AEX) [カスタム] \657,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU8AEX) [カスタム] \1,202,250(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VU7AEX) [カスタム] \807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUAAEX) [カスタム] \853,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VUAAEX) [カスタム] \667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT8AEX) [カスタム] \1,202,250(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VT7AEX) [カスタム] \807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTAEX) [カスタム] \853,650(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VTAEX) [カスタム] \667,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム] \725,550(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム] \539,700(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB,ハーフハイト))
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム] \888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム] \774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [カスタム] \806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [カスタム] \693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [カスタム] \732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [カスタム] \619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [カスタム] \699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [カスタム] \585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) [カスタム] \617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) [カスタム] \504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) [カスタム] \543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) [カスタム] \430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUANEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OUANEX) [カスタム] \441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTNEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OTNEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU0NEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU0NEX) [カスタム] \441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU0N) [カスタム] \426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU0N) [カスタム] \312,900(税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 \113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 \340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 \680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS6AEX) [カスタム]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS5AEX) [カスタム]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS4AEX) [カスタム]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS3AEX) [カスタム] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS2AEX) [カスタム] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS1AEX) [カスタム] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFAEX) [カスタム]	¥1,585,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VSFAEX) [カスタム] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSDAEX) [カスタム]	¥1,503,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VSDAEX) [カスタム] ¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0AEX) [カスタム]	¥1,430,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VS0AEX) [カスタム] ¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU8AEX) [カスタム]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VU7AEX) [カスタム] ¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0AEX) [カスタム]	¥1,440,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VU0AEX) [カスタム] ¥1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT8AEX) [カスタム]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VT7AEX) [カスタム] ¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT0AEX) [カスタム]	¥1,440,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VT0AEX) [カスタム] ¥1,094,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00AEX) [カスタム]	¥1,312,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥966,000(税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,n-7/16)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,n-7/16))	
バックアップソフトウェア					
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスタム]	¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスタム]	¥1,018,500(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスタム]	¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスタム]	¥936,600(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスタム]	¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスタム]	¥863,100(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスタム]	¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスタム]	¥829,500(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [カスタム]	¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [カスタム]	¥747,600(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [カスタム]	¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [カスタム]	¥674,100(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [カスタム]	¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [カスタム]	¥824,250(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WUANEX) [カスタム]	¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100UANEX) [カスタム]	¥684,600(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT7NEX) [カスタム]	¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T7NEX) [カスタム]	¥824,250(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WTANEX) [カスタム]	¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100TANEX) [カスタム]	¥684,600(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスタム] (GQ-SUU7410W00N) [カスタム]	¥761,250(税込) ¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX) [カスタム] (GQ-SUU7410000N) [カスタム]	¥556,500(税込) ¥556,500(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。


(d) 12 12 選択 内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, H-7/ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, H-7/ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS6AEX) [カスタム]	¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS5AEX) [カスタム]	¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS4AEX) [カスタム]	¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VS3AEX) [カスタム] ¥2,100,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VS2AEX) [カスタム] ¥2,018,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VS1AEX) [カスタム] ¥1,944,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WSFAEX) [カスタム]	¥2,641,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VSFAEX) [カスタム] ¥1,911,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WSDAEX) [カスタム]	¥2,559,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VSDAEX) [カスタム] ¥1,829,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS0AEX) [カスタム]	¥2,486,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VS0AEX) [カスタム] ¥1,755,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU8AEX) [カスタム]	¥2,845,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VU7AEX) [カスタム] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU0AEX) [カスタム]	¥2,496,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VU0AEX) [カスタム] ¥1,766,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WT8AEX) [カスタム]	¥2,845,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VT7AEX) [カスタム] ¥1,905,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WTAEX) [カスタム]	¥2,496,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VTAEX) [カスタム] ¥1,766,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00AEX) [カスタム]	¥2,368,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] ¥1,638,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BH(E) (AC100V)
RS440 BH(E) (AC200V)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, 1/2ハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U4/800]]x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB, 1/2ハイト))	
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS3NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS2NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S2NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS1NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S1NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WSFNEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100SFNEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U7NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU0NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U0NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WT7NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100T7NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WT0NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100T0NEX) [カスタム]	
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム]	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00N) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000N) [カスタム]	

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 2.5 型(1~4)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/RS440 BHエンハンスモデル RAID(2.5 型 SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型	5 型 (薄型)
			2.5 型 (*1) (*4)											
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735JEX GQ-UH70735JRX GQ-UH70735J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465JEX GQ-UH71465JRX GQ-UH71465J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵DVD-ROM	形状形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SU07201xxxxEX GQ-SU07201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SU07410xxxxEX GQ-SU07410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SU07810xxxxEX GQ-SU07810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●：標準搭載
①：搭載可(搭載優先順位)
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:RAID5 を構築できる最大物理ハードディスク数は、6 台です。