

1 . ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1 . 1 HA8000 / TS10

(1) HA8000 / TS10 AH , BH , EH エンハンスモデル



HA8000/TS10 AH, BH, EH エンハンスモデル
(タワタイプ)
(筐体色 : 黒)


HA8000/TS10 AH, BH, EHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名	TS10 AHエンハンスモデル		TS10 BHエンハンスモデル		TS10 EHエンハンスモデル		
	RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATA)モデル		RAID(SAS)モデル		
筐体タイプ	タワータイプ						
CPU (周波数)	Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180(2GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-E3110(3GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-E3120(3.16GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3360(2.83GHz)						
	プロセッサ数(CPUコア数)	最小1/最大1(Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110/E3120:2, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:4)					
	キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110/E3120:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:データ4x32KB+命令4x32KB				
		二次/1CPU	Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180:1MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110/E3120:6MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:2x6MB				
チップセット	Intel 社製 3200						
システムバス(FSB)周波数	Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110/E3120:1333MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:1333MHz						
メインメモリー	容量	最小:512MB/最大:8GB					
	スロット数	4					
	サポートメモリー容量	512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)					
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM					
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オプション]/PCI]					
	VRAM	32MB					
	表示解像度(表示色) *1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)					
ハードディスク(本体内部) *2	最大容量 *8	RAID 0	1.2TB(300GBx4)	4TB((1TBx2)x2RAID)	1.2TB(300GBx4)		
		RAID 5	900GB(300GBx4)	2TB(1TBx3)	900GB(300GBx4)		
		ディスク	-	-	-		
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB	73GB, 146GB, 300GB		
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300	SAS		
	回転数	15000r/min		7200r/min	15000r/min		
RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS [PCIオプション]/PCI Express<x8>]			日立製 [PCIオプション]/PCI Express<x8>]		
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300	SAS		
	チャンネル数	4チャネル(HDD1台/チャネル)		8チャネル(HDD1台/チャネル)			
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)		256MB(SDRAM/ECC)			
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD			
ハードディスクコントローラ	コントローラ	-					
	インタフェース	-					
FDD	3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)						
CD-ROM	薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)						
DVD-ROM	DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)						
拡張ベイ	3.5型ベイ	4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]					
	5型ベイ(リムーバブル)	3(CD-ROMまたはDVD-ROMで1ベイ占有)					
	5型ベイ(薄型)	-					
	FDD専用	1(1ベイFDDにて占有)					
PCIスロット	PCI Express<x8>x1[RAIDオプションで占有], PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ) x2						
標準インターフェイス	ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード(PS/2タイプ/ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ/ミニDIN6ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[オプションx1, フロントx2, リアx2] *3						
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82566DCx1[オプション]/PCI]				
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)				
	Wake On LAN機能	オプション *4					
外形寸法	254(W)x541(D)x435(H)mm[突起物含む]						
質量[標準値](C)内は最大質量値)	約18.0kg(25.1kg)		約17.6kg(25.1kg)		約18.0kg(25.1kg)		
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz					
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(1本)					
	冗長化電源	-					
冗長FAN	-						
運用時消費電力 *9	229W		200W		224W		
消費電力[最大値]	281W		251W		281W		
消費電流[最大値]	2.91A		2.59A		2.62A		
省エネ法に基づく表示	区分	f		f		f	
	エネルギー消費効率	0.0033		0.0031		0.0032	
VCCI基準 *5 / 騒音	クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *7						
RoHS指令	対応(オプション)は「4章オプション」参照						
インストールOS	Windows Server 2008 Standard日本語版(SCAL付) *10/Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SCAL付)/Windows Server 2003 R2 Standard Edition日本語版(SP2)(SCAL付) *6						
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報」参照						
添付ソフトウェア	JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[9-11 管理ツール], HA8000 System Installer[簡易移行ツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AH(E), BH(E)専用ディスク管理ツール], HRA Utility(Windows)[TS10EH(E)専用ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows)						
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー), マウス(ホイール)						

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Managerが必要です。
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 *7: ISO7779に準拠した弊社測定値です。
 *8: ディスクレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *9: 通常使用時の目安の値です。
 *10: Intel®Pentium®Desktopプロセッサ-E2180(2GHz)は、Windows Server 2008 Hyper-V機能未対応です。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/TS10 AH, BH, EHエンハンスモデル システム装置 各部の機能と名称

前面



A : フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : U S B コネクタ

D : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E : HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

G : 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いづれかが搭載されます。

H : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K : ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点灯しません。

L : POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P : MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



背面



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : U S B コネクタ

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~5 となります。

TS10AH(E)/BH(E)/EH(E)モデルは、拡張スロット(PCI)3 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] ブレイクストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレイクストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-A6NNBTE	¥384,300	¥1,347	¥1,015
	(税抜)¥366,000						(税抜)¥1,283	(税抜)¥967	
	¥365,400						¥1,225	¥919	
	(税抜)¥348,000						(税抜)¥1,167	(税抜)¥875	
Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	GQPT10AH-A7NNBTE	¥354,900	¥1,155	¥866					
(税抜)¥338,000		(税抜)¥1,100	(税抜)¥825						
Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		¥307,650	¥840	¥630					
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	GQPT10AH-A4NNBTE	(税抜)¥293,000	(税抜)¥800	(税抜)¥600					


HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き)] ブレイクストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレイクストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A63BHTD	¥584,850	¥2,686	¥2,013	
				(税抜)¥557,000			(税抜)¥2,558	(税抜)¥1,917		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			¥578,550	¥2,643	¥1,987	
				(税抜)¥551,000			(税抜)¥2,517	(税抜)¥1,892		
			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥556,500	¥2,791	¥2,092				
			(税抜)¥530,000	(税抜)¥2,658	(税抜)¥1,992					
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥525,000	¥2,581	¥1,934				
			(税抜)¥500,000	(税抜)¥2,458	(税抜)¥1,842					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	¥384,300	¥1,347	¥1,015		
			(税抜)¥366,000	(税抜)¥1,283	(税抜)¥967	¥565,950	¥2,564	¥1,925		
			Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A73BHTD	(税抜)¥539,000	(税抜)¥2,442	(税抜)¥1,833
					1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			¥559,650	¥2,520	¥1,890
	(税抜)¥533,000	(税抜)¥2,400			(税抜)¥1,800					
	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥543,900			¥2,433			¥1,829		
	(税抜)¥518,000	(税抜)¥2,317		(税抜)¥1,742						
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥525,000		¥2,581	¥1,934					
	(税抜)¥500,000	(税抜)¥2,458		(税抜)¥1,842						
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	¥365,400	¥1,225	¥919			
	(税抜)¥348,000	(税抜)¥1,167		(税抜)¥875	¥555,450	¥2,494	¥1,872			
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A53BHTD	(税抜)¥529,000	(税抜)¥2,375	(税抜)¥1,783	
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			¥549,150	¥2,450	¥1,838	
				(税抜)¥523,000			(税抜)¥2,333	(税抜)¥1,750		
			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥509,250			¥2,476	¥1,855		
		(税抜)¥485,000	(税抜)¥2,358	(税抜)¥1,767						
1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		¥477,750	¥2,266	¥1,698						
(税抜)¥455,000		(税抜)¥2,158	(税抜)¥1,617							
選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	¥354,900	¥1,155	¥866				
(税抜)¥338,000		(税抜)¥1,100	(税抜)¥825	¥508,200	¥2,179	¥1,636				
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A43BHTD	(税抜)¥484,000	(税抜)¥2,075	(税抜)¥1,558		
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			¥501,900	¥2,135	¥1,601		
			(税抜)¥478,000			(税抜)¥2,033	(税抜)¥1,525			
	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		¥462,000			¥2,161	¥1,619			
	(税抜)¥440,000	(税抜)¥2,058	(税抜)¥1,542							
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	¥430,500	¥1,951	¥1,462						
	(税抜)¥410,000	(税抜)¥1,858	(税抜)¥1,392							
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	¥307,650	¥840	¥630				
(税抜)¥293,000	(税抜)¥800	(税抜)¥600								

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-A63BHTA	¥584,850 (税抜) ¥557,000	¥2,686 (税抜) ¥2,558	¥2,013 (税抜) ¥1,917
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A62BHTA	¥578,550 (税抜) ¥551,000	¥2,643 (税抜) ¥2,517	¥1,987 (税抜) ¥1,892
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A63AHTA	¥556,500 (税抜) ¥530,000	¥2,791 (税抜) ¥2,658	¥2,092 (税抜) ¥1,992
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A62AHTA	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,581 (税抜) ¥2,458	¥1,934 (税抜) ¥1,842
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-A6NNBTA	¥384,300 (税抜) ¥366,000	¥1,347 (税抜) ¥1,283	¥1,015 (税抜) ¥967	
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-A73BHTA	¥565,950 (税抜) ¥539,000	¥2,564 (税抜) ¥2,442	¥1,925 (税抜) ¥1,833
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A72BHTA	¥559,650 (税抜) ¥533,000	¥2,520 (税抜) ¥2,400	¥1,890 (税抜) ¥1,800
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A73AHTA	¥543,900 (税抜) ¥518,000	¥2,433 (税抜) ¥2,317	¥1,829 (税抜) ¥1,742
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A72AHTA	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,581 (税抜) ¥2,458	¥1,934 (税抜) ¥1,842
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-A7NNBTA	¥365,400 (税抜) ¥348,000	¥1,225 (税抜) ¥1,167	¥919 (税抜) ¥875	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-A53BHTA	¥555,450 (税抜) ¥529,000	¥2,494 (税抜) ¥2,375	¥1,872 (税抜) ¥1,783
						1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GOPT10AH-A52BHTA	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥2,450 (税抜) ¥2,333
2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A53AHTA				¥509,250 (税抜) ¥485,000	¥2,476 (税抜) ¥2,358	¥1,855 (税抜) ¥1,767	
1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10AH-A52AHTA				¥477,750 (税抜) ¥455,000	¥2,266 (税抜) ¥2,158	¥1,698 (税抜) ¥1,617	
選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-A5NNBTA	¥354,900 (税抜) ¥338,000	¥1,155 (税抜) ¥1,100	¥866 (税抜) ¥825			
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	292GB トレイ 146GB × 3: RAID5 SAS: 15000r/min (*3)	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-A43BHTA	¥508,200 (税抜) ¥484,000	¥2,179 (税抜) ¥2,075	¥1,636 (税抜) ¥1,558		
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GOPT10AH-A42BHTA	¥501,900 (税抜) ¥478,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525	
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GOPT10AH-A43AHTA	¥462,000 (税抜) ¥440,000	¥2,161 (税抜) ¥2,058	¥1,619 (税抜) ¥1,542	
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GOPT10AH-A42AHTA	¥430,500 (税抜) ¥410,000	¥1,951 (税抜) ¥1,858	¥1,462 (税抜) ¥1,392	
選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-A4NNBTA	¥307,650 (税抜) ¥293,000	¥840 (税抜) ¥800	¥630 (税抜) ¥600			


HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GOAT10AH-A6NNBTO	¥363,300 (税抜) ¥346,000	¥1,347 (税抜) ¥1,283	¥1,015 (税抜) ¥967
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU						¥344,400 (税抜) ¥328,000	¥1,225 (税抜) ¥1,167	¥919 (税抜) ¥875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥333,900 (税抜) ¥318,000	¥1,155 (税抜) ¥1,100	¥866 (税抜) ¥825
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥286,650 (税抜) ¥273,000	¥840 (税抜) ¥800	¥630 (税抜) ¥600

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000rpmディスクドライブ (1.44MB/720GB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A6NNBTE	¥375,900	¥1,286	¥963
	(税抜)¥358,000						(税抜)¥1,225	(税抜)¥917	
	¥357,000						¥1,163	¥875	
	(税抜)¥340,000						(税抜)¥1,108	(税抜)¥833	
Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A7NNBTE	¥346,500	¥1,094	¥822	
(税抜)¥330,000						(税抜)¥1,042	(税抜)¥783		
¥299,250						¥779	¥586		
(税抜)¥285,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A5NNBTE	¥299,250	¥779	¥586	
(税抜)¥285,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
¥299,250						¥779	¥586		
(税抜)¥285,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A4NNBTE	¥299,250	¥779	¥586	
(税抜)¥285,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
¥299,250						¥779	¥586		
(税抜)¥285,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		


HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A636HTD	¥478,800	¥1,995	¥1,496	
							(税抜)¥456,000	(税抜)¥1,900	(税抜)¥1,425	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A626HTD	¥472,500	¥1,951	¥1,462	
							(税抜)¥450,000	(税抜)¥1,858	(税抜)¥1,392	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A6NNBTD	¥375,900	¥1,286	¥963
								(税抜)¥358,000	(税抜)¥1,225	(税抜)¥917
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A736HTD	¥459,900	¥1,872	¥1,409		
						(税抜)¥438,000	(税抜)¥1,783	(税抜)¥1,342		
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A726HTD	¥453,600	¥1,829	¥1,373		
						(税抜)¥432,000	(税抜)¥1,742	(税抜)¥1,308		
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A7NNBTD	¥357,000	¥1,163	¥875	
							(税抜)¥340,000	(税抜)¥1,108	(税抜)¥833	
Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A536HTD	¥449,400	¥1,803	¥1,357				
				(税抜)¥428,000	(税抜)¥1,717	(税抜)¥1,292				
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A526HTD	¥443,100	¥1,759	¥1,321				
				(税抜)¥422,000	(税抜)¥1,675	(税抜)¥1,258				
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A5NNBTD	¥346,500	¥1,094	¥822			
					(税抜)¥330,000	(税抜)¥1,042	(税抜)¥783			
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A436HTD	¥402,150	¥1,488	¥1,120				
				(税抜)¥383,000	(税抜)¥1,417	(税抜)¥1,067				
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A426HTD	¥395,850	¥1,444	¥1,085				
				(税抜)¥377,000	(税抜)¥1,375	(税抜)¥1,033				
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A4NNBTD	¥299,250	¥779	¥586			
					(税抜)¥285,000	(税抜)¥742	(税抜)¥558			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A636HTA	¥478,800 (税抜)¥456,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10BH-A626HTA	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A6NNBTA	¥375,900 (税抜)¥358,000
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A736HTA	¥459,900 (税抜)¥438,000	¥1,872 (税抜)¥1,783	¥1,409 (税抜)¥1,342
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10BH-A726HTA	¥453,600 (税抜)¥432,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A7NNBTA	¥357,000 (税抜)¥340,000
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A536HTA	¥449,400 (税抜)¥428,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10BH-A526HTA	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥1,759 (税抜)¥1,675	¥1,321 (税抜)¥1,258
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A5NNBTA	¥346,500 (税抜)¥330,000
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A436HTA	¥402,150 (税抜)¥383,000	¥1,488 (税抜)¥1,417	¥1,120 (税抜)¥1,067
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10BH-A426HTA	¥395,850 (税抜)¥377,000	¥1,444 (税抜)¥1,375	¥1,085 (税抜)¥1,033
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-A4NNBTA	¥299,250 (税抜)¥285,000

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT10BH-A6NNBTO	¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,286 (税抜)¥1,225	¥963 (税抜)¥917
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10BH-A7NNBTO	¥336,000 (税抜)¥320,000	¥1,163 (税抜)¥1,108	¥875 (税抜)¥833
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10BH-A5NNBTO	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥1,094 (税抜)¥1,042	¥822 (税抜)¥783
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10BH-A4NNBTO	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥779 (税抜)¥742	¥586 (税抜)¥558
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-A6NNCTE	¥384,300 (税抜)¥366,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU						¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥307,650 (税抜)¥293,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625


HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-A63HJTD	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183		
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10EH-A62HJTD	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,010 (税抜)¥2,867	¥2,258 (税抜)¥2,150		
				2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10EH-A63GJTD	¥567,000 (税抜)¥540,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067		
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10EH-A62GJTD	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥2,686 (税抜)¥2,558	¥2,013 (税抜)¥1,917		
			選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-A6NNCTD	¥384,300 (税抜)¥366,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992		
			146GB フレイ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 +73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A73HJTD	¥616,350 (税抜)¥587,000	¥2,932 (税抜)¥2,792	¥2,197 (税抜)¥2,092			
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A72HJTD	¥610,050 (税抜)¥581,000	¥2,888 (税抜)¥2,750	¥2,170 (税抜)¥2,067			
				2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A73GJTD	¥567,000 (税抜)¥540,000	¥2,905 (税抜)¥2,767	¥2,179 (税抜)¥2,075			
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A72GJTD	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥2,686 (税抜)¥2,558	¥2,013 (税抜)¥1,917			
			選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-A7NNCTD	¥384,300 (税抜)¥366,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992		
			Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-A53HJTD	¥605,850 (税抜)¥577,000	¥2,861 (税抜)¥2,725	¥2,144 (税抜)¥2,042
						1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10EH-A52HJTD	¥599,550 (税抜)¥571,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A53GJTD				¥519,750 (税抜)¥495,000		¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850		
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A52GJTD				¥488,250 (税抜)¥465,000		¥2,371 (税抜)¥2,258	¥1,777 (税抜)¥1,692		
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)			選択 (*7)	GQPT10EH-A5NNCTD	¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850		
	146GB フレイ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 +73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-A43HJTD	¥558,600 (税抜)¥532,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817			
		1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-A42HJTD	¥552,300 (税抜)¥526,000	¥2,502 (税抜)¥2,383	¥1,882 (税抜)¥1,792			
		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-A43GJTD	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625			
		1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-A42GJTD	¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,056 (税抜)¥1,958	¥1,540 (税抜)¥1,467			
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)			選択 (*7)	GQPT10EH-A4NNCTD	¥307,650 (税抜)¥293,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625		
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F			292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-A43HJTD	¥558,600 (税抜)¥532,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
						1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10EH-A42HJTD	¥552,300 (税抜)¥526,000	¥2,502 (税抜)¥2,383	¥1,882 (税抜)¥1,792
			2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A43GJTD		¥472,500 (税抜)¥450,000		¥2,275 (税抜)¥2,167	¥1,706 (税抜)¥1,625		
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-A42GJTD		¥441,000 (税抜)¥420,000		¥2,056 (税抜)¥1,958	¥1,540 (税抜)¥1,467		
選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-A4NNCTD	¥307,650 (税抜)¥293,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625					

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホード SAS I/F	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GGPT10EH-A63HJTA	¥635,250 (税抜) ¥605,000	¥3,053 (税抜) ¥2,908	¥2,292 (税抜) ¥2,183
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A62HJTA	¥628,950 (税抜) ¥599,000	¥3,010 (税抜) ¥2,867	¥2,258 (税抜) ¥2,150
			146GB フライ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 + 73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A63GJTA	¥567,000 (税抜) ¥540,000	¥2,896 (税抜) ¥2,758	¥2,170 (税抜) ¥2,067
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GGPT10EH-A62GJTA		¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥2,686 (税抜) ¥2,558	¥2,013 (税抜) ¥1,917	
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GGPT10EH-A6NNCTA	¥384,300 (税抜) ¥366,000	¥1,383 (税抜) ¥1,317	¥1,042 (税抜) ¥992		
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホード SAS I/F	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GGPT10EH-A73HJTA	¥616,350 (税抜) ¥587,000	¥2,932 (税抜) ¥2,792	¥2,197 (税抜) ¥2,092
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A72HJTA	¥610,050 (税抜) ¥581,000	¥2,888 (税抜) ¥2,750	¥2,170 (税抜) ¥2,067
			146GB フライ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 + 73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A73GJTA	¥567,000 (税抜) ¥540,000	¥2,905 (税抜) ¥2,767	¥2,179 (税抜) ¥2,075
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GGPT10EH-A72GJTA		¥535,500 (税抜) ¥510,000	¥2,686 (税抜) ¥2,558	¥2,013 (税抜) ¥1,917	
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GGPT10EH-A7NNCTA	¥365,400 (税抜) ¥348,000	¥1,260 (税抜) ¥1,200	¥945 (税抜) ¥900		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホード SAS I/F	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GGPT10EH-A53HJTA	¥605,850 (税抜) ¥577,000	¥2,861 (税抜) ¥2,725	¥2,144 (税抜) ¥2,042
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A52HJTA	¥599,550 (税抜) ¥571,000	¥2,817 (税抜) ¥2,683	¥2,118 (税抜) ¥2,017
146GB フライ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 + 73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GGPT10EH-A53GJTA		¥519,750 (税抜) ¥495,000	¥2,590 (税抜) ¥2,467	¥1,943 (税抜) ¥1,850	
1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz			GGPT10EH-A52GJTA	¥488,250 (税抜) ¥465,000		¥2,371 (税抜) ¥2,258	¥1,777 (税抜) ¥1,692		
選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GGPT10EH-A5NNCTA	¥354,900 (税抜) ¥338,000	¥1,190 (税抜) ¥1,133	¥893 (税抜) ¥850			
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	日立製 RAID ホード SAS I/F	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GGPT10EH-A43HJTA	¥558,600 (税抜) ¥532,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817	
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A42HJTA	¥552,300 (税抜) ¥526,000	¥2,502 (税抜) ¥2,383	¥1,882 (税抜) ¥1,792	
		146GB フライ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 + 73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GGPT10EH-A43GJTA	¥472,500 (税抜) ¥450,000	¥2,275 (税抜) ¥2,167	¥1,706 (税抜) ¥1,625	
		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GGPT10EH-A42GJTA		¥441,000 (税抜) ¥420,000	¥2,056 (税抜) ¥1,958	¥1,540 (税抜) ¥1,467		
選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GGPT10EH-A4NNCTA	¥307,650 (税抜) ¥293,000	¥875 (税抜) ¥833	¥656 (税抜) ¥625			


HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホード SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*8)	GGAT10EH-A6NNCTO	¥363,300 (税抜) ¥346,000	¥1,383 (税抜) ¥1,317	¥1,042 (税抜) ¥992
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GGAT10EH-A7NNCTO	¥344,400 (税抜) ¥328,000	¥1,260 (税抜) ¥1,200	¥945 (税抜) ¥900
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GGAT10EH-A5NNCTO	¥333,900 (税抜) ¥318,000	¥1,190 (税抜) ¥1,133	¥893 (税抜) ¥850
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GGAT10EH-A4NNCTO	¥286,650 (税抜) ¥273,000	¥875 (税抜) ¥833	¥656 (税抜) ¥625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720GB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	ホード (109キ), ゾス (109キ), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-16NNBTE	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,347 (税抜)¥1,283	¥1,015 (税抜)¥967
	GQPT10AH-17NNBTE					¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,225 (税抜)¥1,167	¥919 (税抜)¥875	
	GQPT10AH-15NNBTE					¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	
	GQPT10AH-14NNBTE					¥202,650 (税抜)¥193,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	


HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-163BHDT	¥479,850 (税抜)¥457,000	¥2,686 (税抜)¥2,558	¥2,013 (税抜)¥1,917			
						GQPT10AH-162BHDT	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,643 (税抜)¥2,517	¥1,987 (税抜)¥1,892			
				GQPT10AH-163AHTD		¥457,800 (税抜)¥436,000	¥2,555 (税抜)¥2,433	¥1,916 (税抜)¥1,825				
				GQPT10AH-162AHTD		¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,512 (税抜)¥2,392	¥1,882 (税抜)¥1,792				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-16NNBTD	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,347 (税抜)¥1,283	¥1,015 (税抜)¥967			
			292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-173BHDT	¥460,950 (税抜)¥439,000	¥2,564 (税抜)¥2,442	¥1,925 (税抜)¥1,833				
					GQPT10AH-172BHDT	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥2,520 (税抜)¥2,400	¥1,890 (税抜)¥1,800				
				GQPT10AH-173AHTD	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥2,433 (税抜)¥2,317	¥1,829 (税抜)¥1,742					
				GQPT10AH-172AHTD	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥2,389 (税抜)¥2,275	¥1,793 (税抜)¥1,708					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-17NNBTD	¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,225 (税抜)¥1,167	¥919 (税抜)¥875			
			Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-153BHDT	¥450,450 (税抜)¥429,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
									GQPT10AH-152BHDT	¥444,150 (税抜)¥423,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
	GQPT10AH-153AHTD	¥428,400 (税抜)¥408,000					¥2,363 (税抜)¥2,250		¥1,777 (税抜)¥1,692			
	GQPT10AH-152AHTD	¥422,100 (税抜)¥402,000					¥2,318 (税抜)¥2,208		¥1,741 (税抜)¥1,658			
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*7)	GQPT10AH-15NNBTD	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825				
	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-143BHDT	¥403,200 (税抜)¥384,000	¥2,179 (税抜)¥2,075	¥1,636 (税抜)¥1,558				
					GQPT10AH-142BHDT	¥396,900 (税抜)¥378,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525				
					GQPT10AH-143AHTD	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥2,048 (税抜)¥1,950	¥1,540 (税抜)¥1,467				
			GQPT10AH-142AHTD		¥374,850 (税抜)¥357,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433					
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-14NNBTD	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600					
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-143BHDT	¥403,200 (税抜)¥384,000	¥2,179 (税抜)¥2,075	¥1,636 (税抜)¥1,558		
							GQPT10AH-142BHDT	¥396,900 (税抜)¥378,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525		
					GQPT10AH-143AHTD		¥381,150 (税抜)¥363,000	¥2,048 (税抜)¥1,950	¥1,540 (税抜)¥1,467			
					GQPT10AH-142AHTD		¥374,850 (税抜)¥357,000	¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433			
選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10AH-14NNBTD	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600						

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 阵列 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-163BHTA	¥479,850 (税抜)¥457,000	¥2,686 (税抜)¥2,558	¥2,013 (税抜)¥1,917
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-162BHTA	¥473,550 (税抜)¥451,000	¥2,643 (税抜)¥2,517	¥1,987 (税抜)¥1,892
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-163AHTA	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥2,555 (税抜)¥2,433	¥1,916 (税抜)¥1,825
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-162AHTA	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,512 (税抜)¥2,392	¥1,882 (税抜)¥1,792
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-16NNBTA	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,347 (税抜)¥1,283	¥1,015 (税抜)¥967
			146GB 阵列 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-173BHTA	¥460,950 (税抜)¥439,000	¥2,564 (税抜)¥2,442	¥1,925 (税抜)¥1,833
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-172BHTA	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥2,520 (税抜)¥2,400	¥1,890 (税抜)¥1,800
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-173AHTA	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥2,433 (税抜)¥2,317	¥1,829 (税抜)¥1,742
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GOPT10AH-172AHTA		¥432,600 (税抜)¥412,000		¥2,389 (税抜)¥2,275	¥1,793 (税抜)¥1,708		
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-17NNBTA	¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,225 (税抜)¥1,167	¥919 (税抜)¥875		
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB 阵列 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-153BHTA	¥450,450 (税抜)¥429,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-152BHTA	¥444,150 (税抜)¥423,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-153AHTA	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥2,363 (税抜)¥2,250	¥1,777 (税抜)¥1,692
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-152AHTA	¥422,100 (税抜)¥402,000	¥2,318 (税抜)¥2,208	¥1,741 (税抜)¥1,658
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-15NNBTA	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
			146GB 阵列 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10AH-143BHTA	¥403,200 (税抜)¥384,000	¥2,179 (税抜)¥2,075	¥1,636 (税抜)¥1,558
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-142BHTA	¥396,900 (税抜)¥378,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOPT10AH-143AHTA	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥2,048 (税抜)¥1,950	¥1,540 (税抜)¥1,467
	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GOPT10AH-142AHTA		¥374,850 (税抜)¥357,000		¥2,003 (税抜)¥1,908	¥1,505 (税抜)¥1,433		
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10AH-14NNBTA	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600		
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOAT10AH-16NNBTO	¥258,300 (税抜)¥246,000	¥1,347 (税抜)¥1,283	¥1,015 (税抜)¥967	
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOAT10AH-17NNBTO	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,225 (税抜)¥1,167	¥919 (税抜)¥875	
			2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOAT10AH-15NNBTO	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825	
			1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GOAT10AH-14NNBTO	¥181,650 (税抜)¥173,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	


HA8000/TS10 (TS10 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GOAT10AH-16NNBTO	¥258,300 (税抜)¥246,000	¥1,347 (税抜)¥1,283	¥1,015 (税抜)¥967
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10AH-17NNBTO	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,225 (税抜)¥1,167	¥919 (税抜)¥875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10AH-15NNBTO	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GOAT10AH-14NNBTO	¥181,650 (税抜)¥173,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000rpmディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-16NNBTE	¥270,900	¥1,286	¥963
	(税抜)¥258,000						(税抜)¥1,225	(税抜)¥917	
	¥252,000						¥1,163	¥875	
	(税抜)¥240,000						(税抜)¥1,108	(税抜)¥833	
Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-17NNBTE	¥241,500	¥1,094	¥822	
(税抜)¥230,000						(税抜)¥1,042	(税抜)¥783		
¥194,250						¥779	¥586		
(税抜)¥185,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-15NNBTE	¥241,500	¥1,094	¥822	
(税抜)¥230,000						(税抜)¥1,042	(税抜)¥783		
¥194,250						¥779	¥586		
(税抜)¥185,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10BH-14NNBTE	¥194,250	¥779	¥586	
(税抜)¥185,000						(税抜)¥742	(税抜)¥558		


HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	500GB フレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-1636HTD	¥373,800	¥1,995	¥1,496		
				1GB			(税抜)¥356,000	(税抜)¥1,900	(税抜)¥1,425		
				512MB × 2:ECC			¥367,500	¥1,951	¥1,462		
				DDR2 SDRAM:667MHz			(税抜)¥350,000	(税抜)¥1,858	(税抜)¥1,392		
				選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*7)	¥270,900	¥1,286	¥963
				(税抜)¥258,000			(税抜)¥1,225	(税抜)¥917			
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		2GB	GQPT10BH-1736HTD	¥354,900	¥1,872	¥1,409				
			1GB		(税抜)¥338,000	(税抜)¥1,783	(税抜)¥1,342				
			512MB × 2:ECC		¥348,600	¥1,829	¥1,373				
			DDR2 SDRAM:667MHz		(税抜)¥332,000	(税抜)¥1,742	(税抜)¥1,308				
			選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	¥252,000	¥1,163	¥875		
			(税抜)¥240,000		(税抜)¥1,108	(税抜)¥833					
Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	2GB	GQPT10BH-1536HTD	¥344,400	¥1,803	¥1,357						
	1GB		(税抜)¥328,000	(税抜)¥1,717	(税抜)¥1,292						
	512MB × 2:ECC		¥338,100	¥1,759	¥1,321						
	DDR2 SDRAM:667MHz		(税抜)¥322,000	(税抜)¥1,675	(税抜)¥1,258						
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	¥241,500	¥1,094	¥822				
	(税抜)¥230,000		(税抜)¥1,042	(税抜)¥783							
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	2GB	GQPT10BH-1436HTD	¥297,150	¥1,488	¥1,120						
	1GB		(税抜)¥283,000	(税抜)¥1,417	(税抜)¥1,067						
	512MB × 2:ECC		¥290,850	¥1,444	¥1,085						
	DDR2 SDRAM:667MHz		(税抜)¥277,000	(税抜)¥1,375	(税抜)¥1,033						
	選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	¥194,250	¥779	¥586				
	(税抜)¥185,000		(税抜)¥742	(税抜)¥558							

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]


モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	500GB 7.2k RPM 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10BH-1636HTA	¥373,800 (税抜)¥356,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425
						GOPT10BH-1626HTA	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥1,951 (税抜)¥1,858	¥1,462 (税抜)¥1,392
						GOPT10BH-16NNBTA	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,286 (税抜)¥1,225	¥963 (税抜)¥917
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		500GB 7.2k RPM 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10BH-1736HTA	¥354,900 (税抜)¥338,000	¥1,872 (税抜)¥1,783	¥1,409 (税抜)¥1,342
						GOPT10BH-1726HTA	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
						GOPT10BH-17NNBTA	¥252,000 (税抜)¥240,000	¥1,163 (税抜)¥1,108	¥875 (税抜)¥833
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	500GB 7.2k RPM 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10BH-1536HTA	¥344,400 (税抜)¥328,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	
					GOPT10BH-1526HTA	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥1,759 (税抜)¥1,675	¥1,321 (税抜)¥1,258	
					GOPT10BH-15NNBTA	¥241,500 (税抜)¥230,000	¥1,094 (税抜)¥1,042	¥822 (税抜)¥783	
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	500GB 7.2k RPM 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz 1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10BH-1436HTA	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,488 (税抜)¥1,417	¥1,120 (税抜)¥1,067	
					GOPT10BH-1426HTA	¥290,850 (税抜)¥277,000	¥1,444 (税抜)¥1,375	¥1,085 (税抜)¥1,033	
					GOPT10BH-14NNBTA	¥194,250 (税抜)¥185,000	¥779 (税抜)¥742	¥586 (税抜)¥558	

HA8000/TS10 (TS10 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GOAT10BH-16NNBTO	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,286 (税抜)¥1,225	¥963 (税抜)¥917
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10BH-17NNBTO	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥1,163 (税抜)¥1,108	¥875 (税抜)¥833
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10BH-15NNBTO	¥220,500 (税抜)¥210,000	¥1,094 (税抜)¥1,042	¥822 (税抜)¥783
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GOAT10BH-14NNBTO	¥173,250 (税抜)¥165,000	¥779 (税抜)¥742	¥586 (税抜)¥558
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpmディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-16NNCTE	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU						¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥202,650 (税抜)¥193,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625


HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAID ホスト SAS 1/F	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-163HJTD	¥530,250 (税抜)¥505,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183			
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-162HJTD	¥523,950 (税抜)¥499,000	¥3,010 (税抜)¥2,867	¥2,258 (税抜)¥2,150		
				2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-163GJTD	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,870 (税抜)¥2,733	¥2,153 (税抜)¥2,050		
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			GQPT10EH-162GJTD	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,774 (税抜)¥2,642	¥2,082 (税抜)¥1,983		
				選択 (*2)(*4)(*10)			選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-16NNCTD	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992
				292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)			2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-173HJTD	¥511,350 (税抜)¥487,000	¥2,932 (税抜)¥2,792	¥2,197 (税抜)¥2,092
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-172HJTD	¥505,050 (税抜)¥481,000	¥2,888 (税抜)¥2,750	¥2,170 (税抜)¥2,067					
			2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-173GJTD	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,748 (税抜)¥2,617	¥2,065 (税抜)¥1,967					
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-172GJTD	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,704 (税抜)¥2,575	¥2,030 (税抜)¥1,933					
			選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-17NNCTD	¥260,400 (税抜)¥248,000			¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	
			292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-153HJTD	¥500,850 (税抜)¥477,000			¥2,861 (税抜)¥2,725	¥2,144 (税抜)¥2,042	
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-152HJTD			¥494,550 (税抜)¥471,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017			
	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-153GJTD	¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,669 (税抜)¥2,542			¥2,003 (税抜)¥1,908					
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-152GJTD	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,459 (税抜)¥2,342			¥1,846 (税抜)¥1,758					
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-15NNCTD			¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850			
	292GB フレイ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 +146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-143HJTD			¥453,600 (税抜)¥432,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817			
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-142HJTD			¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,502 (税抜)¥2,383	¥1,882 (税抜)¥1,792					
	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-143GJTD			¥422,100 (税抜)¥402,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683					
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-142GJTD			¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,144 (税抜)¥2,042	¥1,610 (税抜)¥1,533					
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)			選択 (*7)	GQPT10EH-14NNCTD	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625			
	146GB フレイ+リザ-ブ 73GB × 3:RAID5 +73GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz			DVD-ROM (8倍速)	GQPT10EH-143GJTD	¥422,100 (税抜)¥402,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683			
	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10EH-142GJTD	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,144 (税抜)¥2,042			¥1,610 (税抜)¥1,533					
	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10EH-14NNCTD			¥202,650 (税抜)¥193,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7:DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *10:リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.5 法人構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAIDカード SAS I/F	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10EH-163HJTA	¥530,250 (税抜)¥505,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-162HJTA	¥523,950 (税抜)¥499,000	¥3,010 (税抜)¥2,867	¥2,258 (税抜)¥2,150
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-163GJTA	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,870 (税抜)¥2,733	¥2,153 (税抜)¥2,050
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-162GJTA	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,774 (税抜)¥2,642	¥2,082 (税抜)¥1,983
	選択 (*2)(*4)(*10)		選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10EH-16NNCTA	¥279,300 (税抜)¥266,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992	
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10EH-173HJTA	¥511,350 (税抜)¥487,000	¥2,932 (税抜)¥2,792	¥2,197 (税抜)¥2,092
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-172HJTA	¥505,050 (税抜)¥481,000	¥2,888 (税抜)¥2,750	¥2,170 (税抜)¥2,067
				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-173GJTA	¥481,950 (税抜)¥459,000	¥2,748 (税抜)¥2,617	¥2,065 (税抜)¥1,967
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-172GJTA	¥475,650 (税抜)¥453,000	¥2,704 (税抜)¥2,575	¥2,030 (税抜)¥1,933
	選択 (*2)(*4)(*10)		選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10EH-17NNCTA	¥260,400 (税抜)¥248,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10EH-153HJTA	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,861 (税抜)¥2,725	¥2,144 (税抜)¥2,042
				1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-152HJTA	¥494,550 (税抜)¥471,000	¥2,817 (税抜)¥2,683	¥2,118 (税抜)¥2,017
2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-153GJTA		¥469,350 (税抜)¥447,000		¥2,669 (税抜)¥2,542	¥2,003 (税抜)¥1,908		
1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-152GJTA		¥437,850 (税抜)¥417,000		¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758		
選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10EH-15NNCTA	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850			
Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	292GB フライ+リザ-ブ 146GB × 3:RAID5 + 146GB × 1:リザ-ブ SAS:15000r/min (*4)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GOPT10EH-143HJTA	¥453,600 (税抜)¥432,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817		
		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-142HJTA	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,502 (税抜)¥2,383	¥1,882 (税抜)¥1,792		
		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-143GJTA	¥422,100 (税抜)¥402,000	¥2,354 (税抜)¥2,242	¥1,767 (税抜)¥1,683		
		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GOPT10EH-142GJTA	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,144 (税抜)¥2,042	¥1,610 (税抜)¥1,533		
選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*7)	GOPT10EH-14NNCTA	¥202,650 (税抜)¥193,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625			


HA8000/TS10 (TS10 EHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	日立製 RAIDカード SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*10)	選択 (*1)	選択 (*8)	GOAT10EH-16NNCTO	¥258,300 (税抜)¥246,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10EH-17NNCTO	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,260 (税抜)¥1,200	¥945 (税抜)¥900
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GOAT10EH-15NNCTO	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,190 (税抜)¥1,133	¥893 (税抜)¥850
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GOAT10EH-14NNCTO	¥181,650 (税抜)¥173,000	¥875 (税抜)¥833	¥656 (税抜)¥625

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型ハードディスクドライブ(1.44MB/720GB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *10: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサ-スロット 1

9 9 9

選択



プロセッサ
〔Pentium E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3120 (3.16GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリー-スロット 1~4

10 10 10

選択

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。



メモリーボード
〔512MB (512MBx1) :DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ75122NEX) [オプション] ¥5,250 (税込)
(GQ-MJ75122N) ¥5,250 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔1GB (512MBx2) :DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2NEX) [オプション] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) :DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2NEX) [オプション] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) :DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2NEX) [オプション] ¥25,200 (税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 2 個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/TS10 AH, BH, EHエンハンスモデル>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚セットのメモリーボード (1GB,2GB,4GB) 搭載時は、メモリースロット 1, 3 へ実装します。
(増設時はメモリースロット 2, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

- ・ [オプション] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSII インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 I P M I インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
: 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置, ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH(E)
 TS10 BH(E)
 TS10 EH(E)

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

SVPボードセット (GQ-SCM79006AONEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
 (GQ-SCM79006AON) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

SVPボードセット (GQ-SCM79006BONEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
 (GQ-SCM79006BON) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

リモートコンソール機能 USB インタフェース → USBケーブル → オンボード USB インターフェースへ
 ・ SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951600NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
 (GQ-SCM7951600N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

リモートコンソール機能 USB インタフェース → USBケーブル → オンボード USB インターフェースへ
 ・ SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951610NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
 (GQ-SCM7951610N) ¥210,000(税込)


・本セット形名にて購入願います。

17 17 17

専用知ツ

BMC モジュール
 (ハードウェア管理モジュール, IPMI 1.5 準拠)
 (GQ-ES7406EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトを参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<HA8000/TS10 AHエンハンスモデル RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79006A0NEX GQ-SCM79006A0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79006B0NEX GQ-SCM79006B0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951600NEX GQ-SCM7951600N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951610NEX GQ-SCM7951610N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BHエンハンスモデル RAID(SATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79006A0NEX GQ-SCM79006A0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79006B0NEX GQ-SCM79006B0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951600NEX GQ-SCM7951600N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951610NEX GQ-SCM7951610N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>


<HA8000/TS10 EHエンハンスモデル RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			4	5
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]		x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]				x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79006A0NEX GQ-SCM79006A0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM79006B0NEX GQ-SCM79006B0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951600NEX GQ-SCM7951600N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM7951610NEX GQ-SCM7951610N	[4]		x	x	x		

(凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1: 対応装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
 *2: BMC モジュール(GQ-ES7406EX) 選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



拡張ストレージ 3.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5 . サービス一覧] をご覧下さい。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH70735DEX/RX) [加外] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735D) ¥43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71465DEX/RX) [加外] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465D) ¥50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH73005DEX/RX) [加外] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005D) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。

拡張ストレージ 3.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5 . サービス一覧] をご覧下さい。

選択



内蔵ハードディスク
〔 160GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71601AEX/RX) [加外] ¥17,850(税込)
(GQ-UH71601A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 250GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH72501AEX/RX) [加外] ¥17,850(税込)
(GQ-UH72501A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH75001AEX/RX) [加外] ¥40,950(税込)
(GQ-UH75001A) ¥40,950(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH710001AEX/RX) [加外] ¥84,000(税込)
(GQ-UH710001A) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。

拡張ストレージ 3.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5 . サービス一覧] をご覧下さい。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH70735HEX/RX) [加外] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735H) ¥43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71465HEX/RX) [加外] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465H) ¥50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH73005HEX/RX) [加外] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005H) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は別オプションで対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

(c) 12 12 12

拡張ストレージデバイス型3

選択

内蔵CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC524800NEX) [加税] ¥15,750(税込)

内蔵DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [加税] ¥36,750(税込)

<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット、内蔵DVD-ROM
セットは既設システム装置に増設できません。
新規システム装置購入時にセット形名の中から
必要なデバイスが入ったものをお選びいただくか、
左記内蔵オプションから選択してください。

【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵CD-ROMは
未サポートとなります。


(e) 12 12 12

FDD専用ベイ



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型、1.44MB/720KB〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)


(d) 12 12 12 選択 内蔵 DAT [USB] (DAT 7 2) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
2 ~ 3

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格 (税別)	価格 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 内蔵 USB ケーブル付き ・ 対応 (DDS データリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年 +10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS6AEX) [加税]	¥853,650 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS5AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS5AEX) [加税]	¥771,750 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS4AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS4AEX) [加税]	¥698,250 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS3AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS3AEX) [加税]	¥617,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS2AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS2AEX) [加税]	¥535,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS1AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS1AEX) [加税]	¥462,000 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFAEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFAEX) [加税]	¥475,650 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSDAEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSDAEX) [加税]	¥428,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSOAEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSOAEX) [加税]	¥393,750 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSOAEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSOAEX) [加税]	¥320,250 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU8AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU8AEX) [加税]	¥679,350 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU7AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU7AEX) [加税]	¥423,150 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU6AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU6AEX) [加税]	¥330,750 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WT8AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WT8AEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VT7AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VT7AEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VTAEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VTAEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722W00AEX) [加税]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722W00AEX) [加税]	¥202,650 (税込)
		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722V00AEX) [加税]	¥155,400 (税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き ・メディア (DDS テーピング [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 枚付ス] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS3NEX) [加税] ¥585,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS3NEX) [加税] ¥554,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 枚付ス] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS2NEX) [加税] ¥504,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS2NEX) [加税] ¥472,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 枚付ス] (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS1NEX) [加税] ¥430,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS1NEX) [加税] ¥399,000 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFNEX) [加税] ¥396,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSFNEX) [加税] ¥365,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSDNEX) [加税] ¥315,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSDNEX) [加税] ¥283,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS0NEX) [加税] ¥241,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS0NEX) [加税] ¥210,000 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス] (CD4 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU7NEX) [加税] ¥391,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU7NEX) [加税] ¥360,150 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU6NEX) [加税] ¥252,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU6NEX) [加税] ¥220,500 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス] (CD4 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU5NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU5NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU4NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU4NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU0NEX) [加税] ¥123,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU0NEX) [加税] ¥92,400 (税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS テーピングテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)


(b) 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
スロット
ベイ
5型
2-3

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W56AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W55AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W54AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V53AEX) [加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V52AEX) [加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V51AEX) [加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5FAEX) [加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5DAEX) [加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V50AEX) [加税]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU8AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX) [加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUAAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VUAAEX) [加税] ¥311,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VUAAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU0AEX) [加税] ¥183,750(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT 7 2) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・ 対応 (DDS テーピング [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [加税]	¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W2NEX) [加税]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [加税]	¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W1NEX) [加税]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [加税]	¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W5FNEX) [加税]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S5FNEX) [加税]	¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W4NEX) [加税]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S4NEX) [加税]	¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W0NEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [加税]	¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUANEX) [加税]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320UANEX) [加税]	¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUANEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320UANEX) [加税]	¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD773207NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税]	¥120,750(税込)
		¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税]	¥120,750(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用	DDS テーピングテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 AIT (AIT-2) [おまかせ安心モデル(3年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)] ・対応 AIT-2 対応 SDX2-50C)x10 巻付き	内蔵 AIT [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)]	内蔵 AIT セット (GQ-SUS751000NEX) [カスタム] ¥155,400(税込) (GQ-SUS751000N) ¥155,400(税込)

・内蔵 AIT の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 AIT (AIT-2) 用 AIT カートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 AIT (AIT-2) 用 AIT クリーニング カートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)


・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium 2 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7H)〕 ・ 対応(LTO Ultrium カード)〔LT0U2/200〕x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7H)〕 ・ 対応(LTO Ultrium カード)〔LT0U2/200〕x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [加税]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSOAEX) [加税]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSOAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]	¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VUAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VT8AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WTAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VTAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]	¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]

・ 内蔵デバイスに対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U2/200〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16)〕	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税]	¥774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税]	¥504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) [加税]	¥430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU6NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU6NEX) [加税]	¥441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT6NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT6NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT5NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT5NEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [加税]	¥312,900(税込)
	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00N) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00N) [加税]	¥312,900(税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)


・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7H)〕 ・ 対応(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7H)〕 ・ 対応(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WS6AEX) [加税]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WS5AEX) [加税]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WS4AEX) [加税]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VS3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VS2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VS1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX) [加税]	¥1,585,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [加税]	¥1,503,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSOAEX) [加税]	¥1,430,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VSOAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W8AEX) [加税]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税]	¥1,440,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [加税]	¥1,312,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [加税]

・ 内蔵デバイスに対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ft)〕 ・対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ft)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [加税]	¥1,223,250 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [加税]	¥1,141,350 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [加税]	¥1,067,850 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [加税]	¥1,034,250 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [加税]	¥952,350 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [加税]	¥878,850 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [加税]	¥1,029,000 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU6NEX) [加税]	¥889,350 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U6NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU6NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U6NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [加税]	¥761,250 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0NEX) [加税]
	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [加税]	¥761,250 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0NEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500 (税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500 (税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイライト取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]	内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS6AEX) [加税] ¥2,373,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS5AEX) [加税] ¥2,291,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS4AEX) [加税] ¥2,217,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D/D1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS3AEX) [加税] ¥1,837,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D/D1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS2AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D/D1 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS1AEX) [加税] ¥1,682,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFAEX) [加税] ¥1,995,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VSFAEX) [加税] ¥1,648,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSDAEX) [加税] ¥1,913,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VSDAEX) [加税] ¥1,566,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D/D1 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0AEX) [加税] ¥1,839,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS0AEX) [加税] ¥1,493,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS8AEX) [加税] ¥2,198,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS7AEX) [加税] ¥1,643,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSAEX) [加税] ¥1,850,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VSAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS7AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VTAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0AEX) [加税] ¥1,722,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400VS0AEX) [加税] ¥1,375,500(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイライト取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB) ・ 好イ(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB))	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS3NEX) [加税]	¥1,632,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OS3NEX) [加税]	¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS2NEX) [加税]	¥1,550,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OS2NEX) [加税]	¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS1NEX) [加税]	¥1,477,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OS1NEX) [加税]	¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFNEX) [加税]	¥1,443,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OSFNEX) [加税]	¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SDNEX) [加税]	¥1,361,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OSDNEX) [加税]	¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SONEX) [加税]	¥1,288,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OSONEX) [加税]	¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税]	¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OU7NEX) [加税]	¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU4NEX) [加税]	¥1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OU4NEX) [加税]	¥1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OU7NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OU0NEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WU0NEX) [加税]	¥1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400OU0NEX) [加税]	¥966,000(税込)
		¥1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O0NEX) [加税]	¥966,000(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイトのみ取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)	内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)
		内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS6AEX) [加税] ¥3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS5AEX) [加税] ¥3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS4AEX) [加税] ¥3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VS3AEX) [加税] ¥2,310,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VS2AEX) [加税] ¥2,228,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VS1AEX) [加税] ¥2,154,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSFAEX) [加税] ¥2,851,800(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VSFAEX) [加税] ¥2,121,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSDAEX) [加税] ¥2,769,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VSDAEX) [加税] ¥2,039,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSDAEX) [加税] ¥2,696,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VSDAEX) [加税] ¥1,965,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WU8AEX) [加税] ¥3,065,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VU7AEX) [加税] ¥2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WU8AEX) [加税] ¥2,706,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VU8AEX) [加税] ¥1,976,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W78AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V78AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W78AEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V78AEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W00AEX) [加税] ¥2,578,800(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V00AEX) [加税] ¥1,848,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH(E)
TS10 BH(E)
TS10 EH(E)

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイト用取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト)[標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB) ・ﾌﾞﾗｲ(LTO Ultriumｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ 〔LT0U4/800〕)x10巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ﾄﾗｲﾌﾞｽ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税]	¥1,900,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ﾄﾗｲﾌﾞｽ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税]	¥1,818,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ﾄﾗｲﾌﾞｽ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税]	¥1,745,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税]	¥1,711,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税]	¥1,629,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税]	¥1,556,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,146,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ﾄﾗｲﾌﾞｽ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税]	¥1,706,250(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] ¥1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]	¥1,566,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ﾄﾗｲﾌﾞｽ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WTANEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WTANEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WONEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800WONEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税]	¥1,438,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)
	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W0N) [加税]	¥1,438,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W0N) [加税] ¥1,029,000(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未収録となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTOｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO WORMｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTOｸﾘｰﾝｲﾝｸﾞｶｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(AH(E):3.5型1~3/BH(E):3.5型1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 AHエンハンスモデル RAID(SAS)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2倍)(*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2倍)(*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium3 3倍)(*4)(*5)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 3倍)(*4)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPモードセット(GQ-SCM17951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIモードセットが必要です。
*5:別途ディスクレイアウト(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BHエンハンスモデル RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型)(*6)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2倍)(*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2倍)(*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium3 3倍)(*4)(*5)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 3倍)(*4)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPモードセット(GQ-SCM17951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIモードセットが必要です。
*5:別途ディスクレイアウト(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。
*6:05をインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(EH(E):3.5型1~4)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E H エンハンスモデル RAID(SAS)モデル >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			3.5 型 (*1)				5 型		
			1	2	3	4	1	2	3
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735HEX GQ-UH70735HRX GQ-UH70735H	4					x	x	x
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465HEX GQ-UH71465HRX GQ-UH71465H	4					x	x	x
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005HEX GQ-UH73005HRX GQ-UH73005H	4					x	x	x
内蔵C D - R O Mセット(24倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	x	x	x	x	x	x	
内蔵D V D - R O Mセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折-)	x	x	x	x	x	x	
内蔵D A T[USB]セット(DAT72) (*3)	GQ-SUD5722xxxxEX GQ-SUD5722xxxx	1	x	x	x	x			x
内蔵D A Tセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	x	x	x	x			x
内蔵A I Tセット(AIT2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	x	x	x	x	x		x
内蔵L T Oセット(Ultrium2 1L-7141) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	x	x	x	x			x
内蔵L T Oセット(Ultrium3 1L-7141) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	x	x	x	x			x
内蔵L T Oセット(Ultrium3 7141) (*4)(*5)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	x	x	x	x			x
内蔵L T Oセット(Ultrium4 7141) (*4)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	x	x	x	x			x

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)


*2:既設S/M装置への増設はできません。

*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPカードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。

*4:別途SCSIカードセットが必要です。

*5:別途ディスクレイアウト(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*10:Windows Server 2008環境時は、未サポートです。



・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、LANボード[GQ-CN6552EX/GQ-CN6552]は未サポートとなります。

防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。


防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



※TS10モデルラックキャビネット搭載時は
この位置に交換時期ラベルを貼り替えます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載

- ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
- ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
- ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
- ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。

詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。