

(2) HA8000/TS10 CH, DHエンハンスモデル



HA8000/TS10 CH, DH エンハンスモデル
(タワータイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 CH, DHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名	TS10 CHエンハンスモデル		TS10 DHエンハンスモデル
	RAID1 (SATA) モデル		ディスク (SATA) モデル
筐体タイプ	タワータイプ		
CPU (周波数)	Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180 (2GHz), Intel® Xeon® プロセッサ-E3110 (3GHz), Intel® Xeon® プロセッサ-E3120 (3.16GHz), Intel® Xeon® プロセッサ-X3360 (2.83GHz)		
	プロセッサ数 (CPUコア数)	最小1/最大1 (Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180:2, Intel® Xeon® プロセッサ-E3110/E3120:2, Intel® Xeon® プロセッサ-X3360:4)	
	キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ-E3110/E3120:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ-X3360:データ4x32KB+命令4x32KB
		二次/1CPU	Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180:1MB, Intel® Xeon® プロセッサ-E3110/E3120:6MB, Intel® Xeon® プロセッサ-X3360:2x6MB
チップセット	Intel 社製 3200		
システムバス (FSB) 周波数	Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180:800MHz, Intel® Xeon® プロセッサ-E3110/E3120:1333MHz, Intel® Xeon® プロセッサ-X3360:1333MHz		
メインメモリー	容量	最小:512MB/最大:8GB	
	スロット数	4	
	サポートメモリー容量	512MB (512MBx1), 1GB (512MBx2), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2)	
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S [オボート/PCI]	
	VRAM	32MB	
	表示解像度 (表示色) *1	640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *8	RAID 0	4TB ((1TBx2)x2RAID)
		RAID 5	-
		ディスク	RAID 1:2TB ((1TBx2)x2RAID)
	サポートHDD容量	160GB, 250GB, 500GB, 1TB	
	インタフェース	SATA /300	
RAID コントローラ	コントローラ	オボート	-
	インタフェース	SATA /300	-
	チャンネル数	2チャネル (HDD1台/チャネル)	-
	キャッシュ容量	-	-
	サポートRAIDレベル	RAID 0,1	-
ハードディスク コントローラ	コントローラ	-	オボート
	インタフェース	-	SATA /300
FDD	3.5型 FDD (1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)		
CD-ROM	薄型, 24倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)		
DVD-ROM	DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速 (IDE)x1ドライブ (オプション)		
拡張ベイ	3.5型ベイ	4 [ホットプラグ未対応/ホットスワップ対応]	
	5型ベイ (リムーバブル)	3 (CD-ROMまたはDVD-ROMで1ベイ占有)	
	5型ベイ (薄型)	-	
	FDD専用	1 (1ベイFDDにて占有)	
PCIスロット	PCI Express<x8>x1, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz (5Vキ)-x2		
標準インターフェイス	LAN	コントローラ	Intel 社製 82566DCx1 [オボート/PCI]
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45)
		Wake On LAN機能	オボート *4
外形寸法	254(W)x541(D)x435(H)mm [突起物含む]		
質量 [標準値] (()内は最大質量値)	約 17.1kg (25.1kg)		約 17.0kg (24.9kg)
電源	電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状 (本数)	接地型 2極差込プラグ (1本)	
	冗長化電源	-	
冗長FAN	-		
運用時消費電力 *9	190W		190W
消費電力 [最大値]	238W		238W
消費電流 [最大値]	2.46A		2.46A
省エネ法に 基づく表示	区分	f	
	エネルギー消費効率	0.0026	
VCCI基準 *5 / 騒音	クラスA 情報技術装置 / 40dB 以下 *7		
RoHS指令	対応 (オプションは「4章オプション一覧」参照)		
インストールOS	Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL付) *10 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SCAL付) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL付) *6		
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」/「7.1 OS 情報」参照		
添付ソフトウェア	JP1/ServerConductor/Agent (Windows) [オボート管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セルフケアツール], MegaRAID Storage Manager [TS10CH (E) 専用 RAID 管理ツール], ホットプラグ保守エージェント (Windows)		
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー), マウス (有線マウス)		

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Managerが必要です。
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 *7: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。
 *8: ディスクアレイは、2.1TB (2199GB) を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *9: 通常使用時の目安の値です。
 *10: Intel® Pentium® Desktop プロセッサ-E2180 (2GHz) は、Windows Server 2008 Hyper-V 機能未対応です。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/TS10 CH, DHエンハンスモデル システム装置 各部の機能と名称

前面



A : フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : U S B コネクタ

D : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E : HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

G : 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いづれかが標準搭載されます。

H : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K : ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点灯しません。

L : POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P : MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



背面



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : U S B コネクタ

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~5 となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 1/F 2チャネル	160GB 7200rpm 160GB × 2: RAID1 (*5) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1422GTQ	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050


HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 1/F 2チャネル	160GB 7200rpm 160GB × 2: RAID1 (*5) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQAT10CH-1422GTQ	¥183,750 (税抜)¥175,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	ソフト RAID ソフトウェア ATA 1/F 2チャネル	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-A6NNATE	¥357,000 (税抜)¥340,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) x1CPU						¥338,100 (税抜)¥322,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						¥307,650 (税抜)¥293,000	¥1,129 (税抜)¥1,075	¥848 (税抜)¥808
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) x1CPU						¥280,350 (税抜)¥267,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475

HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ


[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	ソフト RAID ソフトウェア ATA 1/F 2チャネル	250GB トレイ 250GB x 2: RAID1 (*5) ソフトウェア ATA : 7200r/min	1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A625GTD	¥435,750 (税抜)¥415,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-A6NNATD	¥357,000 (税抜)¥340,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) x1CPU		250GB トレイ 250GB x 2: RAID1 (*5) ソフトウェア ATA : 7200r/min	1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A725GTD	¥416,850 (税抜)¥397,000	¥1,583 (税抜)¥1,508	¥1,190 (税抜)¥1,133
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-A7NNATD	¥338,100 (税抜)¥322,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU		250GB トレイ 250GB x 2: RAID1 (*5) ソフトウェア ATA : 7200r/min	1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A525GTD	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,082
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-A5NNATD	¥307,650 (税抜)¥293,000	¥1,129 (税抜)¥1,075	¥848 (税抜)¥808
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) x1CPU		250GB トレイ 250GB x 2: RAID1 (*5) ソフトウェア ATA : 7200r/min	1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A425GTD	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,383 (税抜)¥1,317	¥1,042 (税抜)¥992
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-A4NNATD	¥280,350 (税抜)¥267,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5 : 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)

おまかせ安心モデル(3年)/タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A6NNATE	¥344,400 (税抜)¥328,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU						¥325,500 (税抜)¥310,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥307,650 (税抜)¥293,000	¥998 (税抜)¥950	¥753 (税抜)¥717
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥262,500 (税抜)¥250,000	¥893 (税抜)¥850	¥674 (税抜)¥642

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)

おまかせ安心モデル(3年)/タワータイプ


[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード SATA I/F	250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A624GTD	¥405,300 (税抜)¥386,000	¥1,567 (税抜)¥1,492	¥1,173 (税抜)¥1,117
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A6NNATD	¥344,400 (税抜)¥328,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A724GTD	¥386,400 (税抜)¥368,000	¥1,444 (税抜)¥1,375	¥1,085 (税抜)¥1,033
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A7NNATD	¥325,500 (税抜)¥310,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A524GTD	¥336,000 (税抜)¥320,000	¥1,391 (税抜)¥1,325	¥1,042 (税抜)¥992
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A5NNATD	¥307,650 (税抜)¥293,000	¥998 (税抜)¥950	¥753 (税抜)¥717
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A424GTD	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A4NNATD	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥893 (税抜)¥850	¥674 (税抜)¥642

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	オンボード (109 pins), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	おぼろげ シリアルATA 1/F	250GB シリアルATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A624GTA	¥405,300 (税抜) ¥386,000	¥1,567 (税抜) ¥1,492	¥1,173 (税抜) ¥1,117
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A6NNATA	¥344,400 (税抜) ¥328,000	¥1,155 (税抜) ¥1,100	¥866 (税抜) ¥825
	250GB シリアルATA : 7200r/min		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A724GTA	¥386,400 (税抜) ¥368,000	¥1,444 (税抜) ¥1,375	¥1,085 (税抜) ¥1,033	
	選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A7NNATA	¥325,500 (税抜) ¥310,000	¥1,032 (税抜) ¥983	¥779 (税抜) ¥742	
	250GB シリアルATA : 7200r/min		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A524GTA	¥336,000 (税抜) ¥320,000	¥1,391 (税抜) ¥1,325	¥1,042 (税抜) ¥992	
	選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A5NNATA	¥307,650 (税抜) ¥293,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717	
	250GB シリアルATA : 7200r/min		1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A424GTA	¥300,300 (税抜) ¥286,000	¥1,155 (税抜) ¥1,100	¥866 (税抜) ¥825	
	選択 (*2)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-A4NNATA	¥262,500 (税抜) ¥250,000	¥893 (税抜) ¥850	¥674 (税抜) ¥642	

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	おぼろげ シリアルATA 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT10DH-A6NNATO	¥323,400 (税抜) ¥308,000	¥1,155 (税抜) ¥1,100	¥866 (税抜) ¥825
	GQAT10DH-A7NNATO					¥304,500 (税抜) ¥290,000	¥1,032 (税抜) ¥983	¥779 (税抜) ¥742	
	GQAT10DH-A5NNATO					¥257,250 (税抜) ¥245,000	¥998 (税抜) ¥950	¥753 (税抜) ¥717	
	GQAT10DH-A4NNATO					¥241,500 (税抜) ¥230,000	¥893 (税抜) ¥850	¥674 (税抜) ¥642	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 1/F 2チャネル	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-16NNATE	¥252,000 (税抜)¥240,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQPT10CH-17NNATE	¥233,100 (税抜)¥222,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPT10CH-15NNATE	¥222,600 (税抜)¥212,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPT10CH-14NNATE	¥175,350 (税抜)¥167,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475


HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 1/F 2チャネル	250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*5) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1625GTD	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-16NNATD	¥252,000 (税抜)¥240,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*5) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1725GTD	¥311,850 (税抜)¥297,000	¥1,583 (税抜)¥1,508	¥1,190 (税抜)¥1,133
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-17NNATD	¥233,100 (税抜)¥222,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*5) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1525GTD	¥301,350 (税抜)¥287,000	¥1,514 (税抜)¥1,442	¥1,137 (税抜)¥1,083
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-15NNATD	¥222,600 (税抜)¥212,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2:RAID1 (*5) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1425GTD	¥254,100 (税抜)¥242,000	¥1,199 (税抜)¥1,142	¥901 (税抜)¥858
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-14NNATD	¥175,350 (税抜)¥167,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10c)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアルATA 1/F 2チャネル	250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*5) シリアルATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1625GTA	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,706 (税抜)¥1,625	¥1,278 (税抜)¥1,217
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-16NNATA	¥252,000 (税抜)¥240,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*5) シリアルATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1725GTA	¥311,850 (税抜)¥297,000	¥1,583 (税抜)¥1,508	¥1,190 (税抜)¥1,133
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-17NNATA	¥233,100 (税抜)¥222,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*5) シリアルATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1525GTA	¥301,350 (税抜)¥287,000	¥1,514 (税抜)¥1,442	¥1,137 (税抜)¥1,083
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-15NNATA	¥222,600 (税抜)¥212,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB トレイ 250GB × 2: RAID1 (*5) シリアルATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-1425GTA	¥254,100 (税抜)¥242,000	¥1,199 (税抜)¥1,142	¥901 (税抜)¥858
			選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10CH-14NNATA	¥175,350 (税抜)¥167,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475


HA8000/TS10 (TS10 CHエンハンスモデル) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	ソフト RAID シリアルATA 1/F 2チャネル	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT10CH-16NNATO	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥1,173 (税抜)¥1,117	¥884 (税抜)¥842
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-17NNATO	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-15NNATO	¥201,600 (税抜)¥192,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-14NNATO	¥154,350 (税抜)¥147,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)[Hyper-V 正式版] ブレイストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレイストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-16NNATE	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU						¥220,500 (税抜)¥210,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥210,000 (税抜)¥200,000	¥963 (税抜)¥917	¥727 (税抜)¥692
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥162,750 (税抜)¥155,000	¥648 (税抜)¥617	¥490 (税抜)¥467


HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレイストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレイストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード SATA I/F	250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1624GTD	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,567 (税抜)¥1,492	¥1,173 (税抜)¥1,117
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-16NNATD	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1724GTD	¥281,400 (税抜)¥268,000	¥1,444 (税抜)¥1,375	¥1,085 (税抜)¥1,033
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-17NNATD	¥220,500 (税抜)¥210,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1524GTD	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-15NNATD	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥963 (税抜)¥917	¥727 (税抜)¥692
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB SATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1424GTD	¥223,650 (税抜)¥213,000	¥1,058 (税抜)¥1,008	¥796 (税抜)¥758
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT10DH-14NNATD	¥162,750 (税抜)¥155,000	¥648 (税抜)¥617	¥490 (税抜)¥467

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型ハードディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard日本語版(5CAL付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard日本語版(5CAL付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA 1/F	250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1624GTA	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,567 (税抜)¥1,492	¥1,173 (税抜)¥1,117
			選択(*2)	選択(*1)	選択(*7)	GQPT10DH-16NNATA	¥239,400 (税抜)¥228,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1724GTA	¥281,400 (税抜)¥268,000	¥1,444 (税抜)¥1,375	¥1,085 (税抜)¥1,033
			選択(*2)	選択(*1)	選択(*7)	GQPT10DH-17NNATA	¥220,500 (税抜)¥210,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1524GTA	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983
			選択(*2)	選択(*1)	選択(*7)	GQPT10DH-15NNATA	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥963 (税抜)¥917	¥727 (税抜)¥692
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-1424GTA	¥223,650 (税抜)¥213,000	¥1,058 (税抜)¥1,008	¥796 (税抜)¥758
			選択(*2)	選択(*1)	選択(*7)	GQPT10DH-14NNATA	¥162,750 (税抜)¥155,000	¥648 (税抜)¥617	¥490 (税抜)¥467

HA8000/TS10 (TS10 DHエンハンスモデル) ディスク(シリアルATA)モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	オンボード シリアルATA 1/F	選択(*2)	選択(*1)	選択(*8)	GQAT10DH-16NNATO	¥218,400 (税抜)¥208,000	¥1,155 (税抜)¥1,100	¥866 (税抜)¥825
	Xeon E3120 (3.16GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-17NNATO	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥1,032 (税抜)¥983	¥779 (税抜)¥742
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-15NNATO	¥189,000 (税抜)¥180,000	¥963 (税抜)¥917	¥727 (税抜)¥692
	Pentium E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10DH-14NNATO	¥141,750 (税抜)¥135,000	¥648 (税抜)¥617	¥490 (税抜)¥467

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	オンボード(109キ), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.3.1構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの変更はできません。

プロセッサスロット 1

9

9

選択



プロセッサ
〔Pentium E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E3120 (3.16GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 I P M インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
: 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

10

10

選択

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。



メモリーボード
〔512MB (512MBx1) : DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ75122NEX) [カスタム] ¥5,250 (税込)
(GQ-MJ75122N) ¥5,250 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔1GB (512MBx2) : DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2NEX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2NEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2NEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

< HA 8 0 0 0 / TS 1 0 CH, DH エンハンスモデル >

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット 1, 3 へ実装します。
(増設時はメモリスロット 2, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

拡張ボード

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CH(E)
 TS10 DH(E)

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Gbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

SVPボードセット (GQ-SCM79006A0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
 (GQ-SCM79006A0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Gbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

SVPボードセット (GQ-SCM79006B0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
 (GQ-SCM79006B0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Gbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

リモートコンソール機能 USB インタフェース → USBケーブル → オンボード USB インターフェースへ
 ・ SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951600NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
 (GQ-SCM7951600N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワークインタフェース → UTP 対応 5.5 Gbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照) → 2.4 スイッチング HUB へ

リモートコンソール機能 USB インタフェース → USBケーブル → オンボード USB インターフェースへ
 ・ SVPボードセットに標準添付されます。

SVPボードセット (GQ-SCM7951610NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
 (GQ-SCM7951610N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

17 17

専用知欠

BMCモジュール
 (ベースボード管理モジュール, IPMI 1.5 準拠)
 (GQ-ES7406EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトを参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<HA8000/TS10 CHエンハンスモデル RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79006A0NEX GQ-SCM79006A0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79006B0NEX GQ-SCM79006B0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951600NEX GQ-SCM7951600N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951610NEX GQ-SCM7951610N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルサイズが必要。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。


<HA8000/TS10 DHエンハンスモデル ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79006A0NEX GQ-SCM79006A0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79006B0NEX GQ-SCM79006B0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951600NEX GQ-SCM7951600N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951610NEX GQ-SCM7951610N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルサイズが必要。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未サポートです。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [加丸]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12

拡張ストレージ 13.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加丸] ¥40,950(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加丸] ¥84,000(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き

(a 2) 12

拡張ストレージ 13.5 型 2

(拡張ストレージ 13.5 型 1
と同一容量のハードディスク
を選択願います。)

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加丸] ¥40,950(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加丸] ¥84,000(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き

(a 3) 12

拡張ストレージ 13.5 型 3

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX/RX) [加丸] ¥17,850(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX/RX) [加丸] ¥17,850(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX/RX) [加丸] ¥40,950(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥40,950(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX/RX) [加丸] ¥84,000(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥84,000(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き

(a 4) 12

拡張ストレージ 13.5 型 4

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加丸] ¥17,850(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥17,850(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き




内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加丸] ¥40,950(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥40,950(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 547# ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加丸] ¥84,000(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥84,000(税込)
・547# ATA 1/F ケーブル付き

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

(c) 12 12

拡張ストレージ 15 型 3

選択

内蔵 CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC524800NEX) [カスタム] ¥15,750(税込)

内蔵 DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [カスタム] ¥36,750(税込)

<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット、内蔵DVD-ROM
セットは既設システム装置に増設できません。
新規システム装置購入時にセット形名の中から
必要なデバイスが入ったものをお選びいただくか、
左記内蔵オプションから選択してください。

【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵CD-ROMは
未サポートとなります。


(e) 12 12

FDD専用ベイ



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型、1.44MB/720KB〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。




内蔵DAT[USB](DAT72)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DAT[USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS6AEX)[加税] ¥853,650(税込)	内蔵DAT[USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSデータカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS5AEX)[加税]	¥771,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS4AEX)[加税]	¥698,250(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS3AEX)[加税] ¥617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS2AEX)[加税] ¥535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS1AEX)[加税] ¥462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WSFAEX)[加税]	¥475,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VSFAEX)[加税] ¥428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VSDAEX)[加税]	¥393,750(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VSDAEX)[加税] ¥346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WS0AEX)[加税]	¥320,250(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VS0AEX)[加税] ¥273,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU8AEX)[加税]	¥679,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU7AEX)[加税] ¥423,150(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU6AEX)[加税]	¥330,750(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WU5AEX)[加税] ¥283,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WT8AEX)[加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]			内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VT7AEX)[加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722WTAEX)[加税]	完売しました。	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722VTAEX)[加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722W00AEX)[加税]	¥202,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GQ-SUD5722V00AEX)[加税] ¥155,400(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
 ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き ・メディア (DDS テーピング [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS3NEX) [加税] ¥585,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS3NEX) [加税] ¥554,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS2NEX) [加税] ¥504,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS2NEX) [加税] ¥472,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 枚付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS1NEX) [加税] ¥430,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS1NEX) [加税] ¥399,000 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFNEX) [加税] ¥396,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSFNEX) [加税] ¥365,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSDNEX) [加税] ¥315,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSDNEX) [加税] ¥283,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS0NEX) [加税] ¥241,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS0NEX) [加税] ¥210,000 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU7NEX) [加税] ¥391,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU7NEX) [加税] ¥360,150 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU0NEX) [加税] ¥252,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU0NEX) [加税] ¥220,500 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 枚付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU0NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WU0NEX) [加税] ¥123,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OU0NEX) [加税] ¥92,400 (税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS テーピングテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。




内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W56AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W55AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W54AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732V53AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732V52AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732V51AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V50AEX) [加税]	¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V49AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V48AEX) [加税]	¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V47AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V46AEX) [加税]	¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V45AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W48AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732V47AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W46AEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V45AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W45AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7732V44AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W44AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V43AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W43AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V42AEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [トライアルモデル/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・ 対応 (DDSデータ-カ-トレッサ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S3NEX) [加税]	¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S2NEX) [加税]	¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S1NEX) [加税]	¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [加税]	¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [加税]	¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320S0NEX) [加税]	¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U3NEX) [加税]	¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77320U2NEX) [加税]	¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T7NEX) [加税]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77320T6NEX) [加税]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税]	¥120,750(税込)
	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732000NEX) [加税]	¥120,750(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カ-トレッサ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカ-トレッサ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CH(E)
TS10 DH(E)

- ・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [トライアルモデル / おまかせ安心モデル (3 年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB) ・ 対応 A I T - 2 対応 A I T (S D X 2 - 50 C) x 10 巻付き		内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)	
バックアップソフトウェア		内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB) ・ 対応 A I T - 2 対応 A I T (S D X 2 - 50 C) x 10 巻付き		内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)	
バックアップソフトウェアなし		内蔵A I T セット (GQ - S U S 7 5 1 0 W O O N E X) [加外] ¥207,900 (税込) (GQ - S U S 7 5 1 0 W O O N) ¥207,900 (税込)		内蔵A I T セット (GQ - S U S 7 5 1 0 0 0 0 N E X) [加外] ¥155,400 (税込) (GQ - S U S 7 5 1 0 0 0 0 N) ¥155,400 (税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	A I T カートリッジ Sony: S D X 2 - 50 C	GQ - S A Y 7 A T 2 1 1 1 0 ¥151,200 (税込)	GQ - S A Y 7 A T 2 1 1 3 0 ¥406,350 (税込)	GQ - S A Y 7 A T 2 1 1 6 0 ¥730,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	A I T クリーニングカートリッジ Sony: S D X 1 - C L	GQ - A Y 7 A T C L 1 ¥36,750 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(CH(E):3.5型1,2/DH(E):3.5型1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 CHエンハンスモデル RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH71601A0NEX G0-SUH71601A0NRX G0-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH72501A0NEX G0-SUH72501A0NRX G0-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH75001A0NEX G0-SUH75001A0NRX G0-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH710001ANEX G0-SUH710001ANRX G0-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	G0-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	G0-SUV5050A00NEX	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	G0-SUD5722xxxxEX G0-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	G0-SUD7732xxxxEX G0-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	G0-SUS7510xxxxEX G0-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 × : 搭載不可


*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
 *2:既設システム装置への増設はできません。
 *3:内蔵DAT[USB]セット(G0-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(G0-SCM7951xxxx)は搭載できません。
 *4:別途SCSIボードセットが必要です。
 *10:Windows Server 2008環境時は、未サポートです。

<HA8000/TS10 DHエンハンスモデル ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH71601A0NEX G0-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH72501A0NEX G0-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH75001A0NEX G0-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB,7200r/min,3.5型)	G0-SUH710001ANEX G0-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	G0-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	G0-SUV5050A00NEX	(※1)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	G0-SUD5722xxxxEX G0-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	G0-SUD7732xxxxEX G0-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	G0-SUS7510xxxxEX G0-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 × : 搭載不可

*2:既設システム装置への増設はできません。
 *3:内蔵DAT[USB]セット(G0-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(G0-SCM7951xxxx)は搭載できません。
 *4:別途SCSIボードセットが必要です。
 *10:Windows Server 2008環境時は、未サポートです。



・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、LANボード[GQ-CN6552EX/GQ-CN6552]は未サポートとなります。

防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。


防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



※TS10モデルラックキャビネット搭載時は
この位置に交換時期ラベルを貼り替えます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載

- ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
- ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
- ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
- ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。

詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。