

1.2 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AH, BHエンハンスモデル



HA8000/TS20 AH, BH インハンスモデル
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AH, BH インハンスモデル
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AH, BHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名			T S 2 0 A Hエンハンスモデル		T S 2 0 B Hエンハンスモデル	
			R A I D (SAS)モデル		R A I D (シリアル ATA)モデル	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5 U])			
C P U (周波数)			Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz), Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)			
	プロセッサ数(CPU コア数)		最小 1/最大 2 (Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5205/X5260:2, Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5405/E5430/E5450:4)			
	キャッシュメモリー	一次 / 1CPU	Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5205/X5260: データ 2x16KB+命令 2x16KB, Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5405/E5430/E5450: データ 4x16KB+命令 4x16KB			
		二次 / 1CPU	Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5205/X5260: 6MB, Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5405/E5430/E5450: 2x6MB			
チップセット			Intel 社製 5000V			
システムバス (F S B) 周波数			Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5205:1066MHz, Intel 'Xeon' プ ロセッサ- X5260:1333MHz, Intel 'Xeon' プ ロセッサ- E5405/E5430/E5450:1333MHz			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:24GB			
	スロット数		6			
	サポートメモリー容量		1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
	仕様		DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オライナス® メモリー対応			
表示機能	アクセラレータ		XGI 社製 Z9S[オプショナル / PCI]			
	V R A M		32MB			
	表示解像度 (表示色) *1		640x480 ドット(1677 万色), 800x600 ドット(1677 万色), 1024x768 ドット(1677 万色), 1280x1024 ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *9	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)		8TB((1TBx2)+(1TBx6))	
		RAID 5	2.1TB(300GBx8)		6TB((1TBx3)+(1TBx5))	
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB	
	インタフェース		SAS		シリアル ATA /300	
	回転数		15000r/min		7200r/min	
	R A I D コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[PCI オプション / PCI Express<x8>]		
インタフェース		SAS		シリアル ATA /300		
チャンネル数		8 オプション(HDD1 台/オプション)				
キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)				
サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,6,10,JBOD				
		3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1 ドライブ (標準)				
C D - R O M			薄型, 24 倍速(IDE)x1 ドライブ (オプション)			
D V D - R O M			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速(IDE)x1 ドライブ (オプション)			
拡張ベイ	3.5 型ベイ (HDD 専用ベイ)		標準 4/最大 8[ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]			
	5 型ベイ (リムーバブル)		3(CD-ROM または DVD-ROM で 1 ベイ 占有)			
	5 型ベイ (薄型)					
	FDD 専用		1(1 ベイ FDD にて占有)			
P C I スロット			PCI Express<x8>x1[RAID オプション にて 1 スロット 占有], PCI Express<x4>x2, 64bit/133MHz(3.3V キー)x1, 32bit/33MHz(5V キー)x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン)x1, キーボード (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン)x1, マウス(PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン)x1, シリアル(D-SUB9 ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オプション x1, フロント x2, リア x4] *3			
	L A N	コントローラ	Intel 社製 82563EBx1[オプション / PCI]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)			
		Wake On LAN 機能	オプション *4			
外形寸法			ワ-タイプ : 254(W)x650(D)x442(H)mm [突起物含む], ラックタイプ : 485(W)x626(D)x210(H)mm [取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm [取付金具含まず]			
質量 [標準値] ()内は最大質量値)			約 27.9kg(36.4kg) [ラックタイプ] : 約 32.4kg(40.9kg)]			
電源	電圧		AC100V ± 10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時: 2 本)			
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]			
冗長 F A N			オプション(フロント 2[冗長]+2[冗長], リア 2[冗長])[ホットプラグ 非対応]			
運用時消費電力 *10			465W		425W	
消費電力 [最大値]			572W		514W	
消費電流 [最大値]			6.15A		5.56A	
省エネ法に 基づく表示	区分		c		c	
	エネルギー消費効率		0.0067		0.0065	
V C C I 基準 *5 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *8			
R o H S 指令			対応			
インストール O S			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付) *6/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付) *6			
サポート O S			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照			
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[仮想化管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows)			
主な添付品 *7			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー), マウス(有線マウス)			

- *1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *6: Windows Server 2008 日本語版[Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデルとしてサポートします。
- *7: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール切替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。
- *8: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所十分に注意の上導入してください。
- *9: 本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *10: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
- *10: 通常使用時の目安の値です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<タワータイプ>



A: フロントドア (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B: ドアロック (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C: USB コネクタ

D: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E: HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

H: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

L: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

N: RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P: MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から 1, 2 となります。
電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ステータスランプ

上から AC ランプ(緑), PS ERROR ランプ(橙または赤), POWER ランプ(緑)です。
点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : キーボードインタフェースコネクタ

E : マウスインタフェースコネクタ


F : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

G : ディスプレイインタフェースコネクタ

H : USB コネクタ

I : ネットワークインタフェースコネクタ


LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



J : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-ABNNNME	¥1,227,450 (税抜) ¥1,169,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-AAANNME	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A9NNNME	¥1,106,700 (税抜) ¥1,054,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A7NNNME	¥1,090,950 (税抜) ¥1,039,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A6NNNME	¥966,000 (税抜) ¥920,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNNNME	¥712,950 (税抜) ¥679,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AAANNME	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NNNME	¥592,200 (税抜) ¥564,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NNNME	¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NNNME	¥451,500 (税抜) ¥430,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー) , マウス (有線) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNNNMID	¥1,227,450 (税抜)¥1,169,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AANNNMID	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NNNMID	¥1,106,700 (税抜)¥1,054,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NNNMID	¥1,090,950 (税抜)¥1,039,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NNNMID	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AB354MD	¥796,950 (税抜)¥759,000	¥4,445 (税抜)¥4,233	¥3,334 (税抜)¥3,175
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-AB344MD	¥683,550 (税抜)¥651,000	¥3,683 (税抜)¥3,508	¥2,765 (税抜)¥2,633
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNNNM	¥712,950 (税抜)¥679,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AA354MD	¥754,950 (税抜)¥719,000	¥4,165 (税抜)¥3,967	¥3,124 (税抜)¥2,975
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-AA344MD	¥641,550 (税抜)¥611,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-AAANNM	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A9354MD	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,893 (税抜)¥3,708	¥2,922 (税抜)¥2,783
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A9344MD	¥600,600 (税抜)¥572,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-A9NNNM	¥592,200 (税抜)¥564,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A7354MD	¥800,100 (税抜)¥762,000	¥4,471 (税抜)¥4,258	¥3,352 (税抜)¥3,192
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A7344MD	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-A7NNNM	¥576,450 (税抜)¥549,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A6354MD	¥657,300 (税抜)¥626,000	¥3,518 (税抜)¥3,350	¥2,643 (税抜)¥2,517
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A6344MD	¥543,900 (税抜)¥518,000	¥2,756 (税抜)¥2,625	¥2,065 (税抜)¥1,967
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-A6NNNM	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNNNMA	¥1,227,450 (税抜) ¥1,169,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AAANNMA	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NNNMA	¥1,106,700 (税抜) ¥1,054,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NNNMA	¥1,090,950 (税抜) ¥1,039,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NNNMA	¥966,000 (税抜) ¥920,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

Windows Server 2008 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル									
モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AB354MA	¥796,950 (税抜) ¥759,000	¥4,445 (税抜) ¥4,233	¥3,334 (税抜) ¥3,175
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-AB344MA	¥683,550 (税抜) ¥651,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633
			選択 (*2)(*3)			GQPT20AH-ABNNNNMA	¥712,950 (税抜) ¥679,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-AA354MA	¥754,950 (税抜) ¥719,000	¥4,165 (税抜) ¥3,967	¥3,124 (税抜) ¥2,975
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-AA344MA	¥641,550 (税抜) ¥611,000	¥3,404 (税抜) ¥3,242	¥2,555 (税抜) ¥2,433
			選択 (*2)(*3)			GQPT20AH-AANNNNMA	¥670,950 (税抜) ¥639,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A9354MA	¥714,000 (税抜) ¥680,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A9344MA	¥600,600 (税抜) ¥572,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242
			選択 (*2)(*3)			GQPT20AH-A9NNNNMA	¥592,200 (税抜) ¥564,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A7354MA	¥800,100 (税抜) ¥762,000	¥4,471 (税抜) ¥4,258	¥3,352 (税抜) ¥3,192
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A7344MA	¥686,700 (税抜) ¥654,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
			選択 (*2)(*3)			GQPT20AH-A7NNNNMA	¥576,450 (税抜) ¥549,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-A6354MA	¥657,300 (税抜) ¥626,000	¥3,518 (税抜) ¥3,350	¥2,643 (税抜) ¥2,517
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-A6344MA	¥543,900 (税抜) ¥518,000	¥2,756 (税抜) ¥2,625	¥2,065 (税抜) ¥1,967
			選択 (*2)(*3)			GQPT20AH-A6NNNNMA	¥451,500 (税抜) ¥430,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2						
		標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレ イ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*8)	GQAT20AH-ABNNNM0	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-AANNNM0	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A9NNNM0	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A7NNNM0	¥555,450 (税抜)¥529,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-A6NNNM0	¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-ABNNNME	¥1,187,550 (税抜)¥1,131,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-AAANNME	¥1,126,650 (税抜)¥1,073,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A9NNNME	¥1,029,000 (税抜)¥980,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A7NNNME	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A6NNNME	¥957,600 (税抜)¥912,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNNNME	¥673,050 (税抜)¥641,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AAANNME	¥612,150 (税抜)¥583,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NNNME	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NNNME	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NNNME	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177# ATA 11/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNNNMD	¥1,187,550 (税抜)¥1,131,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AANNNMD	¥1,126,650 (税抜)¥1,073,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NNNMD	¥1,029,000 (税抜)¥980,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NNNMD	¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NNNMD	¥957,600 (税抜)¥912,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177# ATA 11/F	500GB アルイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-AB324MD	¥747,600 (税抜)¥712,000	¥4,113 (税抜)¥3,917	¥3,089 (税抜)¥2,942
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-AB224MD	¥704,550 (税抜)¥671,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNNNMD	¥673,050 (税抜)¥641,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB アルイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-AA324MD	¥687,750 (税抜)¥655,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-AA224MD	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-AAANNMD	¥612,150 (税抜)¥583,000
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB アルイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A9324MD	¥562,800 (税抜)¥536,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A9224MD	¥519,750 (税抜)¥495,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-A9NNNMD	¥514,500 (税抜)¥490,000
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		500GB アルイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A7324MD	¥683,550 (税抜)¥651,000	¥3,683 (税抜)¥3,508	¥2,765 (税抜)¥2,633
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A7224MD	¥640,500 (税抜)¥610,000	¥3,395 (税抜)¥3,233	¥2,546 (税抜)¥2,425
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-A7NNNMD	¥556,500 (税抜)¥530,000
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		500GB アルイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA : 7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A6324MD	¥532,350 (税抜)¥507,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-A6224MD	¥489,300 (税抜)¥466,000	¥2,389 (税抜)¥2,275	¥1,793 (税抜)¥1,708
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-A6NNNMD	¥443,100 (税抜)¥422,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNNNMA	¥1,187,550 (税抜) ¥1,131,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AAANNMA	¥1,126,650 (税抜) ¥1,073,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NNNMA	¥1,029,000 (税抜) ¥980,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NNNMA	¥1,071,000 (税抜) ¥1,020,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NNNMA	¥957,600 (税抜) ¥912,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

Windows Server 2008 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデル									
モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス 付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 SATA : 7200r/min (*)3	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-AB324MA	¥747,600 (税抜) ¥712,000	¥4,113 (税抜) ¥3,917	¥3,089 (税抜) ¥2,942
				GQPT20BH-AB224MA		¥704,550 (税抜) ¥671,000	¥3,824 (税抜) ¥3,642	¥2,870 (税抜) ¥2,733	
			選択 (*)2(*)3	選択 (*)1	選択 (*)7	GQPT20BH-ABNNNMA	¥673,050 (税抜) ¥641,000	¥3,605 (税抜) ¥3,433	¥2,704 (税抜) ¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 SATA : 7200r/min (*)3	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-AA324MA	¥687,750 (税抜) ¥655,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650
				GQPT20BH-AA224MA		¥644,700 (税抜) ¥614,000	¥3,421 (税抜) ¥3,258	¥2,564 (税抜) ¥2,442	
			選択 (*)2(*)3	選択 (*)1	選択 (*)7	GQPT20BH-AANNNMA	¥612,150 (税抜) ¥583,000	¥3,203 (税抜) ¥3,050	¥2,407 (税抜) ¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 SATA : 7200r/min (*)3	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A9324MA	¥562,800 (税抜) ¥536,000	¥2,879 (税抜) ¥2,742	¥2,161 (税抜) ¥2,058
				GQPT20BH-A9224MA		¥519,750 (税抜) ¥495,000	¥2,590 (税抜) ¥2,467	¥1,943 (税抜) ¥1,850	
			選択 (*)2(*)3	選択 (*)1	選択 (*)7	GQPT20BH-A9NNNMA	¥514,500 (税抜) ¥490,000	¥2,546 (税抜) ¥2,425	¥1,908 (税抜) ¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 SATA : 7200r/min (*)3	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A7324MA	¥683,550 (税抜) ¥651,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633
				GQPT20BH-A7224MA		¥640,500 (税抜) ¥610,000	¥3,395 (税抜) ¥3,233	¥2,546 (税抜) ¥2,425	
			選択 (*)2(*)3	選択 (*)1	選択 (*)7	GQPT20BH-A7NNNMA	¥556,500 (税抜) ¥530,000	¥2,827 (税抜) ¥2,692	¥2,118 (税抜) ¥2,017
Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU	500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 SATA : 7200r/min (*)3	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-A6324MA	¥532,350 (税抜) ¥507,000	¥2,678 (税抜) ¥2,550	¥2,013 (税抜) ¥1,917		
		GQPT20BH-A6224MA		¥489,300 (税抜) ¥466,000	¥2,389 (税抜) ¥2,275	¥1,793 (税抜) ¥1,708			
	選択 (*)2(*)3	選択 (*)1	選択 (*)7	GQPT20BH-A6NNNMA	¥443,100 (税抜) ¥422,000	¥2,074 (税抜) ¥1,975	¥1,557 (税抜) ¥1,483		

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 32bit SATA I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*8)	GQAT20BH-ABNNNM0	¥652,050 (税抜)¥621,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-AAANNM0	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A9NNNM0	¥493,500 (税抜)¥470,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A7NNNM0	¥535,500 (税抜)¥510,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20BH-A6NNNM0	¥422,100 (税抜)¥402,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700GB-ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-ABNN1ME	¥1,279,950 (税抜)¥1,219,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-AANN1ME	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A9NN1ME	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A7NN1ME	¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A6NN1ME	¥1,018,500 (税抜)¥970,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNN1ME	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AANN1ME	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NN1ME	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NN1ME	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NN1ME	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-ABNN1MD	¥1,279,950 (税抜)¥1,219,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-AANN1MD	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A9NN1MD	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A7NN1MD	¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A6NN1MD	¥1,018,500 (税抜)¥970,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775


HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNN1MD	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AANN1MD	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NN1MD	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NN1MD	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NN1MD	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-ABNN1MA	¥1,279,950 (税抜)¥1,219,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-AANN1MA	¥1,237,950 (税抜)¥1,179,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A9NN1MA	¥1,159,200 (税抜)¥1,104,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A7NN1MA	¥1,143,450 (税抜)¥1,089,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-A6NN1MA	¥1,018,500 (税抜)¥970,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-ABNN1MA	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-AANN1MA	¥723,450 (税抜)¥689,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A9NN1MA	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A7NN1MA	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-A6NN1MA	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT20AH-ABNN1MO	¥744,450 (税抜)¥709,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20AH-AANN1MO	¥702,450 (税抜)¥669,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20AH-A9NN1MO	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20AH-A7NN1MO	¥607,950 (税抜)¥579,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20AH-A6NN1MO	¥483,000 (税抜)¥460,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10c) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



22 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)][Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-ABNN1ME	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-AANN1ME	¥1,179,150 (税抜)¥1,123,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A9NN1ME	¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A7NN1ME	¥1,123,500 (税抜)¥1,070,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A6NN1ME	¥1,010,100 (税抜)¥962,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

23 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)][Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNN1ME	¥725,550 (税抜)¥691,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AANN1ME	¥664,650 (税抜)¥633,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NN1ME	¥567,000 (税抜)¥540,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NN1ME	¥609,000 (税抜)¥580,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NN1ME	¥495,600 (税抜)¥472,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

24 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-ABNN1MD	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-AANN1MD	¥1,179,150 (税抜)¥1,123,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A9NN1MD	¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A7NN1MD	¥1,123,500 (税抜)¥1,070,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A6NN1MD	¥1,010,100 (税抜)¥962,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733


25 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3277# ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNN1MD	¥725,550 (税抜)¥691,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AANN1MD	¥664,650 (税抜)¥633,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NN1MD	¥567,000 (税抜)¥540,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NN1MD	¥609,000 (税抜)¥580,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NN1MD	¥495,600 (税抜)¥472,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



16 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (* 9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-ABNN1MA	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-AANN1MA	¥1,179,150 (税抜)¥1,123,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A9NN1MA	¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A7NN1MA	¥1,123,500 (税抜)¥1,070,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-A6NN1MA	¥1,010,100 (税抜)¥962,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

17 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (* 9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-ABNN1MA	¥725,550 (税抜)¥691,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-AANN1MA	¥664,650 (税抜)¥633,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A9NN1MA	¥567,000 (税抜)¥540,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A7NN1MA	¥609,000 (税抜)¥580,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-A6NN1MA	¥495,600 (税抜)¥472,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733


18 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) おまかせ安心モデル(3 年) / ラックタイプ (* 9)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT20BH-ABNN1MO	¥704,550 (税抜)¥671,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20BH-AANN1MO	¥643,650 (税抜)¥613,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20BH-A9NN1MO	¥546,000 (税抜)¥520,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20BH-A7NN1MO	¥588,000 (税抜)¥560,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20BH-A6NN1MO	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10c)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-3BNNNME	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-3ANNNME	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-39NNNME	¥1,055,250 (税抜)¥1,005,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-37NNNME	¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-36NNNME	¥914,550 (税抜)¥871,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNNNME	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANNNME	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NNNME	¥540,750 (税抜)¥515,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NNNME	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NNNME	¥400,050 (税抜)¥381,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNNNMD	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANNNMD	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NNNMD	¥1,055,250 (税抜)¥1,005,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NNNMD	¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NNNMD	¥914,550 (税抜)¥871,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3B354MD	¥745,500 (税抜) ¥710,000	¥4,445 (税抜) ¥4,233	¥3,334 (税抜) ¥3,175	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-3B344MD	¥632,100 (税抜) ¥602,000	¥3,683 (税抜) ¥3,508	¥2,765 (税抜) ¥2,633	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNNNMD	¥661,500 (税抜) ¥630,000	¥3,877 (税抜) ¥3,692	¥2,905 (税抜) ¥2,767	
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3A354MD	¥703,500 (税抜) ¥670,000	¥4,165 (税抜) ¥3,967	¥3,124 (税抜) ¥2,975	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-3A344MD	¥590,100 (税抜) ¥562,000	¥3,404 (税抜) ¥3,242	¥2,555 (税抜) ¥2,433	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3ANNNMD	¥619,500 (税抜) ¥590,000	¥3,596 (税抜) ¥3,425	¥2,695 (税抜) ¥2,567	
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-39354MD	¥662,550 (税抜) ¥631,000	¥3,893 (税抜) ¥3,708	¥2,922 (税抜) ¥2,783	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-39344MD	¥549,150 (税抜) ¥523,000	¥3,132 (税抜) ¥2,983	¥2,354 (税抜) ¥2,242	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-39NNNMD	¥540,750 (税抜) ¥515,000	¥3,071 (税抜) ¥2,925	¥2,302 (税抜) ¥2,192	
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-37354MD	¥748,650 (税抜) ¥713,000	¥4,471 (税抜) ¥4,258	¥3,352 (税抜) ¥3,192	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-37344MD	¥635,250 (税抜) ¥605,000	¥3,710 (税抜) ¥3,533	¥2,783 (税抜) ¥2,650	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-37NNNMD	¥525,000 (税抜) ¥500,000	¥2,966 (税抜) ¥2,825	¥2,223 (税抜) ¥2,117	
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		292GB プレイ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-36354MD	¥605,850 (税抜) ¥577,000	¥3,518 (税抜) ¥3,350	¥2,643 (税抜) ¥2,517	
			146GB プレイ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-36344MD	¥492,450 (税抜) ¥469,000	¥2,756 (税抜) ¥2,625	¥2,065 (税抜) ¥1,967	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-36NNNMD	¥400,050 (税抜) ¥381,000	¥2,135 (税抜) ¥2,033	¥1,601 (税抜) ¥1,525	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNNNMA	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANNNMA	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NNNMA	¥1,055,250 (税抜)¥1,005,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NNNMA	¥1,039,500 (税抜)¥990,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NNNMA	¥914,550 (税抜)¥871,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

Windows Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き [モデル] [セレクト]									
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3B354MA	¥745,500 (税抜)¥710,000	¥4,445 (税抜)¥4,233	¥3,334 (税抜)¥3,175
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-3B344MA	¥632,100 (税抜)¥602,000	¥3,683 (税抜)¥3,508	¥2,765 (税抜)¥2,633
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNNNMA	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-3A354MA	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥4,165 (税抜)¥3,967	¥3,124 (税抜)¥2,975
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-3A344MA	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3ANNNMA	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-39354MA	¥662,550 (税抜)¥631,000	¥3,893 (税抜)¥3,708	¥2,922 (税抜)¥2,783
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-39344MA	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥3,132 (税抜)¥2,983	¥2,354 (税抜)¥2,242
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-39NNNMA	¥540,750 (税抜)¥515,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-37354MA	¥748,650 (税抜)¥713,000	¥4,471 (税抜)¥4,258	¥3,352 (税抜)¥3,192
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-37344MA	¥635,250 (税抜)¥605,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-37NNNMA	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		292GB フライ 146GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AH-36354MA	¥605,850 (税抜)¥577,000	¥3,518 (税抜)¥3,350	¥2,643 (税抜)¥2,517
			146GB フライ 73GB × 3:RAID5 SAS:15000r/min (*3)			GQPT20AH-36344MA	¥492,450 (税抜)¥469,000	¥2,756 (税抜)¥2,625	¥2,065 (税抜)¥1,967
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-36NNNMA	¥400,050 (税抜)¥381,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 70pin デイスクタイプ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (108 キー) , マウス (有線) , DP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレ イ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	選 択 (*8)	GQAT20AH-3BNNNM0	¥640,500 (税抜)¥610,000	¥3,877 (税抜)¥3,692	¥2,905 (税抜)¥2,767
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-3ANNNM0	¥598,500 (税抜)¥570,000	¥3,596 (税抜)¥3,425	¥2,695 (税抜)¥2,567
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQAT20AH-39NNNM0	¥519,750 (税抜)¥495,000	¥3,071 (税抜)¥2,925	¥2,302 (税抜)¥2,192
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-37NNNM0	¥504,000 (税抜)¥480,000	¥2,966 (税抜)¥2,825	¥2,223 (税抜)¥2,117
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQAT20AH-36NNNM0	¥379,050 (税抜)¥361,000	¥2,135 (税抜)¥2,033	¥1,601 (税抜)¥1,525
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス(有線) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-3BNNNME	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-3ANNNME	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-39NNNME	¥977,550 (税抜)¥931,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-37NNNME	¥1,019,550 (税抜)¥971,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-36NNNME	¥906,150 (税抜)¥863,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNNNME	¥621,600 (税抜)¥592,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-3ANNNME	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-39NNNME	¥463,050 (税抜)¥441,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-37NNNME	¥505,050 (税抜)¥481,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-36NNNME	¥391,650 (税抜)¥373,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3177# ATA 11/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-3BNNNMD	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-3ANNNMD	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) ×1CPU					GQQT20BH-39NNNMD	¥977,550 (税抜)¥931,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-37NNNMD	¥1,019,550 (税抜)¥971,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) ×1CPU					GQQT20BH-36NNNMD	¥906,150 (税抜)¥863,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ ス クア イ コ ン トロ ーラ	内 蔵 RAID	メ ム リー	DVD-ROM	セ ッ ト形 名	希 望 小 売 価 格	保 守 料 (月 額)	
								維 持 保 守	出 張 修 理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社 製 1078 SAS 3177# ATA 11/F	500GB 7レイ 250GB × 3:RAID5 3177# ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-3B324MD	¥696,150 (税抜)¥663,000	¥4,113 (税抜)¥3,917	¥3,089 (税抜)¥2,942
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3B224MD	¥653,100 (税抜)¥622,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733
				選 択 (*2)(*3)		選 択 (*1)	選 択 (*7)	GQPT20BH-3BNNNMD	¥621,600 (税抜)¥592,000
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-3A324MD	¥636,300 (税抜)¥606,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650	
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3A224MD	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442	
			選 択 (*2)(*3)		選 択 (*1)	選 択 (*7)	GQPT20BH-3ANNNMD	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-39324MD	¥511,350 (税抜)¥487,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058	
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-39224MD	¥468,300 (税抜)¥446,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	
			選 択 (*2)(*3)		選 択 (*1)	選 択 (*7)	GQPT20BH-39NNNMD	¥463,050 (税抜)¥441,000	¥2,546 (税抜)¥2,425
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-37324MD	¥632,100 (税抜)¥602,000	¥3,683 (税抜)¥3,508	¥2,765 (税抜)¥2,633	
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-37224MD	¥589,050 (税抜)¥561,000	¥3,395 (税抜)¥3,233	¥2,546 (税抜)¥2,425	
			選 択 (*2)(*3)		選 択 (*1)	選 択 (*7)	GQPT20BH-37NNNMD	¥505,050 (税抜)¥481,000	¥2,827 (税抜)¥2,692
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU		2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-36324MD	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917	
			1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-36224MD	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,389 (税抜)¥2,275	¥1,793 (税抜)¥1,708	
			選 択 (*2)(*3)		選 択 (*1)	選 択 (*7)	GQPT20BH-36NNNMD	¥391,650 (税抜)¥373,000	¥2,074 (税抜)¥1,975

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー) , マウス (有線) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNNNMA	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-3ANNNMA	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥3,203 (税抜)¥3,050	¥2,407 (税抜)¥2,292
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-39NNNMA	¥977,550 (税抜)¥931,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-37NNNMA	¥1,019,550 (税抜)¥971,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-36NNNMA	¥906,150 (税抜)¥863,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

HA8000/TS20 (TS20 BHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

Windows Server 2008 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル										
モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス 付き]モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6GB) ×1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-3B324MA	¥696,150 (税抜)¥663,000	¥4,113 (税抜)¥3,917	¥3,089 (税抜)¥2,942	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3B224MA	¥653,100 (税抜)¥622,000	¥3,824 (税抜)¥3,642	¥2,870 (税抜)¥2,733	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNNNMA	¥621,600 (税抜)¥592,000	¥3,605 (税抜)¥3,433	¥2,704 (税抜)¥2,575
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6GB) ×1CPU			500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-3A324MA	¥636,300 (税抜)¥606,000	¥3,710 (税抜)¥3,533	¥2,783 (税抜)¥2,650
					1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-3A224MA	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
					選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3ANNNMA	¥560,700 (税抜)¥534,000	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5405 (2GHz/2x6GB) ×1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-39324MA	¥511,350 (税抜)¥487,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-39224MA	¥468,300 (税抜)¥446,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-39NNNMA	¥463,050 (税抜)¥441,000	¥2,546 (税抜)¥2,425	¥1,908 (税抜)¥1,817
	Xeon X5260 (3.33GHz/6GB) ×1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-37324MA	¥632,100 (税抜)¥602,000	¥3,683 (税抜)¥3,508	¥2,765 (税抜)¥2,633	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-37224MA	¥589,050 (税抜)¥561,000	¥3,395 (税抜)¥3,233	¥2,546 (税抜)¥2,425	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-37NNNMA	¥505,050 (税抜)¥481,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	Xeon E5205 (1.86GHz/6GB) ×1CPU		500GB アレイ 250GB × 3:RAID5 シリアル ATA :7200r/min (*3)	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BH-36324MA	¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,678 (税抜)¥2,550	¥2,013 (税抜)¥1,917	
				1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT20BH-36224MA	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,389 (税抜)¥2,275	¥1,793 (税抜)¥1,708	
				選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-36NNNMA	¥391,650 (税抜)¥373,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)Hyper-V 正式版] プレインストールモデル (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-3BNN1ME	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-3ANN1ME	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-39NN1ME	¥1,107,750 (税抜)¥1,055,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-37NN1ME	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-36NN1ME	¥967,050 (税抜)¥921,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)Hyper-V 正式版] プレインストールモデル (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNN1ME	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANN1ME	¥672,000 (税抜)¥640,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NN1ME	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NN1ME	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NN1ME	¥452,550 (税抜)¥431,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-3BNN1MD	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-3ANN1MD	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-39NN1MD	¥1,107,750 (税抜)¥1,055,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-37NN1MD	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-36NN1MD	¥967,050 (税抜)¥921,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)


[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNN1MD	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANN1MD	¥672,000 (税抜)¥640,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NN1MD	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NN1MD	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NN1MD	¥452,550 (税抜)¥431,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20AH-3BNN1MA	¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-3ANN1MA	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20AH-39NN1MA	¥1,107,750 (税抜)¥1,055,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-37NN1MA	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20AH-36NN1MA	¥967,050 (税抜)¥921,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20AH-3BNN1MA	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-3ANN1MA	¥672,000 (税抜)¥640,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20AH-39NN1MA	¥593,250 (税抜)¥565,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-37NN1MA	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20AH-36NN1MA	¥452,550 (税抜)¥431,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

HA8000/TS20 (TS20 AHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (*9)


[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT20AH-3BNN1MO	¥693,000 (税抜)¥660,000	¥4,226 (税抜)¥4,025	¥3,168 (税抜)¥3,017
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20AH-3ANN1MO	¥651,000 (税抜)¥620,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20AH-39NN1MO	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥3,421 (税抜)¥3,258	¥2,564 (税抜)¥2,442
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20AH-37NN1MO	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20AH-36NN1MO	¥431,550 (税抜)¥411,000	¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,864 (税抜)¥1,775

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10c) を購入願います。
 *7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *8 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



22 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)モデル/ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-3BNN1ME	¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-3ANN1ME	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-39NN1ME	¥1,030,050 (税抜)¥981,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-37NN1ME	¥1,072,050 (税抜)¥1,021,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-36NN1ME	¥958,650 (税抜)¥913,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

23 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)モデル/ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNN1ME	¥674,100 (税抜)¥642,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-3ANN1ME	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-39NN1ME	¥515,550 (税抜)¥491,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-37NN1ME	¥557,550 (税抜)¥531,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-36NN1ME	¥444,150 (税抜)¥423,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

24 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)モデル/ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-3BNN1MD	¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-3ANN1MD	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-39NN1MD	¥1,030,050 (税抜)¥981,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-37NN1MD	¥1,072,050 (税抜)¥1,021,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-36NN1MD	¥958,650 (税抜)¥913,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733


25 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアルATA)モデル/ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)] プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNN1MD	¥674,100 (税抜)¥642,000	¥3,955 (税抜)¥3,767	¥2,966 (税抜)¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-3ANN1MD	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,552 (税抜)¥3,383	¥2,669 (税抜)¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-39NN1MD	¥515,550 (税抜)¥491,000	¥2,896 (税抜)¥2,758	¥2,170 (税抜)¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-37NN1MD	¥557,550 (税抜)¥531,000	¥3,176 (税抜)¥3,025	¥2,380 (税抜)¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-36NN1MD	¥444,150 (税抜)¥423,000	¥2,423 (税抜)¥2,308	¥1,820 (税抜)¥1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。
 *7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



16 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) モデル / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQQT20BH-3BNN1MA	¥1,188,600 (税抜) ¥1,132,000	¥3,955 (税抜) ¥3,767	¥2,966 (税抜) ¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-3ANN1MA	¥1,127,700 (税抜) ¥1,074,000	¥3,552 (税抜) ¥3,383	¥2,669 (税抜) ¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQQT20BH-39NN1MA	¥1,030,050 (税抜) ¥981,000	¥2,896 (税抜) ¥2,758	¥2,170 (税抜) ¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-37NN1MA	¥1,072,050 (税抜) ¥1,021,000	¥3,176 (税抜) ¥3,025	¥2,380 (税抜) ¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQQT20BH-36NN1MA	¥958,650 (税抜) ¥913,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733

17 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) モデル / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*7)	GQPT20BH-3BNN1MA	¥674,100 (税抜) ¥642,000	¥3,955 (税抜) ¥3,767	¥2,966 (税抜) ¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-3ANN1MA	¥613,200 (税抜) ¥584,000	¥3,552 (税抜) ¥3,383	¥2,669 (税抜) ¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQPT20BH-39NN1MA	¥515,550 (税抜) ¥491,000	¥2,896 (税抜) ¥2,758	¥2,170 (税抜) ¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-37NN1MA	¥557,550 (税抜) ¥531,000	¥3,176 (税抜) ¥3,025	¥2,380 (税抜) ¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQPT20BH-36NN1MA	¥444,150 (税抜) ¥423,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733

18 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 (T S 2 0 B H エンハンスモデル) R A I D (シリアル A T A) モデル / ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*8)	GQAT20BH-3BNN1MO	¥653,100 (税抜) ¥622,000	¥3,955 (税抜) ¥3,767	¥2,966 (税抜) ¥2,825
	Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20BH-3ANN1MO	¥592,200 (税抜) ¥564,000	¥3,552 (税抜) ¥3,383	¥2,669 (税抜) ¥2,542
	Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU					GQAT20BH-39NN1MO	¥494,550 (税抜) ¥471,000	¥2,896 (税抜) ¥2,758	¥2,170 (税抜) ¥2,067
	Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20BH-37NN1MO	¥536,550 (税抜) ¥511,000	¥3,176 (税抜) ¥3,025	¥2,380 (税抜) ¥2,267
	Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU					GQAT20BH-36NN1MO	¥423,150 (税抜) ¥403,000	¥2,423 (税抜) ¥2,308	¥1,820 (税抜) ¥1,733

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10c) を購入願います。

*7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*8 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(GQ-ECDPD1P8CEX) [加税] ¥67,200(税込)
(GQ-ECDPD1P8C) ¥67,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕
(GQ-ECDPD3P3CEX) [加税] ¥189,000(税込)
(GQ-ECDPD3P3C) ¥189,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ2P0CEX) [加税] ¥94,500(税込)
(GQ-ECDPQ2P0C) ¥94,500(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ2P6CEX) [加税] ¥181,650(税込)
(GQ-ECDPQ2P6C) ¥181,650(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕
(GQ-ECDPQ3P0CEX) [加税] ¥273,000(税込)
(GQ-ECDPQ3P0C) ¥273,000(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 AH, BHエンハンスモデル>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2MEX) [加税] ¥42,000(税込)
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2MEX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2MEX) [加税] ¥155,400(税込)
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2MEX) [加税] ¥472,500(税込)
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 AH, BHエンハンスモデル>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5 / スロット3, 6も同様)


メモリー実装構成	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
メモリーボード 2枚時						
メモリーボード 4枚時		-	-		-	-
メモリーボード 6枚時						

: 搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(メモリースロット1,4に実装の容量) (メモリースロット2,5に実装の容量) (メモリースロット3,6に実装の容量)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)



LANボード
〔PCI,1000BASE-T〕
(GQ-CN7542EX) [拡張] ¥27,300(税込)
(GQ-CN7542) ¥27,300(税込)
・Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
〔PCI,1000BASE-T,2port〕
(GQ-CN6552EX) [拡張] ¥38,850(税込)
(GQ-CN6552) ¥38,850(税込)



UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕
UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
〔PCI Express,1000BASE-T〕
(GQ-CN7572EX) [拡張] ¥33,600(税込)
(GQ-CN7572) ¥33,600(税込)

UTP 対応 5 インポート
(1000BASE-T)
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ



SASボード
〔PCI Express,12Gbps〕
SASボードセット
(GQ-SCE7101A20NEX) [拡張]
(GQ-SCE7101A20N) ¥39,900(税込)
¥39,900(税込)
・本セット形名にて購入願います。



SASケーブル

→ 内蔵デバイス(d)

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
〔PCI Express,12Gbps〕
(GQ-CE7101EX) [拡張] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7101) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(1)BR20(BR201)へ

→ 2.5 外付け装置

(8)LTO オートゲートへ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ II 装置へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7425EX) [拡張] ¥186,900(税込)
(GQ-CC7425) ¥186,900(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,ファイブポート〕
(GQ-CC7405EX) [拡張] ¥373,800(税込)
(GQ-CC7405) ¥373,800(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [拡張] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(4)Fibre Channel システムへ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ II 装置へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,ファイブポート〕
(GQ-CC7402EX) [拡張] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR201),BR50,BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。



→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3)BR1600 へ



→ 2.5 外付け装置 *1

(4)Fibre Channel システムへ



→ 2.5 外付け装置 *1

(4)Fibre Channel システムへ



→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ II 装置へ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ II 装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SV Pボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

SV Pボードセット
(GQ-SCM79004TONEX) [加付]
(GQ-SCM79004TON)

電源コンセントが1個必要です。

¥110,250(税込)
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SV Pボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

外部筐体
電源連動機能

MANAGEMENT
インタフェース
(Max5 台まで接続可)

・メンテナンスケーブル
[2.0m]
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)

→ リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

SV Pボードセット
(GQ-SCM79104TONEX) [加付]
(GQ-SCM79104TON)

電源コンセントが1個必要です。

¥176,400(税込)
¥176,400(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SV Pボード
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

外部筐体
電源連動機能

MANAGEMENT
インタフェース
(Max5 台まで接続可)

リモート
コントロール機能

USB
インタフェース

・メンテナンスケーブル
[2.0m]
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)

→ リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

USBケーブル
・SV Pボードセットに標準添付されます。

→ オンボード
USBインターフェースへ


SV Pボードセット
(GQ-SCM7951WONEX) [加付]
(GQ-SCM7951WON)

電源コンセントが1個必要です。

¥210,000(税込)
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A Hエンハンスモデル RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express	64bit/ 133MHz	PCI Express		32bit/ 33MHz
				4レーン	3.3Vキ	4レーン	8レーン	5Vキ
				フルサイズ				フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	717301形名なし	-	1	×	×	×	●	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (折一)	×		×	×	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]			×		×	×
S C S Iボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×		×	×	×
S C S Iボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2		×		×	×
L A Nボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×		×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×		×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2		×		×	×
S A Sボードセット(12Gbps)	GQ-SCE7101A20NEX GQ-SCE7101A20N	[1]	1		×	×	×	×
S A Sボード(12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1		×	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2		×		×	×
S V Pボードセット	GQ-SOM79004TONEX GQ-SOM79004TON	[11]	1 (折一)	×	×	×	×	
S V Pボードセット	GQ-SOM79104TONEX GQ-SOM79104TON	[11]		×	×	×	×	
S V Pボードセット	GQ-SOM7951W00NEX GQ-SOM7951W00N	[11]		×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 24時間稼働への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。

*2: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B Hエンハンスモデル RAID(シリアル ATA)モデル>


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express	64bit/ 133MHz	PCI Express		32bit/ 33MHz
				4レーン	3.3Vキ	4レーン	8レーン	5Vキ
				フルサイズ				フルサイズ
				1	2	3	4	5
ディスクアレイコントローラボード	717301形名なし	-	1	×	×	×	●	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[8]	1 (折一)	×		×	×	×
S C S Iボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[2]			×		×	×
S C S Iボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[8]	1	×		×	×	×
S C S Iボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	2		×		×	×
L A Nボード(1000BASE-T) (*2)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[9]	1	×		×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[10]	1	×		×	×	×
L A Nボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	2		×		×	×
S A Sボードセット(12Gbps)	GQ-SCE7101A20NEX GQ-SCE7101A20N	[1]	1		×	×	×	×
S A Sボード(12Gbps)	GQ-CE7101EX GQ-CE7101	[1]	1		×	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7425EX GQ-CC7425	[4]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7405EX GQ-CC7405	[6]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	2		×		×	×
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	2		×		×	×
S V Pボードセット	GQ-SOM79004TONEX GQ-SOM79004TON	[11]	1 (折一)	×	×	×	×	
S V Pボードセット	GQ-SOM79104TONEX GQ-SOM79104TON	[11]		×	×	×	×	
S V Pボードセット	GQ-SOM7951W00NEX GQ-SOM7951W00N	[11]		×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: 24時間稼働への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。

*2: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

内蔵デバイス

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7. システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

(a1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

同時

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット

[ハードディスク増設用キット、4ベイ]
(GQ-ES7605EX) [加税] ¥40,950(税込)
(GQ-ES7605) ¥40,950(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH70735DEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH71465DEX/RX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH73005DEX/RX) [加税] ¥147,000(税込)
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH70735DEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。




内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH71465DEX/RX) [加税] ¥84,000(税込)
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱伝導対応〕
(GQ-UH73005DEX/RX) [加税] ¥147,000(税込)
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

拡張スレーブ
ヘイ5型
1-2

(b) 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き		内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS6AEX) [加税] ¥882,000(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS5AEX) [加税] ¥800,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS4AEX) [加税] ¥726,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS3AEX) [加税] ¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS2AEX) [加税] ¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732VS1AEX) [加税] ¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSFAEX) [加税] ¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSFAEX) [加税] ¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSDAEX) [加税] ¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSDAEX) [加税] ¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSOAEX) [加税] ¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VSOAEX) [加税] ¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W8AEX) [加税] ¥707,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732VU7AEX) [加税] ¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WUAEX) [加税] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732VUAEX) [加税] ¥311,850(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT8AEX) [加税] ¥707,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7732VT7AEX) [加税] ¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTAEX) [加税] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTAEX) [加税] ¥311,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W0AEX) [加税] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V0AEX) [加税] ¥183,750(税込)	

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未セットとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSテープカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS3NEX)[加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS3NEX)[加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS2NEX)[加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS2NEX)[加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS1NEX)[加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS1NEX)[加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSFNEX)[加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSFNEX)[加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSNEX)[加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSNEX)[加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WS0NEX)[加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OS0NEX)[加税] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU7NEX)[加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OU7NEX)[加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WU6NEX)[加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OU6NEX)[加税] ¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX)[加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OT7NEX)[加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT6NEX)[加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OT6NEX)[加税] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX)[加税] ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX)[加税] ¥120,750(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [おまかせ安心モデル(3 年) / 標準モデル用]

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)] ・ 対応 A I T (A I T - 2 対応 SDX2-50C) x10 巻付き	内蔵A I T [A I T - 2 (非 / 圧縮 : 50 / 100GB)]	
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I T セット (GQ-SUS7510W00NEX) [加税] ¥207,900 (税込) (GQ-SUS7510W00N) ¥207,900 (税込)	内蔵A I T セット (GQ-SUS7510000NEX) [加税] ¥155,400 (税込) (GQ-SUS7510000N) ¥155,400 (税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200 (税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350 (税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用 AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)


- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium 2 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (Ultrium 2 ハーフハイト)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX)[加税] ¥1,376,550(税込)	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX)[加税] ¥1,294,650(税込)	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX)[加税] ¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS3AEX)[加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS2AEX)[加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS1AEX)[加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX)[加税] ¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX)[加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX)[加税] ¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX)[加税] ¥730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX)[加税] ¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX)[加税] ¥657,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX)[加税] ¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VU7AEX)[加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX)[加税] ¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VUAAEX)[加税] ¥667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT8AEX)[加税] ¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VT7AEX)[加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WTAEX)[加税] ¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VTAEX)[加税] ¥667,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX)[加税] ¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX)[加税] ¥539,700(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7/Ⅱト)〕 ・データ(LTO Ultrium カートリッジ) 〔LT0U2/200〕x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB,Ⅱ-7/Ⅱト)〕	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税]	¥774,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税]	¥504,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) [加税]	¥430,500(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OUANEX) [加税]	¥441,000(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WTANEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OTANEX) [加税]	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [加税]	¥312,900(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00N) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00N) [加税]	¥312,900(税込)

・内蔵デバイスへの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)


- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(ULTRIUM3 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ⅱ付)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U3/400〕)x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7Ⅱ付)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U3/400〕)x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS6AEX)[加税]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS5AEX)[加税]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS4AEX)[加税]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS3AEX)[加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS2AEX)[加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS1AEX)[加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSFAEX)[加税]	¥1,585,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX)[加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WSDAEX)[加税]	¥1,503,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX)[加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSOAEX)[加税]	¥1,430,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSOAEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W8AEX)[加税]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU7AEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WUAEX)[加税]	¥1,440,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VUAEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WT8AEX)[加税]	¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VT7AEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WTAEX)[加税]	¥1,440,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VTAEX)[加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX)[加税]	¥1,312,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX)[加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/Ⅱ-5)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) 〔LT0U3/400〕x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/Ⅱ-5)〕	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [加税]	¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税]	¥1,018,500(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [加税]	¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税]	¥936,600(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [加税]	¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税]	¥863,100(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [加税]	¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税]	¥829,500(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [加税]	¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [加税]	¥747,600(税込)
 CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSNEX) [加税]	¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SNEX) [加税]	¥674,100(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W7NEX) [加税]	¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100W7NEX) [加税]	¥824,250(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WUANEX) [加税]	¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100UANEX) [加税]	¥684,600(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W7NEX) [加税]	¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T7NEX) [加税]	¥824,250(税込)
 JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WTANEX) [加税]	¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100TANEX) [加税]	¥684,600(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [加税]	¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX) [加税]	¥556,500(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00N) [加税]	¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000N) [加税]	¥556,500(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未装着となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

【フルハイライト取付け用】


(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(ULTRIUM3 フルハイライト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き		内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS6AEX) [加税] ¥2,373,000(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS5AEX) [加税] ¥2,291,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS4AEX) [加税] ¥2,217,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS3AEX) [加税] ¥1,837,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS2AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS1AEX) [加税] ¥1,682,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSFAEX) [加税] ¥1,995,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSFAEX) [加税] ¥1,648,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WSDAEX) [加税] ¥1,913,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VSDAEX) [加税] ¥1,566,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WS0AEX) [加税] ¥1,839,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VS0AEX) [加税] ¥1,493,100(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WU8AEX) [加税] ¥2,198,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VU7AEX) [加税] ¥1,643,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WUAAEX) [加税] ¥1,850,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VUAAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WT8AEX) [加税] ¥2,198,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VT7AEX) [加税] ¥1,643,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400WTAEX) [加税] ¥1,850,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400VTAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400W0AEX) [加税] ¥1,722,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7400V0AEX) [加税] ¥1,375,500(税込)	

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未セットとなります。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

【フルハイライト取付け用】

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS3NEX) [加税] ¥1,632,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S3NEX) [加税] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS2NEX) [加税] ¥1,550,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S2NEX) [加税] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS1NEX) [加税] ¥1,477,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S1NEX) [加税] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WSFNEX) [加税] ¥1,443,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000SFNEX) [加税] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0NEX) [加税] ¥1,361,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S0NEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400WS0NEX) [加税] ¥1,288,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74000S0NEX) [加税] ¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W7NEX) [加税] ¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU740007NEX) [加税] ¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0ANEX) [加税] ¥1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU740000ANEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W7NEX) [加税] ¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU740007NEX) [加税] ¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W0ANEX) [加税] ¥1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU740000ANEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400W00NEX) [加税] ¥1,170,750(税込) (GQ-SUU7400W00N) ¥1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400000NEX) [加税] ¥966,000(税込) (GQ-SUU7400000N) ¥966,000(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイライト取付け用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)


内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO	内蔵LTO
バックアップソフトウェア		内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS6AEX) [加税] ¥3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS5AEX) [加税] ¥3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS4AEX) [加税] ¥3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS3AEX) [加税] ¥2,310,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS2AEX) [加税] ¥2,228,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS1AEX) [加税] ¥2,154,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFAEX) [加税] ¥2,851,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSFAEX) [加税] ¥2,121,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSDAEX) [加税] ¥2,769,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSDAEX) [加税] ¥2,039,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS0AEX) [加税] ¥2,696,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS0AEX) [加税] ¥1,965,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WU8AEX) [加税] ¥3,055,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VU7AEX) [加税] ¥2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WU4AEX) [加税] ¥2,706,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VU4AEX) [加税] ¥1,976,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WT8AEX) [加税] ¥3,055,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VT7AEX) [加税] ¥2,115,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WTAEX) [加税] ¥2,706,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VTAEX) [加税] ¥1,976,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0AEX) [加税] ¥2,578,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税] ¥1,848,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ベイ用)
【フルハイライト取付け用】
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト)[標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・ドライブ(LTO Ultrium カートリッジ 〔LTQU4/800〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,900,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,818,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,745,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,711,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,629,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,556,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,146,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [加税] ¥1,706,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [加税] ¥1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4NEX) [加税] ¥1,566,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4NEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [加税] ¥1,706,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W7NEX) [加税] ¥1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,438,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)

・内蔵ドライブの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-4)用 LTO カートリッジ maxell:LTQU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO-4)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LTQU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

拡張スロット
15型
2


(d) 12 12 内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップデバイス		内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS6AEX)[加税] ¥3,019,800(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS5AEX)[加税] ¥2,937,900(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS4AEX)[加税] ¥2,864,400(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS3AEX)[加税] ¥2,100,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS2AEX)[加税] ¥2,018,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VS1AEX)[加税] ¥1,944,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSFAEX)[加税] ¥2,641,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSFAEX)[加税] ¥1,911,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSDAEX)[加税] ¥2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSDAEX)[加税] ¥1,829,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSDAEX)[加税] ¥2,486,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VSDAEX)[加税] ¥1,755,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W8AEX)[加税] ¥2,845,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU7AEX)[加税] ¥1,905,750(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAEX)[加税] ¥2,496,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VUAEX)[加税] ¥1,766,100(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WT8AEX)[加税] ¥2,845,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VT7AEX)[加税] ¥1,905,750(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WTAEX)[加税] ¥2,496,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VTAEX)[加税] ¥1,766,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX)[加税] ¥2,368,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX)[加税] ¥1,638,000(税込)	

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AH(E)
TS20 BH(E)

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,Ⅱ-7Ⅱft)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U4/800〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB,Ⅱ-7Ⅱft)〕
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS3NEX) [加税] ¥1,690,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税] ¥1,281,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS2NEX) [加税] ¥1,608,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S2NEX) [加税] ¥1,199,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS1NEX) [加税] ¥1,535,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S1NEX) [加税] ¥1,125,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSFNEX) [加税] ¥1,501,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SFNEX) [加税] ¥1,092,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSNEX) [加税] ¥1,419,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SNEX) [加税] ¥1,010,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSNEX) [加税] ¥1,346,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SNEX) [加税] ¥936,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税] ¥1,496,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税] ¥1,086,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUANEX) [加税] ¥1,356,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100UANEX) [加税] ¥947,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税] ¥1,496,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税] ¥1,086,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUANEX) [加税] ¥1,356,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100UANEX) [加税] ¥947,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0NEX) [加税] ¥1,228,500(税込) (GQ-SUU7810WU0N) ¥1,228,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U0NEX) [加税] ¥819,000(税込) (GQ-SUU78100U0N) ¥819,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未装着となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H エンハンスモデル RAID(SAS)タイプ [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅳ-フル) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、別ページ設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ｶｰﾄﾞ が必要です。

*5:別途 SAS ｶｰﾄﾞ が必要です。

*6:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H エンハンスモデル

RAID(SAS)タイプ(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合) > [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	8									×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅳ-フル) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、別ページ設定に注意が必要です。])

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。

*4:別途 SCSI ｶｰﾄﾞ が必要です。


*5:別途 SAS ｶｰﾄﾞ が必要です。

*6:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H エンハンスモデル RAID(SAS)タイプ [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	4					×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅳ-フル) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ドライブディスク設定に注意が必要です。])
*2:既設システム装置への増設はできません。
*4:別途 SCSI ボードが必要。
*5:別途 SAS ボードが必要。
*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。
*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A H エンハンスモデル


RAID(SAS)タイプ(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合) > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735DEX GQ-UH70735DRX GQ-UH70735D	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465DEX GQ-UH71465DRX GQ-UH71465D	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*7)	GQ-UH73005DEX GQ-UH73005DRX GQ-UH73005D	8									×	×	×	
内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D V D - R O M セット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium2 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅱ-フル) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵 L T O セット(Ultrium3 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅲ-フル) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵 L T O セット(Ultrium4 Ⅳ-フル) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ドライブディスク設定に注意が必要です。])
*2:既設システム装置への増設はできません。
*4:別途 SCSI ボードが必要。
*5:別途 SAS ボードが必要。
*6:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。
*7:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B Hエンハンスモデル RAID(シリアルATA)モデル > [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4					×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-Ⅱ用) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-Ⅱ用) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ用) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅲ用) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-Ⅱ用) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:一つのディスクレイドは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイド単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:既設SATA装置への増設はできません。

*4:別途SCSIカードセットが必要です。

*5:別途SASカードセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B Hエンハンスモデル

RAID(シリアルATA)モデル(ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合) > [タワータイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	8									×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-Ⅱ用) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-Ⅱ用) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ用) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅲ用) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-Ⅱ用) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:一つのディスクレイドは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイド単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:既設SATA装置への増設はできません。

*4:別途SCSIカードセットが必要です。


*5:別途SASカードセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B Hエンハンスモデル RAID(シリアルATA)モデル > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	4					×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ/Ⅳ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅲ/Ⅳ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレーム単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:既設SATA装置への増設はできません。

*4:別途SCSIカードセットが必要です。

*5:別途SASカードセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B Hエンハンスモデル

RAID(シリアルATA)モデル (ハードディスクセット[GQ-ES7605]を搭載の場合) > [ラックタイプ]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71601AEX GQ-UH71601ARX GQ-UH71601A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72501AEX GQ-UH72501ARX GQ-UH72501A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH75001AEX GQ-UH75001ARX GQ-UH75001A	8									×	×	×	
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7)	GQ-UH710001AEX GQ-UH710001ARX GQ-UH710001A	8									×	×	×	
内蔵CD-ROMセット(24 倍速) (*2)(*10)	GQ-SUC5524800NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット (*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット(DAT72) (*4)	GQ-SUD7732xxxxEX GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵AITセット(AIT-2) (*4)	GQ-SUS7510xxxxEX GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*4)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*4)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ/Ⅳ) (*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxxEX GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅲ/Ⅳ) (*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-Ⅱ/Ⅲ) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレーム単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:既設SATA装置への増設はできません。


*4:別途SCSIカードセットが必要です。

*5:別途SASカードセットが必要です。

*6:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*10:Windows Server 2008 環境時は、未稼働です。



防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

●防塵オプションの仕様

- 防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

質量	175g(フロントドア、ドアストッパー除く)
外形寸法	フロントドア内側に設置



- フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- 防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20タワータイプ]

[TS20ラックタイプ]

