

(2) HA8000/TS20[静音モデル] CH, DHエンハンスモデル



HA8000/TS20[静音モデル] CH, DH エンハンスモデル  
(タワータイプ)  
(筐体色: 黒)



HA8000/TS20[静音モデル] CH, DH エンハンスモデル  
(ラックタイプ)  
(筐体色: 黒)


HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DHエンハンスモデル システム装置 機器仕様

| モデル名                 |                  |                                                                                 | T S 2 0 C Hエンハンスモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | T S 2 0 D Hエンハンスモデル  |                          |                                         |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                  |                                                                                 | R A I D (SAS)モデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R A I D (シリアルATA)モデル |                          |                                         |
| 筐体タイプ                |                  |                                                                                 | タワータイプ (ラックタイプ [ 5 U ])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                          |                                         |
| C P U (周波数)          |                  |                                                                                 | Intel®Xeon®プロセッサ- E5205(1.86GHz)/X5260(3.33GHz),<br>Intel®Xeon®プロセッサ- E5405(2GHz)/E5430(2.66GHz)/E5450(3GHz)                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                          |                                         |
|                      |                  |                                                                                 | 最小1/最大2<br>(Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:2, Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:4)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                          |                                         |
|                      |                  |                                                                                 | Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:データ2x16KB+命令2x16KB,<br>Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:データ4x16KB+命令4x16KB                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                          |                                         |
| プロセッサ数(CPUコア数)       |                  | Intel®Xeon®プロセッサ- E5205/X5260:6MB,<br>Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:2x6MB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                          |                                         |
| キャッシュメモリー            | 一次 / 1CPU        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                          |                                         |
|                      | 二次 / 1CPU        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                          |                                         |
| チップセット               |                  |                                                                                 | Intel 社製 5000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                          |                                         |
| システムバス ( F S B ) 周波数 |                  |                                                                                 | Intel®Xeon®プロセッサ- E5205:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- X5260:1333MHz,<br>Intel®Xeon®プロセッサ- E5405/E5430/E5450:1333MHz                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
| メインメモリー              | 容量               |                                                                                 | 最小:1GB/最大:16GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                          |                                         |
|                      | スロット数            |                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                          |                                         |
|                      | サポートメモリー容量       |                                                                                 | 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
|                      | 仕様               |                                                                                 | DDR2 SDRAM/667MHz/FB-DIMM/ECC/SDDC 対応/オライナス®メモリー対応                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                          |                                         |
| 表示機能                 | アクセラレータ          |                                                                                 | XGI 社製 Z9S[オプティマ] /PCI]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                          |                                         |
|                      | V R A M          |                                                                                 | 32MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |                          |                                         |
|                      | 表示解像度 (表示色) *1   |                                                                                 | 640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                          |                                         |
| ハードディスク (本体内部蔵) *2   | 最大容量 *9          | RAID 0                                                                          | 1.2TB(300GBx4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      | 4TB((1TBx2)x2RAID)       |                                         |
|                      |                  | RAID 5                                                                          | 900GB(300GBx4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      | 2TB(1TBx3)               |                                         |
|                      | サポートHDD容量        |                                                                                 | 73GB, 146GB, 300GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      | 160GB, 250GB, 500GB, 1TB |                                         |
|                      | インタフェース          |                                                                                 | SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      | シリアルATA /300             |                                         |
|                      | 回転数              |                                                                                 | 15000r/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      | 7200r/min                |                                         |
| R A I D<br>コントローラ    | コントローラ           |                                                                                 | LSI 社製 1078 SAS[PCIボード] /PCI Express<x8>]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                          |                                         |
|                      | インタフェース          |                                                                                 | SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      | シリアルATA /300             |                                         |
|                      | チャンネル数           |                                                                                 | 8ポート(HDD1台/ポート)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                          |                                         |
|                      | キャッシュ容量          |                                                                                 | 256MB(SDRAM/ECC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
|                      | サポートRAIDレベル      |                                                                                 | RAID 0,1,5,6,10,JBOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |                          |                                         |
| F D D                |                  |                                                                                 | 3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
| C D - R O M          |                  |                                                                                 | 薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                          |                                         |
| D V D - R O M        |                  |                                                                                 | 薄型, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速(IDE)x1ドライブ (オプション)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
| 拡張ベイ                 | 3.5型ベイ (HDD専用ベイ) |                                                                                 | 4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                          |                                         |
|                      | 5型ベイ (リムーバブル)    |                                                                                 | 3(CD-ROMまたはDVD-ROMで1ベイ占有)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |                          |                                         |
|                      | 5型ベイ (薄型)        |                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                          |                                         |
|                      | FDD専用            |                                                                                 | 1(1ベイFDDにて占有)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                          |                                         |
| P C Iスロット            |                  |                                                                                 | PCI Express<x8>x1[RAIDボードにて1スロット占有], PCI Express<x4>x2,<br>64bit/133MHz(3.3Vキ) x1, 32bit/33MHz(5Vキ) x1                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |                          |                                         |
| 標準インターフェイス           |                  |                                                                                 | ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, キーボード (PS/2タイプ) ミニDIN6ピン)x1, マウス(PS/2タイプ) ミニDIN6ピン)x1,<br>シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x7[オプティマ] x1, フロッピーx2, serial x4] *3                                                                                                                                                                                       |  |                      |                          |                                         |
|                      |                  |                                                                                 | LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | コントローラ               |                          | Intel 社製 82563EBx1[オプティマ] /PCI]         |
|                      |                  |                                                                                 | インタフェース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Wake On LAN機能        |                          | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45) |
| 外形寸法                 |                  |                                                                                 | ワイドタイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm[突起物含む],<br>ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                          |                                         |
| 質量 [標準値] ( )内は最大質量値) |                  |                                                                                 | 約 26.2kg(34.5kg) [ラックタイプ: 約 30.8kg(39.1kg)]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                          |                                         |
| 電源                   | 電圧               |                                                                                 | AC100V ± 10% 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |                          |                                         |
|                      | 電源コードプラグ形状(本数)   |                                                                                 | 接地型 2極差込プラグ (1本)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |                          |                                         |
|                      | 冗長化電源            |                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |                          |                                         |
| 冗長FAN                |                  |                                                                                 | サポート(フロント2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長]) [ホットプラグ非対応]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |                          |                                         |
| 運用時消費電力 *10          |                  |                                                                                 | 358W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      | 325W                     |                                         |
| 消費電力 [最大値]           |                  |                                                                                 | 481W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      | 449W                     |                                         |
| 消費電流 [最大値]           |                  |                                                                                 | 5.16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      | 4.82A                    |                                         |
| 省エネ法に基づく表示           |                  | 区分                                                                              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      | C                        |                                         |
|                      |                  | エネルギー消費効率                                                                       | 0.0061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      | 0.0060                   |                                         |
| V C C I基準 *5 / 騒音    |                  |                                                                                 | クラスA 情報技術装置 / 40dB 以下 *8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                      |                          |                                         |
| R o H S指令            |                  |                                                                                 | 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                          |                                         |
| インストールOS             |                  |                                                                                 | Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAI付)/<br>Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/<br>Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAI付)/<br>Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/<br>Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAI付) *6/<br>Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付) *6 |  |                      |                          |                                         |
| サポートOS               |                  |                                                                                 | 「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |                          |                                         |
| 添付ソフトウェア             |                  |                                                                                 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール],<br>MegaRAID Storage Manager[RAID管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows)                                                                                                                                                                                      |  |                      |                          |                                         |
| 主な添付品 *7             |                  |                                                                                 | 電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キ), マウス(有線マウス)                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                          |                                         |

- \*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- \*2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000\*Byte, 1GB=1000\*Byte 換算値です。1TB=1024\*Byte, 1GB=1024\*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- \*3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- \*4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- \*5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- \*6: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
- \*7: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット、コンソール代替ユニットセットまたはキーボード/マウス収納ユニットに添付されます。
- \*8: ISO7779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- \*9: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
- \*10: 通常使用時の目安の値です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

## ● 前面

### <タワータイプ>



#### A: フロントドア (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

#### B: ドアロック (ﾀｰﾀｲﾌﾟ のみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

#### C: USB コネクタ

#### D: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。  
2DD (720KB フォーマット)  
2HD (1.44MB フォーマット)

#### E: HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

#### F: 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

#### G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM または内蔵 DVD-ROM ドライブを選択すると、いずれかが標準搭載されます。

#### H: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

#### I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

#### J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

#### K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯しません。

#### L: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。  
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

#### M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

#### N: RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

#### O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

#### P: MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



### <ラックタイプ>



## ● 背面



**A** : 電源コネクタ

**D** : キーボードインタフェースコネクタ

**E** : マウスインタフェースコネクタ


**F** : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

**G** : ディスプレイインタフェースコネクタ

**H** : USBコネクタ

**I** : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。  
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



**J** : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付ける  
ことができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。  
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) ] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/TS20 [ 静音モデル ] ( TS20 CHエンハンスモデル ) RAID ( SAS )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ

[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル ] (\*30)

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料 (月額)             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-ABNNNME | ¥1,227,450<br>(税抜)¥1,169,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-AANNNME | ¥1,185,450<br>(税抜)¥1,129,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-A9NNNME | ¥1,106,700<br>(税抜)¥1,054,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A7NNNME | ¥1,090,950<br>(税抜)¥1,039,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A6NNNME | ¥966,000<br>(税抜)¥920,000     | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

HA8000/TS20 [ 静音モデル ] ( TS20 CHエンハンスモデル ) RAID ( SAS )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ

[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ] [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル ] (\*30)

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料 (月額)             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-ABNNNME | ¥712,950<br>(税抜)¥679,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-AANNNME | ¥670,950<br>(税抜)¥639,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-A9NNNME | ¥592,200<br>(税抜)¥564,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A7NNNME | ¥576,450<br>(税抜)¥549,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A6NNNME | ¥451,500<br>(税抜)¥430,000 | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

|          |       |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型ホット・ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |  |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*4: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                              | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |                                   |                         |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-ABNNNMD | ¥1,227,450 (税抜)¥1,169,000 | ¥3,877 (税抜)¥3,692 | ¥2,905 (税抜)¥2,767 |
|                                                                  | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-AAANNMD | ¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000 | ¥3,596 (税抜)¥3,425 | ¥2,695 (税抜)¥2,567 |
|                                                                  | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-A9NNNMD | ¥1,106,700 (税抜)¥1,054,000 | ¥3,071 (税抜)¥2,925 | ¥2,302 (税抜)¥2,192 |
|                                                                  | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A7NNNMD | ¥1,090,950 (税抜)¥1,039,000 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 | ¥2,223 (税抜)¥2,117 |
|                                                                  | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A6NNNMD | ¥966,000 (税抜)¥920,000     | ¥2,135 (税抜)¥2,033 | ¥1,601 (税抜)¥1,525 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル (※)      |                                        |                               |                                                     |                                         |                   |                  |                          |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| モデル                                                                    | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID                                             | メモリー                                    | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                          |
|                                                                        |                                        |                               |                                                     |                                         |                   |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                     |
| Windows Server 2008<br>Standard 32-bit<br>日本語版(5CAL 付き)<br>プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>×1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 292GB アルイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-AB354MD | ¥796,950<br>(税抜)¥759,000 | ¥4,445<br>(税抜)¥4,233 | ¥3,334<br>(税抜)¥3,175     |
|                                                                        |                                        |                               | 146GB アルイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3)  |                                         |                   | GQPT20CH-AB344MD | ¥683,550<br>(税抜)¥651,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508 | ¥2,765<br>(税抜)¥2,633     |
|                                                                        |                                        |                               | 選択<br>(※2)(※3)                                      |                                         |                   | 選択<br>(※1)       | 選択<br>(※7)               | GQPT20CH-ABNNNMD     | ¥712,950<br>(税抜)¥679,000 |
|                                                                        | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>×1CPU |                               | 292GB アルイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-AA354MD | ¥754,950<br>(税抜)¥719,000 | ¥4,165<br>(税抜)¥3,967 | ¥3,124<br>(税抜)¥2,975     |
|                                                                        |                                        |                               | 146GB アルイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3)  |                                         |                   | GQPT20CH-AA344MD | ¥641,550<br>(税抜)¥611,000 | ¥3,404<br>(税抜)¥3,242 | ¥2,555<br>(税抜)¥2,433     |
|                                                                        |                                        |                               | 選択<br>(※2)(※3)                                      |                                         |                   | 選択<br>(※1)       | 選択<br>(※7)               | GQPT20CH-AAANNMD     | ¥670,950<br>(税抜)¥639,000 |
|                                                                        | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>×1CPU    |                               | 292GB アルイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A9354MD | ¥714,000<br>(税抜)¥680,000 | ¥3,893<br>(税抜)¥3,708 | ¥2,922<br>(税抜)¥2,783     |
|                                                                        |                                        |                               | 146GB アルイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3)  |                                         |                   | GQPT20CH-A9344MD | ¥600,600<br>(税抜)¥572,000 | ¥3,132<br>(税抜)¥2,983 | ¥2,354<br>(税抜)¥2,242     |
|                                                                        |                                        |                               | 選択<br>(※2)(※3)                                      |                                         |                   | 選択<br>(※1)       | 選択<br>(※7)               | GQPT20CH-A9NNNMD     | ¥592,200<br>(税抜)¥564,000 |
|                                                                        | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>×1CPU   |                               | 292GB アルイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A7354MD | ¥800,100<br>(税抜)¥762,000 | ¥4,471<br>(税抜)¥4,258 | ¥3,352<br>(税抜)¥3,192     |
|                                                                        |                                        |                               | 146GB アルイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3)  |                                         |                   | GQPT20CH-A7344MD | ¥686,700<br>(税抜)¥654,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533 | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650     |
|                                                                        |                                        |                               | 選択<br>(※2)(※3)                                      |                                         |                   | 選択<br>(※1)       | 選択<br>(※7)               | GQPT20CH-A7NNNMD     | ¥576,450<br>(税抜)¥549,000 |
|                                                                        | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>×1CPU   |                               | 292GB アルイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A6354MD | ¥657,300<br>(税抜)¥626,000 | ¥3,518<br>(税抜)¥3,350 | ¥2,643<br>(税抜)¥2,517     |
|                                                                        |                                        |                               | 146GB アルイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (※3)  |                                         |                   | GQPT20CH-A6344MD | ¥543,900<br>(税抜)¥518,000 | ¥2,756<br>(税抜)¥2,625 | ¥2,065<br>(税抜)¥1,967     |
|                                                                        |                                        |                               | 選択<br>(※2)(※3)                                      |                                         |                   | 選択<br>(※1)       | 選択<br>(※7)               | GQPT20CH-A6NNNMD     | ¥451,500<br>(税抜)¥430,000 |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2              |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

| モデル                                                                                                                          | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                        | 保守料 (月額)              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                              |                                         |                               |                |            |            |                  |                               | 維持保守                  | 出張修理                  |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20CH-ABNNNMA | ¥1,227,450<br>(税抜) ¥1,169,000 | ¥3,877<br>(税抜) ¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜) ¥2,767 |
|                                                                                                                              | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               |                |            |            | GQPT20CH-AAANNMA | ¥1,185,450<br>(税抜) ¥1,129,000 | ¥3,596<br>(税抜) ¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜) ¥2,567 |
|                                                                                                                              | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               |                |            |            | GQPT20CH-A9NNNMA | ¥1,106,700<br>(税抜) ¥1,054,000 | ¥3,071<br>(税抜) ¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜) ¥2,192 |
|                                                                                                                              | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-A7NNNMA | ¥1,090,950<br>(税抜) ¥1,039,000 | ¥2,966<br>(税抜) ¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜) ¥2,117 |
|                                                                                                                              | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-A6NNNMA | ¥966,000<br>(税抜) ¥920,000     | ¥2,135<br>(税抜) ¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜) ¥1,525 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

| モ デ ル                                                                                                                                     | プ ロセッサ                                  | デ ィス クア イ<br>コ ン トロ ー         | 内蔵 RAID                                                      | メモリー                                      | DVD-ROM           | セ ット形 名          | 希 望 小 売 価 格               | 保 守 料 (月 額)           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           |                                         |                               |                                                              |                                           |                   |                  |                           | 維持保守                  | 出張修理                  |
| Windows Server 2008<br>Standard 日本語版<br>(5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2003 R2, Standard<br>Edition 日本語版<br>(SP2)インストール代行サービス<br>付き] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 292GB フライ<br>146GB × 3: RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)         | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-AB354MA | ¥796,950<br>(税抜) ¥759,000 | ¥4,445<br>(税抜) ¥4,233 | ¥3,334<br>(税抜) ¥3,175 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)         |                                           |                   | GQPT20CH-AB344MA | ¥683,550<br>(税抜) ¥651,000 | ¥3,683<br>(税抜) ¥3,508 | ¥2,765<br>(税抜) ¥2,633 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-ABNNNMA | ¥712,950<br>(税抜) ¥679,000 | ¥3,877<br>(税抜) ¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜) ¥2,767 |
|                                                                                                                                           | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)        | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-AA354MA | ¥754,950<br>(税抜) ¥719,000 | ¥4,165<br>(税抜) ¥3,967 | ¥3,124<br>(税抜) ¥2,975 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)         |                                           |                   | GQPT20CH-AA344MA | ¥641,550<br>(税抜) ¥611,000 | ¥3,404<br>(税抜) ¥3,242 | ¥2,555<br>(税抜) ¥2,433 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-AAANNMA | ¥670,950<br>(税抜) ¥639,000 | ¥3,596<br>(税抜) ¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜) ¥2,567 |
|                                                                                                                                           | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)        | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A9354MA | ¥714,000<br>(税抜) ¥680,000 | ¥3,893<br>(税抜) ¥3,708 | ¥2,922<br>(税抜) ¥2,783 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)         |                                           |                   | GQPT20CH-A9344MA | ¥600,600<br>(税抜) ¥572,000 | ¥3,132<br>(税抜) ¥2,983 | ¥2,354<br>(税抜) ¥2,242 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-A9NNNMA | ¥592,200<br>(税抜) ¥564,000 | ¥3,071<br>(税抜) ¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜) ¥2,192 |
|                                                                                                                                           | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)        | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A7354MA | ¥800,100<br>(税抜) ¥762,000 | ¥4,471<br>(税抜) ¥4,258 | ¥3,352<br>(税抜) ¥3,192 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)         |                                           |                   | GQPT20CH-A7344MA | ¥686,700<br>(税抜) ¥654,000 | ¥3,710<br>(税抜) ¥3,533 | ¥2,783<br>(税抜) ¥2,650 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-A7NNNMA | ¥576,450<br>(税抜) ¥549,000 | ¥2,966<br>(税抜) ¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜) ¥2,117 |
|                                                                                                                                           | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)        | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-A6354MA | ¥657,300<br>(税抜) ¥626,000 | ¥3,518<br>(税抜) ¥3,350 | ¥2,643<br>(税抜) ¥2,517 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3: RAID5<br>SAS: 15000r/min (*3)         |                                           |                   | GQPT20CH-A6344MA | ¥543,900<br>(税抜) ¥518,000 | ¥2,756<br>(税抜) ¥2,625 | ¥2,065<br>(税抜) ¥1,967 |
|                                                                                                                                           |                                         |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-A6NNNMA | ¥451,500<br>(税抜) ¥430,000 | ¥2,135<br>(税抜) ¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜) ¥1,525 |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                  |                                         | 標準搭載品                         | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2              |                                           |                   |                  |                           |                       |                       |
|                                                                                                                                           |                                         | 標準添付品                         | キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |                                           |                   |                  |                           |                       |                       |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[OSなしモデル]

| モ デ ル      | プ ロセッサ                                  | デ ィスクレイ<br>コントローラ                                                | 内蔵 RAID         | メモリー        | CD-ROM/DVD-ROM | セ ット形名           | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                         |                                                                  |                 |             |                |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモ デ ル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F                                    | 選 択<br>(*2)(*3) | 選 択<br>(*1) | 選 択<br>(*8)    | GQAT20CH-ABNNNM0 | ¥691,950<br>(税抜)¥659,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|            | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                                                  |                 |             |                | GQAT20CH-AAANNM0 | ¥649,950<br>(税抜)¥619,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|            | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                                                  |                 |             |                | GQAT20CH-A9NNNM0 | ¥571,200<br>(税抜)¥544,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|            | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                                                  |                 |             |                | GQAT20CH-A7NNNM0 | ¥555,450<br>(税抜)¥529,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|            | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                                                  |                 |             |                | GQAT20CH-A6NNNM0 | ¥430,500<br>(税抜)¥410,000 | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |
| 各モデル共通仕様   | 標準搭載品                                   | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                  |                 |             |                |                  |                          |                      |                      |
|            | 標準添付品                                   | キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |                 |             |                |                  |                          |                      |                      |


\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                                  | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ                   | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      |                                         |                                    |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008<br>Enterprise 日本語版<br>(25CAL 付き)<br>[Hyper-V 正式版]<br>プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>シリアル ATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQQT20DH-ABNNNME | ¥1,187,550<br>(税抜)¥1,131,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                                      | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                    |                |            |            | GQQT20DH-AAANNME | ¥1,126,650<br>(税抜)¥1,073,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|                                                                                      | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                    |                |            |            | GQQT20DH-A9NNNME | ¥1,029,000<br>(税抜)¥980,000   | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                                      | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                |            |            | GQQT20DH-A7NNNME | ¥1,071,000<br>(税抜)¥1,020,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                                      | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                |            |            | GQQT20DH-A6NNNME | ¥957,600<br>(税抜)¥912,000     | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                               | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ                   | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                         |                                    |                |            |            |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008<br>Standard 日本語版<br>(5CAL 付き)<br>[Hyper-V 正式版]<br>プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>シリアル ATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20DH-ABNNNME | ¥673,050<br>(税抜)¥641,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                                   | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                    |                |            |            | GQPT20DH-AAANNME | ¥612,150<br>(税抜)¥583,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|                                                                                   | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                    |                |            |            | GQPT20DH-A9NNNME | ¥514,500<br>(税抜)¥490,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                                   | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                |            |            | GQPT20DH-A7NNNME | ¥556,500<br>(税抜)¥530,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                                   | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                |            |            | GQPT20DH-A6NNNME | ¥443,100<br>(税抜)¥422,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |

|          |       |                                                                 |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                 |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                              | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)           |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  |                                   |                              |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 3277 ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-ABNNNMD | ¥1,187,550 (税抜)¥1,131,000 | ¥3,605 (税抜)¥3,433 | ¥2,704 (税抜)¥2,575 |
|                                                                  | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQPT20DH-AAANNMD | ¥1,126,650 (税抜)¥1,073,000 | ¥3,203 (税抜)¥3,050 | ¥2,407 (税抜)¥2,292 |
|                                                                  | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQPT20DH-A9NNNMD | ¥1,029,000 (税抜)¥980,000   | ¥2,546 (税抜)¥2,425 | ¥1,908 (税抜)¥1,817 |
|                                                                  | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A7NNNMD | ¥1,071,000 (税抜)¥1,020,000 | ¥2,827 (税抜)¥2,692 | ¥2,118 (税抜)¥2,017 |
|                                                                  | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A6NNNMD | ¥957,600 (税抜)¥912,000     | ¥2,074 (税抜)¥1,975 | ¥1,557 (税抜)¥1,483 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                       |                                                             | プロセッサ                                                                                    | ディスプレイ<br>コントローラ                                            | 内蔵 RAID                                                                                  | メモリー                     | DVD-ROM              | セット形名                    | 希望小売価格               | 保守料(月額)              |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------|
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          |                      |                          |                      | 維持保守                 | 出張修理 |
| Windows Server 2008<br>Standard 32-bit<br>日本語版(5CAL 付き)<br>ブレイストインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU                        | LSI 社製<br>1078 SAS<br>3277 ATA I/F                                                       | 500GB トレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3277 ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-AB324MD     | ¥747,600<br>(税抜)¥712,000 | ¥4,113<br>(税抜)¥3,917 | ¥3,089<br>(税抜)¥2,942 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-AB224MD     | ¥704,550<br>(税抜)¥671,000 | ¥3,824<br>(税抜)¥3,642 | ¥2,870<br>(税抜)¥2,733 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-ABNNNNMD    | ¥673,050<br>(税抜)¥641,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |      |
|                                                                           | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU                     |                                                                                          | 500GB トレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3277 ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-AA324MD     | ¥687,750<br>(税抜)¥655,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533 | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-AA224MD     | ¥644,700<br>(税抜)¥614,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-AANNNNMD    | ¥612,150<br>(税抜)¥583,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |      |
|                                                                           | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU                        |                                                                                          | 500GB トレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3277 ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A9324MD     | ¥562,800<br>(税抜)¥536,000 | ¥2,879<br>(税抜)¥2,742 | ¥2,161<br>(税抜)¥2,058 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-A9224MD     | ¥519,750<br>(税抜)¥495,000 | ¥2,590<br>(税抜)¥2,467 | ¥1,943<br>(税抜)¥1,850 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-A9NNNNMD    | ¥514,500<br>(税抜)¥490,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |      |
|                                                                           | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU                       |                                                                                          | 500GB トレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3277 ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A7324MD     | ¥683,550<br>(税抜)¥651,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508 | ¥2,765<br>(税抜)¥2,633 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-A7224MD     | ¥640,500<br>(税抜)¥610,000 | ¥3,395<br>(税抜)¥3,233 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             |                                                                                          |                          | GQPT20DH-A7NNNNMD    | ¥556,500<br>(税抜)¥530,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |      |
| Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU                                     | 500GB トレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3277 ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)                                           | GQPT20DH-A6324MD                                                                         | ¥532,350<br>(税抜)¥507,000 | ¥2,678<br>(税抜)¥2,550 | ¥2,013<br>(税抜)¥1,917     |                      |                      |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             | GQPT20DH-A6224MD                                                                         | ¥489,300<br>(税抜)¥466,000 | ¥2,389<br>(税抜)¥2,275 | ¥1,793<br>(税抜)¥1,708     |                      |                      |      |
|                                                                           |                                                             |                                                                                          |                                                             | GQPT20DH-A6NNNNMD                                                                        | ¥443,100<br>(税抜)¥422,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483     |                      |                      |      |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2              |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

| モデル                                                                                                                          | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ               | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料 (月額)             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |                                         |                                |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20DH-ABNNNMA | ¥1,187,550<br>(税抜)¥1,131,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                                                                              | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                |                |            |            | GQPT20DH-AAANNMA | ¥1,126,650<br>(税抜)¥1,073,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|                                                                                                                              | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                |                |            |            | GQPT20DH-A9NNNMA | ¥1,029,000<br>(税抜)¥980,000   | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                                                                              | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQPT20DH-A7NNNMA | ¥1,071,000<br>(税抜)¥1,020,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                                                                              | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQPT20DH-A6NNNMA | ¥957,600<br>(税抜)¥912,000     | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

| モデ ル                                                                                                                                    | プ ロセッサ                                                       | デ ィスクアレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID                                                                                  | メモリー                                                                                     | DVD-ROM                  | セ ット形名                   | 希望小売価格                   | 保守料 (月額)                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                         |                                                              |                                |                                                                                          |                                                                                          |                          |                          |                          | 維持保守                     | 出張修理                 |
| Windows Server 2008<br>Standard 日本語版<br>(5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2003 R2,Standard<br>Edition 日本語版<br>(SP2)インストール代行サービス<br>付き]モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6GB)<br>×1CPU                          | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SATA I/F | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-AB324MA         | ¥747,600<br>(税抜)¥712,000 | ¥4,113<br>(税抜)¥3,917     | ¥3,089<br>(税抜)¥2,942 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 選択<br>(*2)(*3)                                                                           | 選択<br>(*1)                                                                               |                          | GQPT20DH-AB224MA         | ¥704,550<br>(税抜)¥671,000 | ¥3,824<br>(税抜)¥3,642     | ¥2,870<br>(税抜)¥2,733 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-AA324MA         | ¥687,750<br>(税抜)¥655,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533     | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650 |
|                                                                                                                                         | 選択<br>(*2)(*3)                                               |                                | 選択<br>(*1)                                                                               | GQPT20DH-AA224MA                                                                         |                          | ¥644,700<br>(税抜)¥614,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258     | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442     |                      |
|                                                                                                                                         | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3) |                                | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)                                                                        | GQPT20DH-ABNNNMA         | ¥673,050<br>(税抜)¥641,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433     | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575     |                      |
|                                                                                                                                         | 選択<br>(*2)(*3)                                               |                                | 選択<br>(*1)                                                                               |                                                                                          | GQPT20DH-AAANNMA         | ¥612,150<br>(税抜)¥583,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050     | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292     |                      |
|                                                                                                                                         | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6GB)<br>×1CPU                          |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A9324MA         | ¥562,800<br>(税抜)¥536,000 | ¥2,879<br>(税抜)¥2,742     | ¥2,161<br>(税抜)¥2,058 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 選択<br>(*2)(*3)                                                                           | 選択<br>(*1)                                                                               |                          | GQPT20DH-A9224MA         | ¥519,750<br>(税抜)¥495,000 | ¥2,590<br>(税抜)¥2,467     | ¥1,943<br>(税抜)¥1,850 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A9NNNMA         | ¥514,500<br>(税抜)¥490,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425     | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                                                                                         | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6GB)<br>×1CPU                         |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                          | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A7324MA         | ¥683,550<br>(税抜)¥651,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 選択<br>(*2)(*3)                                                                           | 選択<br>(*1)                                                                               | GQPT20DH-A7224MA         |                          | ¥640,500<br>(税抜)¥610,000 | ¥3,395<br>(税抜)¥3,233     | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A7NNNMA         | ¥556,500<br>(税抜)¥530,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692     | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                                                                                         | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6GB)<br>×1CPU                         |                                | 500GB アレイ<br>250GB × 3:RAID5<br>SATA ATA : 7200r/min<br>(*3)                             | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br><br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                          | DVD-ROM<br>(8 倍速)        | GQPT20DH-A6324MA         | ¥532,350<br>(税抜)¥507,000 | ¥2,678<br>(税抜)¥2,550 |
|                                                                                                                                         |                                                              |                                | 選択<br>(*2)(*3)                                                                           | 選択<br>(*1)                                                                               | GQPT20DH-A6224MA         |                          | ¥489,300<br>(税抜)¥466,000 | ¥2,389<br>(税抜)¥2,275     | ¥1,793<br>(税抜)¥1,708 |
| 選択<br>(*2)(*3)                                                                                                                          |                                                              | 選択<br>(*1)                     | 選択<br>(*7)                                                                               | GQPT20DH-A6NNNMA                                                                         | ¥443,100<br>(税抜)¥422,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975     | ¥1,555<br>(税抜)¥1,483     |                          |                      |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

[OSなしモデル]

| モ デ ル      | プ ロセッサ                                  | デ ィスクアレイ<br>コントローラ                 | 内蔵 RAID                                                       | メモリー        | CD-ROM/DVD-ROM | セ ット形名           | 希望小売価格                                          | 保守料(月額)              |                      |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                         |                                    |                                                               |             |                |                  |                                                 | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモ デ ル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>シリアル ATA I/F | 選 択<br>(*2)(*3)                                               | 選 択<br>(*1) | 選 択<br>(*8)    | GQAT20DH-ABNNNMO | ¥652,050<br>(税抜)¥621,000                        | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|            | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                    |                                                               |             |                | GQAT20DH-AAANNMO | ¥591,150<br>(税抜)¥563,000                        | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|            | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                    |                                                               |             |                | GQAT20DH-A9NNNMO | ¥493,500<br>(税抜)¥470,000                        | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|            | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                                                               |             |                | GQAT20DH-A7NNNMO | ¥535,500<br>(税抜)¥510,000                        | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|            | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    |                                                               |             |                | GQAT20DH-A6NNNMO | ¥422,100<br>(税抜)¥402,000                        | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |
|            | 各モデル共通仕様                                |                                    |                                                               |             |                | 標準搭載品            | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2 |                      |                      |
|            |                                         | 標準添付品                              | キーボード (109キー), マウス(有線駆動), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |             |                |                  |                                                 |                      |                      |


\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-ABNN1ME | ¥1,279,950<br>(税抜)¥1,219,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-AANN1ME | ¥1,237,950<br>(税抜)¥1,179,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-A9NN1ME | ¥1,159,200<br>(税抜)¥1,104,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A7NN1ME | ¥1,143,450<br>(税抜)¥1,089,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A6NN1ME | ¥1,018,500<br>(税抜)¥970,000   | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-ABNN1ME | ¥765,450<br>(税抜)¥729,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-AANN1ME | ¥723,450<br>(税抜)¥689,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-A9NN1ME | ¥644,700<br>(税抜)¥614,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A7NN1ME | ¥628,950<br>(税抜)¥599,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A6NN1ME | ¥504,000<br>(税抜)¥480,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                               | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-ABNN1MD | ¥1,279,950<br>(税抜)¥1,219,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                   | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-AANN1MD | ¥1,237,950<br>(税抜)¥1,179,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                   | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-A9NN1MD | ¥1,159,200<br>(税抜)¥1,104,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                   | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A7NN1MD | ¥1,143,450<br>(税抜)¥1,089,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                   | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A6NN1MD | ¥1,018,500<br>(税抜)¥970,000   | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                            | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-ABNN1MD | ¥765,450<br>(税抜)¥729,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-AANN1MD | ¥723,450<br>(税抜)¥689,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-A9NN1MD | ¥644,700<br>(税抜)¥614,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A7NN1MD | ¥628,950<br>(税抜)¥599,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A6NN1MD | ¥504,000<br>(税抜)¥480,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

各モデル共通仕様

標準搭載品 3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2

標準添付品 JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                          | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名             | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |                                   |                         |             |         |         |                   |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-ABNN1MA  | ¥1,279,950<br>(税抜)¥1,219,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                                                                              | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-AAANN1MA | ¥1,237,950<br>(税抜)¥1,179,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                                                                              | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-A9NN1MA  | ¥1,159,200<br>(税抜)¥1,104,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                                                                              | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A7NN1MA  | ¥1,143,450<br>(税抜)¥1,089,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                                                                              | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-A6NN1MA  | ¥1,018,500<br>(税抜)¥970,000   | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                     | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名             | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                         |                                   |                         |             |         |         |                   |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-ABNN1MA  | ¥765,450<br>(税抜)¥729,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                                                                         | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-AAANN1MA | ¥723,450<br>(税抜)¥689,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                                                                         | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-A9NN1MA  | ¥644,700<br>(税抜)¥614,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                                                                         | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A7NN1MA  | ¥628,950<br>(税抜)¥599,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                                                                         | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-A6NN1MA  | ¥504,000<br>(税抜)¥480,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (\*9)

[OSなしモデル]

| モデル     | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | CD-ROM/DVD-ROM | セット形名             | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|         |                                   |                         |             |         |                |                   |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OSなしモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*8)        | GQAT20CH-ABNN1MO  | ¥744,450<br>(税抜)¥709,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|         | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |                | GQAT20CH-AAANN1MO | ¥702,450<br>(税抜)¥669,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|         | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |                | GQAT20CH-A9NN1MO  | ¥623,700<br>(税抜)¥594,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|         | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |                | GQAT20CH-A7NN1MO  | ¥607,950<br>(税抜)¥579,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|         | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |                | GQAT20CH-A6NN1MO  | ¥483,000<br>(税抜)¥460,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

|          |       |                                                 |
|----------|-------|-------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)             |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*7: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*8: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

12 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル ] ( \* 30 )

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料 (月額)          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                                   |                              |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-ABNN1ME | ¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQQT20DH-AANN1ME | ¥1,179,150 (税抜)¥1,123,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQQT20DH-A9NN1ME | ¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-A7NN1ME | ¥1,123,500 (税抜)¥1,070,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-A6NN1ME | ¥1,010,100 (税抜)¥962,000   | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

13 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル ] ( \* 30 )

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                | 保守料 (月額)          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                                   |                              |             |         |         |                  |                       | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-ABNN1ME | ¥725,550 (税抜)¥691,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQPT20DH-AANN1ME | ¥664,650 (税抜)¥633,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQPT20DH-A9NN1ME | ¥567,000 (税抜)¥540,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A7NN1ME | ¥609,000 (税抜)¥580,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A6NN1ME | ¥495,600 (税抜)¥472,000 | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

14 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

[ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル ] ( \* 30 )

| モデル                                                               | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料 (月額)          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |                                   |                              |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-ABNN1MD | ¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                   | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQQT20DH-AANN1MD | ¥1,179,150 (税抜)¥1,123,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                   | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQQT20DH-A9NN1MD | ¥1,081,500 (税抜)¥1,030,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                   | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-A7NN1MD | ¥1,123,500 (税抜)¥1,070,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                   | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-A6NN1MD | ¥1,010,100 (税抜)¥962,000   | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

15 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

[ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル ] ( \* 30 )

| モデル                                                            | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                | 保守料 (月額)          |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                |                                   |                              |             |         |         |                  |                       | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-ABNN1MD | ¥725,550 (税抜)¥691,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQPT20DH-AANN1MD | ¥664,650 (税抜)¥633,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQPT20DH-A9NN1MD | ¥567,000 (税抜)¥540,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A7NN1MD | ¥609,000 (税抜)¥580,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-A6NN1MD | ¥495,600 (税抜)¥472,000 | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2 |
|----------|-------|------------------------------------------------|
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)            |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

㉔ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \*9 )

[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル

| モデル                                                                                                                            | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ               | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名             | 希望小売価格                       | 保守料 (月額)             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                |                                         |                                |                |            |            |                   |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQQT20DH-ABNN1MA  | ¥1,240,050<br>(税抜)¥1,181,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|                                                                                                                                | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                |                |            |            | GQQT20DH-AAANN1MA | ¥1,179,150<br>(税抜)¥1,123,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|                                                                                                                                | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                |                |            |            | GQQT20DH-A9NN1MA  | ¥1,081,500<br>(税抜)¥1,030,000 | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|                                                                                                                                | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQQT20DH-A7NN1MA  | ¥1,123,500<br>(税抜)¥1,070,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|                                                                                                                                | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQQT20DH-A6NN1MA  | ¥1,010,100<br>(税抜)¥962,000   | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

㉕ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \*9 )

[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル

| モデル                                                                                                                       | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ               | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名             | 希望小売価格                   | 保守料 (月額)             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                           |                                         |                                |                |            |            |                   |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)<br>[ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20DH-ABNN1MA  | ¥725,550<br>(税抜)¥691,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|                                                                                                                           | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                |                |            |            | GQPT20DH-AAANN1MA | ¥664,650<br>(税抜)¥633,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|                                                                                                                           | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                |                |            |            | GQPT20DH-A9NN1MA  | ¥567,000<br>(税抜)¥540,000 | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|                                                                                                                           | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQPT20DH-A7NN1MA  | ¥609,000<br>(税抜)¥580,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|                                                                                                                           | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |            | GQPT20DH-A6NN1MA  | ¥495,600<br>(税抜)¥472,000 | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

㉖ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A )

おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \*9 )

[ OS なしモデル ]

| モデル      | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ               | 内蔵 RAID        | メモリー       | CD-ROM/DVD-ROM | セット形名             | 希望小売価格                   | 保守料 (月額)             |                      |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                         |                                |                |            |                |                   |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SATA I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*8)     | GQAT20DH-ABNN1MO  | ¥704,550<br>(税抜)¥671,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|          | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                |                |            |                | GQAT20DH-AAANN1MO | ¥643,650<br>(税抜)¥613,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|          | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                |                |            |                | GQAT20DH-A9NN1MO  | ¥546,000<br>(税抜)¥520,000 | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|          | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |                | GQAT20DH-A7NN1MO  | ¥588,000<br>(税抜)¥560,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|          | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                |                |            |                | GQAT20DH-A6NN1MO  | ¥474,600<br>(税抜)¥452,000 | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

|          |       |                                                 |
|----------|-------|-------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)             |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/T20 [静音モデル] (T20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)Hyper-V 正式版] ブレイストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                                 | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     |                                         |                               |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008<br>Enterprise 日本語版<br>(25CAL 付き)<br>[Hyper-V 正式版]<br>ブレイストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQQT20CH-3BNNNME | ¥1,176,000<br>(税抜)¥1,120,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                                     | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               |                |            |            | GQQT20CH-3ANNNME | ¥1,134,000<br>(税抜)¥1,080,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                                     | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               |                |            |            | GQQT20CH-39NNNME | ¥1,055,250<br>(税抜)¥1,005,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                                     | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQQT20CH-37NNNME | ¥1,039,500<br>(税抜)¥990,000   | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                                     | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQQT20CH-36NNNME | ¥914,550<br>(税抜)¥871,000     | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

HA8000/T20 [静音モデル] (T20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)Hyper-V 正式版] ブレイストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                              | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  |                                         |                               |                |            |            |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008<br>Standard 日本語版<br>(5CAL 付き)<br>[Hyper-V 正式版]<br>ブレイストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20CH-3BNNNME | ¥661,500<br>(税抜)¥630,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                                  | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               |                |            |            | GQPT20CH-3ANNNME | ¥619,500<br>(税抜)¥590,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                                  | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               |                |            |            | GQPT20CH-39NNNME | ¥540,750<br>(税抜)¥515,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                                  | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-37NNNME | ¥525,000<br>(税抜)¥500,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                                  | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-36NNNME | ¥400,050<br>(税抜)¥381,000 | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

|          |       |                                                               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2               |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                              | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格<br>(税抜)               | 保守料(月額)              |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |                                         |                               |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQPT20CH-3BNNNMD | ¥1,176,000<br>(税抜)¥1,120,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                  | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               |                |            |            | GQPT20CH-3ANNNMD | ¥1,134,000<br>(税抜)¥1,080,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                  | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               |                |            |            | GQPT20CH-39NNNMD | ¥1,055,250<br>(税抜)¥1,005,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                  | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-37NNNMD | ¥1,039,500<br>(税抜)¥990,000   | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                  | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQPT20CH-36NNNMD | ¥914,550<br>(税抜)¥871,000     | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                    | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID                                             | メモリー                                      | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)               |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                                        |                                         |                               |                                                     |                                           |                   |                  |                           | 維持保守                  | 出張修理                  |  |
| Windows Server 2008<br>Standard 32-bit<br>日本語版(5CAL 付き)<br>プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 292GB プレイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-3B354MD | ¥745,500<br>(税抜) ¥710,000 | ¥4,445<br>(税抜) ¥4,233 | ¥3,334<br>(税抜) ¥3,175 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 146GB プレイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                           |                   | GQPT20CH-3B344MD | ¥632,100<br>(税抜) ¥602,000 | ¥3,683<br>(税抜) ¥3,508 | ¥2,765<br>(税抜) ¥2,633 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 選択<br>(*2) (*3)                                     |                                           |                   | GQPT20CH-3BNNNMD | ¥661,500<br>(税抜) ¥630,000 | ¥3,877<br>(税抜) ¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜) ¥2,767 |  |
|                                                                        | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               | 292GB プレイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-3A354MD | ¥703,500<br>(税抜) ¥670,000 | ¥4,165<br>(税抜) ¥3,967 | ¥3,124<br>(税抜) ¥2,975 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 146GB プレイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                           |                   | GQPT20CH-3A344MD | ¥590,100<br>(税抜) ¥562,000 | ¥3,404<br>(税抜) ¥3,242 | ¥2,555<br>(税抜) ¥2,433 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 選択<br>(*2) (*3)                                     |                                           |                   | GQPT20CH-3ANNNMD | ¥619,500<br>(税抜) ¥590,000 | ¥3,596<br>(税抜) ¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜) ¥2,567 |  |
|                                                                        | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               | 292GB プレイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-39354MD | ¥662,550<br>(税抜) ¥631,000 | ¥3,893<br>(税抜) ¥3,708 | ¥2,922<br>(税抜) ¥2,783 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 146GB プレイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                           |                   | GQPT20CH-39344MD | ¥549,150<br>(税抜) ¥523,000 | ¥3,132<br>(税抜) ¥2,983 | ¥2,354<br>(税抜) ¥2,242 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 選択<br>(*2) (*3)                                     |                                           |                   | GQPT20CH-39NNNMD | ¥540,750<br>(税抜) ¥515,000 | ¥3,071<br>(税抜) ¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜) ¥2,192 |  |
|                                                                        | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               | 292GB プレイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-37354MD | ¥748,650<br>(税抜) ¥713,000 | ¥4,471<br>(税抜) ¥4,258 | ¥3,352<br>(税抜) ¥3,192 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 146GB プレイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                           |                   | GQPT20CH-37344MD | ¥635,250<br>(税抜) ¥605,000 | ¥3,710<br>(税抜) ¥3,533 | ¥2,783<br>(税抜) ¥2,650 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 選択<br>(*2) (*3)                                     |                                           |                   | GQPT20CH-37NNNMD | ¥525,000<br>(税抜) ¥500,000 | ¥2,966<br>(税抜) ¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜) ¥2,117 |  |
|                                                                        | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               | 292GB プレイ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM: 667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-36354MD | ¥605,850<br>(税抜) ¥577,000 | ¥3,518<br>(税抜) ¥3,350 | ¥2,643<br>(税抜) ¥2,517 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 146GB プレイ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                           |                   | GQPT20CH-36344MD | ¥492,450<br>(税抜) ¥469,000 | ¥2,756<br>(税抜) ¥2,625 | ¥2,065<br>(税抜) ¥1,967 |  |
|                                                                        |                                         |                               | 選択<br>(*2) (*3)                                     |                                           |                   | GQPT20CH-36NNNMD | ¥400,050<br>(税抜) ¥381,000 | ¥2,135<br>(税抜) ¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜) ¥1,525 |  |

|          |       |                                                               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2               |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                          | プロセッサ                                   | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |                                         |                               |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQQT20CH-3BNNNMA | ¥1,176,000<br>(税抜)¥1,120,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                                                                              | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                               |                |            |            | GQQT20CH-3ANNNMA | ¥1,134,000<br>(税抜)¥1,080,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                                                                              | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                               |                |            |            | GQQT20CH-39NNNMA | ¥1,055,250<br>(税抜)¥1,005,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                                                                              | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQQT20CH-37NNNMA | ¥1,039,500<br>(税抜)¥990,000   | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                                                                              | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                               |                |            |            | GQQT20CH-36NNNMA | ¥914,550<br>(税抜)¥871,000     | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                             | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID                                             | メモリー                                     | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                 |                                        |                               |                                                     |                                          |                   |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>×1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F | 292GB フライ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-3B354MA | ¥745,500<br>(税抜)¥710,000 | ¥4,445<br>(税抜)¥4,233 | ¥3,334<br>(税抜)¥3,175 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                          |                   | GQPT20CH-3B344MA | ¥632,100<br>(税抜)¥602,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508 | ¥2,765<br>(税抜)¥2,633 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                      | 選択<br>(*1)                               | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-3BNNNMA | ¥661,500<br>(税抜)¥630,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>×1CPU |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-3A354MA | ¥703,500<br>(税抜)¥670,000 | ¥4,165<br>(税抜)¥3,967 | ¥3,124<br>(税抜)¥2,975 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                          |                   | GQPT20CH-3A344MA | ¥590,100<br>(税抜)¥562,000 | ¥3,404<br>(税抜)¥3,242 | ¥2,555<br>(税抜)¥2,433 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                      | 選択<br>(*1)                               | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-3ANNNMA | ¥619,500<br>(税抜)¥590,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>×1CPU    |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-39354MA | ¥662,550<br>(税抜)¥631,000 | ¥3,893<br>(税抜)¥3,708 | ¥2,922<br>(税抜)¥2,783 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                          |                   | GQPT20CH-39344MA | ¥549,150<br>(税抜)¥523,000 | ¥3,132<br>(税抜)¥2,983 | ¥2,354<br>(税抜)¥2,242 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                      | 選択<br>(*1)                               | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-39NNNMA | ¥540,750<br>(税抜)¥515,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|                                                                                                                                 | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>×1CPU   |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-37354MA | ¥748,650<br>(税抜)¥713,000 | ¥4,471<br>(税抜)¥4,258 | ¥3,352<br>(税抜)¥3,192 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                          |                   | GQPT20CH-37344MA | ¥635,250<br>(税抜)¥605,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533 | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                      | 選択<br>(*1)                               | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-37NNNMA | ¥525,000<br>(税抜)¥500,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>×1CPU   |                               | 292GB フライ<br>146GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3) | 2GB<br>1GB × 2: ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20CH-36354MA | ¥605,850<br>(税抜)¥577,000 | ¥3,518<br>(税抜)¥3,350 | ¥2,643<br>(税抜)¥2,517 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 146GB フライ<br>73GB × 3:RAID5<br>SAS:15000r/min (*3)  |                                          |                   | GQPT20CH-36344MA | ¥492,450<br>(税抜)¥469,000 | ¥2,756<br>(税抜)¥2,625 | ¥2,065<br>(税抜)¥1,967 |
|                                                                                                                                 |                                        |                               | 選択<br>(*2)(*3)                                      | 選択<br>(*1)                               | 選択<br>(*7)        | GQPT20CH-36NNNMA | ¥400,050<br>(税抜)¥381,000 | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |

| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2              |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------|
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/タワータイプ  
[OSなしモデル]

| モ デ ル      | プ ロセッサ                                  | デ ィスクレ イ<br>コントローラ                                                  | 内蔵 RAID         | メモリー        | CD-ROM/DVD-ROM | セ ット形名           | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                         |                                                                     |                 |             |                |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモ デ ル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>SAS I/F                                       | 選 択<br>(*2)(*3) | 選 択<br>(*1) | 選 択<br>(*8)    | GQAT20CH-3BNNNM0 | ¥640,500<br>(税抜)¥610,000 | ¥3,877<br>(税抜)¥3,692 | ¥2,905<br>(税抜)¥2,767 |
|            | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                                                     |                 |             |                | GQAT20CH-3ANNNM0 | ¥598,500<br>(税抜)¥570,000 | ¥3,596<br>(税抜)¥3,425 | ¥2,695<br>(税抜)¥2,567 |
|            | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                                                     |                 |             |                | GQAT20CH-39NNNM0 | ¥519,750<br>(税抜)¥495,000 | ¥3,071<br>(税抜)¥2,925 | ¥2,302<br>(税抜)¥2,192 |
|            | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                                                     |                 |             |                | GQAT20CH-37NNNM0 | ¥504,000<br>(税抜)¥480,000 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 | ¥2,223<br>(税抜)¥2,117 |
|            | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                                                     |                 |             |                | GQAT20CH-36NNNM0 | ¥379,050<br>(税抜)¥361,000 | ¥2,135<br>(税抜)¥2,033 | ¥1,601<br>(税抜)¥1,525 |
| 各モデル共通仕様   | 標準搭載品                                   | 3.5 型ホット・ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2                     |                 |             |                |                  |                          |                      |                      |
|            | 標準添付品                                   | キーボード (109 キー) , マウス (有線/無線) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows) |                 |             |                |                  |                          |                      |                      |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/T20 [静音モデル] (T20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                                   |                               |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-3BNNNME | ¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000 | ¥3,605 (税抜)¥3,433 | ¥2,704 (税抜)¥2,575 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQQT20DH-3ANNNME | ¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000 | ¥3,203 (税抜)¥3,050 | ¥2,407 (税抜)¥2,292 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQQT20DH-39NNNME | ¥977,550 (税抜)¥931,000     | ¥2,546 (税抜)¥2,425 | ¥1,908 (税抜)¥1,817 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-37NNNME | ¥1,019,550 (税抜)¥971,000   | ¥2,827 (税抜)¥2,692 | ¥2,118 (税抜)¥2,017 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-36NNNME | ¥906,150 (税抜)¥863,000     | ¥2,074 (税抜)¥1,975 | ¥1,557 (税抜)¥1,483 |

HA8000/T20 [静音モデル] (T20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                | 保守料(月額)           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                                   |                               |             |         |         |                  |                       | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] プレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 3x7x8 ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-3BNNNME | ¥621,600 (税抜)¥592,000 | ¥3,605 (税抜)¥3,433 | ¥2,704 (税抜)¥2,575 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQPT20DH-3ANNNME | ¥560,700 (税抜)¥534,000 | ¥3,203 (税抜)¥3,050 | ¥2,407 (税抜)¥2,292 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQPT20DH-39NNNME | ¥463,050 (税抜)¥441,000 | ¥2,546 (税抜)¥2,425 | ¥1,908 (税抜)¥1,817 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-37NNNME | ¥505,050 (税抜)¥481,000 | ¥2,827 (税抜)¥2,692 | ¥2,118 (税抜)¥2,017 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-36NNNME | ¥391,650 (税抜)¥373,000 | ¥2,074 (税抜)¥1,975 | ¥1,557 (税抜)¥1,483 |

|          |       |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                 |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |  |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                              | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID        | メモリー       | DVD-ROM    | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                  |                                        |                                      |                |            |            |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>×1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>3177# ATA 11/F | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*7) | GQQT20DH-3BNNNMD | ¥1,136,100<br>(税抜)¥1,082,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                  | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>×1CPU |                                      |                |            |            | GQQT20DH-3ANNNMD | ¥1,075,200<br>(税抜)¥1,024,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|                                                                  | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>×1CPU    |                                      |                |            |            | GQQT20DH-39NNNMD | ¥977,550<br>(税抜)¥931,000     | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                  | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>×1CPU   |                                      |                |            |            | GQQT20DH-37NNNMD | ¥1,019,550<br>(税抜)¥971,000   | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                  | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>×1CPU   |                                      |                |            |            | GQQT20DH-36NNNMD | ¥906,150<br>(税抜)¥863,000     | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                    | プロセッサ                                  | ディスプレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID                                                      | メモリー                                                         | DVD-ROM                                   | セット形名             | 希望小売価格                   | 保守料(月額)                  |                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              |                                           |                   |                          | 維持保守                     | 出張修理                     |                      |
| Windows Server 2008<br>Standard 32-bit<br>日本語版(5CAL 付き)<br>プレインストールモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>×1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>3177# ATA 11/F | 500GB 7レイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3177# ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz                      | DVD-ROM<br>(8 倍速)                         | GQPT20DH-3B324MD  | ¥696,150<br>(税抜)¥663,000 | ¥4,113<br>(税抜)¥3,917     | ¥3,089<br>(税抜)¥2,942     |                      |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              | 1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz                    |                                           | GQPT20DH-3B224MD  | ¥653,100<br>(税抜)¥622,000 | ¥3,824<br>(税抜)¥3,642     | ¥2,870<br>(税抜)¥2,733     |                      |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              | 選択<br>(*2)(*3)                                               | 選択<br>(*1)                                | 選択<br>(*7)        | GQPT20DH-3BNNNMD         | ¥621,600<br>(税抜)¥592,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433     | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                        | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>×1CPU |                                      |                                                              | 500GB 7レイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3177# ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz   | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-3A324MD         | ¥636,300<br>(税抜)¥606,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533     | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                   | GQPT20DH-3A224MD         | ¥593,250<br>(税抜)¥565,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258     | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 選択<br>(*2)(*3)                            | 選択<br>(*1)        | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-3ANNNMD         | ¥560,700<br>(税抜)¥534,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 |
|                                                                        | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>×1CPU    |                                      | 500GB 7レイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3177# ATA :7200r/min<br>(*3) |                                                              | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz   | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-39324MD         | ¥511,350<br>(税抜)¥487,000 | ¥2,879<br>(税抜)¥2,742     | ¥2,161<br>(税抜)¥2,058 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                   | GQPT20DH-39224MD         | ¥468,300<br>(税抜)¥446,000 | ¥2,590<br>(税抜)¥2,467     | ¥1,943<br>(税抜)¥1,850 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 選択<br>(*2)(*3)                            | 選択<br>(*1)        | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-39NNNMD         | ¥463,050<br>(税抜)¥441,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |
|                                                                        | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>×1CPU   |                                      |                                                              | 500GB 7レイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3177# ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz   | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-37324MD         | ¥632,100<br>(税抜)¥602,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508     | ¥2,765<br>(税抜)¥2,633 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                   | GQPT20DH-37224MD         | ¥589,050<br>(税抜)¥561,000 | ¥3,395<br>(税抜)¥3,233     | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 選択<br>(*2)(*3)                            | 選択<br>(*1)        | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-37NNNMD         | ¥505,050<br>(税抜)¥481,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 |
|                                                                        | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>×1CPU   |                                      | 500GB 7レイ<br>250GB × 3:RAID5<br>3177# ATA :7200r/min<br>(*3) |                                                              | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz   | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-36324MD         | ¥480,900<br>(税抜)¥458,000 | ¥2,678<br>(税抜)¥2,550     | ¥2,013<br>(税抜)¥1,917 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz |                   | GQPT20DH-36224MD         | ¥437,850<br>(税抜)¥417,000 | ¥2,389<br>(税抜)¥2,275     | ¥1,793<br>(税抜)¥1,708 |
|                                                                        |                                        |                                      |                                                              |                                                              | 選択<br>(*2)(*3)                            | 選択<br>(*1)        | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-36NNNMD         | ¥391,650<br>(税抜)¥373,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 |

|          |       |                                                             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2             |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                        | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ                | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                            |                                   |                                 |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS<br>シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-3BNNNMA | ¥1,136,100<br>(税抜)¥1,082,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|                                                                                                                            | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                                 |             |         |         | GQPT20DH-3ANNNMA | ¥1,075,200<br>(税抜)¥1,024,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |
|                                                                                                                            | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                                 |             |         |         | GQPT20DH-39NNNMA | ¥977,550<br>(税抜)¥931,000     | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |
|                                                                                                                            | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                                 |             |         |         | GQPT20DH-37NNNMA | ¥1,019,550<br>(税抜)¥971,000   | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |
|                                                                                                                            | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                                 |             |         |         | GQPT20DH-36NNNMA | ¥906,150<br>(税抜)¥863,000     | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975 | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 DHエンハンスモデル) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

| モ デ ル                                                                                                                           | プ ロセッサ                                  | デ ィス クアレイ<br>コントローラ                | 内蔵 RAID                                                     | メモリー                                                                                 | DVD-ROM           | セ ット形名                   | 希望小売価格                   | 保守料(月額)                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   |                          |                          | 維持保守                     | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 R2,Standard Edition 日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    | LSI 社製<br>1078 SAS<br>シリアル ATA I/F | 500GB フライ<br>250GB × 3:RAID5<br>シリアル ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-3B324MA         | ¥696,150<br>(税抜)¥663,000 | ¥4,113<br>(税抜)¥3,917     | ¥3,089<br>(税抜)¥2,942 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   | GQPT20DH-3B224MA         | ¥653,100<br>(税抜)¥622,000 | ¥3,824<br>(税抜)¥3,642     | ¥2,870<br>(税抜)¥2,733 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    | 選択<br>(*2)(*3)                                              | 選択<br>(*1)                                                                           |                   | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-3BNNNMA         | ¥621,600<br>(税抜)¥592,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5430<br>(2.66GHz/2x6MB)<br>× 1CPU |                                    | 500GB フライ<br>250GB × 3:RAID5<br>シリアル ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-3A324MA         | ¥636,300<br>(税抜)¥606,000 | ¥3,710<br>(税抜)¥3,533     | ¥2,783<br>(税抜)¥2,650 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   | GQPT20DH-3A224MA         | ¥593,250<br>(税抜)¥565,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258     | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    | 選択<br>(*2)(*3)                                              | 選択<br>(*1)                                                                           |                   | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-3ANNNMA         | ¥560,700<br>(税抜)¥534,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5405<br>(2GHz/2x6MB)<br>× 1CPU    |                                    | 500GB フライ<br>250GB × 3:RAID5<br>シリアル ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-39324MA         | ¥511,350<br>(税抜)¥487,000 | ¥2,879<br>(税抜)¥2,742     | ¥2,161<br>(税抜)¥2,058 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   | GQPT20DH-39224MA         | ¥468,300<br>(税抜)¥446,000 | ¥2,590<br>(税抜)¥2,467     | ¥1,943<br>(税抜)¥1,850 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    | 選択<br>(*2)(*3)                                              | 選択<br>(*1)                                                                           |                   | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-39NNNMA         | ¥463,050<br>(税抜)¥441,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |
|                                                                                                                                 | Xeon X5260<br>(3.33GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    | 500GB フライ<br>250GB × 3:RAID5<br>シリアル ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-37324MA         | ¥632,100<br>(税抜)¥602,000 | ¥3,683<br>(税抜)¥3,508     | ¥2,765<br>(税抜)¥2,633 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   | GQPT20DH-37224MA         | ¥589,050<br>(税抜)¥561,000 | ¥3,395<br>(税抜)¥3,233     | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    | 選択<br>(*2)(*3)                                              | 選択<br>(*1)                                                                           |                   | 選択<br>(*7)               | GQPT20DH-37NNNMA         | ¥505,050<br>(税抜)¥481,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692 |
|                                                                                                                                 | Xeon E5205<br>(1.86GHz/6MB)<br>× 1CPU   |                                    | 500GB フライ<br>250GB × 3:RAID5<br>シリアル ATA :7200r/min<br>(*3) | 2GB<br>1GB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz<br>1GB<br>512MB × 2:ECC<br>DDR2 SDRAM:667MHz | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQPT20DH-36324MA         | ¥480,900<br>(税抜)¥458,000 | ¥2,678<br>(税抜)¥2,550     | ¥2,013<br>(税抜)¥1,917 |
|                                                                                                                                 |                                         |                                    |                                                             |                                                                                      |                   | GQPT20DH-36224MA         | ¥437,850<br>(税抜)¥417,000 | ¥2,389<br>(税抜)¥2,275     | ¥1,793<br>(税抜)¥1,708 |
| 選択<br>(*2)(*3)                                                                                                                  |                                         | 選択<br>(*1)                         | 選択<br>(*7)                                                  | GQPT20DH-36NNNMA                                                                     |                   | ¥391,650<br>(税抜)¥373,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975     | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483     |                      |

|          |       |                                                                 |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                 |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

ディスプレイ装置、スイッチングHUB、外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等


＜ラックキャビネット編＞へ

ラックオプション品、無停電電源装置<ラックタイプ>

| モデル      | プロセッサ                                | ディスプレイ<br>コントローラ                                                 | 内蔵 RAID        | メモリー       | CD-ROM/DVD-ROM | ネット形態                    | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                      |                                                                  |                |            |                |                          |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモデル | Xeon E5450<br>(3GHz/2x6GB)<br>× 1CPU | LSI 社製<br>1078 SAS<br>7170 SATA 1/F                              | 選択<br>(*2)(*3) | 選択<br>(*1) | 選択<br>(*8)     | GQAT20DH-3BNNNM0         | ¥600,600<br>(税抜)¥572,000 | ¥3,605<br>(税抜)¥3,433 | ¥2,704<br>(税抜)¥2,575 |
|          | GQAT20DH-3ANNNM0                     |                                                                  |                |            |                | ¥539,700<br>(税抜)¥514,000 | ¥3,203<br>(税抜)¥3,050     | ¥2,407<br>(税抜)¥2,292 |                      |
|          | GQAT20DH-39NNNM0                     |                                                                  |                |            |                | ¥442,050<br>(税抜)¥421,000 | ¥2,546<br>(税抜)¥2,425     | ¥1,908<br>(税抜)¥1,817 |                      |
|          | GQAT20DH-37NNNM0                     |                                                                  |                |            |                | ¥484,050<br>(税抜)¥461,000 | ¥2,827<br>(税抜)¥2,692     | ¥2,118<br>(税抜)¥2,017 |                      |
|          | GQAT20DH-36NNNM0                     |                                                                  |                |            |                | ¥370,650<br>(税抜)¥353,000 | ¥2,074<br>(税抜)¥1,975     | ¥1,557<br>(税抜)¥1,483 |                      |
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品                                | 3.5 型70mm2.5 インチドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2                |                |            |                |                          |                          |                      |                      |
|          | 標準添付品                                | キーボード (109 キー), マウス (有線マウス), JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |                |            |                |                          |                          |                      |                      |

\*8: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セッティング名          | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-3BNN1ME | ¥1,228,500<br>(税抜)¥1,170,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-3ANN1ME | ¥1,186,500<br>(税抜)¥1,130,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-39NN1ME | ¥1,107,750<br>(税抜)¥1,055,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-37NN1ME | ¥1,092,000<br>(税抜)¥1,040,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-36NN1ME | ¥967,050<br>(税抜)¥921,000     | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セッティング名          | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                       |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-3BNN1ME | ¥714,000<br>(税抜)¥680,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-3ANN1ME | ¥672,000<br>(税抜)¥640,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-39NN1ME | ¥593,250<br>(税抜)¥565,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-37NN1ME | ¥577,500<br>(税抜)¥550,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-36NN1ME | ¥452,550<br>(税抜)¥431,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                               | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セッティング名          | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-3BNN1MD | ¥1,228,500<br>(税抜)¥1,170,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                   | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-3ANN1MD | ¥1,186,500<br>(税抜)¥1,130,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                   | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-39NN1MD | ¥1,107,750<br>(税抜)¥1,055,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                   | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-37NN1MD | ¥1,092,000<br>(税抜)¥1,040,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                   | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-36NN1MD | ¥967,050<br>(税抜)¥921,000     | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/T S20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) ブレインストールモデル] (\*30)

| モデル                                                            | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セッティング名          | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-3BNN1MD | ¥714,000<br>(税抜)¥680,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-3ANN1MD | ¥672,000<br>(税抜)¥640,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-39NN1MD | ¥593,250<br>(税抜)¥565,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-37NN1MD | ¥577,500<br>(税抜)¥550,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-36NN1MD | ¥452,550<br>(税抜)¥431,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

|          |       |                                               |
|----------|-------|-----------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型 SATA ドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows)            |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 法規構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                          | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                              |                                   |                         |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20CH-3BNN1MA | ¥1,228,500<br>(税抜)¥1,170,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                                                                              | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQQT20CH-3ANN1MA | ¥1,186,500<br>(税抜)¥1,130,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                                                                              | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQQT20CH-39NN1MA | ¥1,107,750<br>(税抜)¥1,055,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                                                                              | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-37NN1MA | ¥1,092,000<br>(税抜)¥1,040,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                                                                              | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQQT20CH-36NN1MA | ¥967,050<br>(税抜)¥921,000     | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

| モデル                                                                                                                     | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                         |                                   |                         |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20CH-3BNN1MA | ¥714,000<br>(税抜)¥680,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|                                                                                                                         | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |         | GQPT20CH-3ANN1MA | ¥672,000<br>(税抜)¥640,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|                                                                                                                         | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |         | GQPT20CH-39NN1MA | ¥593,250<br>(税抜)¥565,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|                                                                                                                         | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-37NN1MA | ¥577,500<br>(税抜)¥550,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|                                                                                                                         | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |         | GQPT20CH-36NN1MA | ¥452,550<br>(税抜)¥431,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

HA8000/TS20 [静音モデル] (TS20 CHエンハンスモデル) RAID (SAS) モデル/ラックタイプ (\*9)  
[OS なしモデル]

| モデル      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ        | 内蔵 RAID     | メモリー    | CD-ROM/DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                   |                         |             |         |                |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS SAS I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*8)        | GQAT20CH-3BNN1MO | ¥693,000<br>(税抜)¥660,000 | ¥4,226<br>(税抜)¥4,025 | ¥3,168<br>(税抜)¥3,017 |
|          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                         |             |         |                | GQAT20CH-3ANN1MO | ¥651,000<br>(税抜)¥620,000 | ¥3,946<br>(税抜)¥3,758 | ¥2,958<br>(税抜)¥2,817 |
|          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                         |             |         |                | GQAT20CH-39NN1MO | ¥572,250<br>(税抜)¥545,000 | ¥3,421<br>(税抜)¥3,258 | ¥2,564<br>(税抜)¥2,442 |
|          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |                | GQAT20CH-37NN1MO | ¥556,500<br>(税抜)¥530,000 | ¥3,316<br>(税抜)¥3,158 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 |
|          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                         |             |         |                | GQAT20CH-36NN1MO | ¥431,550<br>(税抜)¥411,000 | ¥2,485<br>(税抜)¥2,367 | ¥1,864<br>(税抜)¥1,775 |

|          |       |                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)              |

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10c) を購入願います。

\*7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*8 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

22 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ] [ Hyper-V 正式版 ] ブレインストールモデル ( \* 30 )

| モデル                                                                      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                                   |                               |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 32bit ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-3BNN1ME | ¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQQT20DH-3ANN1ME | ¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQQT20DH-39NN1ME | ¥1,030,050 (税抜)¥981,000   | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-37NN1ME | ¥1,072,050 (税抜)¥1,021,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-36NN1ME | ¥958,650 (税抜)¥913,000     | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

23 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ] [ Hyper-V 正式版 ] ブレインストールモデル ( \* 30 )

| モデル                                                                   | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                | 保守料(月額)           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       |                                   |                               |             |         |         |                  |                       | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Hyper-V 正式版] ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 32bit ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-3BNN1ME | ¥674,100 (税抜)¥642,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                       | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQPT20DH-3ANN1ME | ¥613,200 (税抜)¥584,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                       | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQPT20DH-39NN1ME | ¥515,550 (税抜)¥491,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                       | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-37NN1ME | ¥557,550 (税抜)¥531,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                       | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-36NN1ME | ¥444,150 (税抜)¥423,000 | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

24 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ] ブレインストールモデル ( \* 30 )

| モデル                                                               | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                    | 保守料(月額)           |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |                                   |                               |             |         |         |                  |                           | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 32bit ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-3BNN1MD | ¥1,188,600 (税抜)¥1,132,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                   | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQQT20DH-3ANN1MD | ¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                   | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQQT20DH-39NN1MD | ¥1,030,050 (税抜)¥981,000   | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                   | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-37NN1MD | ¥1,072,050 (税抜)¥1,021,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                   | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQQT20DH-36NN1MD | ¥958,650 (税抜)¥913,000     | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

25 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ] ブレインストールモデル ( \* 30 )

| モデル                                                            | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ              | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                | 保守料(月額)           |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                |                                   |                               |             |         |         |                  |                       | 維持保守              | 出張修理              |
| Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS 32bit ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-3BNN1MD | ¥674,100 (税抜)¥642,000 | ¥3,955 (税抜)¥3,767 | ¥2,966 (税抜)¥2,825 |
|                                                                | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                               |             |         |         | GQPT20DH-3ANN1MD | ¥613,200 (税抜)¥584,000 | ¥3,552 (税抜)¥3,383 | ¥2,669 (税抜)¥2,542 |
|                                                                | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                               |             |         |         | GQPT20DH-39NN1MD | ¥515,550 (税抜)¥491,000 | ¥2,896 (税抜)¥2,758 | ¥2,170 (税抜)¥2,067 |
|                                                                | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-37NN1MD | ¥557,550 (税抜)¥531,000 | ¥3,176 (税抜)¥3,025 | ¥2,380 (税抜)¥2,267 |
|                                                                | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                               |             |         |         | GQPT20DH-36NN1MD | ¥444,150 (税抜)¥423,000 | ¥2,423 (税抜)¥2,308 | ¥1,820 (税抜)¥1,733 |

|          |       |                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent(Windows)               |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

\*7: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

16 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル

| モデル                                                                                                                            | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                       | 保守料(月額)              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                |                                   |                              |             |         |         |                  |                              | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)<br>[ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQQT20DH-3BNN1MA | ¥1,188,600<br>(税抜)¥1,132,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|                                                                                                                                | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQQT20DH-3ANN1MA | ¥1,127,700<br>(税抜)¥1,074,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|                                                                                                                                | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQQT20DH-39NN1MA | ¥1,030,050<br>(税抜)¥981,000   | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|                                                                                                                                | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-37NN1MA | ¥1,072,050<br>(税抜)¥1,021,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|                                                                                                                                | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQQT20DH-36NN1MA | ¥958,650<br>(税抜)¥913,000     | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

17 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル

| モデル                                                                                                                       | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                           |                                   |                              |             |         |         |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)<br>[ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*7) | GQPT20DH-3BNN1MA | ¥674,100<br>(税抜)¥642,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|                                                                                                                           | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |         | GQPT20DH-3ANN1MA | ¥613,200<br>(税抜)¥584,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|                                                                                                                           | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |         | GQPT20DH-39NN1MA | ¥515,550<br>(税抜)¥491,000 | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|                                                                                                                           | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-37NN1MA | ¥557,550<br>(税抜)¥531,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|                                                                                                                           | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |         | GQPT20DH-36NN1MA | ¥444,150<br>(税抜)¥423,000 | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

18 H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] ( T S 2 0 D H エンハンスモデル ) R A I D ( シリアル A T A ) モデル / ラックタイプ ( \* 9 )  
[ OS なしモデル ]

| モデル      | プロセッサ                             | ディスプレイ<br>コントローラ             | 内蔵 RAID     | メモリー    | CD-ROM/DVD-ROM | セット形名            | 希望小売価格                   | 保守料(月額)              |                      |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                   |                              |             |         |                |                  |                          | 維持保守                 | 出張修理                 |
| OS なしモデル | Xeon E5450 (3GHz/2x6MB) × 1CPU    | LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F | 選択 (*2)(*3) | 選択 (*1) | 選択 (*8)        | GQAT20DH-3BNN1MO | ¥653,100<br>(税抜)¥622,000 | ¥3,955<br>(税抜)¥3,767 | ¥2,966<br>(税抜)¥2,825 |
|          | Xeon E5430 (2.66GHz/2x6MB) × 1CPU |                              |             |         |                | GQAT20DH-3ANN1MO | ¥592,200<br>(税抜)¥564,000 | ¥3,552<br>(税抜)¥3,383 | ¥2,669<br>(税抜)¥2,542 |
|          | Xeon E5405 (2GHz/2x6MB) × 1CPU    |                              |             |         |                | GQAT20DH-39NN1MO | ¥494,550<br>(税抜)¥471,000 | ¥2,896<br>(税抜)¥2,758 | ¥2,170<br>(税抜)¥2,067 |
|          | Xeon X5260 (3.33GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |                | GQAT20DH-37NN1MO | ¥536,550<br>(税抜)¥511,000 | ¥3,176<br>(税抜)¥3,025 | ¥2,380<br>(税抜)¥2,267 |
|          | Xeon E5205 (1.86GHz/6MB) × 1CPU   |                              |             |         |                | GQAT20DH-36NN1MO | ¥423,150<br>(税抜)¥403,000 | ¥2,423<br>(税抜)¥2,308 | ¥1,820<br>(税抜)¥1,733 |

|          |       |                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2 |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)              |

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10c) を購入願います。

\*7 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

\*8 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。

\*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ  
〔Xeon E5205 (1.86GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕  
(GQ-ECDPD1P8CEX) [加税] ¥67,200(税込)  
(GQ-ECDPD1P8C) ¥67,200(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon X5260 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6MB)〕  
(GQ-ECDPD3P3CEX) [加税] ¥189,000(税込)  
(GQ-ECDPD3P3C) ¥189,000(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E5405 (2GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDPQ2P0CEX) [加税] ¥94,500(税込)  
(GQ-ECDPQ2P0C) ¥94,500(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E5430 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDPQ2P6CEX) [加税] ¥181,650(税込)  
(GQ-ECDPQ2P6C) ¥181,650(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E5450 (3GHz/L2 キャッシュ 2x6MB)〕  
(GQ-ECDPQ3P0CEX) [加税] ¥273,000(税込)  
(GQ-ECDPQ3P0C) ¥273,000(税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DHエンハンスモデル>

【プロセッサ搭載パターン】

| プロセッサ数 | プロセッサスロット |       |
|--------|-----------|-------|
|        | 1         | 2     |
| 1CPU   | プロセッサ     | -     |
| 2CPU   | プロセッサ     | プロセッサ |

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード  
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ701G2MEX) [加税] ¥42,000(税込)  
(GQ-MJ701G2M) ¥42,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ702G2MEX) [加税] ¥84,000(税込)  
(GQ-MJ702G2M) ¥84,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ704G2MEX) [加税] ¥155,400(税込)  
(GQ-MJ704G2M) ¥155,400(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード  
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ708G2MEX) [加税] ¥472,500(税込)  
(GQ-MJ708G2M) ¥472,500(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

- ・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DHエンハンスモデル>

【実装条件】

- ・必ず2枚単位で実装します。
- ・スロット3, 5には実装できません。
- ・スロット1, 4は同一形名のメモリーボードを実装します。(スロット2, 5も同様)

| メモリー実装構成    | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| メモリーボード 2枚時 |       | -     | -     |       | -     | -     |
| メモリーボード 4枚時 |       |       | -     |       |       | -     |

：搭載順序

【実装条件】

- ・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。  
(メモリースロット1,4に実装の容量) (メモリースロット2,5に実装の容量)

< システム装置および内蔵オプション編 >




< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)



LANボード  
〔PCI,1000BASE-T〕  
(GQ-CN7542EX) [加税] ¥27,300(税込)  
(GQ-CN7542) ¥27,300(税込)  
・Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

UTP 対応 5 インポート  
(1000BASE-T)  
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード  
〔PCI,1000BASE-T,2port〕  
(GQ-CN6552EX) [加税] ¥38,850(税込)  
(GQ-CN6552) ¥38,850(税込)

同時

UTP 対応 5 インポート  
(1000BASE-T)  
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ

UTP 対応 5 インポート  
(1000BASE-T)  
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ



LANボード  
〔PCI Express,1000BASE-T〕  
(GQ-CN7572EX) [加税] ¥33,600(税込)  
(GQ-CN7572) ¥33,600(税込)

UTP 対応 5 インポート  
(1000BASE-T)  
〔2.4 スイッチング HUB 参照〕

→ 2.4 スイッチングHUBへ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード  
〔PCI Express,12Gbps〕  
(GQ-CE7101EX) [加税] ¥126,000(税込)  
(GQ-CE7101) ¥126,000(税込)

\*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600  
及びディスクレイトシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 \*1

(1)BR20(BR201)へ

→ 2.5 外付け装置

(8)LTO オートローダーへ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ 3 装置へ



Fibre Channel ボード  
〔PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕  
(GQ-CC7425EX) [加税] ¥186,900(税込)  
(GQ-CC7425) ¥186,900(税込)

同時

\*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600  
及びディスクレイトシステムとの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 \*1

(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード  
〔PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps,ディスクレイト〕  
(GQ-CC7405EX) [加税] ¥373,800(税込)  
(GQ-CC7405) ¥373,800(税込)

同時

\*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600  
及びディスクレイトシステムとの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 \*1

(2)BR50 へ

→ 2.5 外付け装置 \*1

(2)BR50 へ



Fibre Channel ボード  
〔PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕  
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)  
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

同時

\*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600  
及びディスクレイトシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 \*1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 \*1

(4)ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ 3 装置へ



Fibre Channel ボード  
〔PCI Express,FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠,4Gbps,ディスクレイト〕  
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)  
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

同時

\*1:同一システム装置へ BR20(BR201), BR50, BR1600  
及びディスクレイトシステムとの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 \*1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 \*1

(3)BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 \*1

(4)ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置 \*1

(4)ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ 3 装置へ

→ 2.5 外付け装置

(9)LTO タイプ 3 装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

SV Pボード  
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク  
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ  
(100BASE-TX)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SV Pボードセット  
(GQ-SCM79004TONEX) [加付]  
(GQ-SCM79004TON)

電源コンセントが1個必要です。

¥110,250(税込)  
¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

SV Pボード  
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク  
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ  
(100BASE-TX)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

外部筐体  
電源連動機能

MANAGEMENT  
インタフェース  
(Max5 台まで接続可)

SV Pボードセット  
(GQ-SCM79104TONEX) [加付]  
(GQ-SCM79104TON)

電源コンセントが1個必要です。

¥176,400(税込)  
¥176,400(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル  
(2.0m)  
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)

・リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

・リモートコントロールユニットへの接続時は、リモートコントロールユニットに  
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

SV Pボード  
(PCI, 100BASE-TX, 電源エッジ付き)

・SV Pマイクロプログラム

ネットワーク  
インタフェース

UTP 対応 5.5 インチ  
(100BASE-TX)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

外部筐体  
電源連動機能

MANAGEMENT  
インタフェース  
(Max5 台まで接続可)

リモート  
コントロール機能

USB  
インタフェース

SV Pボードセット  
(GQ-SCM7951WONEX) [加付]  
(GQ-SCM7951WON)

電源コンセントが1個必要です。

¥210,000(税込)  
¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

メンテナンスケーブル  
(2.0m)  
(GH-LY7151) ¥8,400(税込)


・リモートコントロールユニット(GQORR166)へ

USBケーブル  
・SV Pボードセットに標準添付されます。

オンボード  
USB インターフェースへ

・リモートコントロールユニットへの接続時は、リモートコントロールユニットに  
メンテナンスケーブルがセットされていますので別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] C Hエンハンスモデル RAID(SAS)モデル>

| 品名                             | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI             |                           |                        |                        |   |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                                |                                    |                       |                | PCI<br>Express<br>4レーン | 64bit/<br>133MHz<br>3.3Vキ | PCI<br>Express<br>4レーン | 32bit/<br>33MHz<br>5Vキ |   |
|                                |                                    |                       |                | フルサイズ                  |                           |                        |                        |   |
|                                |                                    |                       |                | 1                      | 2                         | 3                      | 4                      | 5 |
| ディスクアレイコントローラボード               | 拡張ボードなし                            | -                     | 1              | ×                      | ×                         | ×                      | ●                      | × |
| S C S Iボードセット (*1)             | GQ-SCS7411A00NEX<br>GQ-SCS7411A00N | [8]                   | 1<br>(折一)      | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| S C S Iボードセット (*1)             | GQ-SCS7401A00NEX<br>GQ-SCS7401A00N | [2]                   |                |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S C S Iボード                     | GQ-CS7411EX<br>GQ-CS7411           | [8]                   | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| S C S Iボード                     | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [2]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T) (*2)      | GQ-CN7542EX<br>GQ-CN7542           | [9]                   | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T, 2port)    | GQ-CN6552EX<br>GQ-CN6552           | [10]                  | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T)           | GQ-CN7572EX<br>GQ-CN7572           | [7]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S A Sボード(12Gbps)               | GQ-CE7101EX<br>GQ-CE7101           | [1]                   | 1              |                        | ×                         | ×                      | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps)        | GQ-CC7425EX<br>GQ-CC7425           | [4]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps, 2port) | GQ-CC7405EX<br>GQ-CC7405           | [6]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps)        | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [3]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps, 2port) | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [5]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM79004TONEX<br>GQ-SCM79004TON | [11]                  | 1<br>(折一)      | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM79104TONEX<br>GQ-SCM79104TON | [11]                  |                | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM7951W00NEX<br>GQ-SCM7951W00N | [11]                  |                | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |

(凡例) ● : 標準搭載  
: 搭載可 (搭載優先順位)  
× : 搭載不可

\*1: 3.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。  
\*2: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] D Hエンハンスモデル RAID(SATA)モデル>

| 品名                             | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI             |                           |                        |                        |   |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                                |                                    |                       |                | PCI<br>Express<br>4レーン | 64bit/<br>133MHz<br>3.3Vキ | PCI<br>Express<br>4レーン | 32bit/<br>33MHz<br>5Vキ |   |
|                                |                                    |                       |                | フルサイズ                  |                           |                        |                        |   |
|                                |                                    |                       |                | 1                      | 2                         | 3                      | 4                      | 5 |
| ディスクアレイコントローラボード               | 拡張ボードなし                            | -                     | 1              | ×                      | ×                         | ×                      | ●                      | × |
| S C S Iボードセット (*1)             | GQ-SCS7411A00NEX<br>GQ-SCS7411A00N | [8]                   | 1<br>(折一)      | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| S C S Iボードセット (*1)             | GQ-SCS7401A00NEX<br>GQ-SCS7401A00N | [2]                   |                |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S C S Iボード                     | GQ-CS7411EX<br>GQ-CS7411           | [8]                   | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| S C S Iボード                     | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [2]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T) (*2)      | GQ-CN7542EX<br>GQ-CN7542           | [9]                   | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T, 2port)    | GQ-CN6552EX<br>GQ-CN6552           | [10]                  | 1              | ×                      |                           | ×                      | ×                      | × |
| L A Nボード(1000BASE-T)           | GQ-CN7572EX<br>GQ-CN7572           | [7]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S A Sボード(12Gbps)               | GQ-CE7101EX<br>GQ-CE7101           | [1]                   | 1              |                        | ×                         | ×                      | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps)        | GQ-CC7425EX<br>GQ-CC7425           | [4]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps, 2port) | GQ-CC7405EX<br>GQ-CC7405           | [6]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps)        | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [3]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| Fibre Channelボード(4Gbps, 2port) | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [5]                   | 2              |                        | ×                         |                        | ×                      | × |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM79004TONEX<br>GQ-SCM79004TON | [11]                  | 1<br>(折一)      | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM79104TONEX<br>GQ-SCM79104TON | [11]                  |                | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |
| S V Pボードセット                    | GQ-SCM7951W00NEX<br>GQ-SCM7951W00N | [11]                  |                | ×                      | ×                         | ×                      | ×                      |   |

(凡例) ● : 標準搭載  
: 搭載可 (搭載優先順位)  
× : 搭載不可

\*1: 3.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。  
\*2: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[ 7 . システム構成上の注意事項 ]をご参照下さい。

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

( a 1 ) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

<ご注意>  
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク  
〔 73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH70735DEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)  
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔 146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH71465DEX/RX) [加税] ¥84,000(税込)  
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔 300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH73005DEX/RX) [加税] ¥147,000(税込)  
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

( a 2 ) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

<ご注意>  
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク  
〔 160GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH71601AEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)  
(GQ-UH71601A) ¥29,400(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔 250GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH72501AEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)  
(GQ-UH72501A) ¥29,400(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔 500GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH75001AEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)  
(GQ-UH75001A) ¥52,500(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔 1TB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕  
(GQ-UH710001AEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)  
(GQ-UH710001A) ¥115,500(税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

( c ) 12 12

拡張ストレージ 5 型 3

選択



内蔵 CD-ROMセット  
〔 24 倍速: 650MB 〕  
(GQ-SUC524800NEX) [加税] ¥15,750(税込)



内蔵 DVD-ROMセット  
〔 DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 〕  
(GQ-SUV5050A00NEX) [加税] ¥36,750(税込)

<ご注意>  
・内蔵 CD-ROMセット、内蔵 DVD-ROM  
セットは既設システム装置に増設できません。  
新規システム装置購入時にセット形名の中から  
必要なデバイスが入ったものをお選びいただき、  
左記内蔵オプションから選択してください。  
【必須選択オプション】

・ Windows Server 2008 環境時、内蔵 CD-ROM は  
未対応となります。

( e ) 12 12

FDD 専用ベイ



内蔵フロッピーディスクドライブ  
〔 3.5 型, 1.44MB/720KB 〕  
(オプション形名なし)  
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

拡張スロット  
1-2

(b) 12 12

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

| バックアップデバイス                                                                                                                                           |                                                  | バックアップソフトウェア                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 内蔵DAT<br>[DAT72(非/圧縮:36/72GB)]<br>・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x40巻<br>(10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き                                                     |                                                  | 内蔵DAT<br>[DAT72(非/圧縮:36/72GB)]<br>・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S]]x20巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DVD1枚)            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS6AEX) [加税] ¥882,000(税込) |                                                                                                |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DVD1枚)                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS5AEX) [加税] ¥800,100(税込) |                                                                                                |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]<br>(DVD1枚)                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS4AEX) [加税] ¥726,600(税込) |                                                                                                |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             |                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VS3AEX) [加税] ¥645,750(税込)                                               |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)                                    |                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VS2AEX) [加税] ¥563,850(税込)                                               |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)                                                                  |                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VS1AEX) [加税] ¥490,350(税込)                                               |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>(DVD1枚)                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSFAEX) [加税] ¥456,750(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSFAEX) [加税] ¥456,750(税込)                                               |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>(DVD1枚)                                                                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSDAEX) [加税] ¥422,100(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSDAEX) [加税] ¥374,850(税込)                                               |  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>(DVD1枚)                                                                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSOAEX) [加税] ¥348,600(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VSOAEX) [加税] ¥301,350(税込)                                               |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]<br>(CD4枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WU8AEX) [加税] ¥707,700(税込) |                                                                                                |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚) |                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VU7AEX) [加税] ¥451,500(税込)                                               |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4枚)                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WUAAEX) [加税] ¥359,100(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VUAAEX) [加税] ¥311,850(税込)                                               |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]<br>(CD4枚)   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WT8AEX) [加税] ¥707,700(税込) |                                                                                                |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚)   |                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VT7AEX) [加税] ¥451,500(税込)                                               |  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File<br>(CD4枚)                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WTAEX) [加税] ¥359,100(税込)  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732VTAEX) [加税] ¥311,850(税込)                                                |  |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732W00AEX) [加税] ¥231,000(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732V00AEX) [加税] ¥183,750(税込)                                               |  |

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未セットとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                         | バックアップデバイス<br>内蔵DAT<br>[DAT72(非/圧縮:36/72GB)]<br>・メディア(DDSテープカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き | 内蔵DAT<br>[DAT72(非/圧縮:36/72GB)]                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS3NEX)[加税] ¥614,250(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OS3NEX)[加税] ¥582,750(税込) |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS2NEX)[加税] ¥532,350(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OS2NEX)[加税] ¥500,850(税込) |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WS1NEX)[加税] ¥458,850(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OS1NEX)[加税] ¥427,350(税込) |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WSFNEX)[加税] ¥425,250(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OSFNEX)[加税] ¥393,750(税込) |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WSNEX)[加税] ¥343,350(税込)                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OSNEX)[加税] ¥311,850(税込)  |
| CA ARCserve Backup r12 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]<br>(DVD1枚)             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WSNEX)[加税] ¥269,850(税込)                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OSNEX)[加税] ¥238,350(税込)  |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WU7NEX)[加税] ¥420,000(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OU7NEX)[加税] ¥388,500(税込) |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WU6NEX)[加税] ¥280,350(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OU6NEX)[加税] ¥248,850(税込) |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚)   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WT7NEX)[加税] ¥420,000(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OT7NEX)[加税] ¥388,500(税込) |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚)   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WT6NEX)[加税] ¥280,350(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OT6NEX)[加税] ¥248,850(税込) |
| JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option<br>+ Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]<br>(CD4枚)   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WU0NEX)[加税] ¥152,250(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OU0NEX)[加税] ¥120,750(税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732WU0NEX)[加税] ¥152,250(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7732OU0NEX)[加税] ¥120,750(税込) |

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                   | 10巻パック                        | 30巻パック                        | 60巻パック                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>DDS カートリッジテープ<br>Maxell:HS-4/170S | GQ-SAY7DAT1210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY7DAT1230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY7DAT1260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                | 5巻パック                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>クリーニングカートリッジ<br>Maxell:HS-4/CL | GQ-AY7DATCL1<br>¥8,190(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 CH(E)  
TS20 DH(E)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T ( A I T - 2 ) [ おまかせ安心モデル( 3 年 ) / 標準モデル用 ]

|                | バックアップデバイス                                                                                           |                                                                                                      |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| バックアップソフトウェア   | 内蔵A I T<br>[ A I T - 2 ( 非 / 圧縮 : 50 / 100GB ) ]<br>・ 対応 A I T ( A I T - 2 対応 SDX2-50C ) x10 巻付き     | 内蔵A I T<br>[ A I T - 2 ( 非 / 圧縮 : 50 / 100GB ) ]                                                     |  |
| バックアップソフトウェアなし | 内蔵A I T セット<br>( GQ - SUS7510W00NEX ) [ 加税 ] ¥207,900 ( 税込 )<br>( GQ - SUS7510W00N ) ¥207,900 ( 税込 ) | 内蔵A I T セット<br>( GQ - SUS7510000NEX ) [ 加税 ] ¥155,400 ( 税込 )<br>( GQ - SUS7510000N ) ¥155,400 ( 税込 ) |  |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                    | 10巻パック                            | 30巻パック                            | 60巻パック                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵A I T ( A I T - 2 ) 用<br>AITカートリッジ<br>Sony:SDX2-50C | GQ-SAY7AT21110<br>¥151,200 ( 税込 ) | GQ-SAY7AT21130<br>¥406,350 ( 税込 ) | GQ-SAY7AT21160<br>¥730,800 ( 税込 ) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                         | 5巻パック                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 内蔵A I T ( A I T - 2 ) 用<br>AITクリーニングカートリッジ<br>Sony:SDX1-CL | GQ-AY7ATCL1<br>¥36,750 ( 税込 ) |

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] C H エンハンスモデル RAID(SAS)モデル > [ タワータイプ ]

| 品名                                  | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |     |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
|                                     |                                               |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   | 5 型 |   |   |   |   |
|                                     |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 |   |   |
| 内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)    | GQ-UH70735DEX<br>GQ-UH70735DRX<br>GQ-UH70735D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)   | GQ-UH71465DEX<br>GQ-UH71465DRX<br>GQ-UH71465D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)   | GQ-UH73005DEX<br>GQ-UH73005DRX<br>GQ-UH73005D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10) | GQ-SUC5524B00NEX                              | 1              | ×          | × | × | × | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 D V D - R O M セット (*2)           | GQ-SUV5050A00NEX                              | (折一)           | ×          | × | × | × | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)            | GQ-SUD7732xxxxEX<br>GQ-SUD7732xxxx            | 1              | ×          | × | × | × |     |   |   | × |   |
| 内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)            | GQ-SUS7510xxxxEX<br>GQ-SUS7510xxxx            | 1              | ×          | × | × | × |     |   |   |   | × |

(凡例) ● : 標準搭載  
○ : 搭載可(搭載優先順位)  
× : 搭載不可

\*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

\*2:既設スリット装置への増設はできません。

\*4:別途 SCSI ホットセットが必要です。

\*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] C H エンハンスモデル RAID(SAS)モデル > [ ラックタイプ ]

| 品名                                  | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |     |   |   |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
|                                     |                                               |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   | 5 型 |   |   |   |   |
|                                     |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 |   |   |
| 内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)    | GQ-UH70735DEX<br>GQ-UH70735DRX<br>GQ-UH70735D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)   | GQ-UH71465DEX<br>GQ-UH71465DRX<br>GQ-UH71465D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)   | GQ-UH73005DEX<br>GQ-UH73005DRX<br>GQ-UH73005D | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 C D - R O M セット(24 倍速) (*2)(*10) | GQ-SUC5524B00NEX                              | 1              | ×          | × | × | × | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 D V D - R O M セット (*2)           | GQ-SUV5050A00NEX                              | (折一)           | ×          | × | × | × | ×   | × | × |   |   |
| 内蔵 D A T セット(DAT72) (*4)            | GQ-SUD7732xxxxEX<br>GQ-SUD7732xxxx            | 1              | ×          | × | × | × |     |   |   | × |   |
| 内蔵 A I T セット(AIT-2) (*4)            | GQ-SUS7510xxxxEX<br>GQ-SUS7510xxxx            | 1              | ×          | × | × | × |     |   |   |   | × |

(凡例) ● : 標準搭載  
○ : 搭載可(搭載優先順位)  
× : 搭載不可


\*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

\*2:既設スリット装置への増設はできません。

\*4:別途 SCSI ホットセットが必要です。

\*10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ 3.5 型(1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] D H エンハンスモデル RAID (SATA) モデル > [ タワータイプ ]

| 品名                                    | 形名                                               | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |     |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|-----|---|---|
|                                       |                                                  |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   | 5 型 |   |   |
|                                       |                                                  |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 |
| 内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH71601AEX<br>GQ-UH71601ARX<br>GQ-UH71601A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH72501AEX<br>GQ-UH72501ARX<br>GQ-UH72501A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH75001AEX<br>GQ-UH75001ARX<br>GQ-UH75001A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*6) | GQ-UH710001AEX<br>GQ-UH710001ARX<br>GQ-UH710001A | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2) (*10) | GQ-SUC5524B00NEX                                 | 1              | ×          | × | × | × | ×   | × |   |
| 内蔵 D V D - R O M セット (*2)             | GQ-SUV5050A00NEX                                 | (折一)           | ×          | × | × | × | ×   | × |   |
| 内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)             | GQ-SUD7732xxxxEX<br>GQ-SUD7732xxxx               | 1              | ×          | × | × | × |     |   | × |
| 内蔵 A I T セット (AIT-2) (*4)             | GQ-SUS7510xxxxEX<br>GQ-SUS7510xxxx               | 1              | ×          | × | × | × |     |   | × |

\*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])

\*2: 既設システム装置への増設はできません。

\*4: 別途 SCSI ホストカードが必要です。

\*6: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

\*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

(凡例) ●: 標準搭載  
○: 搭載可(搭載優先順位)  
×: 搭載不可

< H A 8 0 0 0 / T S 2 0 [ 静音モデル ] D H エンハンスモデル RAID (SATA) モデル > [ ラックタイプ ]

| 品名                                    | 形名                                               | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |     |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|-----|---|---|
|                                       |                                                  |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   | 5 型 |   |   |
|                                       |                                                  |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 |
| 内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH71601AEX<br>GQ-UH71601ARX<br>GQ-UH71601A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH72501AEX<br>GQ-UH72501ARX<br>GQ-UH72501A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)    | GQ-UH75001AEX<br>GQ-UH75001ARX<br>GQ-UH75001A    | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*7) | GQ-UH710001AEX<br>GQ-UH710001ARX<br>GQ-UH710001A | 4              |            |   |   |   | ×   | × | × |
| 内蔵 C D - R O M セット (24 倍速) (*2) (*10) | GQ-SUC5524B00NEX                                 | 1              | ×          | × | × | × | ×   | × |   |
| 内蔵 D V D - R O M セット (*2)             | GQ-SUV5050A00NEX                                 | (折一)           | ×          | × | × | × | ×   | × |   |
| 内蔵 D A T セット (DAT72) (*4)             | GQ-SUD7732xxxxEX<br>GQ-SUD7732xxxx               | 1              | ×          | × | × | × |     |   | × |
| 内蔵 A I T セット (AIT-2) (*4)             | GQ-SUS7510xxxxEX<br>GQ-SUS7510xxxx               | 1              | ×          | × | × | × |     |   | × |

\*1: 一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])


\*2: 既設システム装置への増設はできません。

\*4: 別途 SCSI ホストカードが必要です。

\*7: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

\*10: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

(凡例) ●: 標準搭載  
○: 搭載可(搭載優先順位)  
×: 搭載不可



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

## 防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX] /

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAGEX]>

### ●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。

|      |                        |
|------|------------------------|
| 質量   | 175g(フロントドア、ドアストッパー除く) |
| 外形寸法 | フロントドア内側に設置            |



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

### ●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。


### ●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



[TS20タワータイプ]


[TS20ラックタイプ]



## その他

### <ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。  
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7685)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
  - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
  - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
    - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
    - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
  - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。  
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

### <重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。