


1.3 HA8000/RS220

(1) HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ



HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ
(筐体色 : 黒)




HA8000/RS220 HJ
(筐体色 : 黒)

HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 AJ	RS220 BJ	RS220 DJ	RS220 HJ
			RAID(3.5 型 SAS)対応	RAID(3.5 型 SATA)対応	RAID(3.5 型 SAS)対応	RAID(2.5 型 SAS)対応
筐体タイプ			ラックタイプ [2 U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz) 最小 1/最大 2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4) Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ 4x32KB+命令 4x32KB Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB			
チップセット			Intel 社製 5520			
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]			
	スロット数		12[(6スロット/CPU)x2]			
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)			
	仕様		ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メモリミラーリング 対応			
	動作周波数		Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz			
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB			
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	1.8TB(300GBx6)	6TB((1TBx2)+(1TBx4))	1.2TB(300GBx4)	1168GB(146GBx8)
		RAID 5	1.5TB(300GBx6)	4TB((1TBx3)x2RAID)	900GB(300GBx4)	1022GB(146GBx8)
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB (3.5 型)	160GB, 250GB, 500GB, 1TB (3.5 型)	73GB, 146GB, 300GB (3.5 型)	73GB, 146GB (2.5 型)
	インタフェース		SAS	SATA /300	SAS	SAS
	回転数		15000r/min	7200r/min	15000r/min	10000r/min
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応
	RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[専用RAID/PCI Express<x8>]		
インタフェース		SAS	SATA /300	SAS	SAS	
チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)				
キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)				
サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)			
DVD - ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(SATA/ATA)x1ドライブ(標準)			
拡張 ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)		6		4	-
	2.5 型 (HDD 専用)		-		-	8
	5 型 (Ultrabay 対応)		1			
	5 型 (薄型)		1(DVD-ROM にて占有)			
PCI スロット			PCI Express<x8/Gen2>x2, PCI Express<x8/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x4/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x1/Gen1>x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, SATA(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x6[70W x2, 10W x4(1ポート<コネクタ切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *5			
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション管理ツール専用]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[オプション管理ツール専用]			
		Wake On LAN 機能	サポート *6			
外形寸法			485(W)x770(D)x87(H)mm[突起物含む], 435(W)x710(D)x87(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値](C)内は最大質量値)			約 23.5kg(31.5kg)	約 23.2kg(31.0kg)	約 23.5kg(29.5kg)	約 22.5kg(28.5kg)
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2 本)			
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]			
冗長 FAN			サポート[ホットプラグ対応]			
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			617W/757W	557W/687W	563W/706W	585W/731W
最大消費電流			8.9A	8.1A	8.9A	8.7A
省エネ法に 基づく表示 *8	区分	C	C	C	C	
	エネルギー消費効率	0.010	0.010	0.010	0.011	
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *10			
RoHS 指令			対応(オプションは「4 章オプション」参照)			
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付)[RS220AJ, DJ 対応のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付)[RS220AJ, DJ 対応のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付)[RS220AJ, DJ 対応のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付)[RS220AJ, DJ 対応のみ] *11			
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照			
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストール], MegaRAID Storage Manager[ディスク管理ツール], ルート権限保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A: 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B: キャニスターロック [RS220AJ, BJ, DJ 型のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C: HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220AJ, BJ, DJ モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D: 拡張ストレージベイ (5 型(薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F: 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~6

[RS220AJ, BJ 型のみ]

拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~4

[RS220DJ 型のみ]


RS220AJ, BJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。RS220DJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 4 台搭載できます。

G: 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[RS220HJ 型のみ]

RS220HJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A: POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B: SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D: BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

E: MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F: USB コネクタ (700t)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


G: ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

● 背面



A: シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B: 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けことができます。スロット番号は下記のとおりです。



C: 電源スロット


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-AGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22AJ-AGNNLNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-AGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-AGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22AJ-AGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLND			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-AGNNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-AGNNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-AGNNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNA			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-AGNNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNA			


HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22AJ-AGNNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-AFNNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-AENNLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22AJ-ADNNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.5.4構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22BJ-AGNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22BJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-AGNNLNT			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AFNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-ADNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-AGNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22BJ-AGNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22BJ-ADNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-AGNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-ADNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22BJ-AGNNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22BJ-AFNNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22BJ-AENNLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22BJ-ADNNLNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22DJ-AGNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-AGNNLNT			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-AGNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22DJ-AGNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-AGNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



22 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 D J) R A I D (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-AGNNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNB			

23 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 D J) R A I D (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22DJ-AGNNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNB			

24 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 D J) R A I D (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-AGNNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNA			

25 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 D J) R A I D (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22DJ-AGNNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNA			

26 H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 D J) R A I D (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22DJ-AGNNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-AFNNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-AENNLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22DJ-ADNNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

㉖ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22HJ-AGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22HJ-ADNNLNE			

㉗ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22HJ-AGNNLNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AFNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-ADNNLNT			

㉘ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22HJ-AGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-ADNNLNE			

㉙ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22HJ-AGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22HJ-ADNNLND			

㉚ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22HJ-AGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-ADNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) 使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置，・スイッチングHUB，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル		プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22HJ-AGNNLNO	完売しました。			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22HJ-AFNNLNO				
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22HJ-AENNLNO				
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22HJ-ADNNLNO				
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2							
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12：おまかせ安心モデル(3年)，ロングライフサポートモデル，預けて安心モデル，標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-3GNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-3GNNLNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-3GNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-3GNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-3GNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLND			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-3GNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22AJ-3GNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-3GNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNLNA			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22AJ-3GNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNLNA			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22AJ-3GNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-3FNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-3ENLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22AJ-3DNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22BJ-3GNNLNE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22BJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-3GNNLNT			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3FNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3ENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-3DNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-3GNNLNE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22BJ-3GNNLND			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22BJ-3DNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22BJ-3GNNLND			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-3DNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置，・スイッチングHUB，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型シリアルATA) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

【標準仕様】									
モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22BJ-3GNNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22BJ-3FNNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22BJ-3ENNLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22BJ-3DNNLNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12：おまかせ安心モデル(3年)，ロングライフサポートモデル，預けて安心モデル，標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22DJ-3GNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-3GNNLNT			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-3GNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22DJ-3GNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22DJ-3GNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



22 HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-3GNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNLNB			

23 HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22DJ-3GNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNLNB			

24 HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-3GNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNLNA			

25 HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22DJ-3GNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNLNA			

26 HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22DJ-3GNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-3FNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-3ENLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22DJ-3DNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

㉔ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22HJ-3GNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22HJ-3DNNLNE			

㉕ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-3GNNLNT			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3FNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3ENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-3DNNLNT			

㉖ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-3GNNLNE			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3FNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3ENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-3DNNLNE			

㉗ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22HJ-3GNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22HJ-3DNNLND			

㉘ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 (R S 2 2 0 H J) R A I D (2.5 型 SAS) モデル / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-3GNNLND			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3FNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3ENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-3DNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM2008) 使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置，・スイッチングHUB，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル		プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)		GQAR22HJ-3GNNLN0	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22HJ-3FNNLN0			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22HJ-3ENNLN0			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR22HJ-3DNNLN0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2							
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12：おまかせ安心モデル(3年)，ロングライフサポートモデル，預けて安心モデル，標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNNLNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLND			


HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」の「3. ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-LGNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNLNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNB			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-LGNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNA			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-LGNLNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNLNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNA			

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22AJ-LGNLNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22AJ-LFNLNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22AJ-LENNLNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR22AJ-LDNNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3x64構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」「5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22HJ-LGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22HJ-LDNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール

+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-LGNNLNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LFNNLNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LENNLNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22HJ-LDNNLNT			

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-LGNNLNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LFNNLNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LENNLNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22HJ-LDNNLNE			

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22HJ-LGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22HJ-LDNNLND			

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22HJ-LGNNLND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LFNNLND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LENNLND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22HJ-LDNNLND			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*12: おまかせ安心モデル(3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB 以上必要です。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5 章サービス一覧」の「5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置，・スイッチングHUB，・外付け装置，
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22HJ-LGNNLN0	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQAR22HJ-LFNNLN0			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQAR22HJ-LENNLN0			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQAR22HJ-LDNNLN0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2							
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12：おまかせ安心モデル(3年)，ロングライフサポートモデル，預けて安心モデル，標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」「5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [預けて安心モデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLNE	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLE	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLNE	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLNE	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLNT	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLNT	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLNT	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLNT	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLNE	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLE	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLNE	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLNE	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLND	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLND	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLND	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLND	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLND	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLND	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLND	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLND	後報	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。
(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

*60: 別途預けて安心サービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」5.4 預けて安心サービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLNB	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-HGNLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-HFNLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-HENLNB	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-HDNLNB	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22AJ-HGNLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HFNLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-HENLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-HDNLNA	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22AJ-HGNLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-HFNLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-HENLNA	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-HDNLNA	後報	後報	後報

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS) 預けて安心モデル/ラックタイプ (*60)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22AJ-HGNLNO	後報	後報	後報
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-HFNLNO	後報	後報	後報
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-HENLNO	後報	後報	後報
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22AJ-HDNLNO	後報	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.3.3.構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

*60: 別途預けて安心サービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」「5.4 預けて安心サービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDPD1P8DEX) [加税] ¥53,550(税込)
(GQ-ECDPD1P8D) ¥53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P2AEX) [加税] ¥93,450(税込)
(GQ-ECDPQ2P2A) ¥93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P5AEX) [加税] ¥165,900(税込)
(GQ-ECDPQ2P5A) ¥165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P9AEX) [加税] ¥302,400(税込)
(GQ-ECDPQ2P9A) ¥302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「■メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加舛]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

[Mirrored Channel Mode設定用]

メモリー 10 10 10 10

メモリー 10 10 10 10

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

[Lockstep Channel Mode設定用]

メモリー 10 10 10 10

メモリー 10 10 10 10

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

選択

選択

選択

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QMEK) [加舛] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QMEK) [加舛] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QMEK) [加舛] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QMEK) [加舛] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

選択

選択

選択

選択

選択

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QMEK) [加舛] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QMEK) [加舛] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QMEK) [加舛] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QMEK) [加舛] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEK)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEK)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)												
Mirrored Channel Mode						-	-				-	-
Lockstep Channel Mode						-	-				-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

各種インタフェース/電源ユニット

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ

RS220 BJ

RS220 DJ

RS220 HJ




同時

UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ



同時

UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ




同時

UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾞﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチ] HUB参照)


→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ




*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ




*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



内蔵デバイス (d)

システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1


(1)BR20(BR202)へ

→ 2.5 外付け装置

(4)テープエンコーダー 2へ

→ 2.5 外付け装置

(7)LTOタイプ装置へ



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(1)BR20(BR202)へ

→ 2.5 外付け装置

(4)テープエンコーダー 2へ

→ 2.5 外付け装置

(7)LTOタイプ装置へ


システム装置および内蔵オプション構成

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス


- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-Pi-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7' ユニフォームポート〕
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用



Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-Pi-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7' ユニフォームポート〕
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7822) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。


選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A J RAID(3.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				[MD1]	[MD2]			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 2.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

*3: Windows2008 環境のみが対応します。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B J RAID(3.5型 SATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				[MD1]	[MD2]			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×


*1: 2.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵ディスクが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

*3: Windows2008 環境のみが対応します。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D J RAID(3.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
LANボードセット(10GBase-T,2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 2x4ピン装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HDDが必要です。

*2: 既設SATA装置への増設はできません。又、既設品の搭載2ポート位置(フルサイズ)とLowProfile 2ポート位置(LowProfile 2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 環境のみが対応します。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 H J RAID(2.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
LANボードセット(10GBase-T,2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 2x4ピン装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HDDが必要です。

*2: 既設SATA装置への増設はできません。又、既設品の搭載2ポート位置(フルサイズ)とLowProfile 2ポート位置(LowProfile 2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 環境のみが対応します。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・ [加丸]はカスタメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(a 4)

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5. サービス一覧] をご覧下さい。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH70735MEX/RX) [対応] ¥37,800 (税込)
(GQ-UH70735M) ¥37,800 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH71465MEX/RX) [対応] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71465M) ¥45,150 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

(c)


拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵 DVD - ROM

(DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(b) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT(DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX) [加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	¥359,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]

- ・ 内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 デ-カ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT72) [標準モデル/ロングライフモデル/預けて安心モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・データフォーマット [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V3NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS2NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S2NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS1NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S1NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WSFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520SFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U7NEX) [加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U0NEX) [加税] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7752W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7752000N) ¥120,750(税込)

・内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.6.1-サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 データカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-フル)] ・メディア(LTO Ultriumカードリッジ [LT0U2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「おまかせ安心セール」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-フル)] ・メディア(LTO Ultriumカードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心セール」付き)
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] ¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] ¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VDAEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V0AEX) [加税] ¥657,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税] ¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX) [加税] ¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX) [加税] ¥657,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VU7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税] ¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VUAAEX) [加税] ¥667,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [加税] ¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VU0AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows R7のバックアップメディアは、ARCserve 9.0-9.1が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTOカードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium 2 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフポートモデル/預けて安心モデル用]
[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス			
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)・メディア(LTO Ultrium カードリッジ)〔LT0U2/200〕〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)〕
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W3NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV3NEX) 〔加税〕
		¥888,300(税込)	¥774,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W2NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV2NEX) 〔加税〕
		¥806,400(税込)	¥693,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W1NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV1NEX) 〔加税〕
		¥732,900(税込)	¥619,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WFNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVFNEX) 〔加税〕
		¥699,300(税込)	¥585,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVVNEX) 〔加税〕
		¥617,400(税込)	¥504,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVVNEX) 〔加税〕
		¥543,900(税込)	¥430,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) 〔加税〕
		¥888,300(税込)	¥774,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) 〔加税〕
		¥806,400(税込)	¥693,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) 〔加税〕
		¥732,900(税込)	¥619,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) 〔加税〕
		¥699,300(税込)	¥585,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) 〔加税〕
		¥617,400(税込)	¥504,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSNEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSNEX) 〔加税〕
		¥543,900(税込)	¥430,500(税込)
 (CD4 枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) 〔加税〕
		¥694,050(税込)	¥580,650(税込)
 (CD4 枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUANEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OUANEX) 〔加税〕
		¥554,400(税込)	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) 〔加税〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) 〔加税〕
		¥426,300(税込)	¥312,900(税込)
		¥426,300(税込)	¥312,900(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows R'nd Mのバックアップデバイスには、ARCserve R'nd M-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)] ・最大7(LTO Ultriumカードリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「おまかせ安心セール」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)] ・最大7(LTO Ultriumカードリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心セール」付き)
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,900,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,818,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] ¥1,745,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] ¥1,365,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [加税] ¥1,283,100(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税] ¥1,209,600(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,522,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5AEX) [加税] ¥1,176,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] ¥1,440,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3AEX) [加税] ¥1,367,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] ¥1,020,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] ¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [加税] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] ¥1,585,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5AEX) [加税] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] ¥1,503,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3AEX) [加税] ¥1,430,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] ¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W8AEX) [加税] ¥1,711,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V7AEX) [加税] ¥1,156,050(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] ¥1,362,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4AEX) [加税] ¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] ¥1,234,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥888,300(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for WindowsのLTOのバックアップデバイスは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカードリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカードリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル/預けて安心モデル用]

[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス		内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-Ⅲハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LT0U3/400]]x10巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-Ⅲハイト)]
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3NEX) [カスタム] ¥1,160,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム] ¥955,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2NEX) [カスタム] ¥1,078,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム] ¥873,600(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1NEX) [カスタム] ¥1,004,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム] ¥800,100(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥971,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] ¥766,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5NEX) [カスタム] ¥889,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V5NEX) [カスタム] ¥684,600(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥815,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] ¥611,100(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3NEX) [カスタム] ¥1,223,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスタム] ¥1,018,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2NEX) [カスタム] ¥1,141,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスタム] ¥936,600(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1NEX) [カスタム] ¥1,067,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスタム] ¥863,100(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥1,034,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスタム] ¥829,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5NEX) [カスタム] ¥952,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S5NEX) [カスタム] ¥747,600(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥878,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスタム] ¥674,100(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥951,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100U0NEX) [カスタム] ¥746,550(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスタム] ¥811,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100U0NEX) [カスタム] ¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00N) [カスタム] ¥683,550(税込) (GQ-SUU7410W00N) [カスタム] ¥683,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX) [カスタム] ¥478,800(税込) (GQ-SUU7410000N) [カスタム] ¥478,800(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアセットは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(d) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥556,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX) [加税]	¥1,114,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [加税]	¥694,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥426,300(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	¥637,350(税込)	

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照します。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのバックアップデバイスは、ARCserve 8600-1000(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デ-カ-トリッジ Maxell : DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デ-カ-トリッジ Maxell : DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell : DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT160) [標準モデル/ロングライフモデル/預けて安心モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(テープカートリッジ [DAT160])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
バックアップソフトウェア			
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥617,400(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥535,500(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥462,000(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥428,400(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5NEX) [加税] ¥346,500(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6NEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6NEX) [加税] ¥273,000(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [加税] ¥617,400(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V8NEX) [加税] ¥535,500(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W9NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V9NEX) [加税] ¥462,000(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥428,400(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥346,500(税込)
(DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥273,000(税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税] ¥552,300(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥410,550(税込)
(CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX) [加税] ¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4NEX) [加税] ¥270,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [加税] ¥284,550(税込) (GQ-SUD7160W00N) ¥284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00NEX) [加税] ¥142,800(税込) (GQ-SUD7160V00N) ¥142,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.6.0-SP1(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160テープ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「おまかせ安心セール」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心セール」付き)
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,971,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,889,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W4AEX) [加税] ¥2,816,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税] ¥2,051,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税] ¥1,969,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税] ¥1,896,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,593,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,862,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,511,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,780,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,438,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,707,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税] ¥2,100,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税] ¥2,018,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税] ¥1,944,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,641,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,911,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,829,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,486,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W8AEX) [加税] ¥2,782,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V7AEX) [加税] ¥1,842,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W5AEX) [加税] ¥2,433,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [加税] ¥1,703,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ¥2,305,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥1,575,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows R2D1のバックアップメディアは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用 LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ

RS220 BJ

RS220 DJ

RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフポートモデル/預けて安心モデル用]
[AJ, BJ, HJモデル: 選択可 / DJモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,Ⅱ-7/8ハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LTQU4/800]]x10巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,Ⅱ-7/8ハイト)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W3NEX) [加税] ¥1,642,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [加税] ¥1,232,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W2NEX) [加税] ¥1,560,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [加税] ¥1,150,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W1NEX) [加税] ¥1,486,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [加税] ¥1,077,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] ¥1,453,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [加税] ¥1,043,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税] ¥1,371,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [加税] ¥961,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税] ¥1,297,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [加税] ¥888,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS3NEX) [加税] ¥1,690,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税] ¥1,281,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS2NEX) [加税] ¥1,608,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S2NEX) [加税] ¥1,199,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS1NEX) [加税] ¥1,535,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S1NEX) [加税] ¥1,125,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WSFNEX) [加税] ¥1,501,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SFNEX) [加税] ¥1,092,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS0NEX) [加税] ¥1,419,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S0NEX) [加税] ¥1,010,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WS0NEX) [加税] ¥1,346,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S0NEX) [加税] ¥936,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税] ¥1,433,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税] ¥1,023,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0NEX) [加税] ¥1,293,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U0NEX) [加税] ¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00N) ¥1,165,500(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00N) ¥1,165,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000NEX) [加税] ¥756,000(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000N) ¥756,000(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアセットは、ARCserveポートライセンス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LTQU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LTQU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LTQU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A J RAID(3.5型SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)						5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRXX GQ-UH70735K	6							×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRXX GQ-UH71465K	6							×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRXX GQ-UH73005K	6							×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7R4付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B J RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)						5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARXX GQ-UH71602A	6							×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARXX GQ-UH72502A	6							×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型) (*4)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARXX GQ-UH75002A	6							×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型) (*4)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARXX GQ-UH710002A	6							×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7R4付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D J RAID(3.5型 SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						5 型 (薄型)	(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)				5 型			
			1	2	3	4				
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	6						×	×	
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	6						×	×	
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	6						×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/Ⅱ付)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/Ⅱ付)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/Ⅱ付)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードが必要。

*3:別途SASカードが必要。


<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 H J RAID(2.5型 SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											(凡例) ●:標準搭載 ×:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型 (薄型)		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	8											×	×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	8											×	×
内蔵DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/Ⅱ付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7/Ⅱ付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7/Ⅱ付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードが必要。

*3:別途SASカードが必要。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)×30.0(D)×87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートF/D機能・リモートC/D/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。