


(2) HA8000/RS220 FJ, JJ



**HA8000/RS220 FJ
(筐体色：黒)**



**HA8000/RS220 JJ
(筐体色：黒)**

HA8000/RS220 FJ, JJ システム装置 機器仕様


モデル名			RS220 FJ		RS220 JJ	
			RAID(3.5 型 SAS)対応		RAID(2.5 型 SAS)対応	
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ- E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz) 最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540/X5570:4)			
	プロセッサ数(CPUコア数)		Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540/X5570:データ 4x32KB+命令 4x32KB			
	キャッシュ メモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540/X5570:4x256KB			
		2 次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540/X5570:8MB			
チップセット			Intel 社製 5520			
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ- X5570:6.40GT/s			
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]				
	スロット数	12[(6スロット/CPU)x2]				
	サポートメモリー容量	1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)				
	仕様	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メモリーリンク 対応				
	動作周波数	Intel®Xeon®プロセッサ- E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ- X5570:1333MHz				
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB			
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内蔵) *3	最大容量	RAID 0	1.8TB(300GBx6)		1168GB(146GBx8)	
		RAID 5	1.5TB(300GBx6)		876GB((146GBx4)x2RAID)	
	サポート HDD 容量	73GB, 146GB, 300GB(3.5 型)		73GB, 146GB(2.5 型)		
	インタフェース	SAS		SAS		
	回転数	15000r/min		10000r/min		
	ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		
RAID コントローラ	コントローラ	日立製 HRA380[PCI Express<x8>]				
	インタフェース	SAS				
	チャネル数	8ポート(HDD1 台/ポート)				
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)				
	サポート RAID レベル	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD				
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(シリアル ATA)x1ドライブ(標準)			
拡張 ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)	6		—		
	2.5 型 (HDD 専用)	—		8		
	5 型 (Ultrabay対応※15用)	1				
	5 型 (薄型)	1(DVD-ROM にて占有)				
PCIスロット			PCI Express<x8/Gen2>x2, PCI Express<x8/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x4/Gen2>(LowProfile)x1, PCI Express<x1/Gen1>x1 ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x6[フロント x2, リア x4(1ポート<コンソール切替ユニット>又は<ディスプレイポート>ユニットにて占有)] *4			
標準インターフェイス			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理モジュール専用] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理モジュール専用] オプション *5			
外形寸法			485(W)x770(D)x87(H)mm[突起物含む], 435(W)x710(D)x87(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			約 23.5kg(31.5kg)		約 22.5kg(28.5kg)	
電源	電圧 周波数	AC100V 50/60Hz				
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2 本)				
	冗長化電源	1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]				
冗長 FAN			オプション[ホットプラグ 対応]			
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			610W/756W		588W/735W	
最大消費電流			8.9A		8.7A	
省エネ法に 基づく表示 *7	区分	C		C		
	エネルギー消費効率	0.010		0.011		
VCCI基準 *8 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *9			
RoHS指令			対応(オプションは「4 章オプション一覧」参照)			
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)/ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付)[RS220FJ 対応のみ] *10 Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付)[RS220FJ 対応のみ] *10 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付)[RS220FJ 対応のみ] *10 Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付)[RS220FJ 対応のみ] *10			
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報 参照			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[オプション/管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], HRA Utility(Windows)[ディスプレイ管理ツール], ネットワーク保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなり感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合に本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。


HA8000/RS220 FJ, JJ システム装置 各部の機能と名称

● 前面

<RS220FJ モデル>



<RS220JJ モデル>



A: 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B: キャニスターロック [RS220FJ モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C: HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220FJ モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D: 拡張ストレージベイ (5 型(薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F: 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~6

[RS220FJ モデルのみ]


RS220FJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

G: 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[RS220JJ モデルのみ]

RS220JJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A: POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B: SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D: BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

E: MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F: USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


G: ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生したときに点灯します。

H: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A: シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B: 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C: 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（緑または橙）
点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（緑点灯）
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（緑点灯）
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*：リンク機能が AC 給電・オフライン状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）
点灯：HUB とのリンクが確立
点滅：データ送受信中
消灯：HUB とのリンクが未確立

F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（緑）
点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立*
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*：リンク機能が AC 給電・オフライン状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）
点灯：HUB とのリンクが確立
点滅：データ送受信中
消灯：HUB とのリンクが未確立

H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-AGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNMNE			

② HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-AGNNMNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNMNT			

③ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-AGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNMNE			

④ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-AGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNMND			

⑤ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-AGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(S0-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-AGNNMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNMNB			

⑦ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-AGNNMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNMNB			

⑧ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-AGNNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNMNA			

⑨ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-AGNNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNMNA			

⑩ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22FJ-AGNNMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-AFNNMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-AENNMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22FJ-ADNNMNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-AGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-ADNNMNE			

⑫ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-AGNNMNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AFNNMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-ADNNMNT			

⑬ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-AGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-ADNNMNE			

⑭ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-AGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-ADNNMND			

⑮ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-AGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-ADNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑥ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22JJ-AGNNMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22JJ-AFNNMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22JJ-AENNMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22JJ-ADNNMNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-3GNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNNMNE			

② HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-3GNMNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNNMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNNMNT			

③ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-3GNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNNMNE			

④ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-3GNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNNMND			

⑤ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-3GNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-3GNMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNMMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENMMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNMMNB			

⑦ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-3GNMMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNMMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENMMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNMMNB			

⑧ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-3GNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNMMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNMNA			

⑨ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-3GNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNMMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNMNA			

⑩ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22FJ-3GNMMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-3FNMMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-3ENMMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22FJ-3DNMMNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-3GNNMNE			完了しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3FNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3ENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-3DNNMNE			

⑫ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-3GNNMNT			完了しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3FNNMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3ENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-3DNNMNT			

⑬ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-3GNNMNE			完了しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3FNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3ENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-3DNNMNE			

⑭ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-3GNNMND			完了しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3FNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3ENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-3DNNMND			

⑮ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-3GNNMND			完了しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3FNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3ENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-3DNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑥ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22JJ-3GNNMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22JJ-3FNNMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22JJ-3ENNMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22JJ-3DNNMNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年), ロングライフサポートモデル, 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNMNE			

② HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-LGNNMNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNMNT			

③ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNMNE			

④ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNMND			

⑤ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト* HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-LGNNMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」の「3. ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNMMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNMNB			

⑦ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-LGNMNB	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNMMNB			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNMNB			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNMNB			

⑧ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNMMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNMNA			

⑨ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR22FJ-LGNMNA	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNMMNA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNMNA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNMNA			

⑩ HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR22FJ-LGNMMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22FJ-LFNMMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22FJ-LENNMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR22FJ-LDNNMNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 10 を選択の場合、別途 RAID A 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1.5 環境構成上の注意事項」「7.1.5 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章 サービス一覧」5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0-10 HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-LGNMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LFNMMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22JJ-LDNNMNE			

⑫ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストール
+ System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストール + SCVMM2008 バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0-10 HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)(*40)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-LGNMMNT	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LFNMMNT			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LENNMNT			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22JJ-LDNNMNT			

⑬ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0-10 HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-LGNMMNE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LFNMMNE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LENNMNE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22JJ-LDNNMNE			

⑭ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0-10 HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR22JJ-LGNMMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LFNMMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22JJ-LDNNMND			

⑮ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0-10 HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR22JJ-LGNMMND	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LFNMMND			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LENNMND			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22JJ-LDNNMND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*40: System Center Virtual Machine Manager 2008(SCVMM2008)使用時のメモリー容量は、2GB以上必要です。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」「5.3 ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

①⑥ HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS i/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8倍速)	GQAR22JJ-LGNMNO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22JJ-LFNNMNO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22JJ-LENNMNO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR22JJ-LDNNMNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。形名・価格等は「5章サービス一覧」5.3「ロングライフサポートサービス」項参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FJ
RS220 JJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
(Xeon E5502 (2.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB))
(GQ-ECDDP1P8DEX) [カスタム] ¥53,550(税込)
(GQ-ECDDP1P8E) ¥53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P2AEX) [カスタム] ¥93,450(税込)
(GQ-ECDDP2P2A) ¥93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P5AEX) [カスタム] ¥165,900(税込)
(GQ-ECDDP2P5A) ¥165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P9AEX) [カスタム] ¥302,400(税込)
(GQ-ECDDP2P9A) ¥302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインターフェイス
- ② キーボードインターフェイス
- ③ マウスインターフェイス
- ④ シリアルインターフェイス (COM1)
- ⑤ シリアルインターフェイス (COM2)
- ⑥ パラレルインターフェイス
- ⑦ SCSI インターフェイス
- ⑧ ネットワークインターフェイス
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インターフェイス
- ⑮ FDD インターフェイス
- ⑯ USB インターフェイス

(凡例) ◇: 同時接続 (搭載) 可
○: 選択接続 (搭載) のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替はできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS220 FJ, JJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
(1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
(2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
(4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
(8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。


ーメモリー搭載条件表ー

<HA8000/RS220 FJ, JJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

[Mirrored Channel Mode設定用]

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX)[カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX)[カスタム] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX)[カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX)[カスタム] ¥120,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode設定用]

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX)[カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX)[カスタム] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX)[カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX)[カスタム] ¥120,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリーボード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—

①：搭載順序

<CPU2個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリーボード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース/電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FJ
RS220 JJ

各種インターフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

 LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ (PCI Express, 1000BASE-T)
・ (GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・ LowProfile PCI スロット及びフルサイズ PCI スロット搭載用
・ Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクアレイシステムへ

 LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ (PCI Express, 1000BASE-T)
・ (GQ-CN7574) ¥33,600(税込)
・ フルサイズ PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。


2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクアレイシステムへ

 LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ (PCI Express, 1000BASE-T)
・ (GQ-CN7575) ¥33,600(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクアレイシステムへ

 SASボード (PCI Express, 12Gbps)
SASボードセット (GQ-SCE7102B10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7102B10N) ¥39,900(税込)
¥39,900(税込)
・ 本セット形式にて購入願います。
・ フルサイズ PCI スロット搭載用



内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

 SASボード (PCI Express, 12Gbps)
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7102) ¥126,000(税込)
・ フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
2.5 外付け装置
(4)テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7)LTO タイプ リ装置へ

 SASボード (PCI Express, 12Gbps)
(GQ-CE7104EX) [カスタム] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7104) ¥126,000(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
2.5 外付け装置
(4)テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7)LTO タイプ リ装置へ

 Fibre Channelボード (PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・ フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクアレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープ タイプ リ装置へ


 Fibre Channelボード (PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクアレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTO タイプ リ装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープ タイプ リ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FJ
RS220 JJ

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7.77インチ)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7.77インチ)
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps)
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps)
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7812) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。



Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps,7.77インチ)
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
(PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps,7.77インチ)
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7822) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスクアレイシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220 FJ RAID(3.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2	①	②	×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2	①	②	×	×	×
LANボードセット(iSCSI 1/F専用) (*2)(*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(iSCSI 1/F専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③
LANボード(iSCSI 1/F専用) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2	①	②	×	×	×
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズ)とLowProfileと変更にできません。

*3:Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例)●:標準搭載

①:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

<HA8000/RS220 JJ RAID(2.5型 SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express<Gen2>		PCI Express	PCI Express<Gen2>	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2	①	②	×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2	①	②	×	×	×
LANボードセット(iSCSI 1/F専用) (*2)(*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤
LANボード(iSCSI 1/F専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③
LANボード(iSCSI 1/F専用) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2	①	②	×	×	×
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(フルサイズ)とLowProfileと変更にできません。

*3:Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例)●:標準搭載

①:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ^ハ 3.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は〔5. サービス一覧〕をご覧ください。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH70735PEX/RX) [カスタム] \43,050(税込)
(GQ-UH70735P) \43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH71465PEX/RX) [カスタム] \50,400(税込)
(GQ-UH71465P) \50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH73005PEX/RX) [カスタム] \100,800(税込)
(GQ-UH73005P) \100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 2)

12

拡張ストレージ^ハ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は〔5. サービス一覧〕をご覧ください。

・RAID5を構築できる最大物理ハードディスク
数は、6 台です。
・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH70735QEX/RX) [カスタム] \37,800(税込)
(GQ-UH70735Q) \37,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットブラグ対応)
(GQ-UH71465QEX/RX) [カスタム] \45,150(税込)
(GQ-UH71465Q) \45,150(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(c)


12

拡張ストレージ^ハ DVD-ROM 専用



内蔵DVD-ROM
(DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FJ
RS220 JJ

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ハイ
5型

選択

内蔵DAT (DAT 7 2) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ) [HS-4/170S]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ) [HS-4/170S]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [カスタム]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [カスタム]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [カスタム]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [カスタム]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [カスタム]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [カスタム]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX) [カスタム]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX) [カスタム]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	¥359,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用 DAT72 デ-カ-トリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カシム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カシム] \614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V3NEX) [カシム] \582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カシム] \532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [カシム] \500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カシム] \458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [カシム] \427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カシム] \425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [カシム] \393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WSDNEX) [カシム] \343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520SDNEX) [カシム] \311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVNEX) [カシム] \269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VNEX) [カシム] \238,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W52NEX) [カシム] \614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752052NEX) [カシム] \582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W5FNEX) [カシム] \532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD775205FNEX) [カシム] \500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W51NEX) [カシム] \458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752051NEX) [カシム] \427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W5FNEX) [カシム] \425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD775205FNEX) [カシム] \393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W5DNEX) [カシム] \343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD775205DNEX) [カシム] \311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W5NEX) [カシム] \269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD775205NEX) [カシム] \238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [カシム] \420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U7NEX) [カシム] \388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [カシム] \280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U0NEX) [カシム] \248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [カシム] \152,250(税込) (GQ-SUD7752W00N) \152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [カシム] \120,750(税込) (GQ-SUD7752000N) \120,750(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]情報を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9がサポート(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 データカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 \31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 \94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 \189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 \8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [カスタム]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [カスタム]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [カスタム]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [カスタム]	¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU6AEX) [カスタム]	¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU5AEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [カスタム]	¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [カスタム]

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.6.1 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト))
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] \888,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OV3NEX) [カスタム] \774,900(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] \806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OV2NEX) [カスタム] \693,000(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] \732,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OV1NEX) [カスタム] \619,500(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] \699,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OVFNEX) [カスタム] \585,900(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] \617,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム] \504,000(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] \543,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム] \430,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム] \888,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム] \774,900(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2NEX) [カスタム] \806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS2NEX) [カスタム] \693,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1NEX) [カスタム] \732,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS1NEX) [カスタム] \619,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFNEX) [カスタム] \699,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSFNEX) [カスタム] \585,900(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0NEX) [カスタム] \617,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS0NEX) [カスタム] \504,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0NEX) [カスタム] \543,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OS0NEX) [カスタム] \430,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム] \580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0NEX) [カスタム] \554,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OU0NEX) [カスタム] \441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0NEX) [カスタム] \426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OU0NEX) [カスタム] \312,900(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServeサポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 \113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 \340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 \680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [カスタム]	¥1,900,500(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [カスタム]	¥1,818,600(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [カスタム]	¥1,745,100(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [カスタム] ¥1,365,000(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2AEX) [カスタム] ¥1,283,100(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1AEX) [カスタム] ¥1,209,600(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム]	¥1,522,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム] ¥1,176,000(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [カスタム]	¥1,440,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [カスタム] ¥1,094,100(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [カスタム]	¥1,367,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [カスタム] ¥1,020,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS6AEX) [カスタム]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS5AEX) [カスタム]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WS4AEX) [カスタム]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS3AEX) [カスタム] ¥1,428,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS2AEX) [カスタム] ¥1,346,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS1AEX) [カスタム] ¥1,272,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX) [カスタム]	¥1,585,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSFAEX) [カスタム] ¥1,239,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [カスタム]	¥1,503,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [カスタム] ¥1,157,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS0AEX) [カスタム]	¥1,430,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VS0AEX) [カスタム] ¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8AEX) [カスタム]	¥1,711,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU7AEX) [カスタム] ¥1,156,050(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WUAAEX) [カスタム]	¥1,362,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WUAAEX) [カスタム] ¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00AEX) [カスタム]	¥1,234,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥888,300(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスM]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U3/400))x10 巻付き		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト))	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV3NEX) [カスM]	¥1,160,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスM]	¥955,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスM]	¥1,078,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスM]	¥873,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスM]	¥1,004,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスM]	¥800,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスM]	¥971,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100VFNEX) [カスM]	¥766,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスM]	¥889,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスM]	¥684,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410W0NEX) [カスM]	¥815,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスM]	¥611,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスM]	¥1,223,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスM]	¥1,018,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスM]	¥1,141,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスM]	¥936,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスM]	¥1,067,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスM]	¥863,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスM]	¥1,034,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスM]	¥829,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスM]	¥952,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスM]	¥747,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスM]	¥878,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスM]	¥674,100(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [カスM]	¥951,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100U7NEX) [カスM]	¥746,550(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [カスM]	¥811,650(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100U0NEX) [カスM]	¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスM]	¥683,550(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410000NEX) [カスM]	¥478,800(税込)
			¥683,550(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410000N) [カスM]	¥478,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsバージョンのバックアップデバイスセットは、ARCServeサポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FJ
RS220 JJ

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵DAT(DAT160) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリック) [DAT160]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリック) [DAT160]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX) [カスタム]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX) [カスタム]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX) [カスタム]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3AEX) [カスタム]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2AEX) [カスタム]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1AEX) [カスタム]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFAEX) [カスタム]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDAEX) [カスタム]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX) [カスタム]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS6AEX) [カスタム]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS5AEX) [カスタム]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS4AEX) [カスタム]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS3AEX) [カスタム]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS2AEX) [カスタム]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS1AEX) [カスタム]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSFAEX) [カスタム]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSDAEX) [カスタム]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS0AEX) [カスタム]	¥556,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU8AEX) [カスタム]	¥1,114,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7AEX) [カスタム]	¥694,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU6AEX) [カスタム]	¥554,400(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU0AEX) [カスタム]	¥426,300(税込)	

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsの「おまかせ安心セール」は、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 デ-カ-トリック Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM デ-カ-トリック Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 トライ用 クリーニングテープ Maxell:DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カシム]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [標準モデル/ロングライフノートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データーリッジ [DAT160])x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3NEX) [カシム] \759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V3NEX) [カシム] \617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2NEX) [カシム] \677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V2NEX) [カシム] \535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1NEX) [カシム] \603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V1NEX) [カシム] \462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFNEX) [カシム] \570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600VFNEX) [カシム] \428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVSDNEX) [カシム] \488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600VSDNEX) [カシム] \346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVONEX) [カシム] \414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600VONEX) [カシム] \273,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS2NEX) [カシム] \759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600S2NEX) [カシム] \617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WS1NEX) [カシム] \677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600S1NEX) [カシム] \535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSFNEX) [カシム] \603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600SFNEX) [カシム] \462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSFNEX) [カシム] \570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600SFNEX) [カシム] \428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSFNEX) [カシム] \488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600SFNEX) [カシム] \346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WSFNEX) [カシム] \414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600SFNEX) [カシム] \273,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7NEX) [カシム] \552,300(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600U7NEX) [カシム] \410,550(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU6NEX) [カシム] \412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600U6NEX) [カシム] \270,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU0NEX) [カシム] \284,550(税込) (GQ-SUD7160WU0N) \284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600U0NEX) [カシム] \142,800(税込) (GQ-SUD71600U0N) \142,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]情報を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9が「サポート」(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 データーリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 \141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 \425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 \850,500(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM データーリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 \162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 \488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 \976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 トライ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 \36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム]	¥2,971,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム]	¥2,889,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム]	¥2,816,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [カスタム]	¥2,051,700(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [カスタム]	¥1,969,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [カスタム]	¥1,896,300(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]	¥1,862,700(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]	¥1,780,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥1,707,300(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム]	¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム]	¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム]	¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [カスタム]	¥2,100,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [カスタム]	¥2,018,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [カスタム]	¥1,944,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]	¥1,911,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]	¥1,829,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥1,755,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV8AEX) [カスタム]	¥2,782,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV7AEX) [カスタム]	¥1,842,750(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム]	¥2,433,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥2,305,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] ¥1,703,100(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.6.1 (1年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト))	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム]	¥1,642,200(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム]	¥1,232,700(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム]	¥1,560,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム]	¥1,150,800(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム]	¥1,486,800(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム]	¥1,077,300(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム]	¥1,453,200(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム]	¥1,043,700(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム]	¥1,371,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム]	¥961,800(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W0NEX) [カスタム]	¥1,297,800(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム]	¥888,300(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS3NEX) [カスタム]	¥1,690,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S3NEX) [カスタム]	¥1,281,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS2NEX) [カスタム]	¥1,608,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S2NEX) [カスタム]	¥1,199,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS1NEX) [カスタム]	¥1,535,100(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S1NEX) [カスタム]	¥1,125,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WSFNEX) [カスタム]	¥1,501,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100SFNEX) [カスタム]	¥1,092,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]	¥1,419,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	¥1,010,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]	¥1,346,100(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	¥936,600(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [カスタム]	¥1,433,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100U7NEX) [カスタム]	¥1,023,750(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WU0NEX) [カスタム]	¥1,293,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100U0NEX) [カスタム]	¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム]	¥1,165,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム]	¥756,000(税込)
		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W00N) [カスタム]	¥1,165,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810000N) [カスタム]	¥756,000(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220 FJ RAID(3.5型 SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								(凡例)●:標準搭載 ①:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)	
			1	2	3	4	5	6			
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×	

*1:一つのディスプレイリウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリウム単位でのHDD容量混載は可(但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIボードセットが必要です。

*3:別途SASボードセットが必要です。

<HA8000/RS220 JJ RAID(2.5型 SAS)モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										(凡例)●:標準搭載 ①:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			2.5 型 (*1) (*4)								5 型	5 型 (薄型)	
			1	2	3	4	5	6	7	8			
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH70735QEX GQ-UH70735QRX GQ-UH70735Q	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH71465QEX GQ-UH71465QRX GQ-UH71465Q	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

*1:一つのディスプレイリウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリウム単位でのHDD容量混載は可(但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIボードセットが必要です。

*3:別途SASボードセットが必要です。

*4:RAID5を構築できる最大物理ハードディスク数は、6台です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)×30.0(D)×87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。