

1 . 4 H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0

(1) H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A J



HA8000/RS440 AJ
(筐体色 : 黒)


HA8000/RS440 AJ システム装置 機器仕様

モデル名			RS440 AJ (AC100V)		RS440 AJ (AC200V)	
			RAID(2.5 型 SAS)対応			
筐体タイプ			ラックタイプ [4 U]			
CPU (周波数)			Intel® Xeon® プロセッサ- E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)		Intel® Xeon® プロセッサ- E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)	
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大4 (Intel® Xeon® プロセッサ- E7220:2, Intel® Xeon® プロセッサ- E7420:4, Intel® Xeon® プロセッサ- E7450/X7460:6)			
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel® Xeon® プロセッサ- E7220:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ- E7420:データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel® Xeon® プロセッサ- E7450/X7460:データ 6x32KB+命令 6x32KB			
		2 次/1CPU	Intel® Xeon® プロセッサ- E7220:2x4MB, Intel® Xeon® プロセッサ- E7420:2x3MB, Intel® Xeon® プロセッサ- E7450/X7460:3x3MB			
		3 次/1CPU	Intel® Xeon® プロセッサ- E7220:なし, Intel® Xeon® プロセッサ- E7420:8MB, Intel® Xeon® プロセッサ- E7450:12MB, Intel® Xeon® プロセッサ- X7460:16MB			
チップセット			Intel 社製 7300			
システムバス (FSB) 周波数			1066MHz			
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:256GB				
	スロット数	標準 16/最大 32				
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)				
	仕様	ECC DDR2 667 FB-DIMM, x4/x8 SDDC 対応, オンラインメモリー対応, メモリーミラーリング 対応				
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ATI 社製 ES1000[オプション/PCI]/32MB			
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)			
		RAID 5	2.1TB(300GBx8)			
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB(2.5 型)			
	インタフェース		SAS			
	回転数		10000r/min			
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応			
	RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[専用アダプター/PCI Express<x8>]		
インタフェース		SAS				
チャンネル数		8ポート(HDD1 台/ポート)				
キャッシュ容量		512MB(SDRAM/ECC)				
サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,6,10,JBOD				
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)			
DVD - ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (IDE)x1ドライブ (標準)			
拡張ストレージベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8			
	5 型 (Ultrabay 対応)		1			
	5 型 (薄型)		1(DVD-ROM にて占有)			
PCIスロット			PCI Express<x8>x4[2スロットホットプラグ 対応] *3, PCI Express<x4>x3			
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[ポート x3, 1ポート<コントロール切替ポート>又は<ディスプレイ/キーボードポート>にて占有] *4 Intel 社製 82563EBx1[オプション/独自ファームウェア]/Intel 社製 82575x1[10GbE オプション/PCI]			
	LAN	コントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4(RJ-45)			
		インタフェース	Wake On LAN 機能			
		Wake On LAN 機能	オプション *5			
外形寸法			483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値] ()内は最大質量値			約 46.3kg(50.3kg)			
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		AC200V 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:2 本) *6			
	冗長化電源		1(標準)+1(標準)[ホットプラグ 対応]			
冗長 FAN			3ポート[ホットプラグ 対応]			
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			1017W/1251W		1091W/1477W	
最大消費電流			14.1A		8.5A	
省エネ法に基づく表示 *8	区分	c		c		
	エネルギー消費効率	0.017		0.017		
VCCI基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置/65dB 以下 *10			
RoHS指令			対応(オプションは「4 章オプション一覧」参照)			
インストール OS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付)/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付) *11/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付) *11/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付) *11/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付) *11			
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照			
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)「9-1 管理ツール」, HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager「ディスプレイ管理ツール」, ルートキー保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008 環境では PCI ホットプラグ未サポート。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要です。
 *6: システム装置に添付される電源コードは、AC100V 用と AC200V 用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2 電源設備」項参照願います。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Xeon E7220 以外の CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2))インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/RS440 AJ システム装置 各部の機能と名称

● 前面



A：拡張ストレージベイ（5型(薄型)）

内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

B：拡張ストレージベイ（5型）

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

C：ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

D：NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

E：USBコネクタ（フロント）

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

F：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

G：FAN ERRORランプ（赤）

システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。フロントファンはシステム装置の左右にあります。


H：拡張ストレージベイ（2.5型）1～8

内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

I：HDDキャニスタランプ（緑および赤）

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A：液晶パネル

システム装置の状態を表示します。

B：スクロールアップボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

C：スクロールダウンボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

D：バックボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

E：セレクトボタン

使用しません。ボタンは押さないで下さい。

F：RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

G：HDD STATUSランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。

H：LAN STATUSランプ1，2（緑）

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。

I：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

J：POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。


K：POWERランプ（緑）

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

L：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

● 背面



A：USBコネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

B：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


C：シリアルインタフェースコネクタ（COM2）

D：拡張スロット（PCI）

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～7となります。


E：ネットワークインタフェースコネクタ 3，4

LANケーブルを接続します。I/Oライザボードにあり、下から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F：ネットワークインタフェースコネクタ 1，2

LANケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ1,2となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

H：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

I：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

J：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ（緑）、PS ERRORランプ（橙）、ACランプ（緑）です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


K：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

L：電源スロット 1，2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A4NNHNE			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNHNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNHNE			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A4NNHNE			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNHNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNHNE			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A4NNHND			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNHND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNHND			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A4NNHND			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNHND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNHND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A4NNHNB	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNHNB			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNHNB			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A4NNHNB	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNHNB			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNHNB			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A4NNHNA	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNHNA			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNHNA			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A4NNHNA	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNHNA			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNHNA			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44AJ-A4NNHNO	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44AJ-A3NNHNO			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44AJ-A1NNHNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions」での制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A5NNH2E			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2E			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A5NNH2E			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2E			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-A5NNH2D			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2D			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-A5NNH2D			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2D			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AJ-A5NNH2B			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2B			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AJ-A5NNH2B			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2B			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AJ-A5NNH2A			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2A			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44AJ-A5NNH2A			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2A			

完売しました。

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2 x64構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクア イ ントロー	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモ デ ル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選 択 (*2)(*3)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44AJ-A5NNH20	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44AJ-A4NNH20			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44AJ-A3NNH20			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44AJ-A1NNH20			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-34NNHNE			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNE			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-34NNHNE			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHNE			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-34NNHND			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHND			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-34NNHND			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-34NNHNB			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNB			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNB			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-34NNHNB			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHNB			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHNB			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-34NNHNA			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNA			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNA			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-34NNHNA			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHNA			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHNA			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44AJ-34NNHNO			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44AJ-33NNHNO			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44AJ-31NNHNO			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」7.1 OS情報「Windows Server 2003 x64 Editions」での制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-35NNH2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2E			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-35NNH2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2E			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-35NNH2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2D			

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-35NNH2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2D			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11：おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*30：Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-35NNH2B			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2B			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-35NNH2B			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2B			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-35NNH2A			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2A			

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR44AJ-35NNH2A			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2A			

完売しました。

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR44AJ-35NNH20	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44AJ-34NNH20			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44AJ-33NNH20			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44AJ-31NNH20			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X7460 (2.66GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 16MB)〕
(GQ-ECPX2P6DTEX) [カスタム] ¥741,300(税込)
(GQ-ECPX2P6DT) ¥741,300(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリースロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアル A T インタフェース
- ⑮ F D D インタフェース
- ⑯ U S B インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。


< H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A J >

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1 CPU	プロセッサ	-	-	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

メモリー

メモリー・スロット 1～32

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザボード
〔メモリー・スロット数:8 スロット x2 枚〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザボード
〔メモリー・スロット数:8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7220EX) [オプション] ¥31,500(税込)
(GQ-EH7220) ¥31,500(税込)
・メモリースロット17～32増設用

メモリー・スロット 1～16

選択

メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2PEX) [オプション] ¥21,000(税込)
(GQ-MJ701G2P) ¥21,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2PEX) [オプション] ¥27,300(税込)
(GQ-MJ702G2P) ¥27,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2PEX) [オプション] ¥35,700(税込)
(GQ-MJ704G2P) ¥35,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2PEX) [オプション] ¥71,400(税込)
(GQ-MJ708G2P) ¥71,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔16GB(8GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ716G2PEX) [オプション] ¥441,000(税込)
(GQ-MJ716G2P) ¥441,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリー・スロット 17～32

選択

メモリーボード
〔1GB(512MBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2PEX) [オプション] ¥21,000(税込)
(GQ-MJ701G2P) ¥21,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2PEX) [オプション] ¥27,300(税込)
(GQ-MJ702G2P) ¥27,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。


メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2PEX) [オプション] ¥35,700(税込)
(GQ-MJ704G2P) ¥35,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2PEX) [オプション] ¥71,400(税込)
(GQ-MJ708G2P) ¥71,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード
〔16GB(8GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-MJ716G2PEX) [オプション] ¥441,000(税込)
(GQ-MJ716G2P) ¥441,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・ [オプション] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

< H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A J >

【実装条件】

・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件】

・メモリーボードを17枚以上搭載の場合、メモリーボード増設用のメモリーライザーボードが必要となります。
(メモリーボードが搭載されていないメモリーライザーボードは、システム装置へ搭載できません。)

【実装条件】

・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。(メモリーライザーボードCとメモリーライザーボードDも同様に実装します。)

【実装条件】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー実装構成	メモリーライザーボード A(標準搭載)								メモリーライザーボード B(標準搭載)								メモリーライザーボード C(増設用)								メモリーライザーボード D(増設用)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 10枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 12枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 14枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 16枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
メモリーボード 18枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 20枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 22枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 24枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 26枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 28枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 30枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 32枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

オンラインスベアメモリー機能使用時(詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スベアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。

【搭載ルール】

・上記メモリー搭載条件 - を満たすこと。

【搭載ルール】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール】

・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。

メモリーミラーリング機能使用時(詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。下記の搭載ルールにてメモリーミラーリング機能をサポートします。

【搭載ルール】

・同一容量のメモリーボードを32枚搭載時のみサポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加タム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。

<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<HA8000/RS440 AJ RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (*)2)	拡張スロット PCI							
					PCI Express							
					8レーン				4レーン			
					フルサイズ		ハーフサイズ		フルサイズ		ハーフサイズ	
					1	2	3 (*)1)	4 (*)1)	5 (*)1)	6 (*)1)	7 (*)1)	
SCSIボードセット (*)3)	GQ-SCS7401COONEX GQ-SCS7401COON	[7]	1	×				×	×	×	×	
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[7]	3	×				×	×	×	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	4	○					×	×	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	3	○	×				×	×	×	
SASボードセット(12Gbps) (*)3)	GQ-SCE7102B1ONEX GQ-SCE7102B1ON	[5]	1	×				×	×	×	×	
SASボードセット(12Gbps) (*)3)	GQ-SCE7102A2ONEX GQ-SCE7102A2ON	[5]	1	×				×	×	×	×	
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[5]	3	×				×	×	×	×	
Fibre Channelボード(4Gbps) (*)4)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	4	×	×	×			×			
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port) (*)4)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	4	×	×	×			×			
Fibre Channelボード(8Gbps) (*)4)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	4	×					×	×	×	
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port) (*)4)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	4	×					×	×	×	
SVPボードセット	GQ-SCM796000ONEX GQ-SCM796000ON	[6]	1	×	×	×	×	×		×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1: PCIスロット3, 4, 5, 6, 7は、ホットプラグ未サポートです。
*2: Windows Server 2008環境ではPCIホットプラグ未サポートです。
*3: 2.5型SAS装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*4: 同一システム装置内へ4Gbpsボード(GQ-CC74xx)と8Gbpsボード(GQ-CC78xx)の混在はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12 12

拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は[5 . サービス一覧]をご覧ください。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH70735SEX/RX) [加外] ¥37,800(税込)
(GQ-UH70735S) ¥37,800(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH71465SEX/RX) [加外] ¥45,150(税込)
(GQ-UH71465S) ¥45,150(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH73005SEX/RX) [加外] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005S) ¥100,800(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

(c) 12 12

拡張ストレージ 5 型 (薄型)



内蔵DVD-ROM
(DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション名なし)
・ システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12 選択 内蔵DAT(DAT72)[おまかせ安心サービス(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]	¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX)[加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX)[加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税]	¥359,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 960-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 デ-カ-トリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準型] 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・データフォーマット [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V3NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S2NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S1NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520SFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520S0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U7NEX) [加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U0NEX) [加税] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7752W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7752000N) ¥120,750(税込)

・内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 960 - サービス (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 データカートリッジ Maxell: HS-4/170S GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)		
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)		
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)		
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] ¥998,550(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] ¥916,650(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥843,150(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥657,300(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)		
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)		
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)		
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [加税] ¥998,550(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [加税] ¥916,650(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [加税] ¥843,150(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税] ¥657,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU4AEX) [加税] ¥853,650(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU4AEX) [加税] ¥667,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [加税] ¥725,550(税込)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VU0AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのバックアップメディア情報は、ARCServe バックアップメディア(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 L T O 〔LTO(非圧縮:200GB,1/8ハイト)・メディア(LTO Ultrium カードリッジ〔LT0U2/200〕)x10 巻付き〕		内蔵 L T O 〔LTO(非圧縮:200GB,1/8ハイト)〕	
バックアップソフトウェア					
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010V3NEX) [加税]	¥774,900(税込)
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010V2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010V1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W5FNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010VFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W3DNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010V3DNEX) [加税]	¥504,000(税込)
	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W3NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010V3NEX) [加税]	¥430,500(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W52NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010S2NEX) [加税]	¥693,000(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W51NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010S1NEX) [加税]	¥619,500(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W5FNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010SFNEX) [加税]	¥585,900(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W5DNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010SDNEX) [加税]	¥504,000(税込)
	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W50NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010S0NEX) [加税]	¥430,500(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010U7NEX) [加税]	¥580,650(税込)
	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201WU0NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU72010U0NEX) [加税]	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201000NEX) [加税]	¥312,900(税込)
		内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201W00N) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 L T Oセット (GQ-SUU7201000N) [加税]	¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心サービス(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)] ・最大(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)] ・最大(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6AEX) [加税]	¥1,900,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税]	¥1,818,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税]	¥1,745,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3AEX) [加税]	¥1,365,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2AEX) [加税]	¥1,283,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1AEX) [加税]	¥1,209,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WFAEX) [加税]	¥1,176,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WDAEX) [加税]	¥1,094,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	¥1,020,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6AEX) [加税]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3AEX) [加税]	¥1,428,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2AEX) [加税]	¥1,346,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1AEX) [加税]	¥1,272,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WFAEX) [加税]	¥1,158,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WDAEX) [加税]	¥1,077,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	¥1,003,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W8AEX) [加税]	¥1,711,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W7AEX) [加税]	¥1,156,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6AEX) [加税]	¥1,362,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00AEX) [加税]	¥1,234,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [加税]

- ・内蔵デバイスへの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows R7のバックアップデバイスは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ (AC100V)
RS440 AJ (AC200V)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フル)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U3/400〕)x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フル)〕	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV3NEX)〔加税〕	¥1,160,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V3NEX)〔加税〕	¥955,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2NEX)〔加税〕	¥1,078,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V2NEX)〔加税〕	¥873,600(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV1NEX)〔加税〕	¥1,004,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V1NEX)〔加税〕	¥800,100(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX)〔加税〕	¥971,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100VFNEX)〔加税〕	¥766,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVDNEX)〔加税〕	¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100VDNEX)〔加税〕	¥684,600(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX)〔加税〕	¥815,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V0NEX)〔加税〕	¥611,100(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX)〔加税〕	¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX)〔加税〕	¥1,018,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX)〔加税〕	¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX)〔加税〕	¥936,600(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX)〔加税〕	¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX)〔加税〕	¥863,100(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX)〔加税〕	¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX)〔加税〕	¥829,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0NEX)〔加税〕	¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S0NEX)〔加税〕	¥747,600(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0NEX)〔加税〕	¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S0NEX)〔加税〕	¥674,100(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV7NEX)〔加税〕	¥951,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V7NEX)〔加税〕	¥746,550(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WU0NEX)〔加税〕	¥811,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0NEX)〔加税〕	¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX)〔加税〕	¥683,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX)〔加税〕	¥478,800(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000N)〔加税〕	¥478,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000N)〔加税〕	¥478,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.6 - サービス (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO 3) 用 LTO カード maxell: LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500 (税込)
内蔵 LTO (LTO 3) 用 LTO WORM カード maxell: LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカード maxell: LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 12 選択 内蔵DAT(DAT160)[おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX)[加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX)[加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX)[加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3AEX)[加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2AEX)[加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1AEX)[加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFAEX)[加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDAEX)[加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX)[加税]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W56AEX)[加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W55AEX)[加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W54AEX)[加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX)[加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX)[加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX)[加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSFAEX)[加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSDAEX)[加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX)[加税]	¥556,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX)[加税]	¥1,114,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX)[加税]	¥694,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAEX)[加税]	¥554,400(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX)[加税]	¥426,300(税込)	

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアセットは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 デ-カ-トリッジ Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM デ-カ-トリッジ Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 トライク用 クリーニングテープ Maxell:DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT160)[標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(テープカートリッジ [DAT160])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥617,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥535,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥462,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥428,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5NEX) [加税] ¥346,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4NEX) [加税] ¥273,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥617,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥535,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥462,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥428,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5NEX) [加税] ¥346,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4NEX) [加税] ¥273,000(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [加税] ¥552,300(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [加税] ¥410,550(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6NEX) [加税] ¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6NEX) [加税] ¥270,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [加税] ¥284,550(税込) (GQ-SUD7160W00N) ¥284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00NEX) [加税] ¥142,800(税込) (GQ-SUD7160V00N) ¥142,800(税込)

・内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0-サーベス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 トライプ クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心サービス(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] ¥2,971,500(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] ¥2,889,600(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] ¥2,816,100(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税] ¥2,051,700(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税] ¥1,969,800(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税] ¥1,896,300(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] ¥1,862,700(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] ¥1,780,800(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥1,707,300(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] ¥3,019,800(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] ¥2,937,900(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] ¥2,864,400(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税] ¥2,100,000(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税] ¥2,018,100(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税] ¥1,944,600(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税] ¥1,911,000(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥1,829,100(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] ¥2,782,500(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] ¥2,433,900(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] ¥2,305,800(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] ¥2,305,800(税込)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/4ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserve Backupサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,Ⅱ-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LT0U4/800〕)x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,Ⅱ-フルハイト)〕	
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3NEX)〔加税〕	¥1,642,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V3NEX)〔加税〕	¥1,232,700(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W2NEX)〔加税〕	¥1,560,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V2NEX)〔加税〕	¥1,150,800(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W1NEX)〔加税〕	¥1,486,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V1NEX)〔加税〕	¥1,077,300(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W5FNEX)〔加税〕	¥1,453,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V5FNEX)〔加税〕	¥1,043,700(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0NEX)〔加税〕	¥1,371,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V0NEX)〔加税〕	¥961,800(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0NEX)〔加税〕	¥1,297,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V0NEX)〔加税〕	¥888,300(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3NEX)〔加税〕	¥1,690,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3NEX)〔加税〕	¥1,281,000(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W2NEX)〔加税〕	¥1,608,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S2NEX)〔加税〕	¥1,199,100(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W1NEX)〔加税〕	¥1,535,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S1NEX)〔加税〕	¥1,125,600(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W5FNEX)〔加税〕	¥1,501,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S5FNEX)〔加税〕	¥1,092,000(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0SDNEX)〔加税〕	¥1,419,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S0NEX)〔加税〕	¥1,010,100(税込)
 (DV01 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0SDNEX)〔加税〕	¥1,346,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S0NEX)〔加税〕	¥936,600(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX)〔加税〕	¥1,433,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U7NEX)〔加税〕	¥1,023,750(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU0ANEX)〔加税〕	¥1,293,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U0ANEX)〔加税〕	¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00NEX)〔加税〕	¥1,165,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000NEX)〔加税〕	¥756,000(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00N)〔加税〕	¥1,165,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000N)〔加税〕	¥756,000(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・ CA ARCServe Backup r12.5 for Windows のメディアのバックアップメディアセットは、ARCServe 9.6 - サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -


・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A J RAID(2.5型 SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735SEX GQ-UH70735SRX GQ-UH70735S	8									×	×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465SEX GQ-UH71465SRX GQ-UH71465S	8									×	×
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5型)(*4)	GQ-UH73005SEX GQ-UH73005SRX GQ-UH73005S	8									×	×
内蔵DVD-ROM	ワッパ形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-フル)*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-フル)*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-フル)*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。))
*2:別途SCSIカードセットが必要です。
*3:別途SASカードセットが必要です。
*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<RS440用防塵オプション[GQ-AJ7R44AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	500g
外形寸法	423(W)×30(D)×172(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・RS440の場合、FibreChannelホスト[GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821]を搭載したシステム装置には、防塵オプションは未サポートとなります。

●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。

