

(2) HA8000/RS440 BJ



HA8000/RS440 BJ
(筐体色：黒)


HA8000/RS440 BJ システム装置 機器仕様

モデル名		RS440 BJ (AC100V)	RS440 BJ (AC200V)
筐体タイプ		RAID(2.5型 SAS)対応 ラックタイプ [4U]	
CPU (周波数)		Intel Xeon プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz) / Intel Xeon プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)	1次/1CPU	最小1/最大4 (Intel Xeon プロセッサ-E7220:2, Intel Xeon プロセッサ-E7420:4, Intel Xeon プロセッサ-E7450/X7460:6)	
	2次/1CPU	Intel Xeon プロセッサ-E7220:2x32KB+命令2x32KB, Intel Xeon プロセッサ-E7420:2x4x32KB+命令4x32KB, Intel Xeon プロセッサ-E7450/X7460:2x6x32KB+命令6x32KB	
	3次/1CPU	Intel Xeon プロセッサ-E7220:2x4MB, Intel Xeon プロセッサ-E7420:2x3MB, Intel Xeon プロセッサ-E7450/X7460:3x3MB	
キャッシュメモリー	1次/1CPU	Intel Xeon プロセッサ-E7220:なし, Intel Xeon プロセッサ-E7420:8MB, Intel Xeon プロセッサ-E7450:12MB, Intel Xeon プロセッサ-X7460:16MB	
チップセット		Intel 社製 7300	
システムバス (FSB) 周波数		1066MHz	
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:128GB	
	スロット数	16	
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)	
表示機能	アクセラレータ/VRAM	ATI 社製 ES1000[オンボード]/PCI/32MB	
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部)*2	最大容量	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)
		RAID 5	1.8TB((300GBx4)x2RAID)
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB(2.5型)	
	インタフェース	SAS	
	回転数	10000r/min	
RAID コントローラ	コントローラ	日立製 HRA380[PCI Express<x8>]	
	インタフェース	SAS	
	チャンネル数	8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)	
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
FDD		3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)	
DVD-ROM		薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(標準)	
拡張ストレージベイ	2.5型(HDD専用)	8	
	5型(リアパネルのみ)	1	
	5型(薄型)	1(DVD-ROMにて占有)	
PCIスロット		PCI Express<x8>x4[2スロット]対応[RAIDオンボードにて1スロット占有]*3, PCI Express<x4>x3	
標準インターフェイス		ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[フロントx3, リアx2(1ポート/コンソール切替ポート)又はディスプレイポート/PCI]にて占有)*4, Intel 社製 82563EBx1[オンボード/独自インターフェイス]/Intel 社製 82575x1[10GbEポート/PCI]	
LAN	コントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4(RJ-45)	
	インタフェース	ポート*5	
	Wake On LAN機能	対応	
外形寸法		483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]	
質量[標準値](()内は最大質量値)		約46.3kg(48.5kg)	
電源	電圧 周波数	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(標準:2本)*6	
	冗長化電源	1(標準)+1(標準)[ホットプラグ対応]	
冗長FAN		ポート[ホットプラグ対応]	
運用時消費電力*7 / 最大消費電力		793W/1035W	840W/1268W
最大消費電流		11.7A	7.3A
省エネ法に基づく表示*8	区分	c	
	エネルギー消費効率	0.013	0.012
VCCI基準*9 / 騒音		クラスA 情報技術装置/65dB以下*10	
RoHS指令		対応(オプションは「4章 オプション」参照)	
インストールOS		Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*11/ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*11/ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*11/ Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*11	
サポートOS		「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照	
添付ソフトウェア		JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], HRA Utility(Windows)[ディスプレイ管理ツール], ルートキー保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品		電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008 環境ではPCIホットプラグ未サポート。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要で。
 *6: システム装置に添付される電源コードは、AC100V用とAC200V用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2 電源設備」項参照願います。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Xeon E7220以外のCPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所十分に注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合論理性能で除したものです。


HA8000/RS440 BJ システム装置 各部の機能と名称

前面




- A : 拡張ストレージベイ (5型(薄型))**
内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。
- B : 拡張ストレージベイ (5型)**
リムーバブルデバイスを1台増設できます。
- C : ディスプレイインタフェースコネクタ**
使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。
- D : NMIスイッチ**
使用しません。スイッチは押さないで下さい。
- E : USBコネクタ (フロント)**
オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。
- F : 操作パネル**
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。
- G : FAN ERRORランプ (赤)**
システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。フロントファンはシステム装置の左右にあります。
- H : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8**
内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。
- I : HDDキャニスタランプ (緑および赤)**
点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

操作パネル



- A : 液晶パネル**
システム装置の状態を表示します。
- B : スクロールアップボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- C : スクロールダウンボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- D : バックボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- E : セレクトボタン**
使用しません。ボタンは押さないで下さい。
- F : RESETスイッチ**
システム装置をハード的にリセットするときに押します。
- G : HDD STATUSランプ (緑または橙)**
点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。
- H : LAN STATUSランプ 1, 2 (緑)**
システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。
- I : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)**
点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。
- J : POWERスイッチ**
システム装置の電源の入・切をするときに押します。
- K : POWERランプ (緑)**
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。
- L : SYSTEM IDランプ (青)**
システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

背面



A : USBコネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


C : シリアルインタフェースコネクタ (COM2)

D : 拡張スロット (PCI)

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。スロット番号は左から順に1~7となります。


E : ネットワークインタフェースコネクタ 3, 4

LANケーブルを接続します。I/Oライザボードにあり、下から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LANケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ1,2となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

H : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

I : ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

J : 電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑), PS ERRORランプ(橙), ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

K : 電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

L : 電源スロット 1, 2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年) カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-A4NNTNE				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU									GQQR44BJ-A3NNTNE
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU									GQQR44BJ-A1NNTNE
完売しました。										

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-A4NNTNE				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU									GQPR44BJ-A3NNTNE
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU									GQPR44BJ-A1NNTNE
完売しました。										

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-A4NNTND				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU									GQQR44BJ-A3NNTND
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU									GQQR44BJ-A1NNTND
完売しました。										


HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-A4NNTND				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU									GQPR44BJ-A3NNTND
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU									GQPR44BJ-A1NNTND
完売しました。										

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-A5NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNT2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNT2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNT2E			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-A5NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNT2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNT2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNT2E			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-A5NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNT2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNT2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNT2D			


HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-A5NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNT2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNT2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNT2D			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7. 1 OS 情報」「Windows Server 2008での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ [OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDホード* HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44BJ-A5NNT20	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-A4NNT20			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-A3NNT20			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-A1NNT20			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-34NNTNE	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNTNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNTNE			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-34NNTNE	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNTNE			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNTNE			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-34NNTND	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNTND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNTND			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-34NNTND	完売しました。		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNTND			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNTND			

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-M10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-34NNTNB		維持保守	出張修理
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU								
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU								

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-34NNTNB		維持保守	出張修理
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU								
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU								

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-34NNTNA		維持保守	出張修理
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU								
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU								

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-34NNTNA		維持保守	出張修理
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU								
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU								

完売しました。

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44BJ-34NNTN0		維持保守	出張修理
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU								
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU								

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8:リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11:おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20:Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.1 OS構成上の注意事項」7.1 OS 情報」Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-35NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNT2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNT2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNT2E			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-35NNT2E	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNT2E			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNT2E			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNT2E			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-35NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNT2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNT2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNT2D			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDボード HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-35NNT2D	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNT2D			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNT2D			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNT2D			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 5 構成上の注意事項」「7. 1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-35NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNT2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNT2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNT2B			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-35NNT2B	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNT2B			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNT2B			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNT2B			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-35NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNT2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNT2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNT2A			

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)


[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR44BJ-35NNT2A	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNT2A			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNT2A			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNT2A			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年) 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.7.7.7構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDホード* HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR44BJ-35NNT20	完売しました。		
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-34NNT20			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-33NNT20			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-31NNT20			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X7460 (2.66GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 16MB)〕
(GQ-ECPX2P6DTEX) [カスタム] ¥741,300(税込)
(GQ-ECPX2P6DT) ¥741,300(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。

< H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B J >

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1 CPU	プロセッサ	-	-	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。


- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCS インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 シリアル ATA インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
: 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)



メモリー

メモリー・スロット 1~16

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザーボード
〔メモリー・スロット数:8 スロット x2 枚〕
(形状名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

- 選択
- メモリーボード
〔1GB(512Mbx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-UJ701G2PEX) [カスタム] ¥21,000(税込)
(GQ-UJ701G2PF) ¥21,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-UJ702G2PEX) [カスタム] ¥27,300(税込)
(GQ-UJ702G2PF) ¥27,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-UJ704G2PEX) [カスタム] ¥35,700(税込)
(GQ-UJ704G2PF) ¥35,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-UJ708G2PEX) [カスタム] ¥71,400(税込)
(GQ-UJ708G2PF) ¥71,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔16GB(8GBx2):DDR2 SDRAM〕
(GQ-UJ716G2PEX) [カスタム] ¥441,000(税込)
(GQ-UJ716G2PF) ¥441,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS440 BJ>

【実装条件】

・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件】

・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。

【実装条件】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー実装構成	メモリー・スロット								メモリーライザーボード A(標準搭載)								メモリーライザーボード B(標準搭載)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 10枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 12枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 14枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 16枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

オンラインスベアメモリー機能使用時(詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スベアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。

【搭載ルール】

・上記メモリー搭載条件 - を満たすこと。

【搭載ルール】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール】

・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>


<HA8000/RS440BJ RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	ホットプラグサポート(*2)	拡張スロット PCI							
					PCI Express							
					8レーン			4レーン				
					フルサイズ		3(*1)	ハーフサイズ		6(*1)	7(*1)	
1	2	3(*1)	4(*1)	5(*1)	6(*1)	7(*1)						
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SCSIボードセット(*3)	G0-SCS7401CO0NEX G0-SCS7401CO0N	[7]	1	×			×	×	×	×	×	×
SCSIボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[7]	2	×			×	×	×	×	×	×
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3				×		×	×	×	×
LANボード(1000BASE-T,2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	2		×		×		×	×	×	×
SASボードセット(12Gbps)(*3)	G0-SCE7102B10NEX G0-SCE7102B10N	[5]	1	×			×	×	×	×	×	×
SASボードセット(12Gbps)(*3)	G0-SCE7102A20NEX G0-SCE7102A20N	[5]	1	×			×	×	×	×	×	×
SASボード(12Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[5]	2	×			×	×	×	×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)(*4)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[2]	3	×	×	×			×			
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)(*4)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[1]	3	×	×	×			×			
Fibre Channelボード(8Gbps)(*4)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[3]	3	×			×		×	×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)(*4)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[4]	3	×			×		×	×	×	×
SVPボードセット	G0-SCM796000NEX G0-SCM796000N	[6]	1	×	×	×	×	×			×	×

(凡例) :標準搭載
 :搭載可(搭載優先順位)
 ×:搭載不可

*1:PCIスロット3,4,5,6,7は、ホットプラグ未対応です。
 *2:Windows Server 2008 環境ではPCIホットプラグ未対応です。
 *3:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
 *4:同一サーバ装置内へ4Gbpsボード(G0-CC74xx)と8Gbpsボード(G0-CC78xx)の混在はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) - 12 - 12

拡張スロット 12.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。
詳細は [5 . サービス一覧] をご覧下さい。

・ R A I D 5 を構築できる最大物理ハードディスク
数は、6 台です。
・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735TEX/RX) [加外] ¥37,800(税込)
(GQ-UH70735T) ¥37,800(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465TEX/RX) [加外] ¥45,150(税込)
(GQ-UH71465T) ¥45,150(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005TEX/RX) [加外] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005T) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプションで対応品です。


(c) - 12 - 12

拡張スロット 12.5 型 (薄型)



内蔵 DVD - R O M
〔 DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵DAT(DAT72)[おまかせ安心7年(3年)用]

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税] ¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税] ¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税] ¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税] ¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税] ¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税] ¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税] ¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税] ¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税] ¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税] ¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX)[加税] ¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX)[加税] ¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV9AEX)[加税] ¥311,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥183,750(税込)	


・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアは、ARCserve 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用	DAT72 データカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用	DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT72) [標準行用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・ 対応(データカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV3NEX) [加税]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V3NEX) [加税]	¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV2NEX) [加税]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [加税]	¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV1NEX) [加税]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [加税]	¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVFNEX) [加税]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [加税]	¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVDNEX) [加税]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VDNEX) [加税]	¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVONEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VONEX) [加税]	¥238,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVS2NEX) [加税]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VS2NEX) [加税]	¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVS1NEX) [加税]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VS1NEX) [加税]	¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVSNEX) [加税]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VSNEX) [加税]	¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVSDNEX) [加税]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VSDNEX) [加税]	¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVSONEX) [加税]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VSONEX) [加税]	¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D/D1 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVONEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VONEX) [加税]	¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IU7NEX) [加税]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U7NEX) [加税]	¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IUANEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520UANEX) [加税]	¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752I00NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [加税]	¥120,750(税込)
		¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [加税]	¥120,750(税込)

・ 内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0-サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 データカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/8ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LTOU2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/8ハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LTOU2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]	¥1,001,700(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]	¥919,800(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]	¥846,300(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	¥812,700(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	¥730,800(税込)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V0AEX) [加税]	¥657,300(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税]	¥1,001,700(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税]	¥919,800(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税]	¥846,300(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税]	¥812,700(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VSDAEX) [加税]	¥730,800(税込)	
CA ARCServe Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V0AEX) [加税]	¥657,300(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VU3AEX) [加税]	¥807,450(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税]	¥853,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VUAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]	¥725,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows のメディアのバックアップメディアは、ARCServe 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell: LTOU2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/16)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/16)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OVDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税]	¥888,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税]	¥732,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WSPNEX) [加税]	¥699,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OSPFX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税]	¥617,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WS0NEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OS0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	¥694,050(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OU7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WU0NEX) [加税]	¥554,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OU0NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201WU00NEX) [加税]	¥426,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OU00NEX) [加税]
		¥426,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7201OU00N) [加税]

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)
			GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL
	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:400GB, H-フルハイト)] ・対応 LTO Ultrium カード [LT0U3/400] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:400GB, H-フルハイト)] ・対応 LTO Ultrium カード [LT0U3/400] x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税] ¥1,900,500(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税] ¥1,818,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税] ¥1,745,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税] ¥1,365,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2AEX) [加税] ¥1,283,100(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税] ¥1,209,600(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税] ¥1,522,500(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VFAEX) [加税] ¥1,176,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税] ¥1,440,600(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VDAEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] ¥1,367,100(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥1,020,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税] ¥1,963,500(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税] ¥1,881,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税] ¥1,808,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V2AEX) [加税] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税] ¥1,585,500(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VFAEX) [加税] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VDAEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] ¥1,430,100(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥1,083,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (D04枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV8AEX) [加税] ¥1,711,500(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (D04枚)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VU7AEX) [加税] ¥1,156,050(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (D04枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVAAEX) [加税] ¥1,362,900(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VUAAEX) [加税] ¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] ¥1,234,800(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥888,300(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カード maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カード maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカード maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準7"用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V3NEX) [加税] ¥1,160,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [加税] ¥955,500(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V2NEX) [加税] ¥1,078,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [加税] ¥873,600(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V1NEX) [加税] ¥1,004,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [加税] ¥800,100(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0VFNEX) [加税] ¥971,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNEX) [加税] ¥766,500(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0VDNEX) [加税] ¥889,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VDNEX) [加税] ¥684,600(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0NEX) [加税] ¥815,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [加税] ¥611,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V3NEX) [加税] ¥1,223,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税] ¥1,018,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0S2NEX) [加税] ¥1,141,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税] ¥936,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0S1NEX) [加税] ¥1,067,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税] ¥863,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0SFNEX) [加税] ¥1,034,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税] ¥829,500(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0SDNEX) [加税] ¥952,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税] ¥747,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0SONEX) [加税] ¥878,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SONEX) [加税] ¥674,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0U7NEX) [加税] ¥951,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100U7NEX) [加税] ¥746,550(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0UANEX) [加税] ¥811,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100UANEX) [加税] ¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I000NEX) [加税] ¥683,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX) [加税] ¥478,800(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I000N) [加税] ¥683,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000N) [加税] ¥478,800(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアセットは、ARCServe 9.5-サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵DAT(DAT160)[おまかせ安心パック(3年)用]

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データ-トリッジ[DAT160])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データ-トリッジ[DAT160])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX)[加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX)[加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX)[加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3AEX)[加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2AEX)[加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1AEX)[加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFAEX)[加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDAEX)[加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAEX)[加税]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX)[加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX)[加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX)[加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX)[加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX)[加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX)[加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX)[加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX)[加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX)[加税]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV8AEX)[加税]	¥1,114,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV7AEX)[加税]	¥694,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX)[加税]	¥765,450(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX)[加税] ¥554,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX)[加税]	¥637,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00AEX)[加税] ¥426,300(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160データ-トリッジ Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 WORM データ-トリッジ Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160ドライブ用 クリーニングテープ Maxell:DAT/CL2	GQ-AV7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT160) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(テープカートリッジ [DAT160])x10巻付き	内蔵DAT 内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] ¥428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSDNEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSDNEX) [加税] ¥346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSONEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSONEX) [加税] ¥273,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] ¥617,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] ¥535,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] ¥462,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] ¥428,400(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSDNEX) [加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSDNEX) [加税] ¥346,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSONEX) [加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VSONEX) [加税] ¥273,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU7NEX) [加税] ¥552,300(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU7NEX) [加税] ¥410,550(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU6NEX) [加税] ¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU6NEX) [加税] ¥270,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU0NEX) [加税] ¥284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU0NEX) [加税] ¥142,800(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0-サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160ドライブ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)



・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 800GB, H-7/8ハイト)] ・ カード (LTO Ultrium カード [LT0U4/800]) x40 巻 (10 巻/年 + 10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 800GB, H-7/8ハイト)] ・ カード (LTO Ultrium カード [LT0U4/800]) x20 巻 (5 巻/年 + 5 巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加外] ¥2,971,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加外] ¥2,889,600(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加外] ¥2,816,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加外] ¥2,051,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加外] ¥1,969,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V1AEX) [加外] ¥1,896,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加外] ¥1,862,700(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,780,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加外] ¥1,707,300(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加外] ¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加外] ¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加外] ¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V3AEX) [加外] ¥2,100,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V2AEX) [加外] ¥2,018,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V1AEX) [加外] ¥1,944,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,911,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,829,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,755,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV8AEX) [加外] ¥2,782,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V7AEX) [加外] ¥1,842,750(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV9AEX) [加外] ¥2,433,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,703,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加外] ¥2,305,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加外] ¥1,575,000(税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カード maxell: LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カード maxell: LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード maxell: LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイ特) [標準7年用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/2ハイ)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB,1/2ハイ)]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIV3NEX) [加税] ¥1,642,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [加税] ¥1,232,700(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIV2NEX) [加税] ¥1,560,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [加税] ¥1,150,800(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIV1NEX) [加税] ¥1,486,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [加税] ¥1,077,300(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIVFNEX) [加税] ¥1,453,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [加税] ¥1,043,700(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIVDNEX) [加税] ¥1,371,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VDNEX) [加税] ¥961,800(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIV0NEX) [加税] ¥1,297,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [加税] ¥888,300(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIS3NEX) [加税] ¥1,690,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税] ¥1,281,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIS2NEX) [加税] ¥1,608,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S2NEX) [加税] ¥1,199,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIS1NEX) [加税] ¥1,535,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S1NEX) [加税] ¥1,125,600(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IISFNEX) [加税] ¥1,501,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SFNEX) [加税] ¥1,092,000(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IISDNEX) [加税] ¥1,419,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100SDNEX) [加税] ¥1,010,100(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IIS0NEX) [加税] ¥1,346,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100S0NEX) [加税] ¥936,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IU7NEX) [加税] ¥1,433,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税] ¥1,023,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IU0ANEX) [加税] ¥1,293,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U0ANEX) [加税] ¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810IU00NEX) [加税] ¥1,165,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100U00NEX) [加税] ¥756,000(税込)
		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000N) ¥756,000(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for WindowsのLTOメディアのバックアップメディアセットは、ARCServe 9年-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS440BJ RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			2.5型 (*1)(*5)								5型	5型 (薄型)		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735TEX GQ-UH70735TRX GQ-UH70735T	8											x	x
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465TEX GQ-UH71465TRX GQ-UH71465T	8											x	x
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5型) (*5)	GQ-UH73005TEX GQ-UH73005TRX GQ-UH73005T	8											x	x
内蔵DVD-ROM	形状形名なし	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium2 1L-7R1台) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium3 1L-7R1台) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium4 1L-7R1台) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

(凡例) :標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
x:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2:別途SCSIカードセットが必要です。
*3:別途SASカードセットが必要です。
*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
*5:RAID5を構築できる最大物理ハードディスク数は、6台です。