

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1.1 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ



HA8000/TS20 AJ,BJ,EJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AJ,BJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 EJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 AJ	TS20 BJ	TS20 EJ
			RAID(3.5 型 SAS) 対応	RAID(3.5 型 SATA II) 対応	RAID(2.5 型 SAS) 対応
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)		
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon® プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)		
キャッシュ			Intel®Xeon® プロセッサ E5502:データー 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540/X5570:データー 4x32KB+命令 4x32KB		
メモリー			Intel®Xeon® プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB		
チップセット			Intel®Xeon® プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB		
チップセット			Intel 社製 5500		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5570:6.40GT/s		
メインメモリー			最小:1GB/最大:48GB [24GB/CPU)x2]		
容量			6 [3 (3スロット/CPU)x2]		
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)		
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メモリーミラーリング 対応		
仕様			Intel®Xeon® プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5570:1333MHz		
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB		
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
アクセラレータ/VRAM			2.4TB((300GBx4)x2RAID)		
表示解像度 (表示色) *2			8TB (1TBx2)+(1TBx6)		
最大容量 *4			2.1TB(300GBx8)		
RAID 0			6TB (1TBx3)+(1TBx5)		
RAID 5			2044GB((146GBx8)x2RAID) *5		
サポートHDD容量			73GB, 146GB, 300GB(3.5 型)		
インタフェース			160GB, 250GB, 500GB, 1TB(3.5 型)		
回転数			73GB, 146GB(2.5 型)		
ホットプラグ/ホットスワップ			SAS		
RAIDコントローラ			SATA II/300		
コントローラ			15000r/min		
インタフェース			7200r/min		
チャンネル数			10000r/min		
キャッシュ容量			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		
サポートRAIDレベル			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		
FDD			LSI 社製 1078 SAS[PCI オプション/PCI Express<x8>]		
DVD-ROM			SAS		
拡張ストレージベイ			SATA II/300		
3.5 型 (HDD 専用)			8 ボート(HDD1 台/ボート)		
2.5 型 (HDD 専用)			256MB(SDRAM/ECC)		
5 型 (9.5mm 厚/5.25インチ)			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
5 型 (DVD-ROM 専用)			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1 オプション (標準)		
FDD 専用			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(SATA II)x1 オプション (標準)		
PCIスロット			標準 4/最大 8		
標準インターフェイス			—		
LAN			2		
コントローラ			1		
インタフェース			1		
Wake On LAN 機能			1		
外形寸法			PCI Express<x8/Gen2>x2[RAID オプションにて1スロット占有], PCI Express<x4/Gen2>x2		
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			デイスクリ (ミニ D-SUB15 ピン)x1, SATA(D-SUB9 ピン)x1, USB(USB2.0)x6		
電源			[フロント x2, リア x4 (7pin x2:2 ボート+4 ボート/マウントにて占有)]/ラックタイプ:[1 ボート+3 ボート/切替ユニット又はデイスクリ/レバースロットユニットにて占有] *6		
電圧 周波数			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[レバースロット管理モジュール専用]		
電源コードプラグ形状(本数)			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[レバースロット管理モジュール専用]		
冗長化電源			オプション *7		
冗長 FAN			タワータイプ:254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントベゼル/突起物含む]		
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]		
最大消費電流			タワータイプ:約 24.2kg(35.8kg)		
省エネ法に基づく表示 *9			タワータイプ:約 24.0kg(35.0kg)		
VCCI基準 *10 / 騒音			[ラックタイプ:約 28.5kg(40.1kg)]		
RoHS指令			タワータイプ:約 28.3kg(39.3kg)		
インストール OS			タワータイプ:約 23.6kg(32.8kg)		
サポート OS			[ラックタイプ:約 27.9kg(37.1kg)]		
添付ソフトウェア			AC100V 50/60Hz		
主な添付品 *13			接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 電源エントリ(オプション)搭載時:2 本)		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
- *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- *5: RAID ボード増設時の最大容量です。
- *6: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
- *8: 通常使用時の目安の値です。
- *9: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
- *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。
- *12: 本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *13: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS20AJ, BJ モデル タイプ>



A：フロントドア（タータイプのみ）

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B：ドアロック（タータイプのみ）

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C：USBコネクタ（フロント）

D：3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E：HDD ステータスランプ [TS20AJ, BJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F：HDD アクセスランプ [TS20EJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

G：拡張ストレージベイ（3.5 型）1～4

[TS20AJ, BJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H：拡張ストレージベイ（3.5 型）5～5

[TS20AJ, BJ モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

I：拡張ストレージベイ（2.5 型）1～8

[TS20EJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

J：拡張ストレージベイ（2.5 型）9～18

[TS20EJ モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

K：拡張ストレージベイ（5 型 (DVD-ROM 専用)）

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

L：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

O：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

P：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

Q：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

R：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。


S：MAINTENANCE ランプ（黄）

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




メンテナンスランプ


<TS20EJ モデル タイプ>




<TS20AJ,BJ モデル ラックタイプ>



<TS20EJ モデル ラックタイプ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


E：ディスプレイインタフェースコネクタ

F：USBコネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2, 1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H：拡張スロット (PCI)


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20AJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTE			

② HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20AJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTE			

③ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20AJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNNHTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTD			

④ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20AJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000V-ディスプレイタイプ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	ケーブル(109本,USB), マウス(有線/無線,USB), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20AJ-AGNNHTA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNNHTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTA			

⑥ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20AJ-AGNNHTA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTA			

⑦ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAT20AJ-AGNNHTO			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AFNNHTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AENNNHTO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-ADNNHTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピー・ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHTE			

⑨ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHTE			

⑩ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHTD			

⑪ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHTD			

⑫ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20BJ-AGNNHTO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AFNNHTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-ADNNHTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000' - デイスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年), 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑬ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20EJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHTE			

⑭ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20EJ-AGNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHTE			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20EJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHTD			

⑯ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20EJ-AGNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHTD			

⑰ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAT20EJ-AGNNHTO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AFNNHTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-ADNNHTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000レディストタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年), 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑮ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-AGNNHRE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRE			
	完売しました。								

⑯ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-AGNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRE			

⑰ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRD			

⑱ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000' -ディスプレイ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-AGNNHRA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRA			

③ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-AGNNHRA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRA			

④ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20AJ-AGNNHRO			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AFNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-ADNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピン*デッドステータス (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5 型シリアル ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-AGNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHRE			

②⑥ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5 型シリアル ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-AGNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHRE			

②⑦ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5 型シリアル ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHRD			

②⑧ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5 型シリアル ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHRD			

②⑨ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5 型シリアル ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20BJ-AGNNHRO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AFNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-ADNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20EJ-AGNNHRE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHRE			
	完売しました。								

⑪ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20EJ-AGNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHRE			

⑫ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20EJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHRD			

⑬ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20EJ-AGNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNNHRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHRD			

⑭ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20EJ-AGNNHRO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AFNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-ADNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000レベタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTE			

② HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTE			

③ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTD			

④ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000' - ディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本, USB), マウス (有線/無線, USB), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20AJ-3GNNHTA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTA			

⑥ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20AJ-3GNNHTA			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTA			

⑦ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/タワータイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAT20AJ-3GNNHTO			完売しました。
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3FNNHTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3ENNHTO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-3DNNHTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー,USB), マウス(有線/無線,USB), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/TS20 (TS20 BJ) RAID (3.5 型 Serial ATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHTE			

⑨ HA8000/TS20 (TS20 BJ) RAID (3.5 型 Serial ATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHTE			

⑩ HA8000/TS20 (TS20 BJ) RAID (3.5 型 Serial ATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHTD			

⑪ HA8000/TS20 (TS20 BJ) RAID (3.5 型 Serial ATA II) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHTD			

⑫ HA8000/TS20 (TS20 BJ) RAID (3.5 型 Serial ATA II) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA II 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20BJ-3GNNHT0	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3FNNHT0			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-3DNNHT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA II デバイス (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本), USB, マウス (有線), JPS/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年), 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑬ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20EJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHTE			

⑭ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20EJ-3GNNHTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHTE			

⑮ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20EJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHTD			

⑯ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20EJ-3GNNHTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHTD			

⑰ HA8000/TS20 (TS20 EJ) RAID (2.5型 SAS) モデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAT20EJ-3GNNHT0	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3FNNHT0			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3ENNHTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-3DNNHT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000シリーズディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	ケーブル (109 本, USB), マウス (有線/無線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年), 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑮ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRE			

⑯ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-3GNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHRE			

⑰ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHDR			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRD			

⑱ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20AJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHDR			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHRD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000bit-「ディスプレイ」(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20AJ-3GNNHRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRA			

③ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20AJ-3GNNHRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHRA			

④ HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAT20AJ-3GNNHRO			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3FNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3ENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-3DNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピン*デイスケットタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②⑤ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型SATAII) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATAII 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-3GNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHRE			

②⑥ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型SATAII) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATAII 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-3GNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHRE			

②⑦ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型SATAII) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATAII 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20BJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHRD			

②⑧ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型SATAII) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATAII 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20BJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHRD			

②⑨ HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型SATAII) モデル/ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATAII 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20BJ-3GNNHRO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3FNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3ENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-3DNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000-デイスケットタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20EJ-3GNNHRE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHRE			
	完売しました。								

⑪ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20EJ-3GNNHRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHRE			

⑫ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20EJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHRR			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHRD			

⑬ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20EJ-3GNNHRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHRR			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHRD			

⑭ HA8000/TS20 (TS20 E J) RAID (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	ﾌﾟﾛセｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱｲﾚ ｺﾝﾄﾚｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20EJ-3GNNHRO	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3FNNHRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3ENNHRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-3DNNHRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000rpm ディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
(Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB))
(GQ-ECDDP1P8FEX) [カスタム] \53,550(税込)
(GQ-ECDDP1P8F) \53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P2CEX) [カスタム] \93,450(税込)
(GQ-ECDDP2P2C) \93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P5CEX) [カスタム] \165,900(税込)
(GQ-ECDDP2P5C) \165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(GQ-ECDDP2P9CEX) [カスタム] \302,400(税込)
(GQ-ECDDP2P9C) \302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ディスプレイインターフェース
- キーボードインターフェース
- マウスインターフェース
- シリアルインターフェース (COM1)
- シリアルインターフェース (COM2)
- パラレルインターフェース
- SCSインターフェース
- ネットワークインターフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- シリアルATAインターフェース
- FDDインターフェース
- USBインターフェース

(凡例) ◇: 同時接続 (搭載) 可
○: 選択接続 (搭載) のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

選択



メモリーボード
(1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] \12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) \12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
(2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] \25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) \25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
(4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] \31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) \31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
(8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] \210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) \210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


<HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

[Mirrored Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

選択

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2 への CPU 増設時に、CPU1 側と同一メモリー構成を、CPU2 側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

メモリー構成	スロット 1	スロット 2	スロット 3
Independent Mode (デフォルト設定)	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—

①：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1 側と CPU2 側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1 側と CPU2 側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位
(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

メモリー構成	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
Independent Mode (デフォルト設定)	①	②	③	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—	①	①	—

①：搭載順序

・Mirrored Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット 1	スロット 2	スロット 3
構成 1	1GB	1GB	—
構成 2	2GB	2GB	—
構成 3	4GB	4GB	—
構成 4	8GB	8GB	—

<CPU2 個搭載時>

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
構成 1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成 2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成 3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成 4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Lockstep Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット 1	スロット 2	スロット 3
構成 1	1GB	1GB	—
構成 2	2GB	2GB	—
構成 3	4GB	4GB	—
構成 4	8GB	8GB	—

<CPU2 個搭載時>

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
構成 1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成 2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成 3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成 4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード
(PCI Express, 12Gbps)
SASボードセット
(GQ-SCE7102B20NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7102B20N)

SASケーブル

内蔵デバイス (d)

¥39,900(税込)
¥39,900(税込)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

・本セット形名にて購入願います。

[ラックタイプのみ選択可]

SASボード
(PCI Express, 12Gbps)
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7102) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスプレイ装置の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(7) LTO タイプA 装置へ

Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps)
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスプレイ装置の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO タイプA 装置へ

Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, テープレコーダー)
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスプレイ装置の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO タイプA 装置へ
2.5 外付け装置
(7) LTO タイプA 装置へ

Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps)
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスプレイ装置の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ


Fibre Channel ボード
(PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープレコーダー)
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1600 及び
ディスプレイ装置の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスカレイブシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS20 AJ RAID(3.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express<Gen2>			
				4レーン	8レーン	4レーン	4レーン
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SC57401D00NEX GQ-SC57401D00N	[2]	1	①	×	②	③
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3	①	×	③	②
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1	②	×	①	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2	②	×	①	×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<HA8000/TS20 BJ RAID(3.5型シリアルATAII)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express<Gen2>			
				4レーン	8レーン	4レーン	4レーン
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SC57401D00NEX GQ-SC57401D00N	[2]	1	①	×	②	③
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3	①	×	③	②
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1	②	×	①	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2	②	×	①	×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


<HA8000/TS20 EJ RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express<Gen2>			
				4レーン	8レーン	4レーン	4レーン
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	GQ-CA7724EX GQ-CA7724	[1]	1	×	×	①	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SC57401D00NEX GQ-SC57401D00N	[3]	1	①	×	②	③
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3	①	×	②	③
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	3	①	×	③	②
SASボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[2]	1	②	×	①	×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[4]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	3	①	×	③	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[6]	2	②	×	①	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	2	②	×	①	×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

内蔵デバイス

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7. システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

(a 1)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。
詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

ハードディスクキット

(ハードディスク増設用キット、4 台)
(GQ-ES7608EX) [カスタム] \40,950(税込)
(GQ-ES7608) \40,950(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>

- ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。
詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735KEX/RX) [カスタム] \43,050(税込)
(GQ-UH70735K) \43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465KEX/RX) [カスタム] \50,400(税込)
(GQ-UH71465K) \50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。



内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005KEX/RX) [カスタム] \100,800(税込)
(GQ-UH73005K) \100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735KEX/RX) [カスタム] \43,050(税込)
(GQ-UH70735K) \43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465KEX/RX) [カスタム] \50,400(税込)
(GQ-UH71465K) \50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。



内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005KEX/RX) [カスタム] \100,800(税込)
(GQ-UH73005K) \100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(a 2)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。
詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

ハードディスクキット
(ハードディスク増設用ケース、4 入)
(GQ-ES7608EX) [カスタム] \40,950(税込)
(GQ-ES7608) \40,950(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。
詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

選択



内蔵ハードディスク
(160GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71602AEX/RX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH71602A) \17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(250GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH72502AEX/RX) [カスタム] \17,850(税込)
(GQ-UH72502A) \17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(500GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH75002AEX/RX) [カスタム] \40,950(税込)
(GQ-UH75002A) \40,950(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(1TB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH710002AEX/RX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-UH710002A) \84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
(160GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71602AEX/RX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-UH71602A) \17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(250GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH72502AEX/RX) [カスタム] \17,850(税込)
(GQ-UH72502A) \17,850(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(500GB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH75002AEX/RX) [カスタム] \40,950(税込)
(GQ-UH75002A) \40,950(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。



内蔵ハードディスク
(1TB, 5400rpm ATAII (7200r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH710002AEX/RX) [カスタム] \84,000(税込)
(GQ-UH710002A) \84,000(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX は9V-プーザ対応用対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(b) 12 12 12 選択 内蔵DAT(DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [カスタム]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [カスタム]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [カスタム]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [カスタム]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [カスタム]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [カスタム]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX) [カスタム]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX) [カスタム]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥311,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 デ-カ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(テープカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] ¥582,750(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] ¥500,850(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] ¥427,350(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] ¥393,750(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] ¥238,350(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS3NEX) [カスタム]	¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS3NEX) [カスタム] ¥582,750(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS2NEX) [カスタム]	¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS2NEX) [カスタム] ¥500,850(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS1NEX) [カスタム]	¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS1NEX) [カスタム] ¥427,350(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WSFNEX) [カスタム]	¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WSFNEX) [カスタム] ¥393,750(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [カスタム]	¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [カスタム]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WS0NEX) [カスタム] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [カスタム]	¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [カスタム] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [カスタム]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [カスタム] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [カスタム]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)
	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00N) [カスタム]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00N) [カスタム] ¥120,750(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe 9.6.1 (1年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 データカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [カスタム]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [カスタム]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [カスタム]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [カスタム]	¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [カスタム]	¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム]	¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム]

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows の LTO のバックアップデバイスは、ARCserve 9.6.0 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト))	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム]	¥888,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OV3NEX) [カスタム]	¥774,900(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム]	¥806,400(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OV2NEX) [カスタム]	¥693,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム]	¥732,900(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OV1NEX) [カスタム]	¥619,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム]	¥699,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OVFNEX) [カスタム]	¥585,900(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム]	¥617,400(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム]	¥504,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム]	¥543,900(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム]	¥430,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [カスタム]	¥888,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [カスタム]	¥774,900(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [カスタム]	¥806,400(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [カスタム]	¥693,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [カスタム]	¥732,900(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [カスタム]	¥619,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [カスタム]	¥699,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [カスタム]	¥585,900(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WS0NEX) [カスタム]	¥617,400(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OS0NEX) [カスタム]	¥504,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WS0NEX) [カスタム]	¥543,900(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OS0NEX) [カスタム]	¥430,500(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WU7NEX) [カスタム]	¥694,050(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OU7NEX) [カスタム]	¥580,650(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WU0NEX) [カスタム]	¥554,400(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OU0NEX) [カスタム]	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201WU0NEX) [カスタム]	¥426,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201OU0NEX) [カスタム]	¥312,900(税込)
			¥426,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7201000NEX) [カスタム]	¥312,900(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [カスタム]	¥1,900,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [カスタム]	¥1,818,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [カスタム]	¥1,745,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム]	¥1,522,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [カスタム]	¥1,440,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [カスタム]	¥1,367,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W56AEX) [カスタム]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W55AEX) [カスタム]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W54AEX) [カスタム]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V33AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V22AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V11AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5FAEX) [カスタム]	¥1,585,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5FAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5DAEX) [カスタム]	¥1,503,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5DAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W50AEX) [カスタム]	¥1,430,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V50AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8AEX) [カスタム]	¥1,711,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WUAAEX) [カスタム]	¥1,362,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VUAAEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00AEX) [カスタム]	¥1,234,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム]

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9.6.1 (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスM]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 内蔵 L T O [LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U3/400]]x10 巻付き		 内蔵 L T O [LTO(非圧縮:400GB,ハーフハイト)]	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV3NEX) [カスM] \1,160,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスM] \955,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスM] \1,078,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスM] \873,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスM] \1,004,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスM] \800,100(税込)	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスM] \971,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100VFNEX) [カスM] \766,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスM] \889,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスM] \684,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスM] \815,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスM] \611,100(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [カスM] \1,223,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S3NEX) [カスM] \1,018,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [カスM] \1,141,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S2NEX) [カスM] \936,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [カスM] \1,067,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S1NEX) [カスM] \863,100(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [カスM] \1,034,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100SFNEX) [カスM] \829,500(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスM] \952,350(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスM] \747,600(税込)	
 CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [カスM] \878,850(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100S0NEX) [カスM] \674,100(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WU7NEX) [カスM] \951,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100U7NEX) [カスM] \746,550(税込)	
 JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410WU0NEX) [カスM] \811,650(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU74100U0NEX) [カスM] \606,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスM] \683,550(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410000NEX) [カスM] \478,800(税込)
		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410W00N) \683,550(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7410000N) \478,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsバージョンのバックアップデバイセットは、ARCServeサポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェイス電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

デバイスレール(2倍用)

(フルハイト/ハイ取付用)

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)

(GQ-AU7900) \2,100(税込)

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心サポート(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W6AEX) [カスタム]	\3,097,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W5AEX) [カスタム]	\3,015,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4AEX) [カスタム]	\2,942,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W5AEX) [カスタム]	\2,719,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4AEX) [カスタム]	\2,637,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W3AEX) [カスタム]	\2,564,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W5AEX) [カスタム]	\3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4AEX) [カスタム]	\3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W3AEX) [カスタム]	\3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W5AEX) [カスタム]	\2,851,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4AEX) [カスタム]	\2,769,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W3AEX) [カスタム]	\2,696,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W8AEX) [カスタム]	\2,908,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W4AEX) [カスタム]	\2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0AEX) [カスタム]	\2,431,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 \409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 \1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 \2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 \430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 \1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 \2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

デバイスレール(2ベイ用)

(フルハイトデバイス取付け用)

(GQ-AU7900EX) [カスタム] \2,100(税込)

(GQ-AU7900) \2,100(税込)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U4/800] x10 巻付き	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV3NEX) [カスタム] \1,768,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OV3NEX) [カスタム] \1,358,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV2NEX) [カスタム] \1,686,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OV2NEX) [カスタム] \1,276,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV1NEX) [カスタム] \1,612,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OV1NEX) [カスタム] \1,203,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVFNEX) [カスタム] \1,579,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OVFNEX) [カスタム] \1,169,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVDNEX) [カスタム] \1,497,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OVDNEX) [カスタム] \1,087,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVNEX) [カスタム] \1,423,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OVNEX) [カスタム] \1,014,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム] \1,900,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS3NEX) [カスタム] \1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム] \1,818,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS2NEX) [カスタム] \1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム] \1,745,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS1NEX) [カスタム] \1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム] \1,711,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSFNEX) [カスタム] \1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSDNEX) [カスタム] \1,629,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSDNEX) [カスタム] \1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム] \1,556,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSNEX) [カスタム] \1,146,600(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU7NEX) [カスタム] \1,559,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OU7NEX) [カスタム] \1,149,750(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WU4NEX) [カスタム] \1,419,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OU4NEX) [カスタム] \1,010,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [カスタム] \1,291,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800O00NEX) [カスタム] \882,000(税込)
	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00N) \1,291,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800O00N) \882,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-トランス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 \409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 \1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 \2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 \430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 \1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 \2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 \72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(d) 12 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心セール(3年)用]	内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心セール(3年)用]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV6AEX) [カスタム] \1,300,950(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV5AEX) [カスタム] \1,219,050(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV4AEX) [カスタム] \1,145,550(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV3AEX) [カスタム] \900,900(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV2AEX) [カスタム] \819,000(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV1AEX) [カスタム] \745,500(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVFAEX) [カスタム] \711,900(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVDAEX) [カスタム] \630,000(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] \556,500(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W56AEX) [カスタム] \1,300,950(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W55AEX) [カスタム] \1,219,050(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W54AEX) [カスタム] \1,145,550(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] \900,900(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] \819,000(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] \745,500(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VSFAEX) [カスタム] \711,900(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VSDAEX) [カスタム] \630,000(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] \556,500(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W8AEX) [カスタム] \1,114,050(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VU7AEX) [カスタム] \694,050(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WUAAEX) [カスタム] \765,450(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W00AEX) [カスタム] \637,350(税込)	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・メディア(デ-カ-トリッジ) [DAT160]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCServe 9.8.1 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 デ-カ-トリッジ Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 \141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 \425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 \850,500(税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デ-カ-トリッジ Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 \162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 \488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 \976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell:DAT/CL2	GQ-AV7DATCL2 \36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [標準モデル用]

バックアップデバイス		 内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカートリッジ [DAT160])x10 巻付き	 内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV3NEX) [カスタム]
		¥759,150(税込)	¥617,400(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV2NEX) [カスタム]
		¥677,250(税込)	¥535,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV1NEX) [カスタム]
		¥603,750(税込)	¥462,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVFNEX) [カスタム]
		¥570,150(税込)	¥428,400(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVONEX) [カスタム]
		¥488,250(税込)	¥346,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVONEX) [カスタム]
		¥414,750(税込)	¥273,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV3NEX) [カスタム]
		¥759,150(税込)	¥617,400(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV2NEX) [カスタム]
		¥677,250(税込)	¥535,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV1NEX) [カスタム]
		¥603,750(税込)	¥462,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFNEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVFNEX) [カスタム]
		¥570,150(税込)	¥428,400(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVONEX) [カスタム]
		¥488,250(税込)	¥346,500(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVONEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVONEX) [カスタム]
		¥414,750(税込)	¥273,000(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV7NEX) [カスタム]
		¥552,300(税込)	¥410,550(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU0NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV0NEX) [カスタム]
		¥412,650(税込)	¥270,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV0NEX) [カスタム]
		¥284,550(税込)	¥142,800(税込)
		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00N) [カスタム]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV00N) [カスタム]
		¥284,550(税込)	¥142,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]情報を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 デューカートリッジ Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 WORM デューカートリッジ Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 トライ用 クリーニングテープ Maxell:DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

・[カスタム]はカスタマイズ対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム]	¥2,971,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム]	¥2,889,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム]	¥2,816,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]	¥2,593,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]	¥2,511,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥2,438,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム]	¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム]	¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム]	¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]	¥2,641,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]	¥2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥2,486,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV8AEX) [カスタム]	¥2,782,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥2,433,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]	¥2,305,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows の LTO のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[カスタム]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き		 内蔵 L T O (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト))	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム]	¥1,642,200(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム]	¥1,232,700(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム]	¥1,560,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム]	¥1,150,800(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム]	¥1,486,800(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム]	¥1,077,300(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム]	¥1,453,200(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム]	¥1,043,700(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム]	¥1,371,300(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム]	¥961,800(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W0NEX) [カスタム]	¥1,297,800(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム]	¥888,300(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS3NEX) [カスタム]	¥1,690,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S3NEX) [カスタム]	¥1,281,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS2NEX) [カスタム]	¥1,608,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S2NEX) [カスタム]	¥1,199,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS1NEX) [カスタム]	¥1,535,100(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S1NEX) [カスタム]	¥1,125,600(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WSFNEX) [カスタム]	¥1,501,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100SFNEX) [カスタム]	¥1,092,000(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]	¥1,419,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	¥1,010,100(税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WS0NEX) [カスタム]	¥1,346,100(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100S0NEX) [カスタム]	¥936,600(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [カスタム]	¥1,433,250(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100U7NEX) [カスタム]	¥1,023,750(税込)
 (CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810WU0NEX) [カスタム]	¥1,293,600(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU78100U0NEX) [カスタム]	¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム]	¥1,165,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム]	¥756,000(税込)
		内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810W00N) [カスタム]	¥1,165,500(税込)	内蔵 L T O セット (GQ-SUU7810000N) [カスタム]	¥756,000(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCServe サポートサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS20 AJ RAID(3.5型SAS)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型		5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	1	2		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 フルサイズ) (*2)(*4)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	①	×	×	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リレーアップディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途ディスクレール(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<HA8000/TS20 AJ RAID(3.5型SAS)モデル

(ハードディスク10[GQ-ES7608]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5型(*1)								5型		5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型) (*5)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 フルサイズ) (*2)(*4)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リレーアップディスク設定に注意が必要です。])


*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途ディスクレール(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS20 BJ RAID(3.5型 Serial ATA II)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	1	2		
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARX GQ-UH71602A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARX GQ-UH72502A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARX GQ-UH75002A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*5)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARX GQ-UH710002A	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT201xxxxEX GQ-SUUT201xxxx	1	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT410xxxxEX GQ-SUUT410xxxx	1	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*2)(*4)	GQ-SUUT800xxxxEX GQ-SUUT800xxxx	1	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUUT810xxxxEX GQ-SUUT810xxxx	1	×	×	×	×	①	×	×	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、リレーディスク設定に注意が必要です。))

*2:別途 SCSI 設定が必要。

*3:別途 SAS 設定が必要。

*4:別途ディスク(2インチ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/TS20 BJ RAID(3.5型 Serial ATA II)モデル

(ハードディスクセット[GQ-ES7608]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											
			3.5 型 (*1)								5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2		
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARX GQ-UH71602A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5 型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARX GQ-UH72502A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5 型) (*5)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARX GQ-UH75002A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5 型) (*5)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARX GQ-UH710002A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT201xxxxEX GQ-SUUT201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT410xxxxEX GQ-SUUT410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*2)(*4)	GQ-SUUT800xxxxEX GQ-SUUT800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUUT810xxxxEX GQ-SUUT810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、リレーディスク設定に注意が必要です。))


*2:別途 SCSI 設定が必要。

*3:別途 SAS 設定が必要。

*4:別途ディスク(2インチ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS20 EJ RAID(2.5型SAS)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ															
			2.5 型 (*1)												5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2					
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×			
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×			
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×			
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×			
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT201xxxxEX GQ-SUUT201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×			
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT410xxxxEX GQ-SUUT410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×			
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*2)(*4)	GQ-SUUT800xxxxEX GQ-SUUT800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×			
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUUT810xxxxEX GQ-SUUT810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×			

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、リレーアップ設定に注意が必要です。))

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途ディスクレイアウト(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<HA8000/TS20 EJ RAID(2.5型SAS)モデル

(ハードディスクセット[GQ-ES7609]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ															
			2.5型 (*1)														5型	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型) (*5)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT201xxxxEX GQ-SUUT201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2インチ) (*2)	GQ-SUUT410xxxxEX GQ-SUUT410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*2)(*4)	GQ-SUUT800xxxxEX GQ-SUUT800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2インチ) (*3)	GQ-SUUT810xxxxEX GQ-SUUT810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、リレーアップ設定に注意が必要です。))


*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途ディスクレイアウト(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]>

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>

●防塵オプションの仕様


- 防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- TS20の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4フルハイット)[GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は未サポートとなります。
- 防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFDD機能・リモートCD/DVD機能)


●形名・価格

- GQS-VSS7BR00EX \54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。