

(2) HA8000/TS20 FJ



HA8000/TS20 FJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 FJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 FJ システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 FJ	
			RAID(3.5 型 SAS)対応	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5 U])	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)	最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)			
	キャッシュメモリー	Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB		
		Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB		
		Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB		
チップセット			Intel 社製 5500	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s	
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:48GB [(24GB/CPU)x2]		
	スロット数	6 [(3スロット/CPU)x2]		
	サポートメモリー容量	1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)		
	仕様	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリミラリング 対応		
	動作周波数	Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz		
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB	
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)	
		RAID 5	1.8TB((300GBx4)x2RAID)	
	サポートHDD容量		73GB, 146GB, 300GB(3.5 型)	
	インタフェース		SAS	
	回転数		15000r/min	
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
	RAIDコントローラ	コントローラ	日立製 HRA380[PCI Express<x8>]	
インタフェース		SAS		
チャネル数		8ポート(HDD1台/ポート)		
キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)		
サポートRAIDレベル		RAID 0,1,5,10,JBOD		
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速(シリアルATA)x1ドライブ (標準)	
拡張ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)	標準 4/最大 8		
	2.5 型 (HDD 専用)	-		
	5 型 (Ultrabay/オプション専用)	2		
	5 型 (DVD-ROM 専用)	1		
	FDD 専用	1		
PCIスロット			PCI Express<x8/Gen2>x2[RAIDポートにて1スロット占有], PCI Express<x4/Gen2>x2	
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6	
LAN	コントローラ	[ポートx2, 1/2x4 (イーサネット/ポートx2/ポートx4)にて占有]/[ラックタイプ]: [1ポートx2/ポートx4切替ポート又はポートx4/ポートx4切替ポート]にて占有] *5		
		Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[ポート管理ツール専用]		
	インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[ポート管理ツール専用]		
外形寸法	Wake On LAN機能		サポート *6	
	外形寸法		タワータイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]	
	質量 [標準値] ()内は最大質量値		タワータイプ: 約 24.2kg(35.8kg) [ラックタイプ: 約 28.5kg(40.1kg)]	
電源	電圧 周波数	AC100V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準:1本, 電源スイッチ(オプション)搭載時:2本)		
冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]		
冗長FAN			ポート2[冗長]+2[冗長], 1/2[冗長][ホットプラグ 非対応]	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			454W/597W	
最大消費電流			7.01A	
省エネ法に基づく表示 *8	区分	C		
	エネルギー消費効率	0.0051		
VCCI基準 *9 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 40dB 以下 *10	
RoHS指令			対応(オプションは「4章オプション一覧」参照)	
インストールOS			Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付) *11/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付) *11/	
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストール], HRA Utility(Windows)[ディスプレイ管理ツール], ネットワーク保守エージェント(Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品 *12			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー, USB), マウス(別売, USB)	

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 *12: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS20FJ モデル クラウド>



A：フロントドア（クラウドのみ）

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B：ドアロック（クラウドのみ）

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C：USBコネクタ（フロント）

D：3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD（720KB フォーマット）
2HD（1.44MB フォーマット）

E：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

G：拡張ストレージベイ（3.5 型）1～4

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H：拡張ストレージベイ（3.5 型）5～8

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

K：拡張ストレージベイ（5 型（DVD-ROM 専用））

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

L：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

O：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

P：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

Q：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

R：BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

S：MAINTENANCE ランプ（黄）


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<TS20FJ モデル ラックタイプ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E：ディスプレイインタフェースコネクタ

F：USBコネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2, 1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (黄または緑)
点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (黄点灯)
点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*：リンク設置がAC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ (緑)
点灯：HUB とのリンクが確立
点滅：データ送受信中
消灯：HUB とのリンクが未確立

H：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付け ことができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスプレイコントローラボードが標準搭載されます。

I：マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール 端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑)
点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*：リンク設置がAC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ (緑)
点灯：HUB とのリンクが確立
点滅：データ送受信中
消灯：HUB とのリンクが未確立

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年) カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNJTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJTE			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNJTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJTE			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNJTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJTD			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNJTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJTD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルサイズ SATA 型 (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本・USB) , マウス (有線・USB) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11 : おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJTA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNJTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJTA			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJTA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNJTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJTA			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20FJ-AGNNJTO			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AFNNJTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AENNJTO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-ADNNJTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本), USB, マウス (有線), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJRE			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AEENJRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJRE			
	完売しました。								

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクリ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日 立 製 RAID ホ ス ト HRA380 SAS I/F	選 択 (*2)(*4)(*8)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJRE	完 売 し ま し た 。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AEENJRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJRE			

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AEENJRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJRD			
完売しました。									

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モ デ ル	プ ロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AEENJRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJRD			

各モデル共通仕様

標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNJRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNJRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNJRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNJRA			

完売しました。

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-AGNNJRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNJRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNJRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNJRA			

完売しました。

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20FJ-AGNNJRO			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AFNNJRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AENNJRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-ADNNJRO			

完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJTE			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJTE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJTE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJTE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJTE			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJTD			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJTD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJTD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJTD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJTD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルサイズ SATA 型 (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本・USB) , マウス (有線・USB) , JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-3GNNJTA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNJTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNJTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNJTA			

完売しました。

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJTA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJTA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJTA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJTA			

完売しました。

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル / タワータイプ

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20FJ-3GNNJTO			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3FNNJTO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3ENNJTO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-3DNNJTO			

完売しました。

標準搭載品 3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2

標準添付品 キーボード (109 キー, USB), マウス (有線/無線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20FJ-3GNNJRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNJRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNJRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNJRE			

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20FJ-3GNNJRE	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJRE			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJRE			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJRE			

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQT20FJ-3GNNJRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNJRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNJRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNJRD			

HA8000/T S20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPT20FJ-3GNNJRD	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJRD			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJRD			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJRD			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-3GNNJRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNJRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNJRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNJRA			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)]

[Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT20FJ-3GNNJRA			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNJRA			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNJRA			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNJRA			

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ (*9)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA380 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAT20FJ-3GNNJRO			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3FNNJRO			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3ENNJRO			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-3DNNJRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ホット-ディस्कドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDP01P8FEX) [カスタム] ¥53,550(税込)
(GQ-ECDP01P8F) ¥53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P2CEX) [カスタム] ¥93,450(税込)
(GQ-ECDP02P2C) ¥93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P5CEX) [カスタム] ¥165,900(税込)
(GQ-ECDP02P5C) ¥165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P9CEX) [カスタム] ¥302,400(税込)
(GQ-ECDP02P9C) ¥302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 FJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

10

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/TS20 FJ>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定),Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

[Mirrored Channel Mode設定用]

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX)[加外] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX)[加外] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX)[加外] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX)[加外] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode設定用]

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX)[加外] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX)[加外] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX)[加外] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX)[加外] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode(デフォルト設定)			
Mirrored Channel Mode		-	-
Lockstep Channel Mode		-	-

：搭載順序

<CPU2個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位
(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode			-	-	-	-
Lockstep Channel Mode			-	-	-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS20 FJ

各種インタフェース/電源ユニット

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ


拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express<Gen2>			
				4レーン	8レーン		4レーン
				フルサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[2]	1		×		
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3		×		
S A S ボードセット(12Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1		×		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2		×		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3		×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3		×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2		×		×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2		×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS20 FJ

内蔵デバイス


- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7.システム構成上の注意事項]をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 選択 内蔵DAT(DAT72)[おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ)[HS-4/170S]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デ-カ-リッジ)[HS-4/170S]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税] ¥882,000(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税] ¥800,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥726,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税] ¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税] ¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税] ¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥301,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税] ¥882,000(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税] ¥800,100(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥726,600(税込)		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税] ¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税] ¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税] ¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥504,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税] ¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥422,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税] ¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥348,600(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥301,350(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX)[加税] ¥707,700(税込)		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX)[加税] ¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税] ¥311,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税] ¥183,750(税込)	

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 デ-カ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [標準仕様用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・データフォーマット [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V3NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V2NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V1NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VFNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520V0NEX) [加税] ¥238,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U7NEX) [加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520U0NEX) [加税] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [加税] ¥152,250(税込) (GQ-SUD7752W00N) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [加税] ¥120,750(税込) (GQ-SUD7752000N) ¥120,750(税込)

- ・内蔵データの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.6.1 (1年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 データフォーマット Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium 2 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	¥1,376,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	¥1,221,150(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV8AEX) [加税]	¥1,202,250(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows H-フルのバックアップメディアセットは、ARCserve 960-111(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)・メディア(LTO Ultrium カートリッジ)〔LT0U2/200〕〕x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)〕	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV3NEX) 〔加税〕	¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV3NEX) 〔加税〕	¥774,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV2NEX) 〔加税〕	¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV2NEX) 〔加税〕	¥693,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV1NEX) 〔加税〕	¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV1NEX) 〔加税〕	¥619,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVFNEX) 〔加税〕	¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVFNEX) 〔加税〕	¥585,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV0NEX) 〔加税〕	¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV0NEX) 〔加税〕	¥504,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV0NEX) 〔加税〕	¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV0NEX) 〔加税〕	¥430,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) 〔加税〕	¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) 〔加税〕	¥774,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) 〔加税〕	¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) 〔加税〕	¥693,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows〔5ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) 〔加税〕	¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) 〔加税〕	¥619,500(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) 〔加税〕	¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) 〔加税〕	¥585,900(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0NEX) 〔加税〕	¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS0NEX) 〔加税〕	¥504,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0NEX) 〔加税〕	¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS0NEX) 〔加税〕	¥430,500(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent〔2ライセンス〕	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU7NEX) 〔加税〕	¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU7NEX) 〔加税〕	¥580,650(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WU0NEX) 〔加税〕	¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OU0NEX) 〔加税〕	¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) 〔加税〕	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) 〔加税〕	¥312,900(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00N) 〔加税〕	¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00N) 〔加税〕	¥312,900(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for WindowsのLTOのバックアップメディアは、ARCserveメディアサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻バック	30巻バック	60巻バック
内蔵LTO(LTO2)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻バック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カード) [LT0U3/400]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カード) [LT0U3/400]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税]	¥1,900,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税]	¥1,818,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税]	¥1,745,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税]	¥1,365,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2AEX) [加税]	¥1,283,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1AEX) [加税]	¥1,209,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税]	¥1,176,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税]	¥1,094,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税]	¥1,020,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税]	¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税]	¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税]	¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税]	¥1,428,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2AEX) [加税]	¥1,346,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1AEX) [加税]	¥1,272,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税]	¥1,239,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VSDAEX) [加税]	¥1,157,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税]	¥1,083,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8AEX) [加税]	¥1,711,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU7AEX) [加税]	¥1,156,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税]	¥1,362,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU0AEX) [加税] ¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税]	¥1,234,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VU0AEX) [加税] ¥888,300(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows H-フルのバックアップメディアは、ARCserve 9.6.0-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用 LTO カード maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用 LTO WORM カード maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カード maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、Ⅱ-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ 〔LT0U3/400〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、Ⅱ-フルハイト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3NEX) [加税] ¥1,160,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [加税] ¥955,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2NEX) [加税] ¥1,078,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [加税] ¥873,600(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1NEX) [加税] ¥1,004,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [加税] ¥800,100(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5FNEX) [加税] ¥971,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNEX) [加税] ¥766,500(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥889,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [加税] ¥684,600(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥815,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [加税] ¥611,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3NEX) [加税] ¥1,223,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税] ¥1,018,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2NEX) [加税] ¥1,141,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税] ¥936,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1NEX) [加税] ¥1,067,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税] ¥863,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5FNEX) [加税] ¥1,034,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税] ¥829,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥952,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税] ¥747,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥878,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税] ¥674,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W7NEX) [加税] ¥951,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V7NEX) [加税] ¥746,550(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0ANEX) [加税] ¥811,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VANEX) [加税] ¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W00NEX) [加税] ¥683,550(税込) (GQ-SUU7410W00N) ¥683,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410000NEX) [加税] ¥478,800(税込) (GQ-SUU7410000N) ¥478,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9600-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
内蔵LTO(LTO3)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

デバイスレール(2倍用)

(7.5mmピッチ取付用)

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 4 フルハイト) [おまかせ安心サービス(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)] ・最大77(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)] ・最大77(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W6AEX) [加税]	¥3,097,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W5AEX) [加税]	¥3,015,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W4AEX) [加税]	¥2,942,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]	¥2,177,700(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2AEX) [加税]	¥2,095,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1AEX) [加税]	¥2,022,300(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [加税]	¥1,988,700(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [加税]	¥1,906,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税]	¥1,833,300(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W6AEX) [加税]	¥3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W5AEX) [加税]	¥3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W4AEX) [加税]	¥3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]	¥2,310,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2AEX) [加税]	¥2,228,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス] (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1AEX) [加税]	¥2,154,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [加税]	¥2,121,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [加税]	¥2,039,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税]	¥1,965,600(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W8AEX) [加税]	¥2,908,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W4AEX) [加税]	¥2,559,900(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税]	¥1,829,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税]	¥2,431,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [加税]

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応 LTO カートリッジソフトウェア情報は、[7.3 LTO カートリッジ] 項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows の LTO カートリッジの LTO カートリッジは、ARCserve 5 年 - サービス (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

デバイスレール(2倍用)

〔フルハイブリッド取付け用〕

(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイト) ・maxell LTO Ultrium カートリッジ 〔LTQU4/800〕〕x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W3NEX) [加税] ¥1,768,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V3NEX) [加税] ¥1,358,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W2NEX) [加税] ¥1,686,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V2NEX) [加税] ¥1,276,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W1NEX) [加税] ¥1,612,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V1NEX) [加税] ¥1,203,300(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WFNEX) [加税] ¥1,579,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VFNEX) [加税] ¥1,169,700(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WDNEX) [加税] ¥1,497,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VDNEX) [加税] ¥1,087,800(税込)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W0NEX) [加税] ¥1,423,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [加税] ¥1,014,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS3NEX) [加税] ¥1,900,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS3NEX) [加税] ¥1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS2NEX) [加税] ¥1,818,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS2NEX) [加税] ¥1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS1NEX) [加税] ¥1,745,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS1NEX) [加税] ¥1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSFNEX) [加税] ¥1,711,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSFNEX) [加税] ¥1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WSNEX) [加税] ¥1,629,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VSNEX) [加税] ¥1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WS0NEX) [加税] ¥1,556,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VS0NEX) [加税] ¥1,146,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WU7NEX) [加税] ¥1,559,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VU7NEX) [加税] ¥1,149,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WU6NEX) [加税] ¥1,419,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VU6NEX) [加税] ¥1,010,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00N) [加税] ¥1,291,500(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00N) [加税] ¥1,291,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税] ¥882,000(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税] ¥882,000(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップソフトウェアは、ARCserveが「サポート」(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LTQU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LTQU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デ-カ-トリッジ)[DAT160]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥556,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	¥1,300,950(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	¥1,219,050(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	¥1,145,550(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]	¥900,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]	¥819,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]	¥745,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]	¥711,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]	¥630,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥556,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX) [加税]	¥1,114,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [加税]	¥694,050(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥426,300(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	¥637,350(税込)	

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップメディアは、ARCserveバックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デ-カ-トリッジ Maxell : DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デ-カ-トリッジ Maxell : DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 トライク用 クリーニングテープ Maxell : DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT(DAT160)[標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・データレコーダリッジ [DAT160]×10 巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX)[加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V3NEX)[加税] ¥617,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX)[加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V2NEX)[加税] ¥535,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX)[加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V1NEX)[加税] ¥462,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX)[加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V0NEX)[加税] ¥428,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX)[加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V5NEX)[加税] ¥346,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX)[加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V4NEX)[加税] ¥273,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX)[加税] ¥759,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V3NEX)[加税] ¥617,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX)[加税] ¥677,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V2NEX)[加税] ¥535,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX)[加税] ¥603,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V1NEX)[加税] ¥462,000(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX)[加税] ¥570,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V0NEX)[加税] ¥428,400(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX)[加税] ¥488,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V5NEX)[加税] ¥346,500(税込)
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX)[加税] ¥414,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V4NEX)[加税] ¥273,000(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX)[加税] ¥552,300(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V7NEX)[加税] ¥410,550(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6NEX)[加税] ¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V6NEX)[加税] ¥270,900(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5NEX)[加税] ¥284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V5NEX)[加税] ¥142,800(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4NEX)[加税] ¥284,550(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD71600V4NEX)[加税] ¥142,800(税込)

・内蔵データの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップソフトウェアは、ARCserve 9.6.1 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160データレコーダリッジ Maxell:DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥141,750(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥425,250(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥850,500(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM データレコーダリッジ Maxell:DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160データレコーダリッジ Maxell:DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カード) [LT0U4/800]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カード) [LT0U4/800]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	¥2,971,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	¥2,889,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	¥2,816,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税]	¥2,593,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税]	¥2,511,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]	¥2,438,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	¥3,019,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	¥2,937,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	¥2,864,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税]	¥2,641,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税]	¥2,559,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	¥2,486,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV8AEX) [加税]	¥2,782,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4 枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]	¥2,433,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU0AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]	¥2,305,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU0AEX) [加税]

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows H-フルのバックアップメディアは、ARCserve Backup サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用 LTO カード maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用 LTO WORM カード maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カード maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準モデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フル)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ 〔LTQU4/800〕)x10 巻付き		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フル)〕	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	¥1,642,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V3NEX) [加税]	¥1,232,700(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	¥1,560,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V2NEX) [加税]	¥1,150,800(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	¥1,486,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100V1NEX) [加税]	¥1,077,300(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税]	¥1,453,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100VFNEX) [加税]	¥1,043,700(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVNEX) [加税]	¥1,371,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100VDNEX) [加税]	¥961,800(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVNEX) [加税]	¥1,297,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100VNX) [加税]	¥888,300(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W3NEX) [加税]	¥1,690,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S3NEX) [加税]	¥1,281,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W52NEX) [加税]	¥1,608,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S2NEX) [加税]	¥1,199,100(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W51NEX) [加税]	¥1,535,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S1NEX) [加税]	¥1,125,600(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W5FNEX) [加税]	¥1,501,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S5FNEX) [加税]	¥1,092,000(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W5DNEX) [加税]	¥1,419,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S5DNEX) [加税]	¥1,010,100(税込)
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W50NEX) [加税]	¥1,346,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100S0NEX) [加税]	¥936,600(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税]	¥1,433,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U7NEX) [加税]	¥1,023,750(税込)
 (CD4 枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU0ANEX) [加税]	¥1,293,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100U0ANEX) [加税]	¥884,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00NEX) [加税]	¥1,165,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000NEX) [加税]	¥756,000(税込)
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00N) [加税]	¥1,165,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000N) [加税]	¥756,000(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアセットは、ARCServeメディアセット(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LTQU4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LTQU4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型SAS)対応> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型 (*1)				5型		5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	1	2		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	4					×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	4					×	×	×	
内蔵DVD-ROM	対応形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 8-700) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×		×	×	
内蔵LTOセット(Ultrium3 8-700) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×		×	×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 700) (*2)(*4)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 8-700) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×		×	×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型SAS)対応>

(ハードディスクセット[GQ-ES7608]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			3.5型 (*1)(*6)								5型	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	8									×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	8									×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型) (*5)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	8									×	×
内蔵DVD-ROM	対応形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 8-700) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 8-700) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 700) (*2)(*4)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 8-700) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。


*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

*6:RAID5を構築できる最大物理ハードディスク数は、6台です。

<システム装置および内蔵オプション編>




防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX] /

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>


- 防塵オプションの仕様
 - ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[*ラックタイプ*]、ドアストッパー[*ラックタイプ*]で構成されます。
 - ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
 - ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
 - ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
 - ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
 - ・TS20の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4 700GB) [GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は未サポートとなります。
 - ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。
- 防塵オプション使用時の注意事項
 - ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。
- 防塵オプションの販売方法
 - ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFDD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。