

1.3 HA8000/RS110

(1) HA8000/RS110 AJ, BJ, CJ (2009年11月～現在)




HA8000/RS110 AJ,BJ,CJ
(筐体色：黒)

HA8000/RS110 AJ, BJ, CJ (2009年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			RS110 AJ	RS110 BJ	RS110 CJ
			RAID(3.5 型シリアル ATA)対応	RAID1(3.5 型シリアル ATA)対応	ディスク(3.5 型シリアル ATA)対応
筐体タイプ			ラックタイプ [1 U]		
C P U (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950(2.80GHz), Intel®Core™i3-540プロセッサ-(3.06GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3430(2.40GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3460(2.80GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3470(2.91GHz)		
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大1(Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2, Intel®Core™i3-540プロセッサ:-2, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4)		
キャッシュメモリー			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:データ4x32KB+命令4x32KB		
			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:-2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4x256KB		
			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:3MB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:-4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:8MB		
チップセット			Intel 社製 3420		
システムバス (Q P I) 周波数 *1			DMI (2.5GT/s)		
メインメモリー			容量 最小:1GB/最大:16GB		
			スロット数 4		
			サポートメモリー容量 1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)		
			仕様 ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM		
表示機能			アクセラレータ / V R A M ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB		
			表示解像度 (表示色) *2 640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部蔵) *3			最大容量 RAID 0 2TB(1TBx2) RAID 5 2TB(1TBx3) ディスク - サポート HDD 容量 250GB, 500GB, 1TB(3.5 型) インタフェース シリアル ATA /300 回転数 7200r/min		
RAID コントローラ			コントローラ LSI 社製 1078 SAS [PCIボード/PCI Express<x8>] オプション - インタフェース シリアル ATA /300 シリアル ATA /300 チャネル数 3チャネル(HDD1台/チャネル) 2チャネル(HDD1台/チャネル) キャッシュ容量 256MB(SDRAM/ECC) サポート RAID レベル RAID 0,1,5,JBOD RAID 1 -<		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: Intel Xeonプロセッサ-X3430/X3460/X3470搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。尚、ハードディスクが搭載されていないダミーキャニスターには、キャニスターロックはありません。


D : HDD ステータスランプ

ハードディスクキャニスターに縦に並んであるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ 1, 2, 3

内蔵ハードディスクを取り付けます。右から順に拡張ストレージベイ 1, 2, 3 となります。RS110BJ, CJ モデルの場合、拡張ストレージベイ 3 は使用しません。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (緑)

SERVICE ランプスイッチ同様、消灯/点灯により MAINTENANCE ランプの表示内容を示します。

D : ERROR ランプ (橙)

ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。なお、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

C : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 2, 1 となります。RS110AJ モデルは、拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ



システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

H : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面・背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは、目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示内容切替のために点灯させます。システム動作には影響しません。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] セットモデル / カスタムモデル

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5 型SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き)] プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR11AJ-ACNNDN2	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11AJ-ABNNDN2	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11AJ-AAANNDN2	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11AJ-AENNDN2	¥407,400 (税抜)¥388,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11AJ-ADNNDN2	¥393,750 (税抜)¥375,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5 型SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き)] (SP2 型SATA ATA) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 型SATA ATA) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AJ-ACNNDNM	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-ABNNDNM	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-AAANNDNM	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-AENNDNM	¥407,400 (税抜)¥388,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-ADNNDNM	¥393,750 (税抜)¥375,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5 型SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き)] (SP2 型SATA ATA) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 型SATA ATA) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11AJ-ACNNDNL	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-ABNNDNL	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-AAANNDNL	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-AENNDNL	¥407,400 (税抜)¥388,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-ADNNDNL	¥393,750 (税抜)¥375,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11AJ-ACNNDNJ	¥570,150 (税抜)¥543,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-ABNNDNJ	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-AANNDNJ	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-AENNDNJ	¥407,400 (税抜)¥388,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-ADNNDNJ	¥393,750 (税抜)¥375,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR11AJ-ACNNDN2	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11AJ-ABNNDN2	¥479,850 (税抜)¥457,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11AJ-AANNDN2	¥449,400 (税抜)¥428,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11AJ-AENNDN2	¥386,400 (税抜)¥368,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11AJ-ADNNDN2	¥372,750 (税抜)¥355,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBDを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR11BJ-ACNNDN2	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11BJ-ABNNDN2	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11BJ-AAANDN2	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11BJ-AENNDN2	¥391,650 (税抜)¥373,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11BJ-ADNNDN2	¥378,000 (税抜)¥360,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11BJ-ACNNDNM	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-ABNNDNM	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-AAANDNM	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11BJ-AENNDNM	¥391,650 (税抜)¥373,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11BJ-ADNNDNM	¥378,000 (税抜)¥360,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11BJ-ACNNDNL	¥554,400 (税抜)¥528,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-ABNNDNL	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-AAANDNL	¥454,650 (税抜)¥433,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11BJ-AENNDNL	¥391,650 (税抜)¥373,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11BJ-ADNNDNL	¥378,000 (税抜)¥360,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル(3年)/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR11BJ-ACNNDN2	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11BJ-ABNNDN2	¥464,100 (税抜)¥442,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11BJ-AAANDN2	¥433,650 (税抜)¥413,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11BJ-AENNDN2	¥370,650 (税抜)¥353,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11BJ-ADNNDN2	¥357,000 (税抜)¥340,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: RAIDレベルはRAID1固定です。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R5110 (R5110 C J) ディスク (3.5 型 SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR11CJ-ACNNDN2	¥541,800 (税抜)¥516,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11CJ-ABNNDN2	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11CJ-AANNDN2	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11CJ-AENNDN2	¥379,050 (税抜)¥361,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11CJ-ADNNDN2	¥365,400 (税抜)¥348,000	後報	後報

HA8000/R5110 (R5110 C J) ディスク (3.5 型 SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CJ-ACNNDNM	¥541,800 (税抜)¥516,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-ABNNDNM	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-AANNDNM	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11CJ-AENNDNM	¥379,050 (税抜)¥361,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11CJ-ADNNDNM	¥365,400 (税抜)¥348,000	後報	後報

HA8000/R5110 (R5110 C J) ディスク (3.5 型 SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR11CJ-ACNNDNL	¥541,800 (税抜)¥516,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-ABNNDNL	¥472,500 (税抜)¥450,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-AANNDNL	¥442,050 (税抜)¥421,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11CJ-AENNDNL	¥379,050 (税抜)¥361,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11CJ-ADNNDNL	¥365,400 (税抜)¥348,000	後報	後報


HA8000/R5110 (R5110 C J) ディスク (3.5 型 SATA ATA) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR11CJ-ACNNDN2	¥520,800 (税抜)¥496,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11CJ-ABNNDN2	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11CJ-AANNDN2	¥421,050 (税抜)¥401,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11CJ-AENNDN2	¥358,050 (税抜)¥341,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11CJ-ADNNDN2	¥344,400 (税抜)¥328,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*14: おまかせ安心モデル(3 年)の4 年目以降、標準1 年無償保証製品の2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR11AJ-1CNNDN2	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11AJ-1BNNDN2	¥395,850 (税抜)¥377,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11AJ-1ANNDN2	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11AJ-1ENNDN2	¥302,400 (税抜)¥288,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11AJ-1DNNDN2	¥288,750 (税抜)¥275,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11AJ-1CNNDNM	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1BNNDNM	¥395,850 (税抜)¥377,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ANNDNM	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ENNDNM	¥302,400 (税抜)¥288,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-1DNNDNM	¥288,750 (税抜)¥275,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11AJ-1CNNDNL	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1BNNDNL	¥395,850 (税抜)¥377,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ANNDNL	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ENNDNL	¥302,400 (税抜)¥288,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-1DNNDNL	¥288,750 (税抜)¥275,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11AJ-1CNNDNJ	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1BNNDNJ	¥395,850 (税抜)¥377,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ANNDNJ	¥365,400 (税抜)¥348,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11AJ-1ENNDNJ	¥302,400 (税抜)¥288,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11AJ-1DNNDNJ	¥288,750 (税抜)¥275,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 AJ) RAID (3.5型SATA) 標準モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR11AJ-1CNNDN2	¥444,150 (税抜)¥423,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11AJ-1BNNDN2	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥2,126 (税抜)¥2,025	¥1,593 (税抜)¥1,517
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11AJ-1ANNDN2	¥344,400 (税抜)¥328,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11AJ-1ENNDN2	¥281,400 (税抜)¥268,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11AJ-1DNNDN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR11BJ-1CNNDN2	¥449,400 (税抜)¥428,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11BJ-1BNNDN2	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11BJ-1ANNDN2	¥349,650 (税抜)¥333,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11BJ-1ENNDN2	¥286,650 (税抜)¥273,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11BJ-1DNNDN2	¥273,000 (税抜)¥260,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11BJ-1CNNDNM	¥449,400 (税抜)¥428,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-1BNNDNM	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-1ANNDNM	¥349,650 (税抜)¥333,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11BJ-1ENNDNM	¥286,650 (税抜)¥273,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11BJ-1DNNDNM	¥273,000 (税抜)¥260,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11BJ-1CNNDNL	¥449,400 (税抜)¥428,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-1BNNDNL	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11BJ-1ANNDNL	¥349,650 (税抜)¥333,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11BJ-1ENNDNL	¥286,650 (税抜)¥273,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11BJ-1DNNDNL	¥273,000 (税抜)¥260,000	後報	後報

HA8000/RS110 (RS110 BJ) RAID1 (3.5型シリアルATA) 標準モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA I/F 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR11BJ-1CNNDN2	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥2,494 (税抜)¥2,375	¥1,872 (税抜)¥1,783
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11BJ-1BNNDN2	¥359,100 (税抜)¥342,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11BJ-1ANNDN2	¥328,650 (税抜)¥313,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11BJ-1ENNDN2	¥265,650 (税抜)¥253,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11BJ-1DNNDN2	¥252,000 (税抜)¥240,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: RAIDレベルはRAID1固定です。
 *14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R5110 (R5110 CJ) ディスク (3.5型SATA ATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA ATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR11CJ-1CNNDN2	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11CJ-1BNNDN2	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR11CJ-1ANNDN2	¥337,050 (税抜)¥321,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR11CJ-1ENNDN2	¥274,050 (税抜)¥261,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUR11CJ-1DNNDN2	¥260,400 (税抜)¥248,000	後報	後報

HA8000/R5110 (R5110 CJ) ディスク (3.5型SATA ATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA ATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CJ-1CNNDNM	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-1BNNDNM	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-1ANNDNM	¥337,050 (税抜)¥321,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11CJ-1ENNDNM	¥274,050 (税抜)¥261,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11CJ-1DNNDNM	¥260,400 (税抜)¥248,000	後報	後報

HA8000/R5110 (R5110 CJ) ディスク (3.5型SATA ATA) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA ATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR11CJ-1CNNDNL	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-1BNNDNL	¥367,500 (税抜)¥350,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR11CJ-1ANNDNL	¥337,050 (税抜)¥321,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR11CJ-1ENNDNL	¥274,050 (税抜)¥261,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPR11CJ-1DNNDNL	¥260,400 (税抜)¥248,000	後報	後報

HA8000/R5110 (R5110 CJ) ディスク (3.5型SATA ATA) 標準モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード SATA ATA I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR11CJ-1CNNDN2	¥415,800 (税抜)¥396,000	¥2,476 (税抜)¥2,358	¥1,855 (税抜)¥1,767
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11CJ-1BNNDN2	¥346,500 (税抜)¥330,000	¥2,013 (税抜)¥1,917	¥1,514 (税抜)¥1,442
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR11CJ-1ANNDN2	¥316,050 (税抜)¥301,000	¥1,811 (税抜)¥1,725	¥1,357 (税抜)¥1,292
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR11CJ-1ENNDN2	¥253,050 (税抜)¥241,000	後報	後報
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAR11CJ-1DNNDN2	¥239,400 (税抜)¥228,000	後報	後報

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサ

HA8000/RS110 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
〔Xeon X3470 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3460 (2.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(オプション名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(オプション名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2REX) [加税] ¥6,300(税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(1GBx2):DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2REX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB(2GBx2):DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2REX) [加税] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ704G2R) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB(4GBx2):DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2REX) [加税] ¥147,000(税込)
(GQ-MJ708G2R) ¥147,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/RS110 AJ, BJ, CJ>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード(2GB,4GB,8GB)搭載時は、メモリスロット1,3へ実装します。(増設時はメモリスロット2,4へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB				
2GB				
4GB				
8GB				

- ・2枚構成メモリーボード(2GB,4GB,8GB)と1枚構成メモリーボード(1GB)の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	○(*1)	—	—	—
2枚	○(*2)	—	○(*2)	—
3枚	○(*2)	○(*1)	○(*2)	—
4枚	○(*2)	○(*3)	○(*2)	○(*3)

*1:1GBメモリーボードのみ搭載可

*2:メモリスロット1,3は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3:メモリスロット2,4は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSIインタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDEインタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース
- ⑰ IPMインタフェース

(凡例) : 同時接続(搭載)可
○: 選択接続(搭載)のみ

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS110 AJ
RS110 BJ
RS110 CJ


拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 AJ RAID(3.5型シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン
			LowProfile[MD2]	
			1	2
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	1	●	×
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	1	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	1	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	1	×	
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	1	×	

*1: 既設SATA装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 BJ RAID1(3.5型シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン
			LowProfile[MD2]	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	2		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2		
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	2		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	2		
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	1		×

*1: 既設SATA装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<HA8000/RS110 CJ ディスク(3.5型シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
			PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン
			LowProfile[MD2]	
			1	2
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	2		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	2		
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	2		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	2		
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	1		×

*1: 既設SATA装置への増設はできません。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

・[加94]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS110 AJ RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 (*1)			DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72503CEX GQ-UH72503CRX GQ-UH72503C	3				×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75003CEX GQ-UH75003CRX GQ-UH75003C	3				×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH710003CEX GQ-UH710003CRX GQ-UH710003C	3				×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/RS110 BJ RAID1(3.5型SATA)モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型			DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72503CEX	2			×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75003CEX	2			×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710003CEX	2			×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<HA8000/RS110 CJ ディスク(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型			DVD-ROM 専用
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72503CEX GQ-UH72503C	2			×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75003CEX GQ-UH75003C	2			×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710003CEX GQ-UH710003C	2			×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートF/D機能・リモートC/D/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。