

1.2 HA8000/RS210

(1) HA8000/RS210 AJ, BJ, HJ エンハンスモデル



HA8000/RS210 AJ, BJ エンハンスモデル
(筐体色：黒)



HA8000/RS210 HJ エンハンスモデル
(筐体色：黒)


HA8000/RS210 AJ, BJ, HJエンハンスモデル システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 AJエンハンスモデル	RS210 BJエンハンスモデル	RS210 HJエンハンスモデル
			RAID(3.5型 SAS)付	RAID(3.5型SATA付)	RAID(2.5型 SAS)付
筐体タイプ			ラックタイプ [1 U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)		
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)		
	キャッシュメモリー	1次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB		
		2次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB		
		3次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s		
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]		
	スロット数		12[(6スロット/CPU)x2]		
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)		
	仕様		ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC対応, xEPP-ミラリング対応		
	動作周波数		Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz		
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	900GB(300GBx3)	2TB(1TBx2)	876GB(146GBx6)
		RAID 5	600GB(300GBx3)	2TB(1TBx3)	730GB(146GBx6)
	サポートHDD容量		73GB, 146GB, 300GB(3.5型)	160GB, 250GB, 500GB, 1TB(3.5型)	73GB, 146GB(2.5型)
	インタフェース		SAS	SATA /300	SAS
	回転数		15000r/min	7200r/min	10000r/min
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ対応/ホットスワップ対応 (ホットスワップはRAID1構成時のみ)	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応 (ホットスワップはRAID1構成時のみ)	ホットプラグ対応/ホットスワップ対応
RAIDコントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS[専用SATA/PCI Express<x8>]		
	インタフェース		SAS	SATA /300	SAS
	チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)		
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)		
	サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, JBOD		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
FDD			3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)		
DVD - ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(SATA/ATA)x1ドライブ (標準)		
拡張ストレージベイ	3.5型 (HDD専用)		3		-
	2.5型 (HDD専用)		-		6
	5型 (DVD-ROM専用)			1	
PCIスロット			PCI Express<x16/Gen2>x1, PCI Express<x8/Gen2>(LowProfile)x1		
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-SUB15ピン)x1, SATA(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6[フロント2, リア4(1ポート/コンソール切替ポート又はディスプレイポートとして占有)] *5		
			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ポート専用]		
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ポート専用]		
			サポート *6		
外形寸法			486(W)x770(D)x44(H)mm[突起物含む], 430(W)x710(D)x44(H)mm[取付金具含まず]		
質量 [標準値] ()内は最大質量値			約 16.8kg(20.0kg)	約 16.4kg(19.8kg)	約 16.8kg(19.5kg)
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込プラグ (標準:1本, 電源エントリ(オプション)搭載時:2本)		
	冗長化電源		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]		
冗長FAN			サポート[ホットプラグ非対応]	-	サポート[ホットプラグ非対応]
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			478W/603W	448W/568W	494W/617W
最大消費電流			7.4A	7.0A	7.5A
省エネ法に基づく表示	区分		C	C	C
	エネルギー消費効率		0.0088	0.0085	0.0088
VCCI基準 *8 / 騒音			クラスA情報技術装置 / 60dB以下 *9		
RoHS指令			対応		
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版(256付)/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版(512付)/Windows Server 2008 Enterprise日本語版(256付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard日本語版(512付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(256付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(512付)(SP2インストール)/Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)(256付)[RS210AJ(E)付のみ] *10/Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition日本語版(SP2)(512付)[RS210AJ(E)付のみ] *10/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition日本語版(SP2)(256付)[RS210AJ(E)付のみ] *10/Windows Server 2003 R2 Standard Edition日本語版(SP2)(512付)[RS210AJ(E)付のみ] *10		
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報参照		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[ディスク管理ツール], ルートキー保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		


- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Managerが必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 又、電源投入時および起動時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<RS210AJ, BJ エンハンスモデル>



<RS210HJ エンハンスモデル>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック [RS210AJ, BJ エンハンスモデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210AJ, BJ エンハンスモデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~3

[RS210AJ, BJ エンハンスモデルのみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~6

[RS210HJ エンハンスモデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



リファグ (橙または緑)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: リファグが AC 給電・リファグ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

リファグ (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（緑）

点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立*

消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*：32Mbit/s 設置が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。


アクティビティランプ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR21AJ-AGNNLN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21AJ-AFNNLN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21AJ-AENNLN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21AJ-ADNNLN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVR21AJ-AGNNLN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21AJ-AFNNLN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21AJ-AENNLN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21AJ-ADNNLN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR21AJ-AGNNLN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21AJ-AFNNLN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21AJ-AENNLN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21AJ-ADNNLN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-AGNNLNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AFNNLNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AENNLNM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-ADNNLNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-AGNNLNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AFNNLNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AENNLNM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-ADNNLNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-AGNNLNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AFNNLNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AENNLNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-ADNNLNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-AGNNLNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AFNNLNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AENNLNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-ADNNLNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

ﾎﾞｰﾄﾞ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ﾍｯﾄﾞ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]ﾎﾞｰﾄﾞ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-AGNNLNK	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AFNNLNK	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AENNLNK	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-ADNNLNK	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

ﾎﾞｰﾄﾞ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ﾍｯﾄﾞ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]ﾎﾞｰﾄﾞ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-AGNNLNK	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AFNNLNK	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AENNLNK	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-ADNNLNK	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

ﾎﾞｰﾄﾞ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ﾍｯﾄﾞ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]ﾎﾞｰﾄﾞ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-AGNNLNJ	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AFNNLNJ	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-AENNLNJ	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-ADNNLNJ	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

ﾎﾞｰﾄﾞ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ﾍｯﾄﾞ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 ｽﾏｰｲﾌﾟﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]ﾎﾞｰﾄﾞ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-AGNNLNJ	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AFNNLNJ	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-AENNLNJ	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-ADNNLNJ	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

ﾎﾞｰﾄﾞ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	ﾍｯﾄﾞ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしﾎﾞｰﾄﾞ	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21AJ-AGNNLN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21AJ-AFNNLN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21AJ-AENNLN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21AJ-ADNNLN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3ｽﾏｰｲﾌﾟ構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型 Serial ATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2P オペリシス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2P オペリシス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR21BJ-AGNNLN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21BJ-AFNNLN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21BJ-AENNLN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21BJ-ADNNLN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型 Serial ATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVR21BJ-AGNNLN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21BJ-AFNNLN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21BJ-AENNLN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21BJ-ADNNLN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型 Serial ATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR21BJ-AGNNLN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21BJ-AFNNLN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21BJ-AENNLN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21BJ-ADNNLN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21BJ-AGNNLNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-AFNNLNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-AENNLNM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21BJ-ADNNLNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21BJ-AGNNLNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-AFNNLNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-AENNLNM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21BJ-ADNNLNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21BJ-AGNNLNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-AFNNLNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-AENNLNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21BJ-ADNNLNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21BJ-AGNNLNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-AFNNLNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-AENNLNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21BJ-ADNNLNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型シリアルATA)

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21BJ-AGNNLN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21BJ-AFNNLN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21BJ-AENNLN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21BJ-ADNNLN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



☐ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21HJ-AGNNLN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21HJ-AFNNLN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21HJ-AENNLN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21HJ-ADNNLN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

☐ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21HJ-AGNNLN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21HJ-AFNNLN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21HJ-AENNLN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21HJ-ADNNLN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


☐ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21HJ-AGNNLN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21HJ-AFNNLN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21HJ-AENNLN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21HJ-ADNNLN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J8ODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



㉔ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-AGNNLNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-AFNNLNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-AENNLNM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21HJ-ADNNLNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉕ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-AGNNLNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-AFNNLNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-AENNLNM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21HJ-ADNNLNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉖ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-AGNNLNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-AFNNLNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-AENNLNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21HJ-ADNNLNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉗ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-AGNNLNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-AFNNLNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-AENNLNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21HJ-ADNNLNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉘ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21HJ-AGNNLN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21HJ-AFNNLN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21HJ-AENNLN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21HJ-ADNNLN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3 年), ロングライフサポートモデル, 預けて安心モデル, 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CALなし)(2プロセッサ/255TB) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CALなし) (2プロセッサ/255TB) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21AJ-3GNNLN2	¥1,348,200 (税抜)¥1,284,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21AJ-3FNNLN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21AJ-3ENNLN2	¥1,139,250 (税抜)¥1,085,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21AJ-3DNNLN2	¥1,099,350 (税抜)¥1,047,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21AJ-3GNNLN2	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21AJ-3FNNLN2	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21AJ-3ENNLN2	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21AJ-3DNNLN2	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/R210 (R210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21AJ-3GNNLN2	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21AJ-3FNNLN2	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21AJ-3ENNLN2	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21AJ-3DNNLN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-3GNNLNM	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3FNNLNM	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3ENNLNM	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-3DNNLNM	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-3GNNLNM	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3FNNLNM	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3ENNLNM	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-3DNNLNM	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-3GNNLNL	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3FNNLNL	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3ENNLNL	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-3DNNLNL	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-3GNNLNL	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3FNNLNL	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3ENNLNL	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-3DNNLNL	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-3GNLNLK	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3FNNLNLK	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3ENNLNLK	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-3DNNLNLK	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-3GNLNLK	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3FNNLNLK	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3ENNLNLK	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-3DNNLNLK	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21AJ-3GNLNLJ	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3FNLNLJ	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21AJ-3ENLNLJ	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21AJ-3DNNLNLJ	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21AJ-3GNLNLJ	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3FNLNLJ	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21AJ-3ENLNLJ	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21AJ-3DNNLNLJ	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS) モデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21AJ-3GNLNL2	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21AJ-3FNLNL2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21AJ-3ENLNL2	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21AJ-3DNNLNL2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,J,BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.7.4構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R210 (R210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21BJ-3GNLN2	¥1,348,200 (税抜)¥1,284,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21BJ-3FNLN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21BJ-3ENLN2	¥1,139,250 (税抜)¥1,085,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21BJ-3DNLN2	¥1,099,350 (税抜)¥1,047,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/R210 (R210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21BJ-3GNLN2	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21BJ-3FNLN2	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21BJ-3ENLN2	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21BJ-3DNLN2	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/R210 (R210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21BJ-3GNLN2	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21BJ-3FNLN2	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21BJ-3ENLN2	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21BJ-3DNLN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21BJ-3GNNLNM	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-3FNNLNM	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-3ENNLNM	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21BJ-3DNNLNM	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21BJ-3GNNLNM	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-3FNNLNM	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-3ENNLNM	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21BJ-3DNNLNM	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21BJ-3GNNLNL	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-3FNNLNL	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21BJ-3ENNLNL	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21BJ-3DNNLNL	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21BJ-3GNNLNL	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-3FNNLNL	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21BJ-3ENNLNL	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21BJ-3DNNLNL	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/RS210 (RS210 BJエンハンスモデル) RAID (3.5型SATA) モデル/ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21BJ-3GNNLN2	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21BJ-3FNNLN2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21BJ-3ENNLN2	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21BJ-3DNNLN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年),ロングライフサポートモデル,預けて安心モデル,標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/R210 (R210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21HJ-3GNNLN2	¥1,348,200 (税抜)¥1,284,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21HJ-3FNNLN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21HJ-3ENNLN2	¥1,139,250 (税抜)¥1,085,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21HJ-3DNNLN2	¥1,099,350 (税抜)¥1,047,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

HA8000/R210 (R210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21HJ-3GNNLN2	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21HJ-3FNNLN2	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21HJ-3ENNLN2	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21HJ-3DNNLN2	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867


HA8000/R210 (R210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21HJ-3GNNLN2	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21HJ-3FNNLN2	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21HJ-3ENNLN2	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21HJ-3DNNLN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年), ロングライフサポートモデル, 預けて安心モデル, 標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

㉔ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-3GNNLNM	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-3FNNLNM	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-3ENNLNM	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21HJ-3DNNLNM	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉕ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-3GNNLNM	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-3FNNLNM	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-3ENNLNM	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21HJ-3DNNLNM	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉖ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-3GNNLNL	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-3FNNLNL	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21HJ-3ENNLNL	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21HJ-3DNNLNL	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉗ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-3GNNLNL	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-3FNNLNL	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21HJ-3ENNLNL	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21HJ-3DNNLNL	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

㉘ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 (R S 2 1 0 H J エンハンスモデル) R A I D (2.5 型 SAS) モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21HJ-3GNNLN2	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,270 (税抜)¥4,067	¥3,203 (税抜)¥3,050
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21HJ-3FNNLN2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,360 (税抜)¥3,200	¥2,520 (税抜)¥2,400
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21HJ-3ENNLN2	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,879 (税抜)¥2,742	¥2,161 (税抜)¥2,058
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21HJ-3DNNLN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,617 (税抜)¥2,492	¥1,960 (税抜)¥1,867

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21AJ-LGNLNL2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21AJ-LFNLNL2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21AJ-LENNLNL2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR21AJ-LDNNLNL2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21AJ-LGNLNL2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21AJ-LFNLNL2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21AJ-LENNLNL2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR21AJ-LDNNLNL2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21AJ-LGNLNL2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21AJ-LFNLNL2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21AJ-LENNLNL2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR21AJ-LDNNLNL2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目、3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21AJ-LGNLNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LFNLM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AJ-LGNLNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LFNLM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21AJ-LGNLNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LFNLNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)


[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AJ-LGNLNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LFNLNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。
 (標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21AJ-LGNLNLK	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LFNLLNK	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLNLK	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21AJ-LDNNLNLK	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AJ-LGNLNLK	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LFNLLNK	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLNLK	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21AJ-LDNNLNLK	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21AJ-LGNLNLJ	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LFNLLNJ	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21AJ-LNNLNLJ	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21AJ-LDNNLNLJ	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応)モデル [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21AJ-LGNLNLJ	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LFNLLNJ	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21AJ-LNNLNLJ	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21AJ-LDNNLNLJ	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N105)を購入願います。


*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 AJエンハンスモデル) RAID (3.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21AJ-LGNNLN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21AJ-LFNNLN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21AJ-LENNLN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR21AJ-LDNNLN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾍﾞﾝｽ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾍﾞﾝｽ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21HJ-LGNLNL2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21HJ-LFNLNL2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21HJ-LENNLNL2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR21HJ-LDNNLNL2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21HJ-LGNLNL2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21HJ-LFNLNL2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21HJ-LENNLNL2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR21HJ-LDNNLNL2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)


[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21HJ-LGNLNL2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21HJ-LFNLNL2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21HJ-LENNLNL2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR21HJ-LDNNLNL2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-LGNLNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21HJ-LFNLM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21HJ-LNNLM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21HJ-LDNNLM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-LGNLNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21HJ-LFNLM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21HJ-LNNLM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21HJ-LDNNLM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21HJ-LGNLNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21HJ-LFNLNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21HJ-LNNLNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21HJ-LDNNLNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21HJ-LGNLNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21HJ-LFNLNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21HJ-LNNLNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21HJ-LDNNLNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

HA8000/RS210 (RS210 HJエンハンスモデル) RAID (2.5型 SAS)

ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21HJ-LGNLNL2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,795 (税抜)¥4,567	¥3,596 (税抜)¥3,425
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21HJ-LFNLNL2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,885 (税抜)¥3,700	¥2,914 (税抜)¥2,775
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21HJ-LNNLNL2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,404 (税抜)¥3,242	¥2,555 (税抜)¥2,433
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR21HJ-LDNNLNL2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥3,142 (税抜)¥2,992	¥2,354 (税抜)¥2,242

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AJ(E)
RS210 BJ(E)
RS210 HJ(E)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDPD1P8EEX) [加税] ¥53,550(税込)
(GQ-ECDPD1P8E) ¥53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P2BEX) [加税] ¥93,450(税込)
(GQ-ECDPQ2P2B) ¥93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P5BEX) [加税] ¥165,900(税込)
(GQ-ECDPQ2P5B) ¥165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P9BEX) [加税] ¥302,400(税込)
(GQ-ECDPQ2P9B) ¥302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS210 AJ, BJ, HJ エンハンスモデル>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/RS210 AJ, BJ, HJ エンハンスモデル>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」■メモリー技術情報項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AJ(E)
RS210 BJ(E)
RS210 HJ(E)

[Mirrored Channel Mode設定用]

メモリー・ソケット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

[Lockstep Channel Mode設定用]

メモリー・ソケット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード

[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [加税] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [加税] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [加税] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [加税] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

選択

メモリーボード

[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [加税] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [加税] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [加税] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

[Mirrored Channel Mode 設定用]
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [加税] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、→ の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、→ の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
Independent Mode(デフォルト設定)												
Mirrored Channel Mode					-	-					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-					-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AJ(E)
RS210 BJ(E)
RS210 HJ(E)

・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



SASボード

〔PCI Express, 12Gbps〕
(GQ-CE7102EX) [拡張] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7102) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
- 2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー-2へ
- 2.5 外付け装置
(6)LTOオートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [拡張] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, テープライブラリ〕
(GQ-CC7402EX) [拡張] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps〕
(GQ-CC7811EX) [拡張] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード


〔PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープライブラリ〕
(GQ-CC7821EX) [拡張] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000 / RS210 AJエンハンスモデル RAID(3.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express<Gen2>	
				8レーン	16レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1 (*2)	2
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[1]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1		×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[1]	1	×	

(凡例) ●:標準搭載
○:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズとLowProfileと)変更はできません。
*2:LANボードセット(GQ-SCN75x2000NEX)およびLANボード(GQ-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。

<HA8000 / RS210 BJエンハンスモデル RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express<Gen2>	
				8レーン	16レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1 (*2)	2
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[1]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1		×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[1]	1	×	

(凡例) ●:標準搭載
○:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズとLowProfileと)変更はできません。
*2:LANボードセット(GQ-SCN75x2000NEX)およびLANボード(GQ-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。

<HA8000 / RS210 HJエンハンスモデル RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express<Gen2>	
				8レーン	16レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1 (*2)	2
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[1]	1	×	
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1		×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	[2]	2		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[1]	1	×	
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1		×
SASボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[1]	1	×	
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[1]	1	×	

(凡例) ●:標準搭載
○:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズとLowProfileと)変更はできません。
*2:LANボードセット(GQ-SCN75x2000NEX)およびLANボード(GQ-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210 AJエンハンスモデル RAID(3.5型SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			3.5型(*1)			5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRXX GQ-UH70735K	3					×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRXX GQ-UH71465K	3					×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRXX GQ-UH73005K	3					×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイリウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリウム単位でのHDD容量混載は可)

<HA8000/RS210 BJエンハンスモデル RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			3.5型(*1)			5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3		
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARXX GQ-UH71602A	3					×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARXX GQ-UH72502A	3					×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARXX GQ-UH75002A	3					×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型)(*2)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARXX GQ-UH710002A	3					×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイリウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリウム単位でのHDD容量混載は可)


*2:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/RS210 HJエンハンスモデル RAID(2.5型SAS)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			2.5型(*1)						5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRXX GQ-UH70735M	6							×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRXX GQ-UH71465M	6							×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイリウムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイリウム単位でのHDD容量混載は可)



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- 防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0(W)×30.0(D)×43.5(H)mm

- フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。