

(2) HA8000/RS210 FJ, JJ (2009年11月~現在)



HA8000/RS210 FJ
(筐体色：黒)



HA8000/RS210 JJ
(筐体色：黒)

HA8000/RS210 FJ, JJ (2009年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 FJ	RS210 JJ
			RAID(3.5型 SAS1.0)対応	RAID(2.5型 SAS1.0)対応
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)	
キャッシュ			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ 4x32KB+命令 4x32KB	
メモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB	
			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB	
チップセット			Intel 社製 5520	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s	
メインメモリー			最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]	
容量			12[(6スロット/CPU)x2]	
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリタリング 対応	
仕様			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz	
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/16MB	
表示機能			アクセラレータ/VRAM	
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量	
			RAID 0	1.8TB(300GBx6)
			RAID 5	1.2TB(300GBx3)
			サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(3.5型)
			インタフェース	SAS
			回転数	15000r/min
			ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応
RAID コントローラ			日立製 HRA381[PCI Express<x8>]	
			SAS	
			8ポート(HDD1台/ポート)	
			256MB(SDRAM/ECC)	
			RAID 0,1,5,JBOD	RAID 0,1,5,10,JBOD
FDD			3.5型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアル ATA)x1ドライブ (標準)	
拡張ストレージベイ			3.5型 (HDD 専用)	3
			2.5型 (HDD 専用)	-
			5型 (DVD-ROM 専用)	6
PCIスロット			1	
標準インターフェイス			PCI Express<x16/Gen2>x1, PCI Express<x8/Gen2>(LowProfile)x1	
			ディスプレイ(D-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6[ポートx2, リアx4(1ポート/コネクタ切替ユニット)又はディスプレイポートx2に占有]] *4	
			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ツール専用]	
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ツール専用]	
			Wake On LAN 機能	
外形寸法			486(W)x770(D)x44(H)mm[突起物含む], 430(W)x710(D)x44(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] ()内は最大質量値			約 16.8kg(20.0kg)	約 16.8kg(19.5kg)
電源			電圧 周波数 AC100V 50/60Hz	
			電源コードプラグ形状(本数) 接地型 2極差込プラグ (標準:1本, 電源エッジ(オプション)搭載時:2本)	
			冗長化電源 1(標準)+1(オプション)[オプション 対応]	
冗長FAN			ポート[オプション] 非対応	ポート[オプション] 非対応
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			476W/603W	493W/616W
最大消費電流			7.4A	7.6A
省エネ法に基づく表示 *7			C	C
エネルギー消費効率			0.0087	0.0087
VCCI基準 *8 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 60dB 以下 *9	
RoHS指令			対応	
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2以降)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2以降)/ Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[RS210FJ 付 のみ] *10/ Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[RS210FJ 付 のみ] *10/ Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[RS210FJ 付 のみ] *10/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[RS210FJ 付 のみ] *10	
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報 参照	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストール], HRA Utility(Windows)[ディスプレイ管理ツール], ネットワーク保守エージェント(Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Manager が必要です。

*6: 通常使用時の目安の値です。

*7: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。

*8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


*9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。

*10: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。


●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<RS210FJ 型>



<RS210JJ 型>



A：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B：拡張ストレージベイ（5 型(DVD-ROM 専用)）

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C：キャニスターロック [RS210FJ 型のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

D：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210FJ モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E：拡張ストレージベイ（3.5 型）1～3

[RS210FJ 型のみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F：拡張ストレージベイ（2.5 型）1～6

[RS210JJ 型のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A：USB コネクタ（フロント）

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

B：MAINTENANCE ランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

C：STATUS ランプ（橙）

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

● 背面



A：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

B：拡張スロット（PCI）

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F：ディスプレイインタフェースコネクタ



リファグ（橙または緑）

点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（橙点灯）。
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（緑点灯）。
消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立。
*：リファグが AC 給電・リファグ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

リファグ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立
点滅：データ送受信中
消灯：HUB とのリンクが未確立

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

H：USB コネクタ（緑）


コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

I：SERVICE ランプスイッチ（青）


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1,2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/R5210 (R5210 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR21FJ-AGNPN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21FJ-AFNPN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21FJ-AENPN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21FJ-ADNPN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R5210 (R5210 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVR21FJ-AGNPN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21FJ-AFNPN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21FJ-AENPN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21FJ-ADNPN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R5210 (R5210 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR21FJ-AGNPN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21FJ-AFNPN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21FJ-AENPN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21FJ-ADNPN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-AGNNPNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AFNNPNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AENNNPM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-ADNNPNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-AGNNPNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AFNNPNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AENNNPM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-ADNNPNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-AGNNPNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AFNNPNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AENNNPL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-ADNNPNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-AGNNPNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AFNNPNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AENNNPL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-ADNNPNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-AGNNPNK	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AFNNPNK	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AENNNPK	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-ADNNPNK	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-AGNNPNK	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AFNNPNK	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AENNNPK	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-ADNNPNK	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-AGNNPNJ	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AFNNPNJ	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-AENNNPJ	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-ADNNPNJ	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-AGNNPNJ	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AFNNPNJ	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-AENNNPJ	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-ADNNPNJ	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッティング名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21FJ-AGNNPN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21FJ-AFNNPN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21FJ-AENNNP2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21FJ-ADNNPN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21JJ-AGNPN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21JJ-AFNNPN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21JJ-AENPN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21JJ-ADNPN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21JJ-AGNPN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21JJ-AFNNPN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21JJ-AENPN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21JJ-ADNPN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21JJ-AGNPN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21JJ-AFNNPN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21JJ-AENPN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21JJ-ADNPN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-AGNNPNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-AFNNPNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-AENNNPM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21JJ-ADNNPNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-AGNNPNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-AFNNPNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-AENNNPM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21JJ-ADNNPNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-AGNNPNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-AFNNPNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-AENNNPL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21JJ-ADNNPNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-AGNNPNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-AFNNPNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-AENNNPL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21JJ-ADNNPNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21JJ-AGNNPN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21JJ-AFNNPN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21JJ-AENNNP2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21JJ-ADNNPN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21FJ-3GNNPN2	¥1,348,200 (税抜)¥1,284,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21FJ-3FNNPN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21FJ-3ENPN2	¥1,139,250 (税抜)¥1,085,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21FJ-3DNNPN2	¥1,099,350 (税抜)¥1,047,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21FJ-3GNNPN2	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21FJ-3FNNPN2	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21FJ-3ENPN2	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21FJ-3DNNPN2	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21FJ-3GNNPN2	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21FJ-3FNNPN2	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21FJ-3ENPN2	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21FJ-3DNNPN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-3GNNPNM	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3FNNPNM	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3ENPNM	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-3DNNPNM	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-3GNNPNM	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3FNNPNM	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3ENPNM	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-3DNNPNM	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-3GNNPNL	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3FNNPNL	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3ENPNL	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-3DNNPNL	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-3GNNPNL	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3FNNPNL	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3ENPNL	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-3DNNPNL	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-3GNNPNK	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3FNNPNK	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3ENNNPK	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-3DNNPNK	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-3GNNPNK	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3FNNPNK	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3ENNNPK	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-3DNNPNK	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-3GNNPNJ	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3FNNPNJ	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21FJ-3ENNNPJ	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21FJ-3DNNPNJ	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-3GNNPNJ	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3FNNPNJ	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21FJ-3ENNNPJ	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21FJ-3DNNPNJ	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21FJ-3GNNPN2	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21FJ-3FNNPN2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21FJ-3ENNNP2	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21FJ-3DNNPN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3 年), ロングライフサポートモデル, 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ/16TB) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサ/16TB) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21JJ-3GNPN2	¥1,348,200 (税抜)¥1,284,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21JJ-3FNPN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR21JJ-3ENPN2	¥1,139,250 (税抜)¥1,085,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR21JJ-3DNNPN2	¥1,099,350 (税抜)¥1,047,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21JJ-3GNPN2	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21JJ-3FNPN2	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR21JJ-3ENPN2	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR21JJ-3DNNPN2	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21JJ-3GNPN2	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21JJ-3FNPN2	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR21JJ-3ENPN2	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR21JJ-3DNNPN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-3GNNPNM	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-3FNNPNM	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-3ENPNM	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21JJ-3DNNPNM	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-3GNNPNM	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-3FNNPNM	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-3ENPNM	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21JJ-3DNNPNM	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-3GNNPNL	¥1,222,200 (税抜)¥1,164,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-3FNNPNL	¥1,085,700 (税抜)¥1,034,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR21JJ-3ENPNL	¥1,013,250 (税抜)¥965,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR21JJ-3DNNPNL	¥973,350 (税抜)¥927,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-3GNNPNL	¥707,700 (税抜)¥674,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-3FNNPNL	¥571,200 (税抜)¥544,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR21JJ-3ENPNL	¥498,750 (税抜)¥475,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR21JJ-3DNNPNL	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21JJ-3GNNPN2	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,235 (税抜)¥4,033	¥3,176 (税抜)¥3,025
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21JJ-3FNNPN2	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥3,325 (税抜)¥3,167	¥2,494 (税抜)¥2,375
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR21JJ-3ENPN2	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,843 (税抜)¥2,708	¥2,135 (税抜)¥2,033
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR21JJ-3DNNPN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,581 (税抜)¥2,458	¥1,934 (税抜)¥1,842

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR21FJ-LGNPN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21FJ-LFNPN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21FJ-LENNPN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR21FJ-LDNNPN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQVR21FJ-LGNPN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21FJ-LFNPN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21FJ-LENNPN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR21FJ-LDNNPN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/R210 (R210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQUR21FJ-LGNPN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21FJ-LFNPN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21FJ-LENNPN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR21FJ-LDNNPN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-LGNNPNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LFNNPNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LENNPNM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21FJ-LDNNPNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-LGNNPNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LFNNPNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LENNPNM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21FJ-LDNNPNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21FJ-LGNNPNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LFNNPNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LENNPNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21FJ-LDNNPNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21FJ-LGNNPNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LFNNPNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LENNPNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21FJ-LDNNPNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-LGNNPNK	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LFNNPNK	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LENNPNK	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21FJ-LDNNPNK	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル)]

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-LGNNPNK	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LFNNPNK	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LENNPNK	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21FJ-LDNNPNK	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR21FJ-LGNNPNJ	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LFNNPNJ	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21FJ-LENNPNJ	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21FJ-LDNNPNJ	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル)]

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQPR21FJ-LGNNPNJ	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LFNNPNJ	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21FJ-LENNPNJ	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21FJ-LDNNPNJ	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*5)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQAR21FJ-LGNNPN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21FJ-LFNNPN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21FJ-LENNPN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR21FJ-LDNNPN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*4: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*5: おまかせ安心モデル(3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*6: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2プロセッサ) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQWR21JJ-LGNNPN2	¥1,426,950 (税抜)¥1,359,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21JJ-LFNPN2	¥1,290,450 (税抜)¥1,229,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR21JJ-LENNPN2	¥1,218,000 (税抜)¥1,160,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR21JJ-LDNNPN2	¥1,178,100 (税抜)¥1,122,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQVR21JJ-LGNNPN2	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21JJ-LFNPN2	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR21JJ-LENNPN2	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR21JJ-LDNNPN2	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/R210 (R210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)
[Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQUR21JJ-LGNNPN2	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21JJ-LFNPN2	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR21JJ-LENNPN2	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR21JJ-LDNNPN2	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-LGNNPNM	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21JJ-LFNNPNM	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21JJ-LENNPNM	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21JJ-LDNNPNM	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-LGNNPNM	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21JJ-LFNNPNM	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21JJ-LENNPNM	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21JJ-LDNNPNM	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQQR21JJ-LGNNPNL	¥1,300,950 (税抜)¥1,239,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21JJ-LFNNPNL	¥1,164,450 (税抜)¥1,109,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR21JJ-LENNPNL	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR21JJ-LDNNPNL	¥1,052,100 (税抜)¥1,002,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き)(SP2メディアバンドル) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQPR21JJ-LGNNPNL	¥786,450 (税抜)¥749,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21JJ-LFNNPNL	¥649,950 (税抜)¥619,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR21JJ-LENNPNL	¥577,500 (税抜)¥550,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR21JJ-LDNNPNL	¥537,600 (税抜)¥512,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

HA8000/RS210 (RS210 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2300EX	DVD-ROM (8倍速)	GQAR21JJ-LGNNPN2	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,760 (税抜)¥4,533	¥3,570 (税抜)¥3,400
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21JJ-LFNNPN2	¥628,950 (税抜)¥599,000	¥3,850 (税抜)¥3,667	¥2,888 (税抜)¥2,750
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR21JJ-LENNPN2	¥556,500 (税抜)¥530,000	¥3,368 (税抜)¥3,208	¥2,528 (税抜)¥2,408
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR21JJ-LDNNPN2	¥516,600 (税抜)¥492,000	¥3,106 (税抜)¥2,958	¥2,328 (税抜)¥2,217

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 FJ
RS210 JJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDPD1P8EEX) [加税] ¥53,550(税込)
(GQ-ECDPD1P8E) ¥53,550(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P2BEX) [加税] ¥93,450(税込)
(GQ-ECDPQ2P2B) ¥93,450(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P5BEX) [加税] ¥165,900(税込)
(GQ-ECDPQ2P5B) ¥165,900(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P9BEX) [加税] ¥302,400(税込)
(GQ-ECDPQ2P9B) ¥302,400(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I / F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS210 FJ, JJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥25,200(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥210,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥210,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/RS210 FJ, JJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」■メモリ技術情報項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FJ
RS210 JJ

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

【Lockstep Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加外] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加外] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加外] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QEX) [加外] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加外] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加外] ¥50,400(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加外] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QEX) [加外] ¥420,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、→ の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU 2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、→ の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)												
Mirrored Channel Mode					-	-					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-					-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成


<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS210 FJ
RS210 JJ

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。


RS210 FJ
RS210 JJ

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FJ
RS210 JJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



SASボード

〔PCI Express, 12Gbps〕
(GQ-CE7102EX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-CE7102) ¥126,000(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
- 2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー-2へ
- 2.5 外付け装置
(6)LTOオートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライブラリ装置へ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, テープライブラリ〕
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps〕
(GQ-CC7811EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



Fibre Channelボード

〔PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープライブラリ〕
(GQ-CC7821EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)


*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express<Gen2>	
				8レーン	16レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1 (*2)	2
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[1]	1	×	
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	2		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[1]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1		×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	[2]	2		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[1]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[1]	1	×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズとLowProfileと)変更はできません。
*2:LAN ボードセット(GQ-SCN75x2000NEX)およびLAN ボード(GQ-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express<Gen2>	
				8レーン	16レーン
				LowProfile	フルサイズ
				1 (*2)	2
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[1]	1	×	
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*1)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	2		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[1]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1		×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	GQ-SCN7582000NEX	[2]	2		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[1]	1	×	
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1		×
S A S ボード(12Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[1]	1	×	
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[1]	1	×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SAS装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズとLowProfileと)変更はできません。
*2:LAN ボードセット(GQ-SCN75x2000NEX)およびLAN ボード(GQ-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FJ
RS210 JJ

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH70735PEX/RX) [加税] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735P) ¥43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71465PEX/RX) [加税] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465P) ¥50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH73005PEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005P) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(450GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH74505PEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-UH74505P) ¥115,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(600GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH76005PEX/RX) [加税] ¥131,250(税込)
(GQ-UH76005P) ¥131,250(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。

(a2) 12

拡張ストレージ 2.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH70735QEX/RX) [加税] ¥37,800(税込)
(GQ-UH70735Q) ¥37,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH71465QEX/RX) [加税] ¥45,150(税込)
(GQ-UH71465Q) ¥45,150(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH73005QEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005Q) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応製品です。


(c) 12 12

拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵 DVD-ROM
(DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速)
(オプション名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210 FJ RAID(3.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			3.5型(*1)				5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	3					×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	3					×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	3					×
内蔵ハードディスク(450GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH74505PEX GQ-UH74505PRX GQ-UH74505P	3					×
内蔵ハードディスク(600GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH76005PEX GQ-UH76005PRX GQ-UH76005P	3					×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●

(凡例)●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つの「ディスクレイ」ユニットは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」ユニット単位でのHDD容量混載は可)

<HA8000/RS210 JJ RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			2.5型(*1)					5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735QEX GQ-UH70735QRX GQ-UH70735Q	6						×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465QEX GQ-UH71465QRX GQ-UH71465Q	6						×
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH73005QEX GQ-UH73005QRX GQ-UH73005Q	6						×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×

(凡例)●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」ユニットは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」ユニット単位でのHDD容量混載は可)



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- 防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0(W)×30.0(D)×43.5(H)mm

- フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。