


1.5 HA8000/RS220

(1) HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ (2009年11月～現在)



HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 HJ
(筐体色：黒)


HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ (2009年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名	RS220 AJ		RS220 BJ	RS220 DJ	RS220 HJ
	RAID(3.5 型 SAS1.0)対応		RAID(3.5 型 SATA)対応	RAID(3.5 型 SAS1.0)対応	RAID(2.5 型 SAS1.0)対応
筐体タイプ	ラックタイプ [2 U]				
CPU (周波数)	Intel® Xeon® プロセッサ- E5502 (1.86GHz) / E5520 (2.26GHz) / E5540 (2.53GHz) / X5570 (2.93GHz)				
	プロセッサ数 (CPUコア数)				
	最小1 / 最大2 (Intel® Xeon® プロセッサ- E5502: 2, Intel® Xeon® プロセッサ- E5520 / E5540 / X5570: 4)				
	キャッシュメモリー				
	1 次 / 1CPU				
	2 次 / 1CPU				
	3 次 / 1CPU				
チップセット	Intel 社製 5520				
システムバス (QPI) 周波数 *1	Intel® Xeon® プロセッサ- E5502: 4.80GT/s, Intel® Xeon® プロセッサ- E5520 / E5540: 5.86GT/s, Intel® Xeon® プロセッサ- X5570: 6.40GT/s				
メインメモリー	容量				
	最小: 1GB / 最大: 96GB [(48GB / CPU) x 2]				
	スロット数				
	12 [(6 スロット / CPU) x 2]				
	サポートメモリー容量				
	1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)				
	仕様				
	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリミラック 対応				
	動作周波数				
表示機能	Intel® Xeon® プロセッサ- E5502: 800MHz, Intel® Xeon® プロセッサ- E5520 / E5540: 1066MHz, Intel® Xeon® プロセッサ- X5570: 1333MHz				
	アクセラレータ / V R A M				
ハードディスク (本体内部) *3	Server Engines Pilot2 [オプション] / 32MB				
	表示解像度 (表示色) *2				
	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)				
	最大容量 *4				
	RAID 0				
	1.8TB (300GBx6)				
	RAID 5				
RAID コントローラ	1.5TB (300GBx6)				
	73GB, 146GB, 300GB (3.5 型)				
	サポート HDD 容量				
	160GB, 250GB, 500GB, 1TB (3.5 型)				
	インタフェース				
	SAS				
	回転数				
FDD	15000r/min				
	ホットプラグ/ホットスワップ				
	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応				
	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応				
	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応				
	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応				
	ホットプラグ 対応 / ホットスワップ 対応				
DVD - ROM	LSI 社製 1078 SAS [専用スロット / PCI Express<x8>]				
	コントローラ				
	SAS				
	インタフェース				
	SAS				
拡張ストレージベイ	チャンネル数				
	8 ボート (HDD1 台 / ボート)				
	キャッシュ容量				
	256MB (SDRAM / ECC)				
	サポート RAID レベル				
FDD	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				
	3.5 型外付け USB FDD (1.44MB / 720KB) x1 ドライブ (オプション)				
	DVD - ROM				
	薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (SATA) x1 ドライブ (標準)				
	拡張				
ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)				
	6				
	2.5 型 (HDD 専用)				
	4				
	5 型 (Ultrabay 対応)				
PCI スロット	1				
	5 型 (薄型)				
	1 (DVD-ROM にて占有)				
	標準インターフェイス				
	PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8>(LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1				
外形寸法	ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, SATA (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ボート<コンソール切替>又はディスプレイ<ボート>に占有)] *5				
	LAN				
	コントローラ				
	Intel 社製 82576EBx1 [オプション / PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [オプション / PCI]				
	Wake On LAN 機能				
質量 [標準値] () 内は最大質量値	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx (RJ-45) [オプション / 管理ツール専用]				
	約 23.5kg (31.5kg)				
	約 23.2kg (31.0kg)				
	約 23.5kg (29.5kg)				
	約 22.5kg (28.5kg)				
電源	電源				
	電圧 周波数				
	AC100V 50/60Hz				
冗長 FAN	電源コードプラグ形状 (本数)				
	接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 電源ユニット (オプション) 搭載時: 2 本)				
	冗長化電源				
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力	1 (標準) + 1 (オプション) [ホットプラグ 対応]				
	約 617W / 757W				
	約 557W / 687W				
省エネ法に基づく表示 *8	約 563W / 706W				
	約 585W / 731W				
	最大消費電力				
V C C I 基準 *9 / 騒音	8.9A				
	8.1A				
	8.9A				
R o H S 指令	8.7A				
	区分				
	C				
インストール OS	C				
	エネルギー消費効率				
	0.010				
サポート OS	0.010				
	0.010				
	0.010				
添付ソフトウェア	0.011				
	0.011				
	0.011				
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール				
	対応				
	Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) (SP2 のみ) / Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付) (SP2 のみ) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2 のみ) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2 のみ) / Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) [RS220AJ, DJ のみ] *11 / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [RS220AJ, DJ のみ] *11 / Windows Server 2003 R2 Enterprise 日本語版 (SP2) (25CAL 付) [RS220AJ, DJ のみ] *11 / Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [RS220AJ, DJ のみ] *11				
添付ソフトウェア	「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報 参照				
	JP1/ServerConductor/Agent (Windows) [オプション / 管理ツール], HA8000 System Installer [簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager [ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール				
	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール				


*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 x64 Editions / Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 x64 Editions / Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安値です。
 *8: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法 (2007 年度規定) の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感ぜられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版 / Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き [モデルとしてサポートします]。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<RS220AJ, BJ, DJ 型>



<RS220HJ 型>



A：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B：キャニスターロック [RS220AJ, BJ, DJ 型のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220AJ, BJ, DJ モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D：拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E：拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F：拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～6

[RS220AJ, BJ 型のみ]

拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～4

[RS220DJ 型のみ]

RS220AJ, BJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。


RS220DJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 4 台搭載できます。

G：拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[RS220HJ 型のみ]

RS220HJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A：POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

E：MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F：USB コネクタ (700ト)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


G：ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H：ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けことができます。スロット番号は下記のとおりです。



C：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（橙または緑）

点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（橙点灯）^{*}

点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（緑点灯）

消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

^{*}：NIC装置が AC 給電・S/PoE 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（緑）

点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立^{*}

消灯：HUB とのリンクが未確立

^{*}：NIC装置が AC 給電・S/PoE 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22AJ-AGNNLN2	完売しました。							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22AJ-AFNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22AJ-AENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22AJ-ADNNLN2								
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22AJ-AGNNLN2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22AJ-AFNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22AJ-AENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22AJ-ADNNLN2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22AJ-AGNNLN2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22AJ-AFNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22AJ-AENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22AJ-ADNNLN2								
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AGNNLNM								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNM								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNM								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNM								
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AGNNLNM								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNM								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNM								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNM								
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AGNNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AGNNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNL								
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2											
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-AGNNLNK	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNK			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AGNNLNK			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNK			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AGNNLNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AFNNLNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-AENNLNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-ADNNLNJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AGNNLNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AFNNLNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-AENNLNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-ADNNLNJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-AGNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-AFNNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-AENNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22AJ-ADNNLN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3年), ロングライフサポートモデル, 預けて安心モデル, 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3.5インチ ATA 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR22BJ-AGNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22BJ-AFNNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22BJ-AENNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22BJ-ADNNLN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22BJ-AGNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22BJ-AFNNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22BJ-AENNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22BJ-ADNNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22BJ-AGNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22BJ-AFNNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22BJ-AENNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22BJ-ADNNLN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AGNNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AFNNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22BJ-AENNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22BJ-ADNNLNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AGNNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AFNNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22BJ-AENNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22BJ-ADNNLNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22BJ-AGNNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22BJ-AFNNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22BJ-AENNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22BJ-ADNNLNL							
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22BJ-AGNNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22BJ-AFNNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22BJ-AENNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22BJ-ADNNLNL							
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22BJ-AGNNLN2							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22BJ-AFNNLN2							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22BJ-AENNLN2							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22BJ-ADNNLN2							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22DJ-AGNNLN2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22DJ-AFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22DJ-AENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22DJ-ADNNLN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22DJ-AGNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22DJ-AFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22DJ-AENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22DJ-ADNNLN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22DJ-AGNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22DJ-AFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22DJ-AENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22DJ-ADNNLN2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AGNNLNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AGNNLNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNL									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-AGNNLNK	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNK			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AGNNLNK			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNK			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AGNNLNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AFNNLNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-AENNLNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-ADNNLNJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AGNNLNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AFNNLNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-AENNLNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-ADNNLNJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-AGNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-AFNNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-AENNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22DJ-ADNNLN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22HJ-AGNNLN2					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22HJ-AFNNLN2					
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22HJ-AENNLN2					
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQWR22HJ-ADNNLN2					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22HJ-AGNNLN2					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22HJ-AFNNLN2					
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22HJ-AENNLN2					
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVR22HJ-ADNNLN2					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22HJ-AGNNLN2					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22HJ-AFNNLN2					
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22HJ-AENNLN2					
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUR22HJ-ADNNLN2					
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AGNNLNM					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AFNNLNM					
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22HJ-AENNLNM					
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22HJ-ADNNLNM					
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AGNNLNM					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AFNNLNM					
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22HJ-AENNLNM					
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22HJ-ADNNLNM					
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22HJ-AGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22HJ-AFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22HJ-AENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQQR22HJ-ADNNLNL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22HJ-AGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22HJ-AFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22HJ-AENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQPR22HJ-ADNNLNL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22HJ-AGNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22HJ-AFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22HJ-AENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQAR22HJ-ADNNLN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2									
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾚﾝｽ) ｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR22AJ-3GNLNL2								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22AJ-3FNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22AJ-3ENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQWR22AJ-3DNNLN2								
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22AJ-3GNLNL2								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22AJ-3FNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22AJ-3ENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVR22AJ-3DNNLN2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22AJ-3GNLNL2								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22AJ-3FNNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22AJ-3ENNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUR22AJ-3DNNLN2								
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2ﾏﾃﾞｨｱﾙｲﾝｽﾄｰﾙ) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3GNLNL2								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNNLNM								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENNLNM								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNNLNM								
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2ﾏﾃﾞｨｱﾙｲﾝｽﾄｰﾙ) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3GNLNLNM								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLNM								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLNM								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLNM								
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2ﾏﾃﾞｨｱﾙｲﾝｽﾄｰﾙ) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3GNLNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNNLNL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2ﾏﾃﾞｨｱﾙｲﾝｽﾄｰﾙ) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3GNLNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNNLNL								
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2											
		標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-3GNLNLK	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNLNLK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENLNLK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNLNLK			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3GNLNLK			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNLNLK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENLNLK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNLNLK			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3GNLNLJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3FNLNLJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22AJ-3ENLNLJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22AJ-3DNLNLJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3GNLNLJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3FNLNLJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22AJ-3ENLNLJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22AJ-3DNLNLJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-3GNLNL2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-3FNLNL2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22AJ-3ENLNL2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22AJ-3DNLNL2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 BJ) RAID (3.5型シリアルATA) 標準モデル/ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3.5型 SATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR22BJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22BJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22BJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQWR22BJ-3DNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22BJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22BJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22BJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVR22BJ-3DNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22BJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22BJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22BJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUR22BJ-3DNLNLN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3GNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3FNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22BJ-3ENLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22BJ-3DNLNLNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3GNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3FNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22BJ-3ENLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22BJ-3DNLNLNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22BJ-3GNLNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22BJ-3FNLNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQQR22BJ-3ENLNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQQR22BJ-3DNLNLNL							
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22BJ-3GNLNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22BJ-3FNLNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPR22BJ-3ENLNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQPR22BJ-3DNLNLNL							
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22BJ-3GNLNLN2							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22BJ-3FNLNLN2							
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQAR22BJ-3ENLNLN2							
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQAR22BJ-3DNLNLN2							
完了しました。									
各モデル共通仕様									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22DJ-3GNLNL2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22DJ-3FNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22DJ-3ENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22DJ-3DNNLN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22DJ-3GNLNL2				GQVR22DJ-3FNNLN2	GQVR22DJ-3ENNLN2	GQVR22DJ-3DNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22DJ-3GNLNL2				GQUR22DJ-3FNNLN2	GQUR22DJ-3ENNLN2	GQUR22DJ-3DNNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3GNLNLNM				GQQR22DJ-3FNNLNM	GQQR22DJ-3ENNLNM	GQQR22DJ-3DNNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3GNLNLNM				GQPR22DJ-3FNNLNM	GQPR22DJ-3ENNLNM	GQPR22DJ-3DNNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3GNLNLNL				GQQR22DJ-3FNNLNL	GQQR22DJ-3ENNLNL	GQQR22DJ-3DNNLNL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3GNLNLNL				GQPR22DJ-3FNNLNL	GQPR22DJ-3ENNLNL	GQPR22DJ-3DNNLNL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU														
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 DJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22DJ-3GNLNLK	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNLNLK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENLNLK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNLNLK			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3GNLNLK			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNLNLK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENLNLK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNLNLK			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3GNLNLJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3FNLNLJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22DJ-3ENLNLJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22DJ-3DNLNLJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3GNLNLJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3FNLNLJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22DJ-3ENLNLJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22DJ-3DNLNLJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-3GNLNL2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-3FNLNL2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22DJ-3ENLNL2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22DJ-3DNLNL2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.2 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22HJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22HJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22HJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22HJ-3DNNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22HJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22HJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22HJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22HJ-3DNNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22HJ-3GNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22HJ-3FNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22HJ-3ENLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22HJ-3DNNLNLN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3GNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3FNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22HJ-3ENLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22HJ-3DNNLNLNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3GNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3FNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22HJ-3ENLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22HJ-3DNNLNLNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-3GNLNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-3FNLNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-3ENLNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22HJ-3DNNLNLNL							
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-3GNLNLNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-3FNLNLNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-3ENLNLNL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22HJ-3DNNLNLNL							
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-3GNLNLN2							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-3FNLNLN2							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-3ENLNLN2							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22HJ-3DNNLNLN2							
完了しました。									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。

(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ディスプレイ コントﾛｰﾗ	内蔵 RAID	メモﾘｰ	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)							
									維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾍﾞﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22AJ-LGNNLN2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQWR22AJ-LFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQWR22AJ-LENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQWR22AJ-LDNNLN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQVR22AJ-LGNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQVR22AJ-LFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQVR22AJ-LENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQVR22AJ-LDNNLN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQUR22AJ-LGNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQUR22AJ-LFNNLN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQUR22AJ-LENNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQUR22AJ-LDNNLN2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2ﾒﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LGNNLNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNNLNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2ﾒﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LGNNLNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNNLNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2ﾒﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2ﾒﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LGNNLNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNNLNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNL									
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2													
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)																																				
									維持保守	出張修理																																			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22AJ-LGNLNLK	完売しました。																																					
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNNLNK																																						
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNK																																						
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNK																																						
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LGNLNLK								GQPR22AJ-LFNNLNK																														
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNNLNK																																						
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNK								GQPR22AJ-LDNNLNK																														
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNK																																						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LGNLNLJ															GQQR22AJ-LFNNLNJ																							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LFNNLNJ																																						
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQQR22AJ-LENNLNJ															GQQR22AJ-LDNNLNJ																							
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQQR22AJ-LDNNLNJ																																						
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LGNLNLJ																						GQPR22AJ-LFNNLNJ																
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LFNNLNJ																																						
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQPR22AJ-LENNLNJ																						GQPR22AJ-LDNNLNJ																
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQPR22AJ-LDNNLNJ																																						
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQAR22AJ-LGNLNL2																													GQAR22AJ-LFNNLN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQAR22AJ-LFNNLN2																																						
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU						GQAR22AJ-LENNLN2																													GQAR22AJ-LDNNLN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU						GQAR22AJ-LDNNLN2																																						
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2																																											
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)																																											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*12: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。

(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.3.5 冗長構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 HJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*12)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22HJ-LGNLNLN2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22HJ-LFNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22HJ-LENNLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR22HJ-LDNNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22HJ-LGNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22HJ-LFNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22HJ-LENNLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR22HJ-LDNNLNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22HJ-LGNLNLN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22HJ-LFNLNLN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22HJ-LENNLNLN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR22HJ-LDNNLNLN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LGNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LFNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22HJ-LENNLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22HJ-LDNNLNLNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LGNLNLNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LFNLNLNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22HJ-LENNLNLNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22HJ-LDNNLNLNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-LGNLNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-LFNLNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22HJ-LENNLNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22HJ-LDNNLNLNL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-LGNLNLNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-LFNLNLNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22HJ-LENNLNLNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22HJ-LDNNLNLNL								
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-LGNLNLN2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-LFNLNLN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22HJ-LENNLNLN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22HJ-LDNNLNLN2								
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *12: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、預けて安心モデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。
 (標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDPD1P8DEX) [加税] ¥46,200(税込)
(GQ-ECDPD1P8D) ¥46,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P2AEX) [加税] ¥80,850(税込)
(GQ-ECDPQ2P2A) ¥80,850(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P5AEX) [加税] ¥152,250(税込)
(GQ-ECDPQ2P5A) ¥152,250(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P9AEX) [加税] ¥277,200(税込)
(GQ-ECDPQ2P9A) ¥277,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続(搭載)可
○: 選択接続(搭載)のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/RS220 AJ, BJ, DJ, HJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「■メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加舛]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

[Mirrored Channel Mode設定用]

メモリー・ソケット 1 ~ 12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

[Lockstep Channel Mode設定用]

メモリー・ソケット 1 ~ 12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QMEK) [加舛] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QMEK) [加舛] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QMEK) [加舛] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QMEK) [加舛] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

選択



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QMEK) [加舛] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QMEK) [加舛] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QMEK) [加舛] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QMEK) [加舛] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEK)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEK)にて対応します。

メモリー動作モード	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEK)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEK)にて対応します。

メモリー動作モード	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
Independent Mode(デフォルト設定)												
Mirrored Channel Mode						-	-				-	-
Lockstep Channel Mode						-	-				-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	ソケット1	ソケット2	ソケット3	ソケット4	ソケット5	ソケット6	ソケット7	ソケット8	ソケット9	ソケット10	ソケット11	ソケット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ

RS220 BJ

RS220 DJ

RS220 HJ




同時

UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ



同時

UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ



同時

UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)
UTP ｶﾞｺﾘ5 ｴﾝﾊﾞｽ
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB参照)


→ 2.4 スwitchングHUBへ

→ 2.4 スwitchングHUBへ



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ




*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ




*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

→ 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ



内蔵デバイス (d)

システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1


(1)BR20(BR202)へ

→ 2.5 外付け装置

(4)テープエンコーダー 2へ

→ 2.5 外付け装置

(7)LTOタイプ装置へ



*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(1)BR20(BR202)へ


→ 2.5 外付け装置

(4)テープエンコーダー 2へ

→ 2.5 外付け装置

(7)LTOタイプ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ

RS220 BJ

RS220 DJ

RS220 HJ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps〕
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,デュアルポート〕
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(7)LTOライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープライク 装置へ



Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps〕
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ




Fibre Channelボード
〔PCI Express,FC-PH-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps〕
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7812) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7' ユニフォームポート〕
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7' ユニフォームポート〕
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7822) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクレイアウトシステムの混在接続はできません。


*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスクレイアウトシステムの混在接続はできません。

選択 同時
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクレイアウトシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクレイアウトシステムへ

選択 同時
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクレイアウトシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスクレイアウトシステムへ

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A J RAID(3.5 型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 対応装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfile(2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B J RAID(3.5 型 SATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×


*1: 対応装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfile(2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D J RAID(3.5 型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 2.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HDDが必要です。

*2: 既設2.5インチ装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 H J RAID(2.5 型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
L A N ボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
L A N ボードセット(1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
L A N ボードセット(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
L A N ボード(10GBase-T, 1/10GBase-T) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×


*1: 2.5インチ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HDDが必要です。

*2: 既設2.5インチ装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ)とLowProfileとでは変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(a 4)

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH70735MEX/RX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-UH70735M) ¥37,800 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH71465MEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71465M) ¥45,150 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH73005MEX/RX) [カスタム] ¥86,100 (税込)
(GQ-UH73005M) ¥86,100 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

(c)

拡張ストレージ DVD-ROM 専用




内蔵DVD-ROM

(DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(b) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VUAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]	¥311,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT72) [標準パック/ロングライフサポートパック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVANEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デューカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]
[AJ, BJ, HJ: 選択可 / DJ: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/4倍)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/4倍)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイセ]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]	¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準パック/ロングライフカードリッジ用]
[AJ, BJ, HJ: 選択可 / DJ: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/4倍)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB, H-7/4倍)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイセ]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥401,100(税込) ¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]

- ・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア] 情報を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のメディアのバックアップメディアは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

[AJ, BJ, HJ : 選択可 / DJ : 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ〔LT0U3/400〕)x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ〔LT0U3/400〕)x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [おまかせ]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [おまかせ]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [おまかせ]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VVAEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VVAEX) [おまかせ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	¥1,262,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ] ¥934,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイセス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V7AEX) [おまかせ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [おまかせ]	¥1,134,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [おまかせ] ¥806,400(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準パック/ロングライフカードリッジ用]

[AJ, BJ, HJ : 選択可 / DJ : 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ〔LT0U3/400〕)x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,Ⅱ-フルハイト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3NEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3NEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2NEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2NEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1NEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1NEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFNEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVNEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFNEX) [おまかせ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVNEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFNEX) [おまかせ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	¥770,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ] ¥606,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイセス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFNEX) [おまかせ] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAEX) [おまかせ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [おまかせ]	¥642,600(税込) ¥642,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [おまかせ] ¥478,800(税込) ¥478,800(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のメディアのバックアップメディアは、ARCserve 8.0-サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO3)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

(d) 12 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX) [加税]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V8AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT160) [標準メディア/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8NEX) [加税]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V8NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserve 9.1-9.16 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 デューク・リッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 WORM デューク・リッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 トライプ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 AJ
RS220 BJ
RS220 DJ
RS220 HJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]
[AJ, BJ, HJ: 選択可 / DJ: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB, 1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB, 1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [加税] ¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VAAEX) [加税] ¥1,136,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VUAAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00AEX) [加税] ¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [加税] ¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準パック/ロングライフカードリッジ用]
[AJ, BJ, HJ: 選択可 / DJ: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB, 1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB, 1/2ハイト)〕
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [加税] ¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VAAEX) [加税] ¥732,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VU7NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VUAAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00NEX) [加税] ¥806,400(税込) ¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V000NEX) [加税] ¥604,800(税込) ¥604,800(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアセットは、ARCserve 960-1040(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO4)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 A J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)						5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	6							×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	6							×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	6							×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7R4付)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7R4付)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7R4付)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイラックは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラック単位でのHDD容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B J RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)						5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARX GQ-UH71602A	6							×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARX GQ-UH72502A	6							×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型)(*4)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARX GQ-UH75002A	6							×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型)(*4)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARX GQ-UH710002A	6							×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7R4付)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-7R4付)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-7R4付)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つのディスプレイラックは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラック単位でのHDD容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 D J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								(凡例) ● : 標準搭載 ○ : 搭載可 (搭載優先順位) × : 搭載不可
			3.5 型 (*1)					5 型	5 型 (薄型)		
			1	2	3	4					
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	6							×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	6							×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	6							×	×	
内蔵 DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium2 Ⅱ-7R1付)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium3 Ⅱ-7R1付)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅱ-7R1付)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×	

*1:一つのディスプレイラックは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラック単位でのHDD容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 H J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ											(凡例) ●：標準搭載 ○：搭載可 (搭載優先順位) ×：搭載不可
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型 (薄型)		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	8											×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	8											×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH73005MEX GQ-UH73005MRX GQ-UH73005M	8											×	×
内蔵 DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 LTO セット (Ultrium2 Ⅱ-7R1付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 LTO セット (Ultrium3 Ⅱ-7R1付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅱ-7R1付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1:一つのディスプレイラックは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラック単位でのHDD容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

・防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)×30.0(D)×87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




・防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

・防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

・リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートF/D機能・リモートC/D/DVD機能)

・形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

・リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。