


(2) HA8000/RS220 FJ, JJ (2009年11月～現在)



HA8000/RS220 FJ
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 JJ
(筐体色：黒)


HA8000/RS220 FJ, JJ (2009年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 FJ	RS220 JJ
			RAID(3.5型 SAS1.0)対応	RAID(2.5型 SAS1.0)対応
筐体タイプ			ラックタイプ [2 U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)	
キャッシュ			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB	
メモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB	
チップセット			Intel 社製 5520	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s	
メインメモリー			最小:1GB/最大:96GB[(48GB/CPU)x2]	
容量			12[(6スロット/CPU)x2]	
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリマール対応	
仕様			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz	
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB	
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
アクセラレータ/VRAM			表示解像度 (表示色) *2	
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量 *4	
			RAID 0	
			RAID 5	
サポートHDD容量			73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(3.5型)	
インタフェース			SAS	
回転数			15000r/min	
ホットプラグ/ホットスワップ			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
RAIDコントローラ			日立製 HRA381[PCI Express<x8>]	
コントローラ			SAS	
インタフェース			8ポート(HDD1台/ポート)	
チャネル数			256MB(SDRAM/ECC)	
キャッシュ容量			RAID 0,1,5,10,JBOD	
サポートRAIDレベル			3.5型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)	
FDD			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアル ATA)x1ドライブ (標準)	
DVD-ROM			拡張	
ストレージベイ			3.5型 (HDD専用)	
			2.5型 (HDD専用)	
			5型 (Ultrabay 対応)	
			5型 (薄型)	
PCIスロット			1(DVD-ROMにて占有)	
標準インターフェイス			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8>(LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1, ディスプレイ(D-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6[フロントx2, リアx4(1ポート/コンポート切替ユニット)又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *5	
LAN			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ツール専用]	
コントローラ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ツール専用]	
インタフェース			Wake On LAN 機能	
外形寸法			485(W)x770(D)x87(H)mm[突起物含む], 435(W)x710(D)x87(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] (内は最大質量値)			約 24.3kg(32.3kg)	
電源			約 22.5kg(28.5kg)	
電圧 周波数			AC100V 50/60Hz	
電源コードプラグ形状(本数)			接地型 2極差込プラグ (標準:1本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2本)	
冗長化電源			1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]	
冗長FAN			8ポート[ホットプラグ 対応]	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			610W/756W	
最大消費電流			588W/735W	
省エネ法に			8.9A	
に基づく表示 *8			C	
エネルギー消費効率			0.010	
VCCI基準 *9 / 騒音			0.011	
RoHS指令			クラスA 情報技術装置 / 65dB 以下 *10	
インストールOS			対応	
サポートOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/ Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[RS220FJ 付のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[RS220FJ 付のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[RS220FJ 付のみ] *11/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[RS220FJ 付のみ] *11	
添付ソフトウェア			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」参照	
主な添付品			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], HRA Utility(Windows)[ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール	


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<RS220FJ 型>



<RS220JJ 型>



A：操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B：キャニスターロック [RS220FJ 型 のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C：HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220FJ モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D：拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E：拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F：拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～6

[RS220FJ 型 のみ]


RS220FJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

G：拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[RS220JJ 型 のみ]

RS220JJ モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A：POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

E：MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F：USB コネクタ (7pin)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


G：ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H：ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

● 背面



A：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けすることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（橙または緑）

点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（橙点灯）
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（緑点灯）

消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*：NIC設置が AC 給電・S/PoE 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



リンクランプ（緑）

点灯：100BASE-TX で HUB とのリンクが確立*

消灯：HUB とのリンクが未確立

*：NIC設置が AC 給電・S/PoE 状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	日立製 RAID ﾎｰﾄ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22FJ-AGNNPN2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22FJ-AFNNPN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQWR22FJ-AENNNP2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQWR22FJ-ADNNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22FJ-AGNNPN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22FJ-AFNNPN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVR22FJ-AENNNPN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVR22FJ-ADNNPN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22FJ-AGNNPN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22FJ-AFNNPN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUR22FJ-AENNNPN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUR22FJ-ADNNPN2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲｱﾝﾄﾞﾙ) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AGNNPNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNPNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNNPM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNPNM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲｱﾝﾄﾞﾙ) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AGNNPNM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNPNM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNNPM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNPNM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲｱﾝﾄﾞﾙ) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AGNNPNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNPNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNNPL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNPNL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲｱﾝﾄﾞﾙ) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AGNNPNL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNPNL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNNPL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNPNL									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)									
								維持保守	出張修理								
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS i/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-AGNNPNK											
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNPNK											
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNNPNK											
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNPNK											
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AGNNPNK											
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNPNK											
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNNPNK											
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNPNK											
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AGNNPNJ	完売しました。										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AFNNPNJ											
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-AENNNPNJ											
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-ADNNPNJ											
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AGNNPNJ											
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AFNNPNJ											
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-AENNNPNJ											
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-ADNNPNJ											
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-AGNNPN2											
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-AFNNPN2											
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-AENNNPN2											
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22FJ-ADNNPN2											
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2															
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)															

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (3年), ロングライフサポートモデル, 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR22JJ-AGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22JJ-AFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22JJ-AENNNP2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22JJ-ADNNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-AGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-AFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-AENNNP2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22JJ-ADNNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-AGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-AFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-AENNNP2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22JJ-ADNNPN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AGNNPNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AFNNPNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-AENNNPM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-ADNNPNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AGNNPNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AFNNPNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-AENNNPM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-ADNNPNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-AGNNPNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-AFNNPNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-AENNNPL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22JJ-ADNNPNL							
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-AGNNPNL							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-AFNNPNL							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-AENNNPL							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22JJ-ADNNPNL							
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-AGNNPN2							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-AFNNPN2							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-AENNNP2							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22JJ-ADNNPN2							
完了しました。									
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2 プロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22FJ-3GNNPN2	完売しました。							
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22FJ-3FNNPN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22FJ-3ENNP2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22FJ-3DNNPN2								
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22FJ-3GNNPN2				GQVR22FJ-3FNNPN2	GQVR22FJ-3ENNP2	GQVR22FJ-3DNNPN2		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22FJ-3GNNPN2				GQUR22FJ-3FNNPN2	GQUR22FJ-3ENNP2	GQUR22FJ-3DNNPN2		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3GNNPNM				GQQR22FJ-3FNNPNM	GQQR22FJ-3ENNP2	GQQR22FJ-3DNNPNM		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3GNNPNM				GQPR22FJ-3FNNPNM	GQPR22FJ-3ENNP2	GQPR22FJ-3DNNPNM		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3GNNPNL				GQQR22FJ-3FNNPNL	GQQR22FJ-3ENNP2	GQQR22FJ-3DNNPNL		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3GNNPNL				GQPR22FJ-3FNNPNL	GQPR22FJ-3ENNP2	GQPR22FJ-3DNNPNL		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU													
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU													
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2											
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-3GNPNPK	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNPNPK									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENPNPK									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNNPNK									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3GNPNPK									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNPNPK									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENPNPK									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNNPNK									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3GNPNPJ									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3FNPNPJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22FJ-3ENPNPJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22FJ-3DNNPNJ									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3GNPNPJ									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3FNPNPJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22FJ-3ENPNPJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22FJ-3DNNPNJ									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-3GNPN2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-3FNPN2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAR22FJ-3ENPN2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAR22FJ-3DNNPN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ッ ト 形 名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) ハ ン ド イン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホ ー ト HRA381 SAS I/F	選 択 (*2)(*4)(*8)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍 速)	GQWR22JJ-3GNPNP2						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22JJ-3FNPNP2						
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQWR22JJ-3ENNP2						
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQWR22JJ-3DNNP2						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-3GNNP2						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-3FNNP2						
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVR22JJ-3ENNP2						
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVR22JJ-3DNNP2						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-3GNNP2						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-3FNNP2						
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUR22JJ-3ENNP2						
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUR22JJ-3DNNP2						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3GNNPNM						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3FNNPNM						
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQR22JJ-3ENNPNM						
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQR22JJ-3DNNPNM						
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3GNNPNM						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3FNNPNM						
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPR22JJ-3ENNPNM						
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPR22JJ-3DNNPNM						
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-3GNPNL										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-3FNPNL										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-3ENPNL										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22JJ-3DNPNL										
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レ イ ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-3GNPNL										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-3FNPNL										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-3ENPNL										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22JJ-3DNPNL										
OS なしモ デ ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-3GNNP2										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-3FNNP2										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-3ENNP2										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22JJ-3DNNP2										
各モデル共通仕様												
	標準搭載品	1000BASE-Tx2										
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)								
									維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(CAL なし) (2 プロセッサライセンス) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22FJ-LGNNPN2	完売しました。									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22FJ-LFNNPN2										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22FJ-LENNPN2										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR22FJ-LDNNPN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22FJ-LGNNPN2										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22FJ-LFNNPN2										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22FJ-LENNPN2										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR22FJ-LDNNPN2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22FJ-LGNNPN2										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22FJ-LFNNPN2										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22FJ-LENNPN2										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR22FJ-LDNNPN2										
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LGNNPNM										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNPNM										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNPNM										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNPNM										
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LGNNPNM										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNPNM										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNPNM										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNPNM										
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LGNNPNL										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNPNL										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNPNL										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNPNL										
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 インストール) インストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LGNNPNL										
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNPNL										
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNPNL										
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNPNL										
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2															
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)															

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR22FJ-LGNNPNK	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNPNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNPNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNPNK			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LGNNPNK			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNPNK			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNPNK			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNPNK			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LGNNPNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LFNNPNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22FJ-LENNPNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22FJ-LDNNPNJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LGNNPNJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LFNNPNJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22FJ-LENNPNJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22FJ-LDNNPNJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22FJ-LGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22FJ-LFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQAR22FJ-LENNPN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQAR22FJ-LDNNPN2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS220 (RS220 JJ) RAID (2.5型 SAS1.0) ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) ハン ド メー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2310EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR22JJ-LGNNPN2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22JJ-LFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQWR22JJ-LENNPN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQWR22JJ-LDNNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22JJ-LGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22JJ-LFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQVR22JJ-LENNPN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQVR22JJ-LDNNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22JJ-LGNNPN2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22JJ-LFNNPN2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQUR22JJ-LENNPN2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQUR22JJ-LDNNPN2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LGNNPNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LFNNPNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQQR22JJ-LENNPNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQQR22JJ-LDNNPNM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LGNNPNM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LFNNPNM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU						GQPR22JJ-LENNPNM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQPR22JJ-LDNNPNM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-LGNNPNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-LFNNPNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQQR22JJ-LENNPNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQQR22JJ-LDNNPNL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プ レインストールメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-LGNNPNL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-LFNNPNL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQPR22JJ-LENNPNL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQPR22JJ-LDNNPNL								
OS なしメー ル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-LGNNPN2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-LFNNPN2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	GQAR22JJ-LENNPN2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAR22JJ-LDNNPN2								
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FJ
RS220 JJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDPD1P8DEX) [加税] ¥46,200(税込)
(GQ-ECDPD1P8E) ¥46,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P2AEX) [加税] ¥80,850(税込)
(GQ-ECDPQ2P2A) ¥80,850(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P5AEX) [加税] ¥152,250(税込)
(GQ-ECDPQ2P5A) ¥152,250(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDPQ2P9AEX) [加税] ¥277,200(税込)
(GQ-ECDPQ2P9A) ¥277,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/RS220 FJ, JJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。


- メモリー搭載条件表 -

<HA8000/RS220 FJ, JJ>

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5570)構成にて、1つのChannelに2枚のメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「■メモリ技術情報」項を参照願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode設定用】

10 10

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX) [加税] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX) [加税] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX) [加税] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX) [加税] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

【Lockstep Channel Mode設定用】

10 10

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ702G2QLEX) [加税] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ704G2QLEX) [加税] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ708G2QLEX) [加税] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定用]
(16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM)
(GQ-MJ716G2QLEX) [加税] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序
<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)												
Mirrored Channel Mode					-	-					-	-
Lockstep Channel Mode					-	-					-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成


<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	-	1GB	-	1GB	-	-	-	1GB	-	1GB	-	-
構成2	-	2GB	-	2GB	-	-	-	2GB	-	2GB	-	-
構成3	-	4GB	-	4GB	-	-	-	4GB	-	4GB	-	-
構成4	-	8GB	-	8GB	-	-	-	8GB	-	8GB	-	-
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-	2GB	2GB	2GB	2GB	-	-
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-	4GB	4GB	4GB	4GB	-	-
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-	8GB	8GB	8GB	8GB	-	-

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FJ
RS220 JJ

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

 LANボードセット(iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [加税] ¥33,600(税込)
・ LowProfile PCI スロット及びフルサイズPCI スロット搭載用
・ Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

 LANボード(iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥33,600(税込)
・ フルサイズPCI スロット搭載環境増設用
・ Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

 LANボード(iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥33,600(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載環境増設用
・ Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポート

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

 SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
SASボードセット
(GQ-SCE7102B10NEX) [加税]
(GQ-SCE7102B10N) ¥32,550(税込)
¥32,550(税込)
・ 本セット形名にて購入願います。
・ フルサイズPCI スロット搭載用



内蔵デバイス(d)

システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

 SASボード
・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [加税] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)
・ フルサイズPCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(7)LTOタイプリ装置へ

 SASボード
・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7104EX) [加税] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7104) ¥73,500(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(7)LTOタイプリ装置へ

 Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・ フルサイズPCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOタイプリ装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープタイプリ装置へ


 Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7423EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置
(7)LTOタイプリ装置へ
2.5 外付け装置
(8)大型テープタイプリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FJ
RS220 JJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7'コネクタ】
(GQ-CC7402EX)[加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠,4Gbps,7'コネクタ】
(GQ-CC7403EX)[加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps】
(GQ-CC7811EX)[加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps】
(GQ-CC7812EX)[加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7812) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。



Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps,7'コネクタ】
(GQ-CC7821EX) ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)
・フルサイズ PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
【PCI Express,FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠,8Gbps,7'コネクタ】
(GQ-CC7822EX)[加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7822) ¥460,950(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR20(BR202),BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
LANボードセット(10GBase-T,2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×

*1: 2U/4U装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HUBが必要で、

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ/2ポート)とLowProfile(2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0	
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン	
				LowProfile		フルサイズ		フルサイズ
				(MD1)	(MD2)			
				1	2	3	4	5
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×			
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×			
LANボードセット(1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5					
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	2			×	×	×
LANボードセット(1000BASE-T,2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5					
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×			
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7583	[3]	2			×	×	×
LANボードセット(10GBase-T,2port) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5					
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×			
LANボード(10GBase-T,2port) (*3)	GQ-CN7575	[4]	2			×	×	×
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×		×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×		
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(4Gbps,2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×		×	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps,2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×		×	×	×


*1: 2U/4U装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵HUBが必要で、

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載位置(フルサイズ/2ポート)とLowProfile(2ポート)変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ 1 3.5 型 1 ~ 6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH70735PEX/RX) [加外] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735P) ¥43,050(税込)
・GQ-UH70735P はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71465PEX/RX) [加外] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465P) ¥50,400(税込)
・GQ-UH71465P はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH73005PEX/RX) [加外] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005P) ¥100,800(税込)
・GQ-UH73005P はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(450GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH74505PEX/RX) [加外] ¥115,500(税込)
(GQ-UH74505P) ¥115,500(税込)
・GQ-UH74505P はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(600GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH76005PEX/RX) [加外] ¥131,250(税込)
(GQ-UH76005P) ¥131,250(税込)
・GQ-UH76005P はオプションで対応します。

(a 2)

12

拡張ストレージ 1 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH70735QEX/RX) [加外] ¥37,800(税込)
(GQ-UH70735Q) ¥37,800(税込)
・GQ-UH70735Q はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH71465QEX/RX) [加外] ¥45,150(税込)
(GQ-UH71465Q) ¥45,150(税込)
・GQ-UH71465Q はオプションで対応します。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 対応)
(GQ-UH73005QEX/RX) [加外] ¥86,100(税込)
(GQ-UH73005Q) ¥86,100(税込)
・GQ-UH73005Q はオプションで対応します。

(c)


12

拡張ストレージ 1 DVD-ROM 専用



内蔵DVD-ROM
(DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [お支払]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [お支払]

内蔵DAT (DAT72) [標準パック/ロングライフサポートパック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [お支払]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップデバイスは、ARCserveエージェント(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デューカートリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイ) [おまかせ安心セール(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイ) [標準メディア/ロングライフカートリッジ用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV00NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアは、ARCServe バックアップサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W6AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] ¥1,262,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥934,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] ¥1,134,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥806,400(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準モデル/ロングライフモデル用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥770,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] ¥606,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥642,600(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税] ¥642,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] ¥478,800(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0NEX) [加税] ¥478,800(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアセットは、ARCserve 960-9491(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DAT160(非圧縮:80GB)〕 ・メディア(デューカトリッジ)〔DAT160〕x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT 〔DAT160(非圧縮:80GB)〕 ・メディア(デューカトリッジ)〔DAT160〕x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [お支払]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [お支払]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [お支払]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台分]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台分]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 台分]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFAEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDAEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX) [お支払]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V8AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [お支払]	売りました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台分]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [お支払]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [お支払]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [お支払]

内蔵DAT (DAT160) [標準パック/ロングライフサポートパック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DAT160(非圧縮:80GB)〕 ・メディア(デューカトリッジ)〔DAT160〕x10 巻付き	内蔵DAT 〔DAT160(非圧縮:80GB)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDNEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [お支払]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8NEX) [お支払]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V8NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [お支払]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [お支払]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUANEX) [お支払]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [お支払]	¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [お支払]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップメディアは、ARCserve 3-パーティス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 デューカトリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 WORM デューカトリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 トライプ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FJ
RS220 JJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] ¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] ¥1,136,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] ¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] ¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準メディア/ロングライフカートリッジ用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] ¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] ¥732,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV7NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] ¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] ¥604,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsメディアのバックアップメディアセットは、ARCServeメディアサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										(凡例) ●:標準搭載 ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)			
			1	2	3	4	5	6					
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	6								×	×		
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	6								×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	6								×	×		
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH74505PEX GQ-UH74505PRX GQ-UH74505P	6								×	×		
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH76005PEX GQ-UH76005PRX GQ-UH76005P	6								×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SU07752xxxxEX GQ-SU07752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SU07160xxxxEX GQ-SU07160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SU07201xxxxEX GQ-SU07201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-7R4付) (*2)	GQ-SU07410xxxxEX GQ-SU07410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-7R4付) (*3)	GQ-SU07810xxxxEX GQ-SU07810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×			×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、リレーディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホストカードが必要です。

*3:別途 SAS ホストカードが必要です。

*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型 (薄型)	5 型 (薄型)
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735QEX GQ-UH70735QRX GQ-UH70735Q	8										×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465QEX GQ-UH71465QRX GQ-UH71465Q	8										×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH73005QEX GQ-UH73005QRX GQ-UH73005Q	8										×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SU07752xxxxEX GQ-SU07752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SU07160xxxxEX GQ-SU07160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-7R4T) (*2)	GQ-SU07201xxxxEX GQ-SU07201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-7R4T) (*2)	GQ-SU07410xxxxEX GQ-SU07410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-7R4T) (*3)	GQ-SU07810xxxxEX GQ-SU07810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	

(凡例) ●:標準搭載
×:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、リレーディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホストカードが必要です。

*3:別途 SAS ホストカードが必要です。

*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)×30.0(D)×87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。