

1.6 HA8000/RS440

(1) HA8000/RS440 AJ (2009年11月～現在)




HA8000/RS440 AJ
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 AJ(2009年11月~終了) システム装置 機器仕様

モデル名		RS440 AJ(AC100V)	RS440 AJ(AC200V)
筐体タイプ		RAID(2.5型 SAS1.0)対応 ラックタイプ[4U]	
CPU(周波数)		Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz) / Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)	1次/1CPU	最小1/最大4 (Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:4, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:6)	
	2次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:2x4x32KB+命令4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:2x6x32KB+命令6x32KB	
	3次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2x4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:2x3MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:3x3MB	
キャッシュメモリー	1次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:なし, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:8MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450:12MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X7460:16MB	
チップセット	Intel 社製 7300		
システムバス(FSB)周波数	1066MHz		
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:256GB	
	スロット数	標準 16/最大 32	
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)	
表示機能	アクセラレータ/VRAM	ATI 社製 ES1000[オプティマ/PCI]/32MB	
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク(本体内部)*2	最大容量*3	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)
		RAID 5	2.1TB(300GBx8)
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB(2.5型)	
	インタフェース	SAS	
	回転数	10000r/min	
RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[専用アダプター/PCI Express<x8>]	
	インタフェース	SAS	
	チャネル数	8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量	512MB(SDRAM/ECC)	
サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
FDD	3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)		
DVD-ROM	薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(IDE)x1ドライブ(標準)		
拡張ストレージベイ	2.5型(HDD専用)	8	
	5型(3.5インチベイ専用)	1	
	5型(薄型)	1(DVD-ROMにて占有)	
PCIスロット	PCI Express<x8>x4[2スロットホットプラグ対応]*4, PCI Express<x4>x3		
標準インターフェイス	LAN	コントローラ	デュアルポート(D-SUB15ピン)x1, シングルポート(D-SUB9ピン)x1
		インタフェース	USB(USB2.0)x5ポートx3, 10/100/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4(RJ-45)
		Wake On LAN機能	対応
外形寸法	483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]		
質量[標準値] ()内は最大質量値)	約 46.3kg(50.3kg)		
電源	電圧 周波数	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(標準:2本)*7	
	冗長化電源	1(標準)+1(標準)[ホットプラグ対応]	
冗長FAN	ポート[ホットプラグ対応]		
運用時消費電力*8 / 最大消費電力	1017W/1251W		1091W/1477W
最大消費電流*9	14.1A		8.5A
省エネ法に基づく表示	区分	c	
	エネルギー消費効率	0.017	
VCCI基準*10 / 騒音	クラスA 情報技術装置/65dB以下*11		
RoHS指令	対応		
インストールOS	Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2以降)/Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*12/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*12/Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)*12/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)*12		
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報参照		
添付ソフトウェア	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)/管理ツール, HA8000 System Installer[簡易インストール], MegaRAID Storage Manager[ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *4: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境ではPCIホットプラグ未サポート。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Managerが必要。
 *7: システム装置に添付される電源コードは、AC100V用とAC200V用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2電源設備」項参照願います。
 *8: 通常使用時の目安値です。
 *9: Xeon E7220以外のCPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高負荷環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合に本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *12: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

前面



A : 拡張ストレージベイ (5型(薄型))
内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

B : 拡張ストレージベイ (5型)
リムーバブルデバイスを1台増設できます。

C : ディスプレイインタフェースコネクタ
使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

D : NMIスイッチ
使用しません。スイッチは押さないで下さい。

E : USBコネクタ (フロント)
オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


F : 操作パネル
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

G : FAN ERRORランプ (赤)
システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。
フロントファンはシステム装置の左右にあります。

H : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8
内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

I : HDDキャニスタランプ (緑および赤)
点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

操作パネル



A : 液晶パネル
システム装置の状態を表示します。

B : スクロールアップボタン
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

C : スクロールダウンボタン
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

D : バックボタン
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

E : セレクトボタン
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

F : RESETスイッチ
システム装置をハード的にリセットするときに押します。

G : HDD STATUSランプ (緑または橙)
点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。

H : LAN STATUSランプ 1, 2 (緑)
システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。


I : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)
点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

J : POWERスイッチ
システム装置の電源の入・切をするときに押します。

K : POWERランプ (緑)
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

L : SYSTEM IDランプ (青)
システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

背面



A : USBコネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


C : シリアルインタフェースコネクタ (COM2)

D : 拡張スロット (PCI)

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。スロット番号は左から順に1~7となります。


E : ネットワークインタフェースコネクタ 3, 4

LANケーブルを接続します。10ライザボードにあり、下から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LANケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ1,2となります。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

H : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

I : ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

J : 電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑), PS ERRORランプ(橙), ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


K : 電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

L : 電源スロット 1, 2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (47 型サーバー) ハードモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR44AJ-A4NNHN4	¥2,413,950 (税抜)¥2,299,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44AJ-A3NNHN4	¥2,135,700 (税抜)¥2,034,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44AJ-A1NNHN4	¥2,100,000 (税抜)¥2,000,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレイストームモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44AJ-A4NNHN2	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44AJ-A3NNHN2	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44AJ-A1NNHN2	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレイストームモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44AJ-A4NNHN2	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44AJ-A3NNHN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44AJ-A1NNHN2	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) ハードモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNHNM	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNHNM	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNHNM	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-A4NNHNM	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-A3NNHNM	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-A1NNHNM	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44AJ-A4NNHNL	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44AJ-A3NNHNL	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44AJ-A1NNHNL	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-A4NNHNL	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-A3NNHNL	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-A1NNHNL	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


- ・ラックオプション品、無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (47 型ディスプレイ) ハンドルモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR44AJ-A5NNH24	¥2,614,500 (税抜)¥2,490,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQWR44AJ-A4NNH24	¥2,413,950 (税抜)¥2,299,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44AJ-A3NNH24	¥2,135,700 (税抜)¥2,034,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44AJ-A1NNH24	¥2,100,000 (税抜)¥2,000,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレイトモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQVR44AJ-A5NNH22	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44AJ-A4NNH22	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44AJ-A3NNH22	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44AJ-A1NNH22	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイトモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQUR44AJ-A5NNH22	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44AJ-A4NNH22	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44AJ-A3NNH22	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44AJ-A1NNH22	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディンプル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44AJ-A5NNH2M	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2M	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2M	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2M	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディンプル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQPR44AJ-A5NNH2M	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-A4NNH2M	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-A3NNH2M	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-A1NNH2M	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディンプル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQQR44AJ-A5NNH2L	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44AJ-A4NNH2L	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44AJ-A3NNH2L	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44AJ-A1NNH2L	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディンプル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQPR44AJ-A5NNH2L	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-A4NNH2L	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-A3NNH2L	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-A1NNH2L	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11:おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」|Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40:Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」|Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AJ-A5NNH2K	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2K	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2K	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2K	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44AJ-A5NNH2K	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2K	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2K	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2K	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44AJ-A5NNH2J	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-A4NNH2J	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-A3NNH2J	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-A1NNH2J	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44AJ-A5NNH2J	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-A4NNH2J	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-A3NNH2J	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-A1NNH2J	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQAR44AJ-A5NNH22	¥1,606,500 (税抜)¥1,530,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQAR44AJ-A4NNH22	¥1,405,950 (税抜)¥1,339,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQAR44AJ-A3NNH22	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQAR44AJ-A1NNH22	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.5.7構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editionsでの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル


HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (47 型パッケージ) ハンドルモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR44AJ-34NNHN4	¥2,193,450 (税抜)¥2,089,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44AJ-33NNHN4	¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44AJ-31NNHN4	¥1,879,500 (税抜)¥1,790,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレイストームモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44AJ-34NNHN2	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44AJ-33NNHN2	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44AJ-31NNHN2	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレイストームモデル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44AJ-34NNHN2	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44AJ-33NNHN2	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44AJ-31NNHN2	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) ハンドルモデル プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNHNM	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNM	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNM	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) ハンドルモデル プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-34NNHNM	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-33NNHNM	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-31NNHNM	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) ハンドルモデル プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44AJ-34NNHNL	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44AJ-33NNHNL	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44AJ-31NNHNL	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) ハンドルモデル プレイストームモデル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-34NNHNL	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-33NNHNL	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-31NNHNL	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) (SP2 インストール代行サービス付き) モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44AJ-34NNHNK	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNK	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNK	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) (SP2 インストール代行サービス付き) モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNHNK	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHNK	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHNK	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) (SP2 インストール代行サービス付き) モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNHNJ	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNHNJ	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNHNJ	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応) (SP2 インストール代行サービス付き) モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNHNJ	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNHNJ	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNHNJ	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQAR44AJ-34NNHN2	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQAR44AJ-33NNHN2	¥907,200 (税抜)¥864,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQAR44AJ-31NNHN2	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N103)を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.7.7.7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (47 型ディスプレイ) ハンドルモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR44AJ-35NNH24	¥2,394,000 (税抜)¥2,280,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQWR44AJ-34NNH24	¥2,193,450 (税抜)¥2,089,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44AJ-33NNH24	¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44AJ-31NNH24	¥1,879,500 (税抜)¥1,790,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレイトモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQVR44AJ-35NNH22	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44AJ-34NNH22	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44AJ-33NNH22	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44AJ-31NNH22	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイトモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQUR44AJ-35NNH22	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44AJ-34NNH22	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44AJ-33NNH22	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44AJ-31NNH22	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 型イハンドル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44AJ-35NNH2M	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2M	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2M	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2M	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 型イハンドル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQPR44AJ-35NNH2M	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-34NNH2M	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-33NNH2M	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-31NNH2M	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 型イハンドル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQQR44AJ-35NNH2L	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44AJ-34NNH2L	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44AJ-33NNH2L	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44AJ-31NNH2L	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 型イハンドル) フレイトモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQPR44AJ-35NNH2L	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44AJ-34NNH2L	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44AJ-33NNH2L	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44AJ-31NNH2L	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3:標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11:おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守運用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30:Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40:Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.3システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 AJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44AJ-35NNH2K	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2K	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2K	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2K	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44AJ-35NNH2K	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2K	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2K	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2K	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44AJ-35NNH2J	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44AJ-34NNH2J	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44AJ-33NNH2J	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44AJ-31NNH2J	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44AJ-35NNH2J	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44AJ-34NNH2J	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44AJ-33NNH2J	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44AJ-31NNH2J	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	GQAR44AJ-35NNH22	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥8,907 (税抜)¥8,483	¥6,685 (税抜)¥6,367				
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQAR44AJ-34NNH22	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥7,568 (税抜)¥7,208	¥5,678 (税抜)¥5,408				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQAR44AJ-33NNH22	¥907,200 (税抜)¥864,000	¥5,714 (税抜)¥5,442	¥4,287 (税抜)¥4,083				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQAR44AJ-31NNH22	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,478 (税抜)¥5,217	¥4,113 (税抜)¥3,917				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.3 構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECPX2P4DTEX) [カスタム] ¥540,750(税込)
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X7460 (2.66GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 16MB)〕
(GQ-ECPX2P6DTEX) [カスタム] ¥643,650(税込)
(GQ-ECPX2P6DT) ¥643,650(税込)
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。

< H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A J >

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1 CPU	プロセッサ	-	-	-
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。


- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I / F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCS インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 シリアル ATA インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
: 選択接続 (搭載) のみ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS440 AJ>

【実装条件】

・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件】

・メモリーボードを17枚以上搭載の場合、メモリーボード増設用のメモリーライザーボードが必要となります。
(メモリーボードが搭載されていないメモリーライザーボードは、システム装置へ搭載できません。)

【実装条件】

・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。(メモリーライザーボードCとメモリーライザーボードDも同様に実装します。)

【実装条件】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー実装構成	メモリーライザーボード A(標準搭載)								メモリーライザーボード B(標準搭載)								メモリーライザーボード C(増設用)								メモリーライザーボード D(増設用)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 10枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 12枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 14枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 16枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 18枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 20枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 22枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 24枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 26枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 28枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 30枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メモリーボード 32枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

オンラインスベアメモリー機能使用時 (詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スベアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。

【搭載ルール】

・上記メモリー搭載条件 - を満たすこと。

【搭載ルール】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール】

・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。

メモリーミラーリング機能使用時 (詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。下記の搭載ルールにてメモリーミラーリング機能をサポートします。

【搭載ルール】

・同一容量のメモリーボードを32枚搭載時のみサポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ (AC100V)
RS440 AJ (AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット




- 電源ユニット搭載条件表 -

<HA8000/RS440 AJ>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット(冗長用電源)	オプション形名なし		

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可
x : 搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ (AC100V)
RS440 AJ (AC200V)


拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



・本セット形名にて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<HA8000/RS440AJ RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	ホットプラグサポート(*2)	拡張スロット PCI							
					PCI Express							
					8レーン			4レーン				
					フルサイズ		3(*1)	ハーフサイズ		フルサイズ		
1	2	3(*1)	4(*1)	5(*1)	6(*1)	7(*1)	8					
S C S I ボードセット (*3)	G0-SCS7401CO0NEX G0-SCS7401CO0N	[7]	1	×					×	×	×	×
S C S I ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[7]	3	×					×	×	×	×
L A N ボード(1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	4						×	×	×	
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3		×				×	×	×	
S A S ボードセット(3Gbps) (*3)	G0-SCE7102B10NEX G0-SCE7102B10N	[5]	1	×					×	×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*3)	G0-SCE7102A20NEX G0-SCE7102A20N	[5]	1	×					×	×	×	×
S A S ボード(3Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[5]	3	×					×	×	×	×
F i b r e C h a n n e l ボード(4Gbps) (*4)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[2]	4	×	×	×			×			
F i b r e C h a n n e l ボード(4Gbps, 2port) (*4)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[1]	4	×	×	×			×			
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps) (*4)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[3]	4	×					×	×	×	
F i b r e C h a n n e l ボード(8Gbps, 2port) (*4)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[4]	4	×					×	×	×	
S V P ボードセット	G0-SCM796000NEX G0-SCM796000N	[6]	1	×	×	×	×	×			×	×

(凡例) :標準搭載
 :搭載可(搭載優先順位)
 ×:搭載不可

*1:PCI 1,2,3,4,5,6,7 は、ホットプラグ未対応です。
 *2:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境ではPCIホットプラグ未対応です。
 *3:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵アダプタが必要となります。
 *4:同一サーバ装置内へ4Gbpsボード(G0-CC74xx)と8Gbpsボード(G0-CC78xx)の混在はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) - 12 - 12

拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735SEX/RX) [加外] ¥37,800 (税込)
(GQ-UH70735S) ¥37,800 (税込)
・ GQ-UhxxxxxRX はオプション対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465SEX/RX) [加外] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71465S) ¥45,150 (税込)
・ GQ-UhxxxxxRX はオプション対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005SEX/RX) [加外] ¥86,100 (税込)
(GQ-UH73005S) ¥86,100 (税込)
・ GQ-UhxxxxxRX はオプション対応品です。


(c) - 12 - 12

拡張ストレージ 5 型 (薄型)



内蔵 DVD - ROM
(DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速)
(オプション形名なし)
・ システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心研[®] 3年用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(データトラック) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(データトラック) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV6AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV5AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV4AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV3AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV2AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV1AEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVFAEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVDAEX) [加外]	完了しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV0AEX) [加外]	完了しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IWAEX) [加外]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IWAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IWAEX) [加外]	完了しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752IU7AEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IUAEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IUAEX) [加外]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752I00AEX) [加外]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752I00AEX) [加外]

内蔵DAT (DAT72) [標準研[®] 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(データトラック) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV3NEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV3NEX) [加外]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV2NEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV2NEX) [加外]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV1NEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV1NEX) [加外]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVFNEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVFNEX) [加外]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVDNEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IVDNEX) [加外]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV0NEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IV0NEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IWAEX) [加外]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IWAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IU7AEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IU7AEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IUAEX) [加外]	完了しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752IUAEX) [加外]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752I00NEX) [加外]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752I00NEX) [加外]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップメディアは、ARCServe 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 データトラック Maxell: HS-4/170S	GQ-SAV7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAV7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAV7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフサイズ) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 【LTO(非圧縮:200GB,1/2-701T)】 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 【LTO(非圧縮:200GB,1/2-701T)】 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]	¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W0AEX) [加税]	¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W0AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフサイズ) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 【LTO(非圧縮:200GB,1/2-701T)】 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU2/200])x10巻付き	内蔵LTO 【LTO(非圧縮:200GB,1/2-701T)】
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]	¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアは、ARCServe 9.0-19年分(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTOカートリッジ maxell:LTOU2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心サポート(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U3/400〕)x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U3/400〕)x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V6AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V5AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V4AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V3AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V2AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V1AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0VFAEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0VDAEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0WAAEX) [加税]	¥1,262,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0W8AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0U7AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0UAAEX) [加税]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0W0AEX) [加税]	¥1,134,000(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0AEX) [加税]	¥934,500(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準サポート用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ〔LT0U3/400〕)x10巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB,1/2ハイト)〕
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V3NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V2NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V1NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0VFNEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0NEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0WANEX) [加税]	¥770,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0U7NEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0UANEX) [加税]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0W0NEX) [加税]	¥642,600(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0NEX) [加税]	¥642,600(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0V0NEX) [加税]	¥606,900(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0U7NEX) [加税]	完了しました。
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I0UANEX) [加税]	完了しました。
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I000NEX) [加税]	¥478,800(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410I000NEX) [加税]	¥478,800(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのメディアのバックアップデバイスは、ARCServe 9.6 - 9.7 バージョン(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1510 GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 GQ-SAY7ULT1660 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1610 GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 12 内蔵DAT(DAT160) [おまかせ安心研[®] 3年用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データリッジ)[DAT160]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データリッジ)[DAT160]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAEX) [加外] ¥598,500(税込)	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAEX) [加外] ¥434,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W8AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U7AEX) [加外] 売切れ	売切れ	売切れ
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U6AEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U5AEX) [加外] 売切れ
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加外] ¥470,400(税込)	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加外] ¥306,600(税込)

内蔵DAT(DAT160) [標準研[®] 3年用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(データリッジ)[DAT160]x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加外] 売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加外] 売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加外] 売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加外] 売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加外] 売切れ
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加外] 売切れ
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVANEX) [加外] ¥352,800(税込)	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVANEX) [加外] ¥270,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U7NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U7NEX) [加外] 売切れ
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U6NEX) [加外] 売切れ	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160U6NEX) [加外] 売切れ
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加外] ¥224,700(税込)	売切れ	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加外] ¥142,800(税込)


・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップメディアは、ARCServe 標準サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160データリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM データリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160ドライブ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AJ(AC100V)
RS440 AJ(AC200V)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心延長(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心延長(3年)用]	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心延長(3年)用]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードアダプタ [LT0U4/800]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードアダプタ [LT0U4/800]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU6AEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU6AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU5AEX) [加税]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU5AEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU4AEX) [加税]	完了しました。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準延長用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準延長用]	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [標準延長用]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードアダプタ [LT0U4/800]]x10 巻付き	内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードアダプタ [LT0U4/800]]x10 巻付き	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VFNEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VFNEX) [加税]	完了しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810V0NEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税]	完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU6NEX) [加税]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU6NEX) [加税]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WU5NEX) [加税]	完了しました。

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応 LTO カードアダプタ情報は、[7.3 LTO カードアダプタ] 項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows の LTO の LTO カードアダプタは、ARCServe 9年 - 10年 (1年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードアダプタ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL1710 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードアダプタ maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7UL1810 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7UL1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードアダプタ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。


<HA8000 / RS440 AJ RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ											
			2.5型(*1)								5型	5型(薄型)		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735SEX GQ-UH70735SRX GQ-UH70735S	8											x	x
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465SEX GQ-UH71465SRX GQ-UH71465S	8											x	x
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5型)(*4)	GQ-UH73005SEX GQ-UH73005SRX GQ-UH73005S	8											x	x
内蔵DVD-ROM	形状/形名なし	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2倍)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2倍)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
内蔵LTOセット(Ultrium4 1/2倍)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

(凡例) :標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
x:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2:別途SCSIカードセットが必要です。
*3:別途SASカードセットが必要です。
*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<RS440用防塵オプション[GQ-AJ7R44AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	500g
外形寸法	423(W)x30(D)x172(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・RS440の場合、FibreChannelボード[GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821]を搭載したシステム装置には、防塵オプションは未サポートとなります。

防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。

