

( 2 ) H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0    B J ( 2009年11月～現在 )




HA8000/RS440 BJ  
( 筐体色 : 黒 )

## H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B J (2009 年 11 月 ~ 現 在) システム装置 機器仕様

モデル名			R S 4 4 0 B J (AC100V)		R S 4 4 0 B J (AC200V)	
			RAID(2.5 型 SAS1.0)対応			
筐体タイプ			ラックタイプ [ 4 U ]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)		Intel®Xeon®プロセッサ-E7220(2.93GHz)/E7420(2.13GHz)/E7450(2.40GHz)/X7460(2.66GHz)	
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大4 (Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:4, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:6)			
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:データ4x32KB+命令4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:データ6x32KB+命令6x32KB			
		2 次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:2x4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:2x3MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450/X7460:3x3MB			
		3 次/1CPU	Intel®Xeon®プロセッサ-E7220:なし, Intel®Xeon®プロセッサ-E7420:8MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E7450:12MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X7460:16MB			
チップセット			Intel 社製 7300			
システムバス (FSB) 周波数			1066MHz			
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:128GB				
	スロット数	16				
	サポートメモリー容量	1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)				
	仕様	ECC DDR2 667 FB-DIMM, x4/x8 SDDC 対応, ワライズメモリー対応, メモリーリテリング 対応				
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ATI 社製 ES1000[ワボート/PCI]/32MB			
	表示解像度 (表示色) *1		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *2	最大容量 *3	RAID 0	2.4TB((300GBx4)x2RAID)			
		RAID 5	1.8TB((300GBx4)x2RAID)			
	サポートHDD 容量		73GB, 146GB, 300GB(2.5 型)			
	インタフェース		SAS			
	回転数		10000r/min			
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応			
	RAID コントローラ	コントローラ		日立製 HRA381[PCI Express<x8>]		
インタフェース		SAS				
チャンネル数		8ポート(HDD1台/ポート)				
キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)				
サポートRAID レベル		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD				
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (オプション)			
DVD - ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (IDE)x1ドライブ (標準)			
拡張ストレージベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8			
	5 型 (Ultrabay 対応 専用)		1			
	5 型 (薄型)		1(DVD-ROM にて占有)			
PCIスロット			PCI Express<x8>x4[2スロット/ポート 対応][RAIDポート にて 1スロット占有] *4, PCI Express<x4>x3			
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x5[ポート x3, リア x2(1ポート<コントロール切替>又は<ディスプレイ/キーボード>に占有)] *5 Intel 社製 82563EBx1[ワボート/独自ファームウェア]/Intel 社製 82575x1[IOライブラリ/PCI]			
	LAN	コントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4(RJ-45)			
		インタフェース	サポート *6			
		Wake On LAN 機能				
外形寸法			483(W)x728(D)x173(H)mm[突起物含む], 447(W)x704(D)x173(H)mm[取付金具含まず]			
質量 [標準値] (内は最大質量値)			約 46.3kg(48.5kg)			
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		AC200V 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準:2 本) *7			
	冗長化電源		1(標準)+1(標準)[ホットプラグ 対応]			
冗長FAN			サポート[ホットプラグ 対応]			
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			793W/1035W		840W/1268W	
最大消費電流			11.7A		7.3A	
省エネ法に基づく表示 *9	区分	c		c		
	エネルギー消費効率	0.013		0.012		
VCCI基準 *10 / 騒音			クラス A 情報技術装置/65dB 以下 *11			
RoHS指令			対応			
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)(SP2対応)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)(SP2対応)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付)(SP2対応)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付)(SP2対応)/Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付) *12/Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付) *12/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL 付) *12/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL 付) *12			
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照			
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], HRA Utility(Windows)[ファイル管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- \*1: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- \*2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000\*Byte, 1GB=1000\*Byte 換算値です。1TB=1024\*Byte, 1GB=1024\*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- \*3: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- \*4: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境では PCI ホットプラグ未サポート。
- \*5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- \*6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
- \*7: システム装置に添付される電源コードは、AC100V 用と AC200V 用で異なります。電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「8.2 電源設備」項参照願います。
- \*8: 通常使用時の目安の値です。
- \*9: Xeon E7220 以外の CPU 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
- \*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- \*11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所十分に注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- \*12: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

## 前面



**A：拡張ストレージベイ（5型(薄型)）**  
内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

**B：拡張ストレージベイ（5型）**  
リムーバブルデバイスを1台増設できます。

**C：ディスプレイインタフェースコネクタ**  
使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

**D：NMIスイッチ**  
使用しません。スイッチは押さないで下さい。

**E：USBコネクタ（フロント）**  
オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。


**F：操作パネル**  
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

**G：FAN ERRORランプ（赤）**  
システム装置内のフロントファンに障害が発生した場合に点灯します。  
フロントファンはシステム装置の左右にあります。

**H：拡張ストレージベイ（2.5型）1～8**  
内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

**I：HDDキャニスタランプ（緑および赤）**  
点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

## 操作パネル



**A：液晶パネル**  
システム装置の状態を表示します。

**B：スクロールアップボタン**  
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

**C：スクロールダウンボタン**  
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

**D：バックボタン**  
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

**E：セレクトボタン**  
使用しません。ボタンは押さないで下さい。

**F：RESETスイッチ**  
システム装置をハード的にリセットするときに押します。

**G：HDD STATUSランプ（緑または橙）**  
点灯のしかたによって、搭載されている内蔵ハードディスクの状態を示します。

**H：LAN STATUSランプ1，2（緑）**  
システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。  
LAN STATUSランプ1がネットワークインタフェースコネクタ1,2に、  
LAN STATUSランプ2がネットワークインタフェースコネクタ3,4に対応しています。


**I：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）**  
点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

**J：POWERスイッチ**  
システム装置の電源の入・切をするときに押します。

**K：POWERランプ（緑）**  
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

**L：SYSTEM IDランプ（青）**  
システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。  
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

## 背面



### A : USBコネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード・マウスを接続します。

### B : ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットを介してディスプレイを接続します。


### C : シリアルインタフェースコネクタ (COM2)

### D : 拡張スロット (PCI)

PCI Express仕様のボードを7枚まで取り付けることができます。  
スロット番号は左から順に1~7となります。


### E : ネットワークインタフェースコネクタ 3 , 4

LANケーブルを接続します。I/Oライザボードにあり、下から順にネットワークインタフェースコネクタ3,4となります。  
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



### F : ネットワークインタフェースコネクタ 1 , 2

LANケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ1,2となります。  
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



### G : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

### H : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。  
SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯・点滅させます。システム動作には影響しません。

### I : ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。

### J : 電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑)、PS ERRORランプ(橙)、ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。


### K : 電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1,2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。

### L : 電源スロット 1 , 2

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は左から順に1,2となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ おまかせ安心モデル ( 3 年 ) ] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440BJ (AC100V)) RAID (2.5型SAS1.0) おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4プロセッサライセンス) バンドルモデル ] (\*40)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスカイ ントロー	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日 立 製 RAID コ ン ト ロ ー HRA381 SAS I/F	選 択 (※2)(※4)(※8)	選 択 (※1)	DVD-ROM (8 倍 速)	GQWR44BJ-A4NNSN4	¥2,413,950 (税抜)¥2,299,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44BJ-A3NNSN4	¥2,135,700 (税抜)¥2,034,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44BJ-A1NNSN4	¥2,100,000 (税抜)¥2,000,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44BJ-A4NNSN2	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44BJ-A3NNSN2	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44BJ-A1NNSN2	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44BJ-A4NNSN2	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44BJ-A3NNSN2	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44BJ-A1NNSN2	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバ ン ド ル) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNSNM	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNSNM	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNSNM	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバ ン ド ル) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-A4NNSNM	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-A3NNSNM	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-A1NNSNM	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942				
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバ ン ド ル) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44BJ-A4NNSNL	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44BJ-A3NNSNL	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44BJ-A1NNSNL	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942				
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバ ン ド ル) プ レ イ ス ト ル モ デ ル (*30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-A4NNSNL	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433				
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-A3NNSNL	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108				
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-A1NNSNL	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942				
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx4						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

\*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) ]

[ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQQR44BJ-A4NNSNK	¥1,878,450 (税抜) ¥1,789,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNSNK	¥1,600,200 (税抜) ¥1,524,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNSNK	¥1,564,500 (税抜) ¥1,490,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942		
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-A4NNSNK					¥1,489,950 (税抜) ¥1,419,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-A3NNSNK					¥1,211,700 (税抜) ¥1,154,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-A1NNSNK					¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44BJ-A4NNSNJ					¥1,878,450 (税抜) ¥1,789,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44BJ-A3NNSNJ					¥1,600,200 (税抜) ¥1,524,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44BJ-A1NNSNJ					¥1,564,500 (税抜) ¥1,490,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-A4NNSNJ					¥1,489,950 (税抜) ¥1,419,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-A3NNSNJ					¥1,211,700 (税抜) ¥1,154,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-A1NNSNJ					¥1,176,000 (税抜) ¥1,120,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-A4NNSN2	¥1,405,950 (税抜) ¥1,339,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-A3NNSN2	¥1,127,700 (税抜) ¥1,074,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-A1NNSN2	¥1,092,000 (税抜) ¥1,040,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4									
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4プロセッサライセンス) バンドルモデル ] (\*40)

モ デ ル	プ ロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR44BJ-A5NNS24	¥2,614,500 (税抜)¥2,490,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQWR44BJ-A4NNS24	¥2,413,950 (税抜)¥2,299,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44BJ-A3NNS24	¥2,135,700 (税抜)¥2,034,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44BJ-A1NNS24	¥2,100,000 (税抜)¥2,000,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQVR44BJ-A5NNS22	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44BJ-A4NNS22	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44BJ-A3NNS22	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44BJ-A1NNS22	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQUR44BJ-A5NNS22	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44BJ-A4NNS22	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44BJ-A3NNS22	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44BJ-A1NNS22	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-A5NNS2M	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNS2M	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNS2M	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNS2M	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-A5NNS2M	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNS2M	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNS2M	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNS2M	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-A5NNS2L	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNS2L	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNS2L	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNS2L	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-A5NNS2L	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNS2L	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNS2L	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNS2L	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4										
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)										

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

\*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) ]

[ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き ] モデル (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BJ-A5NNS2K	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNS2K	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNS2K	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNS2K	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-A5NNS2K	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNS2K	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNS2K	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNS2K	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-A5NNS2J	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-A4NNS2J	¥1,878,450 (税抜)¥1,789,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-A3NNS2J	¥1,600,200 (税抜)¥1,524,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-A1NNS2J	¥1,564,500 (税抜)¥1,490,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-A5NNS2J	¥1,690,500 (税抜)¥1,610,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-A4NNS2J	¥1,489,950 (税抜)¥1,419,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-A3NNS2J	¥1,211,700 (税抜)¥1,154,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-A1NNS2J	¥1,176,000 (税抜)¥1,120,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQAR44BJ-A5NNS22	¥1,606,500 (税抜)¥1,530,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-A4NNS22	¥1,405,950 (税抜)¥1,339,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-A3NNS22	¥1,127,700 (税抜)¥1,074,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-A1NNS22	¥1,092,000 (税抜)¥1,040,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4										
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)										

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4プロセッサライセンス) バンドルモデル] (\*40)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※11)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (※40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS I/F	選択 (※2)(※4)(※8)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQWR44BJ-34NNSN4	¥2,193,450 (税抜)¥2,089,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44BJ-33NNSN4	¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44BJ-31NNSN4	¥1,879,500 (税抜)¥1,790,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレイストレーションモデル (※40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44BJ-34NNSN2	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44BJ-33NNSN2	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44BJ-31NNSN2	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレイストレーションモデル (※40)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44BJ-34NNSN2	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44BJ-33NNSN2	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44BJ-31NNSN2	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレイストレーションモデル (※30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNSNM	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNSNM	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNSNM	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレイストレーションモデル (※30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNSNM	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNSNM	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNSNM	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレイストレーションモデル (※30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNSNL	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNSNL	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNSNL	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレイストレーションモデル (※30)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNSNL	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNSNL	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNSNL	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942		
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx4								
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)  
 \*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。  
 \*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC100V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き] モデル (\*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BJ-34NNSNK	¥1,657,950 (税抜) ¥1,579,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNSNK	¥1,379,700 (税抜) ¥1,314,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNSNK	¥1,344,000 (税抜) ¥1,280,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942		
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-34NNSNK					¥1,269,450 (税抜) ¥1,209,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-33NNSNK					¥991,200 (税抜) ¥944,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-31NNSNK					¥955,500 (税抜) ¥910,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQQR44BJ-34NNSNJ					¥1,657,950 (税抜) ¥1,579,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQQR44BJ-33NNSNJ					¥1,379,700 (税抜) ¥1,314,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQQR44BJ-31NNSNJ					¥1,344,000 (税抜) ¥1,280,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU	GQPR44BJ-34NNSNJ					¥1,269,450 (税抜) ¥1,209,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433			
Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU	GQPR44BJ-33NNSNJ					¥991,200 (税抜) ¥944,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108			
Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU	GQPR44BJ-31NNSNJ					¥955,500 (税抜) ¥910,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942			
OS なしモデル	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-34NNSN2	¥1,185,450 (税抜) ¥1,129,000	¥7,604 (税抜) ¥7,242	¥5,705 (税抜) ¥5,433		
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-33NNSN2	¥907,200 (税抜) ¥864,000	¥5,749 (税抜) ¥5,475	¥4,313 (税抜) ¥4,108		
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-31NNSN2	¥871,500 (税抜) ¥830,000	¥5,513 (税抜) ¥5,250	¥4,139 (税抜) ¥3,942		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4									
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ  
[ Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4プロセッサライセンス) バンドルモデル ] (\*40)

モ デ ル	プ ロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAIDホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQWR44BJ-35NNS24	¥2,394,000 (税抜)¥2,280,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQWR44BJ-34NNS24	¥2,193,450 (税抜)¥2,089,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQWR44BJ-33NNS24	¥1,915,200 (税抜)¥1,824,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQWR44BJ-31NNS24	¥1,879,500 (税抜)¥1,790,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQVR44BJ-35NNS22	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQVR44BJ-34NNS22	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQVR44BJ-33NNS22	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQVR44BJ-31NNS22	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQUR44BJ-35NNS22	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQUR44BJ-34NNS22	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQUR44BJ-33NNS22	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQUR44BJ-31NNS22	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-35NNS2M	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNS2M	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNS2M	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNS2M	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-35NNS2M	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNS2M	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNS2M	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNS2M	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-35NNS2L	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNS2L	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNS2L	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNS2L	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル (*30)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-35NNS2L	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNS2L	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNS2L	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNS2L	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4										
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)										

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。


\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

\*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/RS440 (RS440 BJ (AC200V)) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ  
[Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL 付き)(SP2 インストール)]

[Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き] モデル (\*20)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQR44BJ-35NNS2K	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNS2K	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNS2K	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNS2K	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-35NNS2K	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNS2K	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNS2K	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNS2K	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQQR44BJ-35NNS2J	¥1,858,500 (税抜)¥1,770,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQQR44BJ-34NNS2J	¥1,657,950 (税抜)¥1,579,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQQR44BJ-33NNS2J	¥1,379,700 (税抜)¥1,314,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQQR44BJ-31NNS2J	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き] モデル (*20)	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQPR44BJ-35NNS2J	¥1,470,000 (税抜)¥1,400,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQPR44BJ-34NNS2J	¥1,269,450 (税抜)¥1,209,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQPR44BJ-33NNS2J	¥991,200 (税抜)¥944,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQPR44BJ-31NNS2J	¥955,500 (税抜)¥910,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
OS なしモデル	Xeon X7460 (2.66GHz/3x3MB/16MB) x1CPU					GQAR44BJ-35NNS22	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥8,943 (税抜)¥8,517	¥6,712 (税抜)¥6,392			
	Xeon E7450 (2.40GHz/3x3MB/12MB) x1CPU					GQAR44BJ-34NNS22	¥1,185,450 (税抜)¥1,129,000	¥7,604 (税抜)¥7,242	¥5,705 (税抜)¥5,433			
	Xeon E7420 (2.13GHz/2x3MB/8MB) x1CPU					GQAR44BJ-33NNS22	¥907,200 (税抜)¥864,000	¥5,749 (税抜)¥5,475	¥4,313 (税抜)¥4,108			
	Xeon E7220 (2.93GHz/2x4MB) x1CPU					GQAR44BJ-31NNS22	¥871,500 (税抜)¥830,000	¥5,513 (税抜)¥5,250	¥4,139 (税抜)¥3,942			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4										
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)										

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ  
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕  
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)  
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕  
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)  
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕  
(GQ-ECPX2P4DTDEX) [カスタム] ¥540,750(税込)  
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ  
〔Xeon E7220 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x4MB)〕  
(GQ-ECPX2P9TDEX) [カスタム] ¥226,800(税込)  
(GQ-ECPX2P9TD) ¥226,800(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E7420 (2.13GHz/L2 キャッシュ 2x3MB/L3 キャッシュ 8MB)〕  
(GQ-ECPX2P1DTDEX) [カスタム] ¥262,500(税込)  
(GQ-ECPX2P1DT) ¥262,500(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon E7450 (2.40GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 12MB)〕  
(GQ-ECPX2P4DTDEX) [カスタム] ¥540,750(税込)  
(GQ-ECPX2P4DT) ¥540,750(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。



プロセッサ  
〔Xeon X7460 (2.66GHz/L2 キャッシュ 3x3MB/L3 キャッシュ 16MB)〕  
(GQ-ECPX2P6DTDEX) [カスタム] ¥643,650(税込)  
(GQ-ECPX2P6DT) ¥643,650(税込)  
・システム装置に1個又は2個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 シリアルATA インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース

(凡例) : 同時接続(搭載)可  
: 選択接続(搭載)のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。


< H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B J >

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
1CPU	プロセッサ	-	-	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ	-	-
3CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	-
4CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

メモリー

メモリー・スロット 1～16

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

メモリーライザーボード

〔メモリー・スロット数:8 スロットx2 枚〕  
(オプション形名なし)  
・システム装置に標準搭載されます。

選択

メモリーボード

〔1GB(512Mx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ701G2PEX) [オプション] ¥21,000(税込)  
(GQ-MJ701G2P) ¥21,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード

〔2GB(1GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ702G2PEX) [オプション] ¥27,300(税込)  
(GQ-MJ702G2P) ¥27,300(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード

〔4GB(2GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ704G2PEX) [オプション] ¥35,700(税込)  
(GQ-MJ704G2P) ¥35,700(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード

〔8GB(4GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ708G2PEX) [オプション] ¥71,400(税込)  
(GQ-MJ708G2P) ¥71,400(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード

〔16GB(8GBx2):DDR2 SDRAM〕  
(GQ-MJ716G2PEX) [オプション] ¥441,000(税込)  
(GQ-MJ716G2P) ¥441,000(税込)  
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -

・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

<HA8000/RS440 BJ>

【実装条件】

・メモリーボードは、必ず2枚単位で実装します。

【実装条件】

・メモリーライザーボードへのメモリーボード搭載は、メモリーライザーボードAとメモリーライザーボードBの同一のスロット番号へは、同一のメモリーボードを実装します。

【実装条件】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時の搭載順序は、下記表の丸内数字の小さいスロットから順に容量の大きいメモリーボードを搭載します。

メモリー・スロット	メモリーライザーボード A(標準搭載)								メモリーライザーボード B(標準搭載)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
メモリーボード 2枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 4枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 6枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 8枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 10枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 12枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 14枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メモリーボード 16枚時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

オンラインスベアメモリー機能使用時(詳細は「7.8 高信頼技術情報」項参照願います。)

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーバンクにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、スベアバンクに使用される分だけ搭載メモリー容量から減少します。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。

【搭載ルール】

・上記メモリー搭載条件を満たすこと。


【搭載ルール】

・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は未サポートとなります。

【搭載ルール】

・各メモリーライザーボードには、最低2枚以上のDIMMを搭載します。

< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

各種インタフェース/電源ユニット



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

拡張ボード


各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加タム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。





< システム装置および内蔵オプション編 >



< 外付けオプション編 >へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

< ラックキャビネット編 >へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。詳細は、下記(ソフト)JP1/ServerConductorのWebサイトをご参照ください。  
<http://outside2.soft.hitachi.co.jp/common/soft/serverconductor/index.html>

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B J RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (*2)	拡張スロット PCI							
					PCI Express							
					8レーン				4レーン			
					フルサイズ		3		4		5	
					1	2	(*1)	(*1)	(*1)	(*1)	(*1)	(*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	×	×		×	×	×	×	×
S C S I ボードセット (*3)	GQ-SCS7401C00NEX GQ-SCS7401C00N	[7]	1	×			×	×	×	×	×	×
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[7]	2	×			×	×	×	×	×	×
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3				×		×	×	×	×
L A N ボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	2		×		×		×	×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*3)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[5]	1	×			×	×	×	×	×	×
S A S ボードセット(3Gbps) (*3)	GQ-SCE7102A20NEX GQ-SCE7102A20N	[5]	1	×			×	×	×	×	×	×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[5]	2	×			×	×	×	×	×	×
Fibre Channel ボード(4Gbps) (*4)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	3	×	×	×	×		×			
Fibre Channel ボード(4Gbps,2port) (*4)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[1]	3	×	×	×	×		×			
Fibre Channel ボード(8Gbps) (*4)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	3	×			×		×	×	×	×
Fibre Channel ボード(8Gbps,2port) (*4)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[4]	3	×			×		×	×	×	×
S V P ボードセット	GQ-SCM7960000NEX GQ-SCM7960000N	[6]	1	×	×	×	×	×		×		×

(凡例) :標準搭載

:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

\*1:PCIスロット3,4,5,6,7は、ホットプラグ未対応です。

\*2:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境ではPCIホットプラグ未対応です。

\*3:本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

\*4:同一システム装置内へ4Gbpsボード(GQ-CC74xx)と8Gbpsボード(GQ-CC78xx)の混在はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。  
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[ 7 . システム構成上の注意事項 ]をご参照下さい。

・ [加外]はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

( a 1 ) 12 12

拡張ストレージ 2.5 型 1 ~ 8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ  
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク  
〔 73GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 熱プラグ 対応 〕  
(GQ-UH70735TEX/RX) [加外] ¥37,800 (税込)  
(GQ-UH70735T) ¥37,800 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク対応製品です。



内蔵ハードディスク  
〔 146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 熱プラグ 対応 〕  
(GQ-UH71465TEX/RX) [加外] ¥45,150 (税込)  
(GQ-UH71465T) ¥45,150 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク対応製品です。



内蔵ハードディスク  
〔 300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, 熱プラグ 対応 〕  
(GQ-UH73005TEX/RX) [加外] ¥86,100 (税込)  
(GQ-UH73005T) ¥86,100 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク対応製品です。


( c ) 12 12

拡張ストレージ 5 型 (薄型)



内蔵DVD-ROM  
〔 DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 〕  
(オプション形名なし)  
・ システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

・[加税]はカスタマイズ対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12 選択 内蔵DAT(DAT72)[おまかせ安心パック(3年)用]

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ[HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ[HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX)[加税]	完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVIAEX)[加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVIAEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX)[加税]	完売しました。	¥311,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX)[加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX)[加税]	完売しました。	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX)[加税]

内蔵DAT(DAT72)[標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカートリッジ[HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX)[加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX)[加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX)[加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX)[加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX)[加税]
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVIANEX)[加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVIANEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX)[加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6NEX)[加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6NEX)[加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX)[加税]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX)[加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップデバイスは、ARCServe 9.0-9.1(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DAT72 デューカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税] ¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税] ¥617,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV8AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税] ¥489,300(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税] ¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税] ¥441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV7NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV7NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税] ¥401,100(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0N) ¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税] ¥312,900(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0N) ¥312,900(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。

・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアのインストールは、ARCServe 9.0-9.1.1(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8AEX) [加税] ¥1,262,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8AEX) [加税] ¥934,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV7AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] ¥1,134,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税] ¥806,400(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、H-フルハイト)〕
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] ¥770,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] ¥606,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV8NEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] ¥642,600(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] ¥642,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] ¥478,800(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税] ¥478,800(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアセットは、ARCServe 9800-100(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

- ・ [加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 12 内蔵DAT(DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]	完売しました。	
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税] 完売しました。
(DVD) (CD) JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WIAEX) [加税]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WIAEX) [加税] ¥434,700(税込)
(CD4枚) JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU8AEX) [加税]	完売しました。	
(CD4枚) JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU7AEX) [加税] 完売しました。
(CD4枚) JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税] ¥306,600(税込)

内蔵DAT(DAT160) [標準パック(1年)用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加税] 完売しました。
(DVD1枚) CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] 完売しました。
(DVD) (CD) JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WIANEX) [加税]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WIANEX) [加税] ¥270,900(税込)
(CD4枚) JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7NEX) [加税] 完売しました。
(CD4枚) JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	¥224,700(税込) ¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥142,800(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税] ¥142,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップメディアは、ARCServe 9.0-9.1 (1年分)が付属します。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 デューク・リッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 NORM デューク・リッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用	DAT160 タイプ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 BJ(AC100V)  
RS440 BJ(AC200V)

・ [加税]はカスタメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 12 12 内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型

バックアップデバイス		内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]	¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0AEX) [加税]	¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップデバイス		内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)〕
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]	¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0NEX) [加税]	¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU0NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアは、ARCserve 960-194-1(1年分)が付属します。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型(*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク(73GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH70735TEX GQ-UH70735TRX GQ-UH70735T	8									×	×
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5型)	GQ-UH71465TEX GQ-UH71465TRX GQ-UH71465T	8									×	×
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5型)(*4)	GQ-UH73005TEX GQ-UH73005TRX GQ-UH73005T	8									×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-フル)*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-フル)*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-フル)*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×		×

(凡例) :標準搭載  
:搭載可(搭載優先順位)  
×:搭載不可

\*1:一つのディスプレイラックは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスプレイラック単位でのHDD容量混載は可(但し、オプションディスプレイ設定に注意が必要です。))

\*2:別途SCSIカードセットが必要です。

\*3:別途SASカードセットが必要です。

\*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。