

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1.1 HA8000/TS10

(1) HA8000/TS10 AJ, BJ, EJ, FJ (2009年11月～モデル)




HA8000/TS10 AJ,EJ,FJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 AJ,EJ,FJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 AJ, BJ, EJ, FJ(2009年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AJ	TS10 BJ	TS10 EJ	TS10 FJ	
			RAID(3.5 型 SAS1.0/シリアル ATA II)対応	RAID(2.5 型 SAS1.0)対応	RAID(3.5 型シリアル ATA II)対応	ディスク(3.5 型シリアル ATA II)対応	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])				
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ- G6950(2.80GHz), Intel®Core™i3-540 プロセッサ-(3.06GHz), Intel®Xeon®プロセッサ- X3430(2.40GHz), Intel®Xeon®プロセッサ- X3460(2.80GHz), Intel®Xeon®プロセッサ- X3470(2.93GHz)				
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大1(Intel®Pentium®プロセッサ- G6950:2, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:-2, Intel®Xeon®プロセッサ- X3430/X3460/X3470:4)				
	キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ- G6950:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ- X3430/X3460/X3470:データ 4x32KB+命令 4x32KB				
		二次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ- G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ- X3430/X3460/X3470:4x256KB				
		三次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ- G6950:3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ- X3430/X3460/X3470:8MB				
チップセット			Intel 社製 3420				
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI(2.5GT/s)				
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:16GB					
	スロット数	4					
	サポートメモリー容量	1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)					
	仕様	ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM					
表示機能	アクセラレータ / VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB				
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)				
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	4TB((1TBx2)x2RAID)	2.4TB((300GBx4)x2RAID)	4TB((1TBx2)x2RAID)	—	
		RAID 5	2TB(1TBx3)	2.1TB(300GBx8)	RAID1:2TB((1TBx2)x2RAID)	—	
		ディスク	—	—	—	4TB(1TBx4)	
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB/250GB, 500GB, 1TB(3.5 型)	146GB, 300GB(2.5 型)	250GB, 500GB, 1TB(3.5 型)		
	インタフェース		SAS, シリアル ATA II / 300	SAS	シリアル ATA II / 300		
	回転数		15000r/min, 7200r/min	10000r/min	7200r/min		
RAID コントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[PCI オプション/PCI Express<x8>]				オプション	—
	インタフェース	SAS, シリアル ATA II / 300				SAS	シリアル ATA II / 300
	チャンネル数	8チャネル(HDD1台/チャネル)				2チャネル(HDD1台/チャネル)	—
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)				—	—
	サポート RAID レベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				RAID 0, 1	—
ハードディスク コントローラ	コントローラ	—				—	オプション
	インタフェース	—				—	シリアル ATA II / 300
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)				
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速(シリアル ATA)x1ドライブ(標準)				
拡張ベイ	3.5 型 (HDD 専用)	4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]		—	4[ホットプラグ未対応/ホットスワップ対応]	4	
	2.5 型 (HDD 専用)	—		8[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	—	—	
	5 型 (Ultrabay/オプション)	1					
	5 型 (DVD-ROM 専用)	1					
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDオプションで1スロット占有], PCI Express<x4>x1, PCI Express<x1>x1				
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロント x2, リア x4 (7-タイプ: 2ポート+4ポート/リヤに占有)] / ラックタイプ: (1ポート+3ポート/リヤに占有) またはディスプレイ/キーボード/ユニットに占有] *5				
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82578DMx1[オプション/PCI], SMSC 社製 LAN8700x1[オプション/管理モジュール専用]				
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45), 100BASE-TXx1(RJ-45)[オプション/管理モジュール専用]				
		Wake On LAN 機能	サポート *6				
外形寸法			7-タイプ: 176(W)x447(D)x398(H)mm[フロント7非装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm[フロント7装着/突起物含む] ラックタイプ: 480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず]				
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			7-タイプ: 約 14.8kg(18.6kg) [ラックタイプ: 約 21.0kg(24.4kg)]	7-タイプ: 約 14.1kg(17.2kg) [ラックタイプ: 約 20.3kg(23.0kg)]	7-タイプ: 約 14.1kg(18.0kg) [ラックタイプ: 約 20.3kg(23.8kg)]	7-タイプ: 約 13.7kg(18.0kg) [ラックタイプ: 約 19.9kg(23.8kg)]	
電源	電圧	AC100V±10% 50/60Hz					
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型 2 極差込プラグ (1 本)					
	冗長化電源	—					
冗長 FAN			—				
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			199W/289W	194W/270W	167W/250W	167W/250W	
最大消費電流			3.3A	3.1A	2.9A	2.9A	
省エネ法に基づく表示 *8	区分	e	e	e	e		
	エネルギー消費効率	0.0018	0.0017	0.0015	0.0014		
VCCI基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *10				
RoHS指令			対応				
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SCAL 付) / Windows Server 2008 Standard 日本語版(SCAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SCAL 付)(SP2インストール) / Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SCAL 付) [TS10AJ, TS10BJ, TS10EJ のみ] *11				
サポート OS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照				
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows) / 管理ツール, HA8000 System Installer(簡易セルフインストール) MegaRAID Storage Manager(TS10AJ, BJ, EJ 専用) / ディスク管理ツール, ハードウェア保護エージェント(Windows) / システム情報採取ツール				
主な添付品 *12			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス(有線マウス, USB)				

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色は異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: ディスクレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えた場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: Intel Xeon プロセッサ- X3430/X3460/X3470 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SCAL)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 *12: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS10AJ,BJ,EJ,FJ モデル ケータイ>



A：拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B：拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C：HDD ステータスランプ [TS10AJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D：HDD アクセスランプ [TS10BJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E：拡張ストレージベイ (3.5 型)

[TS10AJ, EJ, FJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F：拡張ストレージベイ (2.5 型)

[TS10BJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G：HDD カバー [TS10EJ, FJ モデルのみ]

ハードディスクキャニスタを固定します。

H：USB コネクタ (7ポート)

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

I：POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

J：SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M：ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N：ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O：MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<TS10AJ,BJ,EJ,FJ モデル ラックタイプ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：ディスプレイインタフェースコネクタ

C：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

D：USBコネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。


E：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G：拡張スロット（PCI）

PCI Express 仕様のボードを 4 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4～1 となります。TS10AJ,BJ モデルは、拡張スロット(PCI)4 にディスプレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10 (TS10AJ) RAID (3.5型 SAS1.0/シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AJ-ACNNHT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-ABNNHT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-AANNHT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10AJ-AENNHT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10AJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AANNHTM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNHTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AANNHTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNHTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHTJ									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHTJ									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AANNHTJ									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNHTJ									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHTJ									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-ACNNHT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-ABNNHT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-AANNHT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10AJ-AENNHT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10AJ-ADNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	ケーブル* (109 ケーブル)、マウス(有線/無線/USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② HA8000/TS10 (TS10BJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BJ-ACNNHT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-ABNNHT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-AANNHT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10BJ-AENNHT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10BJ-ADNNHT2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHTM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHTM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AANNHTM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNHTM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHTM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHTL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHTL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AANNHTL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNHTL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHTL			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞｲﾀﾞ ｰｼﾞｬﾝ ﾏﾃﾞｨｱﾝ ﾏﾃﾞ ｰｼﾞ ﾏﾃﾞ]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHTJ			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHTJ			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AANNHTJ			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNHTJ			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHTJ			
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-ACNNHT2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-ABNNHT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-AANNHT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10BJ-AENNHT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10BJ-ADNNHT2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-W106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS10 (TS10 EJ) RAID1 (3.5型 Serial ATA II) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10EJ-ACNNGT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10EJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10EJ-ADNNGT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-ACNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10EJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10EJ-ADNNGT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ACNNGTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ABNNGTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-AANNGTM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-AENNGTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-ADNNGTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ACNNGTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ABNNGTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-AANNGTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-AENNGTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-ADNNGTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-ACNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10EJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10EJ-ADNNGT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10C) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS10 (TS10 FJ) ディスク (3.5 型)ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード 3.5型ATAII I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10FJ-ACNNGT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10FJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10FJ-ADNNGT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-ACNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10FJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10FJ-ADNNGT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ACNNGTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ABNNGTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-AANNGTM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-AENNGTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-ADNNGTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ACNNGTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ABNNGTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-AANNGTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-AENNGTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-ADNNGTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-ACNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-ABNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-AANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10FJ-AENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10FJ-ADNNGT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS10 (TS10AJ) RAID (3.5型 SAS1.0/シリアルATAII) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AJ-ACNNHR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-ABNNHR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-AAANNHR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10AJ-AENNNHR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10AJ-ADNNHR2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲﾅﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHRM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHRM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AAANNHRM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNNHRM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHRM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲﾅﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHRL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHRL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AAANNHRL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNHRL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHRL									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｲﾅﾝﾄﾞﾑ) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞｲﾀﾞ ｰｼﾞｬﾝｸﾞ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ACNNHRJ									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-ABNNHRJ									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-AAANNHRJ									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-AENNNHRJ									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-ADNNHRJ									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-ACNNHR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-ABNNHR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-AAANNHR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10AJ-AENNNHR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10AJ-ADNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/TS10 (TS10BJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BJ-ACNNHR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-ABNNHR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-AAANNHR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10BJ-AENNNHR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10BJ-ADNNHR2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰｼﾞｵﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHRM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHRM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AAANNHRM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNNHRM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHRM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰｼﾞｵﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHRL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHRL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AAANNHRL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNHRL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHRL									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰｼﾞｵﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞｲﾀﾞ ｰｼﾞｵﾝﾄﾞﾙ]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ACNNHRJ									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-ABNNHRJ									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-AAANNHRJ									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-AENNNHRJ									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-ADNNHRJ									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-ACNNHR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-ABNNHR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-AAANNHR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10BJ-AENNNHR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10BJ-ADNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/TS10 (TS10 EJ) RAID1 (3.5型 Serial ATA II) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)																																			
								維持保守	出張修理																																		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10EJ-ACNNGR2	完売しました。																																				
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-ABNNGR2																																					
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-AANNGR2																																					
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10EJ-AENNGR2																																					
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10EJ-ADNNGR2																																					
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-ACNNGR2																																					
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-ABNNGR2																																					
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-AANNGR2																																					
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10EJ-AENNGR2																																					
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10EJ-ADNNGR2																																					
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ACNNGRM																																					
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ABNNGRM																																					
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-AANNGRM																																					
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-AENNGRM																																					
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-ADNNGRM																																					
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ACNNGRL																																					
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-ABNNGRL																																					
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-AANNGRL																																					
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-AENNGRL																																					
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-ADNNGRL																																					
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-ACNNGR2																																					
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-ABNNGR2																																					
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-AANNGR2																																					
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10EJ-AENNGR2																																					
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10EJ-ADNNGR2																																					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1																																									
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)																																									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/TS10 (TS10 FJ) ディスク (3.5 型)ATAII) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード 3.5型ATAII I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10FJ-ACNNGR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-ABNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-AANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10FJ-AENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10FJ-ADNNGR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-ACNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-ABNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-AANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10FJ-AENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10FJ-ADNNGR2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ACNNGRM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ABNNGRM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-AANNGRM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-AENNGRM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-ADNNGRM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ACNNGRL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-ABNNGRL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-AANNGRL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-AENNGRL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-ADNNGRL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-ACNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-ABNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-AANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10FJ-AENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10FJ-ADNNGR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/TS10 (TS10AJ) RAID (3.5型 SAS1.0/シリアルATAII) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SCAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AJ-1CNNHT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-1BNNHT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-1ANNHT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10AJ-1ENNHT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10AJ-1DNNHT2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHTM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHTM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHTM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNHTM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHTM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SCAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHTL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHTL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHTL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNHTL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHTL			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL 付き) (SP2 メディアバンドル) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHTJ			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHTJ			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHTJ			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNHTJ			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHTJ			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1CNNHT2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1BNNHT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1ANNHT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10AJ-1ENNHT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10AJ-1DNNHT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,J BODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10 (TS10BJ) RAID (2.5型SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BJ-1CNNHT2	完売しました。						
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-1BNNHT2							
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-1ANNHT2							
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10BJ-1ENNHT2							
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10BJ-1DNNHT2							
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾙﾞﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHTM				GQPT10BJ-1BNNHTM	GQPT10BJ-1ANNHTM	GQPT10BJ-1ENNHTM	GQPT10BJ-1DNNHTM
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU												
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾙﾞﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHTL				GQPT10BJ-1BNNHTL	GQPT10BJ-1ANNHTL	GQPT10BJ-1ENNHTL	GQPT10BJ-1DNNHTL
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU												
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾙﾞﾝﾄﾞﾙ) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞｲﾀﾞ ｻｰﾋﾞｽｳﾞｨｯｸ]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHTJ				GQPT10BJ-1BNNHTJ	GQPT10BJ-1ANNHTJ	GQPT10BJ-1ENNHTJ	GQPT10BJ-1DNNHTJ
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU												
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-1CNNHT2				GQAT10BJ-1BNNHT2	GQAT10BJ-1ANNHT2	GQAT10BJ-1ENNHT2	GQAT10BJ-1DNNHT2
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU												
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU												
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1											
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-W106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS10 (TS10 EJ) RAID1 (3.5型 Serial ATA II) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10EJ-1CNNGT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10EJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10EJ-1DNNGT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1CNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10EJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10EJ-1DNNGT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1CNNGTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1BNNGTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ANNGMT									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ENNGTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-1DNNGTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1CNNGTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1BNNGTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ANNGTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ENNGTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-1DNNGTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1CNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10EJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10EJ-1DNNGT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS10 (TS10 FJ) ディスク (3.5 型 Serial ATA II) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10FJ-1CNNGT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10FJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10FJ-1DNNGT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版標準モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1CNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10FJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10FJ-1DNNGT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアインストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1CNNGTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1BNNGTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ANNGMT									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ENNGTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-1DNNGTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアインストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1CNNGTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1BNNGTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ANNGTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ENNGTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-1DNNGTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1CNNGT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1BNNGT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1ANNGT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10FJ-1ENNGT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10FJ-1DNNGT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ HA8000/TS10 (TS10AJ) RAID (3.5型 SAS1.0/シリアルATAII) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10AJ-1CNNHR2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-1BNNHR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10AJ-1ANNHR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10AJ-1ENNNHR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10AJ-1DNNHR2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHRM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHRM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHRM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNNHRM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHRL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHRL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHRL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNNHRL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾑ) [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞﾀﾞ ｰﾋﾞｽｳﾞｷ]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1CNNHRJ			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1BNNHRJ			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ANNHRJ			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10AJ-1ENNNHRJ			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10AJ-1DNNHRJ			
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1CNNHR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1BNNHR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10AJ-1ANNHR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10AJ-1ENNNHR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10AJ-1DNNHR2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-W106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ HA8000/TS10 (TS10 BJ) RAID (2.5 型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10BJ-1CNNHR2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-1BNNHR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10BJ-1ANNHR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10BJ-1ENNNHR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10BJ-1DNNHR2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰﾄﾞ) ﾏﾞ ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHRM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1BNNHRM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ANNHRM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ENNNHRM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-1DNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰﾄﾞ) ﾏﾞ ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHRL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1BNNHRL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ANNHRL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ENNNHRL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-1DNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾞｰﾄﾞ) ﾏﾞ [Windows Server 2003 R2,Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙｾﾞｲ ｶｰﾃﾞﾞ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1CNNHRJ			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1BNNHRJ			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ANNHRJ			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10BJ-1ENNNHRJ			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10BJ-1DNNHRJ			
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-1CNNHR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-1BNNHR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10BJ-1ANNHR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10BJ-1ENNNHR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10BJ-1DNNHR2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-W106)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3 年)の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ HA8000/TS10 (TS10 EJ) RAID1 (3.5型 Serial ATA II) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ｼﾌﾄ RAID ｼﾘｱﾙ ATA II 1/F 2ﾁｬﾅﾙ	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10EJ-1CNNGR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10EJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10EJ-1ENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10EJ-1DNNGR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1CNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10EJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10EJ-1ENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10EJ-1DNNGR2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾒﾃﾞｨｱﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1CNNGRM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1BNNGRM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ANNGRM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ENNGRM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-1DNNGRM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 ﾏﾒﾃﾞｨｱﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1CNNGRL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1BNNGRL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ANNGRL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10EJ-1ENNNGRL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10EJ-1DNNGRL									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1CNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10EJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10EJ-1ENNNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10EJ-1DNNGR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10C)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ HA8000/TS10 (TS10 FJ) ディスク (3.5 型シリアルATAII) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード Serial ATA II I/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10FJ-1CNNGR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10FJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10FJ-1ENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10FJ-1DNNGR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版標準モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1CNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQDT10FJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDT10FJ-1ENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDT10FJ-1DNNGR2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアインストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1CNNGRM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1BNNGRM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ANNGRM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ENNGRM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-1DNNGRM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアインストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1CNNGRL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1BNNGRL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ANNGRL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10FJ-1ENNGL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10FJ-1DNNGRL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1CNNGR2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1BNNGR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10FJ-1ANNGR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10FJ-1ENNGR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10FJ-1DNNGR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替はできません。

TS10 AJ
TS10 BJ
TS10 EJ
TS10 FJ

プロセッサ・スロット 1

選択



プロセッサ
(Xeon X3470 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X3460 (2.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリー・スロット 1~4

選択



メモリーボード
(1GB(1GBx1):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] \6,300(税込)
(GQ-MJ701G2R) \6,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] \11,500(税込)
(GQ-MJ702G2R) \11,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] \23,100(税込)
(GQ-MJ704G2R) \23,100(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] \147,000(税込)
(GQ-MJ708G2R) \147,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 AJ, BJ, EJ, FJ>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB,4GB,8GB) 搭載時は、メモリースロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリースロット1, 3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB,4GB,8GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリースロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリースロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1:1GBメモリーボードのみ搭載可

*2:メモリースロット2,4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3:メモリースロット1,3は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体I/F & スロット	
①	ディスプレイインタフェース
②	キーボードインタフェース
③	マウスインタフェース
④	シリアルインタフェース (COM1)
⑤	シリアルインタフェース (COM2)
⑥	パラレルインタフェース
⑦	SCSIインタフェース
⑧	ネットワークインタフェース
⑨	プロセッサスロット
⑩	メモリースロット
⑪	拡張スロット
⑫	拡張ストレージベイ
⑬	電源スロット
⑭	IDEインタフェース
⑮	FDDインタフェース
⑯	USBインタフェース
⑰	I/P Mインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続(搭載)可
○: 選択接続(搭載)のみ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

各種インタフェース



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10 AJ RAID(3.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	ワザン形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	②	③	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	①	②	③	×
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	③	②	①	×
SASボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	×
SASボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<HA8000/TS10 BJ RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	ワザン形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	②	③	×
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	①	②	③	×
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	③	②	①	×
SASボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	×
SASボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<HA8000/TS10 EJ RAID1(3.5型SATAII)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	④
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	4	①	②	③	④
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	4	①	②	③	④
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	4	④	③	②	①
SASボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	②
SASボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	①	×	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<HA8000/TS10 FJ ディスク(3.5型SATAII)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	④
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	4	①	②	③	④
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	4	①	②	③	④
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	4	④	③	②	①
SASボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	②
SASボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	①	×	②

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



内蔵DVD-ROM
〔DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速〕
(ワイド形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	内蔵DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV6AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV5AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV4AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV5AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV1AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFAEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFAEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDAEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDAEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WU8AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VU8AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WU9AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VU9AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WU0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VU0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W00AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V00AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W00AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V00AEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [標準モデル用]

バックアップデバイス	内蔵DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV3NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV2NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV1NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVFNEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFNEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WU0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VU0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WU0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VU0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W00NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V00NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W00NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V00NEX) [ｶｽﾀﾑ] 完売しました。

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのインストールメディアは、ARCserve 9.0-11(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAV7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAV7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAV7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AJ
TS10 BJ
TS10 EJ
TS10 FJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵RDX (RDX, USB(2.0)) ・カートリッジ(160GB)x1個付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VONEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) (CD) + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [カスタム] ¥196,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160UANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR511600ONEX) [カスタム] ¥68,250(税込) (GQ-SUR511600ON) ¥68,250(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9がサポート(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1個
内蔵RDX用 RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AJ
TS10 BJ
TS10 EJ
TS10 FJ

(b) 12 12 12 12 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ハイ
5型

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S]]x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S]]x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAEX) [カスタム] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVAEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU8AEX) [カスタム] 完売しました。	
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VU7AEX) [カスタム] 完売しました。
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WUAAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VUAAEX) [カスタム] 完売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00AEX) [カスタム] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

内蔵DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S]]x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
バックアップソフトウェア			
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVANEX) [カスタム] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VANEX) [カスタム] ¥248,850(税込)
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU7NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VU7NEX) [カスタム] 完売しました。
(CD4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WU0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VU0NEX) [カスタム] 完売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W00NEX) [カスタム] ¥152,250(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows の「メディア」のバックアップデバイスは、ARCserve「エージェント」(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAV7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAV7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAV7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AJ
TS10 BJ
TS10 EJ
TS10 FJ

(d) 12 12 12 12

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ハイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160] x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVAEX) [カスタム] ¥598,500(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VVAEX) [カスタム] ¥434,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WU8AEX) [カスタム] 完売しました。		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2台分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VU7AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WUAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VUAEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W00AEX) [カスタム] ¥470,400(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム] ¥306,600(税込)	

内蔵 DAT (DAT160) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB))
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WVANEX) [カスタム] ¥352,800(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VANEX) [カスタム] ¥270,900(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2台分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160WU7NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VU7NEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム] ¥224,700(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00NEX) [カスタム] ¥142,800(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160W00N) [カスタム] ¥224,700(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00N) [カスタム] ¥142,800(税込)	

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-11 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 デューカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デューカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10 AJ RAID(3.5型 SAS1.0/シリアル ATA II)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						5 型	DVD-ROM 専用
			3.5 型 (*1)				5 型	DVD-ROM 専用		
			1	2	3	4				
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735UEX GQ-UH70735URX GQ-UH70735U	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465UEX GQ-UH71465URX GQ-UH71465U	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005UEX GQ-UH73005URX GQ-UH73005U	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74505UEX GQ-UH74505URX GQ-UH74505U	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76005UEX GQ-UH76005URX GQ-UH76005U	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72503AEX GQ-UH72503ARX GQ-UH72503A	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75003AEX GQ-UH75003ARX GQ-UH75003A	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710003AEX GQ-UH710003ARX GQ-UH710003A	4	①	②	③	④		×	×	
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DAT [USB]セット (DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイベイは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイベイ単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/TS10 BJ RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型	DVD-ROM 専用
			2.5 型 (*1)											
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク(146GB,10000r/min,2.5 型)	GQ-UH71465WEX GQ-UH71465WRX GQ-UH71465W	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,10000r/min,2.5 型) (*5)	GQ-UH73005WEX GQ-UH73005WRX GQ-UH73005W	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵DVD－ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DAT [USB]セット(DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスプレイベイは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイベイ単位での HDD 容量混載は可)


*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10 EJ RAID1(3.5型リアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72503BEX GQ-SUH72503BRX GQ-SUH72503B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75003BEX GQ-SUH75003BRX GQ-SUH75003B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH710003BEX GQ-SUH710003BRX GQ-SUH710003B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途 SCSI ードセットが必要です。

*3:別途 SAS ードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/TS10 FJ ディスク(3.5型リアルATAII)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72503BEX GQ-SUH72503BRX GQ-SUH72503B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75003BEX GQ-SUH75003BRX GQ-SUH75003B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH710003BEX GQ-SUH710003BRX GQ-SUH710003B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可


*2:別途 SCSI ードセットが必要です。

*3:別途 SAS ードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX \54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7691EX/GQ-AU7691] \10,500(税込)>

- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。




フロントドアキット装着時



標準モデル



<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7690)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7691)は装着出来ません。
 - ・システム装置を [38U] ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7689)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。