

1.2 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ (2009年11月～現在)



HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ
(タワー型)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AJ, BJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 EJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ (2009年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 AJ	TS20 BJ	TS20 EJ
			RAID(3.5型 SAS1.0)対応	RAID(3.5型 SATA)対応	RAID(2.5型 SAS1.0)対応
筐体タイプ			タワータイプ(ラックタイプ[5U])		
CPU(周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)		
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)		
キャッシュ			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB		
メモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB		
チップセット			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB		
システムバス(QPI)周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s		
メインメモリー			最小:1GB/最大:48GB[(24GB/CPU)x2]		
容量			6[(3スロット/CPU)x2]		
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)		
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリマール対応		
仕様			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz		
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB		
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)		
アクセラレータ/VRAM			2.4TB((300GBx4)x2RAID)		
表示解像度(表示色) *2			8TB((1TBx2)+(1TBx6))		
最大容量 *4			4.8TB((300GBx4)x4RAID) *5		
RAID 0			2.1TB(300GBx8)		
RAID 5			6TB((1TBx3)+(1TBx5))		
サポートHDD容量			4.2TB((300GBx8)x2RAID) *5		
インタフェース			73GB, 146GB, 300GB(3.5型)		
回転数			160GB, 250GB, 500GB, 1TB(3.5型)		
ホットプラグ/ホットスワップ			73GB, 146GB, 300GB(2.5型)		
RAIDコントローラ			SAS		
コントローラ			SATA /300		
インタフェース			SAS		
チャンネル数			8ポート(HDD1台/ポート)		
キャッシュ容量			256MB(SDRAM/ECC)		
サポートRAIDレベル			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
FDD			3.5型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(SATA) x1ドライブ(標準)		
拡張ストレージベイ			標準 4/最大 8		
3.5型(HDD専用)			-		
2.5型(HDD専用)			標準 8/最大 16		
5型(ハイブリッド専用)			2		
5型(DVD-ROM専用)			1		
FDD専用			1		
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDポートにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2		
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, SATA(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x6		
LAN			[ポートx2, 7x4 (7x4タイプ:2ポートxポート/ポートにて占有)/ラックタイプ:(1ポートxポート/ポートにて占有)] *6		
コントローラ			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[ポート管理専用]		
インタフェース			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[ポート管理専用]		
Wake On LAN機能			ポート *7		
外形寸法			ラックタイプ:254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]		
質量[標準値]()内は最大質量値			タワータイプ:約24.2kg(35.8kg) ラックタイプ:約28.5kg(40.1kg)		
電源			タワータイプ:約24.0kg(35.0kg) ラックタイプ:約28.3kg(39.3kg)		
電圧 周波数			AC100V 50/60Hz		
電源コードプラグ形状(本数)			接地型2極差込プラグ(標準:1本, 電源エント(オプション)搭載時:2本)		
冗長化電源			1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]		
冗長FAN			ポート(フロント2[冗長]+2[冗長], 7x2[冗長])[ホットプラグ非対応]		
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			464W/593W		
最大消費電流			380W/506W		
省エネ法に			415W/576W		
基づく表示 *9			6.96A		
区分			5.94A		
エネルギー消費効率			6.76A		
VCCI基準 *10 / 騒音			C		
RoHS指令			0.0051		
インストールOS			0.0049		
サポートOS			0.0050		
添付ソフトウェア			クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *11		
主な添付品 *13			対応		
			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[TS20AJ付のみ] *12/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[TS20AJ付のみ] *12		
			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報参照		
			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[ディスプレイ管理ツール], ルートキー保護エージェント(Windows), 2x2x情報採取ツール		
			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー, USB), マウス(有線/無線, USB)		


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: RAIDボード増設時の最大容量です。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。
 *12: 本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *13: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 *14: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
 *15: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS20AJ, BJ **㊦** **㊦**タイプ>



<TS20EJ **㊦** **㊦**タイプ>



A：フロントドア（㊦タイプのみ）

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B：ドアロック（㊦タイプのみ）

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の
背面に添付されます。

C：USBコネクタ（㊦）

D：3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD（720KB フォーマット）
2HD（1.44MB フォーマット）

E：HDD ステータスランプ [TS20AJ, BJ **㊦** のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスク
の状態を示します。

F：HDD アクセスランプ [TS20EJ **㊦** のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスク
の状態を示します。

G：拡張ストレージベイ（3.5 型）1～4

[TS20AJ, BJ **㊦** のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H：拡張ストレージベイ（3.5 型）5～8

[TS20AJ, BJ **㊦** のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

I：拡張ストレージベイ（2.5 型）1～8

[TS20EJ **㊦** のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

J：拡張ストレージベイ（2.5 型）9～16

[TS20EJ **㊦** のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

K：拡張ストレージベイ（5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

L：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M：ACCESS ランプ（緑）

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェア
エラーが発生した場合に点灯します。

O：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

P：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは
目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

Q：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

R：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。


S：MAINTENANCE ランプ（黄）

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




ドットマトリクス


<TS20AJ,BJ 形 ﾞ ﾚｯｸﾀｲﾌﾟ>



<TS20EJ 形 ﾞ ﾚｯｸﾀｲﾌﾟ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1,2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


E：ディスプレイインタフェースコネクタ

F：USBコネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LANケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2,1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H：拡張スロット (PCI)


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AJ-AGNNHT2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-AFNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-AENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20AJ-ADNNHT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AGNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AFNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20AJ-ADNNHT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AGNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AGNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTL			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB / 720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB) , マウス(有線/無線,USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-AGNNHTJ	完売しました。						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHTJ							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHTJ							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHTJ							
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHTJ							GQPT20AJ-AFNNHTJ
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHTJ							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHTJ							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHTJ							
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AGNNHT2							GQAT20AJ-AFNNHT2
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AENNNHT2							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-ADNNHT2							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-ADNNHT2							
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ギガバイトディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2											
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) , マウス (有線/無線、USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)											


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型 Serial ATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA 11/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BJ-AGNNHT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-ADNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) , マウス(有線/無線、USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20EJ) RAID (2.5型SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデ ^ル	プロセッサー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EJ-AGNNHT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20EJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20EJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-ADNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルサイズ ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	ケーブル (109 本・USB) , マウス(有線・USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11 : おまかせ安心モデル (3年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AJ-AGNNHR2	完売しました。							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-AFNNHR2								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-AENNNHR2								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20AJ-ADNNHR2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AGNNHR2								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AFNNHR2								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-AENNNHR2								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20AJ-ADNNHR2								
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AGNNHRM								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRM								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNNHRM								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRM								
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHRM								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRM								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHRM								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRM								
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AGNNHRL								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRL								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNHRL								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHRL								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRL								
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNHRL								
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRL								
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型7000bit デバイスドライブ (1.44MB / 720KB) , 1000BASE-Tx2											
		標準添付品	JP1 / ServerConductor / Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-AGNNHRJ	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AFNNHRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-AENNNHRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-ADNNHRJ									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AGNNHRJ							GQPT20AJ-AFNNHRJ		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AFNNHRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-AENNNHRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-ADNNHRJ									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AGNNHR2							GQAT20AJ-AFNNHR2		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AFNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-AENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-ADNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型 Serial ATA) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20BJ-AGNNHR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-ADNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-ADNNHRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-ADNNHR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3年), 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20EJ) RAID (2.5型SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EJ-AGNNHR2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20EJ-AFNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20EJ-AENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EJ-ADNNHR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AGNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AFNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20EJ-AENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EJ-ADNNHR2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AGNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNNHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHRM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AGNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNNHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHRM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AGNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AFNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20EJ-AENNNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20EJ-ADNNHRL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AGNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AFNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20EJ-AENNNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20EJ-ADNNHRL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AGNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AFNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20EJ-AENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EJ-ADNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700W*1 デュアルドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AJ-3GNNHT2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20AJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20AJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AJ-3DNNHT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3GNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AJ-3DNNHT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3GNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3GNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3GNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3GNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTL			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB* ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル* (109 本・USB) , マウス(有線*2・USB) , JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年), 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 AJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHTJ	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHTJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNHTJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHTJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3GNNHTJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHTJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNHTJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHTJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3GNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AJ-3DNNHT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型 Serial ATA) 標準モデル/タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BJ-3GNNHT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-3DNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA デイスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) , マウス(有線/無線、USB) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20EJ) RAID (2.5型SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^{ロセッサ}	デ ^{ィスクリイ} ント ^{ロー}	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^{ット} 形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EJ-3GNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20EJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20EJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20EJ-3DNNHT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3GNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20EJ-3DNNHT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3GNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3GNNHTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3GNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3GNNHTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHTL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3GNNHT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3FNNHT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3ENNHT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT20EJ-3DNNHT2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクタイプ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー・USB) , マウス(有線・USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)							


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11 : おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20AJ-3ENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20AJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20AJ-3ENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20AJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3GNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPT20AJ-3GNNHRL							
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPT20AJ-3FNNHRL							
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	GQPT20AJ-3ENNNHRL							
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU	GQPT20AJ-3DNNHRL							
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型7000bit デバイスドライブ (1.44MB / 720KB) , 1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1 / ServerConductor / Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20AJ) RAID (3.5型SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20AJ-3GNNHRJ	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3FNNHRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20AJ-3ENNNHRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20AJ-3DNNHRJ									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3GNNHRJ							GQPT20AJ-3FNNHRJ		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3ENNNHRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20AJ-3DNNHRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3GNNHR2							GQAT20AJ-3FNNHR2		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3ENNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20AJ-3DNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU														
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700ピッチディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20BJ) RAID (3.5型 Serial ATA) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プロセッサー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS Serial ATA I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BJ-3GNNHR2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20BJ-3ENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BJ-3DNNHR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3GNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20BJ-3ENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BJ-3DNNHR2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3GNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNNHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHRM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3GNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNNHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHRM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3GNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3FNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20BJ-3ENNNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20BJ-3DNNHRL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3GNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3FNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20BJ-3ENNNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20BJ-3DNNHRL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3GNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20BJ-3ENNNHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BJ-3DNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型70000*ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20EJ) RAID (2.5型SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EJ-3GNNHR2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20EJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20EJ-3ENNHHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20EJ-3DNNHR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3GNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20EJ-3ENNHHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20EJ-3DNNHR2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3GNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHRM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3GNNHRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHHRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHRM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3GNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3FNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20EJ-3ENNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20EJ-3DNNHRL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3GNNHRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3FNNHRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20EJ-3ENNHRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20EJ-3DNNHRL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3GNNHR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3FNNHR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20EJ-3ENNHHR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT20EJ-3DNNHR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク (1.44MB / 720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1 / ServerConductor / Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDP01P8FEX) [加税] ¥46,200(税込)
(GQ-ECDP01P8F) ¥46,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P2CEX) [加税] ¥80,850(税込)
(GQ-ECDP02P2C) ¥80,850(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P5CEX) [加税] ¥152,250(税込)
(GQ-ECDP02P5C) ¥152,250(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P9CEX) [加税] ¥277,200(税込)
(GQ-ECDP02P9C) ¥277,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/TS20 AJ, BJ, EJ>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

【Mirrored Channel Mode設定用】

メモリースロット 1～6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

【Lockstep Channel Mode設定用】

メモリースロット 1～6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [ｶｽﾀﾑ] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEX)にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3
Independent Mode(ﾌﾗｸﾞﾐﾝｸﾞ設定)			
Mirrored Channel Mode		-	-
Lockstep Channel Mode		-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位
(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEX)にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3	ｽﾛｯﾄ4	ｽﾛｯﾄ5	ｽﾛｯﾄ6
Independent Mode(ﾌﾗｸﾞﾐﾝｸﾞ設定)						
Mirrored Channel Mode			-	-	-	-
Lockstep Channel Mode			-	-	-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2 個搭載時>

	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3	ｽﾛｯﾄ4	ｽﾛｯﾄ5	ｽﾛｯﾄ6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1 個搭載時>

	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2 個搭載時>

	ｽﾛｯﾄ1	ｽﾛｯﾄ2	ｽﾛｯﾄ3	ｽﾛｯﾄ4	ｽﾛｯﾄ5	ｽﾛｯﾄ6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ


ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

ラックオプション品
無停電電源装置＜ラックタイプ＞



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ


・[拡張]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



[ラックタイプのみ選択可]


SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [拡張] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [拡張] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, テープリレー] *1
(GQ-CC7402EX) [拡張] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [拡張] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。




Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, テープリレー] *1
(GQ-CC7821EX) [拡張] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A J RAID(3.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[2]	1		×		
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3		×		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3		×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3		×		
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1		×		×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2		×		×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3		×		
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3		×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2		×		×
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2		×		×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B J RAID(3.5型SATA)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[2]	1		×		
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3		×		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3		×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3		×		
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1		×		×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2		×		×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3		×		
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3		×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2		×		×
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2		×		×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E J RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	GQ-CA7724EX GQ-CA7724	[1]	1	×	×		×
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[3]	1		×		
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3		×		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3		×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	3		×		
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[2]	1		×		×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	2		×		×
Fibre Channelボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[4]	3		×		
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	3		×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[6]	2		×		×
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	2		×		×

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7. システム構成上の注意事項]をご参照下さい。

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット
(ハードディスク増設用ケーブル、4ヶ入)
(GQ-ES7608EX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-ES7608) ¥29,400(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH70735KEX/RX) [加税] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735K) ¥43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH71465KEX/RX) [加税] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465K) ¥50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH73005KEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005K) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH70735KEX/RX) [加税] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735K) ¥43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。




内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH71465KEX/RX) [加税] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465K) ¥50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対応)
(GQ-UH73005KEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005K) ¥100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(a2)

12

拡張スロット 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット
(ハードディスク増設用キット, 4インチ)
(GQ-ES7608EX) [カスタム] ¥29,400(税込)
(GQ-ES7608) ¥29,400(税込)

拡張スロット 3.5 型 5~8

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(160GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH71602AEX/RX) ¥17,850(税込)
(GQ-UH71602A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
(250GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH72502AEX/RX) ¥17,850(税込)
(GQ-UH72502A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
(500GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH75002AEX/RX) ¥40,950(税込)
(GQ-UH75002A) ¥40,950(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
(1TB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH710002AEX/RX) ¥84,000(税込)
(GQ-UH710002A) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。

選択



内蔵ハードディスク
(160GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH71602AEX/RX) ¥17,850(税込)
(GQ-UH71602A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
(250GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH72502AEX/RX) ¥17,850(税込)
(GQ-UH72502A) ¥17,850(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。




内蔵ハードディスク
(500GB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH75002AEX/RX) ¥40,950(税込)
(GQ-UH75002A) ¥40,950(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
(1TB, 7200r/min, 3.5 型, 対応) [カスタム]
(GQ-UH710002AEX/RX) ¥84,000(税込)
(GQ-UH710002A) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX はオプション対応製品です。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(b) 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトタイプ) [HS-4/170S] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトタイプ) [HS-4/170S] x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	¥311,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT72) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトタイプ) [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デューカトタイプ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV8AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV8NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU6NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、R-7/16)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10巻付き

- ・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for WindowsのLTOのバックアップデバイスは、ARCserve Backup r12.5(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカードリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

ラックオプション品
無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 400GB, R-7H1付)] ・ ｽﾀｲﾌﾟ (LTO Ultriumｶｰﾄﾞｯｼﾞ [LTOU3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き		内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 400GB, R-7H1付)] ・ ｽﾀｲﾌﾟ (LTO Ultriumｶｰﾄﾞｯｼﾞ [LTOU3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き			
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W6AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了		
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W5AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了		
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W4AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了		
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V3AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W7FAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V7FAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了
(DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了
(DVD 1枚) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WAAEX) [ｶｽﾀﾑ]	¥1,262,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WAAEX) [ｶｽﾀﾑ]	¥934,500(税込)
(CD 4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WBAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了		
(CD 4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ﾌﾗｲﾍﾞﾙ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V7AEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了
(CD 4枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410WJAAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410VJAAEX) [ｶｽﾀﾑ]	売完了
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410W00AEX) [ｶｽﾀﾑ]	¥1,134,000(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [ｶｽﾀﾑ]	¥806,400(税込)


バックアップデバイス		バックアップソフトウェア		
内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 400GB, R-7倍)] ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LT03/400]x10 巻付き		内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 400GB, R-7倍)]		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニツ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W3NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V3NEX) [お支払] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニツ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W2NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V2NEX) [お支払] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニツ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W1NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V1NEX) [お支払] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WFNEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100VFNEX) [お支払] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V0NEX) [お支払] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100V0NEX) [お支払] 完売しました。		
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0ANEX) [お支払] ¥770,700 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100W0ANEX) [お支払] ¥606,900 (税込)		
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ユニツ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410U7NEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U7NEX) [お支払] 完売しました。		
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410U0ANEX) [お支払] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100U0ANEX) [お支払] 完売しました。		
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [お支払] ¥642,600 (税込) (GQ-SUU7410W00NEX) ¥642,600 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX) [お支払] ¥478,800 (税込) (GQ-SUU7410000NEX) ¥478,800 (税込)	

テーブルメディアセット

HARBOON シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	 LTO カートリッジ maxell: LTOU3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	 LTO WORM カートリッジ maxell: LTOU3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell : LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

デバイスレール(2倍用)
〔フルハイライト取付用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト) [おまかせ安心サービス(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイライト)〕 ・ 最大17(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイライト)〕 ・ 最大17(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV6AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV6AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV5AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV5AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV4AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV4AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV3AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV2AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV1AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVFAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVDAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイライト) [標準サービス用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイライト)〕 ・ 最大17(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイライト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV3NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV2NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV1NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVFNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV0NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DV01 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV0NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800WUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップソフトウェアは、ARCserve 960-1941 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(d) 12 12 12 選択 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WAAEX) [加税]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	売りました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT160) [標準パック(1年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [DAT160] x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDNEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WANEX) [加税]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デューク・リッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デューク・リッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリアタイプ リッジ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイ) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFAEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDAEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイ) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-7/8ハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのインストールのバックアップデバイスは、ARCServe 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	GQ-SAY7ULT1710 maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 maxell:LT0U4/800 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 maxell:LT0U4/800 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	GQ-SAY7ULT1810 maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 maxell:LT0U4/800W ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 maxell:LT0U4/800W ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	GQ-A7ULTCL1 maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AJ
TS20 BJ
TS20 EJ

(f) 12 12 12 内蔵RDX [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型


バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵RDX 〔RDX,USB(2.0)〕 ・カートリッジ(160GB)x1個付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VFNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VDNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VONEX) [加外] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) + Advanced Open File Option (CD) + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [加外] ¥196,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160UANEX) [加外] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR511600NEX) [加外] ¥68,250(税込) (GQ-SUR5116000N) ¥68,250(税込)

- ・内蔵デバイス対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-サービス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell:RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A J RAID(3.5 型 SAS1.0)ﾎﾞｰﾄﾞ> [ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ/ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								(凡例) ●:標準搭載 ○:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)				5 型 (DVD-ROM 専用)				
			1	2	3	4	1	2			
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	4						×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	4						×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	4						×	×	×	
内蔵 DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×				×
内蔵 DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×				×
内蔵 LTO セット (Ultrium2 Ⅱ-フルハイ (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium3 Ⅲ-フルハイ (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅳ-フルハイ (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×				×
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅳ-フルハイ (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×	
内蔵 RDX セット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×				×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、オプションディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A J RAID(3.5 型 SAS1.0)ﾎﾞｰﾄﾞ

(ﾎｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ[GQ-ES7608]を搭載の場合) > [ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ/ﾗｯｸﾀｲﾌﾟ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ												(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)								5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2			
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH70735KEX GQ-UH70735KRX GQ-UH70735K	8									×	×	×		
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5 型)	GQ-UH71465KEX GQ-UH71465KRX GQ-UH71465K	8									×	×	×		
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5 型) (*6)	GQ-UH73005KEX GQ-UH73005KRX GQ-UH73005K	8									×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-フル) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、オプションディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。


*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B J RAID(3.5型 Serial ATA)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			3.5 型 (*1)					5 型		S 型 (DVD-ROM 専用)		
			1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARX GQ-UH71602A	4						×	×	×		
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARX GQ-UH72502A	4						×	×	×		
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARX GQ-UH75002A	4						×	×	×		
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARX GQ-UH710002A	4						×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/Ⅱ付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ-7/Ⅲ付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅳ-7/Ⅳ付) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅳ-7/Ⅳ付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×		×	×		×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×					×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B J RAID(3.5型 Serial ATA)モデル

(ハードディスクセット[GQ-ES7608]を搭載の場合)> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ												
			3.5 型 (*1)										5 型		S 型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	
内蔵ハードディスク(160GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71602AEX GQ-UH71602ARX GQ-UH71602A	8											×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72502AEX GQ-UH72502ARX GQ-UH72502A	8											×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH75002AEX GQ-UH75002ARX GQ-UH75002A	8											×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710002AEX GQ-UH710002ARX GQ-UH710002A	8											×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-7/Ⅱ付) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅲ-7/Ⅲ付) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅳ-7/Ⅳ付) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅳ-7/Ⅳ付) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ユーザーディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。


*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD- ROM 専用)
			2.5 型 (*1)											5 型						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	8															×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	8															×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73005MEX GQ-UH73005MRX GQ-UH73005M	8															×	×	×	
内蔵DVD-R OM	バリエーションなし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-700) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-700) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-700) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-700) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
*2:別途SCSIカードセットが必要です。
*3:別途SASカードセットが必要です。
*4:別途内部USBケーブルが必要です。
*5:別途ディスク(2倍)用[GQ-AU7900]が必要です。
*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>


(ハードディスク[GQ-ES7609]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)
			2.5 型 (*1)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735MEX GQ-UH70735MRX GQ-UH70735M	16																×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH71465MEX GQ-UH71465MRX GQ-UH71465M	16																×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73005MEX GQ-UH73005MRX GQ-UH73005M	16																×	×	×
内蔵DVD-ROM	対応形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-700) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-700) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-700) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-700) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
*2:別途SCSIカードセットが必要です。
*3:別途SASカードセットが必要です。
*4:別途内部USBケーブルが必要です。
*5:別途ディスク(2倍)用[GQ-AU7900]が必要です。
*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX] /

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>


- 防塵オプションの仕様
 - ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
 - ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
 - ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
 - ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
 - ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
 - ・TS20の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4 700GB) [GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は未サポートとなります。
 - ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。
- 防塵オプション使用時の注意事項
 - ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。
- 防塵オプションの販売方法
 - ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFDD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。