

(2) H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J , G J (2009年11月～現在)



HA8000/TS20 FJ,GJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 FJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 GJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 FJ, GJ (2009年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 FJ	TS20 GJ
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)	
キャッシュ			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB	
メモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB	
チップセット			Intel 社製 5500	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s	
メインメモリー			最小:1GB/最大:48GB [(24GB/CPU)x2]	
容量			6 [(3スロット/CPU)x2]	
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリミラリング 対応	
仕様			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz	
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB	
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
アクセラレータ/VRAM			4.8TB((600GBx3)x1RAID+((600GBx5)x1RAID))	
表示解像度(表示色) *2			4.8TB((300GBx4)x4RAID) *5	
ハードディスク (本体内部) *3			3.6TB((600GBx4)x2RAID)	
最大容量 *4			4.2TB((300GBx8)x2RAID) *5	
RAID 0			73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5型)	
RAID 5			73GB, 146GB, 300GB (2.5型)	
サポートHDD容量			SAS	
インタフェース			SAS	
回転数			15000r/min	
ホットプラグ/ホットスワップ			10000r/min	
RAIDコントローラ			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
コントローラ			日立製 HRA381[PCI Express<x8>]	
インタフェース			SAS	
チャンネル数			8ポート(HDD1台/ポート)	
キャッシュ容量			256MB(SDRAM/ECC)	
サポートRAIDレベル			RAID 0,1,5,10,JBOD	
FDD			3.5型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ (標準)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアルATA)x1ドライブ (標準)	
拡張ストレージベイ			標準4/最大8	
3.5型(HDD専用)			-	
2.5型(HDD専用)			標準8/最大16	
5型(光ドライブ専用)			2	
5型(DVD-ROM専用)			1	
FDD専用			1	
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDポートにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2	
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x6	
LAN			[ポートx2, リアx4 (7ポート:2ポート+4ポート/マウントにて占有)]/ラックタイプ: [1ポート+3ポート切替ユニットにて占有]] *6	
コントローラ			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ツール専用]	
インタフェース			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ツール専用]	
Wake On LAN機能			サポート *7	
外形寸法			ラックタイプ: 254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ: 485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] ()内は最大質量値			ラックタイプ: 約24.2kg(35.8kg)	
電源			ラックタイプ: 約23.6kg(32.8kg)	
電圧 周波数			[ラックタイプ: 約27.9kg(37.1kg)]	
電源コードプラグ形状(本数)			AC100V 50/60Hz	
冗長化電源			接地型2極差込プラグ (標準:1本, 電源エントリ/エクスポート搭載時:2本)	
冗長FAN			1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]	
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			ポート(フロント2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長])[ホットプラグ 非対応]	
最大消費電力			454W/597W	
省エネ法に基づく表示 *9			7.01A	
区分			6.81A	
エネルギー消費効率			C	
VCCI基準 *10 / 騒音			0.0051	
RoHS指令			0.0050	
インストールOS			クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *11	
サポートOS			対応	
添付ソフトウェア			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版(SP2)(25CAL付)[TS20FJ付のみ] *12/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版(SP2)(5CAL付)[TS20FJ付のみ] *12	
主な添付品 *13			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照	
			JP1/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], HRA Utility(Windows)[データ管理ツール], RAIDデータ保護エントリ(Windows), システム情報取得ツール	
			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー, USB), マウス(有線/無線, USB)	


*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte 換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: RAIDボード増設時の最大容量です。
 *6: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *12: Windows Server 2008 日本語版(Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 *13: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS20FJ 型 前面>



<TS20GJ 型 前面>



A: フロントドア (タータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B: ドアロック (タータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C: USBコネクタ (フロント)

D: 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E: HDD ステータスランプ [TS20FJ 型 のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: HDD アクセスランプ [TS20GJ 型 のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

G: 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~4

[TS20FJ 型 のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H: 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5~8

[TS20FJ 型 のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

I: 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[TS20GJ 型 のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

J: 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9~16

[TS20GJ 型 のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

K: 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

L: 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N: ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

O: POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときを押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

P: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

Q: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

R: BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。


S: MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




ドットマトリックス


<TS20FJ 型 ﾎﾞｯｸｽ ﾏｯｸﾀｲﾌﾟ>



<TS20GJ 型 ﾎﾞｯｸｽ ﾏｯｸﾀｲﾌﾟ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）


E：ディスプレイインタフェースコネクタ

F：USBコネクタ（リア）

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LANケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2, 1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H：拡張スロット（PCI）


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20FJ-AGNNKT2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-AFNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-AENNK2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FJ-ADNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AGNNKT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AFNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AENNK2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FJ-ADNNKT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AGNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AGNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKTL			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB) , マウス(有線/無線, USB) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNKTJ	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKTJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNNKTJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKTJ									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKTJ				完売しました。					
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNKTJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNNKTJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKTJ									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AGNNKT2							完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AFNNKT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AENNNKT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-ADNNKT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ホット-ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) , マウス(有線/無線、USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 GJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20GJ-AGNNKT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-AFNNKT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-AENNK2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GJ-ADNNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AGNNKT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AFNNKT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AENNK2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GJ-ADNNKT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AGNNKTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AFNNKTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AENNKTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-ADNNKTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AGNNKTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AFNNKTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AENNKTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-ADNNKTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AGNNKTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AFNNKTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AENNKTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-ADNNKTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AGNNKTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AFNNKTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AENNKTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-ADNNKTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AGNNKT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AFNNKT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AENNK2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20GJ-ADNNKT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク(1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード(109 キー・USB) , マウス(有線・USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	日立製 RAID ホール HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20FJ-AGNNKR2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20FJ-AFNNKR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20FJ-AENNNR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20FJ-ADNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AGNNKR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AFNNKR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20FJ-AENNNR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20FJ-ADNNKR2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AGNNKRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNNKRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKRM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKRM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNKRM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNNKRM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKRM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AGNNKRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNNKRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKRL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKRL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AFNNKRL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNNKRL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKRL									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB データストライプ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-AGNNKRJ	完売しました。						
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AFNNKRJ							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-AENNNKRJ							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-ADNNKRJ							
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AGNNKRJ							GQPT20FJ-AFNNKRJ
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-AENNNKRJ							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-ADNNKRJ							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AGNNKR2							GQAT20FJ-AFNNKR2
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-AENNNKR2							
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-ADNNKR2							
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU												
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 700GB データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor /Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


HA8000/TS20 (TS20 GJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GJ-AGNNKR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-AFNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-AENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GJ-ADNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AGNNKR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AFNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-AENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GJ-ADNNKR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AGNNKRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AFNNKRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AENNNKRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-ADNNKRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AGNNKRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AFNNKRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AENNNKRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-ADNNKRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AGNNKRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AFNNKRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-AENNNKRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-ADNNKRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AGNNKRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AFNNKRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-AENNNKRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-ADNNKRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AGNNKR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AFNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-AENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20GJ-ADNNKR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20FJ-3GNNKT2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-3ENNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FJ-3DNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3GNNKT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3ENNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FJ-3DNNKT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3GNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNKTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNKTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3GNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNKTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNKTL			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型700mm-ディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー,USB) , マウス(有線/無線,USB) , JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-3GNNKTJ	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNKTJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNNKTJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNKTJ			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SCAL 付き) (SP2 対応インストール) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNNKTJ			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNKTJ			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNNKTJ			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNKTJ			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3GNNKT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3ENNNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-3DNNKT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ホット・ディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 GJ) RAID (2.5型SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GJ-3GNNKT2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-3ENNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GJ-3DNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3GNNKT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3ENNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GJ-3DNNKT2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディアモンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3GNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3FNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3ENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-3DNNKTM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディアモンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3GNNKTM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3FNNKTM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3ENNKTM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-3DNNKTM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディアモンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3GNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3FNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3ENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-3DNNKTL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディアモンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3GNNKTL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3FNNKTL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3ENNKTL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-3DNNKTL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3GNNKT2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3FNNKT2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3ENNKT2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20GJ-3DNNKT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ケーブル (109 本) , USB , マウス (有線) , JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20FJ-3GNNKR2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-3FNNKR2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20FJ-3ENNNR2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FJ-3DNNKR2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3GNNKR2								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3FNNKR2								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20FJ-3ENNNR2								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FJ-3DNNKR2								
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3GNNKRM								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNKRM								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNNKRM								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNKRM								
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNNKRM								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNKRM								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNNKRM								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNKRM								
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3GNNKRL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNNKRL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNNKRL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNKRL								
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNNKRL								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNNKRL								
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNNKRL								
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNKRL								
各モデル共通仕様		標準搭載品	3.5 型7000bit デバイスドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2											
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 FJ) RAID (3.5 型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コン トローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQQT20FJ-3GNKRJ	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3FNKRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20FJ-3ENNRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20FJ-3DNNRJ									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行サービス付き]モデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3GNKRJ									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3FNKRJ									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20FJ-3ENNRJ									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20FJ-3DNNRJ									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3GNKR2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3FNKR2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20FJ-3ENNR2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20FJ-3DNNR2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ホットディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


HA8000/TS20 (TS20 GJ) RAID (2.5型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)(*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GJ-3GNNKR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-3FNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20GJ-3ENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GJ-3DNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3GNNKR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3FNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20GJ-3ENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GJ-3DNNKR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3GNNKRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3FNNKRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3ENNNKRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-3DNNKRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3GNNKRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3FNNKRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3ENNNKRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-3DNNKRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3GNNKRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3FNNKRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20GJ-3ENNNKRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20GJ-3DNNKRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3GNNKRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3FNNKRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20GJ-3ENNNKRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20GJ-3DNNKRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3GNNKR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3FNNKR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20GJ-3ENNNR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20GJ-3DNNKR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FJ
TS20 GJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDP01P8FEX) [加税] ¥46,200(税込)
(GQ-ECDP01P8F) ¥46,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P2CEX) [加税] ¥80,850(税込)
(GQ-ECDP02P2C) ¥80,850(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P5CEX) [加税] ¥152,250(税込)
(GQ-ECDP02P5C) ¥152,250(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P9CEX) [加税] ¥277,200(税込)
(GQ-ECDP02P9C) ¥277,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 FJ, GJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/TS20 FJ, GJ>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定),Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

【Lockstep Channel Mode設定用】

メモリースロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2 への CPU 増設時に、CPU1 側と同一メモリー構成を、CPU2 側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QMEX) にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode (デフォルト設定)			
Mirrored Channel Mode		-	-
Lockstep Channel Mode		-	-

：搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1 側と CPU2 側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1 側と CPU2 側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位
(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QMEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode (デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode			-	-	-	-
Lockstep Channel Mode			-	-	-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

・Lockstep Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ


拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
SASボードセット
(GQ-SCE7102B20NEX) [加税]
(GQ-SCE7102B20N)



¥32,550(税込)
¥32,550(税込)

内蔵デバイス(d)

システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

[ラックタイプのみ選択可]

SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [加税] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
- 2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー-2へ
- 2.5 外付け装置
(6)LTOオートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスケット]
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ


Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, ディスケット]
(GQ-CC7821EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へBR20(BR202),BR1600及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[2]	1		×		
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3		×		
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1		×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2		×		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3		×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3		×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2		×		×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2		×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	GQ-CA7805EX GQ-CA7805	[1]	1	×	×		×
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[3]	1		×		
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	3		×		
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[2]	1		×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	2		×		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[4]	3		×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	3		×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[6]	2		×		×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	2		×		×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

- ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択

内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH70735PEX/RX) [加税] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735P) ¥43,050(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71465PEX/RX) [加税] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465P) ¥50,400(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH73005PEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005P) ¥100,800(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(450GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH74505PEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-UH74505P) ¥115,500(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(600GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH76005PEX/RX) [加税] ¥131,250(税込)
(GQ-UH76005P) ¥131,250(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

ハードディスクキット
(ハードディスク増設用キット, 4 型)
(GQ-ES7608EX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-ES7608) ¥29,400(税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>

- ・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択

内蔵ハードディスク

(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH70735PEX/RX) [加税] ¥43,050(税込)
(GQ-UH70735P) ¥43,050(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH71465PEX/RX) [加税] ¥50,400(税込)
(GQ-UH71465P) ¥50,400(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH73005PEX/RX) [加税] ¥100,800(税込)
(GQ-UH73005P) ¥100,800(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク


(450GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH74505PEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-UH74505P) ¥115,500(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

内蔵ハードディスク

(600GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 対応)
(GQ-UH76005PEX/RX) [加税] ¥131,250(税込)
(GQ-UH76005P) ¥131,250(税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はオプションで対応品です。

- ・ リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて
購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FJ
TS20 GJ

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1-2

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S] x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT72) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューカトリッジ) [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分) が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デューカトリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-7/8インチ)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-7/8インチ)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]	¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]	¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-7/8インチ)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:200GB、H-7/8インチ)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]	¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのバックアップメディアは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTOカードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVDAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU7AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU8NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU7NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU6NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WU0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB、H-フル)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き

- ・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for WindowsのLTOのバックアップデバイスは、ARCserve 960-1941(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

デバイスレール(2倍用)
〔フルハイライト取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイ) [おまかせ安心サービス(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイ)〕 ・ 最大 LTO Ultrium カード (LT0U4/800) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイ)〕 ・ 最大 LTO Ultrium カード (LT0U4/800) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]	¥1,816,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VVAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00AEX) [加税]	¥1,688,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00AEX) [加税]

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイ) [標準サービス用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイ)〕 ・ 最大 LTO Ultrium カード (LT0U4/800) x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非圧縮:800GB,フルハイ)〕
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	¥1,211,700(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W00NEX) [加税]	¥1,083,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00NEX) [加税]

・ 内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows の LTO のバックアップデバイスは、ARCserve 9 年保証(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カード maxell: LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カード maxell: LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード maxell: LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FJ
TS20 GJ

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵DAT(DAT160)[おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX)[加外]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX)[加外]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX)[加外]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFAEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDAEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAAEX)[加外]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX)[加外]	売りました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAAEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX)[加外]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX)[加外]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX)[加外]

内蔵DAT(DAT160)[標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3NEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2NEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1NEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFNEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDNEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VVDNEX)[加外]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0NEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAAEX)[加外]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV7NEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX)[加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAAEX)[加外]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX)[加外]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX)[加外]	¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX)[加外]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.0-9.1(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 デューカトリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 WORM デューカトリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT160)用 DAT160 クリアテープ用 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUAEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU8AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU6AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WUANEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU7NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WU6NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税]	内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイト)] ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r12.5 for Windowsのインストールのバックアップデバイスは、ARCServe 9.8-9.11(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FJ
TS20 GJ

- ・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 12 内蔵RDX [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型


バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵RDX 〔RDX, USB(2.0)〕 ・カートリッジ (160GB)x1 個付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VFNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VDNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VONEX) [加外] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) + Advanced Open File Option (CD) + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [加外] ¥196,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160UANEX) [加外] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160ONEX) [加外] ¥68,250(税込) (GQ-SUR51160ON) ¥68,250(税込)

- ・内蔵デバイス対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-サービス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5型(*1)					5型					S型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	4						×	×	×			
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	4						×	×	×			
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	4						×	×	×			
内蔵ハードディスク(450GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH74505PEX GQ-UH74505PRX GQ-UH74505P	4						×	×	×			
内蔵ハードディスク(600GB,15000r/min,3.5型)(*6)	GQ-UH75005PEX GQ-UH75005PRX GQ-UH76005P	4						×	×	×			
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×						×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×						×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-704付)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-704付)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 704付)(*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×						×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-704付)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵RDXセット(*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F J RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

(ハードディスク10[GQ-ES7608]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ													(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5型(*1)										5型			S型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735PEX GQ-UH70735PRX GQ-UH70735P	8											×	×	×	
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465PEX GQ-UH71465PRX GQ-UH71465P	8											×	×	×	
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)(*6)	GQ-UH73005PEX GQ-UH73005PRX GQ-UH73005P	8											×	×	×	
内蔵ハードディスク(450GB,15000r/min,3.5型)(*6)	GQ-UH74505PEX GQ-UH74505PRX GQ-UH74505P	8											×	×	×	
内蔵ハードディスク(600GB,15000r/min,3.5型)(*6)	GQ-UH75005PEX GQ-UH75005PRX GQ-UH76005P	8											×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 Ⅱ-704付)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 Ⅱ-704付)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 704付)(*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium4 Ⅱ-704付)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵RDXセット(*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。


*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)	
			2.5 型 (*1)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735QEX GQ-UH70735QRX GQ-UH70735Q	8																	×	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465QEX GQ-UH71465QRX GQ-UH71465Q	8																	×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73005QEX GQ-UH73005QRX GQ-UH73005Q	8																	×	×	×
内蔵DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 フル) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ● : 標準搭載
× : 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、オプションディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G J RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

(ハードディスクセット[GQ-ES7609]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)		
			2.5 型 (*1)																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
内蔵ハードディスク (73GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70735QEX GQ-UH70735QRX GQ-UH70735Q	16																	×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH71465QEX GQ-UH71465QRX GQ-UH71465Q	16																	×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73005QEX GQ-UH73005QRX GQ-UH73005Q	16																	×	×	×	
内蔵 DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵 DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵 DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	
内蔵 LTO セット (Ultrium2 Ⅱ-7R16T) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium3 Ⅱ-7R16T) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅱ-7R16T) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 LTO セット (Ultrium4 Ⅱ-7R16T) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵 RDX セット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ● : 標準搭載
: 搭載可 (搭載優先順位)
× : 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、オプションディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。


*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>




防塵オプション

< T S 2 0 タワータイプ用防塵オプション [GQ-AJ7T20AJEX] /

T S 2 0 ラックタイプ用防塵オプション [GQ-AJ7T2RAJEX] >


- 防塵オプションの仕様
 - ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[*ラックタイプ*]、ドアストッパー[*ラックタイプ*]で構成されます。
 - ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
 - ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
 - ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
 - ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
 - ・T S 2 0 の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵L T Oセット(Ultrium4 7MB付) [GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は未サポートとなります。
 - ・防塵オプションを取り付けたT S 2 0 ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。
- 防塵オプション使用時の注意事項
 - ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。
- 防塵オプションの販売方法
 - ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートF D機能・リモートC D / D V D機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。