

(3) HA8000/TS20 KJ, LJ (2009年11月～現在)



HA8000/TS20 KJ, LJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 KJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 LJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 KJ, LJ (2009年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 KJ	TS20 LJ
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5502(1.86GHz)/E5520(2.26GHz)/E5540(2.53GHz)/X5570(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大2(Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4)	
キャッシュ			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:データ4x32KB+命令4x32KB	
メモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:4x256KB	
チップセット			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540/X5570:8MB	
システムバス(QPI)周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:6.40GT/s	
メインメモリー			最小:1GB/最大:48GB[(24GB/CPU)x2]	
容量			6[(3スロット/CPU)x2]	
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, メリミラリング 対応	
仕様			Intel®Xeon®プロセッサ E5502:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5520/E5540:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5570:1333MHz	
動作周波数			ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB	
表示機能			640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
アクセラレータ/VRAM			4.8TB((600GBx3)x1RAID)+(600GBx5)x1RAID	
表示解像度(表示色) *2			4.8TB((300GBx4)x4RAID) *5	
ハードディスク(本体内部) *3			3.6TB((600GBx4)x2RAID)	
最大容量 *4			4.2TB((300GBx8)x2RAID) *5	
RAID 0			300GB, 450GB, 600GB(3.5型)	
サポートHDD容量			146GB, 300GB(2.5型)	
インタフェース			SAS2.0(6Gbps)	
回転数			15000r/min	
ホットプラグ/ホットスワップ			10000r/min	
RAIDコントローラ			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
コントローラ			LSI 社製 2108 SAS[PCIボード]/PCI Express<x8>]	
インタフェース			SAS2.0(6Gbps)	
チャネル数			8ポート(HDD1台/ポート)	
キャッシュ容量			512MB(SDRAM/ECC)	
サポートRAIDレベル			RAID 0,1,5,6,10,JBOD	
FDD			3.5型 FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアルATA)x1ドライブ(標準)	
拡張ストレージベイ			標準4/最大8	
3.5型(HDD専用)			-	
2.5型(HDD専用)			標準8/最大16	
5型(リアバネ付バネ付)			2	
5型(DVD-ROM専用)			1	
FDD専用			1	
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDボードにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2	
標準インターフェイス			ディスプレイ(D-Sub15ピン)x1, シリアル(D-Sub9ピン)x1, USB(USB2.0)x6	
LAN			[フロントx2, リアx4 (7ポート:2ポート+4ポート/マウスにて占有)]/ラックタイプ:[1ポート+3ポート切替ポート又はディスプレイ/ポート+2ポートにて占有] *6	
コントローラ			Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[オプション/管理ツール専用]	
インタフェース			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[オプション/管理ツール専用]	
Wake On LAN機能			サポート *7	
外形寸法			ラックタイプ:254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず]	
質量[標準値]()内は最大質量値			ラックタイプ:約24.2kg(35.8kg)	
電源			ラックタイプ:約23.6kg(32.8kg)	
電圧 周波数			[ラックタイプ:約27.9kg(37.1kg)]	
電源コードプラグ形状(本数)			AC100V 50/60Hz	
冗長化電源			接地型2極差込プラグ(標準:1本, 電源エッジ(オプション)搭載時:2本)	
冗長FAN			1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ 対応]	
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			ポート2[冗長]+2[冗長], リア2[冗長][ホットプラグ 非対応]	
最大消費電力			464W/593W	
省エネ法に基づく表示 *9			6.96A	
区分			6.76A	
エネルギー消費効率			C	
VCCI基準 *10 / 騒音			0.0051	
RoHS指令			0.0050	
インストールOS			クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *11	
サポートOS			対応	
添付ソフトウェア			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/Windows Server 2008 Enterprise 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)	
主な添付品 *12			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報参照	
			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール	
			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー, USB), マウス(有線/無線, USB)	

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: RAIDボード増設時の最大容量です。
 *6: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Managerが必要です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: Xeon X5570, Xeon E5540, Xeon E5520 CPU搭載モデルは、省エネ法(2007年度規定)の規定対象外です。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *12: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS20KJ 型 前面>



A : フロントドア (タータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック (タータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : USB コネクタ (フロント)

D : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

E : HDD ステータスランプ [TS20KJ 型 のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : HDD アクセスランプ [TS20LJ 型 のみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～4

[TS20KJ 型 のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5～8

[TS20KJ 型 のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

I : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[TS20LJ 型 のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

J : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9～16

[TS20LJ 型 のみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

K : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

L : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

N : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

O : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

P : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

Q : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

R : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。


S : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




ドットランプ


<TS20LJ 型 前面>




<TS20KJ 型 ﾎﾞｯｸｽ ﾏｯｸﾀｲﾌﾟ>



<TS20LJ 型 ﾎﾞｯｸｽ ﾏｯｸﾀｲﾌﾟ>



● 背面



A：電源コネクタ

B：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C：電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）


E：ディスプレイインタフェースコネクタ

F：USBコネクタ（リア）

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G：ネットワークインタフェースコネクタ

LANケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2, 1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H：拡張スロット（PCI）


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3 年)] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 KJ) RAID (3.5 型 SAS2.0) おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20KJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20KJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20KJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20KJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20KJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20KJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20KJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20KJ-ADNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20KJ-ADNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT20KJ-ADNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB / 720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) , マウス(有線/無線、USB) , JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 LJ) RAID (2.5型 SAS2.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20LJ-AGNNHT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20LJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20LJ-ADNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AGNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AFNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-ADNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-ADNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AGNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AFNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-ADNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AGNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AFNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20LJ-ADNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード(109 キー、USB) , マウス(有線、USB) , JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11 : おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 KJ) RAID (3.5型 SAS2.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20KJ-AGNNHR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20KJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20KJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20KJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20KJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20KJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20KJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20KJ-ADNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2メディアバンドル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20KJ-ADNNHRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20KJ-ADNNHR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルハイブリッドディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 LJ) RAID (2.5型 SAS2.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20LJ-AGNNHR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20LJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20LJ-ADNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディアパノンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディアパノンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AGNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AFNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AENNNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-ADNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 ディアパノンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-ADNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ディアパノンド) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AGNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AFNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-AENNNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-ADNNHRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AGNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AFNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-AENNNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20LJ-ADNNHR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フルハイブリッドディスクタイプ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

HA8000/TS20 (TS20 KJ) RAID (3.5 型 SAS2.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20KJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20KJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQVT20KJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQVT20KJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT20KJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20KJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20KJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQQT20KJ-3DNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQPT20KJ-3DNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT20KJ-3DNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB / 720KB), 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (有線/無線, USB), JP1/ServerConductor /Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 LJ) RAID (2.5型 SAS2.0) 標準モデル/タワータイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20LJ-3GNNHT2	完売しました。								
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20LJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20LJ-3DNNHT2									
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3GNNHTM									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3FNNHTM									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3ENNHTM									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-3DNNHTM									
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-3DNNHTL									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) (SP2 メイノード) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3GNNHTL									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3FNNHTL									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3ENNHTL									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-3DNNHTL									
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3GNNHT2									
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3FNNHT2									
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3ENNHT2									
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20LJ-3DNNHT2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2													
	標準添付品	ケーブル (109 本・USB) , マウス(有線・無線・USB) , JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11 : おまかせ安心モデル (3 年) , 標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 KJ) RAID (3.5 型 SAS2.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20KJ-3GNNHR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20KJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20KJ-3ENNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20KJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20KJ-3ENNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20KJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3ENNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20KJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3ENNHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20KJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3GNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3FNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20KJ-3ENNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20KJ-3DNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3GNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3FNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20KJ-3ENNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20KJ-3DNNHRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20KJ-3ENNHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20KJ-3DNNHR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ホット-ディスタライズ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)に対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS20 (TS20 LJ) RAID (2.5 型 SAS2.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20LJ-3GNNHR2	完売しました。		
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQVT20LJ-3ENNHHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20LJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT20LJ-3ENNHHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20LJ-3DNNHR2			
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3ENNHHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3GNNHRM			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3FNNHRM			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3ENNHHRM			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-3DNNHRM			
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3GNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3FNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQQT20LJ-3ENNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQQT20LJ-3DNNHRL			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 対応モデル) プレインストールモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3GNNHRL			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3FNNHRL			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT20LJ-3ENNHRL			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT20LJ-3DNNHRL			
OS なしモデル	Xeon X5570 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3GNNHR2			
	Xeon E5540 (2.53GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3FNNHR2			
	Xeon E5520 (2.26GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT20LJ-3ENNHHR2			
	Xeon E5502 (1.86GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20LJ-3DNNHR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 SATA データドライブ (1.44MB/720KB) , 1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KJ
TS20 LJ

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
〔Xeon E5502 (1.86GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(GQ-ECDP01P8FEX) [加税] ¥46,200(税込)
(GQ-ECDP01P8F) ¥46,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5520 (2.26GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P2CEX) [加税] ¥80,850(税込)
(GQ-ECDP02P2C) ¥80,850(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon E5540 (2.53GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P5CEX) [加税] ¥152,250(税込)
(GQ-ECDP02P5C) ¥152,250(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Xeon X5570 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECDP02P9CEX) [加税] ¥277,200(税込)
(GQ-ECDP02P9C) ¥277,200(税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) : 同時接続 (搭載) 可
○ : 選択接続 (搭載) のみ

- プロセッサ搭載条件表 -

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 KJ, LJ>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	-
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [加税] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [加税] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [加税] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [加税] ¥126,000(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥126,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


<HA8000/TS20 KJ, LJ>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5502:800MHz/Xeon E5520:1066MHz/Xeon E5540:1066MHz/Xeon X5570:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定),Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode,Lockstep Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode設定用】

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

【Lockstep Channel Mode設定用】

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

選択

選択

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔2GB(1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔4GB(2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔8GB(4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定用】
〔16GB(8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥252,000(税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEX)にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode(デフォルト設定)			
Mirrored Channel Mode		-	-
Lockstep Channel Mode		-	-

：搭載順序

<CPU2個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位)で下表に従い、 → の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とすることから、実際には2枚単位
(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QMEX)にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)						
Mirrored Channel Mode			-	-	-	-
Lockstep Channel Mode			-	-	-	-

：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	-	1GB	1GB	-
構成2	2GB	2GB	-	2GB	2GB	-
構成3	4GB	4GB	-	4GB	4GB	-
構成4	8GB	8GB	-	8GB	8GB	-

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース/電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ


拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
SASボードセット
(GQ-SCE7102B20NEX) [加税]
(GQ-SCE7102B20N)



¥32,550(税込)
¥32,550(税込)

内蔵デバイス(d)

システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

[ラックタイプのみ選択可]

SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [加税] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1)BR20(BR202)へ
- 2.5 外付け装置
(4)テープエンコーダー-2へ
- 2.5 外付け装置
(6)LTOオートローダーへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスケット]
(GQ-CC7402EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ
- 2.5 外付け装置
(7)LTOライフル装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [加税] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7811) ¥343,350(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ


Fibre Channelボード
[PCI Express, FC-PI-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, ディスケット]
(GQ-CC7821EX) [加税] ¥460,950(税込)
(GQ-CC7821) ¥460,950(税込)

*1:同一システム装置へ BR20(BR202), BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2)BR1600へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3)ディスプレイシステムへ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K J RAID(3.5型 SAS2.0)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[2]	1		×		
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[7]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[8]	3		×		
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[1]	1		×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2		×		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[3]	3		×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	3		×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[5]	2		×		×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[6]	2		×		×

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L J RAID(2.5型 SAS2.0)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
				ハーフサイズ		フルサイズ	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	-	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	GQ-CA7730EX GQ-CA7730	[1]	1	×	×		×
S C S I ボードセット (*1)	GQ-SCS7401D00NEX GQ-SCS7401D00N	[3]	1		×		
S C S I ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[8]	3		×		
L A N ボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[9]	3		×		
S A S ボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B20NEX GQ-SCE7102B20N	[2]	1		×		×
S A S ボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	2		×		×
Fibre Channel ボード(4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[4]	3		×		
Fibre Channel ボード(4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[5]	3		×		
Fibre Channel ボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[6]	2		×		×
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	2		×		×

(凡例) ●: 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS20 KJ
TS20 LJ

内蔵デバイス


- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7. システム構成上の注意事項]をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KJ
TS20 LJ

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [HS-4/170S] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [HS-4/170S] x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVAAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0AEX) [加税]

内蔵DAT (DAT72) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(デューク・リッジ) [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]	¥152,250(税込) ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デューク・リッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ

- ・[加税]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [加税]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]	¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU8AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)			内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]	¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00AEX) [加税]

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:200GB、H-7/8ハイト)〕
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]	¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WU7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WUANEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]	¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税]

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのバックアップメディアは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTOカードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ

- ・[加税]はカスタメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VFAEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV3NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV2NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV1NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFNEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0NEX) [加税]	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:400GB、R-7/16)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのセットは、ARCserve 960-194-1(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

デバイスレール(2ヶ1用) _____
 [フルハイブリッド取付け用]
 (GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
 (GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心ワール(3年)用]


内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [標準モデル用]

- ・内蔵デハの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデハのインストール]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデハのインストールは、ARCserve 9-サポートサービス(1年分)が付属します。

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell: LTO4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600 (税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LTO4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	 LTO クリ-ニグ® カートリッジ maxell LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KJ
TS20 LJ

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W6AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W5AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W4AEX) [加税]	売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WAAEX) [加税]	¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VAAEX) [加税] ¥434,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	売りました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)			内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7AEX) [加税] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAEX) [加税] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0AEX) [加税]	¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [加税] ¥306,600(税込)

内蔵DAT (DAT160) [標準パック用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・メディア(デューカトリッジ)[DAT160]x10巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WDNEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [加税] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥270,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W7NEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V7NEX) [加税] 売りました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [加税]	売りました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUANEX) [加税] 売りました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [加税]	¥224,700(税込) ¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [加税] ¥142,800(税込) ¥142,800(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デューカトリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デューカトリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイ) [おまかせ安心パック(3年)用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [加税] 完売しました。	
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1AEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVDAEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ¥1,136,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台分]	(CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台分]	(CD4 枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0AEX) [加税] ¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイ) [標準パック用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイ)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵LTO 〔LTO(非圧縮:800GB、H-フルハイ)〕
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV3NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV2NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 台分]	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV1NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVFNEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。
CA ARCServe Backup r12.5 for Windows	(DVD1 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0ANEX) [加税] ¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0ANEX) [加税] ¥732,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台分]	(CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	(CD4 枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0ANEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W0ANEX) [加税] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00NEX) [加税] ¥806,400(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00N) [加税] ¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00NEX) [加税] ¥604,800(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7810W00N) [加税] ¥604,800(税込)

- ・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。
- ・CA ARCServe Backup r12.5 for Windows バックアップメディアのセットは、ARCServe 9.6 - バージョン(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KJ
TS20 LJ

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 12 内蔵 R D X [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型


バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 R D X 〔 RDX, USB(2.0) 〕 ・ カートリッジ (160GB) x1 個付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160VFNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160VDNEX) [加外] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1 枚)	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160VONEX) [加外] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) + Advanced Open File Option (CD) + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160WANEX) [加外] ¥196,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4 枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160UANEX) [加外] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 R D X セット (GQ-SUR51160ONEX) [加外] ¥68,250(税込) (GQ-SUR51160ON) ¥68,250(税込)

・ 内蔵デバイス対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600-サービス(1 年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵 R D X 用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K J RAID(3.5 型 SAS2.0) 対応> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)				5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)			
			1	2	3	4	1	2				
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006AEX GQ-UH73006ARX GQ-UH73006A	4							×	×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74506AEX GQ-UH74506ARX GQ-UH74506A	4							×	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH76006AEX GQ-UH76006ARX GQ-UH76006A	4							×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×				×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×				×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅲ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅳ-フル) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×				×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅳ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×			×	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×				×	

*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、別ページ設定に注意が必要です。))

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスプレイ(2 台用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K J RAID(3.5 型 SAS2.0) 対応>

(ハードディスク[BQ-ES7608]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ													(凡例) ●:標準搭載 :搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)								5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2				
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH73006AEX GQ-UH73006ARX GQ-UH73006A	8										×	×	×		
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH74506AEX GQ-UH74506ARX GQ-UH74506A	8										×	×	×		
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH76006AEX GQ-UH76006ARX GQ-UH76006A	8										×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 フル) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×		
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×				×	

*1:一つのディスプレイレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスプレイレイアウト単位での HDD 容量混載は可(但し、別ページ設定に注意が必要です。))

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。


*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスプレイ(2 台用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L J RAID(2.5型 SAS2.0)対応> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)
			2.5 型 (*1)												5 型					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466BEX GQ-UH71466BRX GQ-UH71466B	8																×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73006BEX GQ-UH73006BRX GQ-UH73006B	8																×	×	×
内蔵 DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵 D A T セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 D A T セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium3 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 フル) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 L T O セット (Ultrium4 Ⅱ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵 R D X セット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ブレードディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L J RAID(2.5型 SAS2.0)対応>

(ハードディスクが[GQ-ES7609]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)	
			2.5 型 (*1)																1 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1		2
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH71466BEX GQ-UH71466BRX GQ-UH71466B	16																×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73006BEX GQ-UH73006BRX GQ-UH73006B	16																×	×	×	
内蔵DVD - ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 Ⅱ-フル) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 フル) (*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 Ⅱ-フル) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

(凡例) ●:標準搭載
:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、ブレードディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。


*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:別途ディスク(2ヘイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション

< T S 2 0 タワータイプ用防塵オプション [GQ-AJ7T20AJEX] /

T S 2 0 ラックタイプ用防塵オプション [GQ-AJ7T2RAJEX] >

●防塵オプションの仕様


- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)、フロントドア[*ラックタイプ*]、ドアストッパー[*ラックタイプ*]で構成されます。
- ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・T S 2 0 の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4 7FLB付) [GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は未サポートとなります。
- ・防塵オプションを取り付けたT S 2 0 ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFDD機能・リモートCD/DVD機能)


●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。