

HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

x Kモデル (2010年04月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用の単位は、
K : 1,024
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

＜フリーダイヤル＞0120-2580-91

＜受付時間＞9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1. 1 HA8000/SS10

(1) HA8000/SS10 AK, CK, DK, EK (2010年04月～モデル)



HA8000/SS10 AK, CK, DK, EK
(タワータイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/SS10 AK, CK, DK, EK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			SS10 AK		SS10 CK		SS10 DK		SS10 EK					
			RAID (2.5 型 SAS1.0) 対応		RAID1 (3.5 型 SATA II) 対応		ディスク (3.5 型 SATA II) 対応		RAID (2.5 型 SAS2.0) 対応					
筐体タイプ			タワータイプ											
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ G6950 (2.80GHz), Intel®Core™i3-540 プロセッサ (3.06GHz)											
			最小 1/最大 1 (Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2)											
			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:デフォルト 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:デフォルト 2x32KB+命令 2x32KB											
			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2x256KB											
			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:4MB											
チップセット			Intel 社製 3420											
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.5GT/s)											
メインメモリー			最小:1GB/最大:16GB											
			4											
			1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2)											
			ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM											
表示機能			XGI 社製 Z9s [オンボード] / 64MB											
アクセラレータ / VRAM														
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)											
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量		RAID 0		900GB (300GBx3)		2TB (1TBx2)		—		900GB (300GBx3)	
					RAID 5		600GB (300GBx3)		RAID1:1TB (1TBx2)		—		600GB (300GBx3)	
					ディスク		—		—		2TB (1TBx2)		—	
			サポート HDD 容量		146GB, 300GB (2.5 型)		250GB, 500GB, 1TB (3.5 型)		—		146GB, 300GB (2.5 型)			
			インタフェース		SAS		SATA II / 300		—		SAS2.0 (6Gbps)			
			回転数		10000r/min		7200r/min		—		10000r/min			
RAID コントローラ			コントローラ		LSI 社製 2108 SAS [PCI ホット/PCI Express<x8>]		オンボード		—		LSI 社製 2108 SAS [PCI ホット/PCI Express<x8>]			
			インタフェース		SAS		SATA II / 300		—		SAS2.0 (6Gbps)			
			チャネル数		8 チャネル (HDD1 台/チャネル)		2 チャネル (HDD1 台/チャネル)		—		8 チャネル (HDD1 台/チャネル)			
			キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)		—		—		512MB (SDRAM/ECC)			
			サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, JBOD		RAID 0, 1		—		RAID 0, 1, 5, JBOD			
ハードディスク コントローラ			コントローラ		—		—		オンボード		—			
			インタフェース		—		—		SATA II / 300		—			
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)											
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (SATA II) x1 ドライブ (標準)											
拡張ベイ			3.5 型 (HDD 専用)		—		2 [ホットプラグ 未対応/ホットスワップ 未対応]		2 [ホットプラグ 未対応/ホットスワップ 未対応]		—			
			2.5 型 (HDD 専用)		3 [ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]		—		—		3 [ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応]			
			3.5 型 (Ultrabay 対応)		1									
			5 型 (DVD-ROM 専用)		1									
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16> (LowProfile) x1 [SS10AK, SS10EK 対応/RAID ホットで占有], PCI Express 2.0<x4> (LowProfile) x1 [SS10AK, SS10EK 対応/拡張カード搭載非対応], PCI Express 2.0<x2> (LowProfile) x1, 32bit/33MHz (5V キー) (LowProfile) x1 [拡張カード搭載非対応]											
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, キーボード (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], マウス (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], SATA (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (2 ホットキーボード/マウスにて占有)] *4											
			Intel 社製 82574Lx1 [オンボード/PCI]											
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45)											
			ネットワーク *5											
外形寸法			93 (W) x 387 (D) x 363 (H) mm [突起物, エッジ, スリット等含まず]											
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 8.2kg (9.4kg)		約 8.4kg (9.4kg)		約 8.0kg (9.4kg)		約 8.2kg (9.4kg)					
電源			電圧		AC100V±10% 50/60Hz									
			電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)									
			冗長化電源		—									
冗長 FAN			—											
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			94W/118W		73W/102W		73W/102W		94W/118W					
最大消費電流			1.5A		1.3A		1.3A		1.5A					
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示			区分		I		I		I					
			エネルギー消費効率 *7		1.2		0.93		0.84		1.2			
VCCI 基準 *8 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 42dB 以下 *9											
RoHS 指令			対応											
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *10/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [SS10AK 対応のみ] *11											
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報参照											
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [SS10AK, CK, EK 対応/ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール											
主な添付品			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (有線マウス, USB)											

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。

● 前面

<SS10AK, EK モデル>



A : エアダクト

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切るときに押します。

C : ドアロック [SS10AK/EK モデルのみ]

拡張ストレージベイに鍵をかけることができます。
ドアキーは添付品として同梱されています。

D : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E : ACCESS ランプ (緑)

点灯のしかたにより内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

G : スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

H : 拡張ストレージベイドア [SS10AK/EK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けたり、取り外したりする場合に開きます。
通常は閉じておきます。

I : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

J : 拡張ストレージベイ (3.5 型:リムーバブルデバイス用)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

K : 拡張ストレージベイ (2.5 型:HDD 用)

[SS10AK/EK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

L : HDD アクセスランプ [SS10AK/EK モデルのみ]


点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

M : 拡張ストレージベイ (3.5 型:HDD 用)


[SS10CK/DK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

<SS10CK, DK モデル>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : キーボードインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

C : マウスインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : NMI スイッチ


使用しません。スイッチは押さないでください。

G : USB コネクタ (リブ)

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

H : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



*: 10BASE-T が 100BASE-TX の状態で、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

I : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~3 となります。

J : 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで、システム装置内部の部品の盗難を防止することができます。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/SS10AK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10AK-CENNLN2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-CDNNLN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-CENNLNH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-CDNNLNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-CENNLNA	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-CDNNLNA	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10AK-CENNLNO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10AK-CDNNLNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

② HA8000/SS10CK [RAID1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10CK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10CK-CENNNN2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10CK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10CK-CENNNNH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-CDNNNNH	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10CK-CENNNNO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10CK-CDNNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DK [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10DK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10DK-CENNNN2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10DK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10DK-CENNNNH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-CDNNNH	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10DK-CENNNNO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10DK-CDNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

④HA8000/SS10EK [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) /タワータイプ


モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10EK-CENNNK2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-CDNNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10EK-CENNNKH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-CDNNKNH	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10EK-CENNNKO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10EK-CDNNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/SS10AK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10AK-BENNNL2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-BDNNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-BENNNLNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-BDNNLNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-BENNNLNA			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-BDNNLNNA			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10AK-BENNNLNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10AK-BDNNLNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

② HA8000/SS10CK [RAID1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10CK-BENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10CK-BENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10CK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10CK-BENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-BDNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10CK-BENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10CK-BDNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DK [ディスク(3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10DK-BENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10DK-BENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10DK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10DK-BENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-BDNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10DK-BENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10DK-BDNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

④HA8000/SS10EK [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10EK-BENNNK2	完売しました。			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-BDNNKN2				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10EK-BENNNKH				GQUS10EK-BDNNKNH
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU									
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10EK-BENNNKNO				GQAS10EK-BDNNKNO
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU									
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1							
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/SS10AK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10AK-AENNLN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-ADNNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-AENNLNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-ADNNLNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-AENNLNA			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-ADNNLNA			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10AK-AENNLNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10AK-ADNNLNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

② HA8000/SS10CK [RAID1 (3.5 型 SATAII)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID SATAII 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10CK-AENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10CK-AENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10CK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10CK-AENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-ADNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10CK-AENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10CK-ADNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DK [ディスク(3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル(3年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアルATAⅡ 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUS10DK-AENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10DK-AENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10DK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10DK-AENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-ADNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10DK-AENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10DK-ADNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー、USB)、マウス(有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

④HA8000/SS10EK [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル(3年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	内蔵RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUS10EK-AENNNK2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-ADNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10EK-AENNNKH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-ADNNKNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10EK-AENNNK0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10EK-ADNNKN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー、USB)、マウス(有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

①HA8000/SS10AK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10AK-1ENNLN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-1DNNLN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-1ENNLNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-1DNNLNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10AK-1ENNLNA			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10AK-1DNNLNA			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10AK-1ENNLNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10AK-1DNNLNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

②HA8000/SS10CK [RAID 1 (3.5 型 SATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10CK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10CK-1ENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10CK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10CK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10CK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10CK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10CK-1DNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

③ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] 標準モデル／タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード SATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10DK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQDS10DK-1ENNNN2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQDS10DK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10DK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10DK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10DK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10DK-1DNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

④ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] 標準モデル／タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレ ^ィ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモデ ^ル	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2. 0 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10EK-1ENNKN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-1DNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビス付き]モデ ^ル	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10EK-1ENNKNH			
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10EK-1DNNKNH			
OS なしモデ ^ル	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10EK-1ENNKN0			
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10EK-1DNNKN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス(有線/無線, USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDEインタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース
- ⑰ I P M I インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

プロセッサ

※ HA8000/SS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替はできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
[Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] ¥23,100 (税込)
(GQ-MJ704G2R) ¥23,100 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ708G2R) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/SS10 AK, CK, DK, EK>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット 1, 2 へ実装します。(増設時はメモリスロット 3, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	2	4	1	3
1GB	②	④	①	③
2GB	①	②	①	②
4GB	①	②	①	②
8GB	①	②	①	②

- ・2 枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と 1 枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】


メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	2	4	1	3
1 枚	—	—	○ (*1)	—
2 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	—
3 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	○ (*1)
4 枚	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)

*1: 1GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット 1, 2 は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット 3, 4 は、同一容量のメモリーボードを搭載


＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。





＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2 (*2)	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

*2:PCI1x42は、ディスクアレイコントローラボード冷却空間確保の為、拡張ボード搭載は出来ません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K [RAID1 (3.5 型シリアル ATAⅡ)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	①	②	③	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K [ディスク (3.5 型シリアル ATAⅡ)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	①	②	③	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞


品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2 (*2)	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。


*2:PCI1x42は、ディスクアレイコントローラボード冷却空間確保の為、拡張ボード搭載は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等




<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。




システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVOCEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWABEX) [カスタム] ¥309,750(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00CEX) [カスタム] ¥181,650(税込)

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT [USB]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VV1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VVOBEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWABEX) [カスタム] ¥294,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00BEX) [カスタム] ¥165,900(税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 テーパードリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY70A1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY70A1230 ¥94,500(税込)
			GQ-SAY70A1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL
	GQ-AY70ATCL1 ¥8,190(税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 AK
SS10 CK
SS10 DK
SS10 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ デイト (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ デイト (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] ¥325,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] ¥278,250 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00AEX) [カスタム] ¥197,400 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00AEX) [カスタム] ¥150,150 (税込)	

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ デイト (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型]
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] ¥246,750 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00AEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00AEX) [カスタム] ¥118,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00AEX) [カスタム] ¥87,150 (税込)	

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 AK

SS10 CK

SS10 DK

SS10 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX (3.5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵RDX (RDX 3.5型 USB(2.0)) ・カートリッジ (160GB) x1 個付き	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XDNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XONEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XPNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VDNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VONEX) [カスタム]	完売しました。
(CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き [販売期間限定(2010/09 未達)キャンペーン品]	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160RPNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) (CD)	UFI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160WANEX) [カスタム]	¥196,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5216000NEX) [カスタム]	¥68,250 (税込)
		内蔵RDXセット (GQ-SUR5216000N) [標準]	¥68,250 (税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve #3年-トサビス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

一内蔵デバイス搭載条件表一

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			2.5 型 HDD 用 (*1)			3.5 型 SATA 用	DVD-ROM 専用
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467FEX GQ-UH71467FRX GQ-UH71467F	3	①	②	③	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73007FEX GQ-UH73007FRX GQ-UH73007F	3	①	②	③	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用		3.5 型 SATA 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504SEX GQ-UH72504SRX GQ-UH72504S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004SEX GQ-UH75004SRX GQ-UH75004S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710004SEX GQ-UH710004SRX GQ-UH710004S	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用		3.5 型 SATA 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504SEX GQ-UH72504SRX GQ-UH72504S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004SEX GQ-UH75004SRX GQ-UH75004S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710004SEX GQ-UH710004SRX GQ-UH710004S	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			2.5 型 HDD 用 (*1)			3.5 型 SATA 用	DVD-ROM 専用
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466GEX GQ-UH71466GRX GQ-UH71466G	3	①	②	③	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73006GEX GQ-UH73006GRX GQ-UH73006G	3	①	②	③	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



その他

＜システム構築の注意事項＞

本システム装置 (SS10) では、SVPボードはサポートしていないため、JP1/ServerConductor/Advanced Agent (別売) を適用した場合でも、以下のSVPボードの機能は使用できません。

- ・ SVPによる障害監視機能
- ・ SVPによる電源制御 (電源ON, 強制電源OFF)
- ・ 電源制御スケジュール
- ・ 致命的障害監視
- ・ 障害発生時処理
- ・ 電源ON監視, 電源OFF監視, リブート監視
- ・ リモートコンソール