

HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

x Kモデル (2010年04月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 2月17日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Incの登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | | |
|---|--------------------|-----------|
| K | : 1, 024 | |
| k | : 10 ³ | |
| M | : 10 ⁶ | |
| G | : 10 ⁹ | |
| T | : 10 ¹² | で換算しています。 |

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/SS10 FK, GK (2010年04月～モデル) [ENERGY STAR適合モデル]



HA8000/SS10 FK, GK [ENERGY STAR 適合モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)

モデル名			SS10 FK [ENERGY STAR 適合モデル]	SS10 GK [ENERGY STAR 適合モデル]
筐体タイプ			タワータイプ	
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ G6950 (2.80GHz), Intel®Core™i3-540 プロセッサ (3.06GHz)	
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大1 (Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2)	
キャッシュメモリー			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:第2次 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:第2次 2x32KB+命令 2x32KB	
一次/1CPU			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2x256KB	
二次/1CPU			Intel®Pentium®プロセッサ G6950:3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:4MB	
チップセット			Intel 社製 3420	
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.5GT/s)	
メインメモリー			最小:1GB/最大:4GB	
容量			4	
スロット数			1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM	
仕様			XGI 社製 Z9s [オンボード] / 64MB	
表示機能			アクセラレータ / VRAM	
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)	
ハードディスク			最大容量	
RAID 0			500GB (250GBx2)	
RAID 1			250GB (250GBx2)	
デイス			—	
サポート HDD 容量			250GB (3.5 型)	
インタフェース			シリアル ATA II / 300	
回転数			7200r/min	
RAID コントローラ			オンボード	
インタフェース			シリアル ATA II / 300	
チャンネル数			2 チャンネル (HDD1 台/チャンネル)	
キャッシュ容量			—	
サポート RAID レベル			RAID 0, 1	
ハードディスク コントローラ			—	
インタフェース			オンボード	
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)	
拡張ベイ			2 [ネットワーク未対応/ホットスワップ未対応]	
3.5 型 (HDD 専用)			1	
3.5 型 (リムーバブルディスク用)			1	
5 型 (DVD-ROM 専用)			1	
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>(LowProfile) x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile) x1, PCI Express 2.0<x2>(LowProfile) x1, 32bit/33MHz (5Vキ) (LowProfile) x1 [拡張カード搭載非対応]	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, キーボード (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], マウス (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (2 ポート/キーボード/マウスにて占有)] *4	
LAN			Intel 社製 82574L x1 [オンボード/PCI]	
コントローラ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1 (RJ-45)	
インタフェース			Wake On LAN 機能	
外形寸法			93 (W) x 387 (D) x 363 (H) mm [突起物, エッジ, スリット等含まず]	
質量 [標準値] (○内は最大質量値)			約 8.4kg (9.0kg)	
電源			AC100V±10% 50/60Hz	
電圧			電源コードプラグ形状 (本数)	
電源コードプラグ形状 (本数)			接地型 2 極差込プラグ (1 本)	
冗長化電源			—	
冗長 FAN			—	
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			72W/100W	
最大消費電力			1.3A	
省エネ法 (2011 年度) 区分			I	
に基づく表示			0.93	
エネルギー消費効率 *7			0.82	
VCCI 基準 *8 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 42dB 以下 *9	
RoHS 指令			対応	
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *10	
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」 「7.1 OS 情報」 参照	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [SS10FK モデル用ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (有線/無線, USB)	

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色は異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。

*6: 通常使用時の目安の値です。

*7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。


*8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。

*10: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。

● 前面

<SS10FK, GK 現在>



[フロントパネルを外した状態]

A: エアダクト

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

D: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E: ACCESS ランプ (緑)

点灯のしかたにより内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

G: スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

I: 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


J: 拡張ストレージベイ (3.5 型: リムーバブルデバイス用)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

M: 拡張ストレージベイ (3.5 型: HDD 用)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 背面



A: 電源コネクタ

B: キーボードインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

C: マウスインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

D: シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E: ディスプレイインタフェースコネクタ

F: NMI スイッチ


使用しません。スイッチは押さないでください。

G: USB コネクタ (リア)

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

H: ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑または黄)
点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
点滅: 1000BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 24V 設置が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

I: 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~3 となります。

J: 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで、システム装置内部の部品の盗難を防止することができます。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10FK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10FK-CENNNNH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-CDNNNNH	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10FK-CENNNNO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10FK-CDNNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベルを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 G K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10GK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10GK-CENNNNH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-CDNNNNH	
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10GK-CENNNNO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10GK-CDNNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) 7 レインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10FK-BENNNN2	完売しました。			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-BDNNNN2				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10FK-BENNNNH				GQUS10FK-BDNNNNH
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU									
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10FK-BENNNNO				GQAS10FK-BDNNNNO
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1								
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 G K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ レィンストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10GK-BENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10GK-BENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-BDNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10GK-BENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10GK-BDNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ レィンストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10FK-AENNNN2	完売しました。								
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-ADNNNN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10FK-AENNNNH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-ADNNNNH									
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10FK-AENNNNO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10FK-ADNNNNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 G K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ レインストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10GK-AENNNN2	完売しました。								
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-ADNNNN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10GK-AENNNNH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-ADNNNNH									
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10GK-AENNNNO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10GK-ADNNNNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイストールモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10FK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10FK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10FK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10FK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10FK-1DNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 G K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) 7 レインストームモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS10GK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUS10GK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUS10GK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAS10GK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAS10GK-1DNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 FK
SS10 GK

プロセッサ

※ HA8000/SS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

9

9

選択



プロセッサ
[Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリースロット 1~4

10

10

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 1 個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・本ボードはメモリースロットを 2 個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリースロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー搭載条件表

<HA8000/SS10 FK, GK [ENERGY STAR 適合モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚構成のメモリーボード (2GB) 搭載時は、メモリースロット 1, 2 へ実装します。(増設時はメモリースロット 3, 4 へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	2	4	1	3
1GB	②	④	①	③
2GB	①	②	①	②

- ・2 枚構成メモリーボード (2GB) と 1 枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリースロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】


メモリーボード 搭載枚数	メモリースロット			
	2	4	1	3
1 枚	—	—	○ (*1)	—
2 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	—
3 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	○ (*1)
4 枚	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)

*1: 1GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリースロット 1, 2 は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリースロット 3, 4 は、同一容量のメモリーボードを搭載


<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 FK
SS10 GK


拡張ボード

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 F K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16 レーン	4 レーン	2 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	①	②	③	×
L A N ボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

*1:PCI1x24へ4の拡張ボード搭載は、禁止していません。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可


<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 G K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16 レーン	4 レーン	2 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	①	②	③	×
L A N ボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

*1:PCI1x24へ4の拡張ボード搭載は、禁止していません。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


SS10 FK
SS10 GK

内蔵デバイス

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。



システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 FK
SS10 GK

(f) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
(3.5 型:
SATA/USB
対応用)

選択

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWACEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00CEX) [カスタム] ¥181,650 (税込)

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWABEX) [カスタム] ¥294,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00BEX) [カスタム] ¥165,900 (税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーピング Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY70A1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY70A1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY70A1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY70ATCL1 ¥8,190 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 FK
SS10 GK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5型] ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5型] ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0AX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0AX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVAEX) [カスタム] ¥325,500(税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVAEX) [カスタム] ¥278,250(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00AX) [カスタム] ¥197,400(税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00AX) [カスタム] ¥150,150(税込)	

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5型] ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5型]
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVAEX) [カスタム] ¥246,750(税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WVAEX) [カスタム] ¥215,250(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00AEX) [カスタム] ¥118,650(税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00AEX) [カスタム] ¥87,150(税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 FK
SS10 GK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX（3.5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		 内蔵RDX（RDX 3.5型 USB (2.0)） ・カートリッジ (160GB) x1 個付き
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XFNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XDNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XONEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160XPNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160VONEX) [カスタム] 完売しました。
 (CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き [販売期間限定(2010/09 未迄)キャンペーン品]	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160RPNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD)  (CD)	UFI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR52160WANEX) [カスタム] ¥196,350(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR521600ONEX) [カスタム] ¥68,250(税込)
		内蔵RDXセット (GQ-SUR521600ON) ¥68,250(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve #3年-トサビス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	 RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/SS10FK[ENERGY STAR 適合モデル][RAID1(3.5型シリアルATAⅡ)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5型HDD用		3.5型 SATA/3.0Gbps用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-UH72504SEX GQ-UH72504SRX GQ-UH72504S	2	①	②	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット (DAT72/3.5型) (*1)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵RDXセット (3.5型) (*1)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:別途内部USBケーブルが必要です。


<HA8000/SS10GK[ENERGY STAR 適合モデル][ディスク(3.5型シリアルATAⅡ)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5型HDD用		3.5型 SATA/3.0Gbps用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-UH72504SEX GQ-UH72504SRX GQ-UH72504S	2	①	②	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット (DAT72/3.5型) (*1)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵RDXセット (3.5型) (*1)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:別途内部USBケーブルが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



その他

＜システム構築の注意事項＞

本システム装置 (SS10) では、SVPボードはサポートしていないため、JP1/ServerConductor/Advanced Agent (別売) を適用した場合でも、以下のSVPボードの機能は使用できません。

- ・ SVPによる障害監視機能
- ・ SVPによる電源制御 (電源ON, 強制電源OFF)
- ・ 電源制御スケジュール
- ・ 致命的障害監視
- ・ 障害発生時処理
- ・ 電源ON監視, 電源OFF監視, リブート監視
- ・ リモートコンソール