

HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- | | |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4 |
| k | : 1 0 ³ |
| M | : 1 0 ⁶ |
| G | : 1 0 ⁹ |
| T | : 1 0 ¹² |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/TS10 CK, DK (2010年04月～現在)



HA8000/TS10 CK
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 DK
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 CK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 DK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 CK, DK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 CK	TS10 DK
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])	
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950(2.80GHz), Intel®Core™i3-540プロセッサ-(3.06GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3430(2.40GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3460(2.80GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3470(2.93GHz)	
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大1(Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2, Intel®Core™i3-540プロセッサ:2, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4)	
キャッシュメモリー		一次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:デ-タ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:デ-タ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:デ-タ4x32KB+命令4x32KB	
		二次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4x256KB	
		三次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:3MB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470:8MB	
チップセット			Intel 社製 3420	
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.50GT/s)	
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:16GB	
	スロット数		4	
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)	
	仕様		ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM	
表示機能	アクセラレータ / VRAM		ServerEngines Pilot2[オンボード]/32MB	
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)	
ハードディスク (本体内部蔵) *3	最大容量 *4	RAID 0	2.4TB((600GBx2)x2RAID)	
		RAID 5	2.1TB(300GBx3)	
	サポートHDD容量		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(3.5型)	
	インタフェース		SAS	
	回転数		15000r/min	
RAIDコントローラ	コントローラ		日立製 HRA381[PCI Express<x8>]	
	インタフェース		SAS	
	チャネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	
	キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	
	サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
FDD			3.5型外付けUSB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアルATA)x1ドライブ(標準)	
拡張ベイ	3.5型(HDD専用)		4[ネットワ-ク対応/ホットス-ワ対応]	
	2.5型(HDD専用)		—	
	5型(リムーバブルドライブ専用)		1	
	5型(DVD-ROM専用)		1	
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDポートで1スロット占有], PCI Express<x4>x1, PCI Express<x1>x1	
標準インターフェイス			デ-イスプレ- (ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4 (タワータイプ:2ポート/キ-ボード/マウスに占有)/ラックタイプ:(1ポート/フロント切替ユニット又はデ-イスプレ-/キ-ボードユニットに占有)] *5	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82578DMx1[オンボード/PCI], SMSC 社製 LAN8700x1[ベ-スボード管理モ-ジュール専用]	
		インタフェース	1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45) [ベ-スボード管理モ-ジュール専用]	
		Wake On LAN機能	オ-ポート *6	
外形寸法			タワータイプ:176(W)x447(D)x398(H)mm[フロント7非装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm[フロント7装着/突起物含む] ラックタイプ:480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			タワータイプ:約14.8kg(18.4kg) タワータイプ:約14.1kg(17.0kg) [ラックタイプ:約21.0kg(24.2kg)] [ラックタイプ:約20.3kg(22.8kg)]	
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込プラグ(1本)	
	冗長化電源		—	
冗長FAN			—	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			187W/277W	
最大消費電流			3.2A	
省エネ法(2011年度) 区分			I	
に基づく表示 エネルギー消費効率 *8			1.8	
VCCI基準 *9 / 騒音			クラスA情報技術装置 / 33dB以下 *10	
RoHS指令			対応	
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Standard日本語版(50AL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(50AL付)(SP2) *11	
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], HRA Utility(Windows)[TS100K, TS100Kデ-タ用デ-イスプレ-管理ツール], ハードウェア保守エージェント(Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品 *12			電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キ-ボード(109キー, USB), マウス(オ-イルマウス, USB)	


- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Managerが必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTIPS)で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 R2日本語版(Windows Server 2008日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
 *12: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。

● 前面

<TS10CK, DK モデル タワータイプ>



<TS10CK, DK モデル ラックタイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : HDD ステータスランプ [TS10CK モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D : HDD アクセスランプ [TS10DK モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

[TS10CK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型)

[TS10DK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



● 背面



A : 電源コネクタ

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : USB コネクタ (RJ7)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

E : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



7ピン D-サブ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立
リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

F : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




7ピン D-サブ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立
リンクランプ (緑または赤)
点灯: 100BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (赤点灯)*
消灯: 100BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 100BASE-TX が AG 前電圧レベルの状態の場合、100BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 4 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。
拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-CCNNPT2	完売しました。
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CBNNPT2	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CANNPT2	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-CENNNPT2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-CDNNPT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CCNNPTH	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CBNNPTH	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CANNPTH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-CENNNPTH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-CDNNPTH	
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CCNNPT0	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CBNNPT0	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CANNPT0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-CENNNPT0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-CDNNPT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-CCNNPT2	完売しました。
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CBNNPT2	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CANNPT2	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-CENNPT2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-CDNNPT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CCNNPTH	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CBNNPTH	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CANNPTH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-CENNPTH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-CDNNPTH	
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CCNNPT0	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CBNNPT0	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CANNPT0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-CENNPT0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-CDNNPT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [レインストールモデル]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-CCNNPR2	完売しました。
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CBNNPR2	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CANNPR2	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-CENNNPR2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-CDNNPR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CCNNPRH	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CBNNPRH	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-CANNPRH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-CENNNPRH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-CDNNPRH	
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CCNNPRO	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CBNNPRO	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-CANNPRO	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-CENNNPRO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-CDNNPRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D K [R A I D (2. 5 型 S A S 1. 0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [レインストールモデル]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-CCNNPR2	完売しました。
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CBNNPR2	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CANNPR2	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-CENNPR2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-CDNNPR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CCNNPRH	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CBNNPRH	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-CANNPRH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-CENNPRH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-CDNNPRH	
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CCNNPRO	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CBNNPRO	
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-CANNPRO	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-CENNPRO	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-CDNNPRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) ノタワータイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホー ト HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-BCNNPT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BBNNPT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BANNPT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-BENNNPT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-BDNNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サビ ス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BCNNPTH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BBNNPTH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BANNPTH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-BENNNPTH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-BDNNPTH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BCNNPT0									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BBNNPT0									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BANNPT0									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-BENNNPT0									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-BDNNPT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
							維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-BCNNPT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BBNNPT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BANNPT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-BENNNPT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-BDNNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BCNNPTH			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BBNNPTH			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BANNPTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-BENNNPTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-BDNNPTH			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BCNNPT0			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BBNNPT0			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BANNPT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-BENNNPT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-BDNNPT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [インストールモデル]	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-BCNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BBNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BANNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-BENNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-BDNNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BCNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BBNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-BANNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-BENNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-BDNNPRH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BCNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BBNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-BANNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-BENNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-BDNNPRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-BCNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BBNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BANNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-BENNNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-BDNNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BCNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BBNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-BANNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-BENNNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-BDNNPRH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BCNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BBNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-BANNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-BENNNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-BDNNPRO									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx1									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-ACNNPT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ABNNPT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-AANNPT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-AENNPT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-ADNNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ACNNPTH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ABNNPTH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-AANNPTH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-AENNPTH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-ADNNPTH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-ACNNPT0									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-ABNNPT0									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-AANNPT0									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-AENNPT0									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-ADNNPT0									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx1									
		標準添付品				キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D K [R A I D (2. 5 型 SAS1. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-ACNNPT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ABNNPT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-AANNPT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-AENNPT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-ADNNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ACNNPTH			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ABNNPTH			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-AANNPTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-AENNPTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-ADNNPTH			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-ACNNPT0			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-ABNNPT0			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-AANNPT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-AENNPT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-ADNNPT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-ACNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ABNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-AA NNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-AE NNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-AD NNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ACNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-ABNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-AA NNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-AE NNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-AD NNPRH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-ACNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-ABNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-AA NNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-AE NNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-AD NNPRO									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx1									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ﾎｰﾄ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-ACNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ABNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-AA NNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-AE NNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-AD NNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ACNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-ABNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-AA NNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-AE NNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-AD NNPRH									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-ACNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-ABNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-AA NNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-AE NNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-AD NNPRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C K [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 6-ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-1CNNPT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1BNNPT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1ANNPT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-1ENNPT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-1DNNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1CNNPTH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1BNNPTH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1ANNPTH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-1ENNPTH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-1DNNPTH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1CNNPT0									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1BNNPT0									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1ANNPT0									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-1ENNPT0									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-1DNNPT0									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx1									
		標準添付品				キーボード (109 キー、USB) マウス (有線/無線、USB) JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [インストール済み]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホット HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-1CNNPT2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1BNNPT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1ANNPT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-1ENNPT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-1DNNPT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1CNNPTH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1BNNPTH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1ANNPTH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-1ENNPTH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-1DNNPTH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1CNNPT0									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1BNNPT0									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1ANNPT0									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-1ENNPT0									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-1DNNPT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS100K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CK-1CNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1BNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1ANNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-1ENNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-1DNNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1CNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1BNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CK-1ANNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CK-1ENNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CK-1DNNPRH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1CNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1BNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CK-1ANNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CK-1ENNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CK-1DNNPRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。




④HA8000/TS10DK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル／ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DK-1CNNPR2	完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1BNNPR2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1ANNPR2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-1ENNPR2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-1DNNPR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1CNNPRH									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1BNNPRH									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DK-1ANNPRH									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DK-1ENNPRH									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DK-1DNNPRH									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1CNNPRO									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1BNNPRO									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DK-1ANNPRO									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DK-1ENNPRO									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DK-1DNNPRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CK
TS10 DK

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
[Xeon X3470 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X3460 (2.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(オプション名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(オプション名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] ¥23,100 (税込)
(GQ-MJ704G2R) ¥23,100 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2): DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ708G2R) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリー搭載条件表

＜HA8000/TS10 CK, DK＞

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット 2, 4 へ実装します。(増設時はメモリスロット 1, 3 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2 枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と 1 枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1 枚	—	○ (*1)	—	—
2 枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3 枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4 枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット 2, 4 は、同一容量のメモリーボードを搭載


*3: メモリスロット 1, 3 は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 LPMI インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CK
TS10 DK


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C K [RAID(3.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	3	③	②	①	×
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (6Gbps, 2port)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D K [RAID(2.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	3	③	②	①	×
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (6Gbps, 2port)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては「7. システム構成上の注意事項」をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CK
TS10 DK

(f) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 OS (DOS/Windows/Unix) (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VW0CEX) [カスタム] ¥181,650 (税込)

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 OS (DOS/Windows/Unix) (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム] ¥294,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VW0BEX) [カスタム] ¥165,900 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーピング Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA1T210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1T230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA1T260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CK
TS10 DK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・データ (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「おまかせ安心モデル」付き)	内蔵DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・データ (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「おまかせ安心モデル」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V4AEX) [カスタム] ¥325,500 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V4AEX) [カスタム] ¥278,250 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V4AEX) [カスタム] ¥278,250 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥197,400 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥150,150 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥150,150 (税込)

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き		内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]	
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX3NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX3NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX2NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX1NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX1NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MXFNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MXFNEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MXDNE) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MXDNE) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720MX0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ヶ月分]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFNEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDAEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [カスタム]	内

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-10.0 (1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 テーカトリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY/DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY/DA11211 ¥8,190 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CK
TS10 DK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵RDX (RDX, USB (2.0)) ・カートリッジ (160GB) x1 個付き
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XPNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VONEX) [カスタム] 完売しました。
(CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き [販売期限限定(2010/09 未達)キャンペーン品]	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160RPNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚) (CD)	UPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR511600NEX) [カスタム] ¥196,350 (税込) 内蔵RDXセット (GQ-SUR511600ON) ¥68,250 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR511600ON) ¥68,250 (税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年保証(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CK
TS10 DK

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] ¥199,500 (税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 デーザードリフ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CK
TS10 DK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ デイジーチェーンリッジ (HS-4/170S) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ デイジーチェーンリッジ (HS-4/170S) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6AEX) [カスタム] ¥359,100 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6AEX) [カスタム] ¥311,850 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6AEX) [カスタム] ¥311,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] ¥231,000 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] ¥183,750 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] ¥183,750 (税込)

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ デイジーチェーンリッジ (HS-4/170S) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6NEX) [カスタム] ¥280,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6NEX) [カスタム] ¥248,850 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V6NEX) [カスタム] ¥248,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] ¥120,750 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0NEX) [カスタム] ¥120,750 (税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 デイジーチェーンリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY/DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY/DA11261 ¥8,190 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CK
TS10 DK

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリィ (7 日) - カトリッジ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年 + 5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFBCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDBCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] ¥437,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリィ (7 日) - カトリッジ (DAT160) x26 巻 (6 巻/年 + 5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] ¥408,975 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [カスタム] ¥280,875 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカトリッジ Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK テープカトリッジ Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカトリッジ Maxell DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CK
TS10 DK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x10 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)		

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))		
			内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))		
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX3NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX2NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX1NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX0NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV3NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV2NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV1NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OVNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OV0NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD) 版 (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WANEX) [カスタム]	¥322,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WANEX) [カスタム]	¥264,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム]	¥194,250 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160O00NEX) [カスタム]	¥136,500 (税込)
			¥194,250 (税込)		¥136,500 (税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-10.1 (1 年分) が付属します。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*1)				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70737BEX GQ-UH70737BRX GQ-UH70737B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71467BEX GQ-UH71467BRX GQ-UH71467B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73007BEX GQ-UH73007BRX GQ-UH73007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74507BEX GQ-UH74507BRX GQ-UH74507B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76007BEX GQ-UH76007BRX GQ-UH76007B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのデイスカドライブ・リウムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(デイスカドライブ・リウム単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途 SCSI ホスト・コントローラが必要です。

*3:別途 SAS ホスト・コントローラが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型	DVD-ROM 専用
			2.5 型 (*1)								8			
			1	2	3	4	5	6	7					
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467DEX GQ-UH71467DRX GQ-UH71467D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH73007DEX GQ-UH73007DRX GQ-UH73007D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		×	×	
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DAT セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDX セット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのデイスカドライブ・リウムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(デイスカドライブ・リウム単位での HDD 容量混載は可)


*2:別途 SCSI ホスト・コントローラが必要です。

*3:別途 SAS ホスト・コントローラが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7691EX/GQ-AU7691] ¥10,500(税込)>

- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。




フロントドアキット装着時



標準モデル



＜システム装置および内蔵オプション編＞



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。（ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。）
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7690)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7691)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



↓
4 U
↑

－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7689)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。