

HITACHI Advanced Server

HA8000シリーズ

x Kモデル (2010年04月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| K | : 1, 0 2 4 | |
| k | : 1 0 ³ | |
| M | : 1 0 ⁶ | |
| G | : 1 0 ⁹ | |
| T | : 1 0 ¹² | で換算しています。 |

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C Aセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

H C Aセンター
<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をF A Xでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C Aセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。O Sや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(4) HA8000/TS10 JK, KK (2010年04月～モデル) [ENERGY STAR適合モデル]



HA8000/TS10 JK, KK [ENERGY STAR 適合モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 JK, KK [ENERGY STAR 適合モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 JK, KK (2010年04月～現在) [ENERGY STAR 適合モデル] システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 JK [ENERGY STAR 適合モデル]	TS10 KK [ENERGY STAR 適合モデル]
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])	
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ- G6950 (2.80GHz), Intel®Core™i3-540 プロセッサ- (3.06GHz), Intel®Xeon® プロセッサ- X3430 (2.40GHz)	
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大1 (Intel®Pentium® プロセッサ- G6950:2, Intel®Core™i3-540 プロセッサ-:2, Intel®Xeon® プロセッサ- X3430:4)	
キャッシュメモリー			Intel®Pentium® プロセッサ- G6950: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ-: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ- X3430: データ 4x32KB+命令 4x32KB	
一次/1CPU			Intel®Pentium® プロセッサ- G6950: 2x256KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ-: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ- X3430: 4x256KB	
二次/1CPU			Intel®Pentium® プロセッサ- G6950: 3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ-: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ- X3430: 8MB	
三次/1CPU			Intel®Pentium® プロセッサ- G6950: 3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ-: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ- X3430: 8MB	
チップセット			Intel 社製 3420	
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.50GT/s)	
メインメモリー			最小: 1GB/最大: 4GB	
容量			4	
スロット数			1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2)	
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM	
仕様			ServerEngines Pilot2 [オプション]/32MB	
表示機能			アクセラレータ / VRAM	
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量	
RAID 1			500GB ((250GBx2) x2RAID)	
ディスク			—	
サポートHDD容量			250GB (3.5型)	
インタフェース			SATA II / 300	
回転数			7200r/min	
RAIDコントローラ			コントローラ	
インタフェース			SATA II / 300	
チャンネル数			2チャンネル (HDD1台/チャンネル)	
キャッシュ容量			—	
サポートRAIDレベル			RAID 0, 1	
ハードディスクコントローラ			コントローラ	
インタフェース			SATA II / 300	
FDD			3.5型外付けUSB FDD (1.44MB/720KB) x1ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速 (SATA II) x1ドライブ (標準)	
拡張ベイ			3.5型 (HDD専用)	
5型 (リムーバブルドライブ用)			4 [ホットプラグ 未対応/ホットスワップ対応]	
5型 (DVD-ROM専用)			1	
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express<x4>x1, PCI Express<x1>x1	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) x1, SATA (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x6	
LAN			[フロントx2, リアx4 (タワータイプ: 2ポート/キーボード/マウスに占有)/ラックタイプ: (1ポート/コンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットに占有)] *4	
コントローラ			Intel 社製 82578DMx1 [オプション/PCI], SMC 社製 LAN8700x1 [オプション/管理モジュール専用]	
インタフェース			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション/管理モジュール専用]	
Wake On LAN機能			サポート *5	
外形寸法			タワータイプ: 176(W) x447(D) x398(H) mm [フロント7非装着/突起物含む], 176(W) x472(D) x398(H) mm [フロント7装着/突起物含む] ラックタイプ: 480(W) x727(D) x176(H) mm [取付金具含む], 396(W) x440(D) x176(H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			タワータイプ: 約 14.0kg (16.4kg) [ラックタイプ: 約 20.2kg (22.2kg)]	
電源			電源コードプラグ形状 (本数)	
電圧			AC100V±10% 50/60Hz	
冗長化電源			接地型2極差込プラグ (1本)	
冗長FAN			—	
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			115W/188W	
最大消費電流			2.2A	
省エネ法 (2011年度)			I	
に基づく表示			1.3	
エネルギー消費効率 *7			I	
VCCI基準 *8 / 騒音			1.2	
RoHS指令			クラスA情報技術装置 / 33dB以下 *9	
インストールOS			対応	
サポートOS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL付)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL付) (SP2) *10	
添付ソフトウェア			「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照	
主な添付品 *11			JP1/ServerConductor/Agent (Windows) [管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [TS10JK専用ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール	
			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー, USB), マウス (有線/無線, USB)	


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JP1/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。
 *11: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。

● 前面

<TS10JK, KK モデルタワータイプ>



<TS10JK, KK モデルラックタイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー

ハードディスクキャスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



● 背面



A : 電源コネクタ

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : USB コネクタ (RJ7)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

E : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



7ケビティ・ライティング (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立
リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

F : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



7ケビティ・ライティング (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立
リンクランプ (緑または赤)
点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 1000BASE-T が AG 前電圧・シグナル状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 4 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (※2) (※6)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-CANNDT2	完売しました。
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-CENNDT2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-CANNDTH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-CENNDTH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-CDNNDTH	
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-CANNDT0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-CENNDT0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-CDNNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ


モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-CANNDT2	完売しました。
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-CENNDT2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-CANNDTH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-CENNDTH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-CDNNDTH	
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-CANNDT0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-CENNDT0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-CDNNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアルATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-CANND R2	完売しました。
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-CENND R2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-CDNND R2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-CANND RH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-CENND RH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-CDNND RH	
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-CANND R0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-CENND R0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-CDNND R0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード シリアルATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-CANND R2	完売しました。
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-CENND R2	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-CDNND R2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-CANND RH	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-CENND RH	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-CDNND RH	
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-CANND R0	
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-CENND R0	
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-CDNND R0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-BANNDT2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-BENNDT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-BDNNDT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-BANNDTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-BENNDTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-BDNNDTH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-BANNDT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-BENNDT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-BDNNDT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ


モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-BANNDT2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-BENNDT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-BDNNDT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-BANNDTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-BENNDTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-BDNNDTH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-BANNDT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-BENNDT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-BDNNDT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ウ	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ル モデル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	ソフ ^ト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャ ^ネ ル	選 ^択 (*2) (*6)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-BANNDR2	完売しました。							
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT10JK-BENNDR2								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQUT10JK-BDNNDR2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モ ^デ ル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT10JK-BANNDRH								
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT10JK-BENNDRH								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQUT10JK-BDNNDRH								
OS なしモ ^デ ル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT10JK-BANNDRO								
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT10JK-BENNDRO								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQAT10JK-BDNNDR0								
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1											
		標準添付品	JPI / ServerConductor / Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-BANNDR2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-BENNDR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-BDNNDR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-BANNDRH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-BENNDRH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-BDNNDRH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-BANNDRO			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-BENNDRO			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-BDNNDR0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-AANNDT2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-AENNDT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-ADNNDT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-AANNDTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-AENNDTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-ADNNDTH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-AANNDT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-AENNDT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-ADNNDT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ


モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-AANNDT2	完売しました。			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-AENNDT2				
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-ADNNDT2				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-AANNDTH				GQUT10KK-AENNDTH
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-AENNDTH				
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-ADNNDTH				
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-AANNDT0				GQAT10KK-AENNDT0
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-AENNDT0				
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-ADNNDT0				
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1							
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッ ^ト 形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^{ール} モデル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-AANNDR2	完売しました。							
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT10JK-AENNDR2								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQUT10JK-ADNDR2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQUT10JK-AANNDRH								
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQUT10JK-AENNDRH								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQUT10JK-ADNDRH								
OS なしモデル	Xeon X3430 (2. 40GHz / 4x256KB / 8MB) x1CPU					GQAT10JK-AANNDR0								
	Core i3-540 (3. 06GHz / 2x256KB / 4MB) x1CPU					GQAT10JK-AENNDR0								
	Pentium G6950 (2. 80GHz / 2x256KB / 3MB) x1CPU					GQAT10JK-ADNDR0								
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1											
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-AANNDR2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-AENNDR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-ADNDR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-AANNDRH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-AENNDRH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-ADNDRH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-AANNDR0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-AENNDR0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-ADNDR0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-1ANNDT2	完売しました。							
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-1ENNDT2								
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-1DNNDT2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-1ANNDTH								
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-1ENNDTH								
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-1DNNDTH								
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-1ANNDT0								
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-1ENNDT0								
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-1DNNDT0								
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1												
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-1ANNDT2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-1ENNDT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-1DNNDT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-1ANNDTH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-1ENNDTH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-1DNNDTH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-1ANNDT0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-1ENNDT0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-1DNNDT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ウ	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ル モデル	Xeon X3430 (2. 40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	ソ ^フ ト RAID シ ^リ アル ATA II 1/F 2チャ ^ネ ル	選 ^択 (*2) (*6)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10JK-1ANND R2	完売しました。		
	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-1ENND R2			
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-1DNND R2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビス付き]モ ^デ ル	Xeon X3430 (2. 40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10JK-1ANND RH			
	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10JK-1ENND RH			
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10JK-1DNND RH			
OS なしモ ^デ ル	Xeon X3430 (2. 40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10JK-1ANND R0			
	Core i3-540 (3. 06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10JK-1ENND R0			
	Pentium G6950 (2. 80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10JK-1DNND R0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)


モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10KK-1ANND R2	完売しました。		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-1ENND R2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-1DNND R2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10KK-1ANND RH			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10KK-1ENND RH			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10KK-1DNND RH			
OS なしモデル	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10KK-1ANND R0			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10KK-1ENND R0			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10KK-1DNND R0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 JK
TS10 KK

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
[Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
[Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 JK, KK [ENERGY STAR 適合モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2 枚構成のメモリーボード (2GB) 搭載時は、メモリスロット 2、4 へ実装します。(増設時はメモリスロット 1、3 へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①

- ・2 枚構成メモリーボード (2GB) と 1 枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1 枚	—	○ (*1)	—	—
2 枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3 枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4 枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット 2, 4 は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット 1, 3 は、同一容量のメモリーボードを搭載

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 JK
TS10 KK

拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

— 拡張ボード搭載条件表 —

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[2]	4	①	②	③	④
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[1]	4	④	③	②	①


(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
L A N ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[2]	4	①	②	③	④
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[1]	4	④	③	②	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS10 JK
TS10 KK

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては「7. システム構成上の注意事項」をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 1	内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、 購入願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 2)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 2	内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、 購入願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 3)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 3	＜ご注意＞ ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX/RX) [カスタム] ¥17,850 (税込) (GQ-SUH72504B) ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 4)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 4	＜ご注意＞ ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) (GQ-SUH72504B) ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 1)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 1	内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、 購入願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 2)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 2	＜ご注意＞ ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) (GQ-SUH72504B) ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 3)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 3	＜ご注意＞ ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) (GQ-SUH72504B) ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き
(a 4)	12	拡張ストレージ 4 3.5 型 4	＜ご注意＞ ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス 会社によるオプション増設サービスをご利用願います。		内蔵ハードディスクセット 〔250GB, シリ7# ATA II (7200r/min), 3.5 型〕 (GQ-SUH72504BEX) [カスタム] ¥17,850 (税込) (GQ-SUH72504B) ¥17,850 (税込) ・シリ7# ATA I/F ケーブル 別付き

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS10 JK
TS10 KK


(c) 12 12

拡張ストレージ 5 型



内蔵DVD-ROM
〔DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 JK
TS10 KK

(f) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 OS (DOS/Windows/Unix) (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VW0CEX) [カスタム] ¥181,650 (税込)

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮: 36/72GB)) ・ 対応 OS (DOS/Windows/Unix) (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム] ¥294,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VW0BEX) [カスタム] ¥165,900 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーピング Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DA1T210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1T230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA1T260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 JK
TS10 KK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥325,500 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥278,250 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥278,250 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥197,400 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥150,150 (税込)	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム] ¥150,150 (税込)

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		 内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]	
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W3NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O3NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O2NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W1NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O1NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W3NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O3NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O2NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W1NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O1NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
 (DVD 様)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5720O0NEX) [カスタム]
		¥118,650 (税込) ¥118,650 (税込)	¥87,150 (税込) ¥87,150 (税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-10.0 (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 テーカートリッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY/DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY/DA11211 ¥8,190 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 JK
TS10 KK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵RDX (RDX, USB (2.0)) ・カートリッジ (160GB) x1 個付き
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XDNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XONEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XPNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VONEX) [カスタム] 完売しました。
(CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server 3年保証(1年分)付き [販売期限限定(2010/09 未達)キャンペーン品]	内蔵RDXセット (GG-SUR51160RPNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD1枚) (CD)	UPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR511600NEX) [カスタム] ¥196,350 (税込) 内蔵RDXセット (GG-SUR511600ON) ¥68,250 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GG-SUR511600ON) ¥68,250 (税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年保証(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GG-AY7RX16 ¥33,600 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 J K [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型) シリアル ATA II] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72504BEX GQ-SUH72504BRX GQ-SUH72504B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵D A T [USB] セット (DAT72) (*1)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (*1)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×

*1:別途内部 USB ケーブルが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可


<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 K K [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72504BEX GQ-SUH72504BRX GQ-SUH72504B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵D A T [USB] セット (DAT72) (*1)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (*1)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×

*1:別途内部 USB ケーブルが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

<システム装置および内蔵オプション編>




リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7691EX/GQ-AU7691] ¥10,500(税込)>

- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。




フロントドアキット装着時



標準モデル



＜システム装置および内蔵オプション編＞



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7690)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7691)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7689)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。