

HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4 |
| k | : 1 0 ³ |
| M | : 1 0 ⁶ |
| G | : 1 0 ⁹ |
| T | : 1 0 ¹² |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C A センターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

H C A センター

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容を F A X でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C A センターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。O S や各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 3 HA8000/TS20

(1) HA8000/TS20 AK, BK, EK (2010年04月～現在)



HA8000/TS20 AK, BK, EK
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 AK, BK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 EK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 AK, BK, EK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS20 AK	TS20 BK	TS20 EK
			RAID(3.5 型 SAS1.0/シリアル ATA II) モデル	RAID(3.5 型シリアル ATA II) モデル	RAID(2.5 型 SAS1.0) モデル
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [5U])		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ-E5503(2GHz)/E5620(2.40GHz)/E5640(2.66GHz)/X5670(2.93GHz)		
	プロセッサ数(CPU コア数)		最小 1/最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ-E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640:4, Intel®Xeon® プロセッサ-X5670:6)		
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ-E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ-X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB		
		2 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ-E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ-X5670: 6x256KB		
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ-E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640/X5670: 12MB		
チップセット			Intel 社製 5500		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ-E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ-X5670: 6.40GT/s		
メインメモリー	容量	最小: 1GB/最大: 48GB [(24GB/CPU) x2]			
	スロット数	6 [(3 スロット/CPU) x2]			
	サポートメモリー容量	1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)			
	仕様	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応			
	動作周波数	Intel®Xeon® プロセッサ-E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ-E5620/E5640: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ-X5670: 1333MHz			
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2 [ソフトウェア] / 32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)		
ハードディスク (本体搭載) *3	最大容量 *4	RAID 0	2.4TB ((300GBx4) x2RAID)	8TB ((1TBx2) + (1TBx6))	4.8TB ((300GBx4) x4RAID) *5
		RAID 5	2.1TB (300GBx8)	6TB ((1TBx3) + (1TBx5))	4.2TB ((300GBx8) x2RAID) *5
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB (3.5 型)	160GB, 250GB, 500GB, 1TB (3.5 型)	146GB, 300GB (2.5 型)
	インタフェース		SAS	シリアル ATA II / 300	SAS
	回転数		15000r/min	7200r/min	10000r/min
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 1078 SAS [PCI ボード] / PCI Express <x8>		
	インタフェース		SAS	シリアル ATA II / 300	SAS
	チャネル数		8 ボード (HDD1 台/ボード)		
	キャッシュ容量		256MB (SDRAM/ECC)		
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張 ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)		標準 4/最大 8		—
	2.5 型 (HDD 専用)		—		標準 8/最大 16
	5 型 (リムーバブルディスク 専用)		2		—
	5 型 (DVD-ROM 専用)		1		—
PCI スロット			PCI Express 2.0<x8>x2 [RAID ボード にて 1 スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2		
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (9 ピンタイプ: 2 ボード (キーボード/マウス) にて占有) / リアタイプ: (1 ボード (コンソール切替ユニット) 又は ディスプレイ/キーボードユニット) にて占有)] *6		
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1 [ソフトウェア] / PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ソフトウェア] 管理ソフトウェア専用]		
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ソフトウェア] 管理ソフトウェア専用]		
		Wake On LAN 機能	サポート *7		
外形寸法			タワータイプ: 254 (W) x650 (D) x442 (H) mm [フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ: 485 (W) x626 (D) x210 (H) mm [取付金具含む], 425 (W) x599 (D) x210 (H) mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			タワータイプ: 約 23.6kg (35.4kg) タワータイプ: 約 23.2kg (34.2kg) タワータイプ: 約 22.6kg (32.2kg) [ラックタイプ: 約 27.9kg (39.7kg)] [ラックタイプ: 約 27.5kg (38.5kg)] [ラックタイプ: 約 26.9kg (36.5kg)]		
電源	電圧 周波数		AC100V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 電源ユニット(オプション)搭載時: 2 本)		
	冗長化電源		1 (標準) + 1 (オプション) [ホットプラグ 対応]		
冗長 FAN			サポート (フロント 2 [冗長] + 2 [冗長], リア 2 [冗長]) [ホットプラグ 非対応]		
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			436W/578W	361W/498W	425W/548W
最大消費電流			6.5A	5.6A	6.2A
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分		J	J	J
	エネルギー消費効率 *9		4.5	4.3	4.4
VCCI 基準 *10 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 40dB 以下 *11		
RoHS 指令			対応		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12 / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) [TS20AK 対応のみ] *13 / Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [TS20AK 対応のみ] *13		
サポート OS			「7. システム構成上の注意事項」 「7.1 OS 情報」 参照		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品 *14			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (有線/無線, USB)		


- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
*4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
*5: RAIDボード増設時の最大容量です。
*6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
*7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Managerが必要です。
*8: 通常使用時の目安の値です。
*9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合性能指数(GTIPS)で除したものです。
*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*11: ISO7779に準拠した測定値です。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。
本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
*12: Windows Server 2008 R2日本語版(Windows Server 2008日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
*13: Windows Server 2008 R2日本語版(Windows Server 2003日本語版(SP2)インストール代行サービス付き)モデルとしてサポートします。
*14: キーボード、マウスはタワータイプのみの標準添付です。

● 前面

<TS20AK, BK モデル タワータイプ>



<TS20EK モデル タワータイプ>



A : フロントドア (タワータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B : ドアロック (タワータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどのUSB対応機器を使用するときに接続します。

D : HDD ステータスランプ [TS20AK, BK モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : HDD アクセスランプ [TS20EK モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～4

[TS20AK, BK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5～8

[TS20AK, BK モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

H : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[TS20EK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

I : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9～16

[TS20EK モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

J : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

K : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

L : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

M : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

O : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。
システム動作には影響しません。

P : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

Q : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

R : MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




<TS20AK, BK モデル ラックタイプ>



<TS20EK モデル ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H : 拡張スロット (PCI)


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット (PCI) 2 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3 . 5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-C5NNLT2	売りました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLT2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLTH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C5NNLTA	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLTA	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLTA	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLTA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLTA	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLTA	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLTA	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLTA	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C5NNLTO	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C4NNLTO	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C3NNLTO	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-C1NNLTO	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20BK [RAID (3.5型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリカル ATA II 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-C5NNLT2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C5NNLT2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-C1NNLTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-C1NNLTH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C5NNLT0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C4NNLT0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C3NNLT0	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-C1NNLT0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-C5NNLT2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C5NNLT2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C4NNLT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C3NNLT2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-C1NNLT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-C1NNLTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C5NNLTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C4NNLTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C3NNLTH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-C1NNLTH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C5NNLT0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C4NNLT0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C3NNLT0	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-C1NNLT0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) ノラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-C5NNLR2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLR2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLRH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C5NNLRA	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C4NNLRA	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-C3NNLRA	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-C1NNLRA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C5NNLRA	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C4NNLRA	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-C3NNLRA	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-C1NNLRA	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C5NNLRO	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C4NNLRO	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-C3NNLRO	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-C1NNLRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤HA8000/TS20BK [RAID (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS 3.5型 SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-C5NNLR2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C5NNLR2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-C1NNLRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-C1NNLRH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C5NNLR0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C4NNLR0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-C3NNLR0	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-C1NNLR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-C5NNLR2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C5NNLR2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C4NNLR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C3NNLR2	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-C1NNLR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-C1NNLRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C5NNLRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C4NNLRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-C3NNLRH	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-C1NNLRH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C5NNLR0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C4NNLR0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-C3NNLR0	
	Xeon E5503 (2.0GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-C1NNLR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/TS20AK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-B5NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B5NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B5NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B4NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B3NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-B1NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20BK [RAID (3.5型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イスクアレ コントロー	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ'レインストールモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-B5NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-B1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-B1NNLTH									
OS なしモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-B5NNLT0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-B4NNLT0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-B3NNLT0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-B1NNLT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キ'ーボ'ド (109 キー, USB)、マウス (有'線/無線, USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [インストールモデル]	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-B5NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [インストールモデル]	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-B1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル]	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-B1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル]	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-B1NNLTH									
OS なしモデル]	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-B5NNLT0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-B4NNLT0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-B3NNLT0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-B1NNLT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) ノラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-B5NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B5NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B4NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-B3NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-B1NNLRA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B5NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B4NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-B3NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-B1NNLRA									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B5NNLRO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B4NNLRO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-B3NNLRO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-B1NNLRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤HA8000/TS20BK [RAID (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ (*9)

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イスクアレ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-B5NNLR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B4NNLR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B3NNLR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-B1NNLR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B5NNLR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B4NNLR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B3NNLR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-B1NNLR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B5NNLRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B4NNLRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-B3NNLRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-B1NNLRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B5NNLRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B4NNLRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-B3NNLRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-B1NNLRH			
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20BK-B5NNLR0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20BK-B4NNLR0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20BK-B3NNLR0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20BK-B1NNLR0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑥HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) /ラックタイプ (*9)

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｽｸウェアレイ コントロー	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-B5NNLR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B4NNLR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B3NNLR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-B1NNLR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B5NNLR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B4NNLR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B3NNLR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-B1NNLR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B5NNLRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B4NNLRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-B3NNLRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-B1NNLRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B5NNLRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B4NNLRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-B3NNLRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-B1NNLRH			
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20EK-B5NNLR0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20EK-B4NNLR0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20EK-B3NNLR0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20EK-B1NNLR0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS20AK [RAID (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデ ^ル	プ ^{ロセ} サ ^ー	デ ^ィ スクア ^レ ィ コン ^ト ロ ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形 ^名	希 ^望 小 ^売 価 ^格	保 ^守 料 ^(月額) (*11)							
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ ィンストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-A5NNLT2	完 ^売 しま ^し た [。]								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ ィンストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A5NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A5NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A4NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A3NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-A1NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キ ^ー ボ ^ー ド (109 キー、USB)、マ ^ウ ス (有 ^線 ・無 ^線 、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20BK [RAID (3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イスクアレ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-A5NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-A1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-A1NNLTH									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A5NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A4NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A3NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-A1NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キ'ーボ'ド (109 キー、USB)、マウス (有'線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｽｸｱレイ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-A5NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A5NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A4NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A3NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-A1NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-A1NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A5NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A4NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A3NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-A1NNLTH									
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A5NNLT0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A4NNLT0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A3NNLT0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-A1NNLT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キｰﾎﾞｰﾄﾞ (109 ｷｰ、USB)、 ﾏｳｽ (ｶﾞｲﾄﾞﾏｳｽ、USB)、 JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>




④H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0)] おまかせ安心モデル (3 年) ノラックタイプ (* 9)

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-A5NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A5NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A4NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-A3NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-A1NNLRA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A5NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A4NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-A3NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-A1NNLRA									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A5NNLRO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A4NNLRO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-A3NNLRO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-A1NNLRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目 / 3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤HA8000/TS20BK [RAID (3.5型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イスクアレ コントロー	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ'レインストールモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-A5NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A5NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-A1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-A1NNLRH									
OS なしモデ'ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A5NNLR0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A4NNLR0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-A3NNLR0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-A1NNLR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



⑥HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-A5NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A5NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A4NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A3NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-A1NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-A1NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A5NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A4NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-A3NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-A1NNLRH									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A5NNLR0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A4NNLR0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-A3NNLR0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-A1NNLR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3. 5 型 SAS1. 0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ラ	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-35NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-35NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLTA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLTA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLTA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-35NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-34NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-33NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-31NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20BK [RAID (3.5 型シリアルATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-35NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-35NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-31NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-31NNLTH									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-35NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-34NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-33NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-31NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-35NNLT2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-35NNLT2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-34NNLT2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-33NNLT2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-31NNLT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-31NNLTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-35NNLTH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-34NNLTH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-33NNLTH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-31NNLTH									
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-35NNLTO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-34NNLTO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-33NNLTO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-31NNLTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キｰﾎﾞｰﾄﾞ (109 ｷｰ、USB)、ﾏｳｽ (ｶｰﾎﾞｰﾙ/ﾏｳｽ、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



④H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0)] 標準モデル／ラックタイプ (*9)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッ ^ト 形名	希望小売価格	保守料(月額) (※11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フ ^リ インストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20AK-35NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ ^リ インストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-35NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-34NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20AK-33NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20AK-31NNLRA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サ ^ー ビ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-35NNLRA									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-34NNLRA									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20AK-33NNLRA									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20AK-31NNLRA									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-35NNLRO									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-34NNLRO									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20AK-33NNLRO									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20AK-31NNLRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤HA8000/TS20BK [RAID (3.5 型SATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イスクアレ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20BK-35NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-35NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20BK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20BK-31NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ビ'ス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20BK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20BK-31NNLRH									
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-35NNLR0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-34NNLR0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20BK-33NNLR0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20BK-31NNLR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



⑥HA8000/TS20EK [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｽｸｱレイ コントﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT20EK-35NNLR2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-35NNLR2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-34NNLR2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-33NNLR2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-31NNLR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20EK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20EK-31NNLRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-35NNLRH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-34NNLRH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20EK-33NNLRH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20EK-31NNLRH									
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-35NNLR0									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-34NNLR0									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQAT20EK-33NNLR0									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT20EK-31NNLR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0CEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0C) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P4CEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4C) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P6FEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPQ2P6F) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9CEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9C) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット	
①	ディスプレイインターフェース
②	キーボードインターフェース
③	マウスインターフェース
④	シリアルインターフェース (COM1)
⑤	シリアルインターフェース (COM2)
⑥	パラレルインターフェース
⑦	SCSI インターフェース
⑧	ネットワークインターフェース
⑨	プロセッサスロット
⑩	メモリスロット
⑪	拡張スロット
⑫	拡張ストレージベイ
⑬	電源スロット
⑭	シリアルATA インターフェース
⑮	FDD インターフェース
⑯	USB インターフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000/TS20 AK, BK, EK＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[2GB (2GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (4GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
[8GB (8GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000/TS20 AK, BK, EK＞

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503: 800MHz/Xeon E5620: 1066MHz/Xeon E5640: 1066MHz/Xeon X5670: 1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode をサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
(CPU (Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」[■メモリー技術情報]項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[Mirrored Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[1GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[2GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[4GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[8GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。




メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
- (5) CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLE)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSE)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLE)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSE)にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	①	②	③	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①	①	①	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7201) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7203) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel システム へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, 7.71Mbit/s]
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950 (税込)


*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel システムの混在接続はできません。

同時

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel システム へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel システム へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(G0-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(G0-CC7811) ¥343,350 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び ディスカルレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカルレイシステムへ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置へ

Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.5m ケーブル]
(G0-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(G0-CC7821) ¥460,950 (税込)


*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び ディスカルレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカルレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカルレイシステムへ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブラリ装置へ

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[3]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[3]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	G0-SCE7102B2ONEX G0-SCE7102B2ON	[1]	1	②	×	①	×
SAS ボード (3Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[1]	2	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7201EX G0-CE7201	[2]	1	×	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7203EX G0-CE7203	[2]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[4]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[5]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[6]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[7]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:SAS ボード (G0-CE7201) と SAS ボード (G0-CE7203) の混在搭載は、非推奨です。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B K [RAID (3.5 型 SATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[3]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[3]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	G0-SCE7102B2ONEX G0-SCE7102B2ON	[1]	1	②	×	①	×
SAS ボード (3Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[1]	2	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7201EX G0-CE7201	[2]	1	×	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7203EX G0-CE7203	[2]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[4]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[5]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[6]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[7]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:SAS ボード (G0-CE7201) と SAS ボード (G0-CE7203) の混在搭載は、非推奨です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	GQ-CA7724EX GQ-CA7724	[1]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401DOONEX GQ-SCS7401DOON	[4]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[4]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[9]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[10]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B2ONEX GQ-SCE7102B2ON	[2]	1	②	×	①	×
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[2]	2	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[3]	1	×	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*2)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[3]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[5]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[6]	3	①	×	③	②
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[7]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[8]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:SAS ボード (GQ-CE7201) と SAS ボード (GQ-CE7203) の混在搭載は、非対応です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。





＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

(b) 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年) 用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年) 用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮: 36GB)) ・ デイジーチェーン (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] ¥199,500 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 デーザードリフ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190 (税込)



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(デ-カ-リッパ(HS-4/170S))x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(デ-カ-リッパ(HS-4/170S))x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0AEX) [カスタム] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0AEX) [カスタム] ¥311,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(デ-カ-リッパ(HS-4/170S))x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(デ-カ-リッパ(HS-4/170S))x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XFNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XDNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752X0NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0ANEX) [カスタム] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752W0ANEX) [カスタム] ¥248,850(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(デ-カ-リッパ(HS-4/170S))x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))


- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスには、ARCserve 940-1015(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72データ-リッパ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY/DA11210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY/DA11230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY/DA11260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY/DA1CL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] ¥705,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] ¥577,500(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥661,500(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] ¥533,400(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 株主サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200 G0-SAY7ULT1210 ¥88,200(税込)	G0-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	G0-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL G0-A7ULTCL1 ¥44,100(税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥793,800 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥617,400 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥665,700 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥489,300 (税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [カスタム] ¥529,200 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVANEX) [カスタム] ¥441,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥401,100 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥312,900 (税込)


- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO2)用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7UL11210 ¥88,200 (税込)	GQ-SAY7UL11230 ¥264,600 (税込)	GQ-SAY7UL11260 ¥529,200 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7UL10L1 ¥44,100 (税込)



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年・5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム] ¥1,098,300 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VW0CEX) [カスタム] ¥970,200 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年・5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム] ¥1,016,400 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VW0BEX) [カスタム] ¥888,300 (税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 株主サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400 ¥163,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W ¥176,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥529,200 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,058,400 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

デバイスレール(2ベイ用)

[フルハイト] 1/2 高さ取付用

(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, フルハイト)) ・ データ LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXDCX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXDCX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VW0CEX) [カスタム] ¥1,614,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00CEX) [カスタム] ¥1,486,800(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 800GB, フルハイト)) ・ データ LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXFEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXFEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VW0BEX) [カスタム] ¥1,514,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V00BEX) [カスタム] ¥1,386,000(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO カードリッジ maxell-LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell-LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥226,800(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell-LT0U1/UCL	GQ-A17ULTCL1 ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

デバイスレール(2ベイ用)

[フルハイト取付用]

(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)

(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB,フルハイト) ・ デイ7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB,フルハイト) ・ デイ7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,816,500(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,413,300(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] ¥1,688,400(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] ¥1,285,200(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB,フルハイト) ・ デイ7 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB,フルハイト)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,211,700(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,010,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥1,083,600(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥882,000(税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。


・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT11710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT11780 ¥1,209,600(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT11810 ¥228,800(税込)	GQ-SAY7ULT11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7ULT11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UGL GQ-AY7ULTCL1 ¥44,100(税込)



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

(d) 12 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/ナイト/サタデー (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] ¥437,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/ナイト/サタデー (DAT160) x26 巻 (6 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] ¥408,975 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] ¥280,875 (税込)


- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレック Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK テープレック Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレック Maxell DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイジーチェーン (DAT160) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)		

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・デイトリプル [DAT160] x10巻付き		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)]
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (VCI 様)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	¥322,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	¥264,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	¥194,250 (税込) ¥194,250 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム]	¥136,500 (税込) ¥136,500 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-10 (1年分) が付属します。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 デイジーチェーン Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM デイジーチェーン Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT160CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,337,700 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,209,600 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,108,800 (税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600 (税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W ¥226,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥680,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,360,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [カスタム] ¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WVAAEX) [カスタム] ¥1,136,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] ¥1,411,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] ¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU78100WANEX) [カスタム] ¥934,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU78100WANEX) [カスタム] ¥732,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム] ¥806,400(税込) ¥806,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム] ¥604,800(税込) ¥604,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 年々サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL11760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥226,800(税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK
TS20 BK
TS20 EK

(f) 12 12 12 内蔵RDX [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
			内蔵RDX [RDX, USB (2.0)] ・カートリッジ (160GB) x1 個付き
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XDNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XONEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き	内蔵RDXセット (GG-SUR51160XPNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VDNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵RDXセット (GG-SUR51160VONEX) [カスタム]	完売しました。
(CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server #3年-トサビス(1年分)付き [販売期限限定(2010/09 未迄)キャンペーン品]	内蔵RDXセット (GG-SUR51160RPNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚) (CD)	UPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GG-SUR51160WONEX) [カスタム]	¥196,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GG-SUR511600ONEX) [カスタム]	¥68,250 (税込)
		内蔵RDXセット (GG-SUR511600ON) [カスタム]	¥68,250 (税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve #3年-トサビス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GG-AY7RX16 ¥33,600 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [RAID(3.5 型 SAS1.0)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								(凡例) ●:標準搭載 ①:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)				5 型 (D16-標準 専用)				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70737AEX GQ-UH70737ARX GQ-UH70737A	4	①	②	③	④	×	×	×		
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71467AEX GQ-UH71467ARX GQ-UH71467A	4	①	②	③	④	×	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73007AEX GQ-UH73007ARX GQ-UH73007A	4	①	②	③	④	×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 フル) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リレーフディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスクレール(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 A K [RAID(3.5 型 SAS1.0)]モデル

(ハードディスクキット[GQ-ES7615]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ												(凡例) ●:標準搭載 ①:搭載可(搭載優先順位) ×:搭載不可
			3.5 型 (*1)								5 型				
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	5 型 (DVD-ROM 専用)		
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70737AEX GQ-UH70737ARX GQ-UH70737A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71467AEX GQ-UH71467ARX GQ-UH71467A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH73007AEX GQ-UH73007ARX GQ-UH73007A	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 フルサイズ) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リレーフディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。


*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:別途ディスクレール(2ベイ用)[GQ-AU7900]が必要です。

*6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B K [RAID(3.5 型)7AL ATA II)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504DEX GQ-UH72504DRX GQ-UH72504D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004DEX GQ-UH75004DRX GQ-UH75004D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH710004DEX GQ-UH710004DRX GQ-UH710004D	4	①	②	③	④	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 フルサイズ) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクベイは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクベイ1ユニット単位での HDD 容量混載は可 [但し、リレーディスク設定に注意が必要です。])

*2: 別途 SCSI ホットセットが必要です。

*3: 別途 SAS ホットセットが必要です。

*4: 別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5: 別途ディスク (2 ベイ用) [GQ-AU7900] が必要です。

*6: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 B K [RAID(3.5 型)7AL ATA II)]モデル

(ハードディスクベイ [GQ-ES7615] を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ													
			3.5 型 (*1)								5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2				
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504DEX GQ-UH72504DRX GQ-UH72504D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*6)	GQ-UH75004DEX GQ-UH75004DRX GQ-UH75004D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710004DEX GQ-UH710004DRX GQ-UH710004D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 フルサイズ) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 一つのディスクベイは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクベイ1ユニット単位での HDD 容量混載は可 [但し、リレーディスク設定に注意が必要です。])

*2: 別途 SCSI ホットセットが必要です。


*3: 別途 SAS ホットセットが必要です。

*4: 別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5: 別途ディスク (2 ベイ用) [GQ-AU7900] が必要です。

*6: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 形＞ [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																5 型 (DVD-ROM 専用)
			2.5 型 (*1)														5 型		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467CEX GQ-UH71467CRX GQ-UH71467C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73007CEX GQ-UH73007CRX GQ-UH73007C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×		
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×		
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×		

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リファクタリング設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットスワップが必要。

*3:別途 SAS ホットスワップが必要。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要。

*5:別途ディスク (2 倍) [GQ-AU7900] が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

＜H A 8 0 0 0 / T S 2 0 E K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 形＞

(ハードディスクセット [GQ-ES7616] を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																		5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)
			2.5 型 (*1)																5 型				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2			
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	G0-UH71467CEX G0-UH71467CRX G0-UH71467C	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	×	×	×			
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	G0-UH73007CEX G0-UH73007CRX G0-UH73007C	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	×	×	×			
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●			
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	G0-SUD7752xxxxEX G0-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×			
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	G0-SUD7160xxxxEX G0-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×			
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	G0-SUU7201xxxxEX G0-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×			
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*2)	G0-SUU7410xxxxEX G0-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×			
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*2) (*5)	G0-SUU7800xxxxEX G0-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×			
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	G0-SUU7810xxxxEX G0-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×			
内蔵RDXセット (*4)	G0-SUR5116xxxxEX G0-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×			

(凡例)●：標準搭載

①：搭載可 (搭載優先順位)

×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リファクタリング設定に注意が必要です。])


*2:別途 SCSI ホットスワップが必要。

*3:別途 SAS ホットスワップが必要。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要。

*5:別途ディスク (2 倍) [GQ-AU7900] が必要です。

*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。



防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]>

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>

●防塵オプションの仕様


- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)[xKモデルでは使用しません]、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・TS20の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4フルバイト)[GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は非サポートとなります。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。



[TS20 タワータイプ]



[TS20 ラックタイプ]

リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様


- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法


- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7687)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。