

HITACHI Advanced Server

HA8000シリーズ

x Kモデル (2010年04月~モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Incの登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

・ 本資料では、

Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、

Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、

Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を

Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を

Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、

Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、

Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を

Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、

Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、

それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| K | : 1, 0 2 4 | |
| k | : 1 0 ³ | |
| M | : 1 0 ⁶ | |
| G | : 1 0 ⁹ | |
| T | : 1 0 ¹² | で換算しています。 |

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/TS20 FK, GK (2010年04月～モデル)



HA8000/TS20 FK, GK
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 FK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 GK
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 FK, GK (2010年04月~現在) システム装置 機器仕様

モデル名		TS20 FK		TS20 GK	
		RAID(3.5型 SAS1.0)対応		RAID(2.5型 SAS1.0)対応	
筐体タイプ		タワータイプ (ラックタイプ [5U])			
CPU (周波数)		Intel®Xeon®プロセッサ-E5503(2GHz)/E5620(2.40GHz)/E5640(2.66GHz)/X5670(2.93GHz)			
プロセッサ数(GPUコア数)		最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ-E5503:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E5620/E5640:4, Intel®Xeon®プロセッサ-X5670:6)			
		キャッシュ メモリー		Intel®Xeon®プロセッサ-E5503:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E5620/E5640:データ4x32KB+命令4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X5670:データ6x32KB+命令6x32KB	
				Intel®Xeon®プロセッサ-E5503:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E5620/E5640:4x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X5670:6x256KB	
チップセット		Intel 社製 5500			
システムバス (QPI) 周波数 *1		Intel®Xeon®プロセッサ-E5503:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ-E5620/E5640:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ-X5670:6.40GT/s			
メインメモリー		容量		最小:1GB/最大:48GB [(24GB/CPU)x2]	
		スロット数		6 [(3スロット/CPU)x2]	
		サブメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(2GBx1), 4GB(4GBx1), 8GB(8GBx1)	
		仕様		ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応	
		動作周波数		Intel®Xeon®プロセッサ-E5503:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-E5620/E5640:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-X5670:1333MHz	
表示機能		アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB	
表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)			
ハードディスク (本体内蔵) *3		最大容量 *4		RAID 0 RAID 5	
		サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5型)	
		インタフェース		SAS	
		回転数		15000r/min	
		ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	
		RAID コントローラ		コントローラ	
		インタフェース		SAS	
		チャネル数		8ポート(HDD1台/ポート)	
		キャッシュ容量		256MB(SDRAM/ECC)	
		サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
FDD		3.5型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM		薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアルATA)x1ドライブ(標準)			
拡張ストレージベイ		3.5型 (HDD専用)		標準4/最大8	
		2.5型 (HDD専用)		-	
		5型 (SATA/SCSI対応)		2	
		5型 (DVD-ROM専用)		1	
PCIスロット		PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDポートにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2			
標準インターフェイス		ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4 (9ピンx2ポート/ポートにて占有)]/ネットワーク:(1ポート/コントロールユニット又は4ポート/ポートにて占有) *6			
		LAN		コントローラ	
		Wake On LAN機能		Intel 社製 82576EBx1[オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1[標準/ポート管理モジュール専用]	
		インタフェース		1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45), 100BASE-Tx1(RJ-45)[標準/ポート管理モジュール専用]	
外形寸法		高さ:254(W)x650(D)x442(H)mm[フロントパネル/突起物含む], ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm[取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm[取付金具含まず] タワータイプ:約23.6kg(35.4kg) [ラックタイプ:約27.9kg(39.7kg)]			
質量 [標準値] (O内は最大質量値)		タワータイプ:約22.6kg(32.2kg) [ラックタイプ:約26.9kg(36.5kg)]			
電源		電圧 周波数		AC100V 50/60Hz	
		電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込プラグ(標準:1本, 電源ユニット(オプション)搭載時:2本)	
冗長FAN		1(標準)+1(オプション)[ホットプラグ対応]			
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力		436W/578W		425W/548W	
最大消費電流		6.5A		6.2A	
省エネ法(2011年度)に基づく表示		区分		J	
		エネルギー消費効率 *9		4.5	
VCCI基準 *10 / 騒音		クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *11			
RoHS指令		対応			
インストールOS		Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(25CAL付)(SP2) *12/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2) *12			
サポートOS		「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照			
添付ソフトウェア		JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[標準/管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セルフアップツール], HRA Utility(Windows)[ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品 *13		電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー, USB), マウス(ケーブル, USB)			

*1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *5: RAIDポート増設時の最大容量です。
 *6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Managerが必要です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTIPS)で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版[Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付き]モデルとしてサポートします。
 *13: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。

● 前面

<TS20FK モデル タワータイプ>



A : フロントドア (タワータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック (タワータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

D : HDD ステータスランプ [TS20FK モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : HDD アクセスランプ [TS20GK モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~4

[TS20FK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5~8

[TS20FK モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

H : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[TS20GK モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

I : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9~16

[TS20GK モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

J : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

K : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

L : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

M : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切るときに押します。POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

O : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

P : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

Q : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

R : MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




<TS20GK モデル タワータイプ>




<TS20FK モデル ラックタイプ>



<TS20GK モデル ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1, 2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ2, 1となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H : 拡張スロット (PCI)


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット(PCI)2にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合には、管理用のシステムコンソール
端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル


① HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) 7レインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDホスト* HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-C5NNPT2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C4NNPT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C3NNPT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) 7レインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C5NNPT2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C4NNPT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C3NNPT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C5NNPTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C4NNPTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C3NNPTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-C1NNPTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C5NNPTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C4NNPTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C3NNPTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-C1NNPTH	
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C5NNPT0					
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C4NNPT0					
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C3NNPT0					
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-C1NNPT0					

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


②HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-C5NNPT2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C4NNPT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C3NNPT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C5NNPT2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C4NNPT2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C3NNPT2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-C1NNPT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C5NNPTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C4NNPTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C3NNPTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-C1NNPTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C5NNPTH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C4NNPTH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C3NNPTH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-C1NNPTH	
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C5NNPT0					
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C4NNPT0					
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C3NNPT0					
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-C1NNPT0					

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-C5NNPR2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C4NNPR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C3NNPR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C5NNPR2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C4NNPR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C3NNPR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C5NNPRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C4NNPRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-C3NNPRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-C1NNPRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C5NNPRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C4NNPRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-C3NNPRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-C1NNPRH	
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C5NNPRO					
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C4NNPRO					
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-C3NNPRO					
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-C1NNPRO					

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


④ HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-C5NNPR2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C4NNPR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C3NNPR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C5NNPR2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C4NNPR2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C3NNPR2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-C1NNPR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C5NNPRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C4NNPRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-C3NNPRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-C1NNPRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C5NNPRH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C4NNPRH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-C3NNPRH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-C1NNPRH	
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C5NNPRO					
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C4NNPRO					
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-C3NNPRO					
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-C1NNPRO					

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-B5NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-B1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B5NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-B1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-B1NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-B1NNPTH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B5NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B4NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B3NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-B1NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K [R A I D (2 . 5 型 S A S 1 . 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-B5NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-B1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B5NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-B1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-B1NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-B1NNPTH			
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B5NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B4NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B3NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-B1NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-B5NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-B1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B5NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-B1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-B3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-B1NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-B3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-B1NNPRH			
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B5NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B4NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-B3NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-B1NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-B5NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-B1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B5NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-B1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-B3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-B1NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-B3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-B1NNPRH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B5NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B4NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-B3NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-B1NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-A5NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-A1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A5NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-A1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-A1NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-A1NNPTH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A5NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A4NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A3NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-A1NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-A5NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-A1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A5NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A4NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A3NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-A1NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-A1NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A5NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A4NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A3NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-A1NNPTH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A5NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A4NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A3NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-A1NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード* HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-A5NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-A1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A5NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-A1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-A3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-A1NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-A3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-A1NNPRH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A5NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A4NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-A3NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-A1NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード* HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-A5NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-A1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A5NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A4NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A3NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-A1NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-A3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-A1NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A5NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A4NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-A3NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-A1NNPRH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A5NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A4NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-A3NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-A1NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-35NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-34NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-33NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-31NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-35NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-34NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-33NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-31NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-35NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-34NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-33NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-31NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-35NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-34NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-33NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-31NNPTH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-35NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-34NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-33NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-31NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-35NNPT2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-34NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-33NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-31NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-35NNPT2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-34NNPT2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-33NNPT2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-31NNPT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-35NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-34NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-33NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-31NNPTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-35NNPTH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-34NNPTH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-33NNPTH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-31NNPTH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-35NNPT0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-34NNPT0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-33NNPT0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-31NNPT0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS20FK [RAID (3.5型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード* HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20FK-35NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-34NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-33NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-31NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-35NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-34NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-33NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-31NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-35NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-34NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20FK-33NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20FK-31NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-35NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-34NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20FK-33NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20FK-31NNPRH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-35NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-34NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20FK-33NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20FK-31NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS20GK [RAID (2.5型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	日立製 RAIDカード HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQVT20GK-35NNPR2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-34NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-33NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-31NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-35NNPR2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-34NNPR2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-33NNPR2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-31NNPR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-35NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-34NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQVT20GK-33NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQVT20GK-31NNPRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-35NNPRH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-34NNPRH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQUT20GK-33NNPRH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT20GK-31NNPRH			
OSなしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-35NNPRO							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-34NNPRO							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQAT20GK-33NNPRO							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQAT20GK-31NNPRO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
- *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
- *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
- *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK
TS20 GK

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0CEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0C) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P4CEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4C) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P6FEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPQ2P6F) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9CEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9C) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリースロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 シリアル ATA インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

—プロセッサ搭載条件表—

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2 CPU から 1 CPU への変更もできません。

<HA8000/TS20 FK, GK>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリースロット 1~6

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
[2GB (2GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800 (税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB (4GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500 (税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。




メモリーボード
[8GB (8GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200 (税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

—メモリー搭載条件表—


<HA8000/TS20 FK, GK>

- ・メモリースロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503: 800MHz/Xeon E5620: 1066MHz/Xeon E5640: 1066MHz/Xeon X5670: 1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode をサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
(CPU (Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」 「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK
TS20 GK

[Mirrored Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10 10

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(G0-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・メモリーボード搭載順序

<CPU1個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
- (5) CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QEMX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode(工場出荷時)	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①

①: 搭載順序

<CPU2個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QEMX)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GG-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(工場出荷時)	①	②	③	④	⑤	⑥
Mirrored Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①	①	①	①

①: 搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Spare Channel Modeサポート構成

<CPU1個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB

<CPU2個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


TS20 FK
TS20 GK

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK
TS20 GK

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel レジスタムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープ エンコーダー-2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7201) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel レジスタムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
 - 2.5 外付け装置
(5) テープ エンコーダー-2 へ
 - 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
 - 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ
- 同時
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
 - 2.5 外付け装置
(5) テープ エンコーダー-2 へ
 - 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
 - 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7203) ¥73,500 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel レジスタムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
 - 2.5 外付け装置
(5) テープ エンコーダー-2 へ
 - 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
 - 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ
- 同時
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
 - 2.5 外付け装置
(5) テープ エンコーダー-2 へ
 - 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
 - 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350 (税込)

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel レジスタムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel レジスタム へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ

[ラックタイプのみ選択可]



Fibre Channel ボード
[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, 7.5m 未満]
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950 (税込)


*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel レジスタムの混在接続はできません。

同時

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel レジスタム へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel レジスタム へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



— 拡張ボード搭載条件表 —

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
1	2	3	4				
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	x	●	x	x
SCSIボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[3]	1	①	x	②	③
SCSIボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[3]	3	①	x	②	③
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3	①	x	②	③
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3	①	x	③	②
SASボードセット(3Gbps) (*1)	G0-SCE7102B2ONEX G0-SCE7102B2ON	[1]	1	②	x	①	x
SASボード(3Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[1]	2	②	x	①	x
SASボード(6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7201EX G0-CE7201	[2]	1	x	x	①	x
SASボード(6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7203EX G0-CE7203	[2]	1	x	x	①	x
Fibre Channelボード(4Gbps)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[4]	3	①	x	③	②
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[5]	3	①	x	③	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[6]	2	②	x	①	x
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[7]	2	②	x	①	x


*1:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:SASボード(G0-CE7201)とSASボード(G0-CE7203)の混在搭載は、非推奨です。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4レーン	8レーン	4レーン	
1	2	3	4				
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	x	●	x	x
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA7809EX G0-CA7809	[1]	1	x	x	①	x
SCSIボードセット (*1)	G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[4]	1	①	x	②	③
SCSIボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[4]	3	①	x	②	③
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[9]	3	①	x	②	③
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[10]	3	①	x	③	②
SASボードセット(3Gbps) (*1)	G0-SCE7102B2ONEX G0-SCE7102B2ON	[2]	1	②	x	①	x
SASボード(3Gbps)	G0-CE7102EX G0-CE7102	[2]	2	②	x	①	x
SASボード(6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7201EX G0-CE7201	[3]	1	x	x	①	x
SASボード(6Gbps, 2port) (*2)	G0-CE7203EX G0-CE7203	[3]	1	x	x	①	x
Fibre Channelボード(4Gbps)	G0-CC7421EX G0-CC7421	[5]	3	①	x	③	②
Fibre Channelボード(4Gbps, 2port)	G0-CC7402EX G0-CC7402	[6]	3	①	x	③	②
Fibre Channelボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[7]	2	②	x	①	x
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[8]	2	②	x	①	x

*1:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
*2:SASボード(G0-CE7201)とSASボード(G0-CE7203)の混在搭載は、非推奨です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

内蔵デバイス

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

(a 1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

ハードディスクキット

[ハードディスク増設用ケース、4x4]
(GQ-ES7615EX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
(GQ-ES7615) ¥29,400 (税込)

拡張ストレージ 3.5 型 5~8

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて
購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70737BEX/RX) [カスタム] ¥43,050 (税込)
(GQ-UH70737B) ¥43,050 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467BEX/RX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-UH71467B) ¥50,400 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007BEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-UH73007B) ¥80,850 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH74507BEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)
(GQ-UH74507B) ¥100,800 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH76007BEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)
(GQ-UH76007B) ¥118,650 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70737BEX/RX) [カスタム] ¥43,050 (税込)
(GQ-UH70737B) ¥43,050 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467BEX/RX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-UH71467B) ¥50,400 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007BEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-UH73007B) ¥80,850 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。




内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH74507BEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)
(GQ-UH74507B) ¥100,800 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH76007BEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)
(GQ-UH76007B) ¥118,650 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク対応品です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK
TS20 GK

(a 2) 12 拡張ストレージベイ 2.5型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467DEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71467D) ¥45,150 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007DEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
(GQ-UH73007D) ¥75,600 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 3) 12 ハードディスクキット
〔ハードディスク増設用ケース、8ベイ〕
(GQ-ES7616EX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
(GQ-ES7616) ¥29,400 (税込)

拡張ストレージベイ 2.5型 9~16

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467DEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71467D) ¥45,150 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007DEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
(GQ-UH73007D) ¥75,600 (税込)
・GQ-UHxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。


・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて
購入願います。

(c) 12 12 拡張ストレージベイ DVD-ROM 専用



内蔵DVD-ROM
〔DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0CEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VXBCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイセム]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7752VW0BEX) [カスタム] ¥199,500 (税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック	
内蔵 DAT (DAT72) 用	DA172 データカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GO-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GO-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GO-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ 7 年 (7 年 - カリブ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年 +10 巻 / 「お届け安心サービス」 付き)	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ 7 年 (7 年 - カリブ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年 +5 巻 / 「お届け安心サービス」 付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWFAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥359,100 (税込)		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥311,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥231,000 (税込)		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750 (税込)

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ 7 年 (7 年 - カリブ [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520XDNEEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520XDNEEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520WANEX) [カスタム] ¥280,350 (税込)		内蔵 DAT セット (GQ-SUD77520WANEX) [カスタム] ¥248,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD775200NEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD775200NEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD775200NEX) [カスタム] ¥120,750 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスには、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テープ-トリック Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DA1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DQS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (LTO (非圧縮・200GB、ハーフハイト) ・ 7 年 (LTO Ultrium カード付) [LTOU2/200] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VXFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VXDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VWFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW0CEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VWACEX) [カスタム]	¥705,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201V00CEX) [カスタム]	¥577,500 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (LTO (非圧縮・200GB、ハーフハイト) ・ 7 年 (LTO Ultrium カード付) [LTOU2/200] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VXFBE) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VXBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VWFBE) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VWBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VW0BEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201VWABEX) [カスタム]	¥661,500 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GO-SUU7201V00BEX) [カスタム]	¥533,400 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 年ごとのサービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カード付 maxell: LTOU2/200 GO-SAY7UL11210 ¥88,200 (税込)	GO-SAY7UL11230 ¥264,600 (税込)	GO-SAY7UL11260 ¥529,200 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカード付 maxell: LTOU1/UCL GO-AY7UL1CL1 ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードタイプ [LT0U2/200] x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードタイプ [LT0U2/200] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXDAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWFAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWDAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VWDAX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVAEX) [カスタム] ¥793,800 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVAEX) [カスタム] ¥617,400 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム] ¥665,700 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00AEX) [カスタム] ¥489,300 (税込)	

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト) ・ 対応 LTO Ultrium カードタイプ [LT0U2/200] x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB, ハーフハイト)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OFXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201ODXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVANEX) [カスタム] ¥529,200 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WANEX) [カスタム] ¥441,000 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [カスタム] ¥401,100 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [カスタム] ¥312,900 (税込)	


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 年々「サービス」(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カードタイプ maxell-LT0U2/200 ¥88,200 (税込)	GQ-SAY7UL1230 ¥264,600 (税込)	GQ-SAY7UL1260 ¥529,200 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO 対応カードタイプ maxell-LT0U1/UCL ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト) ・ 7 年 17 (LTO Ultrium カード付) [LTOU3/400] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0VCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0CEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム]	¥1,098,300 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00CEX) [カスタム]	¥970,200 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト) ・ 7 年 17 (LTO Ultrium カード付) [LTOU3/400] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXF0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0VBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0BEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム]	¥1,016,400 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00BEX) [カスタム]	¥888,300 (税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 年々「サービス」(1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カード付 maxell:LTOU3/400	GQ-SAY7UL11510 ¥163,800 (税込)	GQ-SAY7UL11530 ¥491,400 (税込)	GQ-SAY7UL11560 ¥982,800 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カード付 maxell:LTOU3/400W	GQ-SAY7UL11610 ¥176,400 (税込)	GQ-SAY7UL11630 ¥529,200 (税込)	GQ-SAY7UL11660 ¥1,058,400 (税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカード付 maxell:LTOU1/UCL	GQ-AY7UL1CL1 ¥44,100 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U3/400])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U3/400])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVAEX) [カスタム] ¥1,262,100 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVAEX) [カスタム] ¥934,500 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥1,134,000 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥806,400 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVANEX) [カスタム] ¥770,700 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WVANEX) [カスタム] ¥606,900 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスタム] ¥642,600 (税込) 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスタム] ¥642,600 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスタム] ¥478,800 (税込) 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [カスタム] ¥478,800 (税込)


- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カード付 maxell:LT0U3/400 ¥163,800 (税込)	GO-SAY7UL11530 ¥491,400 (税込)	GO-SAY7UL11560 ¥982,800 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カード付 maxell:LT0U3/400W ¥176,400 (税込)	GO-SAY7UL11630 ¥529,200 (税込)	GO-SAY7UL11660 ¥1,058,400 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード付 maxell:LT0U1/UCL ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

デバイスレール(2ベイ用)
〔フルハイドデバイス取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイド) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX3CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX2CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX1CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VXFCEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VXDCEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX0CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW3CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW2CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW1CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VWFCEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW0CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW0CEX) [カスタム] 完了しました。	
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW0CEX) [カスタム] ¥1,614,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V00CEX) [カスタム] ¥1,486,800(税込)	

内蔵LTO(Ultrium4 フルハイド) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX3BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX2BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX1BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VXFBE) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VXBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VX0BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW3BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW2BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW1BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VWFBE) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VWBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW0BEX) [カスタム] 完了しました。	
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800VW0BEX) [カスタム] ¥1,514,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7800V00BEX) [カスタム] ¥1,386,000(税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 年ごとのサービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell-LTOU4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell-LTOU4/800W ¥226,800(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell-LTOU1/UCL ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

デバイスレール(2ベイ用)
[フルハイドデバイス取付用]
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイド) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイド)) ・ 7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU4/800])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイド)) ・ 7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10台分]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,816,500(税込)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,413,300(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] ¥1,688,400(税込)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0AEX) [カスタム] ¥1,285,200(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイド) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイド)) ・ 7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LTOU4/800])x10巻付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB,フルハイド))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5台分]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,211,700(税込)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800VAAEX) [カスタム] ¥1,010,100(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥1,083,600(税込) 内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥1,083,600(税込)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥982,000(税込) 内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V0NEX) [カスタム] ¥982,000(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9®-トランス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LTOU4/800 GQ-SAY7UL11710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL11780 ¥1,209,600(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LTOU4/800W GQ-SAY7UL11810 ¥228,800(税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTOU1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK
TS20 GK

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V3CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V2CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V1CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VFCX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VDCX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V3CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V2CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V1CEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VFCX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VDCX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0CEX) [カスタム] 完了しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VWACEX) [カスタム] ¥437,850 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0CEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)	

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V3BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V2BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V1BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VFBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VDBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V3BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V2BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V1BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VFBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VDBEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0BEX) [カスタム] 完了しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0BEX) [カスタム] 完了しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160VWABEX) [カスタム] ¥408,975 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GO-SUD7160V0BEX) [カスタム] ¥280,875 (税込)	

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 年ごとのサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピングカートリッジ Maxell DAT160	GO-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GO-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GO-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピングカートリッジ Maxell DAT160W	GO-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GO-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GO-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニングテープ Maxell DAT/CL2	GO-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・ 対応 (7-カートリッジ [DAT160]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・ 対応 (7-カートリッジ [DAT160]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)		

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・ 対応 (7-カートリッジ [DAT160]) x10 巻付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮:80GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥322,350 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込)


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ-カートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM テープ-カートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
内蔵 LTO (LTO(非圧縮・800GB、n-7nHt)) ・ 7nHt (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] ¥1,337,700 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0CEX) [カスタム] ¥1,209,600 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
内蔵 LTO (LTO(非圧縮・800GB、n-7nHt)) ・ 7nHt (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,108,800 (税込)

・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 株「サポート」(1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7UL1710 ¥201,600 (税込)	GQ-SAY7UL1730 ¥604,800 (税込)	GQ-SAY7UL1760 ¥1,209,600 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7UL1810 ¥226,800 (税込)	GQ-SAY7UL1830 ¥680,400 (税込)	GQ-SAY7UL1860 ¥1,360,800 (税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7UL1CL1 ¥44,100 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U4/800])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U4/800])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVAEX) [カスタム] ¥1,539,300 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVAEX) [カスタム] ¥1,136,100 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00AEX) [カスタム] ¥1,411,200 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00AEX) [カスタム] ¥1,008,000 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)・対応 LTO Ultrium カード付 [LT0U4/800])x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVANEX) [カスタム] ¥934,500 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WVANEX) [カスタム] ¥732,900 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム] ¥806,400 (税込) ¥806,400 (税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00NEX) [カスタム] ¥604,800 (税込) ¥604,800 (税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 年々「サービス」(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カード付 maxell:LT0U4/800 ¥201,600 (税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800 (税込)	GQ-SAY7UL11760 ¥1,209,600 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カード付 maxell:LT0U4/800W ¥226,800 (税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400 (税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード付 maxell:LT0U1/UCL ¥44,100 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK
TS20 GK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 12 内蔵RDX [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
			内蔵RDX [RDX, USB (2.0)] ・カートリッジ (160GB)x1 個付き
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵RDXセット (GG-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GG-SUR51160XDNE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵RDXセット (GG-SUR51160XONE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server #* -トナビス(1年分)付き		内蔵RDXセット (GG-SUR51160XPNE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵RDXセット (GG-SUR51160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GG-SUR51160VDNE) [カスタム] 完売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵RDXセット (GG-SUR51160VONE) [カスタム] 完売しました。
(CD)	CA ARCserve Replication r12.5 for Windows Standard OS for File Server #* -トナビス(1年分)付き 【販売期限限定(2010/09 未定)キャンペーン品】		内蔵RDXセット (GG-SUR51160RPNEX) [カスタム] 完売しました。
(DVD) (CD)	UPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵RDXセット (GG-SUR511600NEX) [カスタム] ¥196,350(税込)
	バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GG-SUR5116000NEX) [カスタム] ¥68,250(税込) (GG-SUR5116000N) ¥68,250(税込)

・内蔵RDXの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve #* -トナビス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell-RDX/160	GG-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS20FK [RAID(3.5型 SAS1.0)]サーバー> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								
			3.5型(*1)				5型		5型 (DVD-ROM 専用)		
			1	2	3	4	1	2			
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH7073BEX GQ-UH7073BRX GQ-UH70737B	4	①	②	③	④	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH71467BEX GQ-UH71467BRX GQ-UH71467B	4	①	②	③	④	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH73007BEX GQ-UH73007BRX GQ-UH73007B	4	①	②	③	④	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(450GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH74507BEX GQ-UH74507BRX GQ-UH74507B	4	①	②	③	④	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク(600GB, 15000r/min, 3.5型)(*6)	GQ-UH75007BEX GQ-UH76007BRX GQ-UH76007B	4	①	②	③	④	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵DATセット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium2 ハーフサイズ)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 ハーフサイズ)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 フルサイズ)(*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 ハーフサイズ)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	×
内蔵RDXセット(*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	×

*1:一つのディスクベイには、異なる容量のHDDにて構築できません。(7インチベイ単位のHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
 *2:別途SCSIカードが必要。
 *3:別途SASカードが必要。
 *4:別途内部USBケーブルが必要。
 *5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。
 *6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。


<HA8000/TS20FK [RAID(3.5型 SAS1.0)]サーバー

(ハードディスクベイ[GQ-ES7615]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										
			3.5型(*1)								5型		5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	
内蔵ハードディスク(73GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH7073BEX GQ-UH7073BRX GQ-UH70737B	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB, 15000r/min, 3.5型)	GQ-UH71467BEX GQ-UH71467BRX GQ-UH71467B	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB, 15000r/min, 3.5型)(*6)	GQ-UH73007BEX GQ-UH73007BRX GQ-UH73007B	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×
内蔵ハードディスク(450GB, 15000r/min, 3.5型)(*6)	GQ-UH74507BEX GQ-UH74507BRX GQ-UH74507B	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×
内蔵ハードディスク(600GB, 15000r/min, 3.5型)(*6)	GQ-UH75007BEX GQ-UH76007BRX GQ-UH76007B	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT72セット(DAT72)(*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DAT160セット(DAT160)(*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵LTO2セット(Ultrium2 ハーフサイズ)(*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTO3セット(Ultrium3 ハーフサイズ)(*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTO4セット(Ultrium4 フルサイズ)(*2)(*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTO4セット(Ultrium4 ハーフサイズ)(*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵RDXセット(*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×

*1:一つのディスクベイには、異なる容量のHDDにて構築できません。(7インチベイ単位のHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])
 *2:別途SCSIカードが必要。
 *3:別途SASカードが必要。
 *4:別途内部USBケーブルが必要。
 *5:別途ディスク(2倍用)[GQ-AU7900]が必要です。
 *6:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																
			2.5 型 (*1)														5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	G0-UH71467DEX G0-UH71467DRX G0-UH71467D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	G0-UH73007DEX G0-UH73007DRX G0-UH73007D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	G0-SUD7752xxxxEX G0-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	G0-SUD7160xxxxEX G0-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	G0-SUU7201xxxxEX G0-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	G0-SUU7410xxxxEX G0-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 フルサイズ) (*2) (*5)	G0-SUU7800xxxxEX G0-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	G0-SUU7810xxxxEX G0-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×
内蔵RDXセット (*4)	G0-SUR5116xxxxEX G0-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクトレイユニットは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクトレイユニット単位での HDD 容量混載は可 (但し、リファクタリング設定に注意が必要です。))
*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。
*3:別途 SAS ホットセットが必要です。
*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5:別途ディスク (2 倍用) [G0-AU7900] が必要です。
*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル
(ハードディスク [GQ-ES7616] を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																			
			2.5 型 (*1)																	5 型		5 型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH71467DEX GQ-UH71467DRX GQ-UH71467D	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*6)	GQ-UH73007DEX GQ-UH73007DRX GQ-UH73007D	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 フルサイズ) (*2) (*5)	GQ-SUU7800xxxxEX GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵RDXセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクトレイユニットは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクトレイユニット単位での HDD 容量混載は可 (但し、リファクタリング設定に注意が必要です。))
*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。
*3:別途 SAS ホットセットが必要です。
*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5:別途ディスク (2 倍用) [GQ-AU7900] が必要です。
*6:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]／

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>

●防塵オプションの仕様


- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)[xK型では使用しません]、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・TS20の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTOセット(Ultrium4 700GB) [GQ-SUU7800xxxxEX/GQ-SUU7800xxxx]は非サポートとなります。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブランクパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



[TS20タワータイプ]



[TS20ラックタイプ]

リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様


- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BRO0EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法


- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を [38U] ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



— ラックキャビネットへの搭載パターン —

<重要>
 デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7687)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。